



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Disposición

Número:

Referencia: 1-0047-3110-007094-23-1

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-007094-23-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y:

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones ABB Soluciones y Asuntos Regulatorios S.R.L. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca CANWELL MEDICAL LTD. nombre descriptivo Sistema de fijación espinal y nombre técnico Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para Columna Vertebral , de acuerdo con lo solicitado por ABB Soluciones y Asuntos Regulatorios S.R.L. , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento GEDO N° IF-2024-27777844-APN-DVPCYAR#ANMAT .

ARTÍCULO 3°.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM 2564-10 ", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4°.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5°.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4°. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente.

Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 2564-10

Nombre descriptivo: Sistema de fijación espinal

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
15-766 – Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para Columna Vertebral

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): CANWELL MEDICAL LTD.

Modelos:

Spinal Fixation System

Type J502

Anterior Cervical Plate

Ref.: 231111235 - Longitud (mm): 23.5 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231111260 - Longitud (mm): 26 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231111285 - Longitud (mm): 28.5 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231111310 - Longitud (mm): 31 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231111335 - Longitud (mm): 33.5 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231111360 - Longitud (mm): 36 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231112385 - Longitud (mm): 38.5 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231112410 - Longitud (mm): 41 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231112435 - Longitud (mm): 43.5 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231112460 - Longitud (mm): 46 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231112485 - Longitud (mm): 48.5 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231112510 - Longitud (mm): 51 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231112535 - Longitud (mm): 53.5 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231113600 - Longitud (mm): 60 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231113640 - Longitud (mm): 64 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231113680 - Longitud (mm): 68 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231113720 - Longitud (mm): 72 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231113760 - Longitud (mm): 76 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231113800 - Longitud (mm): 80 Hole (agujeros): 8

Cancellous Bone Screw, with self-tapping

Ref.: 231121012 - Longitud (mm): 12 Diámetro: 3.5
Ref.: 231121014 - Longitud (mm): 14 Diámetro: 3.5
Ref.: 231121016 - Longitud (mm): 16 Diámetro: 3.5
Ref.: 231121018 - Longitud (mm): 18 Diámetro: 3.5
Ref.: 231121020 - Longitud (mm): 20 Diámetro: 3.5
Ref.: 231122012 - Longitud (mm): 12 Diámetro: 4.0
Ref.: 231122014 - Longitud (mm): 14 Diámetro: 4.0
Ref.: 231122016 - Longitud (mm): 16 Diámetro: 4.0
Ref.: 231122018 - Longitud (mm): 18 Diámetro: 4.0
Ref.: 231122020 - Longitud (mm): 20 Diámetro: 4.0
Ref.: 231121912 - Longitud (mm): 12 Diámetro: 3.5
Ref.: 231121914 - Longitud (mm): 14 Diámetro: 3.5
Ref.: 231121916 - Longitud (mm): 16 Diámetro: 3.5
Ref.: 231121918 - Longitud (mm): 18 Diámetro: 3.5
Ref.: 231121920 - Longitud (mm): 20 Diámetro: 3.5
Ref.: 231122912 - Longitud (mm): 12 Diámetro: 4.0
Ref.: 231122914 - Longitud (mm): 14 Diámetro: 4.0
Ref.: 231122916 - Longitud (mm): 16 Diámetro: 4.0
Ref.: 231122918 - Longitud (mm): 18 Diámetro: 4.0
Ref.: 231122920 - Longitud (mm): 20 Diámetro: 4.0

Type J503

Anterior Cervical Plate

Ref.: 231311230 - Longitud (mm): 23 Hole (agujeros): 4

Ref.: 231311250 - Longitud (mm): 25 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231311270 - Longitud (mm): 27 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231311290 - Longitud (mm): 29 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231311310 - Longitud (mm): 31 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231311330 - Longitud (mm): 33 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231311350 - Longitud (mm): 35 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231312370 - Longitud (mm): 37 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231312390 - Longitud (mm): 39 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231312410 - Longitud (mm): 41 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231312430 - Longitud (mm): 43 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231312450 - Longitud (mm): 45 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231312470 - Longitud (mm): 47 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231312490 - Longitud (mm): 49 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231312510 - Longitud (mm): 51 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231312530 - Longitud (mm): 53 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231312550 - Longitud (mm): 55 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231313540 - Longitud (mm): 54 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231313570 - Longitud (mm): 57 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231313600 - Longitud (mm): 60 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231313630 - Longitud (mm): 63 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231313660 - Longitud (mm): 66 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231313690 - Longitud (mm): 69 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231313720 - Longitud (mm): 72 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231313750 - Longitud (mm): 75 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231313780 - Longitud (mm): 78 Hole (agujeros): 8

Type J505

Variable-angle Screw, self-drilling

Ref.: 231522111 - Longitud (mm): 11 Diámetro: 4.0
Ref.: 231522112 - Longitud (mm): 12 Diámetro: 4.0
Ref.: 231522113 - Longitud (mm): 13 Diámetro: 4.0
Ref.: 231522114 - Longitud (mm): 14 Diámetro: 4.0
Ref.: 231522115 - Longitud (mm): 15 Diámetro: 4.0
Ref.: 231522116 - Longitud (mm): 16 Diámetro: 4.0
Ref.: 231522117 - Longitud (mm): 17 Diámetro: 4.0

Type J503

Variable-angle Screw, self-drilling

Ref.: 231322112 - Longitud (mm): 12 Diámetro: 4.0
Ref.: 231322113 - Longitud (mm): 13 Diámetro: 4.0
Ref.: 231322114 - Longitud (mm): 14 Diámetro: 4.0
Ref.: 231322115 - Longitud (mm): 15 Diámetro: 4.0
Ref.: 231322116 - Longitud (mm): 16 Diámetro: 4.0
Ref.: 231322117 - Longitud (mm): 17 Diámetro: 4.0
Ref.: 231322118 - Longitud (mm): 18 Diámetro: 4.0
Ref.: 231322120 - Longitud (mm): 20 Diámetro: 4.0
Ref.: 231323112 - Longitud (mm): 12 Diámetro: 4.5
Ref.: 231323113 - Longitud (mm): 13 Diámetro: 4.5

Ref.: 231323114 - Longitud (mm): 14 Diámetro: 4.5
Ref.: 231323115 - Longitud (mm): 15 Diámetro: 4.5
Ref.: 231323116 - Longitud (mm): 16 Diámetro: 4.5
Ref.: 231323117 - Longitud (mm): 17 Diámetro: 4.5
Ref.: 231323118 - Longitud (mm): 18 Diámetro: 4.5
Ref.: 231323120 - Longitud (mm): 20 Diámetro: 4.5

Type J505

Fixed-angle Screw, self-drilling

Ref.: 231522311 - Longitud (mm): 11 Diámetro: 4.0
Ref.: 231522312 - Longitud (mm): 12 Diámetro: 4.0
Ref.: 231522313 - Longitud (mm): 13 Diámetro: 4.0
Ref.: 231522314 - Longitud (mm): 14 Diámetro: 4.0
Ref.: 231522315 - Longitud (mm): 15 Diámetro: 4.0
Ref.: 231522316 - Longitud (mm): 16 Diámetro: 4.0
Ref.: 231522317 - Longitud (mm): 17 Diámetro: 4.0

Type J503

Fixed-angle Screw, self-drilling

Ref.: 231322312 - Longitud (mm): 12 Diámetro: 4.0
Ref.: 231322313 - Longitud (mm): 13 Diámetro: 4.0
Ref.: 231322314 - Longitud (mm): 14 Diámetro: 4.0
Ref.: 231322315 - Longitud (mm): 15 Diámetro: 4.0
Ref.: 231322316 - Longitud (mm): 16 Diámetro: 4.0
Ref.: 231322317 - Longitud (mm): 17 Diámetro: 4.0
Ref.: 231322318 - Longitud (mm): 18 Diámetro: 4.0
Ref.: 231322320 - Longitud (mm): 20 Diámetro: 4.0

Fixed-angle Screw, self-drilling

Ref.: 231323312 - Longitud (mm): 12 Diámetro: 4.5
Ref.: 231323313 - Longitud (mm): 13 Diámetro: 4.5
Ref.: 231323314 - Longitud (mm): 14 Diámetro: 4.5
Ref.: 231323315 - Longitud (mm): 15 Diámetro: 4.5
Ref.: 231323316 - Longitud (mm): 16 Diámetro: 4.5
Ref.: 231323317 - Longitud (mm): 17 Diámetro: 4.5
Ref.: 231323318 - Longitud (mm): 18 Diámetro: 4.5
Ref.: 231323320 - Longitud (mm): 20 Diámetro: 4.5

Type J505

Variable-angle Screw, self-drilling

Ref.: 231523111 - Longitud (mm): 11 Diámetro: 4.5
Ref.: 231523112 - Longitud (mm): 12 Diámetro: 4.5
Ref.: 231523113 - Longitud (mm): 13 Diámetro: 4.5
Ref.: 231523114 - Longitud (mm): 14 Diámetro: 4.5
Ref.: 231523115 - Longitud (mm): 15 Diámetro: 4.5
Ref.: 231523116 - Longitud (mm): 16 Diámetro: 4.5
Ref.: 231523117 - Longitud (mm): 17 Diámetro: 4.5

Fixed-angle Screw, self-drilling

Ref.: 231523311 - Longitud (mm): 11 Diámetro: 4.5
Ref.: 231523312 - Longitud (mm): 12 Diámetro: 4.5

Ref.: 231523313 - Longitud (mm): 13 Diámetro: 4.5
Ref.: 231523314 - Longitud (mm): 14 Diámetro: 4.5
Ref.: 231523315 - Longitud (mm): 15 Diámetro: 4.5
Ref.: 231523316 - Longitud (mm): 16 Diámetro: 4.5
Ref.: 231523317 - Longitud (mm): 17 Diámetro: 4.5

Type J503

Fixed-angle Screw

Ref.: 231611012C - 12mm
Ref.: 231611014C - 14mm
Ref.: 231611016C - 16mm

Anterior Cervical Plate

Ref.: 231612005C - 17.5mm
Ref.: 231612006C - 17.5mm
Ref.: 231612007C - 17.5mm
Ref.: 231612008C - 17.5mm
Ref.: 231612009C - 17.5mm
Ref.: 231612010C - 17.5mm

Type J504

Anterior Cervical Plate

Ref.: 232120028C - 27
Ref.: 232120032C - 33

Fixed-angle Screw

Ref.: 232130320C - 5.5
Ref.: 232130325C - 5.5
Ref.: 232130330C - 5.5
Ref.: 232130335C - 5.5
Ref.: 232130340C - 5.5
Ref.: 232130345C - 5.5
Ref.: 232130350C - 5.5

Type J505

Anterior Cervical Plate

Ref.: 231511230 - Longitud (mm): 23 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231511250 - Longitud (mm): 25 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231511270 - Longitud (mm): 27 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231511290 - Longitud (mm): 29 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231511310 - Longitud (mm): 31 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231511330 - Longitud (mm): 33 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231511350 - Longitud (mm): 35 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231512370 - Longitud (mm): 37 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231512390 - Longitud (mm): 39 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231512410 - Longitud (mm): 41 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231512430 - Longitud (mm): 43 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231512450 - Longitud (mm): 45 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231512470 - Longitud (mm): 47 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231512490 - Longitud (mm): 49 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231512510 - Longitud (mm): 51 Hole (agujeros): 6

Ref.: 231512530 - Longitud (mm): 53 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231512550 - Longitud (mm): 55 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231513540 - Longitud (mm): 54 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231513570 - Longitud (mm): 57 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231513600 - Longitud (mm): 60 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231513630 - Longitud (mm): 63 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231513660 - Longitud (mm): 66 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231513690 - Longitud (mm): 69 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231513720 - Longitud (mm): 72 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231513750 - Longitud (mm): 75 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231513780 - Longitud (mm): 78 Hole (agujeros): 8

Type J2X03

Reduction Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232112125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232112130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232112135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232112140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232112225 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0
Ref.: 232112230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232112325 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5
Ref.: 232112330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232112425 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0
Ref.: 232112430 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232112525 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.5
Ref.: 232112530 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232112625 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.0

Reduction Monoaxial Pedicle Screw

Ref.: 232111125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232111130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232111225 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0
Ref.: 232111230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232111325 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5
Ref.: 232111330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232111425 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0
Ref.: 232111430 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232111525 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.5
Ref.: 232111530 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232111625 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.0
Ref.: 232111630 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0

Type J2X04

Standard Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232216225 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0
Ref.: 232216230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232216325 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5
Ref.: 232216330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232216425 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0

Ref.: 232216430 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232216525 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.5
Ref.: 232216530 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232216625 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.0
Ref.: 232216630 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0

Reduction Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232212125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232212130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232212135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232212140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232212145 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 4.5
Ref.: 232212225 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0
Ref.: 232212230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232212235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232212240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232212245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232212250 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0
Ref.: 232212325 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5
Ref.: 232212330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232212335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232212340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232212345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232212350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232212425 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0
Ref.: 232212430 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232212435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232212440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232212445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232212450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232212455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232212525 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.5
Ref.: 232212530 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232212535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232212540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232212545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232212550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232212555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232212560 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5
Ref.: 232212625 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.0
Ref.: 232212630 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Ref.: 232212635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232212640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232212645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232212650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232212655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0

Low Profile Crosslink

Ref.: 232210732 - Longitud (mm): 32-40

Ref.: 232210742 - Longitud (mm): 42-48

Ref.: 232210750 - Longitud (mm): 50-65

Standard Monoaxial Pedicle Screw

Ref.: 232215125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5

Ref.: 232215130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5

Ref.: 232215135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5

Ref.: 232215140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5

Ref.: 232215145 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 4.5

Ref.: 232215225 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0

Ref.: 232215230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0

Ref.: 232215235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0

Ref.: 232215240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0

Ref.: 232215245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0

Ref.: 232215250 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0

Ref.: 252215325 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5

Ref.: 232215330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5

Ref.: 232215335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5

Ref.: 232215340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5

Ref.: 232215345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5

Ref.: 232215350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5

Ref.: 232215425 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0

Ref.: 232215430 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0

Ref.: 232215435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0

Ref.: 232215440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0

Ref.: 232215445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0

Ref.: 232215450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0

Ref.: 232215455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0

Ref.: 232215525 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.5

Ref.: 232215530 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5

Ref.: 232215535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5

Ref.: 232215540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5

Ref.: 232215545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5

Ref.: 232215550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5

Ref.: 232215555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5

Ref.: 232215560 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5

Ref.: 232215625 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.0

Ref.: 232215630 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0

Ref.: 232215635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0

Ref.: 232215640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0

Ref.: 232215645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0

Ref.: 232215650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0

Ref.: 232215655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0

Type J2X03

Reduction Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232112130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5

Ref.: 232112135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232112140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232112235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232112240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232112335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232112340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232112345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232112350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232112355 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5
Ref.: 232112435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232112440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232112445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232112450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232112455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232112535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232112540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232112545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232112550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232112555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232112560 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5
Ref.: 232112570 - Longitud (mm): 70 Diámetro: 6.5
Ref.: 232112580 - Longitud (mm): 80 Diámetro: 6.5
Ref.: 232112635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232112640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232112645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Reduction Monoaxial Pedicle Screw
Ref.: 232111130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232111135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232111140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232111230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232111235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232111240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232111245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232111250 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0
Ref.: 232111255 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.0
Ref.: 232111335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232111340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232111345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232111350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232111355 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5
Reduction Monoaxial Screw
Ref.: 232111435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232111440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232111445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232111450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232111455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0

Ref.: 232111460 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.0
Ref.: 232111535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232111540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232111545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232111550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232111555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232111560 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5
Ref.: 232111565 - Longitud (mm): 65 Diámetro: 6.5
Ref.: 232111635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232111640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232111645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232111650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0

Set Screw

Ref.: 232110800

Ref.: 232110801

Cross Connector

Ref.: 232110650 - Longitud (mm): 50

Ref.: 232110655 - Longitud (mm): 55

Ref.: 232110660 - Longitud (mm): 60

Ref.: 232110665 - Longitud (mm): 65

Ref.: 232110670 - Longitud (mm): 70

Ref.: 232110675 - Longitud (mm): 75

Ref.: 232110680 - Longitud (mm): 80

Ref.: 232110685 - Longitud (mm): 85

Type J2X04

Low Profile Crosslink

Ref.: 232210634 - Longitud (mm): 34

Ref.: 232210636 - Longitud (mm): 36

Ref.: 232210638 - Longitud (mm): 38

Ref.: 232210640 - Longitud (mm): 40

Ref.: 232210830 - Longitud (mm): 30

Ref.: 232210836 - Longitud (mm): 36

Ref.: 232210840 - Longitud (mm): 40

Ref.: 232210846 - Longitud (mm): 46

Ref.: 232210850 - Longitud (mm): 50

Ref.: 232210856 - Longitud (mm): 56

Ref.: 232210860 - Longitud (mm): 60

Type J2X04

Set Screw

Ref.: 232210800

Type J2X07

Set Screw

Ref.: 232310800

Type J2X03

Cross Connector

Ref.: 232110600

Type J2X04

Reduction Monoaxial Pedicle Screw

Ref.: 232211125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232211130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232211135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232211140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232211145 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 4.5
Ref.: 232211225 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0
Ref.: 232211230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232211235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232211240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232211245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232211250 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0
Ref.: 232211325 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5
Ref.: 232211330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232211335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232211340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232211345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232211350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232211425 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0
Ref.: 232211430 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232211435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232211440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232211445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232211450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232211455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232211525 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.5
Ref.: 232211530 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232211535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232211540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232211545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232211550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232211555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232211560 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5

Type J2X03

Rod

Ref.: 232119304 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119305 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119306 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119365 - Longitud (mm): 65 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119307 - Longitud (mm): 70 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119308 - Longitud (mm): 80 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119309 - Longitud (mm): 90 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119310 - Longitud (mm): 100 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119311 - Longitud (mm): 110 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119312 - Longitud (mm): 120 Diámetro: 6.0

Ref.: 232119319 - Longitud (mm): 125 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119313 - Longitud (mm): 130 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119314 - Longitud (mm): 140 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119315 - Longitud (mm): 150 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119316 - Longitud (mm): 160 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119317 - Longitud (mm): 170 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119318 - Longitud (mm): 180 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119320 - Longitud (mm): 200 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119324 - Longitud (mm): 240 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119325 - Longitud (mm): 250 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119328 - Longitud (mm): 280 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119330 - Longitud (mm): 300 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119340 - Longitud (mm): 400 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119350 - Longitud (mm): 500 Diámetro: 6.0
Type J2X04

Standard Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232216125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232216130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232216135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232216140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232216145 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 4.5
Ref.: 232216235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232216240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232216245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232216250 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0
Ref.: 232216330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232216335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232216340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232216345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232216350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232216435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232216440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232216445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232216450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232216455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232216535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232216540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232216545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232216550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232216555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232216560 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5
Ref.: 232216635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232216640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232216645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232216650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232216655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0

Reduction Monoaxial Pedicle Screw

Ref.: 232211625 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.0
Ref.: 232211630 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Ref.: 232211635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232211640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232211645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232211650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232211655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0

Reduction Monoaxial Pedicle Screw

Ref.: 236211125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 236211130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 236211135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 236211140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 236211145 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 4.5
Ref.: 236211225 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0
Ref.: 236211230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 236211235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 236211240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 236211245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 236211250 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0
Ref.: 236211325 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5
Ref.: 236211330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 236211335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 236211340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 236211345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 236211350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 236211425 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0
Ref.: 236211430 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 236211435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 236211440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 236211445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 236211450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 236211455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 236211525 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.5
Ref.: 236211530 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 236211535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 236211540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 236211545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 236211550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 236211555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 236211560 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5
Ref.: 236211625 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.0
Ref.: 236211630 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Ref.: 236211635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 236211640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 236211645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0

Ref.: 236211650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0

Ref.: 236211655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0

Type J2X07

Rod

Ref.: 232519204 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519205 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519206 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519207 - Longitud (mm): 70 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519208 - Longitud (mm): 80 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519209 - Longitud (mm): 90 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519210 - Longitud (mm): 100 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519211 - Longitud (mm): 110 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519212 - Longitud (mm): 120 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519213 - Longitud (mm): 130 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519214 - Longitud (mm): 140 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519215 - Longitud (mm): 150 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519220 - Longitud (mm): 200 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519225 - Longitud (mm): 250 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519230 - Longitud (mm): 300 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519240 - Longitud (mm): 400 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519250 - Longitud (mm): 500 Diámetro: 5.5

Multi-Axial Crosslink

Ref.: 232510732 - Longitud (mm): 32~40

Ref.: 232510742 - Longitud (mm): 42~48

Ref.: 232510750 - Longitud (mm): 50~65

Ref.: 232520732 - Longitud (mm): 32~40

Ref.: 232520742 - Longitud (mm): 42~48

Ref.: 232520750 - Longitud (mm): 50~65

Standard Monoaxial Pedicle Screw

Ref.: 232515125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5

Ref.: 232515130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5

Ref.: 232515135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5

Ref.: 232515140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5

Ref.: 232515225 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0

Ref.: 232515230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0

Ref.: 232515235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0

Ref.: 232515240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0

Ref.: 232515245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0

Ref.: 232515325 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5

Ref.: 232515330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5

Ref.: 232515335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5

Ref.: 232515340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5

Ref.: 232515345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5

Ref.: 232515350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5

Ref.: 232515355 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5

Ref.: 232515425 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0

Ref.: 232515430 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232515435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232515440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232515445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232515450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232515455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0

Standard Monoaxial Pedicle Screw

Ref.: 232525535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232525540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232525545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232525550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232525555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232525635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232525640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232525645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232525650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232525655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 232525735 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 232525740 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5
Ref.: 232525745 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5
Ref.: 232525750 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 232525755 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5

Rod

Ref.: 232519304 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519305 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519306 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519365 - Longitud (mm): 65 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519307 - Longitud (mm): 70 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519308 - Longitud (mm): 80 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519309 - Longitud (mm): 90 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519310 - Longitud (mm): 100 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519311 - Longitud (mm): 110 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519312 - Longitud (mm): 120 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519319 - Longitud (mm): 125 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519313 - Longitud (mm): 130 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519314 - Longitud (mm): 140 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519315 - Longitud (mm): 150 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519316 - Longitud (mm): 160 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519317 - Longitud (mm): 170 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519318 - Longitud (mm): 180 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519320 - Longitud (mm): 200 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519324 - Longitud (mm): 240 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519325 - Longitud (mm): 250 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519328 - Longitud (mm): 280 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519330 - Longitud (mm): 300 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519340 - Longitud (mm): 400 Diámetro: 6.0

Ref.: 232519350 - Longitud (mm): 500 Diámetro: 6.0

Set Screw

Ref.: 232522800

Ref.: 232522801

Standard Monoaxial Pedicle Screw

Ref.: 232515525 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.5

Ref.: 232515530 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5

Ref.: 232515535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5

Ref.: 232515540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0

Ref.: 232515545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0

Ref.: 232515550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0

Ref.: 232515555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0

Ref.: 232515560 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 7.0

Ref.: 232515625 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.0

Ref.: 232515630 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0

Ref.: 232515635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0

Ref.: 232515640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0

Ref.: 232515645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0

Ref.: 232515650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0

Ref.: 232515655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0

Ref.: 232515725 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.5

Ref.: 232515730 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.5

Ref.: 232515735 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5

Ref.: 232515740 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5

Ref.: 232515745 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5

Ref.: 232515750 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5

Ref.: 232515755 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5

Reduction Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232512135 - Longitud (mm): 35mm Diámetro: 4.5

Ref.: 232512140 - Longitud (mm): 40mm Diámetro: 4.5

Ref.: 232512235 - Longitud (mm): 35mm Diámetro: 5.0

Ref.: 232512240 - Longitud (mm): 40mm Diámetro: 5.0

Ref.: 232512245 - Longitud (mm): 45mm Diámetro: 5.0

Ref.: 232512335 - Longitud (mm): 35mm Diámetro: 5.5

Ref.: 232512340 - Longitud (mm): 40mm Diámetro: 5.5

Ref.: 232512345 - Longitud (mm): 45mm Diámetro: 5.5

Ref.: 232512350 - Longitud (mm): 50mm Diámetro: 5.5

Ref.: 232512435 - Longitud (mm): 35mm Diámetro: 6.0

Ref.: 232512440 - Longitud (mm): 40mm Diámetro: 6.0

Ref.: 232512445 - Longitud (mm): 45mm Diámetro: 6.0

Ref.: 232512450 - Longitud (mm): 50mm Diámetro: 6.0

Ref.: 232512455 - Longitud (mm): 55mm Diámetro: 6.0

Ref.: 232512535 - Longitud (mm): 35mm Diámetro: 6.5

Ref.: 232512540 - Longitud (mm): 40mm Diámetro: 6.5

Ref.: 232512545 - Longitud (mm): 45mm Diámetro: 6.5

Ref.: 232512550 - Longitud (mm): 50mm Diámetro: 6.5

Ref.: 232512555 - Longitud (mm): 55mm Diámetro: 6.5
Ref.: 232512560 - Longitud (mm): 60mm Diámetro: 6.5
Ref.: 232512635 - Longitud (mm): 35mm Diámetro: 7.0
Ref.: 232512640 - Longitud (mm): 40mm Diámetro: 7.0
Ref.: 232512645 - Longitud (mm): 45mm Diámetro: 7.0
Ref.: 232512650 - Longitud (mm): 50mm Diámetro: 7.0
Ref.: 232512655 - Longitud (mm): 55mm Diámetro: 7.0
Ref.: 232512735 - Longitud (mm): 35mm Diámetro: 7.5
Ref.: 232512740 - Longitud (mm): 40mm Diámetro: 7.5
Ref.: 232512745 - Longitud (mm): 45mm Diámetro: 7.5
Ref.: 232512750 - Longitud (mm): 50mm Diámetro: 7.5
Ref.: 232512755 - Longitud (mm): 55mm Diámetro: 7.5

Standard Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232516025 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.0
Ref.: 232516030 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.0
Ref.: 232516125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232516130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232516135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232516140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232516225 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0
Ref.: 232516230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232516235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232516240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232516245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0

Standard Monoaxial Pedicle Screw

Ref.: 232525135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232525140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232525235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232525240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232525245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232525335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232525340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232525345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232525350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232525355 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5
Ref.: 232525435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232525440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232525445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232525450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0

Standard Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232516325 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5
Ref.: 232516330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232516335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232516340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232516345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232516350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5

Ref.: 232516425 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0
Ref.: 232516430 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232516435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232516440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232516445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232516450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232516455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232516525 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.5
Ref.: 232516530 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232516535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232516540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232516545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232516550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232516555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232516560 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5
Ref.: 232516625 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.0
Ref.: 232516630 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Ref.: 232516635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232516640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232516645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232516650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232516655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 232516725 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.5
Ref.: 232516730 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.5
Ref.: 232516735 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 232516740 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5
Ref.: 232516745 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5
Ref.: 232516750 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 232516755 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5

Reduction Monoaxial Pedicle Screw

Ref.: 232511125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232511130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232511135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232511140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232511225 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0
Ref.: 232511230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232511235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232511240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232511245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232511325 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5
Ref.: 232511330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232511335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232511340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232511345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232511350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232511425 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0

Ref.: 232511430 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232511435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232511440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232511445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232511450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232511455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232511525 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.5
Ref.: 232511530 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232511535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232511540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232511545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232511550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232511555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232511560 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5
Ref.: 232511625 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.0
Ref.: 232511630 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Ref.: 232511635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232511640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232511645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232511650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232511655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 232511725 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.5
Ref.: 232511730 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.5
Ref.: 232511735 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 232511740 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5
Ref.: 232511745 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5
Ref.: 232511750 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 232511755 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5

Type J2X09

Rod

Ref.: 232519260 - Longitud (mm): 600 Diámetro: 7.5

Type J2X07

Reduction Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232522655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 232522735 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 232522740 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5
Ref.: 232522745 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5
Ref.: 232522750 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 232522755 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5

Low Profile Crosslink

Ref.: 232520630 - 30 mm
Ref.: 232520636 - 36 mm
Ref.: 232520640 - 40 mm
Ref.: 232520646 - 46 mm
Ref.: 232520650 - 50 mm
Ref.: 232520656 - 56 mm

Ref.: 232520660 - 60 mm

Break-off Set Screw

Ref.: 232512800

Set Screw

Ref.: 232512801

Pedicle Hook

Ref.: 232510101

Ref.: 232510102

Ref.: 232510103

Ref.: 232520101

Ref.: 232520102

Ref.: 232520103

Wide Blade Hook

Ref.: 232510201

Ref.: 232510202

Ref.: 232510203

Ref.: 232520201

Ref.: 232520202

Ref.: 232520203

Narrow Blade Hook

Ref.: 232510301

Ref.: 232510302

Ref.: 232510303

Ref.: 232520301

Ref.: 232520302

Ref.: 232520303

Thoracic Supralaminar Hook

Ref.: 232510401

Ref.: 232510402

Ref.: 232510403

Thoracic Infralaminar Hook

Ref.: 232510501

Ref.: 232510502

Extended Body Hook

Ref.: 232510601

Ref.: 232510602

Ref.: 232510603

Ref.: 232520601

Ref.: 232520602

Ref.: 232520603

Angled Thoracic Hook

Ref.: 232510701

Ref.: 232510702

Ref.: 232520701

Ref.: 232520702

Thoracic Infralaminar Hook II

Ref.: 232510511

Ref.: 232520511

Offset Hook

Ref.: 232510801

Ref.: 232510802

Ref.: 232520801

Ref.: 232520802

Crosslink

Ref.: 232510630 - 30mm

Ref.: 232510636 - 36mm

Ref.: 232510640 - 40mm

Ref.: 232510646 - 46mm

Ref.: 232510650 - 50mm

Ref.: 232510656 - 56mm

Ref.: 232510660 - 60mm

Type J2X08

Pedicle Screw

Ref.: 232411235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0

Ref.: 232411425 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0

Ref.: 232411435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0

Ref.: 232411635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0

Threaded Pedicle Screw

Ref.: 232412435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0

Ref.: 232415435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0

Threaded Pedicle Screw with Double Lead Thread

Ref.: 232414640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0

Ref.: 232414645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0

Ref.: 232414650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0

Type J2X07

Reduction Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232522535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5

Ref.: 232522540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5

Ref.: 232522545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5

Ref.: 232522550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5

Ref.: 232522555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5

Ref.: 232522560 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5

Ref.: 232522635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0

Ref.: 232522640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0

Ref.: 232522645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0

Ref.: 232522650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0

Ref.: 232522655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0

Type J2X04

Rod

Ref.: 232219304 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0

Ref.: 232219345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0

Ref.: 232219305 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0

Ref.: 232219306 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219365 - Longitud (mm): 65 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219307 - Longitud (mm): 70 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219308 - Longitud (mm): 80 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219309 - Longitud (mm): 90 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219310 - Longitud (mm): 100 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219311 - Longitud (mm): 110 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219312 - Longitud (mm): 120 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219319 - Longitud (mm): 125 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219313 - Longitud (mm): 130 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219314 - Longitud (mm): 140 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219315 - Longitud (mm): 150 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219316 - Longitud (mm): 160 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219317 - Longitud (mm): 170 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219318 - Longitud (mm): 180 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219320 - Longitud (mm): 200 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219324 - Longitud (mm): 240 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219325 - Longitud (mm): 250 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219328 - Longitud (mm): 280 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219330 - Longitud (mm): 300 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219340 - Longitud (mm): 400 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219350 - Longitud (mm): 500 Diámetro: 6.0

Type J2X08

Rod

Ref.: 232419304 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419305 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419306 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419365 - Longitud (mm): 65 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419307 - Longitud (mm): 70 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419308 - Longitud (mm): 80 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419309 - Longitud (mm): 90 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419310 - Longitud (mm): 100 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419311 - Longitud (mm): 110 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419312 - Longitud (mm): 120 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419319 - Longitud (mm): 125 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419313 - Longitud (mm): 130 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419314 - Longitud (mm): 140 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419315 - Longitud (mm): 150 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419316 - Longitud (mm): 160 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419317 - Longitud (mm): 170 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419318 - Longitud (mm): 180 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419320 - Longitud (mm): 200 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419324 - Longitud (mm): 240 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419325 - Longitud (mm): 250 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419328 - Longitud (mm): 280 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419330 - Longitud (mm): 300 Diámetro: 6.0

Ref.: 232419340 - Longitud (mm): 400 Diámetro: 6.0

Type J2X04

Rod

Ref.: 236119308 - Longitud (mm): 80 Diámetro: 6.0

Ref.: 236119309 - Longitud (mm): 90 Diámetro: 6.0

Ref.: 236119310 - Longitud (mm): 100 Diámetro: 6.0

Ref.: 236119311 - Longitud (mm): 110 Diámetro: 6.0

Ref.: 236119312 - Longitud (mm): 120 Diámetro: 6.0

Ref.: 236119313 - Longitud (mm): 130 Diámetro: 6.0

Ref.: 236119314 - Longitud (mm): 140 Diámetro: 6.0

Ref.: 236119315 - Longitud (mm): 150 Diámetro: 6.0

Ref.: 236119316 - Longitud (mm): 160 Diámetro: 6.0

Ref.: 236119317 - Longitud (mm): 170 Diámetro: 6.0

Ref.: 236119318 - Longitud (mm): 180 Diámetro: 6.0

Ref.: 236119319 - Longitud (mm): 190 Diámetro: 6.0

Ref.: 236119320 - Longitud (mm): 200 Diámetro: 6.0

Type J2X08

Pedicle Screw with Double Lead Thread

Ref.: 232413235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0

Ref.: 232413240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0

Ref.: 232413245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0

Ref.: 232413250 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0

Ref.: 232413255 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.0

Ref.: 232413435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0

Ref.: 232413440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0

Ref.: 232413445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0

Ref.: 232413450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0

Ref.: 232413455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0

Ref.: 232413635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0

Ref.: 232413640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0

Ref.: 232413645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0

Ref.: 232413650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0

Ref.: 232413655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0

Connector

Ref.: 232410100

Crosslink

Ref.: 232410730 - Longitud (mm): 30

Ref.: 232410740 - Longitud (mm): 40

Ref.: 232410750 - Longitud (mm): 50

Ref.: 232410760 - Longitud (mm): 60

Ref.: 232410765 - Longitud (mm): 65

Type J2X09

Set Screw

Ref.: 232530800

Percutaneous Pedicle Screw

Ref.: 232536235 Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0

Ref.: 232536240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232536245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232536250 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0
Ref.: 232536255 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.0
Ref.: 232536335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232536340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232536345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232536350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232536355 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5
Ref.: 232536435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232536440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232536445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232536450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232536455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232536535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232536540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232536545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232536550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232536555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232536635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232536640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232536645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232536650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232536655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 232536735 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 232536740 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5
Ref.: 232536745 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5
Ref.: 232536750 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 232536755 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5

Pedicle Screw

Ref.: KZJ8021-01 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 8.5
Ref.: KZJ8021-02 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 8.5
Ref.: KZJ8021-03 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 8.5
Ref.: KZJ8021-04 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 8.5
Ref.: KZJ8022-00 - Longitud (mm): 90 Diámetro: 8.5

Rod

Ref.: 236539201 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 236539202 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 236539203 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 236539204 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 5.5
Ref.: 236539205 - Longitud (mm): 70 Diámetro: 5.5
Ref.: 236539206 - Longitud (mm): 80 Diámetro: 5.5
Ref.: 236539207 - Longitud (mm): 90 Diámetro: 5.5
Ref.: 236539208 - Longitud (mm): 100 Diámetro: 5.5
Ref.: 236539209 - Longitud (mm): 110 Diámetro: 5.5
Ref.: 236539210 - Longitud (mm): 120 Diámetro: 5.5

Ref.: 236539211 - Longitud (mm): 130 Diámetro: 5.5

Side connector

Ref.: 232830620 - Longitud (mm): 20 Diámetro: 6.0

Ref.: 232830626 - Longitud (mm): 26 Diámetro: 6.0

Ref.: 232830630 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0

Ref.: 232830636 - Longitud (mm): 36 Diámetro: 6.0

Ref.: 232830640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0

Ref.: 232830646 - Longitud (mm): 46 Diámetro: 6.0

Ref.: 232830650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0

Ref.: 232830656 - Longitud (mm): 56 Diámetro: 6.0

Ref.: 232830660 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.0

Type J2X11

Long Arm Monoaxial Pedicle Screw

Ref.: 232544125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5

Ref.: 232544130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5

Ref.: 232544135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5

Ref.: 232544140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5

Ref.: 232544225 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0

Ref.: 232544230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0

Ref.: 232544235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0

Ref.: 232544240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0

Ref.: 232544245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0

Ref.: 232544325 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5

Ref.: 232544330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5

Ref.: 232544335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5

Ref.: 232544340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5

Ref.: 232544345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5

Ref.: 232544350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5

Ref.: 232544435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0

Ref.: 232544440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0

Ref.: 232544445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0

Ref.: 232544450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0

Ref.: 232544455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0

Ref.: 232544535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5

Ref.: 232544540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5

Ref.: 232544545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5

Ref.: 232544550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5

Ref.: 232544555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5

Ref.: 232544560 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5

Ref.: 232544635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0

Ref.: 232544640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0

Ref.: 232544645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0

Ref.: 232544650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0

Ref.: 232544655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0

Ref.: 232544735 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5

Ref.: 232544740 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5

Ref.: 232544745 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5
Ref.: 232544750 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 232544755 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5
Long Arm Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232543335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232543340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232543345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232543350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232543355 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5
Ref.: 232543435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232543440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232543445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232543450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232543455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232543535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232543540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232543545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232543550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232543555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232543635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232543640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232543645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232543650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232543655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 232543735 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 232543740 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5
Ref.: 232543745 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5
Ref.: 232543750 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 232543755 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5

Set Screw

Ref.: 236210800

Rod, Curved

Ref.: 236219403 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219404 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219405 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219406 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219407 - Longitud (mm): 70 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219408 - Longitud (mm): 80 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219409 - Longitud (mm): 90 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219410 - Longitud (mm): 100 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219411 - Longitud (mm): 110 Diámetro: 5.5

Long Arm Uniaxial Pedicle Screw

Ref.: 236543235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 236543240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 236543245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 236543250 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0

Ref.: 236543255 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.0
Ref.: 236543335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 236543340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 236543345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 236543350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 236543355 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5
Ref.: 236543435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 236543440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 236543445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 236543450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 236543455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 236543535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 236543540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 236543545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 236543550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 236543555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 236543635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 236543640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 236543645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 236543650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 236543655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 236543735 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 236543740 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5
Ref.: 236543745 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5
Ref.: 236543750 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 236543755 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5

Type J2X07

Standard Monoaxial Pedicle Screw

Ref.: 232585125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232585130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232585135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232585140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232585230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232585235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232585240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232585245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232585250 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0
Ref.: 232585255 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.0
Ref.: 232585330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232585335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232585340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232585345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232585350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232585355 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5
Ref.: 232585430 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232585435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0

Ref.: 232585440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232585445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232585450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232585455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232585530 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232585535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232585540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232585545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232585550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232585555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232585630 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Ref.: 232585635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232585640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232585645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232585650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232585655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 232585730 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.5
Ref.: 232585735 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 232585740 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5
Ref.: 232585745 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5
Ref.: 232585750 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 232585755 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5

Standard Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232586125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232586130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232586135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232586140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232586230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232586235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232586240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232586245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232586250 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0
Ref.: 232586255 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.0
Ref.: 232586330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232586335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232586340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232586345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232586350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232586355 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5

Standard Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232586430 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232586435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232586440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232586445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232586450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232586455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0

Ref.: 232586530 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232586535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232586540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232586545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232586550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232586555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232586630 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Ref.: 232586635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232586640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232586645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232586650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232586655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 232586730 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.5
Ref.: 232586735 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 232586740 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5
Ref.: 232586745 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5
Ref.: 232586750 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 232586755 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5
Reduction Monoaxial Pedicle Screw
Ref.: 232581125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232581130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232581135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232581140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232581230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232581235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232581240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232581245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232581250 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0
Ref.: 232581255 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.0
Ref.: 232581330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232581335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232581340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232581345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232581350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232581355 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5
Ref.: 232581430 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232581435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232581440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232581445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232581450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232581455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232581530 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232581535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232581540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232581545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232581550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5

Ref.: 232581555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5

Reduction Monoaxial Pedicle Screw

Ref.: 232581630 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0

Ref.: 232581635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0

Ref.: 232581640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0

Ref.: 232581645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0

Ref.: 232581650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0

Ref.: 232581655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0

Ref.: 232581730 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.5

Ref.: 232581735 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5

Ref.: 232581740 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5

Ref.: 232581745 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5

Ref.: 232581750 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5

Ref.: 232581755 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5

Reduction Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232582125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5

Ref.: 232582130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5

Ref.: 232582135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5

Ref.: 232582140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5

Ref.: 232582230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0

Ref.: 232582235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0

Ref.: 232582240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0

Ref.: 232582245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0

Ref.: 232582250 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0

Ref.: 232582255 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.0

Ref.: 232582330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5

Ref.: 232582335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5

Ref.: 232582340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5

Ref.: 232582345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5

Ref.: 232582350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5

Ref.: 232582355 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5

Ref.: 232582430 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0

Ref.: 232582435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0

Ref.: 232582440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0

Ref.: 232582445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0

Ref.: 232582450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0

Ref.: 232582455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0

Ref.: 232582530 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5

Ref.: 232582535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5

Ref.: 232582540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5

Ref.: 232582545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5

Ref.: 232582550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5

Ref.: 232582555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5

Ref.: 232582630 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0

Ref.: 232582635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0

Ref.: 232582640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0

Ref.: 232582645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232582650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232582655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 232582730 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.5
Ref.: 232582735 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 232582740 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5
Ref.: 232582745 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5
Ref.: 232582750 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 232582755 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5

Set Screw

Ref.: 232580800

Rod

Ref.: 232519504 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519505 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519506 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519507 - Longitud (mm): 70 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519508 - Longitud (mm): 80 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519509 - Longitud (mm): 90 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519510 - Longitud (mm): 100 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519511 - Longitud (mm): 110 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519512 - Longitud (mm): 120 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519513 - Longitud (mm): 130 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519514 - Longitud (mm): 140 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519515 - Longitud (mm): 150 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519520 - Longitud (mm): 200 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519525 - Longitud (mm): 250 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519530 - Longitud (mm): 300 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519540 - Longitud (mm): 400 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519550 - Longitud (mm): 500 Diámetro: 5.5

Type J2X11

Rod

Ref.: 236219204 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219205 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219206 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219207 - Longitud (mm): 70 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219208 - Longitud (mm): 80 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219209 - Longitud (mm): 90 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219210 - Longitud (mm): 100 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219211 - Longitud (mm): 110 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219212 - Longitud (mm): 120 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219213 - Longitud (mm): 130 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219214 - Longitud (mm): 140 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219215 - Longitud (mm): 150 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219216 - Longitud (mm): 160 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219217 - Longitud (mm): 170 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219218 - Longitud (mm): 180 Diámetro: 5.5

Ref.: 236219219 - Longitud (mm): 190 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219220 - Longitud (mm): 200 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519560 - Longitud (mm): 600 Diámetro: 5.5
Ref.: J2X14

Reduction Monoaxial Pedicle Screw

Ref.: 232811025C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.0
Ref.: 232811030C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.0
Ref.: 232811035C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.0
Ref.: 232811040C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.0
Ref.: 232811045C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 4.0
Ref.: 232811125C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232811130C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232811135C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232811140C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232811145C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 4.5
Ref.: 232811225C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0
Ref.: 232811230C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232811235C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232811240C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232811245C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232811250C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0
Ref.: 232811325C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5
Ref.: 232811330C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232811335C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232811340C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232811345C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232811350C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232811355C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5
Ref.: 232811425C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0
Ref.: 232811430C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232811435C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232811440C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232811445C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232811450C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232811455C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232811460C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.0
Ref.: 232811525C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.5
Ref.: 232811530C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232811535C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232811540C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232811545C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232811550C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232811555C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232811560C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5
Ref.: 232811565C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 6.5
Ref.: 232811625C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.0

Ref.: 232811630C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Ref.: 232811635C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232811640C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232811645C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232811650C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232811655C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 232811660C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 7.0
Ref.: 232811665C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 7.0
Ref.: 232811725C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.5
Ref.: 232811730C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.5
Ref.: 232811735C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 232811740C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5
Ref.: 232811745C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5
Ref.: 232811750C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 232811755C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5
Ref.: 232811760C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 7.5
Ref.: 232811765C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 7.5
Reduction Polyaxial Pedicle Screw
Ref.: 232812020C - Longitud (mm): 20 Diámetro: 4.0
Ref.: 232812025C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.0
Ref.: 232812030C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.0
Ref.: 232812035C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.0
Ref.: 232812040C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.0
Ref.: 232812045C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 4.0
Ref.: 232812120C - Longitud (mm): 20 Diámetro: 4.5
Ref.: 232812125C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232812130C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232812135C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232812140C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232812145C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 4.5
Ref.: 232812220C - Longitud (mm): 20 Diámetro: 5.0
Ref.: 232812225C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0
Ref.: 232812230C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232812235C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232812240C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232812245C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232812250C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0
Ref.: 232812320C - Longitud (mm): 20 Diámetro: 5.5
Ref.: 232812325C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5
Ref.: 232812330C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232812335C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232812340C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232812345C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232812350C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232812355C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5
Ref.: 232812420C - Longitud (mm): 20 Diámetro: 6.0

Ref.: 232812425C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0
Ref.: 232812430C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232812435C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232812440C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232812445C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232812450C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232812455C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232812460C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.0
Ref.: 232812525C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.5
Ref.: 232812530C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232812535C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232812540C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232812545C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232812550C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232812555C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232812560C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5
Ref.: 232812565C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 6.5
Ref.: 232812570C - Longitud (mm): 70 Diámetro: 6.5
Ref.: 232812625C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.0
Ref.: 232812630C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Ref.: 232812635C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232812640C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232812645C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232812650C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232812655C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 232812660C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 7.0
Ref.: 232812665C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 7.0
Ref.: 232812670C - Longitud (mm): 70 Diámetro: 7.0
Ref.: 232812725C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.5
Ref.: 232812730C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.5
Ref.: 232812735C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 232812740C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5
Ref.: 232812745C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5
Ref.: 232812750C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 232812755C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5
Ref.: 232812760C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 7.5
Ref.: 232812765C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 7.5
Ref.: 232812770C - Longitud (mm): 70 Diámetro: 7.5
Standard Monoaxial Pedicle Screw
Ref.: 232815025C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.0
Ref.: 232815030C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.0
Ref.: 232815035C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.0
Ref.: 232815040C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.0
Ref.: 232815045C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 4.0
Ref.: 232815125C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232815130C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5

Ref.: 232815135C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232815140C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232815145C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 4.5
Ref.: 232815225C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0
Ref.: 232815230C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232815235C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232815240C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232815245C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232815250C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0
Ref.: 232815325C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5
Ref.: 232815330C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232815335C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232815340C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232815345C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232815350C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232815355C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5
Ref.: 232815425C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0
Ref.: 232815430C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232815435C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232815440C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232815445C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232815450C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232815455C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232815460C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.0
Ref.: 232815525C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.5
Ref.: 232815530C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232815535C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232815540C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232815545C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232815550C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232815555C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232815560C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5
Ref.: 232815565C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 6.5
Ref.: 232815625C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.0
Ref.: 232815630C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Ref.: 232815635C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232815640C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232815645C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232815650C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232815655C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 232815660C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 7.0
Ref.: 232815665C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 7.0
Ref.: 232815725C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.5
Ref.: 232815730C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.5
Ref.: 232815735C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 232815740C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5

Ref.: 232815745C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5
Ref.: 232815750C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 232815755C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5
Ref.: 232815760C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 7.5
Ref.: 232815765C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 7.5

Standard Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232816020C - Longitud (mm): 20 Diámetro: 4.0
Ref.: 232816025C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.0
Ref.: 232816030C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.0
Ref.: 232816035C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.0
Ref.: 232816040C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.0
Ref.: 232816045C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 4.0
Ref.: 232816120C - Longitud (mm): 20 Diámetro: 4.5
Ref.: 232816125C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232816130C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232816135C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232816140C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232816145C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 4.5
Ref.: 232816220C - Longitud (mm): 20 Diámetro: 5.0
Ref.: 232816225C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0
Ref.: 232816230C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232816235C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232816240C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232816245C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232816250C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0
Ref.: 232816320C - Longitud (mm): 20 Diámetro: 5.5
Ref.: 232816325C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5
Ref.: 232816330C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232816335C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232816340C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232816345C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232816350C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232816355C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5
Ref.: 232816420C - Longitud (mm): 20 Diámetro: 6.0
Ref.: 232816425C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0
Ref.: 232816430C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232816435C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232816440C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232816445C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232816450C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232816455C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232816460C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.0
Ref.: 232816525C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.5
Ref.: 232816530C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232816535C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232816540C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5

Ref.: 232816545C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232816550C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232816555C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232816560C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5
Ref.: 232816565C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 6.5
Ref.: 232816570C - Longitud (mm): 70 Diámetro: 6.5
Ref.: 232816625C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.0
Ref.: 232816630C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Ref.: 232816635C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232816640C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232816645C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232816650C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232816655C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 232816660C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 7.0
Ref.: 232816665C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 7.0
Ref.: 232816670C - Longitud (mm): 70 Diámetro: 7.0
Ref.: 232816725C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.5
Ref.: 232816730C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.5
Ref.: 232816735C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 232816740C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5
Ref.: 232816745C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5
Ref.: 232816750C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 232816755C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5
Ref.: 232816760C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 7.5
Ref.: 232816765C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 7.5
Ref.: 232816770C - Longitud (mm): 70 Diámetro: 7.5

Type J2X09

Fenestrated Standard Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232836330C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232836335C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232836340C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232836345C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232836350C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232836355C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5
Ref.: 232836430C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232836435C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232836440C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232836445C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232836450C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232836455C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232836530C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232836535C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232836540C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232836545C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232836550C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232836555C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5

Ref.: 232836630C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Ref.: 232836635C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232836640C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232836645C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232836650C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232836655C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0

Fenestrated Reduction Monoaxial Pedicle Screw

Ref.: 232831330C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232831335C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232831340C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232831345C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232831350C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232831355C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5
Ref.: 232831430C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232831435C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232831440C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232831445C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232831450C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232831455C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232831530C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232831535C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232831540C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232831545C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232831550C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232831555C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232831630C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Ref.: 232831635C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232831640C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232831645C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232831650C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232831655C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0

Reduction Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232852765C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 7.5
Ref.: 232852770C - Longitud (mm): 70 Diámetro: 7.5
Ref.: 232852775C - Longitud (mm): 75 Diámetro: 7.5
Ref.: 232852780C - Longitud (mm): 80 Diámetro: 7.5
Ref.: 232852785C - Longitud (mm): 85 Diámetro: 7.5
Ref.: 232852790C - Longitud (mm): 90 Diámetro: 7.5

Reduction Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232852965C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 8.5
Ref.: 232852970C - Longitud (mm): 70 Diámetro: 8.5
Ref.: 232852975C - Longitud (mm): 75 Diámetro: 8.5
Ref.: 232852980C - Longitud (mm): 80 Diámetro: 8.5
Ref.: 232852985C - Longitud (mm): 85 Diámetro: 8.5
Ref.: 232852990C - Longitud (mm): 90 Diámetro: 8.5

Standard Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232866765C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 7.5
Ref.: 232866770C - Longitud (mm): 70 Diámetro: 7.5
Ref.: 232866775C - Longitud (mm): 75 Diámetro: 7.5
Ref.: 232866780C - Longitud (mm): 80 Diámetro: 7.5
Ref.: 232866785C - Longitud (mm): 85 Diámetro: 7.5
Ref.: 232866790C - Longitud (mm): 90 Diámetro: 7.5
Ref.: 232866965C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 8.5
Ref.: 232866970C - Longitud (mm): 70 Diámetro: 8.5
Ref.: 232866975C - Longitud (mm): 75 Diámetro: 8.5
Ref.: 232866980C - Longitud (mm): 80 Diámetro: 8.5
Ref.: 232866985C - Longitud (mm): 85 Diámetro: 8.5
Ref.: 232866990C - Longitud (mm): 90 Diámetro: 8.5

Reduction Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232862660C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 7.0
Ref.: 232862665C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 7.0
Ref.: 232862670C - Longitud (mm): 70 Diámetro: 7.0
Ref.: 232862675C - Longitud (mm): 75 Diámetro: 7.0
Ref.: 232862680C - Longitud (mm): 80 Diámetro: 7.0
Ref.: 232862685C - Longitud (mm): 85 Diámetro: 7.0
Ref.: 232862765C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 7.5
Ref.: 232862770C - Longitud (mm): 70 Diámetro: 7.5
Ref.: 232862775C - Longitud (mm): 75 Diámetro: 7.5
Ref.: 232862780C - Longitud (mm): 80 Diámetro: 7.5
Ref.: 232862785C - Longitud (mm): 85 Diámetro: 7.5
Ref.: 232862790C - Longitud (mm): 90 Diámetro: 7.5
Ref.: 232862865C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 8.0
Ref.: 232862870C - Longitud (mm): 70 Diámetro: 8.0
Ref.: 232862875C - Longitud (mm): 75 Diámetro: 8.0
Ref.: 232862880C - Longitud (mm): 80 Diámetro: 8.0
Ref.: 232862885C - Longitud (mm): 85 Diámetro: 8.0
Ref.: 232862965C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 8.5
Ref.: 232862970C - Longitud (mm): 70 Diámetro: 8.5
Ref.: 232862975C - Longitud (mm): 75 Diámetro: 8.5
Ref.: 232862980C - Longitud (mm): 80 Diámetro: 8.5
Ref.: 232862985C - Longitud (mm): 85 Diámetro: 8.5
Ref.: 232862990C - Longitud (mm): 90 Diámetro: 8.5

Fenestrated Reduction Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232832330C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232832335C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232832340C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232832345C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232832350C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232832355C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5
Ref.: 232832430C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232832435C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232832440C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0

Ref.: 232832445C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232832450C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232832455C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232832530C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232832535C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232832540C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232832545C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232832550C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232832555C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232832630C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Ref.: 232832635C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232832640C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232832645C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232832650C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232832655C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0

Type J2X14

Set Screw

Ref.: 232810800C

Ref.: 232810801C

Rod

Ref.: 232819605 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819606 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819607 - Longitud (mm): 70 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819608 - Longitud (mm): 80 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819609 - Longitud (mm): 90 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819610 - Longitud (mm): 100 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819611 - Longitud (mm): 110 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819612 - Longitud (mm): 120 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819613 - Longitud (mm): 130 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819614 - Longitud (mm): 140 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819615 - Longitud (mm): 150 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819620 - Longitud (mm): 200 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819630 - Longitud (mm): 300 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819640 - Longitud (mm): 400 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819650 - Longitud (mm): 500 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819505 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232819506 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 5.5
Ref.: 232819507 - Longitud (mm): 70 Diámetro: 5.5
Ref.: 232819508 - Longitud (mm): 80 Diámetro: 5.5
Ref.: 232819509 - Longitud (mm): 90 Diámetro: 5.5
Ref.: 232819510 - Longitud (mm): 100 Diámetro: 5.5
Ref.: 232819511 - Longitud (mm): 110 Diámetro: 5.5
Ref.: 232819512 - Longitud (mm): 120 Diámetro: 5.5
Ref.: 232819513 - Longitud (mm): 130 Diámetro: 5.5
Ref.: 232819514 - Longitud (mm): 140 Diámetro: 5.5
Ref.: 232819515 - Longitud (mm): 150 Diámetro: 5.5

Ref.: 232819520 - Longitud (mm): 200 Diámetro: 5.5
Ref.: 232819530 - Longitud (mm): 300 Diámetro: 5.5
Ref.: 232819540 - Longitud (mm): 400 Diámetro: 5.5
Ref.: 232819550 - Longitud (mm): 500 Diámetro: 5.5

Low Profile Crosslink

Ref.: 232810930C - Longitud (mm): 30mm Diámetro: 5.5
Ref.: 232810935C - Longitud (mm): 35mm Diámetro: 5.5
Ref.: 232810940C - Longitud (mm): 40mm Diámetro: 5.5
Ref.: 232810945C - Longitud (mm): 45mm Diámetro: 5.5
Ref.: 232810950C - Longitud (mm): 50mm Diámetro: 5.5
Ref.: 232810955C - Longitud (mm): 55mm Diámetro: 5.5
Ref.: 232810960C - Longitud (mm): 60mm Diámetro: 5.5
Ref.: 232810830C - Longitud (mm): 30mm Diámetro: 6.0
Ref.: 232810835C - Longitud (mm): 35mm Diámetro: 6.0
Ref.: 232810840C - Longitud (mm): 40mm Diámetro: 6.0
Ref.: 232810845C - Longitud (mm): 45mm Diámetro: 6.0
Ref.: 232810850C - Longitud (mm): 50mm Diámetro: 6.0
Ref.: 232810855C - Longitud (mm): 55mm Diámetro: 6.0
Ref.: 232810860C - Longitud (mm): 60mm Diámetro: 6.0

Multi-axial Crosslink

Ref.: 232810732C - -- 32~40
Ref.: 232810742C - -- 42~48
Ref.: 232810750C - -- 50~65

Fixed cross-connection device

Ref.: 232810626 - Diámetro: F6.0

Crosslink fijo

Ref.: 232810626

Type KHCP01

Favored Angle Polyaxial Screw

Ref.: 231481108C - Longitud (mm): 8 Diámetro: 3.5
Ref.: 231481110C - Longitud (mm): 10 Diámetro: 3.5
Ref.: 231481112C - Longitud (mm): 12 Diámetro: 3.5
Ref.: 231481114C - Longitud (mm): 14 Diámetro: 3.5
Ref.: 231481116C - Longitud (mm): 16 Diámetro: 3.5
Ref.: 231481118C - Longitud (mm): 18 Diámetro: 3.5
Ref.: 231481120C - Longitud (mm): 20 Diámetro: 3.5
Ref.: 231481122C - Longitud (mm): 22 Diámetro: 3.5
Ref.: 231481124C - Longitud (mm): 24 Diámetro: 3.5
Ref.: 231481126C - Longitud (mm): 26 Diámetro: 3.5
Ref.: 231481128C - Longitud (mm): 28 Diámetro: 3.5
Ref.: 231481130C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 3.5
Ref.: 231481132C - Longitud (mm): 32 Diámetro: 3.5
Ref.: 231481134C - Longitud (mm): 34 Diámetro: 3.5
Ref.: 231481136C - Longitud (mm): 36 Diámetro: 3.5
Ref.: 231481138C - Longitud (mm): 38 Diámetro: 3.5

Ref.: 231481140C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 3.5

Rod

Ref.: 231489040 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 3.5

Ref.: 231489060 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 3.5

Ref.: 231489080 - Longitud (mm): 80 Diámetro: 3.5

Ref.: 231489100 - Longitud (mm): 100 Diámetro: 3.5

Ref.: 231489120 - Longitud (mm): 120 Diámetro: 3.5

Ref.: 231489160 - Longitud (mm): 160 Diámetro: 3.5

Ref.: 231489200 - Longitud (mm): 200 Diámetro: 3.5

Ref.: 231489300 - Longitud (mm): 300 Diámetro: 3.5

Ref.: 231489400 - Longitud (mm): 400 Diámetro: 3.5

Pre-bent Rod

Ref.: 231488120 - Longitud (mm): 85/120 Diámetro: 3.5

Ref.: 231488160 - Longitud (mm): 85/160 Diámetro: 3.5

Ref.: 231488200 - Longitud (mm): 85/200 Diámetro: 3.5

Transition Rod

Ref.: 231489842 - Longitud (mm): 420 Diámetro: F3.5/F5.5

Ref.: 231489860 - Longitud (mm): 600 Diámetro: F3.5/F5.5

Ref.: 231489942 - Longitud (mm): 420 Diámetro: F3.5/F6.0

Ref.: 231489960 - Longitud (mm): 600 Diámetro: F3.5/F6.0

Ajustable Rod

Ref.: 231489112 - Longitud (mm): 72/120 Diámetro: F3.5

Ref.: 231489122 - Longitud (mm): 72/220 Diámetro: F3.5

Set Screw

Ref.: 231480001C - Longitud (mm): Diámetro: 2.5

Ref.: 231480002C - Longitud (mm): Diámetro: 3.2

Occipital Plate

Ref.: 231480027 - Longitud (mm): 27

Ref.: 231480031 - Longitud (mm): 31

Ref.: 231480037 - Longitud (mm): 37

Ref.: 231480045 - Longitud (mm): 45

Occipital Screw

Ref.: 231480706C - Longitud (mm): 6 Diámetro: 4.5

Ref.: 231480708C - Longitud (mm): 8 Diámetro: 4.5

Ref.: 231480710C - Longitud (mm): 10 Diámetro: 4.5

Ref.: 231480712C - Longitud (mm): 12 Diámetro: 4.5

Head-Head Cross Connector

Ref.: 231480121C - Longitud (mm): 21

Ref.: 231480128C - Longitud (mm): 28

Ref.: 231480131C - Longitud (mm): 31

Ref.: 231480135C - Longitud (mm): 35

Ref.: 231480142C - Longitud (mm): 42

Ref.: 231480149C - Longitud (mm): 49

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

El sistema de fijación espinal – sistema de tornillo-placa está destinado a proporcionar fijación cervical anterior para estabilizar la columna cervical durante la cirugía de fusión vertebral sólida para pacientes con enfermedad cervical. Las indicaciones de uso incluyen: cirugía de la columna cervical anterior;

traumatismos (incluidas las fracturas) causados por luxación; cáncer de columna cervical después de la resección del tumor; corrección de deformidades (incluyendo cifosis, lordosis o escoliosis); el fracaso previo de la fusión causado por la pseudoartrosis y otras inestabilidades cervicales; espondilosis cervical después de la cirugía / inestabilidad vertebral posterior o todavía hay opresión; uno o dos segmentos de hernia de disco intervertebral conducen a la compresión de la médula espinal;

El sistema de fijación espinal – sistema de varilla roscada está diseñado para la fijación posterior toracolumbar sólida, manteniendo la curvatura fisiológica, el reinicio, la fusión y la ortopedia. Las indicaciones de uso incluyen: hernia de disco intervertebral, lesiones degenerativas, fijación interna asistida; Fractura y luxación T7-S1; reconstrucción después de la resección tumoral; ortopedia espinal (incluyendo cifosis, lordosis o escoliosis); formación de falsas articulaciones; fallo de fusión previo; estenosis espinal.

Período de vida útil: NA

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: NA

Forma de presentación: Unitaria

Método de esterilización: NA

Nombre del fabricante:

CANWELL MEDICAL CO., LTD.

Lugar de elaboración:

No. 466 South Xianhua Street, High-Tech Industrial Zone, Jinhua, 321016 Zhejiang, China

Expediente N° 1-0047-3110-007094-23-1

N° Identificadorio Trámite: 53909

AM

ANEXO III B

PROYECTO DE ROTULOS E INSTRUCCIONES DE USO

PROYECTO DE ROTULOS

Datos del rótulo provisto por el fabricante:

Sistema de fijación espinal

Fabricante y lugar de elaboración: CANWELL MEDICAL CO., LTD.

No. 466 South Xianhua Street, High-Tech Industrial Zone, Jinhua, 321016 Zhejiang, China

Marca: CANWELL MEDICAL LTD.

	 0197 LB-ECE04 Rev.B				
Spinal Fixation System					
Reduction Monoaxial Pedicle Screw					
TYPE: J2X04	MATL: Ti6Al4V	REF 236211545			
SIZE: $\phi 6.5 \times 45$	QTY.: 1	LOT 17200561			
					 2017-05-03
CANWELL MEDICAL CO., LTD.					
NO.466 South Xianhua Street,High-Tech Industrial Zone,Jinhua, Zhejiang Province,321016,P.R. of China		Tel: +86-0579-89119170 Fax:+86-0579-82302927			
	Llins Service & Consulting GmbH	Tel: +49 175 4870819 E-mail: Llins.Service@gmail.com			
Obere Seegasse 34/2,69124 Heidelberg,Germany					

Julio César Barrientos
Bioingeniero
Director Técnico
M.N. 5846 COPITEC

JULIO C. BARRIENTOS
SOCIO GERENTE
ABB Soluciones y Asuntos Regulatorios S.R.L.

Datos del rótulo provisto por el importador:

Importador: **ABB SOLUCIONES Y ASUNTOS REGULATORIOS S.R.L.**

DOMICILIO LEGAL: Yapeyú Nro. 83, piso 7º Dto. "D", Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

DEPÓSITO: **PLANTA ELABORADORA Y DEPÓSITO: JOSÉ MÁRMOL NRO. 776, PISO 2º, JOSE MARMOL NRO. 776/8, PLANTA ALTA, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.**

Autorizado por la ANMAT - **PM 2564-10**

DIRECTOR TÉCNICO: Bioing. Julio Cesar Barrientos, MN Nro. MN ° 5846

Condición de uso: **Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias.**

INSTRUCCIONES DE USO

3.1. Las indicaciones contempladas en el ítem 2 de éste reglamento (Rótulo), salvo las que figuran en los ítems 2.4 y 2.5;

ROTULO

Datos del rótulo provisto por el fabricante:

Sistema de fijación espinal

Fabricante y lugar de elaboración: CANWELL MEDICAL CO., LTD.

No. 466 South Xianhua Street, High-Tech Industrial Zone, Jinhua, 321016 Zhejiang, China

Marca: CANWELL MEDICAL LTD.

	 0197 LB-ECE04 Rev.B				
Spinal Fixation System					
Reduction Monoaxial Pedicle Screw					
TYPE: J2X04	MATL: Ti6Al4V	REF: 236211545			
SIZE: ϕ 6.5x45	QTY.: 1	LOT: <input type="text"/>			
					
CANWELL MEDICAL CO., LTD.					
NO.466 South Xianhua Street,High-Tech Industrial Zone,Jinhua, Zhejiang Province,321016,P.R. of China		Tel: +86-0579-89119170 Fax:+86-0579-82302927			
	Llins Service & Consulting GmbH	Tel: +49 175 4870819 E-mail: Llins.Service@gmail.com			
Obere Seegasse 34/2,69124 Heidelberg,Germany					

Datos del rótulo provisto por el importador:

Importador: **ABB SOLUCIONES Y ASUNTOS REGULATORIOS S.R.L.**


DOMICILIO LEGAL: Yapeyú Nro. 83, piso 7º Dto. "D", Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

DEPÓSITO: PLANTA ELABORADORA Y DEPÓSITO: JOSÉ MÁRMOL NRO. 776, PISO 2º, JOSE MARMOL NRO. 776/8, PLANTA ALTA, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Autorizado por la ANMAT - PM 2564-10

DIRECTOR TÉCNICO: Bioing. Julio Cesar Barrientos, MN Nro. MN ° 5846

Condición de uso: **Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias.**


Julio César Barrientos
Bioingeniero
Director Técnico
M.N. 5846 COPITEC


JULIO C. BARRIENTOS
SOCIO GERENTE
ABB Soluciones y Asuntos Regulatorios S.R.L.

Explicación de símbolos del rótulo del producto

	Datos del fabricante
	Año de fabricación
TYPE	Parte de modelo
	Indicación de un solo uso
	LEA atentamente las advertencias.
	Número de Lote de producto
	Referencia, Parte de Modelo de producto
	No utilizar si el envase está dañado
	No exponer a luz solar
	No eliminar con la basura doméstica
	Rango de temperaturas de almacenamiento y transporte. Entre 5°C y 30°C

Julio César Barrientos
Bioingeniero
Director Técnico
M.N. 5846 COPITEC

JULIO C. BARRIENTOS
SOCIO GERENTE
ABB Soluciones y Asuntos Regulatorios S.R.L.

3.2. Las prestaciones contempladas en el ítem 3 del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los Productos Médicos y los posibles efectos secundarios no deseados

Manual de instrucciones del sistema de fijación espinal

El Sistema de fijación espinal está compuesto por tornillos pediculares, placas, barras, Crosslink, Conector Cross, Gancho

Materiales utilizados

La aleación de titanio utilizada cumple con los requisitos de la norma ISO 5832-3.

Indicaciones de uso

El sistema de fijación espinal – sistema de tornillo-placa está destinado a proporcionar fijación cervical anterior para estabilizar la columna cervical durante la cirugía de fusión vertebral sólida para pacientes con enfermedad cervical. Las indicaciones de uso incluyen: cirugía de la columna cervical anterior; traumatismos (incluidas las fracturas) causados por luxación; cáncer de columna cervical después de la resección del tumor; corrección de deformidades (incluyendo cifosis, lordosis o escoliosis); el fracaso previo de la fusión causado por la pseudoartrosis y otras inestabilidades cervicales; espondilosis cervical después de la cirugía / inestabilidad vertebral posterior o todavía hay opresión; uno o dos segmentos de hernia de disco intervertebral conducen a la compresión de la médula espinal; El sistema de fijación espinal – sistema de varilla roscada está diseñado para la fijación posterior toracolumbar sólida, manteniendo la curvatura fisiológica, el reinicio, la fusión y la ortopedia. Las indicaciones de uso incluyen: hernia de disco intervertebral, lesiones degenerativas, fijación interna asistida; Fractura y luxación T7-S1; reconstrucción después de la resección tumoral; ortopedia espinal (incluyendo cifosis, lordosis o escoliosis); formación de falsas articulaciones; fallo de fusión previo; estenosis espinal.

3. Contraindicación

- Enfermo de osteoporosis severa;
- Paciente sensible con material de implante conocido o bajo sospecha;
- Paciente bajo comportamiento no controlado;
- Enfermo con disfunción metabólica e inmunológica;
- Condenación de la médula espinal o de los nervios;
- Otros pacientes no son aptos para la operación interna de la columna vertebral de acuerdo con la determinación clínica.

Julio César Barrientos
Bioingeniero
Director Técnico
M.N. 5846 COPITEC

4. Instrucciones de uso

1) El uso del sistema de fijación espinal es limitado. El médico medirá cuidadosamente la película gráfica antes de la operación, seleccionará el método de operación y la especificación adecuada del sistema de fijación espinal. Se recomienda seleccionar una especificación cierta grande que pueda ser aceptada por el paciente.

2) El sistema de fijación espinal es un producto de uso combinado. El proceso de operación es también un proceso de ensamblaje de productos. El método de operación de los diferentes modelos de producto es diferente, para obtener más detalles, consulte la guía de instrucciones; Durante el proceso de operación, se evitarán daños en el sistema de fijación espinal, de lo contrario, la intensidad del producto se reducirá significativamente y provocará roturas.

3) Todos los implantes de fijación no pueden reemplazar la estructura ósea normal. El médico proporcionará asesoramiento detallado al paciente, instruirá correctamente la intensidad del movimiento, evitará el movimiento excesivo de la columna vertebral. En 6 semanas después de la operación, haga todo lo posible para evitar sentarse.

JULIO C. BARRIENTOS
SOCIO GERENTE
ABB Soluciones y Asuntos Regulatorios S.R.L.

- 4) Verifique periódicamente después de la operación, si se encuentra movimiento, distorsión o rotura del sistema de fijación espinal, se considerará que reduce el movimiento incluso sacar el sistema de fijación espinal.
- 5) Aparte de la fijación espinal de la vía frontal, el sistema de fijación espinal debe retirarse a tiempo después de que se cure la fractura ósea, para evitar que el músculo al lado de la columna vertebral se vea afectado.
- 6) Utilizar un dispositivo quirúrgico específico que se asegure de que sea estéril.
- 7) No dañe la superficie del producto en uso.

5. Precauciones

- 1) El médico de la operación debe tener abundante experiencia clínica y estar familiarizado con la operación de fijación interna, el implante interno y los dispositivos accesorios.
- 2) La placa y la varilla de conexión del sistema de fijación de la columna vertebral se pueden transfigurar si es necesario, para obtener una forma similar a la columna vertebral, pero se necesitan herramientas particulares y está prohibido doblar el ir y venir, de lo contrario podría causar roturas.
- 3) No utilice el implante interno con diferentes materiales o de diferentes fabricantes juntos.
- 4) El implante interno no puede reemplazar el hueso normal, se le indicará al paciente que realice los ejercicios de recuperación adecuados, pero se prohíbe la sobrecarga y el movimiento agudo.
- 5) El implante interno debe retirarse a tiempo después de la caducidad o curarse de acuerdo con el examen clínico.
- 6) No se ha evaluado la seguridad y compatibilidad del sistema de fijación espinal en el entorno de RMI. No se ha probado el calentamiento, la migración o el artefacto de imagen en el entorno de RMI.

6. Posibles eventos adversos

Movimiento, distorsión, ruptura del sistema de fijación de la columna vertebral; infección local, sensibilidad; hueso no concrecencia, concrecencia retardada; reducción de la densidad ósea causada por el aislamiento del estrés; Dolor.

7. Advertencia

- 1) Antes de su uso, el personal profesional toma el implante del paquete, mediante esterilización por vapor y circulación de prevacío a una temperatura de 132 °C, exponga durante 4 minutos, seque durante 30 minutos.
- 2) El sistema de fijación espinal es de un solo uso, no lo reutilice.
- 3) Fecha de fabricación y número de lote ver etiqueta.

8. Requisitos de almacenamiento, manipulación, transporte y mantenimiento

- 1) El tornillo óseo debe almacenarse en lugar limpio, la humedad relativa no superior al 80%, con buena aireación, sin materia erosiva.
- 2) El sistema de fijación espinal utilizado se manipulará de acuerdo con el método de manipulación de los residuos de dispositivos médicos.
- 3) El transporte del sistema de fijación espinal se realizará de acuerdo con los requisitos del pedido.
- 4) Después de sacar el sistema de fijación espinal del paquete, si es necesario mantenerlo, comuníquese con el fabricante.

Julio César Barrientos
Bioingeniero
Director Técnico
M.N. 5846 COPITEC

JULIO C. BARRIENTOS
SOCIO GERENTE
ABB Soluciones y Asuntos Regulatorios S.R.L.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ABB Soluciones y Asuntos Regulatorios S.R.L.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.03.15 17:01:53 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.03.15 17:01:54 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Certificado - Redacción libre

Número:

Referencia: 1-0047-3110-007094-23-1

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente N° 1-0047-3110-007094-23-1

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por ABB Soluciones y Asuntos Regulatorios S.R.L. ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 2564-10

Nombre descriptivo: Sistema de fijación espinal

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
15-766 – Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para Columna Vertebral

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): CANWELL MEDICAL LTD.

Modelos:

Spinal Fixation System

Type J502

Anterior Cervical Plate

Ref.: 231111235 - Longitud (mm): 23.5 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231111260 - Longitud (mm): 26 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231111285 - Longitud (mm): 28.5 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231111310 - Longitud (mm): 31 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231111335 - Longitud (mm): 33.5 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231111360 - Longitud (mm): 36 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231112385 - Longitud (mm): 38.5 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231112410 - Longitud (mm): 41 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231112435 - Longitud (mm): 43.5 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231112460 - Longitud (mm): 46 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231112485 - Longitud (mm): 48.5 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231112510 - Longitud (mm): 51 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231112535 - Longitud (mm): 53.5 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231113600 - Longitud (mm): 60 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231113640 - Longitud (mm): 64 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231113680 - Longitud (mm): 68 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231113720 - Longitud (mm): 72 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231113760 - Longitud (mm): 76 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231113800 - Longitud (mm): 80 Hole (agujeros): 8

Cancellous Bone Screw, with self-tapping

Ref.: 231121012 - Longitud (mm): 12 Diámetro: 3.5
Ref.: 231121014 - Longitud (mm): 14 Diámetro: 3.5
Ref.: 231121016 - Longitud (mm): 16 Diámetro: 3.5
Ref.: 231121018 - Longitud (mm): 18 Diámetro: 3.5
Ref.: 231121020 - Longitud (mm): 20 Diámetro: 3.5
Ref.: 231122012 - Longitud (mm): 12 Diámetro: 4.0
Ref.: 231122014 - Longitud (mm): 14 Diámetro: 4.0
Ref.: 231122016 - Longitud (mm): 16 Diámetro: 4.0
Ref.: 231122018 - Longitud (mm): 18 Diámetro: 4.0
Ref.: 231122020 - Longitud (mm): 20 Diámetro: 4.0
Ref.: 231121912 - Longitud (mm): 12 Diámetro: 3.5
Ref.: 231121914 - Longitud (mm): 14 Diámetro: 3.5
Ref.: 231121916 - Longitud (mm): 16 Diámetro: 3.5
Ref.: 231121918 - Longitud (mm): 18 Diámetro: 3.5
Ref.: 231121920 - Longitud (mm): 20 Diámetro: 3.5
Ref.: 231122912 - Longitud (mm): 12 Diámetro: 4.0
Ref.: 231122914 - Longitud (mm): 14 Diámetro: 4.0
Ref.: 231122916 - Longitud (mm): 16 Diámetro: 4.0
Ref.: 231122918 - Longitud (mm): 18 Diámetro: 4.0
Ref.: 231122920 - Longitud (mm): 20 Diámetro: 4.0

Type J503

Anterior Cervical Plate

Ref.: 231311230 - Longitud (mm): 23 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231311250 - Longitud (mm): 25 Hole (agujeros): 4

Ref.: 231311270 - Longitud (mm): 27 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231311290 - Longitud (mm): 29 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231311310 - Longitud (mm): 31 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231311330 - Longitud (mm): 33 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231311350 - Longitud (mm): 35 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231312370 - Longitud (mm): 37 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231312390 - Longitud (mm): 39 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231312410 - Longitud (mm): 41 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231312430 - Longitud (mm): 43 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231312450 - Longitud (mm): 45 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231312470 - Longitud (mm): 47 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231312490 - Longitud (mm): 49 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231312510 - Longitud (mm): 51 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231312530 - Longitud (mm): 53 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231312550 - Longitud (mm): 55 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231313540 - Longitud (mm): 54 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231313570 - Longitud (mm): 57 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231313600 - Longitud (mm): 60 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231313630 - Longitud (mm): 63 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231313660 - Longitud (mm): 66 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231313690 - Longitud (mm): 69 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231313720 - Longitud (mm): 72 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231313750 - Longitud (mm): 75 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231313780 - Longitud (mm): 78 Hole (agujeros): 8

Type J505

Variable-angle Screw, self-drilling

Ref.: 231522111 - Longitud (mm): 11 Diámetro: 4.0
Ref.: 231522112 - Longitud (mm): 12 Diámetro: 4.0
Ref.: 231522113 - Longitud (mm): 13 Diámetro: 4.0
Ref.: 231522114 - Longitud (mm): 14 Diámetro: 4.0
Ref.: 231522115 - Longitud (mm): 15 Diámetro: 4.0
Ref.: 231522116 - Longitud (mm): 16 Diámetro: 4.0
Ref.: 231522117 - Longitud (mm): 17 Diámetro: 4.0

Type J503

Variable-angle Screw, self-drilling

Ref.: 231322112 - Longitud (mm): 12 Diámetro: 4.0
Ref.: 231322113 - Longitud (mm): 13 Diámetro: 4.0
Ref.: 231322114 - Longitud (mm): 14 Diámetro: 4.0
Ref.: 231322115 - Longitud (mm): 15 Diámetro: 4.0
Ref.: 231322116 - Longitud (mm): 16 Diámetro: 4.0
Ref.: 231322117 - Longitud (mm): 17 Diámetro: 4.0
Ref.: 231322118 - Longitud (mm): 18 Diámetro: 4.0
Ref.: 231322120 - Longitud (mm): 20 Diámetro: 4.0
Ref.: 231323112 - Longitud (mm): 12 Diámetro: 4.5
Ref.: 231323113 - Longitud (mm): 13 Diámetro: 4.5
Ref.: 231323114 - Longitud (mm): 14 Diámetro: 4.5

Ref.: 231323115 - Longitud (mm): 15 Diámetro: 4.5
Ref.: 231323116 - Longitud (mm): 16 Diámetro: 4.5
Ref.: 231323117 - Longitud (mm): 17 Diámetro: 4.5
Ref.: 231323118 - Longitud (mm): 18 Diámetro: 4.5
Ref.: 231323120 - Longitud (mm): 20 Diámetro: 4.5

Type J505

Fixed-angle Screw, self-drilling

Ref.: 231522311 - Longitud (mm): 11 Diámetro: 4.0
Ref.: 231522312 - Longitud (mm): 12 Diámetro: 4.0
Ref.: 231522313 - Longitud (mm): 13 Diámetro: 4.0
Ref.: 231522314 - Longitud (mm): 14 Diámetro: 4.0
Ref.: 231522315 - Longitud (mm): 15 Diámetro: 4.0
Ref.: 231522316 - Longitud (mm): 16 Diámetro: 4.0
Ref.: 231522317 - Longitud (mm): 17 Diámetro: 4.0

Type J503

Fixed-angle Screw, self-drilling

Ref.: 231322312 - Longitud (mm): 12 Diámetro: 4.0
Ref.: 231322313 - Longitud (mm): 13 Diámetro: 4.0
Ref.: 231322314 - Longitud (mm): 14 Diámetro: 4.0
Ref.: 231322315 - Longitud (mm): 15 Diámetro: 4.0
Ref.: 231322316 - Longitud (mm): 16 Diámetro: 4.0
Ref.: 231322317 - Longitud (mm): 17 Diámetro: 4.0
Ref.: 231322318 - Longitud (mm): 18 Diámetro: 4.0
Ref.: 231322320 - Longitud (mm): 20 Diámetro: 4.0

Fixed-angle Screw, self-drilling

Ref.: 231323312 - Longitud (mm): 12 Diámetro: 4.5
Ref.: 231323313 - Longitud (mm): 13 Diámetro: 4.5
Ref.: 231323314 - Longitud (mm): 14 Diámetro: 4.5
Ref.: 231323315 - Longitud (mm): 15 Diámetro: 4.5
Ref.: 231323316 - Longitud (mm): 16 Diámetro: 4.5
Ref.: 231323317 - Longitud (mm): 17 Diámetro: 4.5
Ref.: 231323318 - Longitud (mm): 18 Diámetro: 4.5
Ref.: 231323320 - Longitud (mm): 20 Diámetro: 4.5

Type J505

Variable-angle Screw, self-drilling

Ref.: 231523111 - Longitud (mm): 11 Diámetro: 4.5
Ref.: 231523112 - Longitud (mm): 12 Diámetro: 4.5
Ref.: 231523113 - Longitud (mm): 13 Diámetro: 4.5
Ref.: 231523114 - Longitud (mm): 14 Diámetro: 4.5
Ref.: 231523115 - Longitud (mm): 15 Diámetro: 4.5
Ref.: 231523116 - Longitud (mm): 16 Diámetro: 4.5
Ref.: 231523117 - Longitud (mm): 17 Diámetro: 4.5

Fixed-angle Screw, self-drilling

Ref.: 231523311 - Longitud (mm): 11 Diámetro: 4.5
Ref.: 231523312 - Longitud (mm): 12 Diámetro: 4.5
Ref.: 231523313 - Longitud (mm): 13 Diámetro: 4.5

Ref.: 231523314 - Longitud (mm): 14 Diámetro: 4.5
Ref.: 231523315 - Longitud (mm): 15 Diámetro: 4.5
Ref.: 231523316 - Longitud (mm): 16 Diámetro: 4.5
Ref.: 231523317 - Longitud (mm): 17 Diámetro: 4.5

Type J503

Fixed-angle Screw

Ref.: 231611012C - 12mm
Ref.: 231611014C - 14mm
Ref.: 231611016C - 16mm

Anterior Cervical Plate

Ref.: 231612005C - 17.5mm
Ref.: 231612006C - 17.5mm
Ref.: 231612007C - 17.5mm
Ref.: 231612008C - 17.5mm
Ref.: 231612009C - 17.5mm
Ref.: 231612010C - 17.5mm

Type J504

Anterior Cervical Plate

Ref.: 232120028C - 27
Ref.: 232120032C - 33

Fixed-angle Screw

Ref.: 232130320C - 5.5
Ref.: 232130325C - 5.5
Ref.: 232130330C - 5.5
Ref.: 232130335C - 5.5
Ref.: 232130340C - 5.5
Ref.: 232130345C - 5.5
Ref.: 232130350C - 5.5

Type J505

Anterior Cervical Plate

Ref.: 231511230 - Longitud (mm): 23 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231511250 - Longitud (mm): 25 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231511270 - Longitud (mm): 27 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231511290 - Longitud (mm): 29 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231511310 - Longitud (mm): 31 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231511330 - Longitud (mm): 33 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231511350 - Longitud (mm): 35 Hole (agujeros): 4
Ref.: 231512370 - Longitud (mm): 37 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231512390 - Longitud (mm): 39 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231512410 - Longitud (mm): 41 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231512430 - Longitud (mm): 43 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231512450 - Longitud (mm): 45 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231512470 - Longitud (mm): 47 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231512490 - Longitud (mm): 49 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231512510 - Longitud (mm): 51 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231512530 - Longitud (mm): 53 Hole (agujeros): 6

Ref.: 231512550 - Longitud (mm): 55 Hole (agujeros): 6
Ref.: 231513540 - Longitud (mm): 54 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231513570 - Longitud (mm): 57 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231513600 - Longitud (mm): 60 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231513630 - Longitud (mm): 63 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231513660 - Longitud (mm): 66 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231513690 - Longitud (mm): 69 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231513720 - Longitud (mm): 72 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231513750 - Longitud (mm): 75 Hole (agujeros): 8
Ref.: 231513780 - Longitud (mm): 78 Hole (agujeros): 8
Type J2X03

Reduction Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232112125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232112130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232112135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232112140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232112225 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0
Ref.: 232112230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232112325 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5
Ref.: 232112330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232112425 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0
Ref.: 232112430 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232112525 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.5
Ref.: 232112530 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232112625 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.0

Reduction Monoaxial Pedicle Screw

Ref.: 232111125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232111130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232111225 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0
Ref.: 232111230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232111325 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5
Ref.: 232111330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232111425 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0
Ref.: 232111430 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232111525 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.5
Ref.: 232111530 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232111625 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.0
Ref.: 232111630 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0

Type J2X04

Standard Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232216225 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0
Ref.: 232216230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232216325 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5
Ref.: 232216330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232216425 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0
Ref.: 232216430 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0

Ref.: 232216525 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.5
Ref.: 232216530 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232216625 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.0
Ref.: 232216630 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Reduction Polyaxial Pedicle Screw
Ref.: 232212125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232212130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232212135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232212140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232212145 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 4.5
Ref.: 232212225 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0
Ref.: 232212230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232212235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232212240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232212245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232212250 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0
Ref.: 232212325 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5
Ref.: 232212330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232212335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232212340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232212345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232212350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232212425 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0
Ref.: 232212430 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232212435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232212440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232212445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232212450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232212455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232212525 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.5
Ref.: 232212530 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232212535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232212540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232212545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232212550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232212555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232212560 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5
Ref.: 232212625 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.0
Ref.: 232212630 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Ref.: 232212635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232212640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232212645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232212650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232212655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Low Profile Crosslink
Ref.: 232210732 - Longitud (mm): 32-40

Ref.: 232210742 - Longitud (mm): 42-48

Ref.: 232210750 - Longitud (mm): 50-65

Standard Monoaxial Pedicle Screw

Ref.: 232215125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5

Ref.: 232215130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5

Ref.: 232215135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5

Ref.: 232215140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5

Ref.: 232215145 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 4.5

Ref.: 232215225 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0

Ref.: 232215230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0

Ref.: 232215235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0

Ref.: 232215240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0

Ref.: 232215245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0

Ref.: 232215250 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0

Ref.: 252215325 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5

Ref.: 232215330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5

Ref.: 232215335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5

Ref.: 232215340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5

Ref.: 232215345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5

Ref.: 232215350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5

Ref.: 232215425 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0

Ref.: 232215430 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0

Ref.: 232215435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0

Ref.: 232215440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0

Ref.: 232215445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0

Ref.: 232215450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0

Ref.: 232215455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0

Ref.: 232215525 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.5

Ref.: 232215530 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5

Ref.: 232215535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5

Ref.: 232215540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5

Ref.: 232215545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5

Ref.: 232215550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5

Ref.: 232215555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5

Ref.: 232215560 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5

Ref.: 232215625 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.0

Ref.: 232215630 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0

Ref.: 232215635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0

Ref.: 232215640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0

Ref.: 232215645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0

Ref.: 232215650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0

Ref.: 232215655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0

Type J2X03

Reduction Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232112130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5

Ref.: 232112135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5

Ref.: 232112140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232112235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232112240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232112335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232112340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232112345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232112350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232112355 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5
Ref.: 232112435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232112440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232112445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232112450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232112455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232112535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232112540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232112545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232112550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232112555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232112560 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5
Ref.: 232112570 - Longitud (mm): 70 Diámetro: 6.5
Ref.: 232112580 - Longitud (mm): 80 Diámetro: 6.5
Ref.: 232112635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232112640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232112645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0

Reduction Monoaxial Pedicle Screw

Ref.: 232111130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232111135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232111140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232111230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232111235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232111240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232111245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232111250 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0
Ref.: 232111255 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.0
Ref.: 232111335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232111340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232111345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232111350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232111355 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5

Reduction Monoaxial Screw

Ref.: 232111435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232111440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232111445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232111450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232111455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232111460 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.0

Ref.: 232111535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232111540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232111545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232111550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232111555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232111560 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5
Ref.: 232111565 - Longitud (mm): 65 Diámetro: 6.5
Ref.: 232111635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232111640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232111645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232111650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0

Set Screw

Ref.: 232110800

Ref.: 232110801

Cross Connector

Ref.: 232110650 - Longitud (mm): 50

Ref.: 232110655 - Longitud (mm): 55

Ref.: 232110660 - Longitud (mm): 60

Ref.: 232110665 - Longitud (mm): 65

Ref.: 232110670 - Longitud (mm): 70

Ref.: 232110675 - Longitud (mm): 75

Ref.: 232110680 - Longitud (mm): 80

Ref.: 232110685 - Longitud (mm): 85

Type J2X04

Low Profile Crosslink

Ref.: 232210634 - Longitud (mm): 34

Ref.: 232210636 - Longitud (mm): 36

Ref.: 232210638 - Longitud (mm): 38

Ref.: 232210640 - Longitud (mm): 40

Ref.: 232210830 - Longitud (mm): 30

Ref.: 232210836 - Longitud (mm): 36

Ref.: 232210840 - Longitud (mm): 40

Ref.: 232210846 - Longitud (mm): 46

Ref.: 232210850 - Longitud (mm): 50

Ref.: 232210856 - Longitud (mm): 56

Ref.: 232210860 - Longitud (mm): 60

Type J2X04

Set Screw

Ref.: 232210800

Type J2X07

Set Screw

Ref.: 232310800

Type J2X03

Cross Connector

Ref.: 232110600

Type J2X04

Reduction Monoaxial Pedicle Screw

Ref.: 232211125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232211130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232211135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232211140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232211145 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 4.5
Ref.: 232211225 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0
Ref.: 232211230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232211235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232211240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232211245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232211250 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0
Ref.: 232211325 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5
Ref.: 232211330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232211335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232211340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232211345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232211350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232211425 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0
Ref.: 232211430 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232211435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232211440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232211445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232211450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232211455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232211525 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.5
Ref.: 232211530 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232211535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232211540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232211545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232211550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232211555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232211560 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5

Type J2X03

Rod

Ref.: 232119304 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119305 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119306 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119365 - Longitud (mm): 65 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119307 - Longitud (mm): 70 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119308 - Longitud (mm): 80 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119309 - Longitud (mm): 90 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119310 - Longitud (mm): 100 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119311 - Longitud (mm): 110 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119312 - Longitud (mm): 120 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119319 - Longitud (mm): 125 Diámetro: 6.0

Ref.: 232119313 - Longitud (mm): 130 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119314 - Longitud (mm): 140 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119315 - Longitud (mm): 150 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119316 - Longitud (mm): 160 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119317 - Longitud (mm): 170 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119318 - Longitud (mm): 180 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119320 - Longitud (mm): 200 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119324 - Longitud (mm): 240 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119325 - Longitud (mm): 250 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119328 - Longitud (mm): 280 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119330 - Longitud (mm): 300 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119340 - Longitud (mm): 400 Diámetro: 6.0
Ref.: 232119350 - Longitud (mm): 500 Diámetro: 6.0

Type J2X04

Standard Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232216125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232216130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232216135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232216140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232216145 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 4.5
Ref.: 232216235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232216240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232216245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232216250 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0
Ref.: 232216330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232216335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232216340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232216345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232216350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232216435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232216440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232216445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232216450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232216455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232216535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232216540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232216545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232216550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232216555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232216560 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5
Ref.: 232216635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232216640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232216645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232216650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232216655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0

Reduction Monoaxial Pedicle Screw

Ref.: 232211625 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.0
Ref.: 232211630 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Ref.: 232211635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232211640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232211645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232211650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232211655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Reduction Monoaxial Pedicle Screw
Ref.: 236211125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 236211130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 236211135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 236211140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 236211145 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 4.5
Ref.: 236211225 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0
Ref.: 236211230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 236211235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 236211240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 236211245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 236211250 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0
Ref.: 236211325 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5
Ref.: 236211330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 236211335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 236211340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 236211345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 236211350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 236211425 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0
Ref.: 236211430 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 236211435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 236211440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 236211445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 236211450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 236211455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 236211525 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.5
Ref.: 236211530 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 236211535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 236211540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 236211545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 236211550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 236211555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 236211560 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5
Ref.: 236211625 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.0
Ref.: 236211630 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Ref.: 236211635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 236211640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 236211645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 236211650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0

Ref.: 236211655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0

Type J2X07

Rod

Ref.: 232519204 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519205 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519206 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519207 - Longitud (mm): 70 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519208 - Longitud (mm): 80 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519209 - Longitud (mm): 90 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519210 - Longitud (mm): 100 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519211 - Longitud (mm): 110 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519212 - Longitud (mm): 120 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519213 - Longitud (mm): 130 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519214 - Longitud (mm): 140 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519215 - Longitud (mm): 150 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519220 - Longitud (mm): 200 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519225 - Longitud (mm): 250 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519230 - Longitud (mm): 300 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519240 - Longitud (mm): 400 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519250 - Longitud (mm): 500 Diámetro: 5.5

Multi-Axial Crosslink

Ref.: 232510732 - Longitud (mm): 32~40

Ref.: 232510742 - Longitud (mm): 42~48

Ref.: 232510750 - Longitud (mm): 50~65

Ref.: 232520732 - Longitud (mm): 32~40

Ref.: 232520742 - Longitud (mm): 42~48

Ref.: 232520750 - Longitud (mm): 50~65

Standard Monoaxial Pedicle Screw

Ref.: 232515125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5

Ref.: 232515130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5

Ref.: 232515135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5

Ref.: 232515140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5

Ref.: 232515225 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0

Ref.: 232515230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0

Ref.: 232515235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0

Ref.: 232515240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0

Ref.: 232515245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0

Ref.: 232515325 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5

Ref.: 232515330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5

Ref.: 232515335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5

Ref.: 232515340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5

Ref.: 232515345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5

Ref.: 232515350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5

Ref.: 232515355 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5

Ref.: 232515425 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0

Ref.: 232515430 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0

Ref.: 232515435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232515440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232515445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232515450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232515455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0

Standard Monoaxial Pedicle Screw

Ref.: 232525535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232525540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232525545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232525550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232525555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232525635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232525640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232525645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232525650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232525655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 232525735 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 232525740 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5
Ref.: 232525745 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5
Ref.: 232525750 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 232525755 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5

Rod

Ref.: 232519304 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519305 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519306 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519365 - Longitud (mm): 65 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519307 - Longitud (mm): 70 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519308 - Longitud (mm): 80 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519309 - Longitud (mm): 90 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519310 - Longitud (mm): 100 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519311 - Longitud (mm): 110 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519312 - Longitud (mm): 120 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519319 - Longitud (mm): 125 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519313 - Longitud (mm): 130 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519314 - Longitud (mm): 140 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519315 - Longitud (mm): 150 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519316 - Longitud (mm): 160 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519317 - Longitud (mm): 170 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519318 - Longitud (mm): 180 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519320 - Longitud (mm): 200 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519324 - Longitud (mm): 240 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519325 - Longitud (mm): 250 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519328 - Longitud (mm): 280 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519330 - Longitud (mm): 300 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519340 - Longitud (mm): 400 Diámetro: 6.0
Ref.: 232519350 - Longitud (mm): 500 Diámetro: 6.0

Set Screw

Ref.: 232522800

Ref.: 232522801

Standard Monoaxial Pedicle Screw

Ref.: 232515525 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.5

Ref.: 232515530 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5

Ref.: 232515535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5

Ref.: 232515540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0

Ref.: 232515545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0

Ref.: 232515550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0

Ref.: 232515555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0

Ref.: 232515560 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 7.0

Ref.: 232515625 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.0

Ref.: 232515630 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0

Ref.: 232515635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0

Ref.: 232515640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0

Ref.: 232515645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0

Ref.: 232515650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0

Ref.: 232515655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0

Ref.: 232515725 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.5

Ref.: 232515730 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.5

Ref.: 232515735 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5

Ref.: 232515740 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5

Ref.: 232515745 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5

Ref.: 232515750 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5

Ref.: 232515755 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5

Reduction Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232512135 - Longitud (mm): 35mm Diámetro: 4.5

Ref.: 232512140 - Longitud (mm): 40mm Diámetro: 4.5

Ref.: 232512235 - Longitud (mm): 35mm Diámetro: 5.0

Ref.: 232512240 - Longitud (mm): 40mm Diámetro: 5.0

Ref.: 232512245 - Longitud (mm): 45mm Diámetro: 5.0

Ref.: 232512335 - Longitud (mm): 35mm Diámetro: 5.5

Ref.: 232512340 - Longitud (mm): 40mm Diámetro: 5.5

Ref.: 232512345 - Longitud (mm): 45mm Diámetro: 5.5

Ref.: 232512350 - Longitud (mm): 50mm Diámetro: 5.5

Ref.: 232512435 - Longitud (mm): 35mm Diámetro: 6.0

Ref.: 232512440 - Longitud (mm): 40mm Diámetro: 6.0

Ref.: 232512445 - Longitud (mm): 45mm Diámetro: 6.0

Ref.: 232512450 - Longitud (mm): 50mm Diámetro: 6.0

Ref.: 232512455 - Longitud (mm): 55mm Diámetro: 6.0

Ref.: 232512535 - Longitud (mm): 35mm Diámetro: 6.5

Ref.: 232512540 - Longitud (mm): 40mm Diámetro: 6.5

Ref.: 232512545 - Longitud (mm): 45mm Diámetro: 6.5

Ref.: 232512550 - Longitud (mm): 50mm Diámetro: 6.5

Ref.: 232512555 - Longitud (mm): 55mm Diámetro: 6.5

Ref.: 232512560 - Longitud (mm): 60mm Diámetro: 6.5
Ref.: 232512635 - Longitud (mm): 35mm Diámetro: 7.0
Ref.: 232512640 - Longitud (mm): 40mm Diámetro: 7.0
Ref.: 232512645 - Longitud (mm): 45mm Diámetro: 7.0
Ref.: 232512650 - Longitud (mm): 50mm Diámetro: 7.0
Ref.: 232512655 - Longitud (mm): 55mm Diámetro: 7.0
Ref.: 232512735 - Longitud (mm): 35mm Diámetro: 7.5
Ref.: 232512740 - Longitud (mm): 40mm Diámetro: 7.5
Ref.: 232512745 - Longitud (mm): 45mm Diámetro: 7.5
Ref.: 232512750 - Longitud (mm): 50mm Diámetro: 7.5
Ref.: 232512755 - Longitud (mm): 55mm Diámetro: 7.5

Standard Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232516025 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.0
Ref.: 232516030 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.0
Ref.: 232516125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232516130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232516135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232516140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232516225 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0
Ref.: 232516230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232516235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232516240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232516245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0

Standard Monoaxial Pedicle Screw

Ref.: 232525135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232525140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232525235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232525240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232525245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232525335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232525340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232525345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232525350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232525355 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5
Ref.: 232525435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232525440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232525445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232525450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0

Standard Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232516325 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5
Ref.: 232516330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232516335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232516340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232516345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232516350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232516425 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0

Ref.: 232516430 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232516435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232516440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232516445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232516450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232516455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232516525 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.5
Ref.: 232516530 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232516535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232516540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232516545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232516550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232516555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232516560 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5
Ref.: 232516625 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.0
Ref.: 232516630 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Ref.: 232516635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232516640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232516645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232516650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232516655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 232516725 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.5
Ref.: 232516730 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.5
Ref.: 232516735 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 232516740 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5
Ref.: 232516745 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5
Ref.: 232516750 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 232516755 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5
Reduction Monoaxial Pedicle Screw
Ref.: 232511125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232511130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232511135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232511140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232511225 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0
Ref.: 232511230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232511235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232511240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232511245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232511325 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5
Ref.: 232511330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232511335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232511340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232511345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232511350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232511425 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0
Ref.: 232511430 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0

Ref.: 232511435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232511440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232511445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232511450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232511455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232511525 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.5
Ref.: 232511530 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232511535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232511540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232511545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232511550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232511555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232511560 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5
Ref.: 232511625 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.0
Ref.: 232511630 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Ref.: 232511635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232511640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232511645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232511650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232511655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 232511725 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.5
Ref.: 232511730 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.5
Ref.: 232511735 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 232511740 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5
Ref.: 232511745 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5
Ref.: 232511750 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 232511755 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5

Type J2X09

Rod

Ref.: 232519260 - Longitud (mm): 600 Diámetro: 7.5

Type J2X07

Reduction Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232522655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 232522735 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 232522740 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5
Ref.: 232522745 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5
Ref.: 232522750 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 232522755 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5

Low Profile Crosslink

Ref.: 232520630 - 30 mm
Ref.: 232520636 - 36 mm
Ref.: 232520640 - 40 mm
Ref.: 232520646 - 46 mm
Ref.: 232520650 - 50 mm
Ref.: 232520656 - 56 mm
Ref.: 232520660 - 60 mm

Break-off Set Screw

Ref.: 232512800

Set Screw

Ref.: 232512801

Pedicle Hook

Ref.: 232510101

Ref.: 232510102

Ref.: 232510103

Ref.: 232520101

Ref.: 232520102

Ref.: 232520103

Wide Blade Hook

Ref.: 232510201

Ref.: 232510202

Ref.: 232510203

Ref.: 232520201

Ref.: 232520202

Ref.: 232520203

Narrow Blade Hook

Ref.: 232510301

Ref.: 232510302

Ref.: 232510303

Ref.: 232520301

Ref.: 232520302

Ref.: 232520303

Thoracic Supralaminar Hook

Ref.: 232510401

Ref.: 232510402

Ref.: 232510403

Thoracic Infralaminar Hook

Ref.: 232510501

Ref.: 232510502

Extended Body Hook

Ref.: 232510601

Ref.: 232510602

Ref.: 232510603

Ref.: 232520601

Ref.: 232520602

Ref.: 232520603

Angled Thoracic Hook

Ref.: 232510701

Ref.: 232510702

Ref.: 232520701

Ref.: 232520702

Thoracic Infralaminar Hook II

Ref.: 232510511

Ref.: 232520511

Offset Hook

Ref.: 232510801

Ref.: 232510802

Ref.: 232520801

Ref.: 232520802

Crosslink

Ref.: 232510630 - 30mm

Ref.: 232510636 - 36mm

Ref.: 232510640 - 40mm

Ref.: 232510646 - 46mm

Ref.: 232510650 - 50mm

Ref.: 232510656 - 56mm

Ref.: 232510660 - 60mm

Type J2X08

Pedicle Screw

Ref.: 232411235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0

Ref.: 232411425 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0

Ref.: 232411435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0

Ref.: 232411635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0

Threaded Pedicle Screw

Ref.: 232412435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0

Ref.: 232415435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0

Threaded Pedicle Screw with Double Lead Thread

Ref.: 232414640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0

Ref.: 232414645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0

Ref.: 232414650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0

Type J2X07

Reduction Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232522535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5

Ref.: 232522540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5

Ref.: 232522545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5

Ref.: 232522550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5

Ref.: 232522555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5

Ref.: 232522560 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5

Ref.: 232522635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0

Ref.: 232522640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0

Ref.: 232522645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0

Ref.: 232522650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0

Ref.: 232522655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0

Type J2X04

Rod

Ref.: 232219304 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0

Ref.: 232219345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0

Ref.: 232219305 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0

Ref.: 232219306 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.0

Ref.: 232219365 - Longitud (mm): 65 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219307 - Longitud (mm): 70 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219308 - Longitud (mm): 80 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219309 - Longitud (mm): 90 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219310 - Longitud (mm): 100 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219311 - Longitud (mm): 110 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219312 - Longitud (mm): 120 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219319 - Longitud (mm): 125 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219313 - Longitud (mm): 130 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219314 - Longitud (mm): 140 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219315 - Longitud (mm): 150 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219316 - Longitud (mm): 160 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219317 - Longitud (mm): 170 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219318 - Longitud (mm): 180 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219320 - Longitud (mm): 200 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219324 - Longitud (mm): 240 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219325 - Longitud (mm): 250 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219328 - Longitud (mm): 280 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219330 - Longitud (mm): 300 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219340 - Longitud (mm): 400 Diámetro: 6.0
Ref.: 232219350 - Longitud (mm): 500 Diámetro: 6.0

Type J2X08

Rod

Ref.: 232419304 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419305 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419306 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419365 - Longitud (mm): 65 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419307 - Longitud (mm): 70 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419308 - Longitud (mm): 80 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419309 - Longitud (mm): 90 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419310 - Longitud (mm): 100 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419311 - Longitud (mm): 110 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419312 - Longitud (mm): 120 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419319 - Longitud (mm): 125 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419313 - Longitud (mm): 130 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419314 - Longitud (mm): 140 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419315 - Longitud (mm): 150 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419316 - Longitud (mm): 160 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419317 - Longitud (mm): 170 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419318 - Longitud (mm): 180 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419320 - Longitud (mm): 200 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419324 - Longitud (mm): 240 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419325 - Longitud (mm): 250 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419328 - Longitud (mm): 280 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419330 - Longitud (mm): 300 Diámetro: 6.0
Ref.: 232419340 - Longitud (mm): 400 Diámetro: 6.0

Type J2X04

Rod

Ref.: 236119308 - Longitud (mm): 80 Diámetro: 6.0
Ref.: 236119309 - Longitud (mm): 90 Diámetro: 6.0
Ref.: 236119310 - Longitud (mm): 100 Diámetro: 6.0
Ref.: 236119311 - Longitud (mm): 110 Diámetro: 6.0
Ref.: 236119312 - Longitud (mm): 120 Diámetro: 6.0
Ref.: 236119313 - Longitud (mm): 130 Diámetro: 6.0
Ref.: 236119314 - Longitud (mm): 140 Diámetro: 6.0
Ref.: 236119315 - Longitud (mm): 150 Diámetro: 6.0
Ref.: 236119316 - Longitud (mm): 160 Diámetro: 6.0
Ref.: 236119317 - Longitud (mm): 170 Diámetro: 6.0
Ref.: 236119318 - Longitud (mm): 180 Diámetro: 6.0
Ref.: 236119319 - Longitud (mm): 190 Diámetro: 6.0
Ref.: 236119320 - Longitud (mm): 200 Diámetro: 6.0

Type J2X08

Pedicle Screw with Double Lead Thread

Ref.: 232413235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232413240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232413245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232413250 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0
Ref.: 232413255 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.0
Ref.: 232413435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232413440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232413445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232413450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232413455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232413635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232413640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232413645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232413650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232413655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0

Connector

Ref.: 232410100

Crosslink

Ref.: 232410730 - Longitud (mm): 30
Ref.: 232410740 - Longitud (mm): 40
Ref.: 232410750 - Longitud (mm): 50
Ref.: 232410760 - Longitud (mm): 60
Ref.: 232410765 - Longitud (mm): 65

Type J2X09

Set Screw

Ref.: 232530800

Percutaneous Pedicle Screw

Ref.: 232536235 Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232536240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0

Ref.: 232536245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232536250 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0
Ref.: 232536255 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.0
Ref.: 232536335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232536340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232536345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232536350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232536355 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5
Ref.: 232536435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232536440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232536445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232536450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232536455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232536535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232536540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232536545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232536550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232536555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232536635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232536640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232536645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232536650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232536655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 232536735 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 232536740 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5
Ref.: 232536745 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5
Ref.: 232536750 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 232536755 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5

Pedicle Screw

Ref.: KZJ8021-01 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 8.5
Ref.: KZJ8021-02 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 8.5
Ref.: KZJ8021-03 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 8.5
Ref.: KZJ8021-04 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 8.5
Ref.: KZJ8022-00 - Longitud (mm): 90 Diámetro: 8.5

Rod

Ref.: 236539201 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 236539202 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 236539203 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 236539204 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 5.5
Ref.: 236539205 - Longitud (mm): 70 Diámetro: 5.5
Ref.: 236539206 - Longitud (mm): 80 Diámetro: 5.5
Ref.: 236539207 - Longitud (mm): 90 Diámetro: 5.5
Ref.: 236539208 - Longitud (mm): 100 Diámetro: 5.5
Ref.: 236539209 - Longitud (mm): 110 Diámetro: 5.5
Ref.: 236539210 - Longitud (mm): 120 Diámetro: 5.5
Ref.: 236539211 - Longitud (mm): 130 Diámetro: 5.5

Side connector

Ref.: 232830620 - Longitud (mm): 20 Diámetro: 6.0
Ref.: 232830626 - Longitud (mm): 26 Diámetro: 6.0
Ref.: 232830630 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232830636 - Longitud (mm): 36 Diámetro: 6.0
Ref.: 232830640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232830646 - Longitud (mm): 46 Diámetro: 6.0
Ref.: 232830650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232830656 - Longitud (mm): 56 Diámetro: 6.0
Ref.: 232830660 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.0

Type J2X11

Long Arm Monoaxial Pedicle Screw

Ref.: 232544125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232544130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232544135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232544140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232544225 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0
Ref.: 232544230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232544235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232544240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232544245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232544325 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5
Ref.: 232544330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232544335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232544340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232544345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232544350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232544435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232544440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232544445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232544450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232544455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232544535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232544540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232544545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232544550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232544555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232544560 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5
Ref.: 232544635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232544640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232544645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232544650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232544655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 232544735 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 232544740 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5
Ref.: 232544745 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5

Ref.: 232544750 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5

Ref.: 232544755 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5

Long Arm Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232543335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5

Ref.: 232543340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5

Ref.: 232543345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5

Ref.: 232543350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5

Ref.: 232543355 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5

Ref.: 232543435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0

Ref.: 232543440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0

Ref.: 232543445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0

Ref.: 232543450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0

Ref.: 232543455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0

Ref.: 232543535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5

Ref.: 232543540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5

Ref.: 232543545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5

Ref.: 232543550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5

Ref.: 232543555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5

Ref.: 232543635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0

Ref.: 232543640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0

Ref.: 232543645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0

Ref.: 232543650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0

Ref.: 232543655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0

Ref.: 232543735 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5

Ref.: 232543740 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5

Ref.: 232543745 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5

Ref.: 232543750 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5

Ref.: 232543755 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5

Set Screw

Ref.: 236210800

Rod, Curved

Ref.: 236219403 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5

Ref.: 236219404 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5

Ref.: 236219405 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5

Ref.: 236219406 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 5.5

Ref.: 236219407 - Longitud (mm): 70 Diámetro: 5.5

Ref.: 236219408 - Longitud (mm): 80 Diámetro: 5.5

Ref.: 236219409 - Longitud (mm): 90 Diámetro: 5.5

Ref.: 236219410 - Longitud (mm): 100 Diámetro: 5.5

Ref.: 236219411 - Longitud (mm): 110 Diámetro: 5.5

Long Arm Uniaxial Pedicle Screw

Ref.: 236543235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0

Ref.: 236543240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0

Ref.: 236543245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0

Ref.: 236543250 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0

Ref.: 236543255 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.0

Ref.: 236543335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 236543340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 236543345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 236543350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 236543355 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5
Ref.: 236543435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 236543440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 236543445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 236543450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 236543455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 236543535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 236543540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 236543545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 236543550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 236543555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 236543635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 236543640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 236543645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 236543650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 236543655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 236543735 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 236543740 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5
Ref.: 236543745 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5
Ref.: 236543750 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 236543755 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5
Type J2X07

Standard Monoaxial Pedicle Screw

Ref.: 232585125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232585130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232585135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232585140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232585230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232585235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232585240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232585245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232585250 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0
Ref.: 232585255 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.0
Ref.: 232585330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232585335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232585340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232585345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232585350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232585355 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5
Ref.: 232585430 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232585435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232585440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0

Ref.: 232585445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232585450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232585455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232585530 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232585535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232585540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232585545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232585550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232585555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232585630 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Ref.: 232585635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232585640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232585645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232585650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232585655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 232585730 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.5
Ref.: 232585735 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 232585740 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5
Ref.: 232585745 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5
Ref.: 232585750 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 232585755 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5

Standard Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232586125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232586130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232586135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232586140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232586230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232586235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232586240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232586245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232586250 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0
Ref.: 232586255 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.0
Ref.: 232586330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232586335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232586340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232586345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232586350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232586355 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5

Standard Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232586430 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232586435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232586440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232586445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232586450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232586455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232586530 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5

Ref.: 232586535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232586540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232586545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232586550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232586555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232586630 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Ref.: 232586635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232586640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232586645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232586650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232586655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 232586730 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.5
Ref.: 232586735 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 232586740 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5
Ref.: 232586745 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5
Ref.: 232586750 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 232586755 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5
Reduction Monoaxial Pedicle Screw
Ref.: 232581125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232581130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232581135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232581140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232581230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232581235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232581240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232581245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232581250 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0
Ref.: 232581255 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.0
Ref.: 232581330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232581335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232581340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232581345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232581350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232581355 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5
Ref.: 232581430 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232581435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232581440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232581445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232581450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232581455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232581530 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232581535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232581540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232581545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232581550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232581555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5

Reduction Monoaxial Pedicle Screw

Ref.: 232581630 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Ref.: 232581635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232581640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232581645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232581650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232581655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 232581730 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.5
Ref.: 232581735 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 232581740 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5
Ref.: 232581745 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5
Ref.: 232581750 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 232581755 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5

Reduction Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232582125 - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232582130 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232582135 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232582140 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232582230 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232582235 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232582240 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232582245 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232582250 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0
Ref.: 232582255 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.0
Ref.: 232582330 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232582335 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232582340 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232582345 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232582350 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232582355 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5
Ref.: 232582430 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232582435 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232582440 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232582445 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232582450 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232582455 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232582530 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232582535 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232582540 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232582545 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232582550 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232582555 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232582630 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Ref.: 232582635 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232582640 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232582645 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0

Ref.: 232582650 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232582655 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 232582730 - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.5
Ref.: 232582735 - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 232582740 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5
Ref.: 232582745 - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5
Ref.: 232582750 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 232582755 - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5

Set Screw

Ref.: 232580800

Rod

Ref.: 232519504 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519505 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519506 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519507 - Longitud (mm): 70 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519508 - Longitud (mm): 80 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519509 - Longitud (mm): 90 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519510 - Longitud (mm): 100 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519511 - Longitud (mm): 110 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519512 - Longitud (mm): 120 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519513 - Longitud (mm): 130 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519514 - Longitud (mm): 140 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519515 - Longitud (mm): 150 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519520 - Longitud (mm): 200 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519525 - Longitud (mm): 250 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519530 - Longitud (mm): 300 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519540 - Longitud (mm): 400 Diámetro: 5.5
Ref.: 232519550 - Longitud (mm): 500 Diámetro: 5.5

Type J2X11

Rod

Ref.: 236219204 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219205 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219206 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219207 - Longitud (mm): 70 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219208 - Longitud (mm): 80 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219209 - Longitud (mm): 90 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219210 - Longitud (mm): 100 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219211 - Longitud (mm): 110 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219212 - Longitud (mm): 120 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219213 - Longitud (mm): 130 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219214 - Longitud (mm): 140 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219215 - Longitud (mm): 150 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219216 - Longitud (mm): 160 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219217 - Longitud (mm): 170 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219218 - Longitud (mm): 180 Diámetro: 5.5
Ref.: 236219219 - Longitud (mm): 190 Diámetro: 5.5

Ref.: 236219220 - Longitud (mm): 200 Diámetro: 5.5

Ref.: 232519560 - Longitud (mm): 600 Diámetro: 5.5

Ref.: J2X14

Reduction Monoaxial Pedicle Screw

Ref.: 232811025C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.0

Ref.: 232811030C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.0

Ref.: 232811035C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.0

Ref.: 232811040C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.0

Ref.: 232811045C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 4.0

Ref.: 232811125C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5

Ref.: 232811130C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5

Ref.: 232811135C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5

Ref.: 232811140C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5

Ref.: 232811145C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 4.5

Ref.: 232811225C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0

Ref.: 232811230C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0

Ref.: 232811235C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0

Ref.: 232811240C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0

Ref.: 232811245C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0

Ref.: 232811250C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0

Ref.: 232811325C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5

Ref.: 232811330C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5

Ref.: 232811335C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5

Ref.: 232811340C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5

Ref.: 232811345C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5

Ref.: 232811350C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5

Ref.: 232811355C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5

Ref.: 232811425C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0

Ref.: 232811430C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0

Ref.: 232811435C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0

Ref.: 232811440C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0

Ref.: 232811445C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0

Ref.: 232811450C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0

Ref.: 232811455C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0

Ref.: 232811460C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.0

Ref.: 232811525C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.5

Ref.: 232811530C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5

Ref.: 232811535C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5

Ref.: 232811540C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5

Ref.: 232811545C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5

Ref.: 232811550C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5

Ref.: 232811555C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5

Ref.: 232811560C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5

Ref.: 232811565C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 6.5

Ref.: 232811625C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.0

Ref.: 232811630C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0

Ref.: 232811635C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232811640C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232811645C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232811650C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232811655C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 232811660C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 7.0
Ref.: 232811665C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 7.0
Ref.: 232811725C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.5
Ref.: 232811730C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.5
Ref.: 232811735C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 232811740C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5
Ref.: 232811745C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5
Ref.: 232811750C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 232811755C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5
Ref.: 232811760C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 7.5
Ref.: 232811765C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 7.5
Reduction Polyaxial Pedicle Screw
Ref.: 232812020C - Longitud (mm): 20 Diámetro: 4.0
Ref.: 232812025C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.0
Ref.: 232812030C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.0
Ref.: 232812035C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.0
Ref.: 232812040C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.0
Ref.: 232812045C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 4.0
Ref.: 232812120C - Longitud (mm): 20 Diámetro: 4.5
Ref.: 232812125C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232812130C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232812135C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232812140C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232812145C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 4.5
Ref.: 232812220C - Longitud (mm): 20 Diámetro: 5.0
Ref.: 232812225C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0
Ref.: 232812230C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232812235C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232812240C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232812245C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232812250C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0
Ref.: 232812320C - Longitud (mm): 20 Diámetro: 5.5
Ref.: 232812325C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5
Ref.: 232812330C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232812335C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232812340C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232812345C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232812350C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232812355C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5
Ref.: 232812420C - Longitud (mm): 20 Diámetro: 6.0
Ref.: 232812425C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0

Ref.: 232812430C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232812435C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232812440C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232812445C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232812450C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232812455C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232812460C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.0
Ref.: 232812525C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.5
Ref.: 232812530C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232812535C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232812540C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232812545C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232812550C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232812555C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232812560C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5
Ref.: 232812565C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 6.5
Ref.: 232812570C - Longitud (mm): 70 Diámetro: 6.5
Ref.: 232812625C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.0
Ref.: 232812630C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Ref.: 232812635C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232812640C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232812645C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232812650C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232812655C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 232812660C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 7.0
Ref.: 232812665C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 7.0
Ref.: 232812670C - Longitud (mm): 70 Diámetro: 7.0
Ref.: 232812725C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.5
Ref.: 232812730C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.5
Ref.: 232812735C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 232812740C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5
Ref.: 232812745C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5
Ref.: 232812750C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 232812755C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5
Ref.: 232812760C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 7.5
Ref.: 232812765C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 7.5
Ref.: 232812770C - Longitud (mm): 70 Diámetro: 7.5
Standard Monoaxial Pedicle Screw
Ref.: 232815025C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.0
Ref.: 232815030C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.0
Ref.: 232815035C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.0
Ref.: 232815040C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.0
Ref.: 232815045C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 4.0
Ref.: 232815125C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232815130C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232815135C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5

Ref.: 232815140C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232815145C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 4.5
Ref.: 232815225C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0
Ref.: 232815230C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232815235C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232815240C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232815245C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232815250C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0
Ref.: 232815325C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5
Ref.: 232815330C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232815335C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232815340C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232815345C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232815350C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232815355C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5
Ref.: 232815425C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0
Ref.: 232815430C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232815435C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232815440C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232815445C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232815450C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232815455C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232815460C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.0
Ref.: 232815525C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.5
Ref.: 232815530C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232815535C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232815540C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232815545C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232815550C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232815555C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232815560C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5
Ref.: 232815565C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 6.5
Ref.: 232815625C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.0
Ref.: 232815630C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Ref.: 232815635C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232815640C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232815645C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232815650C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232815655C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 232815660C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 7.0
Ref.: 232815665C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 7.0
Ref.: 232815725C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.5
Ref.: 232815730C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.5
Ref.: 232815735C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 232815740C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5
Ref.: 232815745C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5

Ref.: 232815750C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 232815755C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5
Ref.: 232815760C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 7.5
Ref.: 232815765C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 7.5
Standard Polyaxial Pedicle Screw
Ref.: 232816020C - Longitud (mm): 20 Diámetro: 4.0
Ref.: 232816025C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.0
Ref.: 232816030C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.0
Ref.: 232816035C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.0
Ref.: 232816040C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.0
Ref.: 232816045C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 4.0
Ref.: 232816120C - Longitud (mm): 20 Diámetro: 4.5
Ref.: 232816125C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 4.5
Ref.: 232816130C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 4.5
Ref.: 232816135C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 4.5
Ref.: 232816140C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 4.5
Ref.: 232816145C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 4.5
Ref.: 232816220C - Longitud (mm): 20 Diámetro: 5.0
Ref.: 232816225C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.0
Ref.: 232816230C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.0
Ref.: 232816235C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.0
Ref.: 232816240C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.0
Ref.: 232816245C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.0
Ref.: 232816250C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.0
Ref.: 232816320C - Longitud (mm): 20 Diámetro: 5.5
Ref.: 232816325C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 5.5
Ref.: 232816330C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232816335C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232816340C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232816345C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232816350C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232816355C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5
Ref.: 232816420C - Longitud (mm): 20 Diámetro: 6.0
Ref.: 232816425C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.0
Ref.: 232816430C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232816435C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232816440C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232816445C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232816450C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232816455C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232816460C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.0
Ref.: 232816525C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 6.5
Ref.: 232816530C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232816535C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232816540C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232816545C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5

Ref.: 232816550C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232816555C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232816560C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.5
Ref.: 232816565C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 6.5
Ref.: 232816570C - Longitud (mm): 70 Diámetro: 6.5
Ref.: 232816625C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.0
Ref.: 232816630C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Ref.: 232816635C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232816640C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232816645C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232816650C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232816655C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Ref.: 232816660C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 7.0
Ref.: 232816665C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 7.0
Ref.: 232816670C - Longitud (mm): 70 Diámetro: 7.0
Ref.: 232816725C - Longitud (mm): 25 Diámetro: 7.5
Ref.: 232816730C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.5
Ref.: 232816735C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.5
Ref.: 232816740C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.5
Ref.: 232816745C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.5
Ref.: 232816750C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.5
Ref.: 232816755C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.5
Ref.: 232816760C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 7.5
Ref.: 232816765C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 7.5
Ref.: 232816770C - Longitud (mm): 70 Diámetro: 7.5
Type J2X09

Fenestrated Standard Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232836330C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232836335C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232836340C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232836345C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232836350C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232836355C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5
Ref.: 232836430C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232836435C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232836440C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232836445C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232836450C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232836455C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232836530C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232836535C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232836540C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232836545C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232836550C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232836555C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232836630C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0

Ref.: 232836635C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232836640C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232836645C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232836650C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232836655C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Fenestrated Reduction Monoaxial Pedicle Screw
Ref.: 232831330C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232831335C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232831340C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232831345C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232831350C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232831355C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5
Ref.: 232831430C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232831435C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232831440C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232831445C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0
Ref.: 232831450C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232831455C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232831530C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232831535C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232831540C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232831545C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232831550C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232831555C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232831630C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Ref.: 232831635C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232831640C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232831645C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232831650C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232831655C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0
Reduction Polyaxial Pedicle Screw
Ref.: 232852765C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 7.5
Ref.: 232852770C - Longitud (mm): 70 Diámetro: 7.5
Ref.: 232852775C - Longitud (mm): 75 Diámetro: 7.5
Ref.: 232852780C - Longitud (mm): 80 Diámetro: 7.5
Ref.: 232852785C - Longitud (mm): 85 Diámetro: 7.5
Ref.: 232852790C - Longitud (mm): 90 Diámetro: 7.5
Reduction Polyaxial Pedicle Screw
Ref.: 232852965C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 8.5
Ref.: 232852970C - Longitud (mm): 70 Diámetro: 8.5
Ref.: 232852975C - Longitud (mm): 75 Diámetro: 8.5
Ref.: 232852980C - Longitud (mm): 80 Diámetro: 8.5
Ref.: 232852985C - Longitud (mm): 85 Diámetro: 8.5
Ref.: 232852990C - Longitud (mm): 90 Diámetro: 8.5
Standard Polyaxial Pedicle Screw
Ref.: 232866765C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 7.5

Ref.: 232866770C - Longitud (mm): 70 Diámetro: 7.5
Ref.: 232866775C - Longitud (mm): 75 Diámetro: 7.5
Ref.: 232866780C - Longitud (mm): 80 Diámetro: 7.5
Ref.: 232866785C - Longitud (mm): 85 Diámetro: 7.5
Ref.: 232866790C - Longitud (mm): 90 Diámetro: 7.5
Ref.: 232866965C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 8.5
Ref.: 232866970C - Longitud (mm): 70 Diámetro: 8.5
Ref.: 232866975C - Longitud (mm): 75 Diámetro: 8.5
Ref.: 232866980C - Longitud (mm): 80 Diámetro: 8.5
Ref.: 232866985C - Longitud (mm): 85 Diámetro: 8.5
Ref.: 232866990C - Longitud (mm): 90 Diámetro: 8.5

Reduction Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232862660C - Longitud (mm): 60 Diámetro: 7.0
Ref.: 232862665C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 7.0
Ref.: 232862670C - Longitud (mm): 70 Diámetro: 7.0
Ref.: 232862675C - Longitud (mm): 75 Diámetro: 7.0
Ref.: 232862680C - Longitud (mm): 80 Diámetro: 7.0
Ref.: 232862685C - Longitud (mm): 85 Diámetro: 7.0
Ref.: 232862765C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 7.5
Ref.: 232862770C - Longitud (mm): 70 Diámetro: 7.5
Ref.: 232862775C - Longitud (mm): 75 Diámetro: 7.5
Ref.: 232862780C - Longitud (mm): 80 Diámetro: 7.5
Ref.: 232862785C - Longitud (mm): 85 Diámetro: 7.5
Ref.: 232862790C - Longitud (mm): 90 Diámetro: 7.5
Ref.: 232862865C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 8.0
Ref.: 232862870C - Longitud (mm): 70 Diámetro: 8.0
Ref.: 232862875C - Longitud (mm): 75 Diámetro: 8.0
Ref.: 232862880C - Longitud (mm): 80 Diámetro: 8.0
Ref.: 232862885C - Longitud (mm): 85 Diámetro: 8.0
Ref.: 232862965C - Longitud (mm): 65 Diámetro: 8.5
Ref.: 232862970C - Longitud (mm): 70 Diámetro: 8.5
Ref.: 232862975C - Longitud (mm): 75 Diámetro: 8.5
Ref.: 232862980C - Longitud (mm): 80 Diámetro: 8.5
Ref.: 232862985C - Longitud (mm): 85 Diámetro: 8.5
Ref.: 232862990C - Longitud (mm): 90 Diámetro: 8.5

Fenestrated Reduction Polyaxial Pedicle Screw

Ref.: 232832330C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 5.5
Ref.: 232832335C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 5.5
Ref.: 232832340C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 5.5
Ref.: 232832345C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 5.5
Ref.: 232832350C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232832355C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 5.5
Ref.: 232832430C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.0
Ref.: 232832435C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.0
Ref.: 232832440C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.0
Ref.: 232832445C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.0

Ref.: 232832450C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232832455C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.0
Ref.: 232832530C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 6.5
Ref.: 232832535C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 6.5
Ref.: 232832540C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 6.5
Ref.: 232832545C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 6.5
Ref.: 232832550C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.5
Ref.: 232832555C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 6.5
Ref.: 232832630C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 7.0
Ref.: 232832635C - Longitud (mm): 35 Diámetro: 7.0
Ref.: 232832640C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 7.0
Ref.: 232832645C - Longitud (mm): 45 Diámetro: 7.0
Ref.: 232832650C - Longitud (mm): 50 Diámetro: 7.0
Ref.: 232832655C - Longitud (mm): 55 Diámetro: 7.0

Type J2X14

Set Screw

Ref.: 232810800C

Ref.: 232810801C

Rod

Ref.: 232819605 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819606 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819607 - Longitud (mm): 70 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819608 - Longitud (mm): 80 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819609 - Longitud (mm): 90 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819610 - Longitud (mm): 100 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819611 - Longitud (mm): 110 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819612 - Longitud (mm): 120 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819613 - Longitud (mm): 130 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819614 - Longitud (mm): 140 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819615 - Longitud (mm): 150 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819620 - Longitud (mm): 200 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819630 - Longitud (mm): 300 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819640 - Longitud (mm): 400 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819650 - Longitud (mm): 500 Diámetro: 6.0
Ref.: 232819505 - Longitud (mm): 50 Diámetro: 5.5
Ref.: 232819506 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 5.5
Ref.: 232819507 - Longitud (mm): 70 Diámetro: 5.5
Ref.: 232819508 - Longitud (mm): 80 Diámetro: 5.5
Ref.: 232819509 - Longitud (mm): 90 Diámetro: 5.5
Ref.: 232819510 - Longitud (mm): 100 Diámetro: 5.5
Ref.: 232819511 - Longitud (mm): 110 Diámetro: 5.5
Ref.: 232819512 - Longitud (mm): 120 Diámetro: 5.5
Ref.: 232819513 - Longitud (mm): 130 Diámetro: 5.5
Ref.: 232819514 - Longitud (mm): 140 Diámetro: 5.5
Ref.: 232819515 - Longitud (mm): 150 Diámetro: 5.5
Ref.: 232819520 - Longitud (mm): 200 Diámetro: 5.5

Ref.: 232819530 - Longitud (mm): 300 Diámetro: 5.5

Ref.: 232819540 - Longitud (mm): 400 Diámetro: 5.5

Ref.: 232819550 - Longitud (mm): 500 Diámetro: 5.5

Low Profile Crosslink

Ref.: 232810930C - Longitud (mm): 30mm Diámetro: 5.5

Ref.: 232810935C - Longitud (mm): 35mm Diámetro: 5.5

Ref.: 232810940C - Longitud (mm): 40mm Diámetro: 5.5

Ref.: 232810945C - Longitud (mm): 45mm Diámetro: 5.5

Ref.: 232810950C - Longitud (mm): 50mm Diámetro: 5.5

Ref.: 232810955C - Longitud (mm): 55mm Diámetro: 5.5

Ref.: 232810960C - Longitud (mm): 60mm Diámetro: 5.5

Ref.: 232810830C - Longitud (mm): 30mm Diámetro: 6.0

Ref.: 232810835C - Longitud (mm): 35mm Diámetro: 6.0

Ref.: 232810840C - Longitud (mm): 40mm Diámetro: 6.0

Ref.: 232810845C - Longitud (mm): 45mm Diámetro: 6.0

Ref.: 232810850C - Longitud (mm): 50mm Diámetro: 6.0

Ref.: 232810855C - Longitud (mm): 55mm Diámetro: 6.0

Ref.: 232810860C - Longitud (mm): 60mm Diámetro: 6.0

Multi-axial Crosslink

Ref.: 232810732C - -- 32~40

Ref.: 232810742C - -- 42~48

Ref.: 232810750C - -- 50~65

Fixed cross-connection device

Ref.: 232810626 - Diámetro: F6.0

Crosslink fijo

Ref.: 232810626

Type KHCP01

Favored Angle Polyaxial Screw

Ref.: 231481108C - Longitud (mm): 8 Diámetro: 3.5

Ref.: 231481110C - Longitud (mm): 10 Diámetro: 3.5

Ref.: 231481112C - Longitud (mm): 12 Diámetro: 3.5

Ref.: 231481114C - Longitud (mm): 14 Diámetro: 3.5

Ref.: 231481116C - Longitud (mm): 16 Diámetro: 3.5

Ref.: 231481118C - Longitud (mm): 18 Diámetro: 3.5

Ref.: 231481120C - Longitud (mm): 20 Diámetro: 3.5

Ref.: 231481122C - Longitud (mm): 22 Diámetro: 3.5

Ref.: 231481124C - Longitud (mm): 24 Diámetro: 3.5

Ref.: 231481126C - Longitud (mm): 26 Diámetro: 3.5

Ref.: 231481128C - Longitud (mm): 28 Diámetro: 3.5

Ref.: 231481130C - Longitud (mm): 30 Diámetro: 3.5

Ref.: 231481132C - Longitud (mm): 32 Diámetro: 3.5

Ref.: 231481134C - Longitud (mm): 34 Diámetro: 3.5

Ref.: 231481136C - Longitud (mm): 36 Diámetro: 3.5

Ref.: 231481138C - Longitud (mm): 38 Diámetro: 3.5

Ref.: 231481140C - Longitud (mm): 40 Diámetro: 3.5

Rod

Ref.: 231489040 - Longitud (mm): 40 Diámetro: 3.5
Ref.: 231489060 - Longitud (mm): 60 Diámetro: 3.5
Ref.: 231489080 - Longitud (mm): 80 Diámetro: 3.5
Ref.: 231489100 - Longitud (mm): 100 Diámetro: 3.5
Ref.: 231489120 - Longitud (mm): 120 Diámetro: 3.5
Ref.: 231489160 - Longitud (mm): 160 Diámetro: 3.5
Ref.: 231489200 - Longitud (mm): 200 Diámetro: 3.5
Ref.: 231489300 - Longitud (mm): 300 Diámetro: 3.5
Ref.: 231489400 - Longitud (mm): 400 Diámetro: 3.5

Pre-bent Rod

Ref.: 231488120 - Longitud (mm): 85/120 Diámetro: 3.5
Ref.: 231488160 - Longitud (mm): 85/160 Diámetro: 3.5
Ref.: 231488200 - Longitud (mm): 85/200 Diámetro: 3.5

Transition Rod

Ref.: 231489842 - Longitud (mm): 420 Diámetro: F3.5/F5.5
Ref.: 231489860 - Longitud (mm): 600 Diámetro: F3.5/F5.5
Ref.: 231489942 - Longitud (mm): 420 Diámetro: F3.5/F6.0
Ref.: 231489960 - Longitud (mm): 600 Diámetro: F3.5/F6.0

Ajustable Rod

Ref.: 231489112 - Longitud (mm): 72/120 Diámetro: F3.5
Ref.: 231489122 - Longitud (mm): 72/220 Diámetro: F3.5

Set Screw

Ref.: 231480001C - Longitud (mm): Diámetro: 2.5
Ref.: 231480002C - Longitud (mm): Diámetro: 3.2

Occipital Plate

Ref.: 231480027 - Longitud (mm): 27
Ref.: 231480031 - Longitud (mm): 31
Ref.: 231480037 - Longitud (mm): 37
Ref.: 231480045 - Longitud (mm): 45

Occipital Screw

Ref.: 231480706C - Longitud (mm): 6 Diámetro: 4.5
Ref.: 231480708C - Longitud (mm): 8 Diámetro: 4.5
Ref.: 231480710C - Longitud (mm): 10 Diámetro: 4.5
Ref.: 231480712C - Longitud (mm): 12 Diámetro: 4.5

Head-Head Cross Connector

Ref.: 231480121C - Longitud (mm): 21
Ref.: 231480128C - Longitud (mm): 28
Ref.: 231480131C - Longitud (mm): 31
Ref.: 231480135C - Longitud (mm): 35
Ref.: 231480142C - Longitud (mm): 42
Ref.: 231480149C - Longitud (mm): 49

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

El sistema de fijación espinal – sistema de tornillo-placa está destinado a proporcionar fijación cervical anterior para estabilizar la columna cervical durante la cirugía de fusión vertebral sólida para pacientes con enfermedad cervical. Las indicaciones de uso incluyen: cirugía de la columna cervical anterior; traumatismos (incluidas las fracturas) causados por luxación; cáncer de columna cervical después de la resección del tumor; corrección de deformidades (incluyendo cifosis, lordosis o escoliosis); el fracaso previo de la fusión causado por la pseudoartrosis y otras inestabilidades cervicales; espondilosis cervical después de la cirugía / inestabilidad vertebral posterior o todavía hay opresión; uno o dos segmentos de hernia de disco intervertebral conducen a la compresión de la médula espinal;

El sistema de fijación espinal – sistema de varilla roscada está diseñado para la fijación posterior toracolumbar sólida, manteniendo la curvatura fisiológica, el reinicio, la fusión y la ortopedia. Las indicaciones de uso incluyen: hernia de disco intervertebral, lesiones degenerativas, fijación interna asistida; Fractura y luxación T7-S1; reconstrucción después de la resección tumoral; ortopedia espinal (incluyendo cifosis, lordosis o escoliosis); formación de falsas articulaciones; fallo de fusión previo; estenosis espinal.

Período de vida útil: NA

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: NA

Forma de presentación: Unitaria

Método de esterilización: NA

Nombre del fabricante:

CANWELL MEDICAL CO., LTD.

Lugar de elaboración:

No. 466 South Xianhua Street, High-Tech Industrial Zone, Jinhua, 321016 Zhejiang, China

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 2564-10 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente N° 1-0047-3110-007094-23-1

N° Identificador Trámite: 53909

AM

Digitally signed by PEARSON Enriqueta María
Date: 2024.03.22 11:11:38 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.03.22 11:11:40 -03:00