



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Disposición

Número: DI-2017-12202-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 30 de Noviembre de 2017

Referencia: 1-47-3110-1291-16-4

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-1291-16-4 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma IMPLAN SUR S.R.L solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-722-20, denominado SISTEMA DE OSTEOSÍNTESIS INTERVERTEBRAL, marca NOVASPINE.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-722-20, correspondiente al producto médico denominado SISTEMA DE OSTEOSÍNTESIS INTERVERTEBRAL, marca NOVASPINE, propiedad de la firma IMPLAN SUR S.R.L obtenido a través de la Disposición ANMAT N° 2397 de fecha 5 de abril de 2011, la cual será 5 de abril de 2021.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-722-20, denominado SISTEMA DE OSTEOSÍNTESIS INTERVERTEBRAL, marca NOVASPINE.

ARTÍCULO 3º.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT, el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-722-20.

ARTICULO 4º.- En los Rótulos e Instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 5º. - Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación al Certificado de Inscripción correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-1291-16-4

Digitally signed by LEDE Roberto Luis
Date: 2017.11.30 11:00:14 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Luis Ledo
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR,
ou=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117504
Date: 2017.11.30 11:00:17 -0300'

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma IMPLAN SUR S.R.L la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-722-20 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo aprobado: SISTEMA DE OSTEOSÍNTESIS INTERVERTEBRAL

Marca: NOVASPINE

Autorizado por Disposición ANMAT N° 2397 de fecha 5 de abril de 2011

Tramitado por expediente N° 1-47-6848-10-1

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado	5 de abril de 2016	5 de abril de 2021
Modelo/s	Tornillo Monoaxial Ø4 L.20 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø4 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø4 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø4 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø4 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø4 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø4 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø4.5	SM420-A Tornillo Monoaxial Ø4 L.20 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM425-A Tornillo Monoaxial Ø4 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM430-A Tornillo Monoaxial Ø4 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM435-A Tornillo Monoaxial Ø4 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM440-A Tornillo Monoaxial Ø4 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM445-A Tornillo Monoaxial Ø4 L.45 +

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

L.20 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø4.5	Tornillo de Bloqueo Estándar SM450-A Tornillo Monoaxial Ø4 L.50 +
L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø4.5	Tornillo de Bloqueo Estándar SM455-A Tornillo Monoaxial Ø4 L.55 +
L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø4.5	Tornillo de Bloqueo Estándar SM460-A Tornillo Monoaxial Ø4 L.60 +
L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø4.5	Tornillo de Bloqueo Estándar SM465-A Tornillo Monoaxial Ø4 L.65 +
L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø4.5	Tornillo de Bloqueo Estándar SM470-A Tornillo Monoaxial Ø4 L.70 +
L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø4.5	Tornillo de Bloqueo Estándar SM4520-A Tornillo Monoaxial Ø4.5 L.20 +
L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø5 L.20 + Tornillo de Bloqueo Estándar	Tornillo de Bloqueo Estándar SM4525-A Tornillo Monoaxial Ø4.5 L.25 +
Tornillo Monoaxial Ø5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar	Tornillo de Bloqueo Estándar SM4530-A Tornillo Monoaxial Ø4.5 L.30 +
Tornillo Monoaxial Ø5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar	Tornillo de Bloqueo Estándar SM4535-A Tornillo Monoaxial Ø4.5 L.35 +
Tornillo Monoaxial Ø5 L.37 + Tornillo de Bloqueo Estándar	Tornillo de Bloqueo Estándar SM4540-A Tornillo Monoaxial Ø4.5 L.40 +
Tornillo Monoaxial Ø5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar	Tornillo de Bloqueo Estándar SM4545-A Tornillo Monoaxial Ø4.5 L.45 +
Tornillo Monoaxial Ø5 L.42 + Tornillo de Bloqueo Estándar	Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar	
Tornillo Monoaxial Ø5 L.47 + Tornillo de Bloqueo Estándar	
Tornillo Monoaxial Ø5	

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar	Estándar
Tornillo Monoaxial Ø5 L.52 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM4550-A Tornillo Monoaxial Ø4.5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø 5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM4555-A Tornillo Monoaxial Ø4.5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø5 L.57 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM4560-A Tornillo Monoaxial Ø4.5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø 5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM4565-A Tornillo Monoaxial Ø4.5 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø5 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM4570-A Tornillo Monoaxial Ø4.5 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø 5 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM520-A Tornillo Monoaxial Ø5 L.20 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø5,5 L.20 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM530-A Tornillo Monoaxial Ø5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø 5.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM535-A Tornillo Monoaxial Ø 5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø5,5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM537-A Tornillo Monoaxial Ø5 L.37 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø 5.5 L.37 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM540-A Tornillo Monoaxial Ø 5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø5,5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM542-A Tornillo Monoaxial Ø5 L.42 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø 5.5 L.42 + Tornillo de Bloqueo Estándar	
Tornillo Monoaxial Ø5,5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar	
Tornillo Monoaxial Ø 5.5 L.47 + Tornillo de Bloqueo Estándar	
Tornillo Monoaxial Ø5,5	

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø 5.5 L.52 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø5,5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø 5.5 L.57 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø5,5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø 5.5 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø5,5 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø6 L.20 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø6 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø6 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø6 L.37 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø6 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø6 L.42 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø6 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø6 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø6 L.52	SM545-A Tornillo Monoaxial Ø 5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM547-A Tornillo Monoaxial Ø5 L.47 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM550-A Tornillo Monoaxial Ø 5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM552-A Tornillo Monoaxial Ø5 L.52 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM555-A Tornillo Monoaxial Ø 5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM557-A Tornillo Monoaxial Ø5 L.57 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM560-A Tornillo Monoaxial Ø 5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM565-A Tornillo Monoaxial Ø5 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM570-A Tornillo Monoaxial Ø 5 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM5520-A Tornillo Monoaxial Ø5,5 L.20 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM5530-A Tornillo Monoaxial Ø 5.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM5535-A Tornillo
--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

+ Tornillo de Bloqueo Estándar	Monoaxial Ø5,5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø6 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM5537-A Tornillo Monoaxial Ø 5.5 L.37 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø6 L.57 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM5540-A Tornillo Monoaxial Ø5,5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø6 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM5542-A Tornillo Monoaxial Ø 5.5 L.42 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø6 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM5545-A Tornillo Monoaxial Ø5,5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø6 L.80 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM5547-A Tornillo Monoaxial Ø 5.5 L.47 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø6.5 L.20 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM5550-A Tornillo Monoaxial Ø5,5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø6.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM5552-A Tornillo Monoaxial Ø 5.5 L.52 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø6.5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM5555-A Tornillo Monoaxial Ø5,5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø6.5 L.37 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM5557-A Tornillo Monoaxial Ø 5.5 L.57 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø6.5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM5560-A Tornillo Monoaxial Ø5,5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø6.5 L.42 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM5565-A Tornillo Monoaxial Ø 5.5 L.65 +
Tornillo Monoaxial Ø6.5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar	
Tornillo Monoaxial Ø6.5 L.47 + Tornillo de Bloqueo Estándar	
Tornillo Monoaxial Ø6.5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar	
Tornillo Monoaxial Ø6.5	

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

L.52 + Tornillo de Bloqueo Estándar	Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø6.5	SM5570-A Tornillo Monoaxial Ø5,5 L.70 +
L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar	Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø6.5	SM620-A Tornillo Monoaxial Ø6 L.20 +
L.57 + Tornillo de Bloqueo Estándar	Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø6.5	SM630-A Tornillo Monoaxial Ø6 L.30 +
L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar	Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø6.5	SM635-A Tornillo Monoaxial Ø6 L.35 +
L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar	Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø6.5	SM637-A Tornillo Monoaxial Ø6 L.37 +
L.80 + Tornillo de Bloqueo Estándar	Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø7 L.20 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM640-A Tornillo Monoaxial Ø6 L.40 +
Tornillo Monoaxial Ø7 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar	Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø7 L.32 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM642-A Tornillo Monoaxial Ø6 L.42 +
Tornillo Monoaxial Ø7 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar	Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø7 L.37 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM645-A Tornillo Monoaxial Ø6 L.45 +
Tornillo Monoaxial Ø7 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar	Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø7 L.42 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM650-A Tornillo Monoaxial Ø6 L.50 +
Tornillo Monoaxial Ø7 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar	Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø7 L.47 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM652-A Tornillo Monoaxial Ø6 L.52 +
Tornillo Monoaxial Ø7 L.50	Tornillo de Bloqueo Estándar
	SM655-A Tornillo Monoaxial Ø6 L.55 +
	Tornillo de Bloqueo

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

+ Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø7 L.52 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø7 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø7 L.57 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø7 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø7 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø7 L.80 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø7.5 L.20 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø7.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø7.5 L.32 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø7.5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø7.5 L.37 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø7.5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø7.5 L.42 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø7.5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Monoaxial Ø7.5	Estándar SM657-A Tornillo Monoaxial Ø6 L.57 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM660-A Tornillo Monoaxial Ø6 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM665-A Tornillo Monoaxial Ø6 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM670-A Tornillo Monoaxial Ø6 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM680-A Tornillo Monoaxial Ø6 L.80 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM6520-A Tornillo Monoaxial Ø6.5 L.20 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM6530-A Tornillo Monoaxial Ø6.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM6535-A Tornillo Monoaxial Ø6.5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM6537-A Tornillo Monoaxial Ø6.5 L.37 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM6540-A Tornillo Monoaxial Ø6.5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM6542-A Tornillo Monoaxial Ø6.5 L.42 + Tornillo de Bloqueo Estándar
--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

L.47 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM6545-A Tornillo Monoaxial Ø6.5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø7.5	
L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM6547-A Tornillo Monoaxial Ø6.5 L.47 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø7.5	
L.52 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM6550-A Tornillo Monoaxial Ø6.5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø7.5	
L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM6552-A Tornillo Monoaxial Ø6.5 L.52 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø7.5	
L.57 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM6555-A Tornillo Monoaxial Ø6.5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø7.5	
L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM6557-A Tornillo Monoaxial Ø6.5 L.57 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø7.5	
L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM6560-A Tornillo Monoaxial Ø6.5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø7.5	
L.80 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM6565-A Tornillo Monoaxial Ø6.5 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø8	
L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM6570-A Tornillo Monoaxial Ø6.5 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø8	
L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM6580-A Tornillo Monoaxial Ø6.5 L.80 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø8	
L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM720-A Tornillo Monoaxial Ø7 L.20 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Monoaxial Ø8	
L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SM730-A Tornillo
Tornillo Monoaxial Ø8	
L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar	
Tornillo Monoaxial Reducción Ø4 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar	
Tornillo Monoaxial Reducción Ø4 L.30 + Tornillo de Bloqueo	

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

Estándar	Monoaxial Ø7 L.30 +
Tornillo Monoaxial	Tornillo de Bloqueo
Reducción Ø4 L.35 +	Estándar
Tornillo de Bloqueo	SM732-A Tornillo
Estándar	Monoaxial Ø7 L.32 +
Tornillo Monoaxial	Tornillo de Bloqueo
Reducción Ø5 L.35 +	Estándar
Tornillo de Bloqueo	SM735-A Tornillo
Estándar	Monoaxial Ø7 L.35 +
Tornillo Monoaxial	Tornillo de Bloqueo
Reducción Ø5 L.40 +	Estándar
Tornillo de Bloqueo	SM737-A Tornillo
Estándar	Monoaxial Ø7 L.37 +
Tornillo Monoaxial	Tornillo de Bloqueo
Reducción Ø5 L.45 +	Estándar
Tornillo de Bloqueo	SM740-A Tornillo
Estándar	Monoaxial Ø7 L.40 +
Tornillo Monoaxial	Tornillo de Bloqueo
Reducción Ø6 L.40 +	Estándar
Tornillo de Bloqueo	SM742-A Tornillo
Estándar	Monoaxial Ø7 L.42 +
Tornillo Monoaxial	Tornillo de Bloqueo
Reducción Ø6 L.45 +	Estándar
Tornillo de Bloqueo	SM745-A Tornillo
Estándar	Monoaxial Ø7 L.45 +
Tornillo Monoaxial	Tornillo de Bloqueo
Reducción Ø6 L.50 +	Estándar
Tornillo de Bloqueo	SM747-A Tornillo
Estándar	Monoaxial Ø7 L.47 +
Tornillo Monoaxial	Tornillo de Bloqueo
Reducción Ø7 L.40 +	Estándar
Tornillo de Bloqueo	SM750-A Tornillo
Estándar	Monoaxial Ø7 L.50 +
Tornillo Monoaxial	Tornillo de Bloqueo
Reducción Ø7 L.45 +	Estándar
Tornillo de Bloqueo	SM752-A Tornillo
Estándar	Monoaxial Ø7 L.52 +
Tornillo Poliaxial Ø4 L.20	Tornillo de Bloqueo
+ Tornillo de Bloqueo	Estándar
Estándar	SM755-A Tornillo
Tornillo Poliaxial Ø4 L.25	Monoaxial Ø7 L.55 +
+ Tornillo de Bloqueo	Tornillo de Bloqueo
Estándar	Estándar
Tornillo Poliaxial Ø4 L.30	SM757-A Tornillo
+ Tornillo de Bloqueo	Monoaxial Ø7 L.57 +

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

Estándar Tornillo Poliaxial Ø4 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø4 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø4 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø4 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø4.5 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø4.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø4.5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø4.5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø4.5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø4.5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø5 L.20 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø5 L.37 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø5 L.40 + Tornillo de Bloqueo	Tornillo de Bloqueo Estándar SM760-A Tornillo Monoaxial Ø7 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM765-A Tornillo Monoaxial Ø7 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM770-A Tornillo Monoaxial Ø7 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM780-A Tornillo Monoaxial Ø7 L.80 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM790-A Tornillo Monoaxial Ø7 L.90 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM7100-A Tornillo Monoaxial Ø7 L.100 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM7520-A Tornillo Monoaxial Ø7.5 L.20 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM7530-A Tornillo Monoaxial Ø7.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM7532-A Tornillo Monoaxial Ø7.5 L.32 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM7535-A Tornillo Monoaxial Ø7.5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM7537-A Tornillo Monoaxial Ø7.5 L.37 + Tornillo de Bloqueo
---	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

Estándar Tornillo Poliaxial Ø5 L.42 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø5 L.47 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø5 L.52 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø5 L.57 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø5 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø5 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø5.5 L.20 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø5.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø5.5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø5.5 L.37 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø5.5 L.40 + Tornillo de Bloqueo	Estándar SM7540-A Tornillo Monoaxial Ø7.5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM7542-A Tornillo Monoaxial Ø7.5 L.42 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM7545-A Tornillo Monoaxial Ø7.5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM7547-A Tornillo Monoaxial Ø7.5 L.47 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM7550-A Tornillo Monoaxial Ø7.5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM7552-A Tornillo Monoaxial Ø7.5 L.52 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM7555-A Tornillo Monoaxial Ø7.5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM7557-A Tornillo Monoaxial Ø7.5 L.57 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM7560-A Tornillo Monoaxial Ø7.5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM7565-A Tornillo Monoaxial Ø7.5 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM7570-A Tornillo Monoaxial Ø7.5 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar
---	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

Estándar	SM7580-A Tornillo
Tornillo Poliaxial Ø5.5	Monoaxial Ø7.5 L.80 +
L.42 + Tornillo de Bloqueo	Tornillo de Bloqueo
Estándar	Estándar
Tornillo Poliaxial Ø5.5	SM830-A Tornillo
L.45 + Tornillo de Bloqueo	Monoaxial Ø8 L.30 +
Estándar	Tornillo de Bloqueo
Tornillo Poliaxial Ø5.5	Estándar
L.47 + Tornillo de Bloqueo	SM835-A Tornillo
Estándar	Monoaxial Ø8 L.35 +
Tornillo Poliaxial Ø5.5	Tornillo de Bloqueo
L.50 + Tornillo de Bloqueo	Estándar
Estándar	SM840-A Tornillo
Tornillo Poliaxial Ø5.5	Monoaxial Ø8 L.40 +
L.52 + Tornillo de Bloqueo	Tornillo de Bloqueo
Estándar	Estándar
Tornillo Poliaxial Ø5.5	SM845-A Tornillo
L.55 + Tornillo de Bloqueo	Monoaxial Ø8 L.45 +
Estándar	Tornillo de Bloqueo
Tornillo Poliaxial Ø5.5	Estándar
L.57 + Tornillo de Bloqueo	SM850-A Tornillo
Estándar	Monoaxial Ø8 L.50 +
Tornillo Poliaxial Ø5.5	Tornillo de Bloqueo
L.60 + Tornillo de Bloqueo	Estándar
Estándar	SM855-A Tornillo
Tornillo Poliaxial Ø5.5	Monoaxial Ø8 L.55 +
L.65 + Tornillo de Bloqueo	Tornillo de Bloqueo
Estándar	Estándar
Tornillo Poliaxial Ø5.5	SM860-A Tornillo
L.70 + Tornillo de Bloqueo	Monoaxial Ø8 L.60 +
Estándar	Tornillo de Bloqueo
Tornillo Poliaxial Ø6 L.20	Estándar
+ Tornillo de Bloqueo	SM870-A Tornillo
Estándar	Monoaxial Ø8 L.70 +
Tornillo Poliaxial Ø6 L.30	Tornillo de Bloqueo
+ Tornillo de Bloqueo	Estándar
Estándar	SM880-A Tornillo
Tornillo Poliaxial Ø6 L.35	Monoaxial Ø8 L.80 +
+ Tornillo de Bloqueo	Tornillo de Bloqueo
Estándar	Estándar
Tornillo Poliaxial Ø6 L.37	SM930-A Tornillo
+ Tornillo de Bloqueo	Monoaxial Ø9 L.30 +
Estándar	Tornillo de Bloqueo
Tornillo Poliaxial Ø6 L.40	Estándar
+ Tornillo de Bloqueo	SM935-A Tornillo

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

Estándar Tornillo Poliaxial Ø6 L.42 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø6 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø6 L.47 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø6 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø6 L.52 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø6 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø6 L.57 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø6 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø6 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø6 L.80 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø6.5 L.20 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø6.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø6.5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø6.5 L.37 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø6.5 L.40 + Tornillo de Bloqueo	Monoaxial Ø9 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM940-A Tornillo Monoaxial Ø9 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM945-A Tornillo Monoaxial Ø9 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM950-A Tornillo Monoaxial Ø9 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM955-A Tornillo Monoaxial Ø9 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM960-A Tornillo Monoaxial Ø9 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM970-A Tornillo Monoaxial Ø9 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar SM980-A Tornillo Monoaxial Ø9 L.80 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC4530-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø4.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC4535-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø4.5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC4540-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø4.5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC4545-A. Tornillo Monoaxial Canulado Ø4.5
---	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

	<p>Estándar Tornillo Poliaxial Ø6.5 L.42 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø6.5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø6.5 L.47 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø6.5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø6.5 L.52 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø6.5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø6.5 L.57 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø6.5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø6.5 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø6.5 L.80 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7 L.20 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7 L.32 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7 L.37 + Tornillo de Bloqueo</p>	<p>L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC4550-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø4.5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC4555-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø4.5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC4560-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø4.5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC4565-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø4.5 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC535-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC540-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC545-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC550-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC555-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC560-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC5530-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø5.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo</p>
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

Estándar Tornillo Poliaxial Ø7 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7 L.42 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7 L.47 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7 L.52 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7 L.57 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7 L.80 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.20 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.32 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.35 + Tornillo de Bloqueo	Estándar SMC5535-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø5.5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC5540-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø5.5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC5545-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø5.5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC5550-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø5.5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC5555-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø5.5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC5560-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø5.5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC630-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø6 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC635-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø6 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC640-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø6 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC645-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø6 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC650-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø6 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar
---	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

	<p>Estándar Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.37 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.42 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.47 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.52 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.57 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.80 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø8 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø8 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø8 L.45 + Tornillo de Bloqueo</p>	<p>SMC655-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø6 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC660-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø6 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC665-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø6 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC670-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø6 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC730-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø7 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC735-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø7 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC740-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø7 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC745-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø7 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC750-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø7 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC755-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø7 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC760-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø7 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC765-A Tornillo</p>
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

	<p>Estándar Tornillo Poliaxial Ø8 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Ø8 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Reducción Ø4 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Reducción Ø4 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Reducción Ø4 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Reducción Ø4 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Reducción Ø4 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Reducción Ø5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Reducción Ø5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Reducción Ø5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Reducción Ø5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Reducción Ø5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Reducción Ø5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Reducción Ø6 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Reducción Ø6 L.35 + Tornillo de</p>	<p>Monoaxial Canulado Ø7 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC770-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø7 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC830-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø8 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC835-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø8 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC840-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø8 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC845-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø8 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC850-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø8 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC855-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø8 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC860-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø8 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC870-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø8 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC880-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø8 L.80 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC930-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø9</p>
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

	<p>Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Reducción Ø6 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Reducción Ø6 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Reducción Ø6 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Reducción Ø6 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Reducción Ø6 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Reducción Ø7 L. 30 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Reducción Ø7 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Reducción Ø7 L. 40 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Reducción Ø7 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Reducción Ø7 L. 50 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Reducción Ø7 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Reducción Ø7 L. 60 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Pedicular Ø4 L.20 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Pedicular Ø4 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Pedicular Ø4 L.30 + Tornillo de</p>	<p>L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC935-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø9 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC940-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø9 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC945-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø9 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC950-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø9 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC955-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø9 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC960-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø9 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC970-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø9 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMC980-A Tornillo Monoaxial Canulado Ø9 L.80 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMR425-A Tornillo Monoaxial Reducción Ø4 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMR430-A Tornillo Monoaxial Reducción Ø4 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar SMR435-A Tornillo Monoaxial Reducción Ø4 L.35 + Tornillo de Bloqueo</p>
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

Bloqueo Estándar	Estándar
Tornillo Poliaxial Pedicular	SMR440-A Tornillo
Ø4 L.35 + Tornillo de	Monoaxial Reducción Ø4
Bloqueo Estándar	L.40 + Tornillo de Bloqueo
Tornillo Poliaxial Pedicular	Estándar
Ø4 L.40 + Tornillo de	SMR445-A Tornillo
Bloqueo Estándar	Monoaxial Reducción Ø4
Tornillo Poliaxial Pedicular	L.45 + Tornillo de Bloqueo
Ø4 L.45 + Tornillo de	Estándar
Bloqueo Estándar	SMR450-A Tornillo
Tornillo Poliaxial Pedicular	Monoaxial Reducción Ø4
Ø5 L.25 + Tornillo de	L.50 + Tornillo de Bloqueo
Bloqueo Estándar	Estándar
Tornillo Poliaxial Pedicular	SMR530-A Tornillo
Ø5 L.30 + Tornillo de	Monoaxial Reducción Ø5
Bloqueo Estándar	L.30 + Tornillo de Bloqueo
Tornillo Poliaxial Pedicular	Estándar
Ø5 L.35 + Tornillo de	SMR535-A Tornillo
Bloqueo Estándar	Monoaxial Reducción Ø5
Tornillo Poliaxial Pedicular	L.35 + Tornillo de Bloqueo
Ø5 L.40 + Tornillo de	Estándar
Bloqueo Estándar	SMR540-A Tornillo
Tornillo Poliaxial Pedicular	Monoaxial Reducción Ø5
Ø5 L.45 + Tornillo de	L.40 + Tornillo de Bloqueo
Bloqueo Estándar	Estándar
Tornillo Poliaxial Pedicular	SMR545-A Tornillo
Ø5 L.50 + Tornillo de	Monoaxial Reducción Ø5
Bloqueo Estándar	L.45 + Tornillo de Bloqueo
Tornillo Poliaxial Pedicular	Estándar
Ø6 L.30 + Tornillo de	SMR550-A Tornillo
Bloqueo Estándar	Monoaxial Reducción Ø5
Tornillo Poliaxial Pedicular	L.50 + Tornillo de Bloqueo
Ø6 L.35 + Tornillo de	Estándar
Bloqueo Estándar	SMR555-A Tornillo
Tornillo Poliaxial Pedicular	Monoaxial Reducción Ø5
Ø6 L.40 + Tornillo de	L.55 + Tornillo de Bloqueo
Bloqueo Estándar	Estándar
Tornillo Poliaxial Pedicular	SMR560-A Tornillo
Ø6 L.45 + Tornillo de	Monoaxial Reducción Ø5
Bloqueo Estándar	L.60 + Tornillo de Bloqueo
Tornillo Poliaxial Pedicular	Estándar
Ø6 L.50 + Tornillo de	SMR630-A Tornillo
Bloqueo Estándar	Monoaxial Reducción Ø6
Tornillo Poliaxial Pedicular	L.30 + Tornillo de Bloqueo
Ø7 L.30 + Tornillo de	Estándar

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

Bloqueo Estándar	SMR635-A Tornillo
Tornillo Poliaxial Pedicular	Monoaxial Reducción Ø6
Ø7 L.35 + Tornillo de	L.35 + Tornillo de Bloqueo
Bloqueo Estándar	Estándar
Tornillo Poliaxial Pedicular	SMR640-A Tornillo
Ø7 L.40 + Tornillo de	Monoaxial Reducción Ø6
Bloqueo Estándar	L.40 + Tornillo de Bloqueo
Tornillo Poliaxial Pedicular	Estándar
Ø7 L.45 + Tornillo de	SMR645-A Tornillo
Bloqueo Estándar	Monoaxial Reducción Ø6
Tornillo Poliaxial Pedicular	L.45 + Tornillo de Bloqueo
Ø7 L.50 + Tornillo de	Estándar
Bloqueo Estándar	SMR650-A Tornillo
Poliaxial de Bloqueo	Monoaxial Reducción Ø6
Estándar Socore	L.50 + Tornillo de Bloqueo
Poliaxial de Bloqueo	Estándar
Deslizante	SMR655-A Tornillo
Poliaxial de Bloqueo Metric	Monoaxial Reducción Ø6
Barra Socore Ø5.5 L.40	L.55 + Tornillo de Bloqueo
Barra Socore Ø5.5 L.50	Estándar
Barra Socore Ø5.5 L.64	SMR660-A Tornillo
Barra Socore Ø5.5 L.78	Monoaxial Reducción Ø6
Barra Socore Ø5.5 L.92	L.60 + Tornillo de Bloqueo
Barra Socore Ø5.5 L.106	Estándar
Barra Socore Ø5.5 L.120	SMR730-A Tornillo
Barra Socore Ø5.5 L.132	Monoaxial Reducción Ø7
Barra Socore Ø5.5 L.144	L.30 + Tornillo de Bloqueo
Barra Socore Ø5.5 L.158	Estándar
Barra Socore Ø5.5 L.185	SMR735-A Tornillo
Barra Socore Ø5.5 L.250	Monoaxial Reducción Ø7
Barra Socore Ø5.5 L.500	L.35 + Tornillo de Bloqueo
Barra Socore Ø5.5 L.600	Estándar
Barra Socore Ø5.5 Cr-Co	SMR740-A Tornillo
L.300	Monoaxial Reducción Ø7
Barra Socore Ø5.5 Cr-Co	L.40 + Tornillo de Bloqueo
L.500	Estándar
Barra Socore Ø5 L.40	SMR745-A Tornillo
Barra Socore Ø5 L.50	Monoaxial Reducción Ø7
Barra Socore Ø5 L.64	L.45 + Tornillo de Bloqueo
Barra Socore Ø5 L.78	Estándar
Barra Socore Ø5 L.92	SMR750-A Tornillo
Barra Socore Ø5 L.106	Monoaxial Reducción Ø7
Barra Socore Ø5 L.120	L.50 + Tornillo de Bloqueo
Barra Socore Ø5 L.132	Estándar
Barra Socore Ø5 L.144	SMR755-A Tornillo

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

Barra Socore Ø5 L.158	Monoaxial Reducción Ø7
Barra Socore Ø5 L.185	L.55 + Tornillo de Bloqueo
Barra Socore Ø5 L.250	Estándar
Barra Socore Ø5 L.500	SMR760-A Tornillo
Barra Socore Ø5 Cr-Co	Monoaxial Reducción Ø7
L.300	L.60 + Tornillo de Bloqueo
Barra Socore Ø5 Cr-Co	Estándar
L.500	SP420-A Tornillo Poliaxial
Barra Socore Ø4.5 L.40	Ø4 L.20 + Tornillo de
Barra Socore Ø4.5 L.50	Bloqueo Estándar
Barra Socore Ø4.5 L.64	SP425-A Tornillo Poliaxial
Barra Socore Ø4.5 L.78	Ø4 L.25 + Tornillo de
Barra Socore Ø4.5 L.92	Bloqueo Estándar
Barra Socore Ø4.5 L.106	SP430-A Tornillo Poliaxial
Barra Socore Ø4.5 L.120	Ø4 L.30 + Tornillo de
Barra Socore Ø4.5 L.132	Bloqueo Estándar
Barra Socore Ø4.5 L.144	SP435-A Tornillo Poliaxial
Barra Socore Ø4.5 L.158	Ø4 L.35 + Tornillo de
Barra Socore Ø4.5 L.185	Bloqueo Estándar
Barra Socore Ø4.5 L.250	SP440-A Tornillo Poliaxial
Barra Socore Ø4.5 L.500	Ø4 L.40 + Tornillo de
Barra Socore Ø4 Corta	Bloqueo Estándar
Barra Socore Ø4 Mediana	SP445-A Tornillo Poliaxial
Barra Socore Ø4 Larga	Ø4 L.45 + Tornillo de
Barra Socore Ø4 Extra	Bloqueo Estándar
Larga	SP450-A Tornillo Poliaxial
Barra Socore Ø3 Corta	Ø4 L.50 + Tornillo de
Barra Socore Ø3 Mediana	Bloqueo Estándar
Barra Socore Ø3 Larga	SP455-A Tornillo Poliaxial
Barra Socore Ø3 Extra	Ø4 L.55 + Tornillo de
Larga	Bloqueo Estándar
Barra Socore Ø2.5 Corta	SP460-A Tornillo Poliaxial
Barra Socore Ø2.5	Ø4 L.60 + Tornillo de
Mediana	Bloqueo Estándar
Barra Socore Ø2.5 Larga	SP465-A Tornillo Poliaxial
Barra Socore Ø2.5 Extra	Ø4 L.65 + Tornillo de
Larga	Bloqueo Estándar
Barra Socore Ø5.5 T.40	SP470-A Tornillo Poliaxial
L.40	Ø4 L.70 + Tornillo de
Barra Socore Ø5.5 T.40	Bloqueo Estándar
L.50	SP4520-A Tornillo Poliaxial
Barra Socore Ø5.5 T.40	Ø4 L.20 + Tornillo de
L.64	Bloqueo Estándar
Barra Socore Ø5.5 T.40	SP4525-A Tornillo Poliaxial
L.78	Ø4.5 L.25 + Tornillo de

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

Barra Socore Ø5.5 T.40 L.92	Bloqueo Estándar SP4530-A Tornillo Poliaxial Ø4.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Barra Socore Ø5.5 T.40 L.106	SP4535-A Tornillo Poliaxial Ø4.5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Barra Socore Ø5.5 T.40 L.120	SP4540-A Tornillo Poliaxial Ø4.5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Barra Socore Ø5.5 T.40 L.132	SP4545-A Tornillo Poliaxial Ø4.5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Barra Socore Ø5.5 T.40 L.144	SP4550-A Tornillo Poliaxial Ø4.5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Barra Socore Ø5.5 T.40 L.158	SP4555-A Tornillo Poliaxial Ø4.5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Barra Socore Ø5.5 T.40 L.185	SP4560-A Tornillo Poliaxial Ø4.5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Barra Socore Ø5.5 T.40 L.250	SP4565-A Tornillo Poliaxial Ø4.5 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Barra Socore Ø5.5 T.40 L.500	SP4570-A Tornillo Poliaxial Ø4.5 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Barra Socore Ø5 T.40 L.40	SP520-A Tornillo Poliaxial Ø5 L.20 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Barra Socore Ø5 T.40 L.50	SP530-A Tornillo Poliaxial Ø5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Barra Socore Ø5 T.40 L.55	SP535-A Tornillo Poliaxial Ø5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Barra Socore Ø5 T.40 L.64	SP537-A Tornillo Poliaxial Ø5 L.37 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Barra Socore Ø5 T.40 L.78	SP540-A Tornillo Poliaxial Ø5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Barra Socore Ø5 T.40 L.92	SP542-A Tornillo Poliaxial Ø5 L.42 + Tornillo de
Barra Socore Ø5 T.40 L.106	
Barra Socore Ø5 T.40 L.120	
Barra Socore Ø5 T.40 L.132	
Barra Socore Ø5 T.40 L.144	
Barra Socore Ø5 T.40 L.158	
Barra Socore Ø5 T.40 L.185	
Barra Socore Ø5 T.40 L.250	
Gancho Pedicular Estándar Socore + Tornillo de Bloqueo Estándar	
Gancho Pedicular Mediano Socore + Tornillo de Bloqueo Estándar	
Gancho Laminar Lumbar	

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

Socore + Tornillo de Bloqueo Estándar	Bloqueo Estándar
Gancho Laminar Mediano	SP545-A Tornillo Poliaxial
Socore + Tornillo de Bloqueo Estándar	Ø5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Gancho Laminar Torácico	SP547-A Tornillo Poliaxial
Socore + Tornillo de Bloqueo Estándar	Ø5 L.47 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Gancho Sub Laminar	SP550-A Tornillo Poliaxial
Socore + Tornillo de Bloqueo Estándar	Ø5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Gancho Cuello Alargado	SP552-A Tornillo Poliaxial
Socore + Tornillo de Bloqueo Estándar	Ø5 L.52 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Gancho Transversa	SP555-A Tornillo Poliaxial
Socore + Tornillo de Bloqueo Estándar	Ø5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Gancho Offset Derecho	SP557-A Tornillo Poliaxial
Socore + Tornillo de Bloqueo Estándar	Ø5 L.57 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Gancho Offset Izquierdo	SP560-A Tornillo Poliaxial
Socore + Tornillo de Bloqueo Estándar	Ø5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Gancho Offset Derecho Torácico	SP565-A Tornillo Poliaxial
Socore + Tornillo de Bloqueo Estándar	Ø5 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Gancho Offset Izquierdo Torácico	SP570-A Tornillo Poliaxial
Socore + Tornillo de Bloqueo Estándar	Ø5 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Gancho Lame Offset Derecho Torácico	SP5520-A Tornillo Poliaxial
Socore + Tornillo de Bloqueo Estándar	Ø5.5 L.20 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Gancho Lame Offset Izquierdo Torácico	SP5530-A Tornillo Poliaxial
Socore + Tornillo de Bloqueo Estándar	Ø5.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Gancho Pedicular Poliaxial	SP5535-A Tornillo Poliaxial
Reducción Socore + Tornillo de Bloqueo Estándar	Ø5.5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Gancho Pedicular Poliaxial	SP5537-A Tornillo Poliaxial
Socore + Tornillo de Bloqueo Estándar	Ø5.5 L.37 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Gancho Lumbar Poliaxial	SP5540-A Tornillo Poliaxial
	Ø5.5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar
	SP5542-A Tornillo Poliaxial
	Ø5.5 L.42 + Tornillo de

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

Socore + Tornillo de Bloqueo Estándar	Bloqueo Estándar
Gancho Laminar Mediano Poliaxial Socore + Tornillo de Bloqueo Estándar	SP5545-A Tornillo Poliaxial Ø5.5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Gancho Torácico Poliaxial Socore + Tornillo de Bloqueo Estándar	SP5547-A Tornillo Poliaxial Ø5.5 L.47 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Gancho Transversal Largo Socore + 2 Tornillos de Bloqueo Mini	SP5550-A Tornillo Poliaxial Ø5.5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Barra de Unión Transversal Socore L.35	SP5552-A Tornillo Poliaxial Ø5.5 L.52 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Barra de Unión Transversal Socore L.45	SP5555-A Tornillo Poliaxial Ø5.5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Barra de Unión Transversal Socore L.55	SP5557-A Tornillo Poliaxial Ø5.5 L.57 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Barra de Unión Transversal Socore L.65	SP5560-A Tornillo Poliaxial Ø5.5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Barra de Unión Transversal Socore L.75	SP5565-A Tornillo Poliaxial Ø5.5 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Gancho Barra de Unión Transversal Monobloc Socore L.35	SP5570-A Tornillo Poliaxial Ø5.5 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Gancho Barra de Unión Transversal Monobloc Socore L.45	SP620-A Tornillo Poliaxial Ø6 L.20 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Gancho Barra de Unión Transversal Monobloc Socore L.55	SP630-A Tornillo Poliaxial Ø6 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Gancho Barra de Unión Transversal Monobloc Socore L.65	SP635-A Tornillo Poliaxial Ø6 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Gancho Barra de Unión Transversal Monobloc Socore L.75	SP637-A Tornillo Poliaxial Ø6 L.37 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Dispositivo Transversal Poliaxial Socore L.35	SP640-A Tornillo Poliaxial Ø6 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Dispositivo Transversal Poliaxial Socore L.45	SP642-A Tornillo Poliaxial Ø6 L.42 + Tornillo de
Dispositivo Transversal Poliaxial Socore L.55	
Dispositivo Transversal Poliaxial Socore L.65	
Dispositivo Transversal	

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

Poliaxial Socore L.75 Dispositivo Transversal Poliaxial Socore L.85 Dispositivo Transversal Poliaxial Socore L.95 Dispositivo Transversal Poliaxial Socore L.100 Tornillo de Bloqueo DTT Socore Adaptador Interespinoso Socore + Tornillo de Bloqueo Tornillo de Bloqueo Adaptador Interespinoso Socore Tornillo de Bloqueo Mini Socore Tornillo de Bloqueo Mediano Socore Tornillo de Bloqueo Largo Socore Domino Cuadrado Socore + 4 Tornillos de Bloqueo Mini Cuadrado Derecho Socore + 4 Tornillos de Bloqueo Mini Anillo de Conexión Socore + Tornillo de Bloqueo Largo Placa Iliosacra Socore + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Placa Ilio-sacree L.55 Tornillo Placa Iliosacra L.60 Tornillo Placa Iliosacra L.70 Placa Sacree Refuerzo Socore + Tornillo de Bloqueo (métrico+chico) Tornillo Placa Sacree Socore L.50 Tornillo Placa Sacree Socore L.55 Grapa Espinal Derecha	Bloqueo Estándar SP645-A Tornillo Poliaxial Ø6 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar SP647-A Tornillo Poliaxial Ø6 L.47 + Tornillo de Bloqueo Estándar SP650-A Tornillo Poliaxial Ø6 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar SP652-A Tornillo Poliaxial Ø6 L.52 + Tornillo de Bloqueo Estándar SP655-A Tornillo Poliaxial Ø6 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar SP657-A Tornillo Poliaxial Ø6 L.57 + Tornillo de Bloqueo Estándar SP660-A Tornillo Poliaxial Ø6 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SP665-A Tornillo Poliaxial Ø6 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar SP670-A Tornillo Poliaxial Ø6 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar SP675-A Tornillo Poliaxial Ø6 L.75 + Tornillo de Bloqueo Estándar SP680-A Tornillo Poliaxial Ø6 L.80 + Tornillo de Bloqueo Estándar SP690-A Tornillo Poliaxial Ø6 L.90 + Tornillo de Bloqueo Estándar SP6100-A Tornillo Poliaxial Ø6 L.100 + Tornillo de Bloqueo Estándar SP6520-A Tornillo Poliaxial Ø6.5 L.20 + Tornillo de Bloqueo Estándar SP6530-A Tornillo Poliaxial Ø6.5 L.30 + Tornillo de
---	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

Chica Socore	Bloqueo Estándar
Grapa Espinal Izquierda	SP6535-A Tornillo Poliaxial
Chica Socore	Ø6.5 L.35 + Tornillo de
Grapa Espinal Derecha	Bloqueo Estándar
Estándar Socore	SP6537-A Tornillo Poliaxial
Grapa Espinal Izquierda	Ø6.5 L.37 + Tornillo de
Estándar Socore	Bloqueo Estándar
Grapa Espinal Derecha	SP6540-A Tornillo Poliaxial
Larga Socore	Ø6.5 L.40 + Tornillo de
Grapa Espinal Izquierda	Bloqueo Estándar
Larga Socore	SP6542-A Tornillo Poliaxial
Gancho Pedicular	Ø6.5 L.42 + Tornillo de
Pediátrico Socore +	Bloqueo Estándar
Tornillo de Bloqueo	SP6545-A Tornillo Poliaxial
Estándar	Ø6.5 L.45 + Tornillo de
Gancho Lamaire Pediátrico	Bloqueo Estándar
Socore + Tornillo de	SP6547-A Tornillo Poliaxial
Bloqueo Estándar	Ø6.5 L.47 + Tornillo de
Tornillo Cervical Socore Ø4	Bloqueo Estándar
L.10 + Tornillo de Bloqueo	SP6550-A Tornillo Poliaxial
Cervical	Ø6.5 L.50 + Tornillo de
Tornillo Cervical Socore Ø4	Bloqueo Estándar
L.12 + Tornillo de Bloqueo	SP6552-A Tornillo Poliaxial
Cervical	Ø6.5 L.52 + Tornillo de
Tornillo Cervical Socore Ø4	Bloqueo Estándar
L.14 + Tornillo de Bloqueo	SP6555-A Tornillo Poliaxial
Cervical	Ø6.5 L.55 + Tornillo de
Tornillo Cervical Socore Ø4	Bloqueo Estándar
L.16 + Tornillo de Bloqueo	SP6557-A Tornillo Poliaxial
Cervical	Ø6.5 L.57 + Tornillo de
Tornillo Cervical Socore Ø4	Bloqueo Estándar
L.18 + Tornillo de Bloqueo	SP6560-A Tornillo Poliaxial
Cervical	Ø6.5 L.60 + Tornillo de
Tornillo Cervical Socore Ø4	Bloqueo Estándar
L.20 + Tornillo de Bloqueo	SP6565-A Tornillo Poliaxial
Cervical	Ø6.5 L.65 + Tornillo de
Tornillo Cervical Socore Ø4	Bloqueo Estándar
L.22 + Tornillo de Bloqueo	SP6570-A Tornillo Poliaxial
Cervical	Ø6.5 L.70 + Tornillo de
Tornillo Cervical Socore Ø4	Bloqueo Estándar
L.25 + Tornillo de Bloqueo	SP6575-A Tornillo Poliaxial
Cervical	Ø6.5 L.75 + Tornillo de
Tornillo Cervical Socore Ø4	Bloqueo Estándar
L.30 + Tornillo de Bloqueo	SP6580-A Tornillo Poliaxial
Cervical	Ø6.5 L.80 + Tornillo de

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

Tornillo Cervical Socore Ø4 L.35 + Tornillo de Bloqueo Cervical	Bloqueo Estándar SP720-A Tornillo Poliaxial Ø7 L.20 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Cervical Socore Ø4 L.40 + Tornillo de Bloqueo Cervical	SP730-A Tornillo Poliaxial Ø7 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Barra Cervical Corta Socore	SP732-A Tornillo Poliaxial Ø7 L.32 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Barra Cervical Mediana Socore	SP735-A Tornillo Poliaxial Ø7 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Barra Cervical Larga Socore	SP737-A Tornillo Poliaxial Ø7 L.37 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Barra Cervical Extra Larga Socore	SP740-A Tornillo Poliaxial Ø7 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Conector Cervical Socore + Tornillo de Bloqueo Mini	SP742-A Tornillo Poliaxial Ø7 L.42 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Gancho Lamaire Cervical Socore + Tornillo de Bloqueo Cervical	SP745-A Tornillo Poliaxial Ø7 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Gancho Lamaire Cervical Chico Socore + Tornillo de Bloqueo Cervical	SP747-A Tornillo Poliaxial Ø7 L.47 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Gancho Cervical Cuerpo Offset Derecho Socore + Tornillo de Bloqueo Cervical	SP750-A Tornillo Poliaxial Ø7 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Gancho Cervical Cuerpo Offset Izquierdo Socore + Tornillo de Bloqueo Cervical	SP752-A Tornillo Poliaxial Ø7 L.52 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Gancho Cervical	SP755-A Tornillo Poliaxial Ø7 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Transversal Socore + Tornillo de Bloqueo Mediano	SP757-A Tornillo Poliaxial Ø7 L.57 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Gancho Lamaire Occipital Socore + Tornillo de Bloqueo Largo	SP760-A Tornillo Poliaxial Ø7 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Gancho Lamaire Cervical Chico Socore + Tornillo de Bloqueo Largo	SP765-A Tornillo Poliaxial Ø7 L.65 + Tornillo de
Barra Transversal Cervical Socore Corta	
Barra Transversal Cervical Socore Mediana	
Barra Transversal Cervical	

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

Socore Larga Tornillo de Bloqueo Cervical Socore Tornillo Poliaxial D6 Socore 4 L.25 + Tornillo de Bloqueo D6 Tornillo Poliaxial D6 Socore 4 L.30 + Tornillo de Bloqueo D6 Tornillo Poliaxial D6 Socore 4 L.35 + Tornillo de Bloqueo D6 Tornillo Poliaxial D6 Socore 4 L.40 + Tornillo de Bloqueo D6 Tornillo Poliaxial D6 Socore 4 L.45 + Tornillo de Bloqueo D6 Tornillo Poliaxial D6 Socore 4 L.50 + Tornillo de Bloqueo D6 Tornillo Poliaxial D6 Socore 5 L.30 + Tornillo de Bloqueo D6 Tornillo Poliaxial D6 Socore 5 L.35 + Tornillo de Bloqueo D6 Tornillo Poliaxial D6 Socore 5 L.40 + Tornillo de Bloqueo D6 Tornillo Poliaxial D6 Socore 5 L.45 + Tornillo de Bloqueo D6 Tornillo Poliaxial D6 Socore 5 L.50 + Tornillo de Bloqueo D6 Tornillo Poliaxial D6 Socore 5 L.55 + Tornillo de Bloqueo D6 Tornillo Poliaxial D6 Socore 6 L.30 + Tornillo de Bloqueo D6 Tornillo Poliaxial D6 Socore 6 L.35 + Tornillo de Bloqueo D6	Bloqueo Estándar SP770-A Tornillo Poliaxial Ø7 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar SP775-A Tornillo Poliaxial Ø7 L.75 + Tornillo de Bloqueo Estándar SP780-A Tornillo Poliaxial Ø7 L.80 + Tornillo de Bloqueo Estándar SP790-A Tornillo Poliaxial Ø7 L.90 + Tornillo de Bloqueo Estándar SP7100-A Tornillo Poliaxial Ø7 L.100 + Tornillo de Bloqueo Estándar SP7110-A Tornillo Poliaxial Ø7 L.110 + Tornillo de Bloqueo Estándar SP7520-A Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.20 + Tornillo de Bloqueo Estándar SP7530-A Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar SP7532-A Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.32 + Tornillo de Bloqueo Estándar SP7535-A Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar SP7537-A Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.37 + Tornillo de Bloqueo Estándar SP7540-A Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar SP7542-A Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.42 + Tornillo de Bloqueo Estándar SP7545-A Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar SP7547-A Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.47 + Tornillo de
--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

Tornillo Poliaxial D6 Socore 6 L.40 + Tornillo de Bloqueo D6	Bloqueo Estándar SP7550-A Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.50 + Tornillo de
Tornillo Poliaxial D6 Socore 6 L.45 + Tornillo de Bloqueo D6	Bloqueo Estándar SP7552-A Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.52 + Tornillo de
Tornillo Poliaxial D6 Socore 6 L.50 + Tornillo de Bloqueo D6	Bloqueo Estándar SP7555-A Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.55 + Tornillo de
Tornillo Poliaxial D6 Socore 6 L.55 + Tornillo de Bloqueo D6	Bloqueo Estándar SP7557-A Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.57 + Tornillo de
Tornillo Poliaxial D6 Socore 7 L.30 + Tornillo de Bloqueo D6	Bloqueo Estándar SP7560-A Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.60 + Tornillo de
Tornillo Poliaxial D6 Socore 7 L.35 + Tornillo de Bloqueo D6	Bloqueo Estándar SP7565-A Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.65 + Tornillo de
Tornillo Poliaxial D6 Socore 7 L.40 + Tornillo de Bloqueo D6	Bloqueo Estándar SP7570-A Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.70 + Tornillo de
Tornillo Poliaxial D6 Socore 7 L.45 + Tornillo de Bloqueo D6	Bloqueo Estándar SP7575-A Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.75 + Tornillo de
Tornillo Poliaxial D6 Socore 7 L.50 + Tornillo de Bloqueo D6	Bloqueo Estándar SP7580-A Tornillo Poliaxial Ø7.5 L.80 + Tornillo de
Tornillo Poliaxial D6 Socore 7 L.55 + Tornillo de Bloqueo D6	Bloqueo Estándar SP830-A Tornillo Poliaxial Ø8 L.30 + Tornillo de
Tornillo Poliaxial D6 Socore 8 L.40 + Tornillo de Bloqueo D6	Bloqueo Estándar SP835-A Tornillo Poliaxial Ø8 L.35 + Tornillo de
Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar	Bloqueo Estándar SP840-A Tornillo Poliaxial Ø8 L.40 + Tornillo de
Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar	Bloqueo Estándar SP845-A Tornillo Poliaxial Ø8 L.45 + Tornillo de
Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar	Bloqueo Estándar SP850-A Tornillo Poliaxial Ø8 L.50 + Tornillo de
Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar	Bloqueo Estándar SP860-A Tornillo Poliaxial Ø8 L.60 + Tornillo de

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar	Bloqueo Estándar SP870-A Tornillo Poliaxial Ø8 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SP880-A Tornillo Poliaxial Ø8 L.80 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SP890-A Tornillo Poliaxial Ø8 L.90 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø5.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SP8100-A Tornillo Poliaxial Ø8 L.100 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø5.5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR420-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø4 L.20 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø5.5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR425-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø4 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø5.5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR430-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø4 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø5.5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR435-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø4 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø5.5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR440-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø4 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø5.5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR445-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø4 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø6 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR450-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø4 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø6 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR455-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø4 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø6 L.40 + Tornillo	

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

	de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø6 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø6 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø6 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø6 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø6.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø6.5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø6.5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø6.5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø6.5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø6.5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø6.5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø7 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar Tornillo Poliaxial Canulado	SPR460-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø4 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPR4520-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø4.5 L.20 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPR4525-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø4.5 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPR4530-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø4.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPR4535-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø4.5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPR4540-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø4.5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPR4545-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø4.5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPR4550-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø4.5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPR4555-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø4.5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPR4560-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø4.5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPR525-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø5 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPR530-A Tornillo Poliaxial
--	---	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

Socore Ø7 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar	Reducción Ø5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø7 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR535-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø7 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR540-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø7 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR545-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø7 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR550-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø7.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR555-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø7.5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR560-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø7.5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR565-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø5 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø7.5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR570-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø5 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø7.5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR5530-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø5.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø7.5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR5535-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø5.5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar
Tornillo Poliaxial Canulado Socore Ø7.5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR5540-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø5.5

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

	Tornillo Poliaxial Canulado Ø8 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar	L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar
	Tornillo Poliaxial Canulado Ø8 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR5545-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø5.5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar
	Tornillo Poliaxial Canulado Ø8 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR5550-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø5.5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar
	Tornillo Poliaxial Canulado Ø8 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR5555-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø5.5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar
	Tornillo Poliaxial Canulado Ø8 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR5560-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø5.5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar
	Tornillo Poliaxial Canulado Ø8 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR5565-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø5.5 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar
	Tornillo Poliaxial Canulado Ø8.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR5570-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø5.5 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar
	Tornillo Poliaxial Canulado Ø8.5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR630-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø6 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar
	Tornillo Poliaxial Canulado Ø8.5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR635-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø6 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar
	Tornillo Poliaxial Canulado Ø8.5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR640-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø6 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar
	Tornillo Poliaxial Canulado Ø8.5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR645-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø6 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar
	Tornillo Poliaxial Canulado Ø8.5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar	SPR650-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø6 L.50 + Tornillo de Bloqueo
	Tornillo Poliaxial Canulado Ø8.5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar	
	Barra Socore 6 L.40	
	Barra Socore 6 L.50	
	Barra Socore 6 L.64	

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

Barra Socore 6 L.78	Estándar
Barra Socore 6 L.92	SPR655-A Tornillo Poliaxial
Barra Socore 6 L.106	Reducción Ø6 L.55 +
Barra Socore 6 L.120	Tornillo de Bloqueo
Barra Socore 6 L.132	Estándar
Barra Socore 6 L.158	SPR660-A Tornillo Poliaxial
Barra Socore 6 L.185	Reducción Ø6 L.60 +
Barra Socore 6 L.250	Tornillo de Bloqueo
Barra Socore 6 L.500	Estándar
Barra Socore 6 L.600	SPR665-A Tornillo Poliaxial
Barra Flexible Socore 6	Reducción Ø6 L.65 +
L.40	Tornillo de Bloqueo
Barra Flexible Socore 6	Estándar
L.50	SPR670-A Tornillo Poliaxial
Barra Flexible Socore 6	Reducción Ø6 L.70 +
L.64	Tornillo de Bloqueo
Barra Flexible Socore 6	Estándar
L.78	SPR6530-A Tornillo
Barra Flexible Socore 6	Poliaxial Reducción Ø6.5
L.92	L.30 + Tornillo de Bloqueo
Barra Flexible Socore 6	Estándar
L.106	SPR6535-A Tornillo
Barra Flexible Socore 6	Poliaxial Reducción Ø6.5
L.120	L.35 + Tornillo de Bloqueo
Barra Flexible Socore 6	Estándar
L.132	SPR6540-A Tornillo
Barra Flexible Socore 6	Poliaxial Reducción Ø6.5
L.158	L.40 + Tornillo de Bloqueo
Barra Flexible Socore 6	Estándar
L.185	SPR6545-A Tornillo
Barra Flexible Socore 6	Poliaxial Reducción Ø6.5
L.250	L.45 + Tornillo de Bloqueo
Barra Flexocore Corta	Estándar
Barra Flexocore Mediana	SPR6550-A Tornillo
Barra Flexocore Larga	Poliaxial Reducción Ø6.5
Barra Flexocore Extra	L.50 + Tornillo de Bloqueo
Larga	Estándar
Barra Socore Doble	SPR6555-A Tornillo
Diámetro	Poliaxial Reducción Ø6.5
Barra Occipito Cervical	L.55 + Tornillo de Bloqueo
Corta	Estándar
Barra Occipito Cervical	SPR6560-A Tornillo
Mediana	Poliaxial Reducción Ø6.5
Barra Occipito Cervical	L.60 + Tornillo de Bloqueo
Larga	Estándar

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

	<p>Tornillo Occipite Cervical Corta</p> <p>Tornillo Occipite Cervical Larga</p> <p>Cuadrado Dominó Abierta Socore + 4 Tornillo de Bloqueo Mediano</p>	<p>SPR6565-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø6.5 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPR6570-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø6.5 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPR730-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø7 L. 30 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPR735-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø7 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPR740-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø7 L. 40 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPR745-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø7 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPR750-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø7 L. 50 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPR755-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø7 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPR760-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø7 L. 60 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPR765-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø7 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPR770-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø7 L. 70 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPR780-A Tornillo Poliaxial</p>
--	---	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Reducción Ø7 L.80 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPR790-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø7 L. 90 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPR7100-A Tornillo Poliaxial Reducción Ø7 L.100 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE420-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø4 L. 20 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE425-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø4 L. 25 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE430-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø4 L. 30 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE435-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø4 L. 35 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE440-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø4 L. 40 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE445-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø4 L. 45 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE450-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø4 L. 50 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE455-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø4 L. 55 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE460-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø4 L. 60 +</p>
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Tornillo de Bloqueo Estándar SPE4520-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø4.5 L. 20 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE4525-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø4.5 L. 25 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE4530-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø4.5 L. 30 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE4535-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø4.5 L. 35 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE4540-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø4.5 L. 40 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE4545-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø4.5 L. 45 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE4550-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø4.5 L. 50 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE4555-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø4.5 L. 55 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE4560-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø4.5 L. 60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE520-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø5 L. 20 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE525-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø5 L. 25 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p>
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Estándar SPE530-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø5 L. 30 + Tornillo de Bloqueo</p> <p>Estándar SPE535-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø5 L. 35 + Tornillo de Bloqueo</p> <p>Estándar SPE540-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø5 L. 40 + Tornillo de Bloqueo</p> <p>Estándar SPE545-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø5 L. 45 + Tornillo de Bloqueo</p> <p>Estándar SPE550-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø5 L. 50 + Tornillo de Bloqueo</p> <p>Estándar SPE555-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø5 L. 55 + Tornillo de Bloqueo</p> <p>Estándar SPE560-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø5 L. 60 + Tornillo de Bloqueo</p> <p>Estándar SPE5520-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø5.5 L. 20 + Tornillo de Bloqueo</p> <p>Estándar SPE5525-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø5.5 L. 25 + Tornillo de Bloqueo</p> <p>Estándar SPE5530-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø5.5 L. 30 + Tornillo de Bloqueo</p> <p>Estándar SPE5535-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø5.5 L. 35 + Tornillo de Bloqueo</p> <p>Estándar</p>
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>SPE5540-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø5.5 L. 40 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE5545-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø5.5 L. 45 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE5550-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø5.5 L. 50 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE5555-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø5.5 L. 55 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE5560-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø5.5 L. 60 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE620-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø6 L. 20 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE625-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø6 L. 25 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE630-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø6 L. 30 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE635-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø6 L. 35 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE640-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø6 L. 40 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE645-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø6 L. 45 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE650-A Tornillo Poliaxial</p>
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		Pediátrico Ø6 L. 50 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE655-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø6 L. 55 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE660-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø6 L. 60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE665-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø6 L. 65 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE670-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø6 L. 70 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE680-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø6 L. 80 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE6520-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø6.5 L. 20 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE6525-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø6.5 L. 25 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE6530-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø6.5 L. 30 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE6535-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø6.5 L. 35 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE6540-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø6.5 L. 40 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE6545-A. Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø6.5 L.
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		45 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE6550-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø6.5 L. 50 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE6555-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø6.5 L. 55 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE6560-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø6.5 L. 60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE6565-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø6.5 L. 65 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE6570-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø6.5 L. 70 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE6580-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø6.5 L. 80 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE720-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø7 L. 20 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE725-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø7 L. 25 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE730-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø7 L. 30 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE735-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø7 L. 35 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE740-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø7 L. 40 + Tornillo de Bloqueo
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Estándar SPE745-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø7 L. 45 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE750-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø7 L. 50 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE755-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø7 L. 55 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE760-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø7 L. 60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE765-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø7 L. 65 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE770-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø7 L. 70 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE780-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø7 L. 80 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE790-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø7 L. 90 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE7100-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø7 L. 100 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE7520-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø7.5 L. 20 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE7525-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø7.5 L. 25 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p>
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>SPE7530-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø7.5 L. 30 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE7535-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø7.5 L. 35 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE7540-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø7.5 L. 40 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE7545-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø7.5 L. 45 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE7550-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø7.5 L. 50 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE7555-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø7.5 L. 55 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE7560-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø7.5 L. 60 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE7565-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø7.5 L. 65 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE7570-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø7.5 L. 70 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE7580-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø7.5 L. 80 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE7590-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø7.5 L. 90 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE75100-A Tornillo</p>
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		Poliaxial Pediatrico Ø7.5 L. 100 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE830-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø8 L. 30 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE835-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø8 L. 35 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE840-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø8 L. 40 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE845-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø8 L. 45 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE850-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø8 L. 50 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE855-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø8 L. 55 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE860-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø8 L. 60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE865-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø8 L. 65 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE870-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø8 L. 70 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE880-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø8 L. 80 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPE890-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø8 L. 90 +
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE8100-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø8 L. 100 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE930-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø9 L. 30 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE935-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø9 L. 35 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE940-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø9 L. 40 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE945-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø9 L. 45 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE950-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø9 L. 50 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE955-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø9 L. 55 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE960-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø9 L. 60 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE965-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø9 L. 65 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE970-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø9 L. 70 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPE980-A Tornillo Poliaxial Pediatrico Ø9 L. 80 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p>
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		Estándar SPE990-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø9 L. 90 + Tornillo de Bloqueo
		Estándar SPE9100-A Tornillo Poliaxial Pediátrico Ø9 L. 100 + Tornillo de Bloqueo
		Estándar SLS104 Tornillo de Bloqueo Estándar
		SLS102 Tornillo de Bloqueo Deslizante
		SLD105 Tornillo de Doble Bloqueo
		SLS107 Tornillo de Bloqueo Largo
		SLS103 Tornillo de Bloqueo Métrico
		SLS101 Tornillo de Bloqueo Estándar Estrella
		SLA106 Tornillo de Bloqueo Auto Divisible
		SR530 Barra Socore Ø5.5 L.30
		SR535 Barra Socore Ø5.5 L.35
		SR540 Barra Socore Ø5.5 L.40
		SR545 Barra Socore Ø5.5 L.45
		SR550 Barra Socore Ø5.5 L.50
		SR555 Barra Socore Ø5.5 L.55
		SR560 Barra Socore Ø5.5 L.60
		SR564 Barra Socore Ø5.5 L.64
		SR570 Barra Socore Ø5.5 L.70
		SR575 Barra Socore Ø5.5 L.75
		SR578 Barra Socore Ø5.5 L.78

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		SR580 Barra Socore Ø5.5 L.80
		SR585 Barra Socore Ø5.5 L.85
		SR590 Barra Socore Ø5.5 L.90
		SR592 Barra Socore Ø5.5 L.92
		SR595 Barra Socore Ø5.5 L.95
		SR5100 Barra Socore Ø5.5 L.100
		SR5106 Barra Socore Ø5.5 L.105
		SR5110 Barra Socore Ø5.5 L.110
		SR5120 Barra Socore Ø5.5 L.120
		SR5132 Barra Socore Ø5.5 L.132
		SR5140 Barra Socore Ø5.5 L.140
		SR5144 Barra Socore Ø5.5 L.144
		SR5150 Barra Socore Ø5.5 L.150
		SR5158 Barra Socore Ø5.5 L.158
		SR5185 Barra Socore Ø5.5 L.185
		SR5250 Barra Socore Ø5.5 L.250
		SR5400 Barra Socore Ø5.5 L. 400
		SR5500 Barra Socore Ø5.5 L.500
		SR5500M Barra Socore Ø5.5 L.500 con guía
		SR5600 Barra Socore Ø5.5 L.600
		SR5600M Barra Socore Ø5.5 L.600 con guía
		SR30C Barra Socore Ø5.5 L.30 Curva
		SR35C Barra Socore Ø5.5

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		L.35 Curva SR40C Barra Socore Ø5.5 L.40 Curva SR45C Barra Socore Ø5.5 L.45 Curva SR50C Barra Socore Ø5.5 L.50 Curva SR55C Barra Socore Ø5.5 L.55 Curva SR60C Barra Socore Ø5.5 L.60 Curva SR64C Barra Socore Ø5.5 L.64 Curva SR70C Barra Socore Ø5.5 L.70 Curva SR75C Barra Socore Ø5.5 L.75 Curva SR78C Barra Socore Ø5.5 L.78 Curva SR80C Barra Socore Ø5.5 L.80 Curva SR85C Barra Socore Ø5.5 L.85 Curva SR90C Barra Socore Ø5.5 L.90 Curva SR92C Barra Socore Ø5.5 L.92 Curva SR95C Barra Socore Ø5.5 L.95 Curva SR100C Barra Socore Ø5.5 L.100 Curva SR106C Barra Socore Ø5.5 L.106 Curva SR110C Barra Socore Ø5.5 L.110 Curva SR115C Barra Socore Ø5.5 L.115 Curva SR120C Barra Socore Ø5.5 L.120 Curva SR132C Barra Socore Ø5.5 L.132 Curva SR140C Barra Socore Ø5.5 L.140 Curva SR144C Barra Socore Ø5.5 L.144 Curva
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		SR150C Barra Socore Ø5.5 L.150 Curva
		SR158C Barra Socore Ø5.5 L.158 Curva
		SR200C Barra Socore Ø5.5 L.200 Curva
		SR350C Barra Socore Ø5.5 L. 350 Curva
		SR500C Barra Socore Ø5.5 L.500 Curva
		SR30M Barra Socore Ø5.5 L.30 Mini Invasiva
		SR35M Barra Socore Ø5.5 L.35 Mini Invasiva
		SR40M Barra Socore Ø5.5 L.40 Mini Invasiva
		SR40M Barra Socore Ø5.5 L.40 Mini Invasiva
		SR45M Barra Socore Ø5.5 L.45 Mini Invasiva
		SR50M Barra Socore Ø5.5 L.50 Mini Invasiva
		SR55M Barra Socore Ø5.5 L.55 Mini Invasiva
		SR60M Barra Socore Ø5.5 L.60 Mini Invasiva
		SR65M Barra Socore Ø5.5 L.65 Mini Invasiva
		SR70M Barra Socore Ø5.5 L.70 Mini Invasiva
		SR75M Barra Socore Ø5.5 L.75 Mini Invasiva
		SR80M Barra Socore Ø5.5 L.80 Mini Invasiva
		SR85M Barra Socore Ø5.5 L.85 Mini Invasiva
		SR90M Barra Socore Ø5.5 L.90 Mini Invasiva
		SR95M Barra Socore Ø5.5 L.95 Mini Invasiva
		SR100M Barra Socore Ø5.5 L.100 Mini Invasiva
		SR105M Barra Socore Ø5.5 L.105 Mini Invasiva
		SR110M Barra Socore

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		Ø5.5 L.110 Mini Invasiva SR115M Barra Socore Ø5.5 L.115 Mini Invasiva SR120M Barra Socore Ø5.5 L.120 Mini Invasiva SR125M Barra Socore Ø5.5 L.125 Mini Invasiva SR130M Barra Socore Ø5.5 L.130 Mini Invasiva SR135M Barra Socore Ø5.5 L.135 Mini Invasiva SR140M Barra Socore Ø5.5 L.140 Mini Invasiva SR145M Barra Socore Ø5.5 L.145 Mini Invasiva SR150M Barra Socore Ø5.5 L.150 Mini Invasiva SR160M Barra Socore Ø5.5 L.160 Mini Invasiva SR170M Barra Socore Ø5.5 L.170 Mini Invasiva SR180M Barra Socore Ø5.5 L.180 Mini Invasiva SR190M Barra Socore Ø5.5 L.190 Mini Invasiva SR200M Barra Socore Ø5.5 L.200 Mini Invasiva SR220M Barra Socore Ø5.5 L.220 Mini Invasiva SR240M Barra Socore Ø5.5 L.240 Mini Invasiva SR260M Barra Socore Ø5.5 L.260 Mini Invasiva SR280M Barra Socore Ø5.5 L.280 Mini Invasiva SR300M Barra Socore Ø5.5 L.300 Mini Invasiva SR350M Barra Socore Ø5.5 L.350 Mini Invasiva SR400M Barra Socore Ø5.5 L.400 Mini Invasiva SR500M Barra Socore Ø5.5 L.500 Mini Invasiva SR500MC Barra Socore Ø5.5 L.500 Mini Invasiva
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		Curva
		SRP30 Barra Socore Ø5
		L.30
		SRP35 Barra Socore Ø5
		L.35
		SRP40 Barra Socore Ø5
		L.40
		SRP45 Barra Socore Ø5
		L.45
		SRP50 Barra Socore Ø5
		L.50
		SRP55 Barra Socore Ø5
		L.55
		SRP60 Barra Socore Ø5
		L.60
		SRP64 Barra Socore Ø5
		L.64
		SRP70 Barra Socore Ø5
		L.70
		SRP78 Barra Socore Ø5
		L.78
		SRP80 Barra Socore Ø5
		L.80
		SRP92 Barra Socore Ø5
		L.92
		SRP100 Barra Socore Ø5
		L.100
		SRP106 Barra Socore Ø5
		L.106
		SRP110 Barra Socore Ø5
		L.110
		SRP120 Barra Socore Ø5
		L.120
		SRP132 Barra Socore Ø5
		L.132
		SRP144 Barra Socore Ø5
		L.144
		SRP158 Barra Socore Ø5
		L.158
		SRP185 Barra Socore Ø5
		L.185
		SRP250 Barra Socore Ø5
		L.250
		SRP500 Barra Socore Ø5
		L.500

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		SRP500M Barra Socore Ø5 L.500 con guía SR440 Barra Socore Ø4.5 L.40 SR450 Barra Socore Ø4.5 L.50 SR464 Barra Socore Ø4.5 L.64 SR478 Barra Socore Ø4.5 L.78 SR492 Barra Socore Ø4.5 L.92 SR4106 Barra Socore Ø4.5 L.106 SR4120 Barra Socore Ø4.5 L.120 SR4132 Barra Socore Ø4.5 L.132 SR4144 Barra Socore Ø4.5 L.144 SR4158 Barra Socore Ø4.5 L.158 SR4185 Barra Socore Ø4.5 L.185 SR4250 Barra Socore Ø4.5 L.250 SR4500 Barra Socore Ø4.5 L.500 SR4500M Barra Socore Ø4.5 L.500 con guía SR1430 Barra Socore Ø4 L.30 SR1440 Barra Socore Ø4 L.40 SR1450 Barra Socore Ø4 L.50 SR1470 Barra Socore Ø4 L.70 SR1480 Barra Socore Ø4 L.80 SR1490 Barra Socore Ø4 L.90 SR14100 Barra Socore Ø4 L.100 SR14110 Barra Socore
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		Ø4 L.110 SR14250 Barra Socore Ø4 L.250 SR14500 Barra Socore Ø4 L.500 SR350 Barra Socore Ø3 Corta SR380 Barra Socore Ø3 Mediana SR3110 Barra Socore Ø3 Larga SR3250 Barra Socore Ø3 Extra Larga SR250 Barra Socore Ø2.5 Corta SR280 Barra Socore Ø2.5 Mediana SR2110 Barra Socore Ø2.5 Larga SR2250 Barra Socore Ø2.5 Extra Larga SRT30 Barra Socore Ø5.5 T.40 L.30 SRT35 Barra Socore Ø5.5 T.40 L.35 SRT40 Barra Socore Ø5.5 T.40 L.40 SRT45 Barra Socore Ø5.5 T.40 L.45 SRT50 Barra Socore Ø5.5 T.40 L.50 SRT55 Barra Socore Ø5.5 T.40 L.55 SRT60 Barra Socore Ø5.5 T.40 L.60 SRT64 Barra Socore Ø5.5 T.40 L.64 SRT70 Barra Socore Ø5.5 T.40 L.70 SRT75 Barra Socore Ø5.5 T.40 L.75 SRT78 Barra Socore Ø5.5 T.40 L.78 SRT80 Barra Socore Ø5.5 T.40 L.80
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		SRT85 Barra Socore Ø5.5 T.40 L.85
		SRT90 Barra Socore Ø5.5 T.40 L.90
		SRT92 Barra Socore Ø5.5 T.40 L.92
		SRT95 Barra Socore Ø5.5 T.40 L.95
		SRT100 Barra Socore Ø5.5 T.40 L.100
		SRT106 Barra Socore Ø5.5 T.40 L.106
		SRT110 Barra Socore Ø5.5 T.40 L.110
		SRT120 Barra Socore Ø5.5 T.40 L.120
		SRT132 Barra Socore Ø5.5 T.40 L.132
		SRT140 Barra Socore Ø5.5 T.40 L.140
		SRT144 Barra Socore Ø5.5 T.40 L.144
		SRT150 Barra Socore Ø5.5 T.40 L.150
		SRT158 Barra Socore Ø5.5 T.40 L.158
		SRT185 Barra Socore Ø5.5 T.40 L.185
		SRT250 Barra Socore Ø5.5 T.40 L.250
		SRT500 Barra Socore Ø5.5 T.40 L.500
		SRT30C Barra Socore Ø5.5 T.40 L.30 Curva
		SRT35C Barra Socore Ø5.5 T.40 L.35 Curva
		SRT40C Barra Socore Ø5.5 T.40 L.40 Curva
		SRT45C Barra Socore Ø5.5 T.40 L.45 Curva
		SRT50C Barra Socore Ø5.5 T.40 L.50 Curva
		SRT55C Barra Socore Ø5.5 T.40 L.55 Curva
		SRT60C Barra Socore

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		Ø5.5 T.40 L.60 Curva SRT64C Barra Socore Ø5.5 T.40 L.64 Curva SRT70C Barra Socore Ø5.5 T.40 L.70 Curva SRT75C Barra Socore Ø5.5 T.40 L.75 Curva SRT78C Barra Socore Ø5.5 T.40 L.78 Curva SRT80C Barra Socore Ø5.5 T.40 L.80 Curva SRT85C Barra Socore Ø5.5 T.40 L.85 Curva SRT90C Barra Socore Ø5.5 T.40 L.90 Curva SRT92C Barra Socore Ø5.5 T.40 L.92 Curva SRT95C Barra Socore Ø5.5 T.40 L.95 Curva SRT100C Barra Socore Ø5.5 T.40 L.100 Curva SRT106C Barra Socore Ø5.5 T.40 L.106 Curva SRT110C Barra Socore Ø5.5 T.40 L.110 Curva SRT115C Barra Socore Ø5.5 T.40 L.115 Curva SRT120C Barra Socore Ø5.5 T.40 L.120 Curva SRT132C Barra Socore Ø5.5 T.40 L.132 Curva SRT140C Barra Socore Ø5.5 T.40 L.140 Curva SRT144C Barra Socore Ø5.5 T.40 L.144 Curva SRT150C Barra Socore Ø5.5 T.40 L.150 Curva SRT158C Barra Socore Ø5.5 T.40 L.158 Curva SRT200C Barra Socore Ø5.5 T.40 L.200 Curva SRT30M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.30 Mini Invasiva SRT35M Barra Socore
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		Ø5.5 T.40 L.35 Mini Invasiva SRT40M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.40 Mini Invasiva SRT45M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.45 Mini Invasiva SRT55M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.55 Mini Invasiva SRT60M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.60 Mini Invasiva SRT65M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.65 Mini Invasiva SRT70M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.70 Mini Invasiva SRT75M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.75 Mini Invasiva SRT80M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.80 Mini Invasiva SRT85M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.85 Mini Invasiva SRT90M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.90 Mini Invasiva SRT95M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.95 Mini Invasiva SRT100M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.100 Mini Invasiva SRT105M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.105 Mini Invasiva SRT110M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.110 Mini Invasiva SRT115M Barra Socore
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		Ø5.5 T.40 L.115 Mini Invasiva SRT120M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.120 Mini Invasiva SRT130M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.130 Mini Invasiva SRT135M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.135 Mini Invasiva SRT140M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.140 Mini Invasiva SRT150M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.150 Mini Invasiva SRT160M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.160 Mini Invasiva SRT170M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.170 Mini Invasiva SRT180M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.180 Mini Invasiva SRT190M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.190 Mini Invasiva SRT200M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.200 Mini Invasiva SRT220M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.220 Mini Invasiva SRT240M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.240 Mini Invasiva SRT260M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.260 Mini Invasiva SRT280M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.280 Mini Invasiva SRT300M Barra Socore
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		Ø5.5 T.40 L.300 Mini Invasiva SRT350M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.350 Mini Invasiva SRT400M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.400 Mini Invasiva SRT500M Barra Socore Ø5.5 T.40 L.500 Mini Invasiva SRM530 Barra Socore Ø5 T.40 L.30 SRM540 Barra Socore Ø5 T.40 L.40 SRM545 Barra Socore Ø5 T.40 L.45 SRM550 Barra Socore Ø5 T.40 L.50 SRM555 Barra Socore Ø5 T.40 L.55 SRM560 Barra Socore Ø5 T.40 L.60 SRM564 Barra Socore Ø5 T.40 L.64 SRM570 Barra Socore Ø5 T.40 L.70 SRM578 Barra Socore Ø5 T.40 L.78 SRM585 Barra Socore Ø5 T.40 L.85 SRM592 Barra Socore Ø5 T.40 L.92 SRM5100 Barra Socore Ø5 T.40 L.100 SRM5106 Barra Socore Ø5 T.40 L.106 SRM5120 Barra Socore Ø5 T.40 L.120 SRM5132 Barra Socore Ø5 T.40 L.132 SRM5144 Barra Socore Ø5 T.40 L.144 SRM5158 Barra Socore Ø5 T.40 L.158
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		SRM5185 Barra Socore Ø5 T.40 L.185 SRM5250 Barra Socore Ø5 T.40 L.250 SPS51-A Gancho Pedicular Estándar + Tornillo de Bloqueo Estándar SPM52-A Gancho Pedicular Mediano + Tornillo de Bloqueo Estándar SLL53-A Gancho Laminar Lumbar + Tornillo de Bloqueo Estándar SLM54-A Gancho Laminar Mediano + Tornillo de Bloqueo Estándar SLT56-A Gancho Laminar Torácico + Tornillo de Bloqueo Estándar SSL57-A Gancho Sub Laminar + Tornillo de Bloqueo Estándar SLB58-A Gancho Cuerpo Alargado + Tornillo de Bloqueo Estándar STR59-A Gancho Transversal + Tornillo de Bloqueo Estándar SRB60-A Gancho Cuerpo Desplazado a Derecha + Tornillo de Bloqueo Estandar SLB61-A Gancho Cuerpo Desplazado a Izquierda + Tornillo de Bloqueo Estandar SRBT97-A Gancho Cuerpo Desplazado a Derecha Torácico + Tornillo de Bloqueo Estandar SLBT98-A Gancho Cuerpo Desplazado a Izquierda Torácico + Tornillo de Bloqueo Estandar SRBL62-A Gancho
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Laminar Desplazado a Derecha Torácico + Tornillo de Bloqueo Estándar SLBL63-A Gancho Laminar Desplazado a Izquierdo Torácico + Tornillo de Bloqueo Estándar SPP76-A Gancho Pedicular Poliaxial Reducción + Tornillo de Bloqueo Estandar SPMP77-A Gancho Pedicular Poliaxial + Tornillo de Bloqueo Estandar SLP78-A Gancho Lumbar Poliaxial + Tornillo de Bloqueo Estandar SLMP79-A Gancho Laminar Mediano Poliaxial + Tornillo de Bloqueo Estandar STP81-A Gancho Torácico Poliaxial ST64-A Gancho Transversal STL66-A Gancho Transversal Largo + 2 Tornillos de Bloqueo Mini SBT30 Barra de Unión Transversal L.30 SBT35 Barra de Unión Transversal L.35 SBT40 Barra de Unión Transversal L.40 SBT45 Barra de Unión Transversal L.45 SBT50 Barra de Unión Transversal L.50 SBT55 Barra de Unión Transversal L.55 SBT60 Barra de Unión Transversal L.60 SBT65 Barra de Unión Transversal L.65 SBT70 Barra de Unión</p>
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		Transversal L.70 SBT75 Barra de Unión Transversal L.75 SBT80 Barra de Unión Transversal L.80 SBT85 Barra de Unión Transversal L.85 SBT90 Barra de Unión Transversal L.90 SBT95 Barra de Unión Transversal L.95 SBT100 Barra de Unión Transversal L.100 SBP35 Barra de Unión Transversal Plana L.35 SBP45 Barra de Unión Transversal Plana L.45 SBP55 Barra de Unión Transversal Plana L.55 SBP65 Barra de Unión Transversal Plana L.65 SBP75 Barra de Unión Transversal Plana L.75 SBP85 Barra de Unión Transversal Plana L.85 SBP95 Barra de Unión Transversal Plana L.95 SBP100 Barra de Unión Transversal Plana L.100 SCB35-A Implante Transversal Monobloc L.35 SCB45-A Implante Transversal Monobloc L.45 SCB55-A Implante Transversal Monobloc L.55 SCB65-A Implante Transversal Monobloc L.65 SCB75-A Implante Transversal Monobloc L.75 SCB85-A Implante Transversal Monobloc L.85 SCB95-A Implante Transversal Monobloc L.95 SCP165-A Dispositivo Transversal Poliaxial L.65
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		SCP175-A Dispositivo Transversal Poliaxial L.75 SCP145-A Dispositivo Transversal Poliaxial L.45 SCP155-A Dispositivo Transversal Poliaxial L.55 SCB100-A Implante Transversal Monobloc L.100 SCP135-A Dispositivo Transversal Poliaxial L.35 SCP185-A Dispositivo Transversal Poliaxial L.85 SCP195-A Dispositivo Transversal Poliaxial L.95 SCP1100-A Dispositivo Transversal Poliaxial L.100 SVDT05 Tornillo de Bloqueo DTT SAIE10-A Adaptador Interespinoso + Tornillo de Bloqueo SVAI101 Tornillo de Bloqueo Adaptador Interespinoso SMS80 Tornillo de Bloqueo Mini SMS90 Tornillo de Bloqueo Mediano SMS100 Tornillo de Bloqueo Largo SDC67-A Domino Cuadrado + 4 Tornillos de Bloqueo Mini SDD68-A Dominó Derecho + 4 Tornillos de Bloqueo Mini SDO22-A Domino Cuadrado Abierto + 4 Tornillos de Bloqueo Medianos SCSC254-A Conector para Ligamento T.1 + Tornillo de Bloqueo SCSM255-A Conector
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		para Ligamento T.2 + Tornillo de Bloqueo SCSL256-A Conector para Ligamento T.3 + Tornillo de Bloqueo SDP070-A Dominó Pediátrico + 2 Tornillos de Bloqueo SDP070C-A Dominó Pediátrico Corto + 2 Tornillos de Bloqueo SDPO40-A Dominó Pediátrico Abierto L.40 + 2 Tornillos de Bloqueo SDPO45-A Dominó Pediátrico Abierto L.45 + 2 Tornillos de Bloqueo SDPO50-A Dominó Pediátrico Abierto L.50 + 2 Tornillos de Bloqueo SDPO55-A Dominó Pediátrico Abierto L.55 + 2 Tornillos de Bloqueo SDPO60-A Dominó Pediátrico Abierto L.60 + 2 Tornillos de Bloqueo SDPO65-A Dominó Pediátrico Abierto L.65 + 2 Tornillos de Bloqueo SDPO70-A Dominó Pediátrico Abierto L.70 + 2 Tornillos de Bloqueo SDPO75-A Dominó Pediátrico Abierto L.75 + 2 Tornillos de Bloqueo SDPO80-A Dominó Pediátrico Abierto L.80 + 2 Tornillos de Bloqueo SDPO85-A Dominó Pediátrico Abierto L.85 + 2 Tornillos de Bloqueo SDPO90-A Dominó Pediátrico Abierto L.90 + 2 Tornillos de Bloqueo SDPO100-A Dominó
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		Pediátrico Abierto L.100 + 2 Tornillos de Bloqueo SDM071-A Dominó Doble Diámetro SRC69-A Conector Abierto + Tornillo de Bloqueo Largo SISP71-A Placa Iliosacra + Tornillo de Bloqueo Estándar SISS250 Tornillo Placa Iliosacra L.50 SISS255 Tornillo Placa Iliosacra L.55 SISS260 Tornillo Placa Iliosacra L.60 SISS270 Tornillo Placa Iliosacra L.70 SISS280 Tornillo Placa Iliosacra L.80 SSS350 Tornillo Placa Sacra L.50 SSS355 Tornillo Placa Sacra L.55 SSS360 Tornillo Placa Sacra L.60 SSS370 Tornillo Placa Sacra L.70 SSSR82 Grapa Vertebral Derecha Chica SSSL83 Grapa Vertebral Izquierda Chica STSR84 Grapa Vertebral Derecha Estándar STSL85 Grapa Vertebral Izquierda Estándar SLSR86 Grapa Vertebral Derecha Larga SRSP72-A Placa Sacra Renfort + Tornillo de Bloqueo (métrico+mini) SLSR87 Grapa Vertebral Izquierda Larga SPE88-A Gancho Pedicular Pediátrico + Tornillo de Bloqueo Estándar
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>SLE89-A Gancho Laminar Pediátrico + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SLLE91-A Gancho Laminar Mediano Pediátrico + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SC410-A Tornillo Cervical Ø4 L.10 + Tornillo de Bloqueo Cervical</p> <p>SC412-A Tornillo Cervical Ø4 L.12 + Tornillo de Bloqueo Cervical</p> <p>SC414-A Tornillo Cervical Ø4 L.14 + Tornillo de Bloqueo Cervical</p> <p>SC416-A Tornillo Cervical Ø4 L.16 + Tornillo de Bloqueo Cervical</p> <p>SC418-A Tornillo Cervical Ø4 L.18 + Tornillo de Bloqueo Cervical</p> <p>SC420-A Tornillo Cervical Ø4 L.20 + Tornillo de Bloqueo Cervical</p> <p>SC422-A Tornillo Cervical Ø4 L.22 + Tornillo de Bloqueo Cervical</p> <p>SC425-A Tornillo Cervical Ø4 L.25 + Tornillo de Bloqueo Cervical</p> <p>SC430-A Tornillo Cervical Ø4 L.30 + Tornillo de Bloqueo Cervical</p> <p>SC435-A Tornillo Cervical Ø4 L.35 + Tornillo de Bloqueo Cervical</p> <p>SC440-A Tornillo Cervical Ø4 L.40 + Tornillo de Bloqueo Cervical</p> <p>SRC401 Barra Cervical Corta</p> <p>SRC402 Barra Cervical Mediana</p> <p>SRC403 Barra Cervical</p>
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Larga</p> <p>SRC404 Barra Cervical Extra Larga</p> <p>SCC11-A Domino Cuadrado Cervical + Tornillo de Bloqueo Mini</p> <p>SCD12-A Domino Cervical Reducido + Tornillo de Bloqueo Mini</p> <p>SDD13-A Domino Derecho Cervical + Tornillo de Bloqueo Mini</p> <p>SCA25C-A Conector Cervical Corto + Tornillo de Bloqueo Mini</p> <p>SCA25-A Conector Cervical + Tornillo de Bloqueo Mini</p> <p>SLC12-A Gancho Laminar Cervical + Tornillo de Bloqueo Cervical</p> <p>SCO26-A Conector Cervical Abierto + Tornillo de Bloqueo Mini</p> <p>SDDC14-A Gancho Cervical de Cuerpo Desplazado a Derecha + Tornillo de Bloqueo Cervical</p> <p>SLCS13-A Gancho Laminar Cervical Chico + Tornillo de Bloqueo Cervical</p> <p>STC18-A Gancho Cervical Transversal + Tornillo de Bloqueo Mediano</p> <p>SDGC15-A Gancho Cervical de Cuerpo Desplazado a Izquierda + Tornillo de Bloqueo Cervical</p> <p>SBCC19 Barra Cervical Transversal Corta</p> <p>SBCM20 Barra Cervical Transversal Mediana</p> <p>SBCL21 Barra Cervical Transversal Larga</p> <p>SBCX22 Barra Cervical</p>
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Transversal Extra Larga SCLD23-A Gancho Cervical Lame de Cuerpo Desplazado a Derecha + Tornillo de Bloqueo Mediano SCLG24-A Gancho Cervical Lame de Cuerpo Desplazado a Izquierda + Tornillo de Bloqueo Mediano SDTC30-A Dispositivo Cervical Poliaxial Transversal Corto + Tornillos de Bloqueo Medianos SDTC40-A Dispositivo Cervical Poliaxial Transversal Mediano + Tornillos de Bloqueo Medianos SDTC50-A Dispositivo Cervical Poliaxial Transversal Largo + Tornillos de Bloqueo Medianos SDTC60-A Dispositivo Cervical Poliaxial Transversal Extra Largo + Tornillos de Bloqueo Medianos SDCM30-A Implante Transversal Cervical Monobloc Corto + Tornillo de Bloqueo Mediano SDCM40-A Implante Transversal Cervical Monobloc Mediano + Tornillo de Bloqueo Mediano SDCM50-A Implante Transversal Cervical Monobloc Largo + Tornillo de Bloqueo Mediano SDCM60-A Implante Transversal Cervical Monobloc Extra Largo + Tornillo de Bloqueo Mediano</p>
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		SCS90 Tornillo de Bloqueo Cervical SM425S-A Tornillo Monoplanar Ø4 L.25 + Tornillo Doble Bloqueo SM430S-A Tornillo Monoplanar Ø4 L.30 + Tornillo Doble Bloqueo SM435S-A Tornillo Monoplanar Ø4 L.35 + Tornillo Doble Bloqueo SM440S-A Tornillo Monoplanar Ø4 L.40 + Tornillo Doble Bloqueo SM445S-A Tornillo Monoplanar Ø4 L.45 + Tornillo Doble Bloqueo SM450S-A Tornillo Monoplanar Ø4 L.50 + Tornillo Doble Bloqueo SM455S-A Tornillo Monoplanar Ø4 L.55 + Tornillo Doble Bloqueo SM460S-A Tornillo Monoplanar Ø4 L.60 + Tornillo Doble Bloqueo SM525S-A Tornillo Monoplanar Ø5 L.25 + Tornillo Doble Bloqueo SM530S-A Tornillo Monoplanar Ø5 L.30 + Tornillo Doble Bloqueo SM535S-A Tornillo Monoplanar Ø5 L.35 + Tornillo Doble Bloqueo SM540S-A Tornillo Monoplanar Ø5 L.40 + Tornillo Doble Bloqueo SM545S-A Tornillo Monoplanar Ø5 L.45 + Tornillo Doble Bloqueo SM550S-A Tornillo Monoplanar Ø5 L.50 + Tornillo Doble Bloqueo SM555S-A Tornillo
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p> Monoplanar Ø5 L.55 + Tornillo Doble Bloqueo SM560S-A Tornillo Monoplanar Ø5 L.60 + Tornillo Doble Bloqueo SM625S-A Tornillo Monoplanar Ø6 L.25 + Tornillo Doble Bloqueo SM630S-A Tornillo Monoplanar Ø6 L.30 + Tornillo Doble Bloqueo SM635S-A Tornillo Monoplanar Ø6 L.35 + Tornillo Doble Bloqueo SM640S-A Tornillo Monoplanar Ø6 L.40 + Tornillo Doble Bloqueo SM645S-A Tornillo Monoplanar Ø6 L.45 + Tornillo Doble Bloqueo SM650S-A Tornillo Monoplanar Ø6 L.50 + Tornillo Doble Bloqueo SM655S-A Tornillo Monoplanar Ø6 L.55 + Tornillo Doble Bloqueo SM660S-A Tornillo Monoplanar Ø6 L.60 + Tornillo Doble Bloqueo SM665S-A Tornillo Monoplanar Ø6 L.65 + Tornillo Doble Bloqueo SM670S-A Tornillo Monoplanar Ø6 L.70 + Tornillo Doble Bloqueo SM725S-A Tornillo Monoplanar Ø7 L.25 + Tornillo Doble Bloqueo SM730S-A Tornillo Monoplanar Ø7 L.30 + Tornillo Doble Bloqueo SM735S-A Tornillo Monoplanar Ø7 L.35 + Tornillo Doble Bloqueo SM740S-A Tornillo </p>
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p> Monoplanar Ø7 L.40 + Tornillo Doble Bloqueo SM745S-A Tornillo Monoplanar Ø7 L.45 + Tornillo Doble Bloqueo SM750S-A Tornillo Monoplanar Ø7 L.50 + Tornillo Doble Bloqueo SM755S-A Tornillo Monoplanar Ø7 L.55 + Tornillo Doble Bloqueo SM760S-A Tornillo Monoplanar Ø7 L.60 + Tornillo Doble Bloqueo SM765S-A Tornillo Monoplanar Ø7 L.65 + Tornillo Doble Bloqueo SM770S-A Tornillo Monoplanar Ø7 L.70 + Tornillo Doble Bloqueo SM825S-A Tornillo Monoplanar Ø8 L.25 + Tornillo Doble Bloqueo SM830S-A Tornillo Monoplanar Ø7 L.30 + Tornillo Doble Bloqueo SM840S-A Tornillo Monoplanar Ø8 L.40 + Tornillo Doble Bloqueo SM845S-A Tornillo Monoplanar Ø7 L.40 + Tornillo Doble Bloqueo SM850S-A Tornillo Monoplanar Ø8 L.50 + Tornillo Doble Bloqueo SM855S-A Tornillo Monoplanar Ø8 L.55 + Tornillo Doble Bloqueo SM860S-A Tornillo Monoplanar Ø8 L.60 + Tornillo Doble Bloqueo SM865S-A Tornillo Monoplanar Ø8 L.65 + Tornillo Doble Bloqueo SM870S-A Tornillo </p>
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p> Monoplanar Ø8 L.70 + Tornillo Doble Bloqueo SP425S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø4 L.25 + Tornillo Doble Bloqueo SP430S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø4 L.30 + Tornillo Doble Bloqueo SP435S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø4 L.35 + Tornillo Doble Bloqueo SP440S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø4 L.40 + Tornillo Doble Bloqueo SP445S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø4 L.45 + Tornillo Doble Bloqueo SP450S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø4 L.50 + Tornillo Doble Bloqueo SP455S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø4 L.55 + Tornillo Doble Bloqueo SP460S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø4 L.60 + Tornillo Doble Bloqueo SP525S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø5 L.25 + Tornillo Doble Bloqueo SP530S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø5 L.30 + Tornillo Doble Bloqueo SP535S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø5 L.35 + Tornillo Doble Bloqueo SP540S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø5 L.40 + Tornillo Doble Bloqueo SP545S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø5 L.45 + Tornillo Doble Bloqueo SP550S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø5 L.50 + Tornillo Doble Bloqueo SP555S-A Tornillo Poliaxial </p>
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		Multiplanar Ø5 L.55 + Tornillo Doble Bloqueo SP560S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø5 L.60 + Tornillo Doble Bloqueo SP625S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø6 L.25 + Tornillo Doble Bloqueo SP630S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø6 L.30 + Tornillo Doble Bloqueo SP635S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø6 L.35 + Tornillo Doble Bloqueo SP640S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø6 L.40 + Tornillo Doble Bloqueo SP645S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø6 L.45 + Tornillo Doble Bloqueo SP650S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø6 L.50 + Tornillo Doble Bloqueo SP655S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø6 L.55 + Tornillo Doble Bloqueo SP660S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø6 L.60 + Tornillo Doble Bloqueo SP665S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø6 L.65 + Tornillo Doble Bloqueo SP670S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø6 L.70 + Tornillo Doble Bloqueo SP725S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø7 L.25 + Tornillo Doble Bloqueo SP730S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø7 L.30 + Tornillo Doble Bloqueo SP735S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø7 L.35 + Tornillo Doble Bloqueo SP740S-A Tornillo Poliaxial
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		Multiplanar Ø7 L.40 + Tornillo Doble Bloqueo SP745S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø7 L.45 + Tornillo Doble Bloqueo SP750S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø7 L.50 + Tornillo Doble Bloqueo SP755S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø7 L.55 + Tornillo Doble Bloqueo SP760S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø7 L.60 + Tornillo Doble Bloqueo SP765S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø7 L.65 + Tornillo Doble Bloqueo SP770S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø7 L.70 + Tornillo Doble Bloqueo SP825S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø8 L.25 + Tornillo Doble Bloqueo SP830S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø8 L.30 + Tornillo Doble Bloqueo SP835S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø8 L.35 + Tornillo Doble Bloqueo SP840S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø8 L.40 + Tornillo Doble Bloqueo SP845S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø8 L.45 + Tornillo Doble Bloqueo SP850S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø8 L.50 + Tornillo Doble Bloqueo SP855S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø8 L.55 + Tornillo Doble Bloqueo SP860S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø8 L.60 + Tornillo Doble Bloqueo SP865S-A Tornillo Poliaxial
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		Multiplanar Ø8 L.65 + Tornillo Doble Bloqueo SP870S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Ø8 L.70 + Tornillo Doble Bloqueo SPC425S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø4 L.25 + Tornillo Doble Bloqueo SPC430S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø4 L.30 + Tornillo Doble Bloqueo SPC435S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø4 L.35 + Tornillo Doble Bloqueo SPC440S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø4 L.40 + Tornillo Doble Bloqueo SPC445S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø4 L.45 + Tornillo Doble Bloqueo SPC450S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø4 L.50 + Tornillo Doble Bloqueo SPC455S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø4 L.55 + Tornillo Doble Bloqueo SPC460S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø4 L.60 + Tornillo Doble Bloqueo SPC525S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø5 L.25 + Tornillo Doble Bloqueo SPC530S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø5 L.30 + Tornillo Doble Bloqueo
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		SPC535S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø5 L.35 + Tornillo Doble Bloqueo SPC540S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø5 L.40 + Tornillo Doble Bloqueo SPC545S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø5 L.45 + Tornillo Doble Bloqueo SPC550S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø5 L.50 + Tornillo Doble Bloqueo SPC555S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø5 L.55 + Tornillo Doble Bloqueo SPC560S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø5 L.60 + Tornillo Doble Bloqueo SPC625S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø6 L.25 + Tornillo Doble Bloqueo SPC630S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø6 L.30 + Tornillo Doble Bloqueo SPC635S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø6 L.35 + Tornillo Doble Bloqueo SPC640S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø6 L.40 + Tornillo Doble Bloqueo SPC645S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø6 L.45 + Tornillo Doble Bloqueo SPC650S-A Tornillo
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		Poliaxial Multiplanar Canulado Ø6 L.50 + Tornillo Doble Bloqueo SPC655S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø6 L.55 + Tornillo Doble Bloqueo SPC660S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø6 L.60 + Tornillo Doble Bloqueo SPC665S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø6 L.65 + Tornillo Doble Bloqueo SPC670S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø6 L.70 + Tornillo Doble Bloqueo SPC725S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø7 L.25 + Tornillo Doble Bloqueo SPC730S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø7 L.30 + Tornillo Doble Bloqueo SPC735S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø7 L.35 + Tornillo Doble Bloqueo SPC740S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø7 L.40 + Tornillo Doble Bloqueo SPC745S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø7 L.45 + Tornillo Doble Bloqueo SPC750S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø7 L.50 + Tornillo Doble Bloqueo SPC755S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Canulado Ø7 L.55 + Tornillo Doble Bloqueo SPC760S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø7 L.60 + Tornillo Doble Bloqueo SPC765S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø7 L.65 + Tornillo Doble Bloqueo SPC770S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø7 L.70 + Tornillo Doble Bloqueo SPC825S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø8 L.25 + Tornillo Doble Bloqueo SPC830S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø8 L.30 + Tornillo Doble Bloqueo SPC835S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø8 L.35 + Tornillo Doble Bloqueo SPC840S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø8 L.40 + Tornillo Doble Bloqueo SPC845S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø8 L.45 + Tornillo Doble Bloqueo SPC850S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø8 L.50 + Tornillo Doble Bloqueo SPC855S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø8 L.55 + Tornillo Doble Bloqueo SPC860S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø8 L.60 + Tornillo</p>
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		Doble Bloqueo SPC865S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø8 L.65 + Tornillo Doble Bloqueo SPC870S-A Tornillo Poliaxial Multiplanar Canulado Ø8 L.70 + Tornillo Doble Bloqueo SLD105 Tornillo Doble Bloqueo SPC4525-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø4.5 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC4530-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø4.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC4535-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø4.5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC4540-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø4.5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC4545-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø4.5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC4550-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø4.5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC4555-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø4.5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC4560-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø4.5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC4565-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø4.5
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPC4570-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø4.5</p> <p>L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPC525-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø5 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPC530-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPC535-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPC540-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPC545-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPC550-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPC555-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPC560-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPC565-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø5 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPC570-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø5 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPC5525-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø5.5 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPC5530-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø5.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SPC5535-A Tornillo</p>
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		Poliaxial Canulado Ø5.5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC5540-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø5.5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC5545-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø5.5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC5550-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø5.5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC5555-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø5.5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC5560-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø5.5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC5565-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø5.5 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC5570-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø5.5 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC625-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø6 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC630-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø6 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC635-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø6 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC640-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø6 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC645-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø6 L.45 + Tornillo
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		de Bloqueo Estándar SPC650-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø6 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC655-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø6 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC660-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø6 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC665-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø6 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC670-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø6 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC680-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø6 L.80 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC6525-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø6.5 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC6530-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø6.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC6535-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø6.5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC6540-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø6.5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC6545-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø6.5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC6550-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø6.5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC6555-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø6.5
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC6560-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø6.5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC6565-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø6.5 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC6570-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø6.5 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC6580-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø6.5 L.80 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC725-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø7 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC730-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø7 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC735-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø7 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC740-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø7 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC745-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø7 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC750-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø7 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC755-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø7 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC760-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø7 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC765-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø7 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		SPC770-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø7 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar
		SPC780-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø7 L.80 + Tornillo de Bloqueo Estándar
		SPC790-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø7 L.90 + Tornillo de Bloqueo Estándar
		SPC7100-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø7 L.100 + Tornillo de Bloqueo Estándar
		SPC825-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø8 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar
		SPC830-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø8 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar
		SPC835-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø8 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar
		SPC840-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø8 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar
		SPC845-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø8 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar
		SPC850-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø8 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar
		SPC855-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø8 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar
		SPC860-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø8 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar
		SPC865-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø8 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar
		SPC870-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø8 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar
		SPC880-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø8 L.80 + Tornillo

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		de Bloqueo Estándar SPC890-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø8 L.90 + Tornillo de Bloqueo Estándar SPC8100-A Tornillo Poliaxial Canulado Ø8 L.100 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCR4525-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø4.5 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCR4530-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø4.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCR4535-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø4.5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCR4540-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø4.5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCR4545-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø4.5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCR4550-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø4.5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCR4555-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø4.5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCR4560-A Tornillo Poliaxial Canulado
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Reducción Ø4.5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCR4565-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø4.5 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCR4570-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø4.5 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCR525-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø5 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCR530-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCR535-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCR540-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCR545-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCR550-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCR555-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCR560-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p>
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		SCR565-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø5 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar
		SCR570-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø5 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar
		SCR5525-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø5.5 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar
		SCR5530-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø5.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar
		SCR5535-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø5.5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar
		SCR5540-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø5.5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar
		SCR5545-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø5.5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar
		SCR5550-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø5.5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar
		SCR5555-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø5.5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar
		SCR5560-A Tornillo Poliaxial Canulado

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Reducción Ø5.5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR5565-A Tornillo Poliaxial Canulado</p> <p>Reducción Ø5.5 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR5570-A Tornillo Poliaxial Canulado</p> <p>Reducción Ø5.5 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR625-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø6 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR630-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø6 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR635-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø6 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR640-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø6 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR645-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø6 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR650-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø6 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR655-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø6 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR660-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø6 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p>
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>SCR665-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø6 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR670-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø6 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR6525-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø6.5 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR6530-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø6.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR6535-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø6.5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR6540-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø6.5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR6545-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø6.5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR6550-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø6.5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR6555-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø6.5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR6560-A Tornillo Poliaxial Canulado</p>
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Reducción Ø6.5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR6565-A Tornillo Poliaxial Canulado</p> <p>Reducción Ø6.5 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR6570-A Tornillo Poliaxial Canulado</p> <p>Reducción Ø6.5 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR725-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø7 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR730-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø7 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR735-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø7 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR740-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø7 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR745-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø7 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR750-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø7 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR755-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø7 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR760-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø7 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p>
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>SCR765-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø7 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCR770-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Ø7 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL4525-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø4.5 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL4530-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø4.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL4535-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø4.5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL4540-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø4.5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL4545-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø4.5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL4550-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø4.5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL4555-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø4.5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL4560-A Tornillo Poliaxial Canulado</p>
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Reducción Largo Ø4.5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCL4565-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø4.5 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCL4570-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø4.5 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCL525-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø5 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCL530-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCL535-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCL540-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCL545-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCL550-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCL555-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCL560-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p>
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>SCL565-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø5 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL570-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø5 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL5525-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø5.5 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL5530-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø5.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL5535-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø5.5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL5540-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø5.5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL5545-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø5.5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL5550-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø5.5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL5555-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø5.5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL5560-A Tornillo Poliaxial Canulado</p>
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Reducción Largo Ø5.5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCL5565-A Tornillo Poliaxial Canulado</p> <p>Reducción Largo Ø5.5 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCL5570-A Tornillo Poliaxial Canulado</p> <p>Reducción Largo Ø5.5 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCL625-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø6 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL630-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø6 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL635-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø6 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL640-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø6 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL645-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø6 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL650-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø6 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL655-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø6 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL660-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø6 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p>
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>SCL665-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø6 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL670-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø6 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL6525-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø6.5 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL6530-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø6.5 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL6535-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø6.5 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL6540-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø6.5 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL6545-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø6.5 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL6550-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø6.5 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL6555-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø6.5 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL6560-A Tornillo Poliaxial Canulado</p>
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Reducción Largo Ø6.5 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCL6565-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø6.5 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCL6570-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø6.5 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCL725-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø7 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCL730-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø7 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCL735-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø7 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCL740-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø7 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCL745-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø7 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCL750-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø7 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCL755-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø7 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar SCL760-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø7 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p>
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>SCL765-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø7 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL770-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø7 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL825-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø8 L.25 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL830-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø8 L.30 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL835-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø8 L.35 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL840-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø8 L.40 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL845-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø8 L.45 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL850-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø8 L.50 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL855-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø8 L.55 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL860-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø8 L.60 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL865-A Tornillo Poliaxial Canulado Reducción Largo Ø8 L.65 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SCL870-A Tornillo Poliaxial</p>
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Canulado Reducción Largo Ø8 L.70 + Tornillo de Bloqueo Estándar</p> <p>SRF40 Barra Flexible L.40 SRF50 Barra Flexible L.50 SRF64 Barra Flexible L.64 SRF78 Barra Flexible L.78 SRF92 Barra Flexible L.92 SRF106 Barra Flexible L.106 SRF132 Barra Flexible L.132 SRF158 Barra Flexible L.158 SRF185 Barra Flexible L.185 SRF250 Barra Flexible L.250 SDR98 Barra Doble Diametro SDR98C Barra Doble Diametro Corta SDR98L Barra Doble Diametro Larga SROC99 Barra Occipito- Cervical Corta SROM101 Barra Occipito- Cervical Mediana SROL102 Barra Occipito- Cervical Larga SROXL103 Barra Occipito- Cervical Extra Larga SVOC06 Tornillo Occipital Ø4 L.8 SVOC07 Tornillo Occipital Ø4 L.10 SVOC08 Tornillo Occipital Ø4 L.12 SVOC09 Tornillo Occipital Ø4 L.14 SVOC10 Tornillo Occipital Ø4 L.16 SPOC-A Placa Occipital Corta + Tornillo de Bloqueo SPOM-A Placa Occipital</p>
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Mediana + Tornillo de Bloqueo</p> <p>SPOL-A Placa Occipital larga + Tornillo de Bloqueo</p> <p>SPOXL-A Placa Occipital Extra Larga + Tornillo de Bloqueo</p> <p>SVVPO Tornillo de Anclaje Placa Occipital</p> <p>SVO01 Tornillo Occipito-Cervical Ø4 L.8</p> <p>SVO02 Tornillo Occipito-Cervical Ø4 L.10</p> <p>SVO03 Tornillo Occipito-Cervical Ø4 L.12</p> <p>SVO04 Tornillo Occipito-Cervical Ø4 L.14</p> <p>SVO05 Tornillo Occipito-Cervical Ø4 L.16</p> <p>SSIPD73-A Placa Sacro-Iliaca Derecha</p> <p>SSIPG74-A Placa Sacro-Iliaca Izquierda</p> <p>SISPVS35 Tornillo Sacro L:35</p> <p>SISPVS40 Tornillo Sacro L:40</p> <p>SISPVS45 Tornillo Sacro L:45</p> <p>SISPVS50 Tornillo Sacro L:50</p> <p>SISPVS55 Tornillo Sacro L:55</p> <p>SISPVS60 Tornillo Sacro L:60</p> <p>SISPVI45 Tornillo Placa Iliaca L:50</p> <p>SISPVI50 Tornillo Placa Iliaca L:55</p> <p>SISPVI60 Tornillo Placa Iliaca L:65</p> <p>SISPVI75 Tornillo Placa Iliaca L:80</p> <p>SISPVI85 Tornillo Placa Iliaca L:90</p>
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>SISPVI95 Tornillo Placa Iliaca L:100</p> <p>SISPVI55 Tornillo Conector Iliaco L:60</p> <p>SISPVI65 Tornillo Conector Iliaco L:70</p> <p>SISPVI70 Tornillo Conector Iliaco L:80</p> <p>SISPVI80 Tornillo Conector Iliaco L:90</p> <p>SISPVI100 Tornillo Conector Iliaco L:110</p> <p>SISPVI90 Tornillo Conector Iliaco L:100</p> <p>SRFS75-A Conector Iliaco Corto + Tornillo de Bloqueo Largo</p> <p>SRFC75-A Conector Iliaco + Tornillo de Bloqueo Largo</p> <p>SRFL75-A Conector Iliaco Largo + Tornillo de Bloqueo Largo</p> <p>SICLC75-A Conector Iliaco Largo Corto + Tornillo de Bloqueo Largo</p> <p>SICL75-A Conector Iliaco Largo + Tornillo de Bloqueo Largo</p> <p>SRF70-A Conector Cerrado Corto + Tornillo de Bloqueo Largo</p> <p>SRF80-A Conector Cerrado Largo + Tornillo de Bloqueo Largo</p> <p>SRF75-A Tornillo Conector Iliaco L:90</p> <p>SIVC50 Tornillo Conector Iliaco Ø7 L:50</p> <p>SIVC60 Tornillo Conector Iliaco Ø7 L:60</p> <p>SIVC70 Tornillo Conector Iliaco Ø7 L:70</p> <p>SIVC80 Tornillo Conector Iliaco Ø7 L:80</p> <p>SIVC90 Tornillo Conector</p>
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		Iliaco Ø7 L:90 SIVC100 Tornillo Conector Iliaco Ø7 L:100 SIVC110 Tornillo Conector Iliaco Ø7 L:110 SIVC120 Tornillo Conector Iliaco Ø7 L:120 SIVCC50 Tornillo Conector Iliaco Canulado L:50 SIVCC60 Tornillo Conector Iliaco Canulado L:60 SIVCC70 Tornillo Conector Iliaco Canulado L:70 SIVCC80 Tornillo Conector Iliaco Canulado L:80 SIVCC90 Tornillo Conector Iliaco Canulado L:90 SIVCC100 Tornillo Conector Iliaco Canulado L:100 SIVCC110 Tornillo Conector Iliaco Canulado L:110 SIVCC120 Tornillo Conector Iliaco Canulado L:120 SIVCL50 Tornillo Conector Iliaco Largo L:50 SIVCL60 Tornillo Conector Iliaco Largo L:60 SIVCL70 Tornillo Conector Iliaco Largo L:70 SIVCL80 Tornillo Conector Iliaco Largo L:80 SIVCL90 Tornillo Conector Iliaco Largo L:90 SIVCL100 Tornillo Conector Iliaco Largo L:100 SIVCL110 Tornillo Conector Iliaco Largo L:110 SIVCL120 Tornillo Conector Iliaco Largo L:120 SIVP50 Tornillo Placa Iliaca L:50 SIVP60 Tornillo Placa Iliaca
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		L:60 SIVP70 Tornillo Placa Iliaca L:70 SIVP80 Tornillo Placa Iliaca L:80 SIVP90 Tornillo Placa Iliaca L:90 SIVP100 Tornillo Placa Iliaca L:100 SIVP110 Tornillo Placa Iliaca L:110 SIVP120 Tornillo Placa Iliaca L:120 Instrumental SIPP106 Palpador Pedicular SITM107 Destornillador Monoaxial SITP108 Destornillador Poliaxial SIBR109 Anillo Tornillo de Reducción SITPB110 Anillo Tornillo Poliaxial SILCD114 Palanca Curvadora Derecha SILCG115 Palanca Curvadora Izquierda SIPT116 Porta Barra SIPTO117 Barra de Empuje Abierta SIPTF118 Barra de Empuje Cerrada SIPVB119 Porta Tornillo de Bloqueo SIMPVB Mango T Chico SIPC120 Pinza de Contracción SIPD121 Pinza de Distracción SIML166 Rueda Dentada Larga SIAC167 Anillo Conector SICT168 Barra para
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p> Conector SIKEY169 Llave de Desrotación SIPB170 Punta Cuadrada con Tope SIRB171 Curvador con Tambor SISTD172 Sonda Pedicular Torácica Recta SISTC173 Sonda Pedicular Torácica Curva SIPTA174 Porta Barra con Anillos SILFD175 Palanca Curvadora Frontal Derecha SILFG176 Palanca Curvadora Frontal Izquierda SIMTC178 Mango en T Canulado SITR179 Destornillador para Tornillo de Reducción SIPPD180 Palpador Pedicular Doble SIPE122G Mordaza de Presión con Gatillo SITS123 Destornillador de Ajuste SILAT125 Palanca Antitorque SIPCD126 Porta Gancho SIMS133 Marcador Esférico SIMC134 Marcador Cónico SIPBT135 Porta Barra Transversal SITDT136 Destornillador DTT SIIP142 Persuader Estándar SISPM304 Sonda Pedicular Laminar Curva SIPTOM309 Barra de Empuje Abierta Monobloc SILATM312 Palanca </p>
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p> Antitorque Monobloc SIPCCM313 Empujador Gancho Monobloc SIRCTM314 Raspador Costo-Transversal Monobloc SISPC181 Sonda Pedicular Canulada SITCA182 Terraja Canulada Ø5 SITCB183 Terraja Canulada Ø6 SITCC184 Terraja Canulada Ø7 SIMPV185 Mango Porta Tornillo de Bloqueo SIMTR186 Mango en T Ratchet SIMPS187 Mango Persuader Estándar SIPMI188 Persuader MISS SIPMO189 Persuader MISS de Abertura Lateral SIRHMI190 Porta Barra MISS SIJMI191 Jamshidi SISMI192 Destornillador Persuader MISS SIWH193 Porta Clavo MISS SIPRC194 Pinza Cortante SIRLM315 Raspador Laminar Monobloc SIRPM316 Raspador Pedicular Monobloc SITO141 Terraja Ø4 SITA143 Terraja Ø5 SITB144 Terraja Ø6 SITC145 Terraja Ø7 SICL197 Cilindro para Destornillador Largo SIMA199 MISS Anti Torque SIDTDVR353 Dispositivo Transverso DVR </p>
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		SIDKM354 Mango T Dinamométrico 10NM SISPD146 Sonda Pedicular Laminar Derecha SIIC148 Impactor de Gancho Poliaxial SIDK150 Mango T Dinamométrico SIPS152 Pistola Persuader SITL195 Destornillador Poliaxial Largo MISS SITCL196 Destornillador Caniulado Largo MISS SIEB200 Separador Patas Persuader SID201 Separador Muscular T.1 SID202 Separador Muscular T.2 SID203 Separador Muscular T.3 SID204 Separador Muscular T.4 SID205 Separador Muscular T.5 SID202W Separador Muscular T.2 Autoestable SID204W Separador Muscular T.4 Autoestable SIJ206 Barra Indicadora Inserción SICTP208 Destornillador Cervical Poliaxial SIC209 Cilindro Destornillador Cervical Poliaxial SICPC210 Punta Cuadrada Cervical SICTS211 Destornillador de Ajuste Cervical SICSPD212 Sonda Pedicular Cervical Derecha SICPT213 Porta Barra Cervical SICPBT214 Porta Barra
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p> Transversal Cervical SICPP215 Pistola Persuar Cervical SICCM216 Curvadora Cervical SICLAR217 Palanca Anti Rotación Cervical SICD218 Pinza de Distracción Cervical SIMR153 Mango Ratchet Canulado SIPEV154 Porta Embudo Vertebroplastía SIEV155 Embudo Vertebroplastía SITEV156 Destornillador para Embudo Vertebroplastía SITPC157 Destornillador Poliaxial Canulado SICR158 Cilindro Rotatorio SIMDC159 Mango Canulado Estándar SIIA160 Impactor Grapa Anterior SIRC164 Anillo Conector de Reducción SIMC165 Rueda Dentada Corta SITDH277 Destornillador Doble Cara SICTDH278 Cilindro Destornillador Doble Cara SICLCD279 Palanca Curvadora Cervical Derecha SICLCG280 Palanca Curvadora Cervical Izquierda SICCO219 Pinza de Contracción Cervical SICPCT220 Porta Gancho Cervical SICMA221 Mango Cervical Desmontable </p>
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>SICMAR222 Mango Cervical Desmontable Ratchet</p> <p>SICPOT223 Porta Barra Cervical</p> <p>SICPOC224 Porta Gancho Cervical</p> <p>SIB225 Clavo MISS</p> <p>SIMPTA226 Porta Barra MISS Articulada</p> <p>SIMTI227 Medidor de Barra MISS</p> <p>SIGIT228 Guía de Inserción Barra MISS</p> <p>SIEVL229 Embocadura Vertebroplastía Larga</p> <p>SIBCD230 Compresión y Distracción MISS</p> <p>SIEM231 Lámina con Rayos MISS T50</p> <p>SIEM232 / Lámina con Rayos MISS T60</p> <p>SICCT281 Corta Barra Cervical</p> <p>SICTA282 Terraaja Cervical</p> <p>SICPVB283 Porta Tornillo de Bloqueo Cervical</p> <p>SICTDT284 Destornillador Desmontable Hexagonal 2.5 Cervical</p> <p>SICCU285 Raspador Laminar Cervical</p> <p>SICTE286 Barra de Prueba Cervical</p> <p>SICTVA287 Destornillador DTT Cervical</p> <p>SIIAM288 Impactor Grapa Monotornillo</p> <p>SIBLR289 Rompe-Láminas de Reducción</p> <p>SICE290 Separador Cervical</p> <p>SICPPQ291 Porta Placa Cervical</p> <p>SICPAP292 Palpador</p>
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		Pedicular Cervical SICTO293 Terraja Tornillos Occipitales SIMTPR294 Destornillador Poliaxial MISS XL SIMCR295 Cilindro MISS XL SIMBC296 Anillo Cilindro MISS XL SIMBCD297 Anillo Contracción-Distracción MISS XL SIMAM298 Adaptador MISS XL SICTAM299 Destornillador Hexagonal 2.5 Fendu Cervical SIMSCD300 Compresor- Distractor MISS SIB225R Gancho con Rayos MISS SITVM301 Destornillador Multiplanar SIEVLX302 Embocadura Vertebroplastia Larga XL SIMBPD303 Anillo Persuader de Desrotación SIEM258 Lámina con Rayos MISS T65 SIEM233 Lámina con Rayos MISS T70 SIEM234 Lámina con Rayos MISS T80 SIEM235 Lámina con Rayos MISS T90 SIEM236 Lámina con Rayos MISS T100 SIEM259 Lámina con Rayos MISS T75 SIELL237 Lámina Derecha Ancha Separador MISS T50 SIELL238 Lámina Derecha Ancha Separador MISS T60 SIELL239 Lámina Derecha Ancha Separador MISS T70
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		SIELL262 Lámina Derecha Ancha Separador MISS T65 SIELL263 Lámina Derecha Ancha Separador MISS T75 SIELL240 Lámina Derecha Ancha Separador MISS T80 SIELL241 Lámina Derecha Ancha Separador MISS T90 SIELL242 Lámina Derecha Ancha Separador MISS T100 SIEM320 Lámina con Rayos en Barra MISS T50 SIEM321 Lámina con Rayos en Barra MISS T60 SIEM322 Lámina con Rayos en Barra MISS T65 SIEM323 Lámina con Rayos en Barra MISS T70 SIEM324 Lámina con Rayos en Barra MISS T75 SIEM325 Lámina con Rayos en Barra MISS T80 SIEM326 Lámina con Rayos en Barra MISS T90 SIEM327 Lámina con Rayos en Barra MISS T100 SIELL243 Lámina Derecha Ancha Separador MISS T110 SIELE244 Lámina Derecha Angosta Separador MISS T50 SIELE245 Lámina Derecha Angosta Separador MISS T60 SIELE264 Lámina Derecha Angosta Separador MISS T65 SIELE246 Lámina Derecha Angosta Separador MISS T70 SIELE265 Lámina Derecha Angosta Separador MISS T75
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>SIELE247 Lámina Derecha Angosta Separador MISS T80</p> <p>SIELE248 Lámina Derecha Angosta Separador MISS T90</p> <p>SIELE249 Lámina Derecha Angosta Separador MISS T100</p> <p>SIELE250 Lámina Derecha Angosta Separador MISS T110</p> <p>SIELT251 Lámina Transversal Separador MISS T30</p> <p>SIELT252 Lámina Transversal Separador MISS T40</p> <p>SIELT253 Lámina Transversal Separador MISS T50</p> <p>SIELT254 Lámina Transversal Separador MISS T60</p> <p>SID201C Separador Muscular T.1</p> <p>SID202C Separador Muscular T.2</p> <p>SID203C Separador Muscular T.3</p> <p>SID204C Separador Muscular T.4</p> <p>SID205C Separador Muscular T.5</p> <p>SICL197C Cilindro para Destornillador Largo</p> <p>SIBCD230C Compresión y Distracción MISS</p> <p>SIMSCD300C Compresor-Distractor MISS</p> <p>SIPVBM328 Porta Tornillo de Bloqueo Multiplanar</p> <p>SITSM329 Destornillador de Ajuste Tornillo Int Multiplanar</p>
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p> SIEC255 Conector Separador MISS SIETL256 Barra de Unión Separador MISS SIDP260 Distractor- Persuader MISS SITT261 Barra Transversal Ø6 L100 SIESL257 Soporte de Luz MISS SIEBK266 Separador Beckman SDMI191W Jamshidi Autoestable SITDS267 Destornillador Derecho Estándar 6 secciones 3.5 SIELC268 Separador Lateral Caspar SIPTMC269 Porta Barra MISS Curvo SIGP270 Guia Pedicular SITTBV Anillo de Terrajas y Destornillador Verde SITTB D Anillo de Terrajas y Destornillador Dorado SITTB F Anillo de Terrajas y Destornillador Fucsia SITTB B Anillo de Terrajas y Destornillador Azul SITDR330 Destornillador Dinamométrico 10nm SIB226F Broca Aterrajada MISS Ø1.5 L.450 SICP331 Conector ¼ Pouce Monobloc SICN332 Conector para Navegación SITCN333 Destornillador para Conector Navegación SIAN334 Adaptador para Navegación SITCNA335 Terraja para Conector de Navegación Ø5 </p>
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>SITCNB336 Terraja para Conector de Navegación Ø6</p> <p>SITCNC337 Terraja para Conector de Navegación Ø7</p> <p>SIEB200C Separador Patas Persuader MISS</p> <p>SIMD338C Rueda para Desrotación</p> <p>SIPPD339C Placa para Desrotación</p> <p>SIBD340C Anillo para Desrotación</p> <p>SIBTD341C Anillo Transversal para Desrotación</p> <p>SIMB271 Mango Esférico</p> <p>SILATM312L Palanca Anti Torque Monobloc Largo</p> <p>SITE272 Barra de Ensayo Ø5.5</p> <p>SIEVP273 Empujador Embocadura Vertebroplastía</p> <p>SIMLAT274 Palanca Anti Rotación MISS XL</p> <p>SIMEL275 Rompe Láminas MISS XL</p> <p>SIMELL276 Rompe Láminas Largas MISS XL</p> <p>SIDKT150 Destornillador Dinamométrico</p> <p>SIELE350 Lamina Angosta con Rayos Separador MISS T90</p> <p>SIGAO351 Guía de Ensablado Tornillo ORBIS</p> <p>SITVL304 Destornillador Multiplanar de Dos Láminas</p> <p>SISPCA001 Punta Cuadrada con Tope V2</p> <p>SISSC003 Sonda Pedicular Laminar Curva V2</p> <p>SIC3P342 Conector 3</p>
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Secciones Monobloc</p> <p>SIELE343 Lamina Angosta con Rayos Separador MISS T50</p> <p>SIELE344 Lamina Angosta con Rayos Separador MISS T60</p> <p>SIELE345 Lamina Angosta con Rayos Separador MISS T65</p> <p>SIELE346 Lamina Angosta con Rayos Separador MISS T70</p> <p>SIELE347 Lamina Angosta con Rayos Separador MISS T75</p> <p>SIELE348 Lamina Angosta con Rayos Separador MISS T80</p> <p>SIELE349 Lamina Angosta con Rayos Separador MISS T90</p> <p>SIELE347 Lamina Angosta con Rayos Separador MISS T75</p> <p>SIELE348 Lamina Angosta con Rayos Separador MISS T80</p> <p>SIELE349 Lamina Angosta con Rayos Separador MISS T90</p> <p>SITSLM352 Destornillador de Presión de Dos Láminas Multiplanar</p> <p>SISSD002 Sonda Pedicular Laminar Derecha V2</p> <p>SISPP004 Palpador Pedicular V2</p> <p>SISMS005 Mango Estándar Canulado V2</p> <p>SISMT007 Mango en T Canulado V2</p> <p>SISTA009 Terraaja Ø4 V2</p> <p>SISTB010 Terraaja Ø5 V2</p> <p>SISTC011 Terraaja Ø6 V2</p>
--	--	---

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>SISTVP013 Destornillador Poliaxial V2</p> <p>SISPV015 Porta Tornillo de Bloqueo V2</p> <p>SISPT017 Empujador Barra Abierto Monobloc V2</p> <p>SISPTF019 Empujador Barra Cerrada V2</p> <p>SISPS021 Persuader Estándar V2</p> <p>SISPC023 Pinza de Contracción V2</p> <p>SISTS025 Destornillador de Presión V2</p> <p>SISLAT027 Palanca Anti Torque V2</p> <p>SISCD029 Llave de Desrotación V2</p> <p>SISLCG031 Palanca Curvadora Izquierda V2</p> <p>SISMR006 Mango Ratchet Canulado V2</p> <p>SISMTR008 Mango en T Ratchet V2</p> <p>SISTVM012 Destornillador Monoaxial V2</p> <p>SISCT014 Cilindro Rotatorio V2</p> <p>SISCB016 Curvadora de Tambor V2</p> <p>SISPTA018 Porta Barra con Anillos V2</p> <p>SISPE020 Mordaza de Presión V2</p> <p>SISPD022 Pinza de Distracción V2</p> <p>SISMTD024 Mango T Dinamométrico V2</p> <p>SISTSD026 Destornillador de Presión Dinamométrico V2</p> <p>SISCLR028 Rompe-Láminas de Reducción V2</p> <p>SISLCD030 Palanca Curvadora Derecha V2</p>
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		<p>SISTDT032 Destornillador DTT V2</p> <p>SISPER033S Pistola Persuader Estándar V2</p> <p>SISPC023P Pinza de Contracción Paralela V2</p> <p>SISPC023S Pinza de Contracción Estándar V2</p> <p>SISPE020S Pinza de Presión Estándar V2</p> <p>SISSTC035 Sonda Pedicular Torácica Curva V2</p> <p>SISF037 Broca V2</p> <p>SISMSP039 Marcador Esférico V2</p> <p>SISTD041 Destornillador Derecho Hexagonal 3.5 V2</p> <p>SISTVC043M Destornillador Poliaxial Canulado V2-P</p> <p>SISTS025M Destornillador de Presión V2 - P</p> <p>SISEMD47S Separador de Tenazas Curvo V2</p> <p>SISTVP013M Destornillador Poliaxial V2 - P</p> <p>SISTVR049 Destornillador Poliaxial de Reducción V2</p> <p>SISPD022P Pinza de Distracción Paralela V2</p> <p>SISPD022S Pinza de Distracción Estándar V2</p> <p>SISCB016S Curvadora de Tambor Estándar V2</p> <p>SISSTD034 Sonda Pedicular Torácica Derecha V2</p> <p>SISCP036 Curvadora Placa V2</p> <p>SISJP038 Indicador de Profundidad V2</p> <p>SISMC040 Marcador Cilindrico</p> <p>SISPCAM042 Punta</p>
--	--	--

IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

		Cuadrada Desmontable V2 SISTCA044M Terraja Canulada Ø5 V2 - P SISTCB045M Terraja Canulada Ø6 V2 - P SISTCC046M Terraja Canulada Ø7 V2 - P SISTVM012M Destornillador Monoaxial V2 - P SISEMC48S Separador deTenazas Curvo V2 SISTVC043 Destornillador Poliaxial Canulado V2 SISTDM050 Destornillador Dinamométrico 10nm V2 SISMSCD051 Sistema Compresor Distractor MISS V2 SISTS2LM052 Destornillador de Ajuste 2 Laminas Multiplanar V2
--	--	--

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

Expediente N° 1-47-3110-1291-26-4



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
A-16X0

Número: IF-2017-28287368-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 14 de Noviembre de 2017

Referencia: 1-47-3110-1291-16-4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 115 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117504
Date: 2017.11.14 18:20:10 -0300

Mariano Pablo Manenti
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117504
Date: 2017.11.14 18:20:11 -0300