



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Disposición

Número: DI-2018-8182-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 13 de Agosto de 2018

Referencia: 1-47-3110-1511-18-8

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-1511-18-8 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma IMPLAN SUR S.R.L. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-722-32, denominado: PRÓTESIS DE CADERA CEMENTADA, marca: GROUPE LEPINE.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y Decreto N° 101 del 16 de diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-722-32, denominado: PRÓTESIS DE CADERA CEMENTADA, marca: GROUPE LEPINE, según Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 9334/15 y tramitado por expediente N° 1-47-16105-12-1.

ARTÍCULO 2º.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2018-34989703-APN-DNPM#ANMAT el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-722-32.

ARTICULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-1511-18-8

Digitally signed by CHIALE Carlos Alberto
Date: 2018.08.13 11:29:41 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Carlos Alberto Chiale
Administrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma IMPLAN SUR S.R.L. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-722-32 de acuerdo con los datos que figuran en la tabla al pie, del producto:

Nombre genérico aprobado: PRÓTESIS DE CADERA CEMENTADA

Marca: GROUPE LEPINE.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 9334/15.

Tramitado por expediente N° 1-47-16105-12-1.

Dato identificador a modificar	Dato Autorizado Hasta La Fecha	Modificación / Rectificación Autorizada
Modelos	Vástago Femoral PAVI Cementado H0150208 Vástago PAVI 135° Cementado T8 H0150209 Vástago PAVI 135° Cementado T9 H0150210 Vástago PAVI 135° Cementado T10 H0150211 Vástago PAVI 135° Cementado T11 H0150212 Vástago PAVI 135° Cementado T12 H0150213 Vástago PAVI 135° Cementado T13 H0150214 Vástago PAVI 135° Cementado T14 H0150215 Vástago PAVI 135° Cementado T15 H0150216 Vástago PAVI 135° Cementado T16 Cúpula Quattro VPS HAP	Vástago Femoral PAVI Cementado H0150208 Vástago PAVI 135° Cementado T8 H0150209 Vástago PAVI 135° Cementado T9 H0150210 Vástago PAVI 135° Cementado T10 H0150211 Vástago PAVI 135° Cementado T11 H0150212 Vástago PAVI 135° Cementado T12 H0150213 Vástago PAVI 135° Cementado T13 H0150214 Vástago PAVI 135° Cementado T14 H0150215 Vástago PAVI 135° Cementado T15 H0150216 Vástago PAVI 135° Cementado T16 Cúpula Quattro VPS HAP

	<p>HQCHC044 Cúpula Quattro VPS HAP T44 HQCHC046 Cúpula Quattro VPS HAP T46 HQCHC048 Cúpula Quattro VPS HAP T48 HQCHC050 Cúpula Quattro VPS HAP T50 HQCHC052 Cúpula Quattro VPS HAP T52 HQCHC054 Cúpula Quattro VPS HAP T54 HQCHC056 Cúpula Quattro VPS HAP T56 HQCHC058 Cúpula Quattro VPS HAP T58 HQCHC060 Cúpula Quattro VPS HAP T60 HQCHC062 Cúpula Quattro VPS HAP T62</p> <p>Cúpula Quattro PRESS FIT HAP HQCPF044 Cúpula Quattro PRESS FIT HAP T44 HQCPF046 Cúpula Quattro PRESS FIT HAP T46 HQCPF048 Cúpula Quattro PRESS FIT HAP T48 HQCPF050 Cúpula Quattro PRESS FIT HAP T50 HQCPF052 Cúpula Quattro PRESS FIT HAP T52 HQCPF054 Cúpula Quattro PRESS FIT HAP T54 HQCPF056 Cúpula Quattro PRESS FIT HAP T56 HQCPF058 Cúpula</p>	<p>HQCHC044 Cúpula Quattro VPS HAP T44 HQCHC046 Cúpula Quattro VPS HAP T46 HQCHC048 Cúpula Quattro VPS HAP T48 HQCHC050 Cúpula Quattro VPS HAP T50 HQCHC052 Cúpula Quattro VPS HAP T52 HQCHC054 Cúpula Quattro VPS HAP T54 HQCHC056 Cúpula Quattro VPS HAP T56 HQCHC058 Cúpula Quattro VPS HAP T58 HQCHC060 Cúpula Quattro VPS HAP T60 HQCHC062 Cúpula Quattro VPS HAP T62</p> <p>Cúpula Quattro PRESS FIT HAP HQCPF044 Cúpula Quattro PRESS FIT HAP T44 HQCPF046 Cúpula Quattro PRESS FIT HAP T46 HQCPF048 Cúpula Quattro PRESS FIT HAP T48 HQCPF050 Cúpula Quattro PRESS FIT HAP T50 HQCPF052 Cúpula Quattro PRESS FIT HAP T52 HQCPF054 Cúpula Quattro PRESS FIT HAP T54 HQCPF056 Cúpula Quattro PRESS FIT HAP T56 HQCPF058 Cúpula Quattro PRESS FIT HAP T58 HQCPF060 Cúpula Quattro PRESS FIT HAP T60 HQCPF062 Cúpula Quattro PRESS FIT HAP T62</p> <p>Cúpula Quattro CEMENTADA</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Quattro PRESS FIT HAP T58 HQCPF060 Cúpula Quattro PRESS FIT HAP T60 HQCPF062 Cúpula Quattro PRESS FIT HAP T62</p> <p>Cúpula Quattro CEMENTADA HQCCC044 Cúpula Quattro CEMENTADA T044 HQCCC046 Cúpula Quattro CEMENTADA T046 HQCCC048 Cúpula Quattro CEMENTADA T048 HQCCC050 Cúpula Quattro CEMENTADA T050 HQCCC052 Cúpula Quattro CEMENTADA T052 HQCCC054 Cúpula Quattro CEMENTADA T054 HQCCC056 Cúpula Quattro CEMENTADA T056 HQCCC058 Cúpula Quattro CEMENTADA T058 HQCCC060 Cúpula Quattro CEMENTADA T060 HQCCC062 Cúpula Quattro CEMENTADA T062</p> <p>Núcleo Doble Movilidad Diámetro 22 mm HQNDP244 Núcleo Doble</p>	<p>HQCCC044 Cúpula Quattro CEMENTADA T044 HQCCC046 Cúpula Quattro CEMENTADA T046 HQCCC048 Cúpula Quattro CEMENTADA T048 HQCCC050 Cúpula Quattro CEMENTADA T050 HQCCC052 Cúpula Quattro CEMENTADA T052 HQCCC054 Cúpula Quattro CEMENTADA T054 HQCCC056 Cúpula Quattro CEMENTADA T056 HQCCC058 Cúpula Quattro CEMENTADA T058 HQCCC060 Cúpula Quattro CEMENTADA T060 HQCCC062 Cúpula Quattro CEMENTADA T062</p> <p>Núcleo Doble Movilidad Diámetro 22 mm HQNDP244 Núcleo Doble Movilidad Ø 22mmT44 HQNDP246 Núcleo Doble Movilidad Ø 22mmT46 HQNDP248 Núcleo Doble Movilidad Ø 22mmT48 HQNDP250 Núcleo Doble Movilidad Ø 22mmT50 HQNDP252 Núcleo Doble Movilidad Ø 22mmT52 HQNDP254 Núcleo Doble Movilidad Ø 22mmT54 HQNDP256 Núcleo Doble Movilidad Ø 22mmT56 HQNDP258 Núcleo Doble Movilidad Ø 22mmT58 HQNDP260 Núcleo Doble Movilidad Ø 22mmT60 HQNDP262 Núcleo Doble Movilidad Ø 22mmT62</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Movilidad Ø 22mmT44 HQNDP246 Núcleo Doble Movilidad Ø 22mmT46 HQNDP248 Núcleo Doble Movilidad Ø 22mmT48 HQNDP250 Núcleo Doble Movilidad Ø 22mmT50 HQNDP252 Núcleo Doble Movilidad Ø 22mmT52 HQNDP254 Núcleo Doble Movilidad Ø 22mmT54 HQNDP256 Núcleo Doble Movilidad Ø 22mmT56 HQNDP258 Núcleo Doble Movilidad Ø 22mmT58 HQNDP260 Núcleo Doble Movilidad Ø 22mmT60 HQNDP262 Núcleo Doble Movilidad Ø 22mmT62</p> <p>Núcleo Doble Movilidad Diámetro 28 mm HQNDM844 Núcleo Doble Movilidad Ø 28mmT44 HQNDM846 Núcleo Doble Movilidad Ø 28mmT46 HQNDM848 Núcleo Doble Movilidad Ø 28mmT48 HQNDM850 Núcleo Doble Movilidad Ø 28mmT50 HQNDM852 Núcleo Doble Movilidad Ø 28mmT52 HQNDM854 Núcleo Doble Movilidad Ø 28mmT54 HQNDM856 Núcleo Doble Movilidad Ø 28mmT56 HQNDM858 Núcleo Doble Movilidad Ø 28mmT58 HQNDM860 Núcleo Doble Movilidad Ø 28mmT60 HQNDM862 Núcleo Doble Movilidad Ø 28mmT62</p> <p>Cotilo Retentivo Cementado</p>	<p>Núcleo Doble Movilidad Diámetro 28 mm HQNDM844 Núcleo Doble Movilidad Ø 28mmT44 HQNDM846 Núcleo Doble Movilidad Ø 28mmT46 HQNDM848 Núcleo Doble Movilidad Ø 28mmT48 HQNDM850 Núcleo Doble Movilidad Ø 28mmT50 HQNDM852 Núcleo Doble Movilidad Ø 28mmT52 HQNDM854 Núcleo Doble Movilidad Ø 28mmT54 HQNDM856 Núcleo Doble Movilidad Ø 28mmT56 HQNDM858 Núcleo Doble Movilidad Ø 28mmT58 HQNDM860 Núcleo Doble Movilidad Ø 28mmT60 HQNDM862 Núcleo Doble Movilidad Ø 28mmT62</p> <p>Cotilo Retentivo Cementado</p> <p>HL3003-122-46 Cotilo Retent Cem Ø 22mmT46 HL3003-122-48 Cotilo Retent Cem Ø 22mmT48 HL3003-122-50 Cotilo Retent Cem Ø 22mmT50 HL3003-122-52 Cotilo Retent Cem Ø 22mmT52 HL3003-122-54 Cotilo Retent Cem Ø 22mm T54 HL3003-128-48 Cotilo Retent Cem Ø 28mm T48 HL3003-128-50 Cotilo Retent Cem Ø 28mm T50 HL3003-128-52 Cotilo Retent Cem Ø 28mm T52 HL3003-128-54 Cotilo Retent Cem Ø 28mm T54 HL3003-128-56 Cotilo Retent Cem Ø 28mm T56</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>HL3003-122-46 Cotilo Retent Cem Ø 22mmT46 HL3003-122-48 Cotilo Retent Cem Ø 22mmT48 HL3003-122-50 Cotilo Retent Cem Ø 22mmT50 HL3003-122-52 Cotilo Retent Cem Ø 22mmT52 HL3003-122-54 Cotilo Retent Cem Ø 22mm T54 HL3003-128-48 Cotilo Retent Cem Ø 28mm T48 HL3003-128-50 Cotilo Retent Cem Ø 28mm T50 HL3003-128-52 Cotilo Retent Cem Ø 28mm T52 HL3003-128-54 Cotilo Retent Cem Ø 28mm T54 HL3003-128-56 Cotilo Retent Cem Ø 28mm T56 HL3003-128-58 Cotilo Retent Cem Ø 28mm T58 HL3003-128-60 Cotilo Retent Cem Ø 28mm T60 Cotilo Plano Cementado</p> <p>HL3003-022-40 Cotilo Plano Cem Ø 22mmT40 HL3003-022-42 Cotilo Plano Cem Ø 22mmT42 HL3003-028-44 Cotilo Plano Cem Ø 28mmT44 HL3003-028-46 Cotilo Plano Cem Ø 28mmT46 HL3003-028-48 Cotilo Plano Cem Ø 28mmT48 HL3003-028-50 Cotilo Plano Cem Ø 28mmT50 HL3003-028-52 Cotilo Plano Cem Ø 28mmT52 HL3003-028-54 Cotilo Plano Cem Ø 28mmT54 HL3003-028-56 Cotilo Plano Cem Ø 28mmT56 HL3003-028-58 Cotilo Plano Cem Ø 28mmT58</p>	<p>HL3003-128-58 Cotilo Retent Cem Ø 28mm T58 HL3003-128-60 Cotilo Retent Cem □28mm T60 Cotilo Plano Cementado</p> <p>HL3003-022-40 Cotilo Plano Cem Ø 22mmT40 HL3003-022-42 Cotilo Plano Cem Ø 22mmT42 HL3003-028-44 Cotilo Plano Cem Ø 28mmT44 HL3003-028-46 Cotilo Plano Cem Ø 28mmT46 HL3003-028-48 Cotilo Plano Cem Ø 28mmT48 HL3003-028-50 Cotilo Plano Cem Ø 28mmT50 HL3003-028-52 Cotilo Plano Cem Ø 28mmT52 HL3003-028-54 Cotilo Plano Cem Ø 28mmT54 HL3003-028-56 Cotilo Plano Cem Ø 28mmT56 HL3003-028-58 Cotilo Plano Cem Ø 28mmT58 HL3003-028-60 Cotilo Plano Cem Ø 28mmT60 HL3003-028-62 Cotilo Plano Cem Ø 28mmT62 HL3003-028-64 Cotilo Plano Cem Ø 28mmT64</p> <p>Cotilo de Recubrim. Cementado Couvrant HCPC0240 Cotilo Couvrant Cement Ø 22mm T40 HCPC0242 Cotilo Couvrant Cement Ø 22mm T42 HCPC0844 Cotilo Couvrant Cement Ø 28mm T44 HCPC0846 Cotilo Couvrant Cement Ø 28mm T46 HCPC0848 Cotilo Couvrant Cement Ø 28mm T48</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plano Cem Ø 28mmT58 HL3003-028-60 Cotilo Plano Cem Ø 28mmT60 HL3003-028-62 Cotilo Plano Cem Ø 28mmT62 HL3003-028-64 Cotilo Plano Cem Ø 28mmT64 Cotilo de Recubrim. Cementado Couvrant HCPC0240 Cotilo Couvrant Cement Ø 22mm T40 HCPC0242 Cotilo Couvrant Cement Ø 22mm T42 HCPC0844 Cotilo Couvrant Cement Ø 28mm T44 HCPC0846 Cotilo Couvrant Cement Ø 28mm T46 HCPC0848 Cotilo Couvrant Cement Ø 28mm T48 HCPC0850 Cotilo Couvrant Cement Ø 28mm T50 HCPC0852 Cotilo Couvrant Cement Ø 28mm T52 HCPC0854 Cotilo Couvrant Cement Ø 28mm T54 HCPC0856 Cotilo Couvrant Cement Ø 28mm T56 HCPC0858 Cotilo Couvrant Cement Ø 28mm T58 HCPC0860 Cotilo Couvrant Cement Ø 28mm T60 VÁSTAGO TARGOS REV	HCPC0850 Cotilo Couvrant Cement Ø 28mm T50 HCPC0852 Cotilo Couvrant Cement Ø 28mm T52 HCPC0854 Cotilo Couvrant Cement Ø 28mm T54 HCPC0856 Cotilo Couvrant Cement Ø 28mm T56 HCPC0858 Cotilo Couvrant Cement Ø 28mm T58 HCPC0860 Cotilo Couvrant Cement Ø 28mm T60 VÁSTAGO TARGOS REV CEM VÁSTAGO TARGOS REV CEM Ø12 L200 HTT VC220 VÁSTAGO TARGOS REV CEM Ø12 L250 HTT VC225 CUPULA BIPOLAR UHL CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T38 UHL-22-38 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T39 UHL-22-39 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T40 UHL-22-40 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T41 UHL-22-41 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T42 UHL-22-42 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T44 UHL-22-44 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T46 UHL-22-46 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T48 UHL-22-48 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T50 UHL-22-50 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T52 UHL-22-52 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T54 UHL-22-54 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T56 UHL-22-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>CEM VÁSTAGO TARGOS REV CEM Ø12 L200 HTT VC220 VÁSTAGO TARGOS REV CEM Ø12 L250 HTT VC225</p> <p>CUPULA BIPOLAR UHL CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T38 UHL-22-38 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T39 UHL-22-39 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T40 UHL-22-40 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T41 UHL-22-41 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T42 UHL-22-42 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T44 UHL-22-44 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T46 UHL-22-46 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T48 UHL-22-48 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T50 UHL-22-50 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T52 UHL-22-52 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T54 UHL-22-54 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T56 UHL-22-56 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T58 UHL-22-58 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T60 UHL-22-60</p> <p>CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T42 UHL-28-42 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T43 UHL-28-43 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T44 UHL-28-44 CUPULA BIPOLAR UHL</p>	<p>CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T58 UHL-22-58 CUPULA BIPOLAR UHL Ø22.2 T60 UHL-22-60</p> <p>CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T42 UHL-28-42 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T43 UHL-28-43 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T44 UHL-28-44 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T45 UHL-28-45 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T46 UHL-28-46 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T47 UHL-28-47 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T48 UHL-28-48 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T49 UHL-28-49 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T50 UHL-28-50 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T51 UHL-28-51 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T52 UHL-28-52 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T53 UHL-28-53 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T54 UHL-28-54 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T56 UHL-28-56 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T58 UHL-28-58 CUPULA BIPOLAR UHL Ø28 T60 UHL-28-60</p> <p>Armadura cotiloidea lado derecho Talle 1 SI0200961 Talle 2 SI0200962 Talle 3 SI0200963 Talle 4 SI0200964 Talle 5 SI0200965</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ø28 T45 UHL-28-45 CUPULA BIPOLAR UHL	Talle 6 SI0200966
Ø28 T46 UHL-28-46 CUPULA BIPOLAR UHL	Armadura cotiloidea lado izquierdo
Ø28 T47 UHL-28-47 CUPULA BIPOLAR UHL	Talle 1 SI0200971
Ø28 T48 UHL-28-48 CUPULA BIPOLAR UHL	Talle 2 SI0200972
Ø28 T49 UHL-28-49 CUPULA BIPOLAR UHL	Talle 3 SI0200973
Ø28 T50 UHL-28-50 CUPULA BIPOLAR UHL	Talle 4 SI0200974
Ø28 T51 UHL-28-51 CUPULA BIPOLAR UHL	Talle 5 SI0200975
Ø28 T52 UHL-28-52 CUPULA BIPOLAR UHL	Talle 6 SI0200976
Ø28 T53 UHL-28-53 CUPULA BIPOLAR UHL	Armadura cotiloidea de revisión lado derecho
Ø28 T54 UHL-28-54 CUPULA BIPOLAR UHL	Talle 2 SI0200967
Ø28 T56 UHL-28-56 CUPULA BIPOLAR UHL	Talle 3 SI0200968
Ø28 T58 UHL-28-58 CUPULA BIPOLAR UHL	Talle 4 SI0200969
Ø28 T60 UHL-28-60	Armadura cotiloidea de revisión lado izquierdo
Armadura cotiloidea lado derecho	Talle 2 SI0200977
Talle 1 SI0200961	Talle 3 SI0200978
Talle 2 SI0200962	Talle 4 SI0200979
Talle 3 SI0200963	Gancho Trocantérico (Marco Acetabular)
Talle 4 SI0200964	Gancho Trocantérico L80
Talle 5 SI0200965	SI0200981
Talle 6 SI0200966	Gancho Trocantérico L90
Armadura cotiloidea lado izquierdo	SI0200982
Talle 1 SI0200971	Gancho Trocantérico L100
Talle 2 SI0200972	SI0200983
Talle 3 SI0200973	Tornillo cortical ø5mm (Marco Acetabular) Longitud (mm) Ref.
Talle 4 SI0200974	20 SI0351320
Talle 5 SI0200975	25 SI0351325
Talle 6 SI0200976	30 SI0351330
Armadura cotiloidea de	35 SI0351335
	40 SI0351340
	45 SI0351345
	50 SI0351350
	55 SI0351355
	60 SI0351360

revisión lado derecho	65	SI0351365
Talle 2 SI0200967	70	SI0351370
Talle 3 SI0200968	75	SI0351375
Talle 4 SI0200969	80	SI0351380
Armadura cotiloidea de revisión lado izquierdo	85	SI0351385
Talle 2 SI0200977	90	SI0351390
Talle 3 SI0200978	95	SI0351395
Talle 4 SI0200979	100	SI0351396
Armadura cotiloidea de prueba derecho	105	SI0351397
Talle 1 SA0201061	110	SI0351398
Talle 2 SA0201062	Placa Integra	HIP
Talle 3 SA0201063	VT250	
Talle 4 SA0201064	Tapón Obturador Diafisario	
Talle 5 SA0201065	Tamaño	PLUG 08
Talle 6 SA0201066		PLUG 10
Armadura cotiloidea de prueba izquierdo		PLUG 12
Talle 1 SA0201071		PLUG 14
Talle 2 SA0201072		PLUG 16
Talle 3 SA0201073		PLUG 18
Talle 4 SA0201074		
Talle 5 SA0201075		
Talle 6 SA0201076		
Gancho Trocánterico (Marco Acetabular)		
Gancho Trocánterico L80 SI0200981		
Gancho Trocánterico L90 SI0200982		
Gancho Trocánterico L100 SI0200983		
Tornillo cortical \varnothing 5mm (Marco Acetabular)		
Longitud (mm) Ref.		
20 SI0351320		
25 SI0351325		
30 SI0351330		
35 SI0351335		
		INSTRUMENTAL ASOCIADO

40	SI0351340	
45	SI0351345	
50	SI0351350	
55	SI0351355	
60	SI0351360	
65	SI0351365	
70	SI0351370	
75	SI0351375	
80	SI0351380	
85	SI0351385	
90	SI0351390	
95	SI0351395	
100	SI0351396	
105	SI0351397	
110	SI0351398	
	Placa Integra	HIP
	VT250	
	Tapón Obturador	
	Diafisario	
	Tamaño	PLUG 08
		PLUG 10
		PLUG 12
		PLUG 14
		PLUG 16
		PLUG 18
	INSTRUMENTAL	
	M10 IMPACTOR DE	
	COTILO DE PRUEBA	
	HQA VI002	
	SOPORTE DE BOMBA DE	
	VACIO QUATTRO VPS	
	HQAVI003	
	DISPOSITIVO DE	
	ORIENTACIÓN DE	
	REMOCION 22	
	HQA VI004	
	PLACA IMPACTORA S44	
	HQA VI044	
	PLACA IMPACTORA S46	
	HQA VI046	
	PLACA IMPACTORA S48	
	HQA VI048	

	PLACA IMPACTORA S50 HQA VI050 PLACA IMPACTORA S52 HQA VI052 PLACA IMPACTORA S54 HQA VI054 PLACA IMPACTORA S56 HQA VI056 PLACA IMPACTORA S58 HQA VI058 PLACA IMPACTORA S60 HQA VI060 PLACA IMPACTORA S62 HQA VI062 PUNTA DE CABEZA DE IMPACTACION M10 HMA TA008 PUNTA IMPACTOR (LINER) HQA EI001 TERMINAL DE IMPACTACION DE COTILO M10 HMATA009 HORQUILLA DE VÁSTAGO MODULAR HQA VI011 FINAL DEL IMPACTOR LINER HQA VI013 RACK UNIVERSAL H75 UCAPA001 A01 RECIPIENTE UCAEC004 A02 RECIPIENTE UCAEC003 C01 RECIPIENTE UCAEC007 N ° 2 MINI RECIPIENTE UCAEC010 CUBIERTA UNIVERSAL 534 X 249 UCACO001 QUATTRO VPS CUP STAND N ° 1 HQA VP003 QUATTRO VPS CUP	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>STAND N ° 2 HQA VP005 COTILO DE PRUEBA M10 S44 HL3010-144 COTILO DE PRUEBA M10 S46 HL3010-146 COTILO DE PRUEBA M10 S48 HL3010-148 COTILO DE PRUEBA M10 S50 HL3010-150 COTILO DE PRUEBA M10 S52 HL3010-152 COTILO DE PRUEBA M10 S54 HL3010-154 COTILO DE PRUEBA M10 S56 HL3010-156 COTILO DE PRUEBA M10 S58 HL3010-158 COTILO DE PRUEBA M10 S60 HL3010-160 COTILO DE PRUEBA M10 S62 HL3010-162 COTILO DE PRUEBA M10 S64 HL3010-164 JUNTA TERMINAL DE IMPACTOR Ø9,6 HQAJS009 JUNTA DE PISTON DE IMPACTOR Ø11,6 HQAJS011 S44 JUNTA DE CUBIERTA Ø28 HQAJS028 S46 / S48 CONJUNTO DE CUBIERTA Ø32 HQAJS032 S50 / S52 JUNTA DE CUBIERTA Ø36 HQAJS036 S54 / S56 JUNTA DE CUBIERTA Ø40 HQAJS040 S58 / S60 CONJUNTO DE CUBIERTA Ø44 HQAJS044</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>S62 JUNTA DE CUBIERTA ø48 HQAJS048 LINER PRUEBA DOBLE MOBILIDAD Ø22.2 S44 HQA VN244 LINER PRUEBA DOBLE MOBILIDAD Ø22.2 S46 HQA VN246 LINER PRUEBA DOBLE MOBILIDAD Ø22.2 S48 HQA VN248 LINER PRUEBA DOBLE MOBILIDAD Ø22.2 S50 HQA VN250 LINER PRUEBA DOBLE MOBILIDAD Ø22.2 S52 HQA VN252 LINER PRUEBA DOBLE MOBILIDAD Ø22.2 S54 HQA VN254 LINER PRUEBA DOBLE MOBILIDAD Ø22.2 S56 HQA VN256 LINER PRUEBA DOBLE MOBILIDAD Ø22.2 S58 HQA VN258 LINER PRUEBA DOBLE MOBILIDAD Ø22.2 S60 HQA VN260 LINER PRUEBA DOBLE MOBILIDAD Ø22.2 S62 HQA VN262 LINER PRUEBA DOBLE MOBILIDAD Ø28 S48 HQA VN848 LINER PRUEBA DOBLE MOBILIDAD Ø28 S50 HQA VN850 LINER PRUEBA DOBLE MOBILIDAD Ø28 S52 HQA VN852 LINER PRUEBA DOBLE MOBILIDAD Ø28 S54 HQA VN854 LINER PRUEBA DOBLE</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p> MOBILIDAD Ø28 S56 HQA VN856 LINER PRUEBA DOBLE MOBILIDAD Ø28 S58 HQA VN858 LINER PRUEBA DOBLE MOBILIDAD Ø28 S60 HQA VN860 LINER PRUEBA DOBLE MOBILIDAD Ø28 S62 HQA VN862 </p> <p> COTILO DE PRUEBA M14 Ø 40 A011 5040 COTILO DE PRUEBA M14 Ø 42 A011 5042 COTILO DE PRUEBA M14 Ø 44 A011 5044 COTILO DE PRUEBA M14 Ø 46 A011 5046 COTILO DE PRUEBA M14 Ø 48 A011 5048 COTILO DE PRUEBA M14 Ø 50 A011 5050 COTILO DE PRUEBA M14 Ø 52 A011 5052 COTILO DE PRUEBA M14 Ø 54 A011 5054 COTILO DE PRUEBA M14 Ø 56 A011 5056 COTILO DE PRUEBA M14 Ø 58 A011 5058 COTILO DE PRUEBA M14 Ø 60 A011 5060 COTILO DE PRUEBA M14 Ø 62 A011 5062 COTILO DE PRUEBA M14 Ø 64 A011 5064 INSERTO DE CERAMICA PRUEBA Ø 28 36G A011 5100 INSERTO DE CERAMICA PRUEBA Ø 32 41G A011 5101 INSERTO DE CERAMICA </p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>PRUEBA Ø 32 44G A011 5102 INSERTO DE CERAMICA PRUEBA Ø 32 48G A011 5103 INSERTO DE CERAMICA PRUEBA Ø 22,2 36 A011 5200 INSERTO DE CERAMICA PRUEBA Ø 22,2 41 A011 5201 INSERTO DE CERAMICA PRUEBA Ø 22.2 44 A011 5202 INSERTO DE CERAMICA PRUEBA Ø 22,2 48 A011 5203 INSERTO DE CERAMICA PRUEBA Ø 28 36 A011 5220 INSERTO DE CERAMICA PRUEBA Ø 28 41 A011 5221 INSERTO DE CERAMICA PRUEBA Ø 28 44 A011 5222 INSERTO DE CERAMICA PRUEBA Ø 28 48 A011 5223</p> <p>AGARRE FLAXIBLE DE BAYONETA HL3010- 000-15 MECHA BAYONETA Ø 3,2 mm L56 mm HL3010- 000-17</p> <p>AGARRE ACETABULAR Ø22.2 HCPPA022 AGARRE ACETABULAR Ø28 HCPPA028 AGARRE ACETABULAR Ø22.2 HL1300-005-22 AGARRE ACETABULAR</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p> Ø28 HL1300- 005-28 AGARRE ACETABULAR Ø22.2 A011 5250 AGARRE ACETABULAR Ø28 A011 5251 CUBIERTA DE FINAL DE IMPACTOR M14 A011 5261 IMPACTOR ORIENTABLE M14 A011 5502 IMPACTOR ORIENTABLE M14 HAA OV004 DISPOSITIVO DE ORIENTACIÓN DE REMOCION Ø26 HCAOA026 POSICIONADOR DE COTILO DESMONTABLE MBA HL1300-005-01 GUÍA DE MECHA HL1300-013 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD HL3010-200-07 CARDAN DESTORNILLADOR HEX 3.5 HL1300-010 CARDAN DESTORNILLADOR HEX 3.5 A011 6040 RECIPIENTE DE ORIFICIOS PEQUEÑOS A01 UCAEC008 MINI RECIPIENTE N ° 1 UCAEC009 RACK ACETABULAR NO CEMENTADO UCAPA001 RECIPIENTE UCA EC001 </p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	CINCEL PERFORADOR HL1300-456 COTILO DE PRUEBA UHL Ø28 S42 HUA CE842 COTILO DE PRUEBA UHL Ø28 S43 HUA CE843 COTILO DE PRUEBA UHL Ø28 S44 HUA CE844 COTILO DE PRUEBA UHL Ø28 S45 HUA CE845 COTILO DE PRUEBA UHL Ø28 S46 HUA CE846 COTILO DE PRUEBA UHL Ø28 S47 HUA CE847 COTILO DE PRUEBA UHL Ø28 S48 HUA CE848 COTILO DE PRUEBA UHL Ø28 S49 HUA CE849 COTILO DE PRUEBA UHL Ø28 S50 HUA CE850 COTILO DE PRUEBA UHL Ø28 S51 HUA CE851 COTILO DE PRUEBA UHL Ø28 S52 HUA CE852 COTILO DE PRUEBA UHL Ø28 S53 HUA CE853 COTILO DE PRUEBA UHL Ø28 S54 HUA CE854 COTILO DE PRUEBA UHL Ø28 S55 HUA CE855	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	COTILO DE PRUEBA UHL Ø28 S56 HUA CE856 COTILO DE PRUEBA UHL Ø28 S57 HUA CE857 COTILO DE PRUEBA UHL Ø28 S58 HUA CE858 COTILO DE PRUEBA UHL Ø28 S59 HUA CE859 COTILO DE PRUEBA UHL Ø28 S60 HUA CE860 COTILO DE PRUEBA UHL Ø22,2 S38 HUA CE238 COTILO DE PRUEBA UHL Ø22,2 S40 HUA CE240 COTILO DE PRUEBA UHL Ø22,2 S42 HUA CE242 COTILO DE PRUEBA UHL Ø22,2 S44 HUA CE244 COTILO DE PRUEBA UHL Ø22,2 S46 HUA CE246 COTILO DE PRUEBA UHL Ø22,2 S48 HUA CE248 COTILO DE PRUEBA UHL Ø22,2 S50 HUA CE250 COTILO DE PRUEBA UHL Ø22,2 S52 HUA CE252 COTILO DE PRUEBA UHL Ø22,2 S54 HUA CE254 COTILO DE PRUEBA UHL Ø22,2 S56 HUA CE256 COTILO DE PRUEBA UHL Ø22,2 S58 HUA CE258 COTILO DE PRUEBA UHL Ø22,2 S60 HUA CE260 LLAVE DE LIBERACIÓN Ø22.2 HCA CD022 LLAVE DE LIBERACIÓN Ø28 HCA CD028 CALIBRE DE DIAMETRO	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>HUA TE001 SOPORTE CUPULA BIPOLAR HCA CP001</p> <p>MANGO DE SUJECION M10 HCPMP010 DISPOSITIVO DE ORIENTACIÓN DE REMOCION Ø18</p> <p>HCAOA018 EXTREMO PLANO DE IMPACTOR M10HL1300-005-04 CUBIERTA DE EXTREMO DE IMPACTOR M10HCA CE001 AGARRE ACETABULAR Ø22.2 HCPPA022 AGARRE ACETABULAR Ø28 HCPPA028 AGARRE ACETABULAR CONSTR Ø22.2 HCPPA122 PUSHER FINAL Ø22.2 HCPPF022 PUSHER FINAL Ø28 HCPPF028 SOPORTE DE LA TAZA DE CEM HCP SA001 CUBIERTA ESTÁNDAR ANCILAR OUA CS001 CAJA 270X160X35 B3L2716</p> <p>GUÍA DE MECHA HIA GV002 CALIBRE DE LONGITUD DE TORNILLO HIA GV004 IMPACTOR M10</p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>HTA TA040 IMPACTOR DE TALLO DE REVISIÓN HTA VX001 MANGO DESMONTABLE HTA VX002 DESTORNILLADOR HEXAGONAL 4.5 HL1609-004 CONSEJO DE IMPACCIÓN DE CABEZA M10 HMA TA008 RASPA MODULAR TARGOS DE REVISION Ø12 HTA VX012 RASPA MODULAR TARGOS DE REVISION Ø14 HTA VX014 RASPA MODULAR TARGOS DE REVISION Ø16 HTA VX016 EXTRACTOR DE TALLOS HIA GS007 PUNTERO DE BLOQUEO TARGOS HTA TA090 SOPORTE DE RASPA DESMONTABLE HAA OV005 SOPORTE DE RASPA ESTÁNDAR 2 PIEZAS HAA OV025 RECIPIENTE B02 UCAEC005 IMPACTOR DE MEDIA LUNA HTA TA060</p> <p>MECHA DE BLOQUEO INTEGRA HIAMV055 MECHA DE REVISIÓN MONOBLOQUE D:5,5 HIA VM002 ESCARIADOR RIGIDO</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p> PARA TALLO TARGOS BLOQUEABLE DIAM 10MM HTA VA010 ESCARIADOR CILÍNDRICO DE TIPO Z Ø10 HASFZ010 ESCARIADOR CILÍNDRICO DE TIPO Z Ø11 HASFZ011 ESCARIADOR RÍGIDO PARA TALLO TARGOS BLOQUEABLE DIAM 11MM HTA VA011 ESCARIADOR RÍGIDO PARA TALLO TARGOS BLOQUEABLE DIAM 12MM HTA VA012 ESCARIADOR RÍGIDO PARA TALLO TARGOS BLOQUEABLE DIAM 13MM HTA VA013 ESCARIADOR RÍGIDO PARA TALLO TARGOS BLOQUEABLE DIAM 14MM HTA VA014 ESCARIADOR RÍGIDO PARA TALLO TARGOS BLOQUEABLE DIAM 15MM HTA VA015 ESCARIADOR RÍGIDO PARA TALLO TARGOS BLOQUEABLE DIAM 16MM HTA VA016 ESCARIADOR CILÍNDRICO DE TIPO Z Ø12 HASFZ012 ESCARIADOR CILÍNDRICO DE TIPO Z </p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p> Ø13 HASFZ013 ESCARIADOR CILÍNDRICO DE TIPO Z Ø14 HASFZ014 ESCARIADOR CILÍNDRICO DE TIPO Z Ø15 HASFZ015 ESCARIADOR CILÍNDRICO DE TIPO Z Ø16 HASFZ016 ESCARIADOR CALCAR HTA TA031 </p> <p> CABEZA DE PRUEBA 12/14 Ø 28+3 HTA CC428 CABEZA DE PRUEBA 12/14 Ø 22,22 +3 HTA CL422 CABEZA DE PRUEBA 12/14 Ø 28 +3,5 HTA CL428 CABEZA DE PRUEBA 12/14 Ø 22,22 0 HTA CM422 CABEZA DE PRUEBA 12/14 Ø 28 0 HTA CM428 CABEZA DE PRUEBA 12/14 Ø 28 +7 HTA CX428 TALLO DE PRUEBA DE REVISION TARGOS Ø12 L200 </p> <p> HTA VT202 TALLO DE PRUEBA DE REVISION TARGOS Ø12 L250 </p> <p> HTA VT252 TALLO DE PRUEBA DE REVISION TARGOS Ø14 L200 </p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>HTA VT204 TALLO DE PRUEBA DE REVISION TARGOS Ø14 L250</p> <p>HTA VT254 TALLO DE PRUEBA DE REVISION TARGOS Ø16 L200</p> <p>HTA VT206 TALLO DE PRUEBA DE REVISION TARGOS Ø16 L250</p> <p>HTA VT256 CUELLO DE PRUEBA PAVI / TARGOS 130 ° HTA TA020</p> <p>PAVI / TARGOS 135 ° CUELLO DE PRUEBA LG</p> <p>HTA TA025 CUELLO PAVI DE PRUEBA 135 ° CORTO H015 5603</p> <p>CABEZA DE PRUEBA 12/14 Ø32 -4 HTA CC432 CABEZA DE PRUEBA 12/14 Ø32 0 HTA CM432 CABEZA DE PRUEBA 12/14 Ø32 +4 HTA CL432</p> <p>SOPORTE RASPA RECTO 2 PARTES HAA OV030 PAVI / TARGOS RASPA MODULAR S09 HTA CR009 PAVI / TARGOS RASPA MODULAR S10 HTA</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>CR010 PAVI / TARGOS RASPA MODULAR S11 HTA CR011 PAVI / TARGOS RASPA MODULAR S12 HTA CR012 PAVI / TARGOS RASPA MODULAR S13 HTA CR013 PAVI / TARGOS MODULAR RASPA S14 HTA CR014 PAVI / TARGOS RASPA MODULAR S15 HTA CR015 PAVI / TARGOS MODULAR RASPA S16 HTA CR016 SOPORTE DE TALLO AUTO BLOQUEO HEA MP001</p> <p>ESCARIADOR ACETABULAR Ø42 HL3010-242 ESCARIADOR ACETABULAR Ø44 HL3010-244 ESCARIADOR ACETABULAR Ø46 HL3010-246 ESCARIADOR ACETABULAR Ø48 HL3010-248 ESCARIADOR ACETABULAR Ø50 HL3010-250 ESCARIADOR ACETABULAR Ø52 HL3010-252 ESCARIADOR ACETABULAR Ø54 HL3010-254 ESCARIADOR</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>ACETABULAR Ø56 HL3010-256 ESCARIADOR ACETABULAR Ø58 HL3010-258 ESCARIADOR ACETABULAR Ø60 HL3010-260 ESCARIADOR ACETABULAR Ø62 HL3010-262 ESCARIADOR ACETABULAR Ø64 HL3010-264</p> <p>SOPORTE ESCARIADOR ACETABULAR Ø42 HL3010-342 SOPORTE ESCARIADOR ACETABULAR Ø44 HL3010-344 SOP. ESCARIADOR ACETABULAR AR Ø46 HL3010-346 SOP. ESCARIADOR ACETABULAR R Ø48 HL3010-348 SOP. ESCARIADOR ACETABULAR Ø50 HL3010-350 SOP. ESCARIADOR ACETABULAR Ø52 HL3010-352 SOP. ESCARIADOR ACETABULAR Ø54 HL3010-354 SOP. ESCARIADOR ACETABULAR Ø56 HL3010-356 SOP. ESCARIADOR ACETABULAR Ø58 HL3010-358 SOP. ESCARIADOR ACETABULAR Ø60 HL3010-360</p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	SOP. ESCARIADOR ACETABULAR Ø62 HL3010-362 SOP. ESCARIADOR ACETABULAR Ø64 HL3010-364 EJE PARA ESCARIADOR ACETABULAR HL3010- 200-20 PIE PARA ESCARIADOR ACETABULAR HUA FC002	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Expediente Nº 1-47-3110-1511-18-8



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2018-34989703-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 23 de Julio de 2018

Referencia: 1-47-3110-1511-18-8 TM

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 26 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.07.23 12:31:51 -03'00'

Mariano Pablo Manenti
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.07.23 12:31:52 -03'00'