



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Disposición**

**Número:** DI-2018-335-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Lunes 15 de Enero de 2018

**Referencia:** 1-47-3110-5527-17-8

---

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-5527-17-8 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

**CONSIDERANDO:**

Que por las presentes actuaciones la firma PRIMA IMPLANTES S.A. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-917-1, denominado: Sistema de cadera total, marca ORIGINAL PRIMA / OLYMPIA.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

**DISPONE:**

**ARTÍCULO 1°.-** Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-917-1, denominado: Sistema de cadera total, marca ORIGINAL PRIMA / OLYMPIA. según Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 10801/15 y tramitado por expediente N° 1-47-17913-13-9

**ARTÍCULO 2°.-** Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-917-1.

**ARTICULO 3°.-** En los rótulos e instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

**ARTÍCULO 4°.-** Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

**Expediente N° 1-47-3110-5527-17-8**

Digitally signed by LEDE Roberto Luis  
Date: 2018.01.15 13:22:44 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Luis Lede  
SubAdministrador  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117564  
Date: 2018.01.15 13:22:49 -0300'

## ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma Prima Implantes S.A. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM 917-1 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo aprobado: Sistema de cadera total.

Marca: ORIGINAL PRIMA / OLYMPIA.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 10801/15

Tramitado por expediente N° 1-47-17913-13-9

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA		MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA	
	CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION
MODELOS	AC12140220	CABEZA ANTILUXANTE Ø 22 (0) (CONO 12/14)	AC12140220	CABEZA ANTILUXANTE Ø 22 (0) (CONO 12/14)
	AC12140223	CABEZA ANTILUXANTE Ø 22 (3) (CONO 12/14)	AC12140223	CABEZA ANTILUXANTE Ø 22 (3) (CONO 12/14)
	AC12141223	CABEZA ANTILUXANTE Ø 22 (-3) (CONO 12/14)	AC12141223	CABEZA ANTILUXANTE Ø 22 (-3) (CONO 12/14)
	AC12140226	CABEZA ANTILUXANTE Ø 22 (6) (CONO 12/14)	AC12140226	CABEZA ANTILUXANTE Ø 22 (6) (CONO 12/14)
	AC12141226	CABEZA ANTILUXANTE Ø 22 (-6) (CONO 12/14)	AC12141226	CABEZA ANTILUXANTE Ø 22 (-6) (CONO 12/14)
	AC12140229	CABEZA ANTILUXANTE Ø 22 (9) (CONO 12/14)	AC12140229	CABEZA ANTILUXANTE Ø 22 (9) (CONO 12/14)
	AC12140260	CABEZA ANTILUXANTE Ø 26 (0) (CONO 12/14)	AC12140260	CABEZA ANTILUXANTE Ø 26 (0) (CONO 12/14)
	AC12140263	CABEZA ANTILUXANTE Ø 26 (3) (CONO 12/14)	AC12140263	CABEZA ANTILUXANTE Ø 26 (3) (CONO 12/14)
	AC12141263	CABEZA ANTILUXANTE Ø 26 (-3) (CONO 12/14)	AC12141263	CABEZA ANTILUXANTE Ø 26 (-3) (CONO 12/14)
	AC12140266	CABEZA ANTILUXANTE Ø 26 (6) (CONO 12/14)	AC12140266	CABEZA ANTILUXANTE Ø 26 (6) (CONO 12/14)
	AC12141266	CABEZA ANTILUXANTE Ø 26 (-6) (CONO 12/14)	AC12141266	CABEZA ANTILUXANTE Ø 26 (-6) (CONO 12/14)
	AC12140269	CABEZA ANTILUXANTE Ø 26 (9) (CONO 12/14)	AC12140269	CABEZA ANTILUXANTE Ø 26 (9) (CONO 12/14)
	AC12140280	CABEZA ANTILUXANTE Ø 28 (0) (CONO 12/14)	AC12140280	CABEZA ANTILUXANTE Ø 28 (0) (CONO 12/14)
	AC12140283	CABEZA ANTILUXANTE Ø 28 (3) (CONO 12/14)	AC12140283	CABEZA ANTILUXANTE Ø 28 (3) (CONO 12/14)
	AC12141283	CABEZA ANTILUXANTE Ø 28 (-3) (CONO 12/14)	AC12141283	CABEZA ANTILUXANTE Ø 28 (-3) (CONO 12/14)
	AC12140286	CABEZA ANTILUXANTE Ø 28 (6) (CONO 12/14)	AC12140286	CABEZA ANTILUXANTE Ø 28 (6) (CONO 12/14)

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

AC12141286	CABEZA ANTILUXANTE Ø 28 (-6) (CONO 12/14)	AC12141286	CABEZA ANTILUXANTE Ø 28 (-6) (CONO 12/14)
AC12140289	CABEZA ANTILUXANTE Ø 28 (9) (CONO 12/14)	AC12140289	CABEZA ANTILUXANTE Ø 28 (9) (CONO 12/14)
AC12140320	CABEZA ANTILUXANTE Ø 32 (0) (CONO 12/14)	AC12140320	CABEZA ANTILUXANTE Ø 32 (0) (CONO 12/14)
AC12140323	CABEZA ANTILUXANTE Ø 32 (3) (CONO 12/14)	AC12140323	CABEZA ANTILUXANTE Ø 32 (3) (CONO 12/14)
AC12141323	CABEZA ANTILUXANTE Ø 32 (-3) (CONO 12/14)	AC12141323	CABEZA ANTILUXANTE Ø 32 (-3) (CONO 12/14)
AC12140326	CABEZA ANTILUXANTE Ø 32 (6) (CONO 12/14)	AC12140326	CABEZA ANTILUXANTE Ø 32 (6) (CONO 12/14)
AC12141326	CABEZA ANTILUXANTE Ø 32 (-6) (CONO 12/14)	AC12141326	CABEZA ANTILUXANTE Ø 32 (-6) (CONO 12/14)
AC12140329	CABEZA ANTILUXANTE Ø 32 (9) (CONO 12/14)	AC12140329	CABEZA ANTILUXANTE Ø 32 (9) (CONO 12/14)
AC12140360	CABEZA ANTILUXANTE Ø 36 (0) (CONO 12/14)	AC12140360	CABEZA ANTILUXANTE Ø 36 (0) (CONO 12/14)
AC12140363	CABEZA ANTILUXANTE Ø 36 (3) (CONO 12/14)	AC12140363	CABEZA ANTILUXANTE Ø 36 (3) (CONO 12/14)
AC12141363	CABEZA ANTILUXANTE Ø 36 (-3) (CONO 12/14)	AC12141363	CABEZA ANTILUXANTE Ø 36 (-3) (CONO 12/14)
AC12140366	CABEZA ANTILUXANTE Ø 36 (6) (CONO 12/14)	AC12140366	CABEZA ANTILUXANTE Ø 36 (6) (CONO 12/14)
AC12141366	CABEZA ANTILUXANTE Ø 36 (-6) (CONO 12/14)	AC12141366	CABEZA ANTILUXANTE Ø 36 (-6) (CONO 12/14)
AC12140369	CABEZA ANTILUXANTE Ø 36 (9) (CONO 12/14)	AC12140369	CABEZA ANTILUXANTE Ø 36 (9) (CONO 12/14)
CR10100302	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 32 CUELLO CORTO # ( -3 )	CR10100302	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 32 CUELLO CORTO # ( -3 )
CR10100305	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 32 CUELLO EXTRA LARGO # ( 6 )	CR10100305	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 32 CUELLO EXTRA LARGO # ( 6 )
CR10100306	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 32 CUELLO EXTRA LARGO # ( 9 )	CR10100306	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 32 CUELLO EXTRA LARGO # ( 9 )
CR10100304	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 32 CUELLO LARGO # ( 3 )	CR10100304	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 32 CUELLO LARGO # ( 3 )
CR10100303	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 32 CUELLO MEDIO # ( 0 )	CR10100303	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 32 CUELLO MEDIO # ( 0 )
CR10100301	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 32 EXTRA CORTO # ( -6 )	CR10100301	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 32 EXTRA CORTO # ( -6 )
CR10100402	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 36 CUELLO CORTO # ( -3 )	CR10100402	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 36 CUELLO CORTO # ( -3 )
CR10100401	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 36 CUELLO EXTRA CORTO # ( -6 )	CR10100401	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 36 CUELLO EXTRA CORTO # ( -6 )
CR10100405	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 36 CUELLO EXTRA LARGO # ( 6 )	CR10100405	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 36 CUELLO EXTRA LARGO # ( 6 )
CR10100406	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 36 CUELLO EXTRA LARGO # ( 9 )	CR10100406	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 36 CUELLO EXTRA LARGO # ( 9 )
CR10100404	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 36 CUELLO	CR10100404	CABEZA P/ CUPULA NO

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

	LARGO # ( 3 )		CEMENTADA Ø 36 CUELLO EXTRA LARGO # ( 9 )
CR10100403	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 36 CUELLO MEDIO # ( 0 )		CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 36 CUELLO LARGO # ( 3 )
AC12140009	CABEZAL CHRISTENSEN (CONO 12/14)		CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 36 CUELLO MEDIO # ( 0 )
AC12140010	CABEZAL CHRISTENSEN MONOBLOCK (CONO 12/14)		CABEZAL CHRISTENSEN (CONO 12/14)
AC12110150	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM x 150 MM (CONO 12/14)		CABEZAL CHRISTENSEN MONOBLOCK (CONO 12/14)
AC12110180	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM x 180 MM (CONO 12/14)		TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM x 150 MM (CONO 12/14)
AC12110200	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM x 200 MM (CONO 12/14)		TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM x 180 MM (CONO 12/14)
AC12110215	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM x 215MM (CONO 12/14)		TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM x 200 MM (CONO 12/14)
AC12110220	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM x 220 MM (CONO 12/14)		TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM x 215MM (CONO 12/14)
AC12112150	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM x 150 MM (CONO 12/14)		TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM x 220 MM (CONO 12/14)
AC12112200	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM x 200 MM (CONO 12/14)		TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM x 150 MM (CONO 12/14)
AC12112220	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM x 220 MM (CONO 12/14)		TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM x 200 MM (CONO 12/14)
AC12112280	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM x 280 MM (CONO 12/14)		TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM x 220 MM (CONO 12/14)
AC12115150	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 15 MM x 150 MM (CONO 12/14)		TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM x 200 MM (CONO 12/14)
AC12115200	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 15 MM x 200 MM (CONO 12/14)		TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM x 200 MM (CONO 12/14)
AC12115220	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 15 MM x 220 MM (CONO 12/14)		TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM x 220 MM (CONO 12/14)
AC12117150	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 17,5 MM x 150 MM (CONO 12/14)		TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM x 220 MM

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

	AC12117180	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 17,5 MM X 180 MM (CONO 12/14)		(CONO 12/14)
	AC12117200	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 17,5 MM x 200 MM (CONO 12/14)	AC12112280	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM x 280 MM (CONO 12/14)
	AC12117220	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 17,5 MM x 220 MM (CONO 12/14)	AC12115150	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 15 MM x 150 MM (CONO 12/14)
	AC12120150	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 20 MM x 150 MM (CONO 12/14)	AC12115200	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 15 MM x 200 MM (CONO 12/14)
	AC12120180	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 20 MM x 180 MM (CONO 12/14)	AC12115220	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 15 MM x 220 MM (CONO 12/14)
	AC12120200	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 20 MM x 200 MM (CONO 12/14)	AC12117150	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 17,5 MM x 150 MM (CONO 12/14)
	AC12175150	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM x 150 MM (CONO 12/14)	AC12117180	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 17,5 MM X 180 MM (CONO 12/14)
	AC12175180	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM X 180MM (CONO 12/14)	AC12117200	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 17,5 MM x 200 MM (CONO 12/14)
	AC12175190	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM X 190 MM (CONO 12/14)	AC12117220	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 17,5 MM x 220 MM (CONO 12/14)
	AC12175200	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM X 200 MM (CONO 12/14)	AC12120150	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 20 MM x 150 MM (CONO 12/14)
	AC12175215	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM x 215 MM (CONO 12/14)	AC12120180	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 20 MM x 180 MM (CONO 12/14)
	AC12175220	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM x 220 MM (CONO 12/14)		
	AC12175270	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM x 270 MM (CONO 12/14)		
	AC12200010	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/ CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM (CONO 12/14)		
	AC12200015	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/ CAUTIVA MONOBLOCK 15 MM (CONO 12/14)		

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

AC12200017	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/ CAUTIVA MONOBLOCK 17,5 MM (CONO 12/14)	AC12120200	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 20 MM x 200 MM (CONO 12/14)
AC12100000	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/ CAUTIVA REV. (CONO 12/14)	AC12175150	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM x 150 MM (CONO 12/14)
AC12200012	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM (CONO 12/14)	AC12175180	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM X 180MM (CONO 12/14)
AC12200020	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 20 MM (CONO 12/14)	AC12175190	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM X 190 MM (CONO 12/14)
AC12200075	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM (CONO 12/14)	AC12175200	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM X 200 MM (CONO 12/14)
AC12310000	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 10 (CONO 12/14)	AC12175215	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM x 215 MM (CONO 12/14)
AC12312500	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 12,5 (CONO 12/14)	AC12175220	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM x 220 MM (CONO 12/14)
AC12315000	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 15,00 (CONO 12/14)	AC12175270	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM x 270 MM (CONO 12/14)
AC12317500	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 17,5 (CONO 12/14)	AC12200010	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/ CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM (CONO 12/14)
AC12320000	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 20 (CONO 12/14)	AC12200015	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/ CAUTIVA MONOBLOCK 15 MM (CONO 12/14)
AC12375000	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 7,5 (CONO 12/14)	AC12200017	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/ CAUTIVA MONOBLOCK 17,5 MM (CONO 12/14)
AC12410150	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 150 MM (CONO 12/14)	AC12100000	TALLO INTERCAMBIABLE
AC12410160	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 160 MM (CONO 12/14)		
AC12410175	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 175 MM (CONO 12/14)		
AC12410180	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 180 MM (CONO 12/14)		
AC12410185	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 185 MM (CONO 12/14)		
AC12410200	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 200 MM (CONO 12/14)		
AC12410220	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 220 MM (CONO 12/14)		
AC12410230	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 230 MM (CONO 12/14)		
AC12410240	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 240		

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

	MM (CONO 12/14)		CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA REV. (CONO 12/14)
AC12410265	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 265 MM (CONO 12/14)		TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM (CONO 12/14)
AC12412150	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 150 MM (CONO 12/14)	AC12200012	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 20 MM (CONO 12/14)
AC12412160	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 160 MM (CONO 12/14)	AC12200020	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM (CONO 12/14)
AC12412180	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 180 MM (CONO 12/14)	AC12200075	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 10 (CONO 12/14)
AC12412190	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 190 MM (CONO 12/14)	AC12310000	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 12,5 (CONO 12/14)
AC12412200	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 200 MM (CONO 12/14)	AC12312500	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 15,00 (CONO 12/14)
AC12412210	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 210MM (CONO 12/14)	AC12315000	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 17,5 (CONO 12/14)
AC12412215	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 215MM (CONO 12/14)	AC12317500	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 20 (CONO 12/14)
AC12412220	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 220 MM (CONO 12/14)	AC12320000	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 7,5 (CONO 12/14)
AC12412230	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 230 MM (CONO 12/14)	AC12375000	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 150 MM (CONO 12/14)
AC12412240	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 240 MM (CONO 12/14)	AC12410150	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 160 MM (CONO 12/14)
AC12412250	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 250 MM (CONO 12/14)	AC12410160	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 175 MM (CONO 12/14)
AC12412260	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 260 MM (CONO 12/14)	AC12410175	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 180 MM (CONO 12/14)
AC12415150	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 150 MM (CONO 12/14)	AC12410185	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 185 MM (CONO 12/14)
AC12415180	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 180 MM (CONO 12/14)	AC12410200	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 200 MM (CONO 12/14)
AC12415200	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 200 MM (CONO 12/14)	AC12410220	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 220 MM (CONO 12/14)
AC12415220	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 220 MM (CONO 12/14)	AC12410230	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 230 MM (CONO 12/14)
AC12415230	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 230 MM (CONO 12/14)	AC12410240	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 240 MM (CONO 12/14)
AC12415240	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 240 MM (CONO 12/14)		
AC12415250	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 250		

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT



		MM (CONO 12/14)		
AC12415270	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 270 MM (CONO 12/14)		AC12410265	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 265 MM (CONO 12/14)
AC12417150	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 17,50 X 150 MM (CONO 12/14)		AC12412150	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 150 MM (CONO 12/14)
AC12417180	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 17,50 X 180 MM (CONO 12/14)		AC12412160	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 160 MM (CONO 12/14)
AC12417200	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 17,50 X 200 MM (CONO 12/14)		AC12412180	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 180 MM (CONO 12/14)
AC12417220	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 17,50 X 220 MM (CONO 12/14)		AC12412190	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 190 MM (CONO 12/14)
AC12417230	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 17,50 X 230 MM (CONO 12/14)		AC12412200	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 200 MM (CONO 12/14)
AC12417240	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 17,50 X 240 MM (CONO 12/14)		AC12412210	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 210MM (CONO 12/14)
AC12420150	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 20,00 X 150 MM (CONO 12/14)		AC12412215	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 215MM (CONO 12/14)
AC12420180	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 20,00 X 180 MM (CONO 12/14)		AC12412220	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 220 MM (CONO 12/14)
AC12420200	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 20,00 X 200 MM (CONO 12/14)		AC12412230	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 230 MM (CONO 12/14)
AC12420220	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 20,00 X 220 MM (CONO 12/14)		AC12412240	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 240 MM (CONO 12/14)
AC12420230	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 20,00 X 230 MM (CONO 12/14)		AC12412250	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 250 MM (CONO 12/14)
AC12420240	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 20,00 X 240 MM (CONO 12/14)		AC12412260	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 260 MM (CONO 12/14)
AC12475150	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 7,50 X 150 MM (CONO 12/14)		AC12415150	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 150 MM (CONO 12/14)
AC12475160	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 7,50 X 160 MM (CONO 12/14)		AC12415180	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 180 MM (CONO 12/14)
AC12475180	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 7,50 X 180 MM (CONO 12/14)		AC12415200	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 200 MM (CONO 12/14)
AC12475190	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 7,50 X 190 MM (CONO 12/14)		AC12415220	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 220 MM (CONO 12/14)
AC12475200	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 7,50 X 200 MM (CONO 12/14)		AC12415230	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 230 MM (CONO 12/14)
AC12475220	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 7,50 X 220 MM (CONO 12/14)		AC12415240	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 240 MM (CONO 12/14)
AC12475230	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 7,50 X 230		AC12415250	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 250 MM (CONO 12/14)

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

		MM (CONO 12/14)		
AC12475240	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 7,50 X 240 MM (CONO 12/14)		AC12415270	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 270 MM (CONO 12/14)
AC12140005	TALLO LCH 125° GRADOS (CONO 12/14)		AC12417150	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 17,50 X 150 MM (CONO 12/14)
AC12147100	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 7 MM (CONO 12/14)		AC12417180	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 17,50 X 180 MM (CONO 12/14)
AC12147118	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 7 MM x 180 MM (CONO 12/14)		AC12417200	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 17,50 X 200 MM (CONO 12/14)
AC12147120	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 7 MM x 200 MM (CONO 12/14)		AC12417220	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 17,50 X 220 MM (CONO 12/14)
AC12147122	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 7 MM x 220 MM (CONO 12/14)		AC12417230	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 17,50 X 230 MM (CONO 12/14)
AC12147128	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 7 MM x 280 MM (CONO 12/14)		AC12417240	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 17,50 X 240 MM (CONO 12/14)
AC12148100	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 8 MM (CONO 12/14)		AC12420150	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 20,00 X 150 MM (CONO 12/14)
AC12148122	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 8 MM x 220 mm (CONO 12/14)		AC12420180	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 20,00 X 180 MM (CONO 12/14)
AC12148124	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 8 MM x 240 mm (CONO 12/14)		AC12420200	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 20,00 X 200 MM (CONO 12/14)
AC12140001	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. PULIDO ESPEJO (CONO 12/14)		AC12420220	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 20,00 X 220 MM (CONO 12/14)
AC12140003	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. PULIDO ESPEJO CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK (CONO 12/14)		AC12420230	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 20,00 X 230 MM (CONO 12/14)
AC12143000	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. (CONO 12/14)		AC12420240	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 20,00 X 240 MM (CONO 12/14)
AC12143140	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 140MM (CONO 12/14)		AC12475150	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 7,50 X 150 MM (CONO 12/14)
AC12143160	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 160MM (CONO 12/14)		AC12475160	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 7,50 X 160 MM (CONO 12/14)
AC12143170	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 170MM (CONO 12/14)		AC12475180	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 7,50 X 180 MM (CONO 12/14)
AC12143175	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 175MM (CONO 12/14)		AC12475190	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 7,50 X 190 MM (CONO 12/14)
			AC12475200	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 7,50 X 200 MM (CONO 12/14)
			AC12475220	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 7,50 X 220 MM (CONO 12/14)
			AC12475230	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 7,50 X 230 MM (CONO 12/14)

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

AC12143180	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 180MM (CONO 12/14)	AC12475240	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 7.50 X 240 MM (CONO 12/14)
AC12143190	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 190MM (CONO 12/14)	AC12140005	TALLO LCH 125° GRADOS (CONO 12/14)
AC12143195	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 195MM (CONO 12/14)	AC12147100	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 7 MM (CONO 12/14)
AC12143200	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 200MM (CONO 12/14)	AC12147118	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 7 MM x 180 MM (CONO 12/14)
AC12143210	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 210MM (CONO 12/14)	AC12147120	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 7 MM x 200 MM (CONO 12/14)
AC12143220	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 220MM (CONO 12/14)	AC12147122	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 7 MM x 220 MM (CONO 12/14)
AC12143230	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 230MM (CONO 12/14)	AC12147128	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 7 MM x 280 MM (CONO 12/14)
AC12143235	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 235MM (CONO 12/14)	AC12148100	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 8 MM (CONO 12/14)
AC12143240	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 240MM (CONO 12/14)	AC12148122	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 8 MM x 220 mm (CONO 12/14)
AC12143250	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 250MM (CONO 12/14)	AC12148124	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 8 MM x 240 mm (CONO 12/14)
AC12143270	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 270MM (CONO 12/14)	AC12140001	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. PULIDO ESPEJO (CONO 12/14)
AC12143280	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 280MM (CONO 12/14)	AC12140003	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. PULIDO ESPEJO CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK (CONO 12/14)
AC12143300	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 300MM (CONO 12/14)	AC12143000	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. (CONO 12/14)
AC12148120	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF.. FINO 8 MM x 200 mm (CONO 12/14)	AC12143140	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 140MM (CONO 12/14)
AC12148118	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 8 MM x 180 MM (CONO 12/14)	AC12143160	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 160MM (CONO 12/14)
AC12148200	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD FINO 8 MM (CONO 12/14)	AC12143170	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 170MM (CONO 12/14)
AC12142000	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. (CONO 12/14)		
AC12142135	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. 135MM (CONO 12/14)		
AC12142160	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. 160MM (CONO 12/14)		
AC12142170	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD		

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

		REV.170MM (CONO 12/14)		
AC12142175	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.175MM (CONO 12/14)		AC12143175	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 175MM (CONO 12/14)
AC12142180	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.180MM (CONO 12/14)		AC12143180	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 180MM (CONO 12/14)
AC12142190	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.190MM (CONO 12/14)		AC12143190	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 190MM (CONO 12/14)
AC12142195	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.195MM (CONO 12/14)		AC12143195	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 195MM (CONO 12/14)
AC12142200	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.200MM (CONO 12/14)		AC12143200	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 200MM (CONO 12/14)
AC12142210	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.210MM (CONO 12/14)		AC12143210	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 210MM (CONO 12/14)
AC12142220	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.220MM (CONO 12/14)		AC12143220	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 220MM (CONO 12/14)
AC12142230	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.230MM (CONO 12/14)		AC12143230	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 230MM (CONO 12/14)
AC12142240	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.240MM (CONO 12/14)		AC12143235	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 235MM (CONO 12/14)
AC12142250	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.250MM (CONO 12/14)		AC12143240	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 240MM (CONO 12/14)
AC12142260	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.260MM (CONO 12/14)		AC12143250	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 250MM (CONO 12/14)
AC12142270	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.270MM (CONO 12/14)		AC12143270	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 270MM (CONO 12/14)
AC12142280	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.280MM (CONO 12/14)		AC12143280	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 280MM (CONO 12/14)
AC12142300	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.300MM (CONO 12/14)		AC12143300	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 300MM (CONO 12/14)
AC12146000	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 6 MM (CONO 12/14)		AC12148120	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF.. FINO 8 MM x 200 mm (CONO 12/14)
AC12147200	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM (CONO 12/14)			
AC12147216	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 160 MM (CONO 12/14)			
AC12147218	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 180 MM (CONO 12/14)			
AC12147220	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 200 MM (CONO			

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

		12/14)		
AC12147222	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 220 MM (CONO 12/14)		AC12148118	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF.FINO 8 MM x 180 MM (CONO 12/14)
AC12147224	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 240 MM (CONO 12/14)		AC12148200	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD FINO 8 MM (CONO 12/14)
AC12147226	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 260 MM (CONO 12/14)		AC12142000	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. (CONO 12/14)
AC12148216	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM X 160 MM (CONO 12/14)		AC12142135	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. 135MM (CONO 12/14)
AC12148218	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM X 180 MM (CONO 12/14)		AC12142160	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. 160MM (CONO 12/14)
AC12148219	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM x 195 mm (CONO 12/14)		AC12142170	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. 170MM (CONO 12/14)
AC12148220	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM X 200 MM (CONO 12/14)		AC12142175	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. 175MM (CONO 12/14)
AC12148222	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM X 220 MM (CONO 12/14)		AC12142180	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. 180MM (CONO 12/14)
AC12148224	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM x 240 mm (CONO 12/14)		AC12142190	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. 190MM (CONO 12/14)
AC12148225	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM x 250 mm (CONO 12/14)		AC12142195	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. 195MM (CONO 12/14)
AC12148226	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM X 260 MM (CONO 12/14)		AC12142200	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. 200MM (CONO 12/14)
AC12140002	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. PULIDO ESPEJO (CONO 12/14)		AC12142210	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. 210MM (CONO 12/14)
AC12140004	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. PULIDO ESPEJO CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK (CONO 12/14)		AC12142220	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. 220MM (CONO 12/14)
AC12140006	TALLO LCH PRUEBA REF. (CONO 12/14)		AC12142230	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. 230MM (CONO 12/14)
AC12140007	TALLO LCH PRUEBA STD. (CONO 12/14)		AC12142240	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. 240MM (CONO 12/14)
AC12140008	TALLO LCH PRUEBA STD. REVISION (CONO 12/14)		AC12142250	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. 250MM (CONO

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

T110210150	TALLO NO CEMENTADO # 10 REV. 150 MM		12/14)
T110210200	TALLO NO CEMENTADO # 10 REV. 200 MM	AC12142260	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.260MM (CONO 12/14)
T110210250	TALLO NO CEMENTADO # 10 REV. 250 MM	AC12142270	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.270MM (CONO 12/14)
T110210300	TALLO NO CEMENTADO # 10 REV. 300 MM	AC12142280	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.280MM (CONO 12/14)
T110211150	TALLO NO CEMENTADO # 11 REV. 150 MM	AC12142300	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.300MM (CONO 12/14)
T110211200	TALLO NO CEMENTADO # 11 REV. 200 MM	AC12146000	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 6 MM (CONO 12/14)
T110211250	TALLO NO CEMENTADO # 11 REV. 250 MM	AC12147200	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM (CONO 12/14)
T110211300	TALLO NO CEMENTADO # 11 REV. 300 MM	AC12147216	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 160 MM (CONO 12/14)
T110212150	TALLO NO CEMENTADO # 12 REV. 150 MM	AC12147218	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 180 MM (CONO 12/14)
T110212200	TALLO NO CEMENTADO # 12 REV. 200 MM	AC12147220	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 200 MM (CONO 12/14)
T110212250	TALLO NO CEMENTADO # 12 REV. 250 MM	AC12147222	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 220 MM (CONO 12/14)
T110212300	TALLO NO CEMENTADO # 12 REV. 300 MM	AC12147224	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 240 MM (CONO 12/14)
T110213150	TALLO NO CEMENTADO # 13 REV. 150 MM	AC12147226	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 260 MM (CONO 12/14)
T110213200	TALLO NO CEMENTADO # 13 REV. 200 MM	AC12148216	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM X 160 MM (CONO 12/14)
T110213250	TALLO NO CEMENTADO # 13 REV. 250 MM	AC12148218	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM X 180 MM (CONO 12/14)
T110213300	TALLO NO CEMENTADO # 13 REV. 300 MM	AC12148219	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM x 195 mm (CONO 12/14)
T110214150	TALLO NO CEMENTADO # 14 REV. 150 MM	AC12148220	TALLO LCH
T110214200	TALLO NO CEMENTADO # 14 REV. 200 MM		
T110214250	TALLO NO CEMENTADO # 14 REV. 250 MM		
T110214300	TALLO NO CEMENTADO # 14 REV. 300 MM		
T110215150	TALLO NO CEMENTADO # 15 REV. 150 MM		
T110215200	TALLO NO CEMENTADO # 15 REV. 200 MM		
T110215250	TALLO NO CEMENTADO # 15 REV. 250 MM		
T110215300	TALLO NO CEMENTADO # 15 REV. 300 MM		
T110216150	TALLO NO CEMENTADO # 16 REV. 150 MM		
T110216200	TALLO NO CEMENTADO # 16 REV. 200 MM		
T110216250	TALLO NO CEMENTADO # 16 REV. 250 MM		
T110216300	TALLO NO CEMENTADO # 16 REV. 300 MM		
T110209150	TALLO NO CEMENTADO # 9 REV. 150 MM		
T110209200	TALLO NO CEMENTADO # 9 REV. 200 MM		

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

	TI10209250	TALLO NO CEMENTADO # 9 REV. 250 MM		INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM X 200 MM (CONO 12/14)
	TI10209300	TALLO NO CEMENTADO # 9 REV. 300 MM		
	AC12511100	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING NRO. 11 (CONO 12/14)	AC12148222	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM X 220 MM (CONO 12/14)
	AC12511300	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING NRO. 13 (CONO 12/14)	AC12148224	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM x 240 mm (CONO 12/14)
	AC12511500	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING NRO. 15 (CONO 12/14)	AC12148225	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM x 250 mm (CONO 12/14)
	AC12510700	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING NRO. 7 (CONO 12/14)	AC12148226	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM X 260 MM (CONO 12/14)
	AC12510900	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING NRO. 9 (CONO 12/14)	AC12140002	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. PULIDO ESPEJO (CONO 12/14)
	AC12520700	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING REV. NRO. 07 (CONO 12/14)	AC12140004	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. PULIDO ESPEJO CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK (CONO 12/14)
	AC12520900	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING REV. NRO. 09 (CONO 12/14)	AC12140006	TALLO LCH PRUEBA REF. (CONO 12/14)
	AC12521100	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING REV. NRO. 11 (CONO 12/14)	AC12140007	TALLO LCH PRUEBA STD. (CONO 12/14)
	AC12521300	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING REV. NRO. 13 (CONO 12/14)	AC12140008	TALLO LCH PRUEBA STD. REVISION (CONO 12/14)
	AC12521500	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING REV. NRO. 15 (CONO 12/14)	TI10210150	TALLO NO CEMENTADO # 10 REV. 150 MM
	AC12521700	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING REV. NRO. 17 (CONO 12/14)	TI10210200	TALLO NO CEMENTADO # 10 REV. 200 MM
	AC12530001	TALLO P/CADERA ESPECIAL CORTO PULIDO ESPEJO (CONO 12/14)	TI10210250	TALLO NO CEMENTADO # 10 REV. 250 MM
	AC12530002	TALLO P/CADERA ESPECIAL LARGO PULIDO ESPEJO (CONO 12/14)	TI10210300	TALLO NO CEMENTADO # 10 REV. 300 MM
	AC12550000	TALLO SPARING (PRI-LOCK) RECTO FINO PULIDO ESPEJO (CONO 12/14)	TI10211150	TALLO NO CEMENTADO # 11 REV. 150 MM
	AC12540000	TALLO SPARING RECTO PULIDO ESPEJO (CONO 12/14)	TI10211200	TALLO NO CEMENTADO # 11 REV. 200 MM
	AC12540001	TALLO SPARING RECTO PULIDO ESPEJO NRO 1 (CONO 12/14)	TI10211250	TALLO NO CEMENTADO # 11 REV. 250 MM
	CR12540001	TALLO SPARING RECTO PULIDO ESPEJO NRO 1 (CR- CO) (CONO 12/14)	TI10211300	TALLO NO CEMENTADO # 11 REV. 300 MM
	AC12540002	TALLO SPARING RECTO PULIDO ESPEJO NRO 2 (CONO 12/14)	TI10212150	TALLO NO CEMENTADO # 12 REV. 150 MM
	CR12540002	TALLO SPARING RECTO PULIDO ESPEJO NRO 2 (CR- CO) (CONO 12/14)	TI10212200	TALLO NO CEMENTADO # 12 REV. 200 MM
			TI10212250	TALLO NO CEMENTADO # 12 REV. 250 MM
			TI10212300	TALLO NO CEMENTADO # 12 REV. 300 MM

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

AC12540003	TALLO SPARING RECTO PULIDO ESPEJO NRO 3 (CONO 12/14)	TI10213150	TALLO NO CEMENTADO # 13 REV. 150 MM
CR12540003	TALLO SPARING RECTO PULIDO ESPEJO NRO 3 (CR-CO) (CONO 12/14)	TI10213200	TALLO NO CEMENTADO # 13 REV. 200 MM
AC12540004	TALLO SPARING RECTO PULIDO ESPEJO NRO 4 (CONO 12/14)	TI10213250	TALLO NO CEMENTADO # 13 REV. 250 MM
CR12540004	TALLO SPARING RECTO PULIDO ESPEJO NRO 4 (CR-CO) (CONO 12/14)	TI10213300	TALLO NO CEMENTADO # 13 REV. 300 MM
AC12540005	TALLO SPARING RECTO PULIDO ESPEJO NRO 5 (CONO 12/14)	TI10214150	TALLO NO CEMENTADO # 14 REV. 150 MM
CR12540005	TALLO SPARING RECTO PULIDO ESPEJO NRO 5 (CR-CO) (CONO 12/14)	TI10214200	TALLO NO CEMENTADO # 14 REV. 200 MM
RH16504022	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 22 x 40 mm	TI10214250	TALLO NO CEMENTADO # 14 REV. 250 MM
RH16504422	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 22 x 44 mm	TI10214300	TALLO NO CEMENTADO # 14 REV. 300 MM
RH16505022	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 22 X 50 MM	TI10215150	TALLO NO CEMENTADO # 15 REV. 150 MM
RH16503428	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 28 x 34 mm	TI10215200	TALLO NO CEMENTADO # 15 REV. 200 MM
RH16504028	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 28 X 40 MM	TI10215250	TALLO NO CEMENTADO # 15 REV. 250 MM
RH16504428	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 28 X 44 MM	TI10215300	TALLO NO CEMENTADO # 15 REV. 300 MM
RH16504828	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 28 X 48 MM	TI10216150	TALLO NO CEMENTADO # 16 REV. 150 MM
RH16505028	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 28 X 50 MM	TI10216200	TALLO NO CEMENTADO # 16 REV. 200 MM
RH16505428	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 28 X 54 MM	TI10216250	TALLO NO CEMENTADO # 16 REV. 250 MM
RH16506028	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 28 X 60 MM	TI10216300	TALLO NO CEMENTADO # 16 REV. 300 MM
AC16211025	ARANDELA Ø 10 MM X 25 MM - CHRISTENSEN	TI10209150	TALLO NO CEMENTADO # 9 REV. 150 MM
AC16211027	ARANDELA Ø 10 MM X 27 MM - CHRISTENSEN	TI10209200	TALLO NO CEMENTADO # 9 REV. 200 MM
AC16211030	ARANDELA Ø 10 MM X 30 MM - CHRISTENSEN	TI10209250	TALLO NO CEMENTADO # 9 REV. 250 MM
AC16211035	ARANDELA Ø 10 MM X 35 MM - CHRISTENSEN	TI10209300	TALLO NO CEMENTADO # 9 REV. 300 MM
AC16211127	ARANDELA Ø 11 MM X 27 MM - CHRISTENSEN	AC12511100	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING NRO. 11 (CONO 12/14)
AC16211215	ARANDELA Ø 12 MM X 15 MM - CHRISTENSEN	AC12511300	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING NRO. 13 (CONO 12/14)
		AC12511500	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING NRO. 15 (CONO 12/14)
		AC12510700	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING NRO. 7 (CONO 12/14)
		AC12510900	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING NRO. 9 (CONO 12/14)
		AC12520700	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING REV. NRO. 07 (CONO 12/14)
		AC12520900	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING REV.

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT



		ARANDELA Ø 12 MM X 15 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL			NRO. 09 (CONO 12/14)
	AC16611215	ARANDELA Ø 12 MM X 17 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL		AC12521100	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING REV. NRO. 11 (CONO 12/14)
	AC16211217	ARANDELA Ø 12 MM X 17 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL		AC12521300	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING REV. NRO. 13 (CONO 12/14)
	AC16611217	ARANDELA Ø 12 MM X 25 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL		AC12521500	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING REV. NRO. 15 (CONO 12/14)
	AC16211225	ARANDELA Ø 12 MM X 25 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL		AC12521700	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING REV. NRO. 17 (CONO 12/14)
	AC16611225	ARANDELA Ø 12 MM X 27 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL		AC12530001	TALLO P/CADERA ESPECIAL CORTO PULIDO ESPEJO (CONO 12/14)
	AC16211227	ARANDELA Ø 12 MM X 27 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL		AC12530002	TALLO P/CADERA ESPECIAL LARGO PULIDO ESPEJO (CONO 12/14)
	AC16611227	ARANDELA Ø 12 MM X 30 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL		AC12550000	TALLO SPARING (PRI-LOCK) RECTO FINO PULIDO ESPEJO (CONO 12/14)
	AC16211230	ARANDELA Ø 12 MM X 30 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL		AC12540000	TALLO SPARING RECTO PULIDO ESPEJO (CONO 12/14)
	AC16611230	ARANDELA Ø 12 MM X 35 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL		AC12540001	TALLO SPARING RECTO PULIDO ESPEJO NRO 1 (CONO 12/14)
	AC16211235	ARANDELA Ø 12 MM X 35 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL		CR12540001	TALLO SPARING RECTO PULIDO ESPEJO NRO 1 (CR-CO) (CONO 12/14)
	AC16611235	ARANDELA Ø 13 MM X 27 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL		AC12540002	TALLO SPARING RECTO PULIDO ESPEJO NRO 2 (CONO 12/14)
	AC16211327	ARANDELA Ø 14 MM X 30 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL		CR12540002	TALLO SPARING RECTO PULIDO ESPEJO NRO 2 (CR-CO) (CONO 12/14)
	AC16611430	ARANDELA Ø 14 MM X 15 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL		AC12540003	TALLO SPARING RECTO PULIDO ESPEJO NRO 3 (CONO 12/14)
	AC16211415	ARANDELA Ø 14 MM X 17 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL		CR12540003	TALLO SPARING RECTO PULIDO ESPEJO NRO 3 (CR-CO) (CONO 12/14)
	AC16611417	ARANDELA Ø 14 MM X 25 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL		AC12540004	TALLO SPARING RECTO PULIDO ESPEJO NRO 4 (CONO 12/14)
	AC16211425	ARANDELA Ø 14 MM X 27 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL		CR12540004	TALLO SPARING RECTO PULIDO ESPEJO NRO 4 (CR-CO) (CONO 12/14)
	AC16611427	ARANDELA Ø 15 MM X 27 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL		AC12540005	TALLO SPARING RECTO PULIDO ESPEJO NRO 5 (CONO 12/14)
	AC16211527	ARANDELA Ø 16MM X 27 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL		CR12540005	TALLO SPARING RECTO PULIDO ESPEJO NRO 5 (CR-CO) (CONO 12/14)
	AC16611627	ARANDELA Ø14 MM X 35 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL		RH16504022	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM
	AC16211435	ARO DE RETENCIÓN DIAM 22			
	RH16510022	ARO DE RETENCIÓN DIAM 28			
	RH16510028	CABEZA Ø 28 CONO RED. CUELLO EXTRA CORTO			
	AC16502800	CABEZA ANTILUXANTE Ø 28 CONO RED. CUELLO EXTRA LARGO			
	AC16502814	CABEZA ANTILUXANTE Ø 28 CONO RED. CUELLO CORTO			
	AC16502811	CABEZA ANTILUXANTE Ø 28 CONO RED. CUELLO			
	AC16502813				

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

	LARGO		22 x 40 mm
AC16502812	CABEZA ANTILUXANTE Ø 28 CONO RED. CUELLO MEDIO	RH16504422	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 22 x 44 mm
AC16502014	CABEZA Ø 20 CONO RED. CUELLO EXTRA CORTO	RH16505022	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 22 X 50 MM
AC16502214	CABEZA Ø 22 CONO RED. CUELLO EXTRA CORTO	RH16503428	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 28 x 34 mm
AC16502201	CABEZA Ø 22 CONO RED. CUELLO CORTO	RH16504028	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 28 X 40 MM
AC16502204	CABEZA Ø 22 CONO RED. CUELLO EXTRA LARGO	RH16504428	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 28 X 44 MM
AC16502203	CABEZA Ø 22 CONO RED. CUELLO LARGO	RH16504828	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 28 X 48 MM
AC16502202	CABEZA Ø 22 CONO RED. CUELLO MEDIO	RH16505028	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 28 X 50 MM
AC16502601	CABEZA Ø 26 CONO RED. CUELLO CORTO	RH16505428	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 28 X 54 MM
AC16502604	CABEZA Ø 26 CONO RED. CUELLO EXL	RH16506028	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 28 X 60 MM
AC16502603	CABEZA Ø 26 CONO RED. CUELLO LARGO	AC16211025	ARANDELA Ø 10 MM X 25 MM - CHRISTENSEN
AC16502602	CABEZA Ø 26 CONO RED. CUELLO MEDIO	AC16211027	ARANDELA Ø 10 MM X 27 MM - CHRISTENSEN
AC16502600	CABEZA Ø 26 CONO RED. CUELLO EXTRA CORTO	AC16211030	ARANDELA Ø 10 MM X 30 MM - CHRISTENSEN
AC16552801	CABEZA Ø 28 C/ ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK CUELLO CORTO	AC16211035	ARANDELA Ø 10 MM X 35 MM - CHRISTENSEN
AC16552803	CABEZA Ø 28 C/ ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK CUELLO LARGO	AC16211127	ARANDELA Ø 11 MM X 27 MM - CHRISTENSEN
AC16552802	CABEZA Ø 28 C/ ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK CUELLO MEDIO	AC16211215	ARANDELA Ø 12 MM X 15 MM - CHRISTENSEN
AC16502801	CABEZA Ø 28 CONO RED. CUELLO CORTO	AC16611215	ARANDELA Ø 12 MM X 15 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16502805	CABEZA Ø 28 CONO RED. CUELLO EXTRA EXTRA LARGO	AC16211217	ARANDELA Ø 12 MM X 17 MM - CHRISTENSEN
AC16502804	CABEZA Ø 28 CONO RED. CUELLO EXTRA LARGO	AC16611217	ARANDELA Ø 12 MM X 17 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16502802	CABEZA Ø 28 CONO RED. CUELLO MEDIO	AC16211225	ARANDELA Ø 12 MM X 25 MM - CHRISTENSEN
AC16522803	CABEZA Ø 28 CONO RED. MENOS PROFUNDO CORTO CUELLO LARGO	AC16611225	ARANDELA Ø 12 MM X 25 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16542805	CABEZA Ø 28 CONO RED. MENOS PROFUNDO LARGO CUELLO LARGO	AC16211227	ARANDELA Ø 12 MM X 27 MM - CHRISTENSEN
AC16532804	CABEZA Ø 28 CONO RED. MENOS PROFUNDO MEDIO CUELLO LARGO	AC16611227	ARANDELA Ø 12 MM X 27 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16502803	CABEZA Ø 28 CONO RED. CUELLO LARGO	AC16211230	ARANDELA Ø 12 MM X 30 MM - CHRISTENSEN
AC16512801	CABEZA Ø 28 CONO STD. CUELLO CORTO		
AC16512804	CABEZA Ø 28 CONO STD. CUELLO EXL		

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

AC16512803	CABEZA Ø 28 CONO STD. CUELLO LARGO	AC16611230	ARANDELA Ø 12 MM X 30 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16512802	CABEZA Ø 28 CONO STD. CUELLO MEDIO	AC16211235	ARANDELA Ø 12 MM X 35 MM - CHRISTENSEN
AC16503201	CABEZA Ø 32 CONO RED. CUELLO CORTO	AC16611235	ARANDELA Ø 12 MM X 35 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16503204	CABEZA Ø 32 CONO RED. CUELLO EXL	AC16211327	ARANDELA Ø 13 MM X 27 MM - CHRISTENSEN
AC16503203	CABEZA Ø 32 CONO RED. CUELLO LARGO	AC16211430	ARANDELA Ø 14 MM X 30 MM - CHRISTENSEN
AC16503202	CABEZA Ø 32 CONO RED. CUELLO MEDIO	AC16211415	ARANDELA Ø 14 MM X 15 MM - CHRISTENSEN
AC16513201	CABEZA Ø 32 CONO STD. CUELLO CORTO	AC16211417	ARANDELA Ø 14 MM X 17 MM - CHRISTENSEN
AC16513204	CABEZA Ø 32 CONO STD. CUELLO EXL	AC16211425	ARANDELA Ø 14 MM X 25 MM - CHRISTENSEN
AC16513203	CABEZA Ø 32 CONO STD. CUELLO LARGO	AC16211427	ARANDELA Ø 14 MM X 27 MM - CHRISTENSEN
AC16513202	CABEZA Ø 32 CONO STD. CUELLO MEDIO	AC16211527	ARANDELA Ø 15 MM X 27 MM - CHRISTENSEN
AC16503214	CABEZA Ø 32 CONO RED. CUELLO EXTRA CORTO	AC16211627	ARANDELA Ø 16 MM X 27 MM - CHRISTENSEN
CR10100101	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 28 CUELLO CORTO # ( - 3 )	AC16211435	ARANDELA Ø 14 MM X 35 MM - CHRISTENSEN
CR10100105	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 28 CUELLO EXTRA CORTO # ( - 6 )	RH16510022	ARO DE RETENCIÓN DIAM 22
CR10100104	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 28 CUELLO EXTRA LARGO # ( 6 )	RH16510028	ARO DE RETENCIÓN DIAM 28
CR10100103	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 28 CUELLO LARGO # ( 3 )	AC16502800	CABEZA Ø 28 CONO RED. CUELLO EXTRA CORTO
CR10100102	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 28 CUELLO MEDIO # ( 0 )	AC16502814	CABEZA ANTILUXANTE Ø 28 CONO RED. CUELLO EXTRA LARGO
CR10100204	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 22 CUELLO EXTRA LARGO # ( 6 )	AC16502811	CABEZA ANTILUXANTE Ø 28 CONO RED. CUELLO CORTO
CR10100203	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 22 CUELLO LARGO # ( 3 )	AC16502813	CABEZA ANTILUXANTE Ø 28 CONO RED. CUELLO LARGO
CR10100202	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 22 CUELLO MEDIO # ( 0 )	AC16502812	CABEZA ANTILUXANTE Ø 28 CONO RED. CUELLO MEDIO
AC16800000	CABEZA P/NO CEMENTADA CORTA	AC16502014	CABEZA Ø 20 CONO RED. CUELLO EXTRA CORTO
AC16800002	CABEZA P/NO CEMENTADA LARGA	AC16502214	CABEZA Ø 22 CONO RED. CUELLO EXTRA CORTO
AC16800001	CABEZA P/NO CEMENTADA MEDIANA	AC16502201	CABEZA Ø 22 CONO RED. CUELLO CORTO
AC16513901	CABEZA PARCIAL CUELLO CORTO Ø 39 CONO STANDARD	AC16502204	CABEZA Ø 22 CONO RED. CUELLO EXTRA LARGO
AC16514101	CABEZA PARCIAL CUELLO CORTO Ø 41 CONO STANDARD	AC16502203	CABEZA Ø 22 CONO RED. CUELLO LARGO
AC16514301	CABEZA PARCIAL CUELLO CORTO Ø 43 CONO	AC16502202	CABEZA Ø 22 CONO RED. CUELLO MEDIO

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

	STANDARD		
AC16514501	CABEZA PARCIAL CUELLO CORTO Ø 45 CONO STANDARD	AC16502601	CABEZA Ø 26 CONO RED. CUELLO CORTO
AC16514701	CABEZA PARCIAL CUELLO CORTO Ø 47 CONO STANDARD	AC16502604	CABEZA Ø 26 CONO RED. CUELLO EXL
AC16514901	CABEZA PARCIAL CUELLO CORTO Ø 49 CONO STANDARD	AC16502603	CABEZA Ø 26 CONO RED. CUELLO LARGO
AC16515101	CABEZA PARCIAL CUELLO CORTO Ø 51 CONO STANDARD	AC16502602	CABEZA Ø 26 CONO RED. CUELLO MEDIO
AC16515301	CABEZA PARCIAL CUELLO CORTO Ø 53 CONO STANDARD	AC16502600	CABEZA Ø 26 CONO RED. CUELLO EXTRA CORTO
AC16513903	CABEZA PARCIAL CUELLO LARGO Ø 39 CONO STANDARD	AC16552801	CABEZA Ø 28 C/ ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK CUELLO CORTO
AC16514103	CABEZA PARCIAL CUELLO LARGO Ø 41 CONO STANDARD	AC16552803	CABEZA Ø 28 C/ ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK CUELLO LARGO
AC16514303	CABEZA PARCIAL CUELLO LARGO Ø 43 CONO STANDARD	AC16552802	CABEZA Ø 28 C/ ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK CUELLO MEDIO
AC16514503	CABEZA PARCIAL CUELLO LARGO Ø 45 CONO STANDARD	AC16502801	CABEZA Ø 28 CONO RED. CUELLO CORTO
AC16514703	CABEZA PARCIAL CUELLO LARGO Ø 47 CONO STANDARD	AC16502805	CABEZA Ø 28 CONO RED. CUELLO EXTRA EXTRA LARGO
AC16514903	CABEZA PARCIAL CUELLO LARGO Ø 49 CONO STANDARD	AC16502804	CABEZA Ø 28 CONO RED. CUELLO EXTRA LARGO
AC16515103	CABEZA PARCIAL CUELLO LARGO Ø 51 CONO STANDARD	AC16502802	CABEZA Ø 28 CONO RED. CUELLO MEDIO
AC16515303	CABEZA PARCIAL CUELLO LARGO Ø 53 CONO STANDARD	AC16522803	CABEZA Ø 28 CONO RED. MENOS PROFUNDO CORTO CUELLO LARGO
AC16200000	CABEZAL CHRISTENSEN	AC16542805	CABEZA Ø 28 CONO RED. MENOS PROFUNDO LARGO CUELLO LARGO
AL16200000	CABEZAL CHRISTENSEN - ALUMINIO	AC16532804	CABEZA Ø 28 CONO RED. MENOS PROFUNDO MEDIO CUELLO LARGO
AC16220000	CABEZAL CHRISTENSEN CONO ESPECIAL	AC16502803	CABEZA Ø 28 CONO RED. CUELLO LARGO
T80000001	CABEZAL PARA ENDOPROTESIS DE CADERA TI	AC16512801	CABEZA Ø 28 CONO STD. CUELLO CORTO
TP16540044	CUPULA NO CEMENTADA 44	AC16512804	CABEZA Ø 28 CONO STD. CUELLO EXL
TP16540046	CUPULA NO CEMENTADA 46	AC16512803	CABEZA Ø 28 CONO STD. CUELLO LARGO
TP16540048	CUPULA NO CEMENTADA 48	AC16512802	CABEZA Ø 28 CONO STD. CUELLO MEDIO
TP16540050	CUPULA NO CEMENTADA 50	AC16503201	CABEZA Ø 32 CONO RED. CUELLO CORTO
TP16540052	CUPULA NO CEMENTADA 52	AC16503204	CABEZA Ø 32 CONO RED. CUELLO EXL
TP16540054	CUPULA NO CEMENTADA 54	AC16503203	CABEZA Ø 32 CONO RED. CUELLO LARGO
TP16540056	CUPULA NO CEMENTADA 56	AC16503202	CABEZA Ø 32 CONO RED. CUELLO MEDIO
TP16540058	CUPULA NO CEMENTADA 58		

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

TP16540060	CUPULA NO CEMENTADA 60	AC16513201	CABEZA Ø 32 CONO STD. CUELLO CORTO
TP16540062	CUPULA NO CEMENTADA 62	AC16513204	CABEZA Ø 32 CONO STD. CUELLO EXL
TP16540064	CUPULA NO CEMENTADA 64	AC16513203	CABEZA Ø 32 CONO STD. CUELLO LARGO
RH16502240	CUPULA ACETABULAR ALETADA Ø 22 X 40	AC16513202	CABEZA Ø 32 CONO STD. CUELLO MEDIO
RH16502242	CUPULA ACETABULAR ALETADA Ø 22 X 42	AC16503214	CABEZA Ø 32 CONO RED. CUELLO EXTRA CORTO
RH16502244	CUPULA ACETABULAR ALETADA Ø 22 X 44	CR10100101	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 28 CUELLO CORTO # ( -3 )
RH16502250	CUPULA ACETABULAR ALETADA Ø 22 X 50	CR10100105	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 28 CUELLO EXTRA CORTO # ( -6 )
RH16502254	CUPULA ACETABULAR ALETADA Ø 22 X 54	CR10100104	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 28 CUELLO EXTRA LARGO # ( 6 )
RH16512240	CUPULA ACETABULAR Ø 22 X 40 LR	CR10100103	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 28 CUELLO LARGO # ( 3 )
RH16512242	CUPULA ACETABULAR Ø 22 X 42 LR	CR10100102	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 28 CUELLO MEDIO # ( 0 )
RH16512244	CUPULA ACETABULAR Ø 22 X 44 LR	CR10100204	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 22 CUELLO EXTRA LARGO # ( 6 )
RH16512250	CUPULA ACETABULAR Ø 22 X 50 LR	CR10100203	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 22 CUELLO LARGO # ( 3 )
RH16512254	CUPULA ACETABULAR Ø 22 X 54 LR	CR10100202	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 22 CUELLO MEDIO # ( 0 )
AP16521240	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 40 CUELLO CORTO	AC16800000	CABEZA P/NO CEMENTADA CORTA
AP16521244	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 44 CUELLO CORTO	AC16800002	CABEZA P/NO CEMENTADA LARGA
AP16523244	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 44 CUELLO LARGO	AC16800001	CABEZA P/NO CEMENTADA MEDIANA
AP16522244	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 44 CUELLO MEDIO	AC16513901	CABEZA PARCIAL CUELLO CORTO Ø 39 CONO STANDARD
AP16521250	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 50 CUELLO CORTO	AC16514101	CABEZA PARCIAL CUELLO CORTO Ø 41 CONO STANDARD
AP16523250	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 50 CUELLO LARGO	AC16514301	CABEZA PARCIAL CUELLO CORTO Ø 43 CONO STANDARD
AP16522250	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 50 CUELLO MEDIO	AC16514501	CABEZA PARCIAL CUELLO CORTO Ø 45 CONO STANDARD
AP16521254	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 54 CUELLO CORTO	AC16514701	CABEZA PARCIAL CUELLO CORTO Ø 47 CONO STANDARD
AP16523254	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 54 CUELLO LARGO	AC16514901	CABEZA PARCIAL
AP16522254	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 54 CUELLO MEDIO		
AP16521644	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 44 CUELLO CORTO		
AP16524644	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 44 CUELLO EXTRALARGO		
AP16523644	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 44 CUELLO LARGO		
AP16522644	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 44 CUELLO MEDIO		
AP16521650	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 50 CUELLO CORTO		
AP16524650	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 50 CUELLO EXTRALARGO		
AP16523650	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 50 CUELLO LARGO		
AP16522650	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 50 CUELLO MEDIO		

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

AP16521654	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 54 CUELLO CORTO		CUELLO CORTO Ø 49 CONO STANDARD
AP16524654	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 54 CUELLO EXTRALARGO	AC16515101	CABEZA PARCIAL CUELLO CORTO Ø 51 CONO STANDARD
AP16523654	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 54 CUELLO LARGO	AC16515301	CABEZA PARCIAL CUELLO CORTO Ø 53 CONO STANDARD
AP16522654	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 54 CUELLO MEDIO	AC16513903	CABEZA PARCIAL CUELLO LARGO Ø 39 CONO STANDARD
AP16521844	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 44 CUELLO CORTO	AC16514103	CABEZA PARCIAL CUELLO LARGO Ø 41 CONO STANDARD
AP16524844	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 44 CUELLO EXTRALARGO	AC16514303	CABEZA PARCIAL CUELLO LARGO Ø 43 CONO STANDARD
AP16523844	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 44 CUELLO LARGO	AC16514503	CABEZA PARCIAL CUELLO LARGO Ø 45 CONO STANDARD
AP16522844	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 44 CUELLO MEDIO	AC16514703	CABEZA PARCIAL CUELLO LARGO Ø 47 CONO STANDARD
AP16521850	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 50 CUELLO CORTO	AC16514903	CABEZA PARCIAL CUELLO LARGO Ø 49 CONO STANDARD
AP16524850	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 50 CUELLO EXTRALARGO	AC16515103	CABEZA PARCIAL CUELLO LARGO Ø 51 CONO STANDARD
AP16523850	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 50 CUELLO LARGO	AC16515303	CABEZA PARCIAL CUELLO LARGO Ø 53 CONO STANDARD
AP16522850	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 50 CUELLO MEDIO	AC16200000	CABEZAL CHRISTENSEN
AP16523854	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 54 CUELLO LARGO	AL16200000	CABEZAL CHRISTENSEN - ALUMINIO
AP16522854	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 54 CUELLO MEDIO	AC16220000	CABEZAL CHRISTENSEN CONO ESPECIAL
AP16521854	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 54 CUELLO CORTO	TI80000001	CABEZAL PARA ENDOPROTESIS DE CADERA TI
AP16521856	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 56 CUELLO CORTO	TP16540044	CUPULA NO CEMENTADA 44
AP16524856	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 56 CUELLO EXTRALARGO	TP16540046	CUPULA NO CEMENTADA 46
AP16523856	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 56 CUELLO LARGO	TP16540048	CUPULA NO CEMENTADA 48
AP16522856	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 56 CUELLO MEDIO	TP16540050	CUPULA NO CEMENTADA 50
AP16524858	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 58 CUELLO EXTRALARGO	TP16540052	CUPULA NO CEMENTADA 52
AP16523858	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 58 CUELLO LARGO	TP16540054	CUPULA NO CEMENTADA 54
AP16522858	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 58 CUELLO MEDIO	TP16540056	CUPULA NO CEMENTADA 56
AP16521860	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 60 CUELLO CORTO	TP16540058	CUPULA NO CEMENTADA 58
AP16524860	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 60 CUELLO EXTRALARGO	TP16540060	CUPULA NO CEMENTADA 60
AP16523860	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 60 CUELLO LARGO	TP16540062	CUPULA NO CEMENTADA 62
AP16522860	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 60 CUELLO MEDIO		
AP16521344	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 44 CUELLO CORTO		
AP16524344	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 44 CUELLO EXTRALARGO		
AP16523344	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 44 CUELLO LARGO		
AP16522344	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 44 CUELLO MEDIO		

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

AP16521350	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 50 CUELLO CORTO	TP16540064	CUPULA NO CEMENTADA 64
AP16524350	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 50 CUELLO EXTRALARGO	RH16502240	CUPULA ACETABULAR ALETADA Ø 22 X 40
AP16523350	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 50 CUELLO LARGO	RH16502242	CUPULA ACETABULAR ALETADA Ø 22 X 42
AP16522350	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 50 CUELLO MEDIO	RH16502244	CUPULA ACETABULAR ALETADA Ø 22 X 44
AP16521354	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 54 CUELLO CORTO	RH16502250	CUPULA ACETABULAR ALETADA Ø 22 X 50
AP16524354	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 54 CUELLO EXTRALARGO	RH16502254	CUPULA ACETABULAR ALETADA Ø 22 X 54
AP16523354	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 54 CUELLO LARGO	RH16512240	CUPULA ACETABULAR Ø 22 X 40 LR
AP16522354	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 54 CUELLO MEDIO	RH16512242	CUPULA ACETABULAR Ø 22 X 42 LR
AP16521356	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 56 CUELLO CORTO	RH16512244	CUPULA ACETABULAR Ø 22 X 44 LR
AP16524356	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 56 CUELLO EXTRALARGO	RH16512250	CUPULA ACETABULAR Ø 22 X 50 LR
AP16523356	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 56 CUELLO LARGO	RH16512254	CUPULA ACETABULAR Ø 22 X 54 LR
AP16522356	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 56 CUELLO MEDIO	AP16521240	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 40 CUELLO CORTO
AP16521358	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 58 CUELLO CORTO	AP16521244	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 44 CUELLO CORTO
AP16524358	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 58 CUELLO EXTRALARGO	AP16523244	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 44 CUELLO LARGO
AP16523358	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 58 CUELLO LARGO	AP16522244	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 44 CUELLO MEDIO
AP16522358	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 58 CUELLO MEDIO	AP16521250	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 50 CUELLO CORTO
AP16521360	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 60 CUELLO CORTO	AP16523250	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 50 CUELLO LARGO
AP16524360	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 60 CUELLO EXTRALARGO	AP16522250	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 50 CUELLO MEDIO
AP16523360	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 60 CUELLO LARGO	AP16521254	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 54 CUELLO CORTO
AP16522360	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 60 CUELLO MEDIO	AP16523254	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 54 CUELLO LARGO
AP16531245	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 28 X 45 CUELLO CORTO	AP16522254	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 54 CUELLO MEDIO
AP16551245	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 28 X 45 CUELLO LARGO	AP16521644	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 44 CUELLO CORTO
AP16541245	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 28 X 45 CUELLO MEDIO	AP16524644	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 44 CUELLO EXTRALARGO
AP16531250	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 28 X 50 CUELLO CORTO	AP16523644	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 44 CUELLO LARGO
AP16551250	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 28 X 50 CUELLO LARGO	AP16522644	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 44 CUELLO MEDIO
AP16541250	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 28 X 50 CUELLO MEDIO	AP16521650	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 50 CUELLO CORTO
AP16531254	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 28 X 54	AP16524650	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 50 CUELLO EXTRALARGO
		AP16523650	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 50 CUELLO LARGO
		AP16522650	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 50 CUELLO MEDIO

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

	CUELLO CORTO		CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 54 CUELLO CORTO
AP16551254	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 28 X 54 CUELLO LARGO	AP16521654	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 54 CUELLO EXTRALARGO
AP16541254	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 28 X 54 CUELLO MEDIO	AP16523654	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 54 CUELLO LARGO
AP16531345	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 32 X 45 CUELLO CORTO	AP16522654	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 54 CUELLO MEDIO
AP16551345	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 32 X 45 CUELLO LARGO	AP16521844	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 44 CUELLO CORTO
AP16531350	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 32 X 50 CUELLO CORTO	AP16524844	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 44 CUELLO EXTRALARGO
AP16551350	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 32 X 50 CUELLO LARGO	AP16523844	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 44 CUELLO LARGO
AC16540000	CUPULA METALICA NO CEMENTADA	AP16522844	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 44 CUELLO MEDIO
T110300242	CUPULA NO CEMENTADA # 42	AP16521850	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 50 CUELLO CORTO
T110300244	CUPULA NO CEMENTADA # 44	AP16524850	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 50 CUELLO EXTRALARGO
T110300246	CUPULA NO CEMENTADA # 46	AP16523850	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 50 CUELLO LARGO
T110300248	CUPULA NO CEMENTADA # 48	AP16522850	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 50 CUELLO MEDIO
T110300250	CUPULA NO CEMENTADA # 50	AP16523854	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 54 CUELLO LARGO
T110300252	CUPULA NO CEMENTADA # 52	AP16522854	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 54 CUELLO MEDIO
T110300254	CUPULA NO CEMENTADA # 54	AP16521854	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 54 CUELLO CORTO
T110300256	CUPULA NO CEMENTADA # 56	AP16521856	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 56 CUELLO CORTO
T110300258	CUPULA NO CEMENTADA # 58	AP16524856	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 56 CUELLO EXTRALARGO
T110300260	CUPULA NO CEMENTADA # 60	AP16523856	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 56 CUELLO LARGO
T110300262	CUPULA NO CEMENTADA # 62	AP16522856	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 56 CUELLO MEDIO
T110300264	CUPULA NO CEMENTADA # 64	AP16524858	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 58 CUELLO EXTRALARGO
RH16540000	CUPULA PLASTICA NO CEMENTADA	AP16523858	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 58 CUELLO LARGO
RH16532032	CUPULA TIPO MULLER 20X 32 CON PARED POS	AP16522858	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 58 CUELLO MEDIO
RH16532640	CUPULA TIPO MULLER 26 X 40 CON PARED POS	AP16521860	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 60 CUELLO CORTO
RH16522840	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 40 RETENTIVA	AP16524860	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 60 CUELLO EXTRALARGO
RH16532644	CUPULA TIPO MULLER Ø 26 X 44 CON PARED POS	AP16523860	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 60 CUELLO LARGO
RH16532650	CUPULA TIPO MULLER Ø 26 X 50 CON PARED POS	AP16522860	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 60 CUELLO MEDIO
RH16532654	CUPULA TIPO MULLER Ø 26 X 54 CON PARED POS	AP16521344	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 44 CUELLO CORTO

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT



RH16532658	CUPULA TIPO MULLER Ø 26 X 58 CON PARED POS		CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 44 CUELLO EXTRALARGO
RH16532840	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 40 CON PARED POS	AP16524344	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 44 CUELLO LARGO
RH16532844	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 44 CON PARED POS	AP16523344	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 44 CUELLO MEDIO
RH16522844	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 44 RETENTIVA	AP16522344	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 50 CUELLO CORTO
RH16532850	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 50 CON PARED POS	AP16521350	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 50 CUELLO EXTRALARGO
RH16522850	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 50 RETENTIVA	AP16524350	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 50 CUELLO LARGO
RH16532854	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 54 CON PARED POS	AP16523350	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 50 CUELLO MEDIO
RH16522854	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 54 RETENTIVA	AP16522350	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 54 CUELLO CORTO
RH16532856	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 56 CON PARED POS	AP16521354	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 54 CUELLO EXTRALARGO
RH16532858	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 58 CON PARED POS		CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 54 CUELLO LARGO
RH16522858	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 58 RETENTIVA	AP16524354	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 54 CUELLO MEDIO
RH16532860	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 60 CON PARED POS	AP16523354	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 54 CUELLO CORTO
RH16532862	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 62 CON PARED POS		CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 54 CUELLO EXTRALARGO
RH16532864	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 64 CON PARED POS	AP16522354	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 56 CUELLO CORTO
RH16532944	CUPULA TIPO MULLER Ø 32 X 44 CON PARED POS	AP16521356	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 56 CUELLO
RH16523244	CUPULA TIPO MULLER Ø 32 X 44 RETENTIVA	AP16524356	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 56 CUELLO EXTRALARGO
RH16532950	CUPULA TIPO MULLER Ø 32 X 50 CON PARED POS	AP16523356	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 56 CUELLO LARGO
RH16523250	CUPULA TIPO MULLER Ø 32 X 50 RETENTIVA	AP16522356	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 56 CUELLO MEDIO
RH16532954	CUPULA TIPO MULLER Ø 32 X 54 CON PARED POS	AP16521358	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 58 CUELLO CORTO
RH16523254	CUPULA TIPO MULLER Ø 32 X 54 RETENTIVA		CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 58 CUELLO EXTRALARGO
RH16532958	CUPULA TIPO MULLER Ø 32 X 58 CON PARED POS	AP16524358	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 58 CUELLO LARGO
AP16202603	ENDOPROTESIS CADERA	AP16522358	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 58 CUELLO MEDIO
TP16202603	ENDOPROTESIS CADERA	AP16521360	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 60 CUELLO CORTO
AC16590000	MALLA DE REFUERZO ACETABULAR 15 X 15		CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 60 CUELLO EXTRALARGO
AC16570040	REFUERZO ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 40 MM DER.	AP16524360	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 60 CUELLO LARGO
AC16570140	REFUERZO ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 40 MM IZQ.	AP16523360	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 60 CUELLO MEDIO
AC16570045	REFUERZO ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 45 MM DER.	AP16531245	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 28 X 45 CUELLO CORTO
AC16570145	REFUERZO ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 45 MM IZQ.		CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 28 X 45 CUELLO LARGO
AC16570050	REFUERZO ACETABULAR	AP16541245	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 28 X

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

		TIPO BUSCH NEIDDER 50 MM DER.		45 CUELLO MEDIO
	AC16570150	REFUERZO ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 50 MM IZQ.	AP16531250	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 28 X 50 CUELLO CORTO
	AC16570055	REFUERZO ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 55 MM DER.	AP16551250	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 28 X 50 CUELLO LARGO
	AC16570155	REFUERZO ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 55 MM IZQ.	AP16541250	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 28 X 50 CUELLO MEDIO
	AC16570060	REFUERZO ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 60 MM DER.	AP16531254	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 28 X 54 CUELLO CORTO
	AC16570160	REFUERZO ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 60 MM IZQ.	AP16551254	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 28 X 54 CUELLO LARGO
	AC16560040	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 40 MM DER.	AP16541254	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 28 X 54 CUELLO MEDIO
	AC16560140	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 40 MM IZQ.	AP16531345	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 32 X 45 CUELLO CORTO
	AC16560045	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 45 MM DER.	AP16551345	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 32 X 45 CUELLO LARGO
	AC16560145	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 45 MM IZQ.	AP16531350	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 32 X 50 CUELLO CORTO
	AC16560050	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 50 MM DER.	AP16551350	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 32 X 50 CUELLO LARGO
	AC16560150	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 50 MM IZQ.	AC16540000	CUPULA METALICA NO CEMENTADA
	AC16560055	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 55 MM DER.	TI10300242	CUPULA NO CEMENTADA # 42
	AC16560155	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 55 MM IZQ.	TI10300244	CUPULA NO CEMENTADA # 44
	AC16560060	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 60 MM DER.	TI10300246	CUPULA NO CEMENTADA # 46
	AC16560160	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 60 MM IZQ.	TI10300248	CUPULA NO CEMENTADA # 48
	AC16580040	REFUERZO ACETABULAR TIPO MULLER 40 MM	TI10300250	CUPULA NO CEMENTADA # 50
	AC16580045	REFUERZO ACETABULAR TIPO MULLER 45 MM	TI10300252	CUPULA NO CEMENTADA # 52
	AC16580050	REFUERZO ACETABULAR TIPO MULLER 50 MM	TI10300254	CUPULA NO CEMENTADA # 54
	AC16580055	REFUERZO ACETABULAR TIPO MULLER 55 MM	TI10300256	CUPULA NO CEMENTADA # 56
	AC16580060	REFUERZO ACETABULAR TIPO MULLER 60 MM	TI10300258	CUPULA NO CEMENTADA # 58
	AC16431502	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM x 150 MM	TI10300260	CUPULA NO CEMENTADA # 60
	AC16432181	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM x 180 MM	TI10300262	CUPULA NO CEMENTADA # 62
	AC16432002	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM x 200 MM	TI10300264	CUPULA NO CEMENTADA # 64
	AC16432152	TALLO INTERC. REVISIÓN	RH16540000	CUPULA PLASTICA NO CEMENTADA

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

	CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM x 215MM	RH16532032	CUPULA TIPO MULLER 20X 32CON PARED POS
AC16432202	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM x 220 MM	RH16532640	CUPULA TIPO MULLER 26 X 40 CON PARED POS
AC16431503	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM x 150 MM	RH16522840	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 40 RETENTIVA
AC16432003	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM x 200 MM	RH16532644	CUPULA TIPO MULLER Ø 26 X 44 CON PARED POS
AC16432203	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM x 220 MM	RH16532650	CUPULA TIPO MULLER Ø 26 X 50 CON PARED POS
AC16432803	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM x 280 MM	RH16532654	CUPULA TIPO MULLER Ø 26 X 54 CON PARED POS
AC16431504	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 15 MM x 150 MM	RH16532658	CUPULA TIPO MULLER Ø 26 X 58 CON PARED POS
AC16432004	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 15 MM x 200 MM	RH16532840	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 40 CON PARED POS
AC16432204	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 15 MM x 220 MM	RH16532844	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 44 CON PARED POS
AC16431505	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 17,5 MM x 150 MM	RH16522844	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 44 RETENTIVA
AC16431805	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 17,5 MM x 180 MM	RH16532850	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 50 CON PARED POS
AC16432005	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 17,5 MM x 200 MM	RH16522850	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 50 RETENTIVA
AC16432205	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 17,5 MM x 220 MM	RH16532854	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 54 CON PARED POS
AC16431506	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 20 MM x 150 MM	RH16522854	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 54 RETENTIVA
AC16431806	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 20 MM x 180 MM	RH16532856	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 56 CON PARED POS
AC16432006	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA	RH16532858	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 58 CON PARED POS
		RH16522858	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 58 RETENTIVA
		RH16532860	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 60 CON PARED POS
		RH16532862	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 62 CON PARED POS
		RH16532864	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 64 CON PARED POS
		RH16532944	CUPULA TIPO MULLER Ø 32 X 44 CON PARED POS
		RH16523244	CUPULA TIPO MULLER Ø 32 X 44 RETENTIVA
		RH16532950	CUPULA TIPO MULLER Ø 32 X 50 CON PARED POS
		RH16523250	CUPULA TIPO MULLER Ø 32 X 50 RETENTIVA
		RH16532954	CUPULA TIPO MULLER Ø 32 X 54 CON PARED POS
		RH16523254	CUPULA TIPO MULLER Ø 32 X 54 RETENTIVA
		RH16532958	CUPULA TIPO MULLER Ø 32 X 58 CON PARED POS
		AP16202603	ENDOPROTESIS CADERA
		TP16202603	ENDOPROTESIS CADERA
		AC16590000	MALLA DE REFUERZO ACETABULAR 15 X 15
		AC16570040	REFUERZO

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

		MONOBLOCK 20 MM x 200 MM			ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 40 MM DER.
	AC16431501	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM x 150 MM		AC16570140	REFUERZO ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 40 MM IZQ.
	AC16431801	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM X 180MM		AC16570045	REFUERZO ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 45 MM DER.
	AC16431901	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM X 190 MM		AC16570145	REFUERZO ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 45 MM IZQ.
	AC16432001	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM X 200 MM		AC16570050	REFUERZO ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 50 MM DER.
	AC16432151	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM x 215 MM		AC16570150	REFUERZO ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 50 MM IZQ.
	AC16432201	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM x 220 MM		AC16570055	REFUERZO ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 55 MM DER.
	AC16432701	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM x 270 MM		AC16570155	REFUERZO ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 55 MM IZQ.
	AC16430002	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM		AC16570060	REFUERZO ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 60 MM DER.
	AC16430004	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 15 MM		AC16570160	REFUERZO ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 60 MM IZQ.
	AC16430005	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 17,5 MM		AC16560040	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 40 MM DER.
	AC16420000	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA REV.		AC16560140	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 40 MM IZQ.
	AC16430003	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM		AC16560045	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 45 MM DER.
	AC16430006	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 20 MM		AC16560145	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 45 MM IZQ.
	AC16430001	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM		AC16560050	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 50 MM DER.
	AC16400000	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 7,5		AC16560150	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 50 MM IZQ.
	AC16400001	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 10		AC16560055	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 55 MM DER.
	AC16400002	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 12,5			

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

AC16400003	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 15,00		REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 55 MM IZQ.
AC16400004	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 17,5	AC16560155	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 60 MM DER.
AC16400005	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 20	AC16560060	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 60 MM IZQ.
AC16415101	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 150 MM	AC16560160	REFUERZO ACETABULAR TIPO MULLER 40 MM
AC16416101	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 160 MM	AC16580040	REFUERZO ACETABULAR TIPO MULLER 45 MM
AC16417501	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 175 MM	AC16580045	REFUERZO ACETABULAR TIPO MULLER 50 MM
AC16418101	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 180 MM	AC16580050	REFUERZO ACETABULAR TIPO MULLER 55 MM
AC16418501	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 185 MM	AC16580055	REFUERZO ACETABULAR TIPO MULLER 60 MM
AC16420101	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 200 MM	AC16580060	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM x 150 MM
AC16422101	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 220 MM	AC16431502	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM x 180 MM
AC16423101	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 230 MM	AC16432181	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM x 200 MM
AC16424101	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 240 MM	AC16432002	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM x 215MM
AC16426501	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 265 MM	AC16432152	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM x 220 MM
AC16415102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 150 MM	AC16432202	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM x 150 MM
AC16416102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 160 MM	AC16431503	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM x 200 MM
AC16418102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 180 MM	AC16432003	TALLO INTERC. REVISIÓN
AC16421902	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 190 MM	AC16432203	
AC16420102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 200 MM		
AC16421502	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 210MM		
AC16421102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 215MM		
AC16422102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 220 MM		

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

	AC16423102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 230 MM			CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM X 220 MM
	AC16424102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 240 MM			TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM x 280 MM
	AC16425102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 250 MM		AC16432803	
	AC16426102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 260 MM			TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 15 MM x 150 MM
	AC16415103	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 150 MM		AC16431504	
	AC16418103	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 180 MM			TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 15 MM x 200 MM
	AC16420103	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 200 MM		AC16432004	
	AC16422103	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 220 MM			TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 15 MM x 220 MM
	AC16423103	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 230 MM		AC16432204	
	AC16424103	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 240 MM			TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 17,5 MM x 150 MM
	AC16425103	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 250 MM		AC16431505	
	AC16427103	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 270 MM			TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 17,5 MM X 180 MM
	AC16415104	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 17,50 X 150 MM		AC16431805	
	AC16418104	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 17,50 X 180 MM			TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 17,5 MM x 200 MM
	AC16420104	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 17,50 X 200 MM		AC16432005	
	AC16422104	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 17,50 X 220 MM			TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 17,5 MM x 220 MM
	AC16423104	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 17,50 X 230 MM		AC16431506	
	AC16424104	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 17,50 X 240 MM			TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 20 MM x 150 MM
	AC16415105	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 20,00 X 150 MM		AC16431806	
	AC16418105	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 20,00 X 180 MM			TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 20 MM x 180 MM
				AC16432006	
				AC16431501	
					TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

	AC16420105	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 20,00 X 200 MM			P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MMx 150 MM
	AC16422105	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 20,00 X 220 MM		AC16431801	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM X 180MM
	AC16423105	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 20,00 X 230 MM		AC16431901	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM X 190 MM
	AC16424105	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 20,00 X 240 MM		AC16432001	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM X 200 MM
	AC16415100	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 7,50 X 150 MM		AC16432151	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MMx 215 MM
	AC16416100	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 7,50 X 160 MM		AC16432201	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM x 220 MM
	AC16418100	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 7,50 X 180 MM		AC16432701	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MMx 270 MM
	AC16419000	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 7,50 X 190 MM		AC16430002	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/ CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM
	AC16420100	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 7,50 X 200 MM		AC16430004	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/ CAUTIVA MONOBLOCK 15 MM
	AC16422100	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 7,50 X 220 MM		AC16430005	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/ CAUTIVA MONOBLOCK 17,5 MM
	AC16423100	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 7,50 X 230 MM		AC16420000	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/ CAUTIVA REV.
	AC16424100	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 7,50 X 240 MM		AC16430003	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM
	AC16310001	TALLO LCH INTERCAMBIABLE PULIDO ESPEJO REF.		AC16430006	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 20 MM
	AC16301120	TALLO LCH INTERCAMBIABLE PULIDO ESPEJO REF. REV. X 200MM		AC16430001	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM
	AC16301220	TALLO LCH INTERCAMBIABLE PULIDO ESPEJO STD REV. 200MM		AC16400000	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 7,5
	AC16301222	TALLO LCH INTERCAMBIABLE PULIDO ESPEJO STD REV. 220MM			
	AC16320002	TALLO LCH INTERCAMBIABLE PULIDO ESPEJO STD.			
	AC16307102	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 7 MM			
	AC16307118	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 7 MMx 180 MM			
	AC16307120	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 7 MMx 200 MM			

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

	AC16307122	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 7 MM x 220 MM	AC16400001	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 10
	AC16307128	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 7 MM x 280 MM	AC16400002	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 12,5
	AC16308110	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 8 MM	AC16400003	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 15,00
	AC16308122	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 8 MM x 220 mm	AC16400004	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 17,5
	AC16308124	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 8 MM x 240 mm	AC16400005	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 20
	AC16300001	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. PULIDO ESPEJO	AC16415101	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 150 MM
	AC16300005	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. PULIDO ESPEJO CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK	AC16416101	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 160 MM
	AC16300100	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV.	AC16417501	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 175 MM
	AC16300114	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 140MM	AC16418101	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 180 MM
	AC16300116	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 160MM	AC16418501	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 185 MM
	AC16300117	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 170MM	AC16420101	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 200 MM
	AC16300175	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 175MM	AC16422101	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 220 MM
	AC16300118	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 180MM	AC16423101	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 230 MM
	AC16300119	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 190MM	AC16424101	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 240 MM
	AC16300195	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 195MM	AC16426501	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 10,00 X 265 MM
	AC16300120	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 200MM	AC16415102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 150 MM
	AC16300121	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 210MM	AC16416102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 160 MM
	AC16300122	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 220MM	AC16418102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 180 MM
	AC16300123	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 230MM	AC16421902	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 190 MM
	AC16300235	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 235MM	AC16420102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 200 MM
			AC16421502	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 210MM

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT



	AC16300124	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 240MM		AC16421102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 215MM
	AC16300125	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 250MM		AC16422102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 220 MM
	AC16300127	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 270MM		AC16423102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 230 MM
	AC16300128	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 280MM		AC16424102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 240 MM
	AC16300130	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 300MM		AC16425102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 250 MM
	AC16308120	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF.. FINO 8 MM x 200 mm		AC16426102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 12,50 X 260 MM
	AC16308118	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF.FINO 8 MM x 180 MM		AC16415103	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 150 MM
	AC16300802	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD FINO 8 MM		AC16418103	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 180 MM
	AC16300213	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. 135MM		AC16420103	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 200 MM
	AC16300216	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. 160MM		AC16422103	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 220 MM
	AC16300217	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. 170MM		AC16423103	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 230 MM
	AC16302175	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. 175MM		AC16424103	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 240 MM
	AC16300218	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. 180MM		AC16425103	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 250 MM
	AC16300219	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. 190MM		AC16427103	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 15,00 X 270 MM
	AC16302195	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. 195MM		AC16415104	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 17,50 X 150 MM
	AC16300220	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. 200MM		AC16418104	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 17,50 X 180 MM
	AC16300221	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. 210MM		AC16420104	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 17,50 X 200 MM
	AC16300222	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. 220MM		AC16422104	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 17,50 X 220 MM
	AC16300223	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. 230MM		AC16423104	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 17,50 X 230 MM
	AC16300224	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV. 240MM		AC16424104	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV. 17,50 X 240 MM

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

	AC16300225	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.250MM		AC16415105	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.20,00 X 150 MM
	AC16300226	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.260MM		AC16418105	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.20,00 X 180 MM
	AC16300227	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.270MM		AC16420105	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.20,00 X 200 MM
	AC16300228	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.280MM		AC16422105	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.20,00 X 220 MM
	AC16300230	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.300MM		AC16423105	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.20,00 X 230 MM
	AC16300602	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 6 MM		AC16424105	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.20,00 X 240 MM
	AC16300702	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM		AC16415100	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.7,50 X 150 MM
	AC16300703	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM CONO CORTO		AC16416100	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.7,50 X 160 MM
	AC16300704	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM CONO EXTRACORTO		AC16418100	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.7,50 X 180 MM
	AC16300716	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 160 MM		AC16419000	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.7,50 X 190 MM
	AC16300718	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 180 MM		AC16420100	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.7,50 X 200 MM
	AC16300720	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 200 MM		AC16422100	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.7,50 X 220 MM
	AC16300722	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 220 MM		AC16423100	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.7,50 X 230 MM
	AC16300724	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 240 MM		AC16424100	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.7,50 X 240 MM
	AC16300726	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 260 MM		AC16310001	TALLO LCH INTERCAMBIABLE PULIDO ESPEJO REF.
	AC16300816	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM X 160 MM		AC16301120	TALLO LCH INTERCAMBIABLE PULIDO ESPEJO REF. REV. X 200MM
	AC16300818	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM X 180 MM			TALLO LCH INTERCAMBIABLE PULIDO ESPEJO STD REV.200MM
	AC16300819	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM x 195 mm		AC16301220	TALLO LCH INTERCAMBIABLE PULIDO ESPEJO STD REV.220MM
	AC16300820	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM X 200 MM		AC16301222	TALLO LCH INTERCAMBIABLE PULIDO ESPEJO STD. REV.220MM
	AC16300822	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM X 220 MM		AC16320002	TALLO LCH INTERCAMBIABLE PULIDO ESPEJO STD.

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

	AC16300824	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM x 240 mm		AC16307102	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 7 MM
	AC16300825	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM x 250 mm		AC16307118	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 7 MM x 180 MM
	AC16300826	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM X 260 MM		AC16307120	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 7 MM x 200 MM
	AC16300002	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. PULIDO ESPEJO		AC16307122	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 7 MM x 220 MM
	AC16300006	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. PULIDO ESPEJO CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK		AC16307128	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 7 MM x 280 MM
	TI10200109	TALLO NO CEMENTADO # 9		AC16308110	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 8 MM
	TI10200110	TALLO NO CEMENTADO #10		AC16308122	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 8 MM x 220 mm
	TI10200111	TALLO NO CEMENTADO #11		AC16308124	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 8 MM x 240 mm
	TI10200112	TALLO NO CEMENTADO #12		AC16300001	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. PULIDO ESPEJO
	TI10200113	TALLO NO CEMENTADO #13		AC16300005	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. PULIDO ESPEJO CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK
	TI10200114	TALLO NO CEMENTADO #14		AC16300100	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV.
	TI10200115	TALLO NO CEMENTADO #15		AC16300114	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 140MM
	TI10200116	TALLO NO CEMENTADO #16		AC16300116	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 160MM
	AC16700010	TALLO NO CEMENTADO Nº 10		AC16300117	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 170MM
	AC16700011	TALLO NO CEMENTADO Nº 11		AC16300175	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 175MM
	AC16700012	TALLO NO CEMENTADO Nº 12		AC16300118	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 180MM
	AC16700013	TALLO NO CEMENTADO Nº 13		AC16300119	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 190MM
	AC16700014	TALLO NO CEMENTADO Nº 14		AC16300195	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 195MM
	AC16700015	TALLO NO CEMENTADO Nº 15		AC16300120	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 200MM
	AC16700016	TALLO NO CEMENTADO Nº 16		AC16300121	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF.
	AC16700017	TALLO NO CEMENTADO Nº 17			
	AC16600007	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING NRO. 7			
	AC16600009	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING NRO. 9			
	AC16600011	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING NRO. 11			
	AC16600013	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING NRO. 13			
	AC16600015	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING NRO. 15			
	AC16601009	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING REV. NRO. 09			
	AC16601011	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING REV. NRO. 11			

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

		TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING REV. NRO. 13		REV. X 210MM
	AC16601013	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING REV. NRO. 15		TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 220MM
	AC16601015	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING REV. NRO. 17		TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 230MM
	AC16601017	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING REV. NRO. 17		TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 235MM
	AC16300003	TALLO P/CADERA ESPECIAL CORTO PULIDO ESPEJO		TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 240MM
	AC16300004	TALLO P/CADERA ESPECIAL LARGO PULIDO ESPEJO		TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 250MM
	AC16900107	TALLO SPARING RECTO FINO 7 MM PULIDO ESPEJO		TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 270MM
	AC16900100	TALLO SPARING RECTO PULIDO ESPEJO		TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 280MM
	AC16511602	TALLO THOMPSON INTERCAMBIABLE REVISION 160 mm		TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 300MM
	AC16511802	TALLO THOMPSON INTERCAMBIABLE REVISION 180 mm		TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 280MM
	AC16512002	TALLO THOMPSON INTERCAMBIABLE REVISION 200 mm		TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 300MM
	AC16512202	TALLO THOMPSON INTERCAMBIABLE REVISION 220 mm		TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 8 MM x 200 mm
	AC16512402	TALLO THOMPSON INTERCAMBIABLE REVISION 240 mm		TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF.FINO 8 MM x 180 MM
	AC16510001	TALLO THOMPSON INTERCAMBIABLE STANDARD C208		TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD FINO 8 MM
	RH16550140	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 14 MM		TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.135MM
	RH16550070	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 7 MM		TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.160MM
	RH16550075	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 7,5 MM		TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.170MM
	RH16550090	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 9 MM		TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.175MM
	RH16550100	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 10 MM		TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.180MM
	RH16550110	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 11 MM		TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.190MM
	RH16550120	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 12 MM		TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.195MM
	RH16550125	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 12,5 MM		TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.200MM
	RH16550130	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 13 MM		TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD
	RH16550150	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 15 MM		TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD
	RH16550170	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 17 MM		TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD
	RH16550190	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 19 MM		TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

	RH16550200	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 20 MM		REV.210MM
	RH16550080	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 8 MM	AC16300222	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.220MM
	T182026520	TORNILLO ESPONJOSA P/CUPULA NOCEMENTADA 6,5MMX20MM TI	AC16300223	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.230MM
	T182026525	TORNILLO ESPONJOSA P/CUPULA NOCEMENTADA 6,5MMX25MM TI	AC16300224	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.240MM
	T182026530	TORNILLO ESPONJOSA P/CUPULA NOCEMENTADA 6,5MMX30MM TI	AC16300225	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.250MM
	T182026535	TORNILLO ESPONJOSA P/CUPULA NOCEMENTADA 6,5MMX35MM TI	AC16300226	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.260MM
	T182026540	TORNILLO ESPONJOSA P/CUPULA NOCEMENTADA 6,5MMX40MM TI	AC16300227	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.270MM
	T110400326	TORNILLO P/ CUPULA ACETABULAR NO CEMENTADA X # 26 MM TI	AC16300228	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.280MM
	T110400328	TORNILLO P/ CUPULA ACETABULAR NO CEMENTADA X # 28 MM TI	AC16300230	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.300MM
	T162143115	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA ORTOSINTESE X 15 MM TI	AC16300602	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 6 MM
	T162143120	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA ORTOSINTESE X 20 MM TI	AC16300702	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM
	T162143125	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA ORTOSINTESE X 25 MM TI	AC16300703	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM CONO CORTO
	T162143130	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA ORTOSINTESE X 30MM TI	AC16300704	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM CONO EXTRACORTO
	T162143135	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA ORTOSINTESE X 35 MM TI	AC16300716	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 160 MM
	T162143140	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA ORTOSINTESE X 40 MM TI	AC16300718	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 180 MM
	T162143000	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA TI	AC16300720	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 200 MM
	T162143015	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA X 15 MM TI	AC16300722	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 220 MM
	T162143020	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA X 20 MM TI	AC16300724	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 240 MM
	T162143025	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA X 25 MM TI	AC16300726	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 260 MM
	T162143030	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA X 30MM TI	AC16300816	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM X 160 MM
	T162143035	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA X 35 MM TI	AC16300818	TALLO LCH
	T162143040	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA X 40 MM TI		
	T110400324	TORNILLO P/ CUPULA ACETABULAR NO CEMENTADA X # 24 MM TI		

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

AC16201700	TORNILLOS CHRISTENSEN		INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM X 180 MM
AC16200020	TUBO 20 MM - CHRISTENSEN		TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM x 195 mm
AC16200025	TUBO 25 MM - CHRISTENSEN	AC16300819	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM X 200 MM
AC16200030	TUBO 30 MM - CHRISTENSEN	AC16300820	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM X 220 MM
AC16200035	TUBO 35 MM - CHRISTENSEN	AC16300822	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM x 240 mm
AC16200040	TUBO 40 MM - CHRISTENSEN	AC16300824	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM x 250 mm
AC16200045	TUBO 45 MM - CHRISTENSEN	AC16300825	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM X 260 MM
AC16200050	TUBO 50 MM - CHRISTENSEN	AC16300826	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. PULIDO ESPEJO
AC16200060	TUBO 60 MM - CHRISTENSEN	AC16300002	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. PULIDO ESPEJO CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK
AC16200070	TUBO 70 MM - CHRISTENSEN	AC16300006	TALLO NO CEMENTADO # 9
AC16200075	TUBO 75MM - CHRISTENSEN	Ti10200109	TALLO NO CEMENTADO #10
AC16200080	TUBO 80 MM - CHRISTENSEN	Ti10200110	TALLO NO CEMENTADO #11
AC16200090	TUBO 90 MM - CHRISTENSEN	Ti10200111	TALLO NO CEMENTADO #12
AC16200100	TUBO 100 MM - CHRISTENSEN	Ti10200112	TALLO NO CEMENTADO #13
AC16200125	TUBO 125 MM - CHRISTENSEN	Ti10200113	TALLO NO CEMENTADO #14
AC16200130	TUBO 130 MM - CHRISTENSEN	Ti10200114	TALLO NO CEMENTADO #15
AC16200150	TUBO 150 MM - CHRISTENSEN	Ti10200115	TALLO NO CEMENTADO #16
AC16201015	VASTAGO 10 X 150 MM - CHRISTENSEN	AC16700010	TALLO NO CEMENTADO Nº 10
AC16201018	VASTAGO 10 X 180 MM - CHRISTENSEN	AC16700011	TALLO NO CEMENTADO Nº 11
AC16201019	VASTAGO 10 X 190 MM - CHRISTENSEN	AC16700012	TALLO NO CEMENTADO Nº 12
AC16201020	VASTAGO 10 X 220 MM - CHRISTENSEN	AC16700013	TALLO NO CEMENTADO Nº 13
AC16201024	VASTAGO 10 X 240 MM - CHRISTENSEN	AC16700014	TALLO NO CEMENTADO Nº 14
AC16201029	VASTAGO 10 X 290 MM - CHRISTENSEN	AC16700015	TALLO NO CEMENTADO Nº 15
AC16201034	VASTAGO 10 X 340 MM - CHRISTENSEN	AC16700016	TALLO NO CEMENTADO Nº 16
AC16201215	VASTAGO 12 X 150 MM - CHRISTENSEN	AC16700017	TALLO NO CEMENTADO Nº 17
AC16201218	VASTAGO 12 X 180 MM - CHRISTENSEN		
AC16201222	VASTAGO 12 X 220 MM - CHRISTENSEN		
AC16201224	VASTAGO 12 X 240 MM - CHRISTENSEN		
AC16201227	VASTAGO 12 X 270 MM - CHRISTENSEN		
AC16201229	VASTAGO 12 X 290 MM - CHRISTENSEN		
AC16201234	VASTAGO 12 X 340 MM -		

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

	CHRISTENSEN		
AC16201415	VASTAGO 14 X 150 MM - CHRISTENSEN	AC16600007	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING NRO. 7
AC16201418	VASTAGO 14 X 180 MM - CHRISTENSEN	AC16600009	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING NRO. 9
AC16201420	VASTAGO 14 X 200 MM - CHRISTENSEN	AC16600011	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING NRO. 11
AC16201422	VASTAGO 14 X 220 MM - CHRISTENSEN	AC16600013	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING NRO. 13
AC16201424	VASTAGO 14 X 240 MM - CHRISTENSEN	AC16600015	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING NRO. 15
AC16201427	VASTAGO 14 X 270 MM - CHRISTENSEN	AC16601009	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING REV. NRO. 09
AC16201429	VASTAGO 14 X 290 MM - CHRISTENSEN	AC16601011	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING REV. NRO. 11
AC16201430	VASTAGO 14 X 300 MM - CHRISTENSEN	AC16601013	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING REV. NRO. 13
AC16201434	VASTAGO 14 X 340 MM - CHRISTENSEN	AC16601015	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING REV. NRO. 15
AC16621015	VASTAGO C/ROSCA 10 X 150 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	AC16601017	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING REV. NRO. 17
AC16621018	VASTAGO C/ROSCA 10 X 180 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	AC16300003	TALLO P/CADERA ESPECIAL CORTO PULIDO ESPEJO
AC16621019	VASTAGO C/ROSCA 10 X 190 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	AC16300004	TALLO P/CADERA ESPECIAL LARGO PULIDO ESPEJO
AC16621020	VASTAGO C/ROSCA 10 X 220 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	AC16900107	TALLO SPARING RECTO FINO 7 MM PULIDO ESPEJO
AC16621024	VASTAGO C/ROSCA 10 X 240 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	AC16900100	TALLO SPARING RECTO PULIDO ESPEJO
AC16621029	VASTAGO C/ROSCA 10 X 290 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	AC16511602	TALLO THOMPSON INTERCAMBIABLE REVISION 160 mm
AC16621034	VASTAGO C/ROSCA 10 X 340 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	AC16511802	TALLO THOMPSON INTERCAMBIABLE REVISION 180 mm
AC16621115	VASTAGO C/ROSCA 11 X 150 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	AC16512002	TALLO THOMPSON INTERCAMBIABLE REVISION 200 mm
AC16621118	VASTAGO C/ROSCA 11 X 180 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	AC16512202	TALLO THOMPSON INTERCAMBIABLE REVISION 220 mm
AC16621122	VASTAGO C/ROSCA 11 X 220 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	AC16512402	TALLO THOMPSON INTERCAMBIABLE REVISION 240 mm
AC16621124	VASTAGO C/ROSCA 11 X 240 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	AC16510001	TALLO THOMPSON INTERCAMBIABLE STANDARD C208
AC16621127	VASTAGO C/ROSCA 11 X 270 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	RH16550140	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 14 MM
AC16621129	VASTAGO C/ROSCA 11 X 290 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL		
AC16621134	VASTAGO C/ROSCA 11 X 340 MM - CHRISTENSEN		

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

	S/CABEZAL		TAPONES ENDOMEDULARES Ø 7 MM
AC16621215	VASTAGO C/ROSCA 12 X 150 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	RH16550070	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 7,5 MM
AC16621218	VASTAGO C/ROSCA 12 X 180 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	RH16550075	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 9 MM
AC16621222	VASTAGO C/ROSCA 12 X 220 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	RH16550090	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 10 MM
AC16621224	VASTAGO C/ROSCA 12 X 240 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	RH16550100	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 11 MM
AC16621227	VASTAGO C/ROSCA 12 X 270 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	RH16550110	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 12 MM
AC16621229	VASTAGO C/ROSCA 12 X 290 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	RH16550120	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 12,5 MM
AC16621234	VASTAGO C/ROSCA 12 X 340 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	RH16550125	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 13 MM
AC16621315	VASTAGO C/ROSCA 13 X 150 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	RH16550130	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 15 MM
AC16621318	VASTAGO C/ROSCA 13 X 180 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	RH16550150	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 17 MM
AC16621320	VASTAGO C/ROSCA 13 X 200 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	RH16550170	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 19 MM
AC16621322	VASTAGO C/ROSCA 13 X 220 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	RH16550190	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 20 MM
AC16621324	VASTAGO C/ROSCA 13 X 240 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	RH16550200	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 8 MM
AC16621327	VASTAGO C/ROSCA 13 X 270 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	RH16550080	TORNILLO ESPONJOSA P/CUPULA NOCEMENTADA 6,5MMX20MM TI
AC16621329	VASTAGO C/ROSCA 13 X 290 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	TB2026520	TORNILLO ESPONJOSA P/CUPULA NOCEMENTADA 6,5MMX25MM TI
AC16621330	VASTAGO C/ROSCA 13 X 300 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	TB2026525	TORNILLO ESPONJOSA P/CUPULA NOCEMENTADA 6,5MMX30MM TI
AC16621334	VASTAGO C/ROSCA 13 X 340 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	TB2026530	TORNILLO ESPONJOSA P/CUPULA NOCEMENTADA 6,5MMX35MM TI
AC16621415	VASTAGO C/ROSCA 14 X 150 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	TB2026535	TORNILLO ESPONJOSA P/CUPULA NOCEMENTADA 6,5MMX40MM TI
AC16621418	VASTAGO C/ROSCA 14 X 180 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	TB2026540	TORNILLO P/ CUPULA ACETABULAR NO
AC16621420	VASTAGO C/ROSCA 14 X 200 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	TB2026540	
AC16621422	VASTAGO C/ROSCA 14 X 220 MM - CHRISTENSEN	TI10400326	

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT



	S/CABEZAL		CEMENTADA X # 26 MM TI
AC16621424	VASTAGO C/ROSCA 14 X 240 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	T110400328	TORNILLO P/ CUPULA ACETABULAR NO CEMENTADA X # 28 MM TI
AC16621427	VASTAGO C/ROSCA 14 X 270 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	T62143115	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA ORTOSINTESE X 15 MM TI
AC16621429	VASTAGO C/ROSCA 14 X 290 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	T62143120	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA ORTOSINTESE X 20 MM TI
AC16621430	VASTAGO C/ROSCA 14 X 300 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	T62143125	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA ORTOSINTESE X 25 MM TI
AC16621434	VASTAGO C/ROSCA 14 X 340 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	T62143130	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA ORTOSINTESE X 30MM TI
AC16620915	VASTAGO C/ROSCA 9 X 150 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	T62143135	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA ORTOSINTESE X 35 MM TI
AC16620918	VASTAGO C/ROSCA 9 X 180 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	T62143140	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA ORTOSINTESE X 40 MM TI
AC16620919	VASTAGO C/ROSCA 9 X 190 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	T62143000	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA TI
AC16620920	VASTAGO C/ROSCA 9 X 220 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	T62143015	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA X 15 MM TI
AC16620924	VASTAGO C/ROSCA 9 X 240 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	T62143020	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA X 20 MM TI
AC16620929	VASTAGO C/ROSCA 9 X 290 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	T62143025	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA X 25 MM TI
AC16620934	VASTAGO C/ROSCA 9 X 340 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL	T62143030	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA X 30MM TI
T180002540	TUBO DE EXTENSION # 25 X 40 MM (ENDOPROTESIS)	T62143035	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA X 35 MM TI
T180002580	TUBO DE EXTENSION # 25 X 80 MM (ENDOPROTESIS)	T62143040	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA X 40 MM TI
T180012575	TUBO DE UNIÓN # 25 X 75 MM (ENDOPROTESIS)	T110400324	TORNILLO P/ CUPULA ACETABULAR NO CEMENTADA X # 24 MM TI
T180012595	TUBO DE UNIÓN # 25 X 95 MM (ENDOPROTESIS)	AC16201700	TORNILLOS CHRISTENSEN
T180113105	TALLO UNIVERSAL # 11 X 30 X 105 (ENDOPROTESIS)	AC16200020	TUBO 20 MM - CHRISTENSEN
T180113115	TALLO UNIVERSAL # 11 X 30 X 115 (ENDOPROTESIS)	AC16200025	TUBO 25 MM - CHRISTENSEN
T180113125	TALLO UNIVERSAL # 11 X 30 X 125 (ENDOPROTESIS)	AC16200030	TUBO 30 MM - CHRISTENSEN
T180113130	TALLO UNIVERSAL # 11 X 30 X 130 (ENDOPROTESIS)	AC16200035	TUBO 35 MM - CHRISTENSEN
T180113135	TALLO UNIVERSAL # 11 X 30 X 135 (ENDOPROTESIS)	AC16200040	TUBO 40 MM - CHRISTENSEN
T180114105	TALLO UNIVERSAL # 11 X 40 X 105 (ENDOPROTESIS)	AC16200045	TUBO 45 MM -
T180114115	TALLO UNIVERSAL # 11 X 40 X 115 (ENDOPROTESIS)		

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

	T80114125	TALLO UNIVERSAL # 11 X 40 X 125 (ENDOPROTESIS)		CHRISTENSEN
	T80114130	TALLO UNIVERSAL # 11 X 40 X 130 (ENDOPROTESIS)	AC16200050	TUBO 50 MM - CHRISTENSEN
	T80114135	TALLO UNIVERSAL # 11 X 40 X 135 (ENDOPROTESIS)	AC16200060	TUBO 60 MM - CHRISTENSEN
	T80123105	TALLO UNIVERSAL # 12 X 30 X 105 (ENDOPROTESIS)	AC16200070	TUBO 70 MM - CHRISTENSEN
	T80123115	TALLO UNIVERSAL # 12 X 30 X 115 (ENDOPROTESIS)	AC16200075	TUBO 75MM - CHRISTENSEN
	T80123125	TALLO UNIVERSAL # 12 X 30 X 125 (ENDOPROTESIS)	AC16200080	TUBO 80 MM - CHRISTENSEN
	T80123130	TALLO UNIVERSAL # 12 X 30 X 130 (ENDOPROTESIS)	AC16200090	TUBO 90 MM - CHRISTENSEN
	T80123135	TALLO UNIVERSAL # 12X 30 X 135 (ENDOPROTESIS)	AC16200100	TUBO 100 MM - CHRISTENSEN
	T80124105	TALLO UNIVERSAL # 12 X 40 X 105 (ENDOPROTESIS)	AC16200125	TUBO 125 MM - CHRISTENSEN
	T80124115	TALLO UNIVERSAL # 12 X 40 X 115 (ENDOPROTESIS)	AC16200130	TUBO 130 MM - CHRISTENSEN
	T80124125	TALLO UNIVERSAL # 12 X 40 X 125 (ENDOPROTESIS)	AC16200150	TUBO 150 MM - CHRISTENSEN
	T80124130	TALLO UNIVERSAL # 12 X 40 X 130 (ENDOPROTESIS)	AC16201015	VASTAGO 10 X 150 MM - CHRISTENSEN
	T80124135	TALLO UNIVERSAL # 12 X 40 X 135 (ENDOPROTESIS)	AC16201018	VASTAGO 10 X 180 MM - CHRISTENSEN
	T80133105	TALLO UNIVERSAL # 13 X 30 X 105 (ENDOPROTESIS)	AC16201019	VASTAGO 10 X 190 MM - CHRISTENSEN
	T80133115	TALLO UNIVERSAL # 13 X 30 X 115 (ENDOPROTESIS)	AC16201020	VASTAGO 10 X 220 MM - CHRISTENSEN
	T80133125	TALLO UNIVERSAL # 13 X 30 X 125 (ENDOPROTESIS)	AC16201024	VASTAGO 10 X 240 MM - CHRISTENSEN
	T80133130	TALLO UNIVERSAL # 13 X 30 X 130 (ENDOPROTESIS)	AC16201029	VASTAGO 10 X 290 MM - CHRISTENSEN
	T80133135	TALLO UNIVERSAL # 13 X 30 X 135 (ENDOPROTESIS)	AC16201034	VASTAGO 10 X 340 MM - CHRISTENSEN
	T80134105	TALLO UNIVERSAL # 13 X 40 X 105 (ENDOPROTESIS)	AC16201215	VASTAGO 12 X 150 MM - CHRISTENSEN
	T80134115	TALLO UNIVERSAL # 13 X 40 X 115 (ENDOPROTESIS)	AC16201218	VASTAGO 12 X 180 MM - CHRISTENSEN
	T80134125	TALLO UNIVERSAL # 13 X 40 X 125 (ENDOPROTESIS)	AC16201222	VASTAGO 12 X 220 MM - CHRISTENSEN
	T80134130	TALLO UNIVERSAL # 13 X 40 X 130 (ENDOPROTESIS)	AC16201224	VASTAGO 12 X 240 MM - CHRISTENSEN
	T80134135	TALLO UNIVERSAL # 13 X 40 X 135 (ENDOPROTESIS)	AC16201227	VASTAGO 12 X 270 MM - CHRISTENSEN
	T80135105	TALLO UNIVERSAL # 13 X 50 X 105 (ENDOPROTESIS)	AC16201229	VASTAGO 12 X 290 MM - CHRISTENSEN
	T80135115	TALLO UNIVERSAL # 13 X 50 X 115 (ENDOPROTESIS)	AC16201234	VASTAGO 12 X 340 MM - CHRISTENSEN
	T80135125	TALLO UNIVERSAL # 13 X 50 X 125 (ENDOPROTESIS)	AC16201415	VASTAGO 14 X 150 MM - CHRISTENSEN
	T80135130	TALLO UNIVERSAL # 13 X 50 X 130 (ENDOPROTESIS)	AC16201418	VASTAGO 14 X 180 MM - CHRISTENSEN
	T80135135	TALLO UNIVERSAL # 13 X 50 X 135 (ENDOPROTESIS)	AC16201420	VASTAGO 14 X 200 MM - CHRISTENSEN
	T80136105	TALLO UNIVERSAL # 13 X 60 X 105 (ENDOPROTESIS)	AC16201422	VASTAGO 14 X 220 MM - CHRISTENSEN
	T80136115	TALLO UNIVERSAL # 13 X 60 X 115 (ENDOPROTESIS)	AC16201424	VASTAGO 14 X 240 MM - CHRISTENSEN

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

	T180136125	TALLO UNIVERSAL # 13 X 60 X 125 (ENDOPROTESIS)	AC16201427	VASTAGO 14 X 270 MM - CHRISTENSEN
	T180136130	TALLO UNIVERSAL # 13 X 60 X 130 (ENDOPROTESIS)	AC16201429	VASTAGO 14 X 290 MM - CHRISTENSEN
	T180136135	TALLO UNIVERSAL # 13 X 60 X 135 (ENDOPROTESIS)	AC16201430	VASTAGO 14 X 300 MM - CHRISTENSEN
			AC16201434	VASTAGO 14 X 340 MM - CHRISTENSEN
			AC16621015	VASTAGO C/ROSCA 10 X 150 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
			AC16621018	VASTAGO C/ROSCA 10 X 180 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
			AC16621019	VASTAGO C/ROSCA 10 X 190 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
			AC16621020	VASTAGO C/ROSCA 10 X 220 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
			AC16621024	VASTAGO C/ROSCA 10 X 240 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
			AC16621029	VASTAGO C/ROSCA 10 X 290 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
			AC16621034	VASTAGO C/ROSCA 10 X 340 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
			AC16621115	VASTAGO C/ROSCA 11 X 150 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
			AC16621118	VASTAGO C/ROSCA 11 X 180 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
			AC16621122	VASTAGO C/ROSCA 11 X 220 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
			AC16621124	VASTAGO C/ROSCA 11 X 240 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
			AC16621127	VASTAGO C/ROSCA 11 X 270 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
			AC16621129	VASTAGO C/ROSCA 11 X 290 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

		AC16621134	VASTAGO C/ROSCA 11 X 340 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16621215	VASTAGO C/ROSCA 12 X 150 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16621218	VASTAGO C/ROSCA 12 X 180 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16621222	VASTAGO C/ROSCA 12 X 220 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16621224	VASTAGO C/ROSCA 12 X 240 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16621227	VASTAGO C/ROSCA 12 X 270 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16621229	VASTAGO C/ROSCA 12 X 290 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16621234	VASTAGO C/ROSCA 12 X 340 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16621315	VASTAGO C/ROSCA 13 X 150 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16621318	VASTAGO C/ROSCA 13 X 180 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16621320	VASTAGO C/ROSCA 13 X 200 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16621322	VASTAGO C/ROSCA 13 X 220 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16621324	VASTAGO C/ROSCA 13 X 240 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16621327	VASTAGO C/ROSCA 13 X 270 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16621329	VASTAGO C/ROSCA 13 X 290 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

		AC16621330	VASTAGO C/ROSCA 13 X 300 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16621334	VASTAGO C/ROSCA 13 X 340 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16621415	VASTAGO C/ROSCA 14 X 150 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16621418	VASTAGO C/ROSCA 14 X 180 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16621420	VASTAGO C/ROSCA 14 X 200 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16621422	VASTAGO C/ROSCA 14 X 220 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16621424	VASTAGO C/ROSCA 14 X 240 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16621427	VASTAGO C/ROSCA 14 X 270 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16621429	VASTAGO C/ROSCA 14 X 290 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16621430	VASTAGO C/ROSCA 14 X 300 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16621434	VASTAGO C/ROSCA 14 X 340 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16620915	VASTAGO C/ROSCA 9 X 150 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16620918	VASTAGO C/ROSCA 9 X 180 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16620919	VASTAGO C/ROSCA 9 X 190 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16620920	VASTAGO C/ROSCA 9 X 220 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16620924	VASTAGO C/ROSCA 9 X 240 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		AC16620929	VASTAGO C/ROSCA 9 X 290 MM - CHRISTENSEN

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

			S/CABEZAL
		AC16620934	VASTAGO C/ROSCA 9 X 340 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
		T180002540	TUBO DE EXTENSION # 25 X 40 MM (ENDOPROTESIS)
		T180002580	TUBO DE EXTENSION # 25 X 80 MM (ENDOPROTESIS)
		T180012575	TUBO DE UNIÓN # 25 X 75 MM (ENDOPROTESIS)
		T180012595	TUBO DE UNIÓN # 25 X 95 MM (ENDOPROTESIS)
		T180113105	TALLO UNIVERSAL # 11 X 30 X 105 (ENDOPROTESIS)
		T180113115	TALLO UNIVERSAL # 11 X 30 X 115 (ENDOPROTESIS)
		T180113125	TALLO UNIVERSAL # 11 X 30 X 125 (ENDOPROTESIS)
		T180113130	TALLO UNIVERSAL # 11 X 30 X 130 (ENDOPROTESIS)
		T180113135	TALLO UNIVERSAL # 11 X 30 X 135 (ENDOPROTESIS)
		T180114105	TALLO UNIVERSAL # 11 X 40 X 105 (ENDOPROTESIS)
		T180114115	TALLO UNIVERSAL # 11 X 40 X 115 (ENDOPROTESIS)
		T180114125	TALLO UNIVERSAL # 11 X 40 X 125 (ENDOPROTESIS)
		T180114130	TALLO UNIVERSAL # 11 X 40 X 130 (ENDOPROTESIS)
		T180114135	TALLO UNIVERSAL # 11 X 40 X 135 (ENDOPROTESIS)
		T180123105	TALLO UNIVERSAL # 12 X 30 X 105 (ENDOPROTESIS)
		T180123115	TALLO UNIVERSAL # 12 X 30 X 115 (ENDOPROTESIS)
		T180123125	TALLO UNIVERSAL # 12 X 30 X 125 (ENDOPROTESIS)
		T180123130	TALLO UNIVERSAL # 12 X 30 X 130 (ENDOPROTESIS)
		T180123135	TALLO UNIVERSAL # 12 X 30 X 135 (ENDOPROTESIS)
		T180124105	TALLO UNIVERSAL # 12

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

			X 40 X 105 (ENDOPROTESIS)
		T180124115	TALLO UNIVERSAL # 12 X 40 X 115 (ENDOPROTESIS)
		T180124125	TALLO UNIVERSAL # 12 X 40 X 125 (ENDOPROTESIS)
		T180124130	TALLO UNIVERSAL # 12 X 40 X 130 (ENDOPROTESIS)
		T180124135	TALLO UNIVERSAL # 12 X 40 X 135 (ENDOPROTESIS)
		T180133105	TALLO UNIVERSAL # 13 X 30 X 105 (ENDOPROTESIS)
		T180133115	TALLO UNIVERSAL # 13 X 30 X 115 (ENDOPROTESIS)
		T180133125	TALLO UNIVERSAL # 13 X 30 X 125 (ENDOPROTESIS)
		T180133130	TALLO UNIVERSAL # 13 X 30 X 130 (ENDOPROTESIS)
		T180133135	TALLO UNIVERSAL # 13 X 30 X 135 (ENDOPROTESIS)
		T180134105	TALLO UNIVERSAL # 13 X 40 X 105 (ENDOPROTESIS)
		T180134115	TALLO UNIVERSAL # 13 X 40 X 115 (ENDOPROTESIS)
		T180134125	TALLO UNIVERSAL # 13 X 40 X 125 (ENDOPROTESIS)
		T180134130	TALLO UNIVERSAL # 13 X 40 X 130 (ENDOPROTESIS)
		T180134135	TALLO UNIVERSAL # 13 X 40 X 135 (ENDOPROTESIS)
		T180135105	TALLO UNIVERSAL # 13 X 50 X 105 (ENDOPROTESIS)
		T180135115	TALLO UNIVERSAL # 13 X 50 X 115 (ENDOPROTESIS)
		T180135125	TALLO UNIVERSAL # 13 X 50 X 125 (ENDOPROTESIS)
		T180135130	TALLO UNIVERSAL # 13 X 50 X 130 (ENDOPROTESIS)
		T180135135	TALLO UNIVERSAL # 13 X 50 X 135 (ENDOPROTESIS)
		T180136105	TALLO UNIVERSAL # 13

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

		X 60 X 105 (ENDOPROTESIS)
	T80136115	TALLO UNIVERSAL # 13 X 60 X 115 (ENDOPROTESIS)
	T80136125	TALLO UNIVERSAL # 13 X 60 X 125 (ENDOPROTESIS)
	T80136130	TALLO UNIVERSAL # 13 X 60 X 130 (ENDOPROTESIS)
	T80136135	TALLO UNIVERSAL # 13 X 60 X 135 (ENDOPROTESIS)
	Ti00013210	TALLO NO CEMENTADO LAYNA # 1
	Ti00013220	TALLO NO CEMENTADO LAYNA # 2
	Ti00013225	TALLO NO CEMENTADO LAYNA # 2.5
	Ti00013230	TALLO NO CEMENTADO LAYNA # 3
	Ti00013235	TALLO NO CEMENTADO LAYNA # 3.5
	Ti00013240	TALLO NO CEMENTADO LAYNA # 4
	Ti00013245	TALLO NO CEMENTADO LAYNA # 4.5
	Ti00013250	TALLO NO CEMENTADO LAYNA # 5
	Ti00013255	TALLO NO CEMENTADO LAYNA # 5.5
	Ti00013260	TALLO NO CEMENTADO LAYNA # 6
	Ti00013270	TALLO NO CEMENTADO LAYNA # 7
	Ti00013280	TALLO NO CEMENTADO LAYNA # 8
	Ti00044234	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 42/34 TITANIO
	Ti00044436	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 44/36 TITANIO
	Ti00044638	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 46/38 TITANIO
	Ti00044840	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 48/40 TITANIO
	Ti00045042	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 50/42 TITANIO
	Ti00045244	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 52/44 TITANIO
	Ti00045446	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 54/46 TITANIO
	Ti00045648	CUPULA NO

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT



			CEMENTADA LAYNA # 56/48 TITANIO
		T00045850	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 58/50 TITANIO
		T00046052	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 60/52 TITANIO
		T00046254	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 62/54 TITANIO
		T00046454	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 64/54 TITANIO
		RH00113422	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 34/22 UH (P/ CABEZA 22 MM)
		RH00113622	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 36/22 UH (P/ CABEZA 22 MM)
		RH00113828	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 38/28 UH (P/ CABEZA 28 MM)
		RH00114028	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 40/28 UH (P/ CABEZA 28 MM)
		RH00114228	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 42/28 UH (P/ CABEZA 28 MM)
		RH00114428	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 44/28 UH (P/ CABEZA 28 MM)
		RH00114628	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 46/28 UH (P/ CABEZA 28 MM)
		RH00114828	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 48/28 UH (P/ CABEZA 28 MM)
		RH00115028	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 50/28 UH (P/ CABEZA 28 MM)
		RH00115228	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 52/28 UH (P/ CABEZA 28 MM)
		RH00115428	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 54/28 UH (P/ CABEZA 28 MM)
		RH00114232	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 42/32 UH (P/ CABEZA 32 MM)

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

			MM)
		RH00114432	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 44/32 UH (P/ CABEZA 32 MM)
		RH00114632	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 46/32 UH (P/ CABEZA 32 MM)
		RH00114832	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 48/32 UH (P/ CABEZA 32 MM)
		RH00115032	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 50/32 UH (P/ CABEZA 32 MM)
		RH00115232	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 52/32 UH (P/ CABEZA 32 MM)
		RH00115432	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 54/32 UH (P/ CABEZA 32 MM)
		RH00114636	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 46/36 UH (P/ CABEZA 36 MM)
		RH00114836	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 48/36 UH (P/ CABEZA 36 MM)
		RH00115036	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 50/36 UH (P/ CABEZA 36 MM)
		RH00115236	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 52/36 UH (P/ CABEZA 36 MM)
		RH00115436	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 54/36 UH (P/ CABEZA 36 MM)
		RH00123422	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 34/22 HX (P/ CABEZA 22 MM)
		RH00123622	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 36/22 HX (P/ CABEZA 22 MM)
		RH00123628	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 36/28 HX (P/ CABEZA 28 MM)
		RH00123828	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 38/28 HX (P/ CABEZA 28 MM)

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

			MM)
		RH00124028	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 40/28 HX (P/ CABEZA 28 MM)
		RH00124228	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 42/28 HX (P/ CABEZA 28 MM)
		RH00124428	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 44/28 HX (P/ CABEZA 28 MM)
		RH00124628	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 46/28 HX (P/ CABEZA 28 MM)
		RH00124828	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 48/28 HX (P/ CABEZA 28 MM)
		RH00125028	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 50/28 HX (P/ CABEZA 28 MM)
		RH00125228	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 52/28 HX (P/ CABEZA 28 MM)
		RH00125428	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 54/28 HX (P/ CABEZA 28 MM)
		RH00124032	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 40/32 HX (P/ CABEZA 32 MM)
		RH00124232	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 42/32 HX (P/ CABEZA 32 MM)
		RH00124432	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 44/32 HX (P/ CABEZA 32 MM)
		RH00124632	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 46/32 HX (P/ CABEZA 32 MM)
		RH00124832	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 48/32 HX (P/ CABEZA 32 MM)
		RH00125032	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 50/32 HX (P/ CABEZA 32 MM)
		RH00125232	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 52/32 HX (P/ CABEZA 32 MM)

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

			MM)
		RH00125432	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 54/32 HX (P/ CABEZA 32 MM)
		RH00124436	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 44/36 HX (P/ CABEZA 36 MM)
		RH00124636	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 46/36 HX (P/ CABEZA 36 MM)
		RH00124836	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 48/36 HX (P/ CABEZA 36 MM)
		RH00125036	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 50/36 HX (P/ CABEZA 36 MM)
		RH00125236	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 52/36 HX (P/ CABEZA 36 MM)
		RH00125436	CUPULA NO CEMENTADA LAYNA # 54/36 HX (P/ CABEZA 36 MM)
		T00000315	TORNILLO P/ CUPULA ACETABULAR NO CEMENTADA LAYNA # 15 MM TI
		T00000320	TORNILLO P/ CUPULA ACETABULAR NO CEMENTADA LAYNA # 20 MM TI
		T00000325	TORNILLO P/ CUPULA ACETABULAR NO CEMENTADA LAYNA # 25 MM TI
		T00000330	TORNILLO P/ CUPULA ACETABULAR NO CEMENTADA LAYNA # 30 MM TI
		T00000335	TORNILLO P/ CUPULA ACETABULAR NO CEMENTADA LAYNA # 35 MM TI
		T00000340	TORNILLO P/ CUPULA ACETABULAR NO CEMENTADA LAYNA # 40 MM TI
		CR00000001	CABEZA FEMORAL LAYNA # 22/0
		CR00000002	CABEZA FEMORAL LAYNA # 22/+4
		CR00000003	CABEZA FEMORAL LAYNA # 28/-4
		CR00000004	CABEZA FEMORAL

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

		LAYNA # 28/0
CR00000005		CABEZA FEMORAL LAYNA # 28/+4
CR00000006		CABEZA FEMORAL LAYNA # 28/+8
CR00000007		CABEZA FEMORAL LAYNA # 32/-4
CR00000008		CABEZA FEMORAL LAYNA # 32/0
CR00000009		CABEZA FEMORAL LAYNA # 32/+4
CR00000010		CABEZA FEMORAL LAYNA # 36/-4
CR00000011		CABEZA FEMORAL LAYNA # 36/0
CR00000012		CABEZA FEMORAL LAYNA # 36/+4
RH00000201		CUPULA NO CEMENTADA # 42 UH (P/ CABEZA 22 MM) - CL
RH00000202		CUPULA NO CEMENTADA # 44 UH (P/CABEZA 22 MM) - CL
RH00000203		CUPULA NO CEMENTADA # 46 UH (P/CABEZA 28 MM) - CL
RH00000204		CUPULA NO CEMENTADA # 48 UH (P/CABEZA 28 MM) - CL
RH00000205		CUPULA NO CEMENTADA # 50 UH (P/CABEZA 28 MM) - CL
RH00000206		CUPULA NO CEMENTADA # 52 UH (P/CABEZA 28 MM) - CL
RH00000207		CUPULA NO CEMENTADA # 54 UH (P/CABEZA 28 MM) - CL
RH00000208		CUPULA NO CEMENTADA # 56 UH (P/CABEZA 28 MM) - CL
RH00000209		CUPULA NO CEMENTADA # 58 UH (P/CABEZA 28 MM) - CL
RH00000210		CUPULA NO CEMENTADA # 60 UH (P/CABEZA 28 MM) - CL
RH00000211		CUPULA NO CEMENTADA # 62 UH (P/CABEZA 28 MM) - CL
RH00000212		CUPULA NO CEMENTADA # 64 UH (P/CABEZA 28 MM) - CL
RH00000213		CUPULA NO CEMENTADA # 50 HX (P/CABEZA 32 MM) - CL
RH00000214		CUPULA NO CEMENTADA # 52 HX (P/CABEZA 32 MM) - CL

IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

		RH00000215	CUPULA NO CEMENTADA # 54 HX (P/CABEZA 32 MM) - CL
		RH00000216	CUPULA NO CEMENTADA # 56 HX (P/CABEZA 36 MM) - CL
		RH00000217	CUPULA NO CEMENTADA # 58 HX (P/CABEZA 36 MM) - CL
		RH00000218	CUPULA NO CEMENTADA # 60 HX (P/CABEZA 36 MM) - CL

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

EXPEDIENTE Nº 1-47-3110-5527-17-8



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2017 - Año de las Energías Renovables

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:** IF-2017-35776090-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Viernes 29 de Diciembre de 2017

**Referencia:** 1-47-3110-5527-17-8

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 52 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117584  
Date: 2017.12.29 17:05:45 -0300'

Mariano Pablo Manenti  
Jefe I  
Dirección Nacional de Productos Médicos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117584  
Date: 2017.12.29 17:05:45 -0300'