



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2019 - Año de la Exportación

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** 1-47-3409-19-2

---

VISTO el Expediente N° 1-47-3409-19-2 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

**CONSIDERANDO:**

Que por las presentes actuaciones la firma CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS MEDICOS S.A. solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-632-131, denominado Sistema de tornillos pediculares para deformidades en columna vertebral y sistema espinal, marca Nuvasive.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que el Instituto Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**

**DISPONE:**

**ARTÍCULO 1°.-** Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-632-131,

correspondiente al producto médico denominado Sistema de tornillos pediculares para deformidades en columna vertebral y sistema espinal, marca Nuvasive, propiedad de la firma CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS MEDICOS S.A. obtenido a través de la Disposición ANMAT N° 4119/14 de fecha 16 de Junio de 2014, la cual será 16 de Junio de 2024.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-632-131, denominado Sistema de tornillos pediculares para deformidades en columna vertebral y sistema espinal, marca Nuvasive.

ARTÍCULO 3°.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2019-75118434-APN-DNPM#ANMAT, el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-632-131.

ARTICULO 4°.- En los Rótulos e Instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación al Certificado de Inscripción correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3409-19-2

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio  
Date: 2019.10.10 15:23:05 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRÓNICA - GDE  
Date: 2019.10.10 15:23:07 -03:00

**ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES**

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS MEDICOS S.A. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-632-131 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo: Sistema de tornillos pediculares para deformidades en columna vertebral y sistema espinal.

Marca: Nuvasive.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 4119/14.

Tramitado por expediente N° 1-47-14259/12-1.

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado	16 de Junio de 2019	16 de Junio de 2024
Modelo	Aprobados por Disposición 5491/15	Modelos: SpheRx® II SpheRx® II Anterior SpheRx® DBR & DBR II SpheRx® PPS Armada Precept MAS PLIF  7240095 Armada plantilla varilla alum. silicona, 250mm 7240096 Armada plantilla varilla alum. silicona, 500mm 7459613 ASF Plantilla, varilla 8400001001 Armada Aguja de aplicación de cemento para huesos

		<p>7240033 SpheRx II Plantilla, 250mm varilla</p> <p>7240034 SpheRx II Plantilla, 500mm varilla</p> <p>8051100 ARM15T Tornillo de seguridad, ilíaco</p> <p>8052025 ARM15T Varilla, 25mm convencional pre-curva</p> <p>8052030 ARM15T Varilla, 30mm convencional pre-curva</p> <p>8052035 ARM15T Varilla, 35mm convencional pre-curva</p> <p>8052040 ARM15T Varilla, 40mm convencional pre-curva</p> <p>8052045 ARM15T Varilla, 45mm convencional pre-curva</p> <p>8052050 ARM15T Varilla, 50mm convencional pre-curva</p> <p>8052055 ARM15T Varilla, 55mm convencional pre-curva</p> <p>8052060 ARM15T Varilla, 60mm convencional pre-curva</p> <p>8052065 ARM15T Varilla, 65mm convencional pre-curva</p> <p>8052070 ARM15T Varilla, 70mm convencional pre-curva</p> <p>8052075 ARM15T Varilla, 75mm convencional pre-curva</p> <p>8052080 ARM15T Varilla, 80mm convencional pre-curva</p> <p>8052085 ARM15T Varilla, 85mm convencional pre-curva</p>
--	--	--

		<p>8052090 ARM15T Varilla, 90mm convencional pre-curva</p> <p>8052095 ARM15T Varilla, 95mm convencional pre-curva</p> <p>8052100 ARM15T Varilla, 100mm convencional pre-curva</p> <p>8052110 ARM15T Varilla, 110mm convencional pre-curva</p> <p>8052120 ARM15T Varilla, 120mm convencional pre-curva</p> <p>8052140 ARM15T Varilla, 140mm convencional pre-curva</p> <p>8052160 ARM15T Varilla, 160mm convencional pre-curva</p> <p>8052180 ARM15T Varilla, 180mm convencional pre-curva</p> <p>8052200 ARM15T Varilla, 200mm convencional pre-curva</p> <p>8052300 ARM15T Varilla, 300mm convencional pre-curva</p> <p>8053500 ARM15T Varilla, 500mm PB cifótica lordótica</p> <p>8056510 ARM15T Tornillo, 6.5x100mm ilíaco</p> <p>8056560 ARM15T Tornillo, 6.5x60mm ilíaco</p> <p>8057510 ARM15T Tornillo, 7.5x100mm ilíaco</p> <p>8058510 ARM15T Tornillo, 8.5x100mm ilíaco</p> <p>8058570 ARM15T Tornillo, 8.5x70mm ilíaco</p> <p>8058580 ARM15T Tornillo, 8.5x80mm ilíaco</p> <p>8058590 ARM15T Tornillo,</p>
--	--	---

		<p>8.5x90mm ilíaco  8151100 ARM15S Tornillo de seguridad, cabeza cerrado  8252004 ASF15C Varilla de compensación lateral  8252040 ARM15T CoCr Varilla, 40mm recta  8252045 ARM15T CoCr Varilla, 45mm recta  8252050 ARM15T CoCr Varilla, 50mm recta  8252055 ARM15T CoCr Varilla, 55mm recta  8252060 ARM15T CoCr Varilla, 60mm recta  8252065 ARM15T CoCr Varilla, 65mm recta  8252070 ARM15T CoCr Varilla, 70mm recta  8252075 ARM15T CoCr Varilla, 75mm recta  8252080 ARM15T CoCr Varilla, 80mm recta  8252085 ARM15T CoCr Varilla, 85mm recta  8252100 ARM15T CoCr Varilla, 100mm recta  8252200 ARM15T CoCr Varilla, 200mm recta  8252250 ARM15T CoCr Varilla, 250mm recta  8252300 ARM15T CoCr Varilla, 300mm recta  8252500 ARM15T CoCr Varilla, 500mm recta  8252600 ARM15T CoCr Varilla, 600mm recta  8253025 ARM15T CoCr Varilla, 25mm convencional PB  8253030 ARM15T CoCr Varilla, 30mm convencional PB  8253035 ARM15T CoCr</p>
--	--	---

		<p>Varilla, 35mm convencional PB 8253040 ARM15T CoCr</p> <p>Varilla, 40mm convencional PB 8253045 ARM15T CoCr</p> <p>Varilla, 45mm convencional PB 8253050 ARM15T CoCr</p> <p>Varilla, 50mm convencional PB 8253055 ARM15T CoCr</p> <p>Varilla, 55mm convencional PB 8253060 ARM15T CoCr</p> <p>Varilla, 60mm convencional PB 8253065 ARM15T CoCr</p> <p>Varilla, 65mm convencional PB 8253070 ARM15T CoCr</p> <p>Varilla, 70mm convencional PB 8253075 ARM15T CoCr</p> <p>Varilla, 75mm convencional PB 8253080 ARM15T CoCr</p> <p>Varilla, 80mm convencional PB 8253085 ARM15T CoCr</p> <p>Varilla, 85mm convencional PB 8253090 ARM15T CoCr</p> <p>Varilla, 90mm convencional PB 8253095 ARM15T CoCr</p> <p>Varilla, 95mm convencional PB 8253100 ARM15T CoCr</p> <p>Varilla, 100mm convencional PB 8253110 ARM15T CoCr</p> <p>Varilla, 110mm convencional PB 8253120 ARM15T CoCr</p>
--	--	--

		<p>Varilla, 120mm convencional PB</p> <p>8254025 ARM15T Tornillo, 4x25mm PLS</p> <p>8254030 ARM15T Tornillo, 4x30mm PLS</p> <p>8254035 ARM15T Tornillo, 4x35mm PLS</p> <p>8254040 ARM15T Tornillo, 4x40mm PLS</p> <p>8254045 ARM15T Tornillo, 4x45mm PLS</p> <p>8254525 ARM15T Tornillo, 4.5x25mm PLS</p> <p>8254530 ARM15T Tornillo, 4.5x30mm PLS</p> <p>8254535 ARM15T Tornillo, 4.5x35mm PLS</p> <p>8254540 ARM15T Tornillo, 4.5x40mm PLS</p> <p>8254545 ARM15T Tornillo, 4.5x45mm PLS</p> <p>8255025 ARM15T Tornillo, 5x25mm PLS</p> <p>8255030 ARM15T Tornillo, 5x30mm PLS</p> <p>8255035 ARM15T Tornillo, 5x35mm PLS</p> <p>8255040 ARM15T Tornillo, 5x40mm PLS</p> <p>8255045 ARM15T Tornillo, 5x45mm PLS</p> <p>8255050 ARM15T Tornillo, 5x50mm PLS</p> <p>8255525 ARM15T Tornillo, 5.5x25mm PLS</p> <p>8255530 ARM15T Tornillo, 5.5x30mm PLS</p> <p>8255535 ARM15T Tornillo, 5.5x35mm PLS</p> <p>8255540 ARM15T Tornillo, 5.5x40mm PLS</p> <p>8255545 ARM15T Tornillo, 5.5x45mm PLS</p> <p>8255550 ARM15T Tornillo,</p>
--	--	--



		5.5x50mm PLS 8255555 ARM15T Tornillo, 5.5x55mm PLS 8256525 ARM15T Tornillo, 6.5x25mm PLS 8256530 ARM15T Tornillo, 6.5x30mm PLS 8256535 ARM15T Tornillo, 6.5x35mm PLS 8256540 ARM15T Tornillo, 6.5x40mm PLS 8256545 ARM15T Tornillo, 6.5x45mm PLS 8256550 ARM15T Tornillo, 6.5x50mm PLS 8256555 ARM15T Tornillo, 6.5x55mm PLS 8256560 ARM15T Tornillo, 6.5x60mm PLS 8257530 ARM15T Tornillo, 7.5x 30mm PLS 8257535 ARM15T Tornillo, 7.5x 35mm PLS 8257540 ARM15T Tornillo, 7.5x 40mm PLS 8257545 ARM15T Tornillo, 7.5x 45mm PLS 8257550 ARM15T Tornillo, 7.5x 50mm PLS 8257555 ARM15T Tornillo, 7.5x 55mm PLS 8257560 ARM15T Tornillo, 7.5x 60mm PLS 8274030 ARM15T Tornillo, 4x30mm reducción 8274035 ARM15T Tornillo, 4x35mm reducción 8274040 ARM15T Tornillo, 4x40mm reducción 8274045 ARM15T Tornillo, 4x45mm reducción 8274525 aRM15T Tornillo, 4.5x25mm reducción 8274530 ARM15T Tornillo, 4.5x30mm reducción
--	--	---

		8274535 ARM15T Tornillo, 4.5x35mm reducción 8274540 ARM15T Tornillo, 4.5x40mm reducción 8274545 ARM15T Tornillo, 4.5x45mm reducción 8274550 ARM15T Tornillo, 4.5x50mm reducción 8275025 ARM15T Tornillo, 5x25mm reducción 8275030 ARM15T Tornillo, 5x30mm reducción 8275035 ARM15T Tornillo, 5x35mm reducción 8275040 ARM15T Tornillo, 5x40mm reducción 8275045 ARM15T Tornillo, 5x45mm reducción 8275050 ARM15T Tornillo, 5x50mm reducción 8275525 ARM15T Tornillo, 5.5x25mm reducción 8275530 ARM15T Tornillo, 5.5x30mm reducción 8275535 ARM15T Tornillo, 5.5x35mm reducción 8275540 ARM15T Tornillo, 5.5x40mm reducción 8275545 ARM15T Tornillo, 5.5x45mm reducción 8275550 ARM15T Tornillo, 5.5x50mm reducción 8275555 ARM15T Tornillo, 5.5x55mm reducción 8275560 ARM15T Tornillo, 5.5x60mm reducción 8276530 ARM15T Tornillo, 6.5x30mm reducción 8276535 ARM15T Tornillo, 6.5x35mm reducción 8276540 ARM15T Tornillo, 6.5x40mm reducción 8276545 ARM15T Tornillo, 6.5x45mm reducción 8276550 ARM15T Tornillo,
--	--	--

		<p> 6.5x50mm reducción  8276555 ARM15T Tornillo,  6.5x55mm reducción  8276560 ARM15T Tornillo,  6.5x60mm reducción  8276565 ARM15T Tornillo,  6.5x65mm reducción  8277530 ARM15T Tornillo,  7.5x30mm reducción  8277535 ARM15T Tornillo,  7.5x35mm reducción  8277540 ARM15T Tornillo,  7.5x40mm reducción  8277545 ARM15T Tornillo,  7.5x45mm reducción  8277550 ARM15T Tornillo,  7.5x50mm reducción  8277555 ARM15T Tornillo,  7.5x55mm reducción  8277560 ARM15T Tornillo,  7.5x60mm reducción  8277565 ARM15T Tornillo,  7.5x65mm reducción  8352200 ARM15S Varilla,  200mm fuerza ultra  8352300 ARM15S Varilla,  300mm fuerza ultra  8352500 ARM15S Varilla,  500mm fuerza ultra  8353300 ARM15C Varilla,  300mm PB cifótica lordótica  8353500 ARM15C Varilla,  500mm PB cifótica lordótica  8354025 ARM15S Tornillo,  4x25mm PLS  8354030 ARM15S Tornillo,  4x30mm PLS  8354035 ARM15S Tornillo,  4x35mm PLS  8354040 ARM15S Tornillo,  4x40mm PLS  8354045 ARM15S Tornillo,  4x45mm PLS  8354525 ARM15S Tornillo,  4.5x25mm PLS </p>
--	--	--

		8354530 ARM15S Tornillo, 4.5x30mm PLS 8354535 ARM15S Tornillo, 4.5x35mm PLS 8354540 ARM15S Tornillo, 4.5x40mm PLS 8354545 ARM15S Tornillo, 4.5x45mm PLS 8355025 ARM15S Tornillo, 5x25mm PLS 8355030 ARM15S Tornillo, 5x30mm PLS 8355035 ARM15S Tornillo, 5x35mm PLS 8355040 ARM15S Tornillo, 5x40mm PLS 8355045 ARM15S Tornillo, 5x45mm PLS 8355050 ARM15S Tornillo, 5x50mm PLS 8355525 ARM15S Tornillo, 5.5x25mm PLS 8355530 ARM15S Tornillo, 5.5x30mm PLS 8355535 ARM15S Tornillo, 5.5x35mm PLS 8355540 ARM15S Tornillo, 5.5x40mm PLS 8355545 ARM15S Tornillo, 5.5x45mm PLS 8355550 ARM15S Tornillo, 5.5x50mm PLS 8355555 ARM15S Tornillo, 5.5x55mm PLS 8356530 ARM15S Tornillo, 6.5x30mm PLS 8356535 ARM15S Tornillo, 6.5x35mm PLS 8356540 ARM15S Tornillo, 6.5x40mm PLS 8356545 ARM15S Tornillo, 6.5x45mm PLS 8356550 ARM15S Tornillo, 6.5x50mm PLS 8356555 ARM15S Tornillo,
--	--	--

		6.5x55mm PLS 8364525 ARM16S Tornillo, 4.5X25mm PLS 8364530 ARM16S Tornillo, 4.5X30mm PLS 8364535 ARM16S Tornillo, 4.5X35mm PLS 8364540 ARM16S Tornillo, 4.5X40mm PLS 8364545 ARM16S Tornillo, 4.5X45mm PLS 8365530 ARM16S Tornillo, 5.5X30mm PLS 8365535 ARM16S Tornillo, 5.5X35mm PLS 8365540 ARM16S Tornillo, 5.5X40mm PLS 8365545 ARM16S Tornillo, 5.5X45mm PLS 8366530 ARM16S Tornillo, 6.5X30mm PLS 8366535 ARM16S Tornillo, 6.5X35mm PLS 8366540 ARM16S Tornillo, 6.5X40mm PLS 8366545 ARM16S Tornillo, 6.5X45mm PLS 8374525 ARM15S Tornillo, 4.5x25mm reducción 8374530 ARM15S Tornillo, 4.5x30mm reducción 8374535 ARM15S Tornillo, 4.5x35mm reducción 8374540 ARM15S Tornillo, 4.5x40mm reducción 8374545 ARM15S Tornillo, 4.5x45mm reducción 8375530 ARM15S Tornillo, 5.5x30mm reducción 8375535 ARM15S Tornillo, 5.5x35mm reducción 8375540 ARM15S Tornillo, 5.5x40mm reducción 8375545 ARM15S Tornillo, 5.5x45mm reducción
--	--	--

		8375550 ARM15S Tornillo, 5.5x50mm reducción 8375555 ARM15S Tornillo, 5.5x55mm reducción 8376530 ARM15S Tornillo, 6.5x30mm reducción 8376535 ARM15S Tornillo, 6.5x35mm reducción 8376540 ARM15S Tornillo, 6.5x40mm reducción 8376545 ARM15S Tornillo, 6.5x45mm reducción 8376550 ARM15S Tornillo, 6.5x50mm reducción 8376555 ARM15S Tornillo, 6.5x55mm reducción 8377530 ARM15S Tornillo, 7.5x30mm reducción 8377535 ARM15S Tornillo, 7.5x35mm reducción 8377540 ARM15S Tornillo, 7.5x40mm reducción 8377545 ARM15S Tornillo, 7.5x45mm reducción 8377550 ARM15S Tornillo, 7.5x50mm reducción 8377555 ARM15S Tornillo, 7.5x55mm reducción 8384530 ARM16S Tornillo, 4.5x30mm reducción 8384535 ARM16S Tornillo, 4.5x35mm reducción 8384545 ARM16S Tornillo, 4.5x45mm reducción 8385040 ARM16S Tornillo, 5x40mm reducción 8385045 ARM16S Tornillo, 5x45mm reducción 8385050 ARM16S Tornillo, 5x50mm reducción 8385530 ARM16S Tornillo, 6.35x30mm reducción 8385540 ARM16S Tornillo, 6.35x40mm reducción 8385545 ARM16S Tornillo,
--	--	--

		<p>6.35x45mm reducción  8386540 ARM16S Tornillo,  6.5x40mm reducción  8386545 ARM16S Tornillo,  6.5x45mm reducción  8386550 ARM16S Tornillo,  6.5x50mm reducción  8387540 ARM16S Tornillo,  7.5x40mm reducción  8387545 ARM16S Tornillo,  7.5x45mm reducción  8387550 ARM16S Tornillo,  7.5x50mm reducción  8431510 ARM15T  Tornillo, 10.5x100mm ilíaco  SL-cerrado  8431511 ARM15T  Tornillo, 10.5x105mm ilíaco  SL-cerrado  8431512 ARM15T  Tornillo, 10.5x110mm ilíaco  SL-cerrado  8431514 ARM15T  Tornillo, 10.5x120mm ilíaco  SL-cerrado  8431560 ARM15T Tornillo,  10.5x60mm ilíaco SL-  cerrado  8431570 ARM15T Tornillo,  10.5x70mm ilíaco SL-  cerrado  8431580 ARM15T Tornillo,  10.5x80mm ilíaco SL-  cerrado  8431590 ARM15T Tornillo,  10.5x90mm ilíaco SL-  cerrado  8436510 ARM15T Tornillo,  6.5x100mm ilíaco SL-  cerrado  8436560 ARM15T Tornillo,  6.5x60mm ilíaco SL-cerrado  8436570 ARM15T Tornillo,  6.5x70mm ilíaco SL-cerrado  8436580 ARM15T Tornillo,</p>
--	--	---

		<p>6.5x80mm ilíaco SL-cerrado  8436590 ARM15T Tornillo,  6.5x90mm ilíaco SL-cerrado  8437510 ARM15T Tornillo,  7.5x100mm ilíaco SL-  cerrado  8437512 ARM15T Tornillo,  7.5x110mm ilíaco SL-  cerrado  8437560 ARM15T Tornillo,  7.5x60mm ilíaco SL-cerrado  8437570 ARM15T Tornillo,  7.5x70mm ilíaco SL-cerrado  8437580 ARM15T Tornillo,  7.5x80mm ilíaco SL-cerrado  8437590 ARM15T Tornillo,  7.5x90mm ilíaco SL-cerrado  8438510 ARM15T Tornillo,  8.5x100mm ilíaco SL-  cerrado  8438511 ARM15T Tornillo,  8.5x105mm ilíaco SL-  cerrado  8438512 ARM15T Tornillo,  8.5x110mm ilíaco SL-  cerrado  8438513 ARM15T Tornillo,  8.5x115mm ilíaco SL-  cerrado  8438514 ARM15T Tornillo,  8.5x120mm ilíaco SL-  cerrado  8438560 ARM15T Tornillo,  8.5x60mm ilíaco SL-cerrado  8438570 ARM15T Tornillo,  8.5x70mm ilíaco SL-cerrado  8438580 ARM15T Tornillo,  8.5x80mm ilíaco SL-cerrado  8438590 ARM15T Tornillo,  8.5x90mm ilíaco SL-cerrado  8439510 ARM15T Tornillo,  9.5x100mm ilíaco SL-  cerrado  8439511 ARM15T Tornillo,  9.5x105mm ilíaco SL-</p>
--	--	---



		<p>cerrado</p> <p>8439512 ARM15T Tornillo, 9.5x110mm ilíaco SL- cerrado</p> <p>8439513 ARM15T Tornillo, 9.5x115mm ilíaco SL- cerrado</p> <p>8439514 ARM15T Tornillo, 9.5x120mm ilíaco SL- cerrado</p> <p>8439560 ARM15T Tornillo, 9.5x60mm ilíaco SL-cerrado</p> <p>8439570 ARM15T Tornillo, 9.5x70mm ilíaco SL-cerrado</p> <p>8439580 ARM15T Tornillo, 9.5x80mm ilíaco SL-cerrado</p> <p>8439590 ARM15T Tornillo, 9.5x90mm ilíaco SL-cerrado</p> <p>8441110 ARM15T Tornillo, 11.5x100mm ilíaco SL- abierto</p> <p>8441111 ARM15T Tornillo, 11.5x105mm ilíaco SL- abierto</p> <p>8441170 ARM15T Tornillo, 11.5x70mm ilíaco SL- abierto</p> <p>8441180 ARM15T Tornillo, 11.5x80mm ilíaco SL- abierto</p> <p>8441190 ARM15T Tornillo, 11.5x90mm ilíaco SL- abierto</p> <p>8441210 ARM15T Tornillo, 12.5x100mm ilíaco SL- abierto</p> <p>8441270 ARM15T Tornillo, 12.5x70mm ilíaco SL- abierto</p> <p>8441280 ARM15T Tornillo, 12.5x80mm ilíaco SL- abierto</p> <p>8441290 ARM15T Tornillo, 12.5x90mm ilíaco SL- abierto</p>
--	--	---

		<p>8441510 ARM15T Tornillo, 10.5x100mm ilíaco SL-abierto</p> <p>8441512 ARM15T Tornillo, 10.5x110mm ilíaco SL-abierto</p> <p>8441514 ARM15T Tornillo, 10.5x120mm ilíaco SL-abierto</p> <p>8441560 ARM15T Tornillo, 10.5x60mm ilíaco SL-abierto</p> <p>8441570 ARM15T Tornillo, 10.5x70mm ilíaco SL-abierto</p> <p>8441580 ARM15T Tornillo, 10.5x80mm ilíaco SL-abierto</p> <p>8441590 ARM15T Tornillo, 10.5x90mm ilíaco SL-abierto</p> <p>8446510 ARM15T Tornillo, 6.5x100mm ilíaco SL-abierto</p> <p>8446560 ARM15T Tornillo, 6.5x60mm ilíaco SL-abierto</p> <p>8446565 ARM15T Tornillo, 6.5x65mm ilíaco SL-abierto</p> <p>8446570 ARM15T Tornillo, 6.5x70mm ilíaco SL-abierto</p> <p>8446575 ARM15T Tornillo, 6.5x75mm ilíaco SL-abierto</p> <p>8446580 ARM15T Tornillo, 6.5x80mm ilíaco SL-abierto</p> <p>8446585 ARM15T Tornillo, 6.5x85mm ilíaco SL-abierto</p> <p>8446590 ARM15T Tornillo, 6.5x90mm ilíaco SL-abierto</p> <p>8446595 ARM15T Tornillo, 6.5x95mm ilíaco SL-abierto</p> <p>8447510 ARM15T Tornillo, 7.5x100mm ilíaco SL-abierto</p> <p>8447511 ARM15T Tornillo, 7.5x105mm ilíaco SL-</p>
--	--	---

		abierto 8447512 ARM15T Tornillo, 7.5x110mm ilíaco SL-abierto 8447560 ARM15T Tornillo, 7.5x60mm ilíaco SL-abierto 8447565 ARM15T Tornillo, 7.5x65mm ilíaco SL-abierto 8447570 ARM15T Tornillo, 7.5x70mm ilíaco SL-abierto 8447575 ARM15T Tornillo, 7.5x75mm ilíaco SL-abierto 8447580 ARM15T Tornillo, 7.5x80mm ilíaco SL-abierto 8447585 ARM15T Tornillo, 7.5x85mm ilíaco SL-abierto 8447590 ARM15T Tornillo, 7.5x90mm ilíaco SL-abierto 8447595 ARM15T Tornillo, 7.5x95mm ilíaco SL-abierto 8448510 ARM15T Tornillo, 8.5x100mm ilíaco SL-abierto 8448511 ARM15T Tornillo, 8.5x105mm ilíaco SL-abierto 8448512 ARM15T Tornillo, 8.5x110mm ilíaco SL-abierto 8448514 ARM15T Tornillo, 8.5x120mm ilíaco SL-abierto 8448560 ARM15T Tornillo, 8.5x60mm ilíaco SL-abierto 8448565 ARM15T Tornillo, 8.5x65mm ilíaco SL-abierto 8448570 ARM15T Tornillo, 8.5x70mm ilíaco SL-abierto 8448575 ARM15T Tornillo, 8.5x75mm ilíaco SL-abierto 8448580 ARM15T Tornillo, 8.5x80mm ilíaco SL-abierto 8448585 ARM15T Tornillo, 8.5x85mm ilíaco SL-abierto 8448590 ARM15T Tornillo,
--	--	--

		<p>8.5x90mm líaco SL-abierto</p> <p>8448595 ARM15T Tornillo,</p> <p>8.5x95mm líaco SL-abierto</p> <p>8449510 ARM15T Tornillo,</p> <p>9.5x100mm líaco SL-abierto</p> <p>8449511 ARM15T Tornillo,</p> <p>9.5x105mm líaco SL-abierto</p> <p>8449512 ARM15T Tornillo,</p> <p>9.5x110mm líaco SL-abierto</p> <p>8449514 ARM15T Tornillo,</p> <p>9.5x120mm líaco SL-abierto</p> <p>8449560 ARM15T Tornillo,</p> <p>9.5x60mm líaco SL-abierto</p> <p>8449565 ARM15T Tornillo,</p> <p>9.5x65mm líaco SL-abierto</p> <p>8449570 ARM15T Tornillo,</p> <p>9.5x70mm líaco SL-abierto</p> <p>8449575 ARM15T Tornillo,</p> <p>9.5x75mm líaco SL-abierto</p> <p>8449580 ARM15T Tornillo,</p> <p>9.5x80mm líaco SL-abierto</p> <p>8449585 ARM15T Tornillo,</p> <p>9.5x85mm líaco SL-abierto</p> <p>8449590 ARM15T Tornillo,</p> <p>9.5x90mm líaco SL-abierto</p> <p>8449595 ARM15T Tornillo,</p> <p>9.5x95mm líaco SL-abierto</p> <p>8450120 Armada Ti</p> <p>Conector en cruz fijo,</p> <p>20mm</p> <p>8450122 Armada Ti</p> <p>Conector en cruz fijo,</p> <p>22.5mm</p> <p>8450125 Armada Ti</p> <p>Conector en cruz fijo,</p> <p>25mm</p> <p>8450127 Armada Ti</p> <p>Conector en cruz fijo,</p> <p>27.5mm</p> <p>8450130 Armada Ti</p> <p>Conector en cruz fijo,</p>
--	--	--

		30mm 8450132 Armada Ti Conector en cruz fijo, 32.5mm 8450135 Armada Ti Conector en cruz fijo, 35mm 8450137 Armada Ti Conector en cruz fijo, 37.5mm 8450140 Armada Ti Conector en cruz fijo, 40mm 8450145 Armada Ti Conector en cruz fijo, 45mm 8450150 Armada Ti Conector en cruz fijo, 50mm 8450155 Armada Ti Conector en cruz fijo, 55mm 8450160 Armada Ti Conector en cruz fijo, 60mm 8450165 Armada Ti Conector en cruz fijo, 65mm 8450170 Armada Ti Conector en cruz fijo, 70mm 8450175 Armada Ti Conector en cruz fijo, 75mm 8450180 Armada Ti Conector en cruz fijo, 80mm 8450245 ARM15T Conector en cruz, 45-50mm 8450250 ARM15T Conector en cruz, 50-60mm 8450260 ARM15T Conector en cruz, 60-70mm 8450270 ARM15T Conector en cruz, 70-85mm
--	--	--

		<p>8450302 ARM15T Conector, 5.5mm varilla en línea</p> <p>8450325 ARM15T LP Conector en cruz ajustable 25mm</p> <p>8450330 ARM15T LP Conector en cruz ajustable 30mm</p> <p>8450335 ARM15T LP Conector en cruz ajustable 35mm</p> <p>8450340 ARM15T LP Conector en cruz ajustable 40mm</p> <p>8450350 ARM15T LP Conector en cruz ajustable 50mm</p> <p>8450365 ARM15T LP Conector en cruz ajustable 55mm</p> <p>8450402 ARM15T Conector, 5.5mm paralelo varilla</p> <p>8451100 ARM15T Tornillo de seguridad</p> <p>8451302 ASF15T Conector, en línea varilla</p> <p>8451402 ARM15T Conector, varilla paralelo</p> <p>8451530 ARM15T Tornillo, 10.5x30mm poliaxial</p> <p>8451535 ARM15T Tornillo, 10.5x35mm poliaxial</p> <p>8451540 ARM15T Tornillo, 10.5x40mm poliaxial</p> <p>8451545 ARM15T Tornillo, 10.5x45mm poliaxial</p> <p>8451550 ARM15T Tornillo, 10.5x50mm poliaxial</p> <p>8451555 ARM15T Tornillo, 10.5x55mm poliaxial</p> <p>8451602 ARM15T Conector, 5.5mm varilla de 4 orificios</p>
--	--	--

		8451701 ASF Varilla-varilla, 5.5mm abierta 6.35mm abierta 8452004 ASF15T Varilla de compensación lateral 8452025 ARM15T Varilla, 25mm 8452030 ARM15T Varilla, 30mm 8452035 ARM15T Varilla, 35mm 8452040 ARM15T Varilla, 40mm 8452045 ARM15T Varilla, 45mm 8452050 ARM15T Varilla, 50mm 8452055 ARM15T Varilla, 55mm 8452060 ARM15T Varilla, 60mm 8452065 ARM15T Varilla, 65mm 8452070 ARM15T Varilla, 70mm 8452075 ARM15T Varilla, 75mm 8452080 ARM15T Varilla, 80mm 8452085 ARM15T Varilla, 85mm 8452090 ARM15T Varilla, 90mm 8452095 ARM15T Varilla, 95mm 8452100 ARM15T Varilla, 100mm 8452120 ARM15T Varilla, 120mm 8452140 ARM15T Varilla, 140mm 8452152 ASF15T Varilla- varilla, 5.5mm O 5.5mm O 8452156 ASF15T Varilla- varilla, 5.5mm O 6.35mm O
--	--	--

		<p>8452166 ASF15T Varilla-varilla, 6.35mm O 6.35mm O</p> <p>8452200 ARM15T Varilla, 200mm</p> <p>8452250 ARM15T Varilla, 250mm</p> <p>8452255 ASF15T Varilla-varilla, 5.5mm O 5.5mm O ancha</p> <p>8452256 ASF15T Varilla-varilla, 5.5mm O 6.35mm O ancha</p> <p>8452260 ARM15T Varilla, 260mm</p> <p>8452266 ASF15T Varilla-varilla, 6.35mm O 6.35mm O ancha</p> <p>8452300 ARM15T Varilla, 300mm</p> <p>8452355 ASF Varilla-varilla, 5.5mm abierta 5.5mm cerrada 90°</p> <p>8452356 ASF Varilla-varilla, 5.5mm abierta 6.35mm cerrada 90°</p> <p>8452365 ASF Varilla-varilla, 6.35mm abierta 5.5mm cerrada 90°</p> <p>8452366 ASF Varilla-varilla, 6.35mm abierta 6.35mm cerrada 90°</p> <p>8452412 ASF Conector de varilla, 5.5mm 15x200mm LH</p> <p>8452422 ASF Conector de varilla, 5.5mm 25x200mm LH</p> <p>8452425 ASF25T Conector, en línea 2 orificios 5.5-5.5</p> <p>8452426 ASF26T Conector, en línea 2 orificios 6.35-5.5</p> <p>8452432 ASF Conector de varilla, 5.5mm 35x200mm LH</p>
--	--	---



		<p>8452442 ASF Conector de varilla, 5.5mm 40x200mm LH</p> <p>8452445 ASF25T Conector, en línea 4 orificios 5.5-5.5</p> <p>8452446 ASF26T Conector, en línea 4 orificios 6.35-5.5</p> <p>8452500 ARM15T Varilla, 500mm</p> <p>8452512 ASF Conector de varilla, 5.5mm 15x200mm RH</p> <p>8452522 ASF Conector de varilla, 5.5mm 25x200mm RH</p> <p>8452532 ASF Conector de varilla, 5.5mm 35x200mm RH</p> <p>8452542 ASF Conector de varilla, 5.5mm 40x200mm RH</p> <p>8452555 ASF Conector, varilla-varilla 5.5-O to 5.5mm-O</p> <p>8452556 ASF Conector, varilla-varilla 6.35-O to 5.5mm-O</p> <p>8452600 ARM15T Varilla, 600mm</p> <p>8452755 ASF Conector, varilla-varilla 5.5-O to 5.5mm-C</p> <p>8452766 ASF Conector, varilla-varilla 6.35-O to 6.35mm-C</p> <p>8452801 ASF15T Varilla-varilla, 5.5-5.5mm abierto-gancho</p> <p>8452802 ASF15T Varilla-varilla, 5.5-6.35mm abierto-gancho</p> <p>8452804 ASF15T Varilla-varilla, 6.35-6.35mm abierto-gancho</p> <p>8452855 ASF25T Conector,</p>
--	--	--

		<p> Varilla-varilla 5.5H-5.5O  8452856 ASF26T Conector,  Varilla-varilla 6.35H-5.5O  8453101 ARM15T Gancho,  pedicular pequeño  8453102 ARM15T Gancho,  pedicular mediano  8453112 ARM15T Gancho,  6mm laminar reducido W  8453113 ARM15T Gancho,  8mm laminar reducido W  8453114 ARM15T Gancho,  10mm laminar reducido W  8453121 ARM15T Gancho,  angular derecho  8453122 ARM15T Gancho,  angular izquierdo  8453123 ARM15T Gancho,  compensación derecha  8453124 ARM15T Gancho,  compensación izquierda  8453128 ARM15T Gancho,  6mm proceso transversal  8453129 ARM15T Gancho,  8mm proceso transversal  8453130 ARM15T Gancho,  10mm proceso transversal  8453131 ARM15T Gancho,  6mm proceso transversal  angosto  8453132 ARM15T Gancho,  8mm proceso transversal  angosto  8453133 ARM15T Gancho,  10mm proceso transversal  angosto  8453134 ARM15T Gancho,  6mm ángulo hacia abajo  8453135 ARM15T Gancho,  8mm ángulo hacia abajo  8453136 ARM15T Gancho,  10mm ángulo hacia abajo  8453137 ARM15T Gancho,  6mm ángulo hacia abajo  angosto </p>
--	--	--

		<p>8453138 ARM15T Gancho, 8mm ángulo hacia abajo angosto</p> <p>8453139 ARM15T Gancho, 10mm ángulo hacia abajo angosto</p> <p>8453255 ASF25T Conector, rotación transversal 5.5H-5.5C</p> <p>8453256 ASF26T Conector, rotación transversal 6.35H-5.5C</p> <p>8454025 ARM15T Tornillo, 4x25mm poliaxial</p> <p>8454030 ARM15T Tornillo, 4x30mm poliaxial</p> <p>8454035 ARM15T Tornillo, 4x35mm poliaxial</p> <p>8454040 ARM15T Tornillo, 4x40mm poliaxial</p> <p>8454045 ARM15T Tornillo, 4x45mm poliaxial</p> <p>8454402 ASF15T Conector de varilla, 5.5mm paralelo</p> <p>8454404 ASF25T Conector, 5.5-5.5 paralelo</p> <p>8454525 ARM15T Tornillo, 4.5x25mm poliaxial</p> <p>8454530 ARM15T Tornillo, 4.5x30mm poliaxial</p> <p>8454535 ARM15T Tornillo, 4.5x35mm poliaxial</p> <p>8454540 ARM15T Tornillo, 4.5x40mm poliaxial</p> <p>8454545 ARM15T Tornillo, 4.5x45mm poliaxial</p> <p>8454550 ARM15T Tornillo, 4.5x50mm poliaxial</p> <p>8454602 ASF15T Conector de varilla, 5.5mm 4 orificios</p> <p>8454604 ASF25T Conector, 5.5-5.5 paralelo 4 orificios</p> <p>8455025 ARM15T Tornillo, 5x25mm poliaxial</p> <p>8455030 ARM15T Tornillo,</p>
--	--	--

		5x30mm poliaxial 8455035 ARM15T Tornillo, 5x35mm poliaxial 8455040 ARM15T Tornillo, 5x40mm poliaxial 8455045 ARM15T Tornillo, 5x45mm poliaxial 8455050 ARM15T Tornillo, 5x50mm poliaxial 8455525 ARM15T Tornillo, 5.5x25mm poliaxial 8455530 ARM15T Tornillo, 5.5x30mm poliaxial 8455535 ARM15T Tornillo, 5.5x35mm poliaxial 8455540 ARM15T Tornillo, 5.5x40mm poliaxial 8455545 ARM15T Tornillo, 5.5x45mm poliaxial 8455550 ARM15T Tornillo, 5.5x50mm poliaxial 8455555 ARM15T Tornillo, 5.5x55mm poliaxial 8455560 ARM15T Tornillo, 5.5x60mm poliaxial 8456014 ARM15T Tornillo, 6.0x120mm poliaxial 8456030 ARM15T Tornillo, 6x30mm poliaxial 8456035 ARM15T Tornillo, 6x35mm poliaxial 8456040 ARM15T Tornillo, 6x40mm poliaxial 8456045 ARM15T Tornillo, 6x45mm poliaxial 8456050 ARM15T Tornillo, 6x50mm poliaxial 8456055 ARM15T Tornillo, 6x55mm poliaxial 8456510 ARM15T Tornillo, 6.5x100mm poliaxial 8456525 ARM15T Tornillo, 6.5x25mm poliaxial 8456530 ARM15T Tornillo, 6.5x30mm poliaxial
--	--	--

		8456535 ARM15T Tornillo, 6.5x35mm poliaxial 8456540 ARM15T Tornillo, 6.5x40mm poliaxial 8456545 ARM15T Tornillo, 6.5x45mm poliaxial 8456550 ARM15T Tornillo, 6.5x50mm poliaxial 8456555 ARM15T Tornillo, 6.5x55mm poliaxial 8456560 ARM15T Tornillo, 6.5x60mm poliaxial 8456565 ARM15T Tornillo, 6.5x65mm poliaxial 8456580 ARM15T Tornillo, 6.5x80mm poliaxial 8457035 ARM15T Tornillo, 7x35mm poliaxial 8457040 ARM15T Tornillo, 7x40mm poliaxial 8457045 ARM15T Tornillo, 7x45mm poliaxial 8457050 ARM15T Tornillo, 7x50mm poliaxial 8457055 ARM15T Tornillo, 7x55mm poliaxial 8457525 ARM15T Tornillo, 7.5x25mm poliaxial 8457530 ARM15T Tornillo, 7.5x30mm poliaxial 8457535 ARM15T Tornillo, 7.5x35mm poliaxial 8457540 ARM15T Tornillo, 7.5x40mm poliaxial 8457545 ARM15T Tornillo, 7.5x45mm poliaxial 8457550 ARM15T Tornillo, 7.5x50mm poliaxial 8457555 ARM15T Tornillo, 7.5x55mm poliaxial 8457560 ARM15T Tornillo, 7.5x60mm poliaxial 8457565 ARM15T Tornillo, 7.5x65mm poliaxial 8457570 ARM15T Tornillo,
--	--	--

		7.5x70mm poliaxial 8457575 ARM15T Tornillo, 7.5x75mm poliaxial 8457580 ARM15T Tornillo, 7.5x80mm poliaxial 8457585 ARM15T Tornillo, 7.5x85mm poliaxial 8457590 ARM15T Tornillo, 7.5x90mm poliaxial 8458510 ARM15T Tornillo, 8.5x100mm poliaxial 8458530 ARM15T Tornillo, 8.5x30mm poliaxial 8458535 ARM15T Tornillo, 8.5x35mm poliaxial 8458540 ARM15T Tornillo, 8.5x40mm poliaxial 8458545 ARM15T Tornillo, 8.5x45mm poliaxial 8458550 ARM15T Tornillo, 8.5x50mm poliaxial 8458555 ARM15T Tornillo, 8.5x55mm poliaxial 8458560 ARM15T Tornillo, 8.5x60mm poliaxial 8458565 ARM15T Tornillo, 8.5x65mm poliaxial 8458570 ARM15T Tornillo, 8.5x70mm poliaxial 8458575 ARM15T Tornillo, 8.5x75mm poliaxial 8458580 ARM15T Tornillo, 8.5x80mm poliaxial 8458585 ARM15T Tornillo, 8.5x85mm poliaxial 8458590 ARM15T Tornillo, 8.5x90mm poliaxial 8459510 ARM15T Tornillo, 9.5x100mm poliaxial 8459530 ARM15T Tornillo, 9.5x30mm poliaxial 8459535 ARM15T Tornillo, 9.5x35mm poliaxial 8459540 ARM15T Tornillo, 9.5x40mm poliaxial
--	--	--

		<p>8459545 ARM15T Tornillo, 9.5x45mm poliaxial</p> <p>8459550 ARM15T Tornillo, 9.5x50mm poliaxial</p> <p>8459555 ARM15T Tornillo, 9.5x55mm poliaxial</p> <p>8459560 ARM15T Tornillo, 9.5x60mm poliaxial</p> <p>8459565 ARM15T Tornillo, 9.5x65mm poliaxial</p> <p>8459570 ARM15T Tornillo, 9.5x70mm poliaxial</p> <p>8459575 ARM15T Tornillo, 9.5x75mm poliaxial</p> <p>8459580 ARM15T Tornillo, 9.5x80mm poliaxial</p> <p>8459590 ARM15T Tornillo, 9.5x90mm poliaxial</p> <p>8460301 ASF Conector, 3.5-5.5mm en línea</p> <p>8460303 ASF Conector, 5.5-6.25mm en línea</p> <p>8460602 ASF Conector, 5.5-6.25mm 4 orificios</p> <p>8461100 Armada Ti Tornillo de seguridad, tulipa abierta</p> <p>8461300 ASF Tornillo fijo, conector varilla-varilla</p> <p>8461302 ASF16T Conector varilla, 5.5mm en línea</p> <p>8461402 ASF Conector, 5.5-6.25mm paralelo</p> <p>8461602 ASF Conector, 5.5-6.25mm 4 orificios</p> <p>8464402 ASF16T Conector varilla, 5.5mm paralelo</p> <p>8464404 ASF26T Conector, 6.35-5.5 paralelo</p> <p>8464602 ASF16T Conector varilla, 5.5mm 4 orificios</p> <p>8464604 ASF26T Conector, 6.35-5.5 paralelo 4 orificios</p> <p>8536510 ARM15S Tornillo, 6.5x100mm iliaco SL-cerrado</p>
--	--	--

		<p>8536560 ARM15S Tornillo, 6.5x60mm iliaco SL-cerrado</p> <p>8536570 ARM15S Tornillo, 6.5x70mm iliaco SL-cerrado</p> <p>8536580 ARM15S Tornillo, 6.5x80mm iliaco SL-cerrado</p> <p>8536590 ARM15S Tornillo, 6.5x90mm iliaco SL-cerrado</p> <p>8537510 ARM15S Tornillo, 7.5x100mm iliaco SL- cerrado</p> <p>8537560 ARM15S Tornillo, 7.5x60mm iliaco SL-cerrado</p> <p>8537570 ARM15S Tornillo, 7.5x70mm iliaco SL-cerrado</p> <p>8537580 ARM15S Tornillo, 7.5x80mm iliaco SL-cerrado</p> <p>8537590 ARM15S Tornillo, 7.5x90mm iliaco SL-cerrado</p> <p>8538510 ARM15S Tornillo, 8.5x100mm iliaco SL- cerrado</p> <p>8538560 ARM15S Tornillo, 8.5x60mm iliaco SL-cerrado</p> <p>8538570 ARM15S Tornillo, 8.5x70mm iliaco SL-cerrado</p> <p>8538580 ARM15S Tornillo, 8.5x80mm iliaco SL-cerrado</p> <p>8538590 ARM15S Tornillo, 8.5x90mm iliaco SL-cerrado</p> <p>8539510 ARM15S Tornillo, 9.5x100mm iliaco SL- cerrado</p> <p>8539560 ARM15S Tornillo, 9.5x60mm iliaco SL-cerrado</p> <p>8539570 ARM15S Tornillo, 9.5x70mm iliaco SL-cerrado</p> <p>8539580 ARM15S Tornillo, 9.5x80mm iliaco SL-cerrado</p> <p>8539590 ARM15S Tornillo, 9.5x90mm iliaco SL-cerrado</p> <p>8546510 ARM15S Tornillo, 6.5x100mm iliaco SL- abierto</p> <p>8546560 ARM15S Tornillo,</p>
--	--	---



		<p>6.5x60mm líaco SL-abierto  8546570 ARM15S Tornillo,  6.5x70mm líaco SL-abierto  8546580 ARM15S Tornillo,  6.5x80mm líaco SL-abierto  8546590 ARM15S Tornillo,  6.5x90mm líaco SL-abierto  8547510 ARM15S Tornillo,  7.5x100mm líaco SL-  abierto  8547560 ARM15S Tornillo,  7.5x60mm líaco SL-abierto  8547570 ARM15S Tornillo,  7.5x70mm líaco SL-abierto  8547580 ARM15S Tornillo,  7.5x80mm líaco SL-abierto  8547590 ARM15S Tornillo,  7.5x90mm líaco SL-abierto  8548510 ARM15S Tornillo,  8.5x100mm líaco SL-  abierto  8548512 ARM15S Tornillo,  8.5x110mm líaco SL-  abierto  8548514 ARM15S Tornillo,  8.5x120mm líaco SL-  abierto  8548560 ARM15S Tornillo,  8.5x60mm líaco SL-abierto  8548570 ARM15S Tornillo,  8.5x70mm líaco SL-abierto  8548580 ARM15S Tornillo,  8.5x80mm líaco SL-abierto  8548590 ARM15S Tornillo,  8.5x90mm líaco SL-abierto  8549510 ARM15S Tornillo,  9.5x100mm líaco SL-  abierto  8549512 ARM15S Tornillo,  9.5x110mm líaco SL-  abierto  8549514 ARM15S Tornillo,  9.5x120mm líaco SL-  abierto  8549560 ARM15S Tornillo,</p>
--	--	---

		<p>9.5x60mm ilíaco SL-abierto  8549570 ARM15S Tornillo,  9.5x70mm ilíaco SL-abierto  8549580 ARM15S Tornillo,  9.5x80mm ilíaco SL-abierto  8549590 ARM15S Tornillo,  9.5x90mm ilíaco SL-abierto  8550120 ARM15s  Conector, 20mm en cruz  fijo  8550122 ARM15s  Conector, 22.5mm en cruz  fijo  8550125 ARM15s  Conector, 25mm en cruz  fijo  8550127 ARM15s  Conector, 27.5mm en cruz  fijo  8550130 ARM15s  Conector, 30mm en cruz  fijo  8550132 ARM15s  Conector, 32.5mm en cruz  fijo  8550135 ARM15s  Conector, 35mm en cruz  fijo  8550137 ARM15s  Conector, 37.5mm en cruz  fijo  8550140 ARM15s  Conector, 40mm en cruz  fijo  8550145 ARM15s  Conector, 45mm en cruz  fijo  8550150 ARM15s  Conector, 50mm en cruz  fijo  8550155 ARM15s  Conector, 55mm en cruz  fijo  8550160 ARM15s  Conector, 60mm en cruz</p>
--	--	---

		fijo 8550245 ARM15S Conector en cruz, 45-50mm 8550250 ARM15S Conector en cruz, 50-60mm 8550260 ARM15S Conector en cruz, 60-70mm 8550302 ARM15S Conector varilla, 5.5mm en línea 8550402 ARM15S Conector varilla, 5.5mm paralelo 8550602 ARM15S Conector, 5.5mm 4 orificios 8551302 ASF15S Conector varilla, en línea 8551402 ASF15S Conector varilla, paralelo 8551602 ASF15S Conector varilla, 5.5mm 4 orificios 8552004 ASF15S Varilla, compensación lateral 8552152 ASF15S Varilla- Varilla, 5.5-5.5mm abierta- abierta 8552156 ASF15S Varilla- Varilla, 5.5-6.35mm abierta-abierta 8552166 ASF15S Varilla- Varilla, 6.35-6.35mm abierta-abierta 8552200 ARM15S Varilla, 200mm 8552250 ARM15S Varilla, 250mm 8552300 ARM15S Varilla, 300mm 8552445 ASF25S Conector, 4 orificios en línea5.5-5.5 8552446 ASF26S Conector, 4 orificios en línea6.35-5.5 8552447 ASF26S Conector, 4 orificios en línea6.35-6.35
--	--	---

		<p>8552500 ARM15S Varilla, 500mm</p> <p>8552600 ARM15S Varilla, 600mm</p> <p>8552855 ASF 25S Varilla-Varilla, 5.5H - 5.5O</p> <p>8552856 ASF 26S Varilla-Varilla, 6.35H - 5.5O</p> <p>8552866 ASF 26S Varilla-Varilla, 6.35H - 6.35O</p> <p>8553101 ARM15S Gancho, pedicular pequeño</p> <p>8553102 ARM15S Gancho, pedicular mediano</p> <p>8553112 ARM15S Gancho, 6mm laminar reducido ancho</p> <p>8553113 ARM15S Gancho, 8mm laminar reducido ancho</p> <p>8553114 ARM15S Gancho, 10mm laminar reducido W</p> <p>8553121 ARM15S Gancho, angular derecho</p> <p>8553122 ARM15S Gancho, angular izquierdo</p> <p>8553123 ARM15S Gancho, compensación derecha</p> <p>8553124 ARM15S Gancho, compensación izquierda</p> <p>8554025 ARM15S Tornillo, 4x25mm poliaxial</p> <p>8554030 ARM15S Tornillo, 4x30mm poliaxial</p> <p>8554035 ARM15S Tornillo, 4x35mm poliaxial</p> <p>8554040 ARM15S Tornillo, 4x40mm poliaxial</p> <p>8554045 ARM15S Tornillo, 4x45mm poliaxial</p> <p>8554525 ARM15S Tornillo, 4.5x25mm poliaxial</p> <p>8554530 ARM15S Tornillo, 4.5x30mm poliaxial</p> <p>8554535 ARM15S Tornillo,</p>
--	--	---

		4.5x35mm poliaxial 8554540 ARM15S Tornillo, 4.5x40mm poliaxial 8554545 ARM15S Tornillo, 4.5x45mm poliaxial 8555025 ARM15S Tornillo, 5x25mm poliaxial 8555030 ARM15S Tornillo, 5x30mm poliaxial 8555035 ARM15S Tornillo, 5x35mm poliaxial 8555040 ARM15S Tornillo, 5x40mm poliaxial 8555045 ARM15S Tornillo, 5x45mm poliaxial 8555050 ARM15S Tornillo, 5x50mm poliaxial 8555525 ARM15S Tornillo, 5.5x25mm poliaxial 8555530 ARM15S Tornillo, 5.5x30mm poliaxial 8555535 ARM15S Tornillo, 5.5x35mm poliaxial 8555540 ARM15S Tornillo, 5.5x40mm poliaxial 8555545 ARM15S Tornillo, 5.5x45mm poliaxial 8555550 ARM15S Tornillo, 5.5x50mm poliaxial 8555555 ARM15S Tornillo, 5.5x55mm poliaxial 8556530 ARM15S Tornillo, 6.5x30mm poliaxial 8556535 ARM15S Tornillo, 6.5x35mm poliaxial 8556540 ARM15S Tornillo, 6.5x40mm poliaxial 8556545 ARM15S Tornillo, 6.5x45mm poliaxial 8556550 ARM15S Tornillo, 6.5x50mm poliaxial 8556555 ARM15S Tornillo, 6.5x55mm poliaxial 8556560 ARM15S Tornillo, 6.5x60mm poliaxial
--	--	--

		<p>8557530 ARM15S Tornillo, 7.5x30mm poliaxial</p> <p>8557535 ARM15S Tornillo, 7.5x35mm poliaxial</p> <p>8557540 ARM15S Tornillo, 7.5x40mm poliaxial</p> <p>8557545 ARM15S Tornillo, 7.5x45mm poliaxial</p> <p>8557550 ARM15S Tornillo, 7.5x50mm poliaxial</p> <p>8557555 ARM15S Tornillo, 7.5x55mm poliaxial</p> <p>8558530 ARM15S Tornillo, 8.5x30mm poliaxial</p> <p>8558535 ARM15S Tornillo, 8.5x35mm poliaxial</p> <p>8558540 ARM15S Tornillo, 8.5x40mm poliaxial</p> <p>8558545 ARM15S Tornillo, 8.5x45mm poliaxial</p> <p>8558550 ARM15S Tornillo, 8.5x50mm poliaxial</p> <p>8558555 ARM15S Tornillo, 8.5x55mm poliaxial</p> <p>8560120 Armada Conector de acero inoxidable, 20mm en cruz fijo</p> <p>8560122 Armada Conector de acero inoxidable, 22.5mm en cruz fijo</p> <p>8560125 Armada Conector de acero inoxidable, 25mm en cruz fijo</p> <p>8560127 Armada Conector de acero inoxidable, 27.5mm en cruz fijo</p> <p>8560130 Armada Conector de acero inoxidable, 30mm en cruz fijo</p> <p>8560132 Armada Conector de acero inoxidable, 32.5mm en cruz fijo</p> <p>8560135 Armada Conector de acero inoxidable, 35mm en cruz fijo</p>
--	--	---

		<p>8560137 Armada Conector de acero inoxidable, 37.5mm en cruz fijo</p> <p>8560140 Armada Conector de acero inoxidable, 40mm en cruz fijo</p> <p>8560145 Armada Conector de acero inoxidable, 45mm en cruz fijo</p> <p>8560150 Armada Conector de acero inoxidable, 50mm en cruz fijo</p> <p>8560245 ARM16S Conector, 45-50mm</p> <p>8560250 ARM16S Conector, 50-60mm</p> <p>8560260 ARM16S Conector, 60-70mm</p> <p>8560270 ARM16S Conector, 70-85mm</p> <p>8560402 ARM16S Conector, 5.5mm varilla paralelo</p> <p>8561100 Armada Tornillo de seguridad de acero inoxidable, tulipa abierto</p> <p>8561302 ASF16S Conector, 5.5mm varilla en línea</p> <p>8561402 ASF16S Conector, 5.5mm varilla paralelo</p> <p>8561602 ASF16S Conector, 5.5mm varilla 4 orificios</p> <p>8562004 ASF16S Varilla, compensación lateral</p> <p>8562090 ARM16S Varilla, 90mm</p> <p>8562250 ARM16S Varilla, 250mm</p> <p>8562500 ARM16S Varilla, 500mm</p> <p>8563101 ARM16S Gancho, pedicular pequeño</p>
--	--	--

		8563102 ARM16S Gancho, pedicular mediano 8563112 ARM16S Gancho, 6mm laminar reducido ancho 8563113 ARM16S Gancho, 8mm laminar reducido ancho 8563114 ARM16S Gancho, 10mm laminar reducido ancho 8563121 ARM16S Gancho, angular derecho 8563122 ARM16S Gancho, angular izquierdo 8563123 ARM16S Gancho, compensación izquierda 8563124 ARM16S Gancho, compensación derecha 8564525 ARM16S Tornillo, 4.5x25mm poliaxial 8564530 ARM16S Tornillo, 4.5x30mm poliaxial 8564535 ARM16S Tornillo, 4.5x35mm poliaxial 8564540 ARM16S Tornillo, 4.5x40mm poliaxial 8564545 ARM16S Tornillo, 4.5x45mm poliaxial 8565530 ARM16S Tornillo, 5.5x30mm poliaxial 8565535 ARM16S Tornillo, 5.5x35mm poliaxial 8565540 ARM16S Tornillo, 5.5x40mm poliaxial 8565545 ARM16S Tornillo, 5.5x45mm poliaxial 8565550 ARM16S Tornillo, 5.5x50mm poliaxial 8565555 ARM16S Tornillo, 5.5x55mm poliaxial 8566535 ARM16S Tornillo, 6.5x35mm poliaxial 8566540 ARM16S Tornillo, 6.5x40mm poliaxial
--	--	---



		8566545 ARM16S Tornillo, 6.5x45mm poliaxial 8566550 ARM16S Tornillo, 6.5x50mm poliaxial 8566555 ARM16S Tornillo, 6.5x55mm poliaxial 8567535 ARM16S Tornillo, 7.5x35mm poliaxial 8567540 ARM16S Tornillo, 7.5x40mm poliaxial 8567545 ARM16S Tornillo, 7.5x45mm poliaxial 8567550 ARM16S Tornillo, 7.5x50mm poliaxial 8567555 ARM16S Tornillo, 7.5x55mm poliaxial 8567570 ARM16S Tornillo, 7.5x70mm poliaxial 8567580 ARM16S Tornillo, 7.5x80mm poliaxial 8567590 ARM16S Tornillo, 7.5x90mm poliaxial 8568535 ARM16S Tornillo, 8.5x35mm poliaxial 8568540 ARM16S Tornillo, 8.5x40mm poliaxial 8568545 ARM16S Tornillo, 8.5x45mm poliaxial 8568550 ARM16S Tornillo, 8.5x50mm poliaxial 8568580 ARM16S Tornillo, 8.5x80mm poliaxial 8568590 ARM16S Tornillo, 8.5x90mm poliaxial 8576510 ARM16S Tornillo, 6.5x100mm iliaco SL- cerrado 8576570 ARM16S Tornillo, 6.5x70mm iliaco SL-cerrado 8576580 ARM16S Tornillo, 6.5x80mm iliaco SL-cerrado 8576590 ARM16S Tornillo, 6.5x90mm iliaco SL-cerrado 8577510 ARM16S Tornillo, 7.5x100mm iliaco SL-
--	--	---

		<p>cerrado</p> <p>8577570 ARM16S Tornillo, 7.5x70mm ilíaco SL-cerrado</p> <p>8577580 ARM16S Tornillo, 7.5x80mm ilíaco SL-cerrado</p> <p>8577590 ARM16S Tornillo, 7.5x90mm ilíaco SL-cerrado</p> <p>8578510 ARM16S Tornillo, 8.5x100mm ilíaco SL- cerrado</p> <p>8578570 ARM16S Tornillo, 8.5x70mm ilíaco SL-cerrado</p> <p>8578580 ARM16S Tornillo, 8.5x80mm ilíaco SL-cerrado</p> <p>8578590 ARM16S Tornillo, 8.5x90mm ilíaco SL-cerrado</p> <p>8634035 ARM15T Tornillo, 4.0x35mm reducción uniplanar</p> <p>8634040 ARM15T Tornillo, 4.0x40mm reducción uniplanar</p> <p>8634045 ARM15T Tornillo, 4.0x45mm reducción uniplanar</p> <p>8634525 ARM15T Tornillo, 4.5x25mm reducción uniplanar</p> <p>8634530 ARM15T Tornillo, 4.5x30mm reducción uniplanar</p> <p>8634535 ARM15T Tornillo, 4.5x35mm reducción uniplanar</p> <p>8634540 ARM15T Tornillo, 4.5x40mm reducción uniplanar</p> <p>8634545 ARM15T Tornillo, 4.5x45mm reducción uniplanar</p> <p>8635025 ARM15T Tornillo, 5.0x25mm reducción uniplanar</p> <p>8635030 ARM15T Tornillo, 5.0x30mm reducción</p>
--	--	---

		uniplanar 8635035 ARM15T Tornillo, 5.0x35mm reducción uniplanar 8635040 ARM15T Tornillo, 5.0x40mm reducción uniplanar 8635045 ARM15T Tornillo, 5.0x45mm reducción uniplanar 8635050 ARM15T Tornillo, 5.0x50mm reducción uniplanar 8635530 ARM15T Tornillo, 5.5x30mm reducción uniplanar 8635535 ARM15T Tornillo, 5.5x35mm reducción uniplanar 8635540 ARM15T Tornillo, 5.5x40mm reducción uniplanar 8635545 ARM15T Tornillo, 5.5x45mm reducción uniplanar 8635550 ARM15T Tornillo, 5.5x50mm reducción uniplanar 8635555 ARM15T Tornillo, 5.5x55mm reducción uniplanar 8636030 ARM15T Tornillo, 6.0x30mm reducción uniplanar 8636035 ARM15T Tornillo, 6.0x35mm reducción uniplanar 8636040 ARM15T Tornillo, 6.0x40mm reducción uniplanar 8636045 ARM15T Tornillo, 6.0x45mm reducción uniplanar 8636050 ARM15T Tornillo, 6.0x50mm reducción
--	--	---

		uniplanar 8636055 ARM15T Tornillo, 6.0x55mm reducción uniplanar 8644025 ARM15T Tornillo, 4x25mm uniplanar 8644030 ARM15T Tornillo, 4x30mm uniplanar 8644035 ARM15T Tornillo, 4x35mm uniplanar 8644040 ARM15T Tornillo, 4x40mm uniplanar 8644525 ARM15T Tornillo, 4.5x25mm uniplanar 8644530 ARM15T Tornillo, 4.5x30mm uniplanar 8644535 ARM15T Tornillo, 4.5x35mm uniplanar 8644540 ARM15T Tornillo, 4.5x40mm uniplanar 8644545 ARM15T Tornillo, 4.5x45mm uniplanar 8645025 ARM15T Tornillo, 5x25mm uniplanar 8645030 ARM15T Tornillo, 5x30mm uniplanar 8645035 ARM15T Tornillo, 5x35mm uniplanar 8645040 ARM15T Tornillo, 5x40mm uniplanar 8645045 ARM15T Tornillo, 5x45mm uniplanar 8645050 ARM15T Tornillo, 5x50mm uniplanar 8645530 ARM15T Tornillo, 5.5x30mm uniplanar 8646030 ARM15T Tornillo, 6x30mm uniplanar 8646035 ARM15T Tornillo, 6x35mm uniplanar 8646040 ARM15T Tornillo, 6x40mm uniplanar 8646045 ARM15T Tornillo, 6x45mm uniplanar 8646050 ARM15T Tornillo,
--	--	--

		6x50mm uniplanar 8646055 ARM15T Tornillo, 6x55mm uniplanar 8650520 ARM15T Conector, 20mm compensación abierto 8650530 ARM15T Conector, 30mm compensación abierto 8650560 ARM15T Conector, 60mm compensación abierto 8651520 ARM15T Conector, 20mm compensación cerrado 8651530 ARM15T Conector, 30mm compensación cerrado 8651540 ARM15T Conector, 40mm compensación cerrado 8651560 ARM15T Conector, 60mm compensación cerrado 8653530 ARM15T Conector, 30mm compensación ilíaco abierto izquierdo 8653560 ARM15T Conector, 60mm compensación ilíaco abierto izquierdo 8653630 ARM15T Conector, 30mm compensación ilíaco abierto derecho 8653660 ARM15T Conector, 60mm compensación ilíaco abierto derecho 8654530 ARM15T Tornillo, 4.5x30mm uniaxial 8656540 ARM15T Tornillo, 6.5x40mm uniaxial 8745025 ARM15S Tornillo,
--	--	--

		<p>5.0x25mm reducción uniplanar</p> <p>8745030 ARM15S Tornillo, 5.0x30mm reducción uniplanar</p> <p>8745035 ARM15S Tornillo, 5.0x35mm reducción uniplanar</p> <p>8746030 ARM15S Tornillo, 6.0x30mm reducción uniplanar</p> <p>8746035 ARM15S Tornillo, 6.0x35mm reducción uniplanar</p> <p>8746040 ARM15S Tornillo, 6.0x40mm reducción uniplanar</p> <p>8746045 ARM15S Tornillo, 6.0x45mm reducción uniplanar</p> <p>8750520 ARM15S Conector, 20mm compensación abierto</p> <p>8750530 ARM15S Conector, 30mm compensación abierto</p> <p>8750560 ARM15S Conector, 60mm compensación abierto</p> <p>8751520 ARM15S Conector, 20mm compensación cerrado</p> <p>8751530 ARM15S Conector, 30mm compensación cerrado</p> <p>8751560 ARM15S Conector, 60mm compensación cerrado</p> <p>8754525 ARM15S Tornillo, 4.5x25mm uniplanar</p> <p>8754530 ARM15S Tornillo, 4.5x30mm uniplanar</p> <p>8754535 ARM15S Tornillo, 4.5x35mm uniplanar</p> <p>8754540 ARM15S Tornillo,</p>
--	--	--

		4.5x40mm uniplanar 8754545 ARM15S Tornillo, 4.5x45mm uniplanar 8755025 ARM15S Tornillo, 5x25mm uniaxial 8755030 ARM15S Tornillo, 5x30mm uniaxial 8755035 ARM15S Tornillo, 5x35mm uniaxial 8755040 ARM15S Tornillo, 5x40mm uniaxial 8755045 ARM15S Tornillo, 5x45mm uniaxial 8755050 ARM15S Tornillo, 5x50mm uniaxial 8756030 ARM15S Tornillo, 6x30mm uniaxial 8756035 ARM15S Tornillo, 6x35mm uniaxial 8756040 ARM15S Tornillo, 6x40mm uniaxial 8756045 ARM15S Tornillo, 6x45mm uniaxial 8756050 ARM15S Tornillo, 6x50mm uniaxial 8756055 ARM15S Tornillo, 6x55mm uniaxial 8760520 ARM16S Conector, 20mm compensación abierto 8760530 ARM16S Conector, 30mm compensación abierto 8760560 ARM16S Conector, 60mm compensación abierto 8854025 ARM15T Tornillo, 4x25mm fijo 8854030 ARM15T Tornillo, 4x30mm fijo 8854035 ARM15T Tornillo, 4x35mm fijo 8854040 ARM15T Tornillo, 4x40mm fijo 8854045 ARM15T Tornillo,
--	--	--

		4x45mm fijo 8854525 ARM15T Tornillo, 4.5x25mm fijo 8854530 ARM15T Tornillo, 4.5x30mm fijo 8854535 ARM15T Tornillo, 4.5x35mm fijo 8854540 ARM15T Tornillo, 4.5x40mm fijo 8854545 ARM15T Tornillo, 4.5x45mm fijo 8854550 ARM15T Tornillo, 4.5x50mm fijo 8855025 ARM15T Tornillo, 5x25mm fijo 8855030 ARM15T Tornillo, 5x30mm fijo 8855035 ARM15T Tornillo, 5x35mm fijo 8855040 ARM15T Tornillo, 5x40mm fijo 8855045 ARM15T Tornillo, 5x45mm fijo 8855050 ARM15T Tornillo, 5x50mm fijo 8855525 ARM15T Tornillo, 5.5x25mm fijo 8855530 ARM15T Tornillo, 5.5x30mm fijo 8855535 ARM15T Tornillo, 5.5x35mm fijo 8855540 ARM15T Tornillo, 5.5x40mm fijo 8855545 ARM15T Tornillo, 5.5x45mm fijo 8855550 ARM15T Tornillo, 5.5x50mm fijo 8855555 ARM15T Tornillo, 5.5x55mm fijo 8855560 ARM15T Tornillo, 5.5x60mm fijo 8855565 ARM15T Tornillo, 5.5x65mm fijo 8856525 ARM15T Tornillo, 6.5x25mm fijo
--	--	---



		8856530 ARM15T Tornillo, 6.5x30mm fijo 8856535 ARM15T Tornillo, 6.5x35mm fijo 8856540 ARM15T Tornillo, 6.5x40mm fijo 8856545 ARM15T Tornillo, 6.5x45mm fijo 8856550 ARM15T Tornillo, 6.5x50mm fijo 8856555 ARM15T Tornillo, 6.5x55mm fijo 8856560 ARM15T Tornillo, 6.5x60mm fijo 8856565 ARM15T Tornillo, 6.5x65mm fijo 8857525 ARM15T Tornillo, 7.5x25mm fijo 8857530 ARM15T Tornillo, 7.5x30mm fijo 8857535 ARM15T Tornillo, 7.5x35mm fijo 8857540 ARM15T Tornillo, 7.5x40mm fijo 8857545 ARM15T Tornillo, 7.5x45mm fijo 8857550 ARM15T Tornillo, 7.5x50mm fijo 8857555 ARM15T Tornillo, 7.5x55mm fijo 8857560 ARM15T Tornillo, 7.5x60mm fijo 8857565 ARM15T Tornillo, 7.5x65mm fijo 8858535 ARM15T Tornillo, 8.5x35mm fijo 8954025 ARM15S Tornillo, 4x25mm fijo 8954030 ARM15S Tornillo, 4x30mm fijo 8954035 ARM15S Tornillo, 4x35mm fijo 8954040 ARM15S Tornillo, 4x40mm fijo 8954045 ARM15S Tornillo,
--	--	--

		4x45mm fijo 8954525 ARM15S Tornillo, 4.5x25mm fijo 8954530 ARM15S Tornillo, 4.5x30mm fijo 8954535 ARM15S Tornillo, 4.5x35mm fijo 8954540 ARM15S Tornillo, 4.5x40mm fijo 8954545 ARM15S Tornillo, 4.5x45mm fijo 8955025 ARM15S Tornillo, 5x25mm fijo 8955030 ARM15S Tornillo, 5x30mm fijo 8955035 ARM15S Tornillo, 5x35mm fijo 8955040 ARM15S Tornillo, 5x40mm fijo 8955045 ARM15S Tornillo, 5x45mm fijo 8955050 ARM15S Tornillo, 5x50mm fijo 8955525 ARM15S Tornillo, 5.5x25mm fijo 8955530 ARM15S Tornillo, 5.5x30mm fijo 8955535 ARM15S Tornillo, 5.5x35mm fijo 8955540 ARM15S Tornillo, 5.5x40mm fijo 8955545 ARM15S Tornillo, 5.5x45mm fijo 8955550 ARM15S Tornillo, 5.5x50mm fijo 8955555 ARM15S Tornillo, 5.5x55mm fijo 8956530 ARM15S Tornillo, 6.5x30mm fijo 8956535 ARM15S Tornillo, 6.5x35mm fijo 8956540 ARM15S Tornillo, 6.5x40mm fijo 8956545 ARM15S Tornillo, 6.5x45mm fijo
--	--	---

		8956550 ARM15S Tornillo, 6.5x50mm fijo 8956555 ARM15S Tornillo, 6.5x55mm fijo 8957530 ARM15S Tornillo, 7.5x30mm fijo 8957535 ARM15S Tornillo, 7.5x35mm fijo 8957540 ARM15S Tornillo, 7.5x40mm fijo 8957545 ARM15S Tornillo, 7.5x45mm fijo 8957550 ARM15S Tornillo, 7.5x50mm fijo 8957555 ARM15S Tornillo, 7.5x55mm fijo 8964525 ARM16S Tornillo, 4.5x25mm fijo 8964530 ARM16S Tornillo, 4.5x30mm fijo 8964535 ARM16S Tornillo, 4.5x35mm fijo 8964540 ARM16S Tornillo, 4.5x40mm fijo 8964545 ARM16S Tornillo, 4.5x45mm fijo 8965530 ARM16S Tornillo, 5.5x30mm fijo 8965535 ARM16S Tornillo, 5.5x35mm fijo 8965540 ARM16S Tornillo, 5.5x40mm fijo 8965545 ARM16S Tornillo, 5.5x45mm fijo 8966535 ARM16S Tornillo, 6.5x35mm fijo 8966540 ARM16S Tornillo, 6.5x40mm fijo 8966545 ARM16S Tornillo, 6.5x45mm fijo 8966550 ARM16S Tornillo, 6.5x50mm fijo 8967535 ARM16S Tornillo, 7.5x35mm fijo 8967540 ARM16S Tornillo,
--	--	--

		<p>7.5x40mm fijo  8967545 ARM16S Tornillo,  7.5x45mm fijo  8967550 ARM16S Tornillo,  7.5x50mm fijo  8052025006 Armada Ti  Varilla, 5.5x25mm  convencional PB  8052030006 Armada Ti  Varilla, 5.5x30mm  convencional PB  8052035006 Armada Ti  Varilla, 5.5x35mm  convencional PB  8052040006 Armada Ti  Varilla, 5.5x40mm  convencional PB  8052045006 Armada Ti  Varilla, 5.5x45mm  convencional PB  8052050006 Armada Ti  Varilla, 5.5x50mm  convencional PB  8052055006 Armada Ti  Varilla, 5.5x55mm  convencional PB  8052060006 Armada Ti  Varilla, 5.5x60mm  convencional PB  8052065006 Armada Ti  Varilla, 5.5x65mm  convencional PB  8052070006 Armada Ti  Varilla, 5.5x70mm  convencional PB  8052075006 Armada Ti  Varilla, 5.5x75mm  convencional PB  8052080006 Armada Ti  Varilla, 5.5x80mm  convencional PB  8052085006 Armada Ti  Varilla, 5.5x85mm  convencional PB  8052090006 Armada Ti</p>
--	--	--

		<p> Varilla, 5.5x90mm  convencional PB  8052095006 Armada Ti  Varilla, 5.5x95mm  convencional PB  8052100006 Armada Ti  Varilla, 5.5x100mm  convencional PB  8252500006 ARM15T CoCr  Varilla, 500mm recta  8254525006 Armada Ti  Tornillo, 4.5x25mm PLS  8254530006 Armada Ti  Tornillo, 4.5x30mm PLS  8254535006 Armada Ti  Tornillo, 4.5x35mm PLS  8254540006 Armada Ti  Tornillo, 4.5x40mm PLS  8254545006 Armada Ti  Tornillo, 4.5x45mm PLS  8255525006 Armada Ti  Tornillo, 5.5x25mm PLS  8255530006 Armada Ti  Tornillo, 5.5x30mm PLS  8255535006 Armada Ti  Tornillo, 5.5x35mm PLS  8255540006 Armada Ti  Tornillo, 5.5x40mm PLS  8255545006 Armada Ti  Tornillo, 5.5x45mm PLS  8256530006 Armada Ti  Tornillo, 6.5x30mm PLS  8256535006 Armada Ti  Tornillo, 6.5x35mm PLS  8256540006 Armada Ti  Tornillo, 6.5x40mm PLS  8256545006 Armada Ti  Tornillo, 6.5x45mm PLS  8256550006 Armada Ti  Tornillo, 6.5x50mm PLS  8256555006 Armada Ti  Tornillo, 6.5x55mm PLS  8274525006 ARM15T  Tornillo, 4.5x25mm  reducción </p>
--	--	--

		8274530006 ARM15T Tornillo, 4.5x30mm reducción 8275525006 ARM15T Tornillo, 5.5x25mm reducción 8275530006 ARM15T Tornillo, 5.5x30mm reducción 8275535006 ARM15T Tornillo, 5.5x35mm reducción 8275540006 ARM15T Tornillo, 5.5x40mm reducción 8275545006 ARM15T Tornillo, 5.5x45mm reducción 8275550006 ARM15T Tornillo, 5.5x50mm reducción 8275555006 ARM15T Tornillo, 5.5x55mm reducción 8276530006 ARM15T Tornillo, 6.5x30mm reducción 8276535006 ARM15T Tornillo, 6.5x35mm reducción 8276540006 ARM15T Tornillo, 6.5x40mm reducción 8276545006 ARM15T Tornillo, 6.5x45mm reducción 8276550006 ARM15T Tornillo, 6.5x50mm reducción 8276555006 ARM15T Tornillo, 6.5x55mm reducción 8277530006 ARM15T Tornillo, 7.5x30mm reducción
--	--	--

		8277535006 ARM15T Tornillo, 7.5x35mm reducción 8277540006 ARM15T Tornillo, 7.5x40mm reducción 8277545006 ARM15T Tornillo, 7.5x45mm reducción 8277550006 ARM15T Tornillo, 7.5x50mm reducción 8277555006 ARM15T Tornillo, 7.5x55mm reducción 8405535001 Armada Tornillo, 5.5x35mm poliaxial fenestrado 8405540001 Armada Tornillo, 5.5x40mm poliaxial fenestrado 8405545001 Armada Tornillo, 5.5x45mm poliaxial fenestrado 8405550001 Armada Tornillo, 5.5x50mm poliaxial fenestrado 8406535001 Armada Tornillo, 6.5x35mm poliaxial fenestrado 8406540001 Armada Tornillo, 6.5x40mm poliaxial fenestrado 8406545001 Armada Tornillo, 6.5x45mm poliaxial fenestrado 8406550001 Armada Tornillo, 6.5x50mm poliaxial fenestrado 8406555001 Armada Tornillo, 6.5x55mm poliaxial fenestrado 8407540001 Armada Tornillo, 7.5x40mm poliaxial fenestrado
--	--	--

		<p>8407545001 Armada Tornillo, 7.5x45mm poliaxial fenestrado</p> <p>8407550001 Armada Tornillo, 7.5x50mm poliaxial fenestrado</p> <p>8407555001 Armada Tornillo, 7.5x55mm poliaxial fenestrado</p> <p>8408540001 Armada Tornillo, 8.5x40mm poliaxial fenestrado</p> <p>8408545001 Armada Tornillo, 8.5x45mm poliaxial fenestrado</p> <p>8408550001 Armada Tornillo, 8.5x50mm poliaxial fenestrado</p> <p>8408555001 Armada Tornillo, 8.5x55mm poliaxial fenestrado</p> <p>8408560001 Armada Tornillo, 8.5x60mm poliaxial fenestrado</p> <p>8450120006 Armada Ti Conector en cruz, 20mm fijo</p> <p>8450122006 Armada Ti Conector en cruz, 22.5mm fijo</p> <p>8450125006 Armada Ti Conector en cruz, 25mm fijo</p> <p>8450127006 Armada Ti Conector en cruz, 27.5mm fijo</p> <p>8450130006 Armada Ti Conector en cruz, 30mm fijo</p> <p>8450132006 Armada Ti Conector en cruz, 32.5mm fijo</p> <p>8450135006 Armada Ti Conector en cruz, 35mm fijo</p>
--	--	---



		<p>8450137006 Armada Ti Conector en cruz, 37.5mm fijo</p> <p>8450140006 Armada Ti Conector en cruz, 40mm fijo</p> <p>8450145006 Armada Ti Conector en cruz, 45mm fijo</p> <p>8450150006 Armada Ti Conector en cruz, 50mm fijo</p> <p>8450155006 Armada Ti Conector en cruz, 55mm fijo</p> <p>8450160006 Armada Ti Conector en cruz, 60mm fijo</p> <p>8450245006 Armada Ti Conector, 45-50mm Adj. transversal</p> <p>8450250006 Armada Ti Conector, 50-60mm Adj transversal</p> <p>8450260006 Armada Ti Conector, 60-70mm Adj transversal</p> <p>8451302006 ASF Conector, varilla en línea</p> <p>8451402006 ASF Conector, varilla paralelo</p> <p>8451602006 ASF Conector, varilla 4 orificios</p> <p>8452025006 Armada Ti Varilla, 5.5x25mm</p> <p>8452030006 Armada Ti Varilla, 5.5x30mm</p> <p>8452035006 Armada Ti Varilla, 5.5x35mm</p> <p>8452040006 Armada Ti Varilla, 5.5x40mm</p> <p>8452045006 Armada Ti Varilla, 5.5x45mm</p> <p>8452050006 Armada Ti Varilla, 5.5x50mm</p>
--	--	--

		8452055006 Armada Ti Varilla, 5.5x55mm 8452060006 Armada Ti Varilla, 5.5x60mm 8452065006 Armada Ti Varilla, 5.5x65mm 8452070006 Armada Ti Varilla, 5.5x70mm 8452080006 Armada Ti Varilla, 5.5x80mm 8452090006 Armada Ti Varilla, 5.5x90mm 8452100006 Armada Ti Varilla, 5.5x100mm 8452140006 Armada Ti Varilla, 5.5x140mm 8452160006 Armada Ti Varilla, 5.5x160mm 8452200006 Armada Ti Varilla, 5.5x200mm 8452300006 Armada Ti Varilla, 5.5x300mm 8452500006 Armada Ti Varilla, 5.5x500mm 8453101006 Armada Ti Gancho, 6mm pedicular pequeño 8453102006 Armada Ti Gancho, 8mm pedicular mediano 8453112006 Armada Ti Gancho, 6mm laminar reducido 8453113006 Armada Ti Gancho, 8mm laminar reducido 8453114006 Armada Ti Gancho, 10mm laminar reducido 8453121006 Armada Ti Gancho, angular derecho 8453122006 Armada Ti Gancho, angular izquierdo 8453123006 Armada Ti Gancho, compensación
--	--	--

		derecho 8453124006 Armada Ti Gancho, compensación izquierda 8454025006 ARM15T Tornillo, 4.0x25mm poliaxial 8454030006 ARM15T Tornillo, 4.0x30mm poliaxial 8454035006 ARM15T Tornillo, 4.0x35mm poliaxial 8454040006 ARM15T Tornillo, 4.0x40mm poliaxial 8454525006 ARM15T Tornillo, 4.5x25mm poliaxial 8454530006 ARM15T Tornillo, 4.5x30mm poliaxial 8454535006 ARM15T Tornillo, 4.5x35mm poliaxial 8454540006 ARM15T Tornillo, 4.5x40mm poliaxial 8454545006 ARM15T Tornillo, 4.5x45mm poliaxial 8455025006 ARM15T Tornillo, 5.0x25mm poliaxial 8455030006 ARM15T Tornillo, 5.0x30mm poliaxial 8455035006 ARM15T Tornillo, 5.0x35mm poliaxial 8455040006 ARM15T Tornillo, 5.0x40mm poliaxial 8455045006 ARM15T Tornillo, 5.0x45mm poliaxial 8455050006 ARM15T Tornillo, 5.0x50mm poliaxial 8455525006 ARM15T Tornillo, 5.5x25mm poliaxial 8455530006 ARM15T Tornillo, 5.5x30mm poliaxial 8455535006 ARM15T Tornillo, 5.5x35mm poliaxial 8455540006 ARM15T Tornillo, 5.5x40mm poliaxial 8455545006 ARM15T Tornillo, 5.5x45mm poliaxial 8455550006 ARM15T
--	--	---

		<p>Tornillo, 5.5x50mm poliaxial 845555006 ARM15T</p> <p>Tornillo, 5.5x55mm poliaxial 8456510006 ARM15T</p> <p>Tornillo, 6.5x100mm poliaxial 8456530006 ARM15T</p> <p>Tornillo, 6.5x30mm poliaxial 8456535006 ARM15T</p> <p>Tornillo, 6.5x35mm poliaxial 8456540006 ARM15T</p> <p>Tornillo, 6.5x40mm poliaxial 8456545006 ARM15T</p> <p>Tornillo, 6.5x45mm poliaxial 8456550006 ARM15T</p> <p>Tornillo, 6.5x50mm poliaxial 8456555006 ARM15T</p> <p>Tornillo, 6.5x55mm poliaxial 8456560006 ARM15T</p> <p>Tornillo, 6.5x60mm poliaxial 8456570006 ARM15T</p> <p>Tornillo, 6.5x70mm poliaxial 8456580006 ARM15T</p> <p>Tornillo, 6.5x80mm poliaxial 8456590006 ARM15T</p> <p>Tornillo, 6.5x90mm poliaxial 8457510006 ARM15T</p> <p>Tornillo, 7.5x100mm poliaxial 8457530006 ARM15T</p> <p>Tornillo, 7.5x30mm poliaxial 8457535006 ARM15T</p> <p>Tornillo, 7.5x35mm poliaxial 8457540006 ARM15T</p> <p>Tornillo, 7.5x40mm poliaxial 8457545006 ARM15T</p> <p>Tornillo, 7.5x45mm poliaxial 8457550006 ARM15T</p> <p>Tornillo, 7.5x50mm poliaxial 8457555006 ARM15T</p> <p>Tornillo, 7.5x55mm poliaxial 8457560006 ARM15T</p> <p>Tornillo, 7.5x60mm poliaxial 8457570006 ARM15T</p> <p>Tornillo, 7.5x70mm poliaxial</p>
--	--	--

		8457580006 ARM15T Tornillo, 7.5x80mm poliaxial 8457590006 ARM15T Tornillo, 7.5x90mm poliaxial 8458510006 ARM15T Tornillo, 8.5x100mm poliaxial 8458530006 ARM15T Tornillo, 8.5x30mm poliaxial 8458535006 ARM15T Tornillo, 8.5x35mm poliaxial 8458540006 ARM15T Tornillo, 8.5x40mm poliaxial 8458545006 ARM15T Tornillo, 8.5x45mm poliaxial 8458550006 ARM15T Tornillo, 8.5x50mm poliaxial 8458555006 ARM15T Tornillo, 8.5x55mm poliaxial 8458560006 ARM15T Tornillo, 8.5x60mm poliaxial 8458570006 ARM15T Tornillo, 8.5x70mm poliaxial 8458580006 ARM15T Tornillo, 8.5x80mm poliaxial 8458590006 ARM15T Tornillo, 8.5x90mm poliaxial 8459510006 ARM15T Tornillo, 9.5x100mm poliaxial 8459560006 ARM15T Tornillo, 9.5x60mm poliaxial 8459570006 ARM15T Tornillo, 9.5x70mm poliaxial 8459580006 ARM15T Tornillo, 9.5x80mm poliaxial 8459590006 ARM15T Tornillo, 9.5x90mm poliaxial 8461100006 Armada Ti Tornillo de seguridad, abierto 8464402006 ASF Conector, varilla paralelo 8644525006 Armada Ti Tornillo, 4.5x25mm
--	--	---

		uniplanar 8644530006 Armada Ti Tornillo, 4.5x30mm uniplanar 8644535006 Armada Ti Tornillo, 4.5x35mm uniplanar 8644540006 Armada Ti Tornillo, 4.5x40mm uniplanar 8644545006 Armada Ti Tornillo, 4.5x45mm uniplanar 8645525006 Armada Ti Tornillo, 5.5x25mm uniplanar 8645530006 Armada Ti Tornillo, 5.5x30mm uniplanar 8645535006 Armada Ti Tornillo, 5.5x35mm uniplanar 8645540006 Armada Ti Tornillo, 5.5x40mm uniplanar 8645545006 Armada Ti Tornillo, 5.5x45mm uniplanar 8646030006 Armada Ti Tornillo, 6.0x30mm uniplanar 8646035006 Armada Ti Tornillo, 6.0x35mm uniplanar 8646040006 Armada Ti Tornillo, 6.0x40mm uniplanar 8646045006 Armada Ti Tornillo, 6.0x45mm uniplanar 8646050006 Armada Ti Tornillo, 6.0x50mm uniplanar 8646055006 Armada Ti Tornillo, 6.0x55mm
--	--	---

		uniplanar 8650520006 ARM15T Conector, 20mm abierto compensación 8650530006 ARM15T Conector, 30mm abierto compensación 8650560006 ARM15T Conector, 60mm abierto compensación 8651520006 Armada Ti Conector, 20mm cerrado compensación 8651530006 Armada Ti Conector, 30mm cerrado compensación 8651560006 Armada Ti Conector, 60mm cerrado compensación 8854025006 ARM15T Tornillo, 4.0x25mm fijo 8854030006 ARM15T Tornillo, 4.0x30mm fijo 8854035006 ARM15T Tornillo, 4.0x35mm fijo 8854040006 ARM15T Tornillo, 4.0x40mm fijo 8854045006 ARM15T Tornillo, 4.0x45mm fijo 8854525006 ARM15T Tornillo, 4.5x25mm fijo 8854530006 ARM15T Tornillo, 4.5x30mm fijo 8854535006 ARM15T Tornillo, 4.5x35mm fijo 8854540006 ARM15T Tornillo, 4.5x40mm fijo 8854545006 ARM15T Tornillo, 4.5x45mm fijo 8854550006 ARM15T Tornillo, 4.5x50mm fijo 8855025006 ARM15T Tornillo, 5.0x25mm fijo 8855030006 ARM15T Tornillo, 5.0x30mm fijo
--	--	--

		8855035006 ARM15T Tornillo, 5.0x35mm fijo 8855040006 ARM15T Tornillo, 5.0x40mm fijo 8855045006 ARM15T Tornillo, 5.0x45mm fijo 8855050006 ARM15T Tornillo, 5.0x50mm fijo 8855525006 ARM15T Tornillo, 5.5x25mm fijo 8855530006 ARM15T Tornillo, 5.5x30mm fijo 8855535006 ARM15T Tornillo, 5.5x35mm fijo 8855540006 ARM15T Tornillo, 5.5x40mm fijo 8855545006 ARM15T Tornillo, 5.5x45mm fijo 8855550006 ARM15T Tornillo, 5.5x50mm fijo 8855555006 ARM15T Tornillo, 5.5x55mm fijo 8855560006 ARM15T Tornillo, 5.5x60mm fijo 8856530006 ARM15T Tornillo, 6.5x30mm fijo 8856535006 ARM15T Tornillo, 6.5x35mm fijo 8856540006 ARM15T Tornillo, 6.5x40mm fijo 8856545006 ARM15T Tornillo, 6.5x45mm fijo 8856550006 ARM15T Tornillo, 6.5x50mm fijo 8856555006 ARM15T Tornillo, 6.5x55mm fijo 8856560006 ARM15T Tornillo, 6.5x60mm fijo 8857530006 ARM15T Tornillo, 7.5x30mm fijo 8857535006 ARM15T Tornillo, 7.5x35mm fijo 8857540006 ARM15T Tornillo, 7.5x40mm fijo 8857545006 ARM15T
--	--	---



		<p>Tornillo, 7.5x45mm fijo 8857550006 ARM15T</p> <p>Tornillo, 7.5x50mm fijo 8857555006 ARM15T</p> <p>Tornillo, 7.5x55mm fijo 7251526 SpheRx II Grapa, pequeña inferior</p> <p>7251528 SpheRx II Grapa, mediana inferior</p> <p>7251530 SpheRx II Grapa, grande inferior</p> <p>7251626 SpheRx II Grapa, pequeña superior</p> <p>7251628 SpheRx II Grapa, mediana superior</p> <p>7251630 SpheRx II Grapa, grande superior</p> <p>7253012 SpheRx II Grapa, pequeña orificio único</p> <p>7253014 SpheRx II Grapa, Med orificio único</p> <p>7253016 SpheRx II Grapa, grande orificio único</p> <p>7253112 SpheRx II Arandela, pequeña</p> <p>7253114 SpheRx II Arandela, mediana</p> <p>7253116 SpheRx II Arandela, grande</p> <p>7256012 SpheRx II Conector anterior, 12mm fijo</p> <p>7256013 SpheRx II Conector anterior, 13mm fijo</p> <p>7256014 SpheRx II Conector anterior, 14mm fijo</p> <p>7256015 SpheRx II Conector anterior, 15mm fijo</p> <p>7256016 SpheRx II Conector anterior, 16mm fijo</p> <p>7256017 SpheRx II</p>
--	--	--

		<p>Conector anterior, 17mm fijo 7256018 SpheRx II</p> <p>Conector anterior, 18mm fijo 7256019 SpheRx II</p> <p>Conector anterior, 19mm fijo 7256020 SpheRx II</p> <p>Conector anterior, 20mm fijo 7256021 SpheRx II</p> <p>Conector anterior, 21mm fijo 7256022 SpheRx II</p> <p>Conector anterior, 22mm fijo 7240096 Armada Platilla de varilla de alum. silicona, 500mm</p> <p>8801000 PRECEPT Cable K, roscado</p> <p>8801001 PRECEPT Cable K, punta biselada</p> <p>8801068 PRECEPT NIT Cable K, punta roscada</p> <p>8801069 PRECEPT NIT Cable K, punta biselada</p> <p>8801200 PRECEPT Cable K, rosca largo</p> <p>8801201 PRECEPT Cable K, bisel largo</p> <p>8801268 PRECEPT NIT Cable K, punta roscada largo</p> <p>8801269 PRECEPT NIT K Cable K, punta biselada largo</p> <p>8801270 PRECEPT Cable K, punta roma roscada</p> <p>8801272 PRECEPT Nitinol Cable K, punta biselada pequeño</p> <p>8801273 PRECEPT Cuchilla, facial</p>
--	--	--

		<p>10001163 PRECEPT Punta, punta fenestrada reemplazable</p> <p>8801000006 PRECEPT Cable K, roscado</p> <p>8801001006 PRECEPT Cable K, punta biselada</p> <p>8801412994 PRECEPT Aguja, entrega corta</p> <p>8801413994 PRECEPT Aguja, entrega media</p> <p>1675540 PRECEPT Tornillo, 5.5x40mm poliaxial C.R.</p> <p>1675545 PRECEPT Tornillo, 5.5x45mm poliaxial C.R.</p> <p>1675550 PRECEPT Tornillo, 5.5x50mm poliaxial C.R.</p> <p>1676540 PRECEPT Tornillo, 6.5x40mm poliaxial C.R.</p> <p>1676545 PRECEPT Tornillo, 6.5x45mm poliaxial C.R.</p> <p>1676550 PRECEPT Tornillo, 6.5x50mm poliaxial C.R.</p> <p>1677500 PRECEPT Tornillo, 7.5x100mm poliaxial C.R.</p> <p>1677540 PRECEPT Tornillo, 7.5x40mm poliaxial C.R.</p> <p>1677545 PRECEPT Tornillo, 7.5x45mm poliaxial C.R.</p> <p>1677550 PRECEPT Tornillo, 7.5x50mm poliaxial C.R.</p> <p>1677590 PRECEPT Tornillo, 7.5x90mm poliaxial C.R.</p> <p>1678500 PRECEPT Tornillo, 8.5x100mm poliaxial C.R.</p> <p>1678580 PRECEPT Tornillo, 8.5x80mm poliaxial C.R.</p> <p>1678590 PRECEPT Tornillo, 8.5x90mm poliaxial C.R.</p> <p>8800000 PRECEPT Tornillo fijo</p> <p>8804525 PRECEPT Tornillo, 4.5x25mm poliaxial</p> <p>8804530 PRECEPT Tornillo, 4.5x30mm poliaxial</p>
--	--	--

		8804535 PRECEPT Tornillo, 4.5x35mm poliaxial 8804540 PRECEPT Tornillo, 4.5x40mm poliaxial 8804545 PRECEPT Tornillo, 4.5x45mm poliaxial 8805530 PRECEPT Tornillo, 5.5x30mm poliaxial 8805535 PRECEPT Tornillo, 5.5x35mm poliaxial 8805540 PRECEPT Tornillo, 5.5x40mm poliaxial 8805545 PRECEPT Tornillo, 5.5x45mm poliaxial 8805550 PRECEPT Tornillo, 5.5x50mm poliaxial 8805555 PRECEPT Tornillo, 5.5x55mm poliaxial 8806530 PRECEPT Tornillo, 6.5x30mm poliaxial 8806535 PRECEPT Tornillo, 6.5x35mm poliaxial 8806540 PRECEPT Tornillo, 6.5x40mm poliaxial 8806545 PRECEPT Tornillo, 6.5x45mm poliaxial 8806550 PRECEPT Tornillo, 6.5x50mm poliaxial 8806555 PRECEPT Tornillo, 6.5x55mm poliaxial 8807040 PRECEPT Tornillo, 7.0x40mm poliaxial 8807045 PRECEPT Tornillo, 7.0x45mm poliaxial 8807500 PRECEPT Tornillo, 7.5x100mm poliaxial 8807530 PRECEPT Tornillo, 7.5x30mm poliaxial 8807535 PRECEPT Tornillo, 7.5x35mm poliaxial 8807540 PRECEPT Tornillo, 7.5x40mm poliaxial 8807545 PRECEPT Tornillo, 7.5x45mm poliaxial 8807550 PRECEPT Tornillo,
--	--	--

		<p> 7.5x50mm poliaxial  8807555 PRECEPT Tornillo,  7.5x55mm poliaxial  8807560 PRECEPT Tornillo,  7.5x60mm poliaxial  8807570 PRECEPT Tornillo,  7.5x70mm poliaxial  8807580 PRECEPT Tornillo,  7.5x80mm poliaxial  8807590 PRECEPT Tornillo,  7.5x90mm poliaxial  8808500 PRECEPT Tornillo,  8.5x100mm poliaxial  8808535 PRECEPT Tornillo,  8.5x35mm poliaxial  8808540 PRECEPT Tornillo,  8.5x40mm poliaxial  8808545 PRECEPT Tornillo,  8.5x45mm poliaxial  8808550 PRECEPT Tornillo,  8.5x50mm poliaxial  8808555 PRECEPT Tornillo,  8.5x55mm poliaxial  8808560 PRECEPT Tornillo,  8.5x60mm poliaxial  8808570 PRECEPT Tornillo,  8.5x70mm poliaxial  8808580 PRECEPT Tornillo,  8.5x80mm poliaxial  8808590 PRECEPT Tornillo,  8.5x90mm poliaxial  8815550 PRECEPT Tornillo,  5.5x50mm reducción  8815555 PRECEPT Tornillo,  5.5x55mm reducción  8816535 PRECEPT Tornillo,  6.5x35mm reducción  8816545 PRECEPT Tornillo,  6.5x45mm reducción  8824525 PRECEPT Tornillo  de reducción, 4.5x25mm  8824530 PRECEPT Tornillo  de reducción, 4.5x30mm  8824535 PRECEPT Tornillo  de reducción, 4.5x35mm </p>
--	--	---

		8824540 PRECEPT Tornillo de reducción, 4.5x40mm 8824545 PRECEPT Tornillo de reducción, 4.5x45mm 8825530 PRECEPT Tornillo de reducción, 5.5x30mm 8825535 PRECEPT Tornillo de reducción, 5.5x35mm 8825540 PRECEPT Tornillo de reducción, 5.5x40mm 8825545 PRECEPT Tornillo de reducción, 5.5x45mm 8825550 PRECEPT Tornillo de reducción, 5.5x50mm 8825555 PRECEPT Tornillo de reducción, 5.5x55mm 8826530 PRECEPT Tornillo de reducción, 6.5x30mm 8826535 PRECEPT Tornillo de reducción, 6.5x35mm 8826540 PRECEPT Tornillo de reducción, 6.5x40mm 8826545 PRECEPT Tornillo de reducción, 6.5x45mm 8826550 PRECEPT Tornillo de reducción, 6.5x50mm 8826555 PRECEPT Tornillo de reducción, 6.5x55mm 8827530 PRECEPT Tornillo de reducción, 7.5x30mm 8827535 PRECEPT Tornillo de reducción, 7.5x35mm 8827540 PRECEPT Tornillo de reducción, 7.5x40mm 8827545 PRECEPT Tornillo de reducción, 7.5x45mm 8827550 PRECEPT Tornillo de reducción, 7.5x50mm 8827555 PRECEPT Tornillo de reducción, 7.5x55mm 8828540 PRECEPT Tornillo de reducción, 8.5x40mm 8828545 PRECEPT Tornillo de reducción, 8.5x45mm 8828550 PRECEPT Tornillo
--	--	--

		<p>de reducción, 8.5x50mm 8828555 PRECEPT Tornillo de reducción, 8.5x55mm 8828560 PRECEPT Tornillo de reducción, 8.5x60mm 8841020 PRECEPT Varilla, 20mm 8841025 PRECEPT Varilla, 25mm 8841030 PRECEPT Varilla, 30mm 8841035 PRECEPT Varilla, 35mm 8841040 PRECEPT Varilla, 40mm 8841045 PRECEPT Varilla, 45mm 8841050 PRECEPT Varilla, 50mm 8841055 PRECEPT Varilla, 55mm 8841060 PRECEPT Varilla, 60mm 8841065 PRECEPT Varilla, 65mm 8841075 PRECEPT Varilla, 75mm 8841085 PRECEPT Varilla, 85mm 8841095 PRECEPT Varilla, 95mm 8842120 PRECEPT Varilla, 120mm recta 8842300 PRECEPT Varilla, 300mm recta 8842500 PRECEPT Varilla, 500mm recta 8842600 PRECEPT Varilla, 600mm recta 8843500 PRECEPT Ti Varilla, 500mm cifótica pre-curva 8845120 PRECEPT CoCr Varilla, 120mm recta 8845150 PRECEPT CoCr Varilla, 150mm recta</p>
--	--	--

		<p>8845300 PRECEPT CoCr Varilla, 300mm recta 8845500 PRECEPT CoCr Varilla, 500mm recta 8845600 PRECEPT CoCr Varilla, 600mm recta 8846500 PRECEPT CoCr Varilla, 500mm cifótica pre- curva 8847020 PRECEPT Ti Varilla, 20mm Lordótica precurva 8847025 PRECEPT Ti Varilla, 25mm Lordótica precurva 8847030 PRECEPT Ti Varilla, 30mm Lordótica precurva 8847035 PRECEPT Ti Varilla, 35mm Lordótica precurva 8847040 PRECEPT Ti Varilla, 40mm Lordótica precurva 8847045 PRECEPT Ti Varilla, 45mm Lordótica precurva 8847050 PRECEPT Ti Varilla, 50mm Lordótica precurva 8847055 PRECEPT Ti Varilla, 55mm Lordótica precurva 8847060 PRECEPT Ti Varilla, 60mm Lordótica precurva 8847065 PRECEPT Ti Varilla, 65mm Lordótica precurva 8847070 PRECEPT Ti Varilla, 70mm Lordótica precurva 8847075 PRECEPT Ti Varilla, 75mm Lordótica precurva 8847080 PRECEPT Ti Varilla, 80mm Lordótica precurva 8847085 PRECEPT Ti Varilla, 85mm Lordótica precurva 8847090 PRECEPT Ti Varilla, 90mm Lordótica precurva 8847095 PRECEPT Ti Varilla, 95mm Lordótica precurva 8847100 PRECEPT Ti Varilla, 100mm Lordótica precurva 8847110 PRECEPT Ti Varilla, 110mm Lordótica precurva</p>
--	--	--



		8847120 PRECEPT Ti Varilla, 120mm Lordótica precurva 8847130 PRECEPT Ti Varilla, 130mm Lordótica precurva 8847140 PRECEPT Ti Varilla, 140mm Lordótica precurva 8847150 PRECEPT Ti Varilla, 150mm Lordótica precurva 8847160 PRECEPT Ti Varilla, 160mm Lordótica precurva 8847170 PRECEPT Ti Varilla, 170mm Lordótica precurva 8847180 PRECEPT Ti Varilla, 180mm Lordótica precurva 8847190 PRECEPT Ti Varilla, 190mm Lordótica precurva 8847200 PRECEPT Ti Varilla, 200mm Lordótica precurva 8848035 PRECEPT Ti Varilla, 35mm recta 8848045 PRECEPT Ti Varilla, 45mm recta 8848050 PRECEPT Ti Varilla, 50mm recta 8848055 PRECEPT Ti Varilla, 55mm recta 8848060 PRECEPT Ti Varilla, 60mm recta 8848070 PRECEPT Ti Varilla, 70mm recta 8848075 PRECEPT Ti Varilla, 75mm recta 8848080 PRECEPT Ti Varilla, 80mm recta 8848090 PRECEPT Ti Varilla, 90mm recta 8848100 PRECEPT Ti Varilla, 100mm recta 8848110 PRECEPT Ti Varilla, 110mm recta 8848120 PRECEPT Ti Varilla, 120mm recta 8848130 PRECEPT Ti Varilla, 130mm recta 8848140 PRECEPT Ti Varilla,
--	--	---

		140mm recta 8848150 PRECEPT Ti Varilla, 150mm recta 8848160 PRECEPT Ti Varilla, 160mm recta 8848170 PRECEPT Ti Varilla, 170mm recta 8848180 PRECEPT Ti Varilla, 180mm recta 8848190 PRECEPT Ti Varilla, 190mm recta 8848200 PRECEPT Ti Varilla, 200mm recta 8848210 PRECEPT Ti Varilla, 210mm recta 8848220 PRECEPT Ti Varilla, 220mm recta 8848230 PRECEPT Ti Varilla, 230mm recta 8848240 PRECEPT Ti Varilla, 240mm recta 8848250 PRECEPT Ti Varilla, 250mm recta 8848300 PRECEPT Ti Varilla, 300mm recta 8848500 PRECEPT Ti Varilla, 500mm recta 8848600 PRECEPT Ti Varilla, 600mm recta 8884530 PRECEPT Tornillo, 4.5x30mm fijo 8884535 PRECEPT Tornillo, 4.5x35mm fijo 8884540 PRECEPT Tornillo, 4.5x40mm fijo 8884545 PRECEPT Tornillo, 4.5x45mm fijo 8885535 PRECEPT Tornillo, 5.5x35mm fijo 8885540 PRECEPT Tornillo, 5.5x40mm fijo 8885545 PRECEPT Tornillo, 5.5x45mm fijo 8885550 PRECEPT Tornillo, 5.5x50mm fijo
--	--	---

		<p>8885555 PRECEPT Tornillo, 5.5x55mm fijo</p> <p>8886535 PRECEPT Tornillo, 6.5x35mm fijo</p> <p>8886540 PRECEPT Tornillo, 6.5x40mm fijo</p> <p>8886545 PRECEPT Tornillo, 6.5x45mm fijo</p> <p>8886550 PRECEPT Tornillo, 6.5x50mm fijo</p> <p>8886555 PRECEPT Tornillo, 6.5x55mm fijo</p> <p>8887540 PRECEPT Tornillo, 7.5x40mm fijo</p> <p>8887545 PRECEPT Tornillo, 7.5x45mm fijo</p> <p>8887550 PRECEPT Tornillo, 7.5x50mm fijo</p> <p>8887555 PRECEPT Tornillo, 7.5x55mm fijo</p> <p>8887560 PRECEPT Tornillo, 7.5x60mm fijo</p> <p>8888550 PRECEPT Tornillo, 8.5x50mm fijo</p> <p>8888555 PRECEPT Tornillo, 8.5x55mm fijo</p> <p>8888560 PRECEPT Tornillo, 8.5x60mm fijo</p> <p>8890000 PRECEPT Tulipa, modular</p> <p>8894525 PRECEPT Vástago de tornillo, 4.5x25mm modular</p> <p>8894530 PRECEPT Vástago de tornillo, 4.5x30mm modular</p> <p>8894535 PRECEPT Vástago de tornillo, 4.5x35mm modular</p> <p>8894540 PRECEPT Vástago de tornillo, 4.5x40mm modular</p> <p>8894545 PRECEPT Vástago de tornillo, 4.5x45mm modular</p>
--	--	---

		<p>8894550 PRECEPT Vástago de tornillo, 4.5x50mm modular</p> <p>8895530 PRECEPT Vástago de tornillo, 5.5x30mm modular</p> <p>8895535 PRECEPT Vástago de tornillo, 5.5x35mm modular</p> <p>8895540 PRECEPT Vástago de tornillo, 5.5x40mm modular</p> <p>8895545 PRECEPT Vástago de tornillo, 5.5x45mm modular</p> <p>8895550 PRECEPT Vástago de tornillo, 5.5x50mm modular</p> <p>8895555 PRECEPT Vástago de tornillo, 5.5x55mm modular</p> <p>8895560 PRECEPT Vástago de tornillo, 5.5x60mm modular</p> <p>8896040 PRECEPT Vástago de tornillo, 6.0x40mm modular</p> <p>8896045 PRECEPT Vástago de tornillo, 6.0x45mm modular</p> <p>8896050 PRECEPT Vástago de tornillo, 6.0x50mm modular</p> <p>8896055 PRECEPT Vástago de tornillo, 6.0x55mm modular</p> <p>8896530 PRECEPT Vástago de tornillo, 6.5x30mm modular</p> <p>8896535 PRECEPT Vástago de tornillo, 6.5x35mm modular</p> <p>8896540 PRECEPT Vástago de tornillo, 6.5x40mm modular</p>
--	--	--

		<p>8896545 PRECEPT Vástago de tornillo, 6.5x45mm modular</p> <p>8896550 PRECEPT Vástago de tornillo, 6.5x50mm modular</p> <p>8896555 PRECEPT Vástago de tornillo, 6.5x55mm modular</p> <p>8896560 PRECEPT Vástago de tornillo, 6.5x60mm modular</p> <p>8897045 PRECEPT Vástago de tornillo, 7.0x45mm modular</p> <p>8897050 PRECEPT Vástago de tornillo, 7.0x50mm modular</p> <p>8897055 PRECEPT Vástago de tornillo, 7.0x55mm modular</p> <p>8897500 PRECEPT Vástago de tornillo, 7.5x100mm modular</p> <p>8897510 PRECEPT Vástago de tornillo, 7.5x110mm modular</p> <p>8897520 PRECEPT Vástago de tornillo, 7.5x120mm modular</p> <p>8897530 PRECEPT Vástago de tornillo, 7.5x30mm modular</p> <p>8897535 PRECEPT Vástago de tornillo, 7.5x35mm modular</p> <p>8897540 PRECEPT Vástago de tornillo, 7.5x40mm modular</p> <p>8897545 PRECEPT Vástago de tornillo, 7.5x45mm modular</p> <p>8897550 PRECEPT Vástago de tornillo, 7.5x50mm modular</p>
--	--	---

		<p>8897555 PRECEPT Vástago de tornillo, 7.5x55mm modular</p> <p>8897560 PRECEPT Vástago de tornillo, 7.5x60mm modular</p> <p>8897570 PRECEPT Vástago de tornillo, 7.5x70mm modular</p> <p>8897580 PRECEPT Vástago de tornillo, 7.5x80mm modular</p> <p>8897590 PRECEPT Vástago de tornillo, 7.5x90mm modular</p> <p>8898500 PRECEPT Vástago de tornillo, 8.5x100mm modular</p> <p>8898510 PRECEPT Vástago de tornillo, 8.5x110mm modular</p> <p>8898520 PRECEPT Vástago de tornillo, 8.5x120mm modular</p> <p>8898530 PRECEPT Vástago de tornillo, 8.5x30mm modular</p> <p>8898535 PRECEPT Vástago de tornillo, 8.5x35mm modular</p> <p>8898540 PRECEPT Vástago de tornillo, 8.5x40mm modular</p> <p>8898545 PRECEPT Vástago de tornillo, 8.5x45mm modular</p> <p>8898550 PRECEPT Vástago de tornillo, 8.5x50mm modular</p> <p>8898555 PRECEPT Vástago de tornillo, 8.5x55mm modular</p> <p>8898570 PRECEPT Vástago de tornillo, 8.5x70mm modular</p>
--	--	---

		<p>8898580 PRECEPT Vástago de tornillo, 8.5x80mm modular</p> <p>8898590 PRECEPT Vástago de tornillo, 8.5x90mm modular</p> <p>8945535 PRECEPT Tornillo, 5.5x35mm sólido uniplanar</p> <p>8800000006 PRECEPT Tornillo fijo</p> <p>8800535006 PRECEPT Tornillo, 10.5x35mm poliaxial C.R.</p> <p>8800540006 PRECEPT Tornillo, 10.5x40mm poliaxial C.R.</p> <p>8800545006 PRECEPT Tornillo, 10.5x45mm poliaxial C.R.</p> <p>8800550006 PRECEPT Tornillo, 10.5x50mm poliaxial C.R.</p> <p>8804525006 PRECEPT Tornillo, 4.5x25mm poliaxial</p> <p>8804530006 PRECEPT Tornillo, 4.5x30mm poliaxial</p> <p>8804535006 PRECEPT Tornillo, 4.5x35mm poliaxial</p> <p>8804540006 PRECEPT Tornillo, 4.5x40mm poliaxial</p> <p>8804545006 PRECEPT Tornillo, 4.5x45mm poliaxial</p> <p>8805525006 PRECEPT Tornillo, 5.5x25mm poliaxial</p> <p>8805530006 PRECEPT Tornillo, 5.5x30mm poliaxial</p> <p>8805535006 PRECEPT Tornillo, 5.5x35mm poliaxial</p> <p>8805540006 PRECEPT Tornillo, 5.5x40mm poliaxial</p> <p>8805545006 PRECEPT Tornillo, 5.5x45mm poliaxial</p> <p>8805550006 PRECEPT Tornillo, 5.5x50mm poliaxial</p> <p>8805555006 PRECEPT</p>
--	--	---

		<p>Tornillo, 5.5x55mm poliaxial 8806500006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 6.5x100mm poliaxial 8806525006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 6.5x25mm poliaxial 8806530006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 6.5x30mm poliaxial 8806535006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 6.5x35mm poliaxial 8806540006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 6.5x40mm poliaxial 8806545006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 6.5x45mm poliaxial 8806550006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 6.5x50mm poliaxial 8806555006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 6.5x55mm poliaxial 8806560006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 6.5x60mm poliaxial 8806570006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 6.5x70mm poliaxial 8806580006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 6.5x80mm poliaxial 8806590006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 6.5x90mm poliaxial 8807500006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x100mm poliaxial C.R. 8807530006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x30mm poliaxial C.R. 8807535006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x35mm poliaxial C.R. 8807540006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x40mm poliaxial C.R. 8807545006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x45mm poliaxial C.R. 8807550006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x50mm poliaxial C.R. 8807555006 PRECEPT</p>
--	--	--



		<p>Tornillo, 7.5x55mm poliaxial C.R.  8807560006 PRECEPT  Tornillo, 7.5x60mm poliaxial C.R.  8807570006 PRECEPT  Tornillo, 7.5x70mm poliaxial C.R.  8807580006 PRECEPT  Tornillo, 7.5x80mm poliaxial C.R.  8807590006 PRECEPT  Tornillo, 7.5x90mm poliaxial C.R.  8808500006 PRECEPT  Tornillo, 8.5x100mm poliaxial C.R.  8808540006 PRECEPT  Tornillo, 8.5x40mm poliaxial C.R.  8808545006 PRECEPT  Tornillo, 8.5x45mm poliaxial C.R.  8808550006 PRECEPT  Tornillo, 8.5x50mm poliaxial C.R.  8808555006 PRECEPT  Tornillo, 8.5x55mm poliaxial C.R.  8808560006 PRECEPT  Tornillo, 8.5x60mm poliaxial C.R.  8808570006 PRECEPT  Tornillo, 8.5x70mm poliaxial C.R.  8808580006 PRECEPT  Tornillo, 8.5x80mm poliaxial C.R.  8808590006 PRECEPT  Tornillo, 8.5x90mm poliaxial C.R.  8809500006 PRECEPT  Tornillo, 9.5x100mm poliaxial C.R.  8809535006 PRECEPT</p>
--	--	--

		<p>Tornillo, 9.5x35mm poliaxial C.R. 8809540006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 9.5x40mm poliaxial C.R. 8809545006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 9.5x45mm poliaxial C.R. 8809550006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 9.5x50mm poliaxial C.R. 8809590006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 9.5x90mm poliaxial C.R. 8824525006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 4.5x25mm 8824530006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 4.5x30mm 8824535006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 4.5x35mm 8824540006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 4.5x40mm 8824545006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 4.5x45mm 8824550006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 4.5x50mm 8824555006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 4.5x55mm 8824560006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 4.5x60mm 8825025006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 5.0x25mm 8825030006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 5.0x30mm 8825035006 PRECEPT</p>
--	--	---

		<p>Tornillo de reducción, 5.0x35mm 8825040006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 5.0x40mm 8825045006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 5.0x45mm 8825050006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 5.0x50mm 8825055006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 5.0x55mm 8825060006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 5.0x60mm 8825525006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 5.5x25mm 8825530006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 5.5x30mm 8825535006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 5.5x35mm 8825540006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 5.5x40mm 8825545006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 5.5x45mm 8825550006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 5.5x50mm 8825555006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 5.5x55mm 8825560006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 5.5x60mm 8826025006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 6.0x25mm 8826030006 PRECEPT</p>
--	--	---

		<p>Tornillo de reducción, 6.0x30mm 8826035006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 6.0x35mm 8826040006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 6.0x40mm 8826045006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 6.0x45mm 8826050006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 6.0x50mm 8826055006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 6.0x55mm 8826060006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 6.0x60mm 8826525006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 6.5x25mm 8826530006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 6.5x30mm 8826535006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 6.5x35mm 8826540006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 6.5x40mm 8826545006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 6.5x45mm 8826550006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 6.5x50mm 8826555006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 6.5x55mm 8826560006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 6.5x60mm 8826570006 PRECEPT</p>
--	--	---

		<p>Tornillo de reducción, 6.5x70mm 8826580006 PRECEPT</p> <p>Tornillo de reducción, 6.5x80mm 8827500006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x100mm reducción C.R. 8827530006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x30mm reducción C.R. 8827535006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x35mm reducción C.R. 8827540006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x40mm reducción C.R. 8827545006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x45mm reducción C.R. 8827550006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x50mm reducción C.R. 8827555006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x55mm reducción C.R. 8827560006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x60mm reducción C.R. 8827570006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x70mm reducción C.R. 8827580006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x80mm reducción C.R. 8827590006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x90mm reducción C.R. 8828500006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 8.5x100mm reducción C.R. 8828535006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 8.5x35mm reducción C.R. 8828540006 PRECEPT</p>
--	--	---

		<p>Tornillo, 8.5x40mm reducción C.R. 8828545006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 8.5x45mm reducción C.R. 8828550006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 8.5x50mm reducción C.R. 8828555006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 8.5x55mm reducción C.R. 8828560006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 8.5x60mm reducción C.R. 8828570006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 8.5x70mm reducción C.R. 8828580006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 8.5x80mm reducción C.R. 8828590006 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 8.5x90mm reducción C.R. 8847020006 PRECEPT Ti</p> <p>Varilla, 20mm lordótica precurva 8847025006 PRECEPT Ti</p> <p>Varilla, 25mm lordótica precurva 8847030006 PRECEPT Ti</p> <p>Varilla, 30mm lordótica precurva 8847035006 PRECEPT Ti</p> <p>Varilla, 35mm lordótica precurva 8847040006 PRECEPT Ti</p> <p>Varilla, 40mm lordótica precurva 8847045006 PRECEPT Ti</p> <p>Varilla, 45mm lordótica precurva 8847050006 PRECEPT Ti</p> <p>Varilla, 50mm lordótica precurva 8847055006 PRECEPT Ti</p>
--	--	--

		<p>Varilla, 55mm lordótica precurva 8847060006 PRECEPT Ti</p> <p>Varilla, 60mm lordótica precurva 8847065006 PRECEPT Ti</p> <p>Varilla, 65mm lordótica precurva 8847070006 PRECEPT Ti</p> <p>Varilla, 70mm lordótica precurva 8847075006 PRECEPT Ti</p> <p>Varilla, 75mm lordótica precurva 8847080006 PRECEPT Ti</p> <p>Varilla, 80mm lordótica precurva 8847085006 PRECEPT Ti</p> <p>Varilla, 85mm lordótica precurva 8847090006 PRECEPT Ti</p> <p>Varilla, 90mm lordótica precurva 8847095006 PRECEPT Ti</p> <p>Varilla, 95mm lordótica precurva 8847100006 PRECEPT Ti</p> <p>Varilla, 100mm lordótica precurva 8847110006 PRECEPT Ti</p> <p>Varilla, 110mm lordótica precurva 8847120006 PRECEPT Ti</p> <p>Varilla, 120mm lordótica precurva 8847130006 PRECEPT Ti</p> <p>Varilla, 130mm lordótica precurva 8847140006 PRECEPT Ti</p> <p>Varilla, 140mm lordótica precurva 8847150006 PRECEPT Ti</p> <p>Varilla, 150mm lordótica precurva 8847160006 PRECEPT Ti</p>
--	--	---

		Varilla, 160mm lordótica precurva 8848040006 PRECEPT Ti Varilla, 40mm recta 8848045006 PRECEPT Ti Varilla, 45mm recta 8848050006 PRECEPT Ti Varilla, 50mm recta 8848060006 PRECEPT Ti Varilla, 60mm recta 8848070006 PRECEPT Ti Varilla, 70mm recta 8848080006 PRECEPT Ti Varilla, 80mm recta 8848090006 PRECEPT Ti Varilla, 90mm recta 8848100006 PRECEPT Ti Varilla, 100mm recta 8848110006 PRECEPT Ti Varilla, 110mm recta 8848120006 PRECEPT Ti Varilla, 120mm recta 8848130006 PRECEPT Ti Varilla, 130mm recta 8848140006 PRECEPT Ti Varilla, 140mm recta 8848150006 PRECEPT Ti Varilla, 150mm recta 8848160006 PRECEPT Ti Varilla, 160mm recta 8848170006 PRECEPT Ti Varilla, 170mm recta 8848180006 PRECEPT Ti Varilla, 180mm recta 8848190006 PRECEPT Ti Varilla, 190mm recta 8848200006 PRECEPT Ti Varilla, 200mm recta 8848210006 PRECEPT Ti Varilla, 210mm recta 8848220006 PRECEPT Ti Varilla, 220mm recta 8848230006 PRECEPT Ti Varilla, 230mm recta 8848240006 PRECEPT Ti
--	--	--



		<p>Varilla, 240mm recta 8848250006 PRECEPT Ti</p> <p>Varilla, 250mm recta 8848300006 PRECEPT Ti</p> <p>Varilla, 300mm recta 8848500006 PRECEPT Ti</p> <p>Varilla, 500mm recta 8875535994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 5.5x35mm fenestrado 8875540994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 5.5x 40mm fenestrado 8875545994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 5.5x45mm fenestrado 8875550994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 5.5x 50mm fenestrado 887555994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 5.5x55mm fenestrado 8875560994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 5.5x60mm fenestrado 8876535994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 6.5x35mm fenestrado 8876540994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 6.5x40mm fenestrado 8876545994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 6.5x45mm fenestrado 8876550994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 6.5x50mm fenestrado 887655994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 6.5x55mm fenestrado 8876560994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 6.5x60mm fenestrado 8877535994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x35mm</p>
--	--	--

		fenestrado 8877540994 PRECEPT Tornillo, 7.5x40mm fenestrado 8877545994 PRECEPT Tornillo, 7.5x45mm fenestrado 8877550994 PRECEPT Tornillo, 7.5x50mm fenestrado 8877555994 PRECEPT Tornillo, 7.5x55mm fenestrado 8877560994 PRECEPT Tornillo, 7.5x60mm fenestrado 8878500994 PRECEPT Tornillo, 8.5x100mm fenestrado 8878510994 PRECEPT Tornillo, 8.5x110mm fenestrado 8878520994 PRECEPT Tornillo, 8.5x120mm fenestrado 8878535994 PRECEPT Tornillo, 8.5x35mm fenestrado 8878540994 PRECEPT Tornillo, 8.5x40mm fenestrado 8878545994 PRECEPT Tornillo, 8.5x45mm fenestrado 8878550994 PRECEPT Tornillo, 8.5x50mm fenestrado 8878555994 PRECEPT Tornillo, 8.5x55mm fenestrado 8878560994 PRECEPT Tornillo, 8.5x60mm fenestrado 8878580994 PRECEPT Tornillo, 8.5x80mm
--	--	---

		fenestrado 8878590994 PRECEPT Tornillo, 8.5x90mm fenestrado 8879500994 PRECEPT Tornillo, 9.5x100mm fenestrado 8879510994 PRECEPT Tornillo, 9.5x110mm fenestrado 8879520994 PRECEPT Tornillo, 9.5x120mm fenestrado 8879580994 PRECEPT Tornillo, 9.5x80mm fenestrado 8879590994 PRECEPT Tornillo, 9.5x90mm fenestrado 8800500A PRECEPT Tornillo, 10.5x100mm poliaxial C.R. 8804525A PRECEPT Tornillo, 4.5x25mm poliaxial 8804530A PRECEPT Tornillo, 4.5x30mm poliaxial 8804535A PRECEPT Tornillo, 4.5x35mm poliaxial 8804540A PRECEPT Tornillo, 4.5x40mm poliaxial 8804545A PRECEPT Tornillo, 4.5x45mm poliaxial 8804550A PRECEPT Tornillo, 4.5x50mm poliaxial S.R. 8804555A PRECEPT Tornillo, 4.5x55mm poliaxial S.R. 8804560A PRECEPT Tornillo, 4.5x60mm poliaxial S.R. 8805530A PRECEPT Tornillo, 5.5x30mm poliaxial 8805535A PRECEPT Tornillo, 5.5x35mm poliaxial
--	--	---

		<p>8805540A PRECEPT Tornillo, 5.5x40mm poliaxial</p> <p>8805545A PRECEPT Tornillo, 5.5x45mm poliaxial</p> <p>8805550A PRECEPT Tornillo, 5.5x50mm poliaxial</p> <p>8805555A PRECEPT Tornillo, 5.5x55mm poliaxial</p> <p>8805560A PRECEPT Tornillo, 5.5x60mm poliaxial S.R.</p> <p>8806530A PRECEPT Tornillo, 6.5x30mm poliaxial</p> <p>8806535A PRECEPT Tornillo, 6.5x35mm poliaxial</p> <p>8806540A PRECEPT Tornillo, 6.5x40mm poliaxial</p> <p>8806545A PRECEPT Tornillo, 6.5x45mm poliaxial</p> <p>8806550A PRECEPT Tornillo, 6.5x50mm poliaxial</p> <p>8806555A PRECEPT Tornillo, 6.5x55mm poliaxial</p> <p>8806560A PRECEPT Tornillo, 6.5x60mm poliaxial S.R.</p> <p>8806565A PRECEPT Tornillo, 6.5x65mm poliaxial S.R.</p> <p>8807500A PRECEPT Tornillo, 7.5x100mm poliaxial</p> <p>8807530A PRECEPT Tornillo, 7.5x30mm poliaxial</p> <p>8807535A PRECEPT Tornillo, 7.5x35mm poliaxial</p> <p>8807540A PRECEPT Tornillo, 7.5x40mm poliaxial</p> <p>8807545A PRECEPT Tornillo, 7.5x45mm poliaxial</p> <p>8807550A PRECEPT Tornillo, 7.5x50mm poliaxial</p> <p>8807555A PRECEPT Tornillo, 7.5x55mm poliaxial</p> <p>8807560A PRECEPT</p>
--	--	---

		<p>Tornillo, 7.5x60mm poliaxial 8807565A PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x65mm poliaxial C.R. 8807570A PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x70mm poliaxial 8807580A PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x80mm poliaxial 8807590A PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x90mm poliaxial 8808500A PRECEPT</p> <p>Tornillo, 8.5x100mm poliaxial 8808530A PRECEPT</p> <p>Tornillo, 8.5x30mm poliaxial 8808535A PRECEPT</p> <p>Tornillo, 8.5x35mm poliaxial 8808540A PRECEPT</p> <p>Tornillo, 8.5x40mm poliaxial 8808545A PRECEPT</p> <p>Tornillo, 8.5x45mm poliaxial 8808550A PRECEPT</p> <p>Tornillo, 8.5x50mm poliaxial 8808555A PRECEPT</p> <p>Tornillo, 8.5x55mm poliaxial 8808560A PRECEPT</p> <p>Tornillo, 8.5x60mm poliaxial 8808565A PRECEPT</p> <p>Tornillo, 8.5x65mm poliaxial C.R. 8808570A PRECEPT</p> <p>Tornillo, 8.5x70mm poliaxial 8808580A PRECEPT</p> <p>Tornillo, 8.5x80mm poliaxial 8808590A PRECEPT</p> <p>Tornillo, 8.5x90mm poliaxial 8809500A PRECEPT</p> <p>Tornillo, 9.5x100mm poliaxial C.R. 8809540A PRECEPT</p> <p>Tornillo, 9.5x40mm poliaxial C.R. 8809545A PRECEPT</p> <p>Tornillo, 9.5x45mm poliaxial C.R.</p>
--	--	---

		<p>8809550A PRECEPT Tornillo, 9.5x50mm poliaxial C.R.</p> <p>8809555A PRECEPT Tornillo, 9.5x55mm poliaxial C.R.</p> <p>8809565A PRECEPT Tornillo, 9.5x65mm poliaxial C.R.</p> <p>8809570A PRECEPT Tornillo, 9.5x70mm poliaxial C.R.</p> <p>8809580A PRECEPT Tornillo, 9.5x80mm poliaxial C.R.</p> <p>8809590A PRECEPT Tornillo, 9.5x90mm poliaxial C.R.</p> <p>8834525A PRECEPT Tornillo, 4.5x25mm poliaxial TL</p> <p>8834530A PRECEPT Tornillo, 4.5x30mm poliaxial TL</p> <p>8834535A PRECEPT Tornillo, 4.5x35mm poliaxial TL</p> <p>8834540A PRECEPT Tornillo, 4.5x40mm poliaxial TL</p> <p>8834545A PRECEPT Tornillo, 4.5x45mm poliaxial TL</p> <p>8835530A PRECEPT Tornillo, 5.5x30mm poliaxial TL</p> <p>8835535A PRECEPT Tornillo, 5.5x35mm poliaxial TL</p> <p>8835540A PRECEPT Tornillo, 5.5x40mm poliaxial TL</p> <p>8835545A PRECEPT Tornillo, 5.5x45mm poliaxial TL</p>
--	--	---

		<p>8835550A PRECEPT Tornillo, 5.5x50mm poliaxial TL</p> <p>8835555A PRECEPT Tornillo, 5.5x55mm poliaxial TL</p> <p>8836530A PRECEPT Tornillo, 6.5x30mm poliaxial TL</p> <p>8836535A PRECEPT Tornillo, 6.5x35mm poliaxial TL</p> <p>8836540A PRECEPT Tornillo, 6.5x40mm poliaxial TL</p> <p>8836545A PRECEPT Tornillo, 6.5x45mm poliaxial TL</p> <p>8836550A PRECEPT Tornillo, 6.5x50mm poliaxial TL</p> <p>8836555A PRECEPT Tornillo, 6.5x55mm poliaxial TL</p> <p>8837530A PRECEPT Tornillo, 7.5x30mm poliaxial TL</p> <p>8837535A PRECEPT Tornillo, 7.5x35mm poliaxial TL</p> <p>8837540A PRECEPT Tornillo, 7.5x40mm poliaxial TL</p> <p>8837545A PRECEPT Tornillo, 7.5x45mm poliaxial TL</p> <p>8837550A PRECEPT Tornillo, 7.5x50mm poliaxial TL</p> <p>8837555A PRECEPT Tornillo, 7.5x55mm poliaxial TL</p> <p>8352600 ARM15S Varilla, 600mm fuerza ultra</p> <p>8531510 ARM15S Tornillo,</p>
--	--	---

		<p>10.5x100mm llíaco SL- Cerrado</p> <p>8531512 ARM15S Tornillo, 10.5x110mm llíaco SL- Cerrado</p> <p>8531514 ARM15S Tornillo, 10.5x120mm llíaco SL- Cerrado</p> <p>8531560 ARM15S Tornillo, 10.5x60mm llíaco SL- Cerrado</p> <p>8531570 ARM15S Tornillo, 10.5x70mm llíaco SL- Cerrado</p> <p>8531580 ARM15S Tornillo, 10.5x80mm llíaco SL- Cerrado</p> <p>8531590 ARM15S Tornillo, 10.5x90mm llíaco SL- Cerrado</p> <p>8538512 ARM15S Tornillo, 8.5x110mm llíaco SL- Cerrado</p> <p>8538514 ARM15S Tornillo, 8.5x120mm llíaco SL- Cerrado</p> <p>8539512 ARM15S Tornillo, 9.5x110mm llíaco SL- Cerrado</p> <p>8539514 ARM15S Tornillo, 9.5x120mm llíaco SL- Cerrado</p> <p>8541510 ARM15S Tornillo, 10.5x100mm llíaco SL- Abierto</p> <p>8541512 ARM15S Tornillo, 10.5x110mm llíaco SL- Abierto</p> <p>8541514 ARM15S Tornillo, 10.5x120mm llíaco SL- Abierto</p> <p>8541560 ARM15S Tornillo, 10.5x60mm llíaco SL- Abierto</p> <p>8541570 ARM15S Tornillo,</p>
--	--	---



		<p>10.5x70mm Ilíaco SL- Abierto</p> <p>8541580 ARM15S Tornillo, 10.5x80mm Ilíaco SL- Abierto</p> <p>8541590 ARM15S Tornillo, 10.5x90mm Ilíaco SL- Abierto</p> <p>8552090 ARM15S Varilla, 90mm</p> <p>8366550 ARM16S Tornillo, 6.5X50mm PLS</p> <p>8384540 ARM16S Tornillo, 4.5x40mm Reducción</p> <p>8385535 ARM16S Tornillo, 6.35x35mm Reducción</p> <p>8385550 ARM16S Tornillo, 6.35x50mm Reducción</p> <p>8386535 ARM16S Tornillo, 6.5x35mm Reducción</p> <p>8560160 Armada Conector en cruz fijo, acero inoxidable 60mm</p> <p>8562600 ARM16S Varilla, 600mm</p> <p>8566530 ARM16S Tornillo, 6.5x30mm poliaxial</p> <p>8568570 ARM16S Tornillo, 8.5x70mm poliaxial</p> <p>8964550 ARM16S Tornillo, 4.5x50mm fijo</p> <p>8252090 ARM15T Varilla CoCr, 90mm recta</p> <p>8252095 ARM15T Varilla CoCr, 95mm recta</p> <p>7242020 MAS PLIF Varilla de fijación, 20mm Pre-curva</p> <p>7242025 MAS PLIF Varilla de fijación, 25mm Pre-curva</p> <p>7242030 MAS PLIF Varilla de fijación, 30mm Pre-curva</p> <p>7242035 MAS PLIF Varilla de fijación, 35mm Pre-curva</p> <p>7242040 MAS PLIF Varilla de fijación, 40mm Pre-curva</p>
--	--	--

		<p>7242045 MAS PLIF Varilla de fijación, 45mm Pre-curva</p> <p>7242050 MAS PLIF Varilla de fijación, 50mm Pre-curva</p> <p>7242055 MAS PLIF Varilla de fijación, 55mm Pre-curva</p> <p>7242060 MAS PLIF Varilla de fijación, 60mm Pre-curva</p> <p>7242065 MAS PLIF Varilla de fijación, 65mm Pre-curva</p> <p>7242070 MAS PLIF Varilla de fijación, 70mm Pre-curva</p> <p>7242075 MAS PLIF Varilla de fijación, 75mm Pre-curva</p> <p>7242080 MAS PLIF Varilla de fijación, 80mm Pre-curva</p> <p>7242085 MAS PLIF Varilla de fijación, 85mm Pre-curva</p> <p>7242090 MAS PLIF Varilla de fijación, 90mm Pre-curva</p> <p>7242095 MAS PLIF Varilla de fijación, 95mm Pre-curva</p> <p>7242100 MAS PLIF Varilla de fijación, 100mm Pre-curva</p> <p>7242110 MAS PLIF Varilla de fijación, 110mm Pre-curva</p> <p>7242120 MAS PLIF Varilla de fijación, 120mm Pre-curva</p> <p>7291020 MAS PLIF Varilla, 20mm</p> <p>7292020 MAS PLIF Varilla, 20mm Pre-curva</p> <p>7292130 MAS PLIF Varilla, 130mm Pre-curva</p> <p>7292140 MAS PLIF Varilla, 140mm Pre-curva</p> <p>7292150 MAS PLIF Varilla, 150mm Pre-curva</p> <p>7292300 MAS PLIF Varilla, 300mm Pre-curva</p> <p>8944510 PRECEPT Tornillo, 4.5x100mm sólido</p>
--	--	--

		<p>uniplanar 8944511 PRECEPT Tornillo, 4.5x110mm sólido uniplanar 8944512 PRECEPT Tornillo, 4.5x120mm sólido uniplanar 8944525 PRECEPT Tornillo, 4.5x25mm sólido uniplanar 8944530 PRECEPT Tornillo, 4.5x30mm sólido uniplanar 8944535 PRECEPT Tornillo, 4.5x35mm sólido uniplanar 8944540 PRECEPT Tornillo, 4.5x40mm sólido uniplanar 8944545 PRECEPT Tornillo, 4.5x45mm sólido uniplanar 8944550 PRECEPT Tornillo, 4.5x50mm sólido uniplanar 8944555 PRECEPT Tornillo, 4.5x55mm sólido uniplanar 8944560 PRECEPT Tornillo, 4.5x60mm sólido uniplanar 8944565 PRECEPT Tornillo, 4.5x65mm sólido uniplanar 8944570 PRECEPT Tornillo, 4.5x70mm sólido uniplanar 8944575 PRECEPT Tornillo, 4.5x75mm sólido uniplanar 8944580 PRECEPT Tornillo, 4.5x80mm sólido uniplanar 8944585 PRECEPT Tornillo, 4.5x85mm sólido uniplanar 8944590 PRECEPT Tornillo, 4.5x90mm sólido uniplanar 8944595 PRECEPT Tornillo, 4.5x95mm sólido uniplanar 8945010 PRECEPT Tornillo, 5.0x100mm sólido uniplanar 8945011 PRECEPT Tornillo, 5.0x110mm sólido uniplanar 8945012 PRECEPT Tornillo, 5.0x120mm sólido</p>
--	--	---

		uniplanar 8945025 PRECEPT Tornillo, 5.0x25mm sólido uniplanar 8945030 PRECEPT Tornillo, 5.0x30mm sólido uniplanar 8945035 PRECEPT Tornillo, 5.0x35mm sólido uniplanar 8945040 PRECEPT Tornillo, 5.0x40mm sólido uniplanar 8945045 PRECEPT Tornillo, 5.0x45mm sólido uniplanar 8945050 PRECEPT Tornillo, 5.0x50mm sólido uniplanar 8945055 PRECEPT Tornillo, 5.0x55mm sólido uniplanar 8945060 PRECEPT Tornillo, 5.0x60mm sólido uniplanar 8945065 PRECEPT Tornillo, 5.0x65mm sólido uniplanar 8945070 PRECEPT Tornillo, 5.0x70mm sólido uniplanar 8945075 PRECEPT Tornillo, 5.0x75mm sólido uniplanar 8945080 PRECEPT Tornillo, 5.0x80mm sólido uniplanar 8945085 PRECEPT Tornillo, 5.0x85mm sólido uniplanar 8945090 PRECEPT Tornillo, 5.0x90mm sólido uniplanar 8945095 PRECEPT Tornillo, 5.0x95mm sólido uniplanar 8945510 PRECEPT Tornillo, 5.5x100mm sólido uniplanar 8945511 PRECEPT Tornillo, 5.5x110mm sólido uniplanar 8945512 PRECEPT Tornillo, 5.5x120mm sólido uniplanar 8945525 PRECEPT Tornillo, 5.5x25mm sólido uniplanar 8945530 PRECEPT Tornillo, 5.5x30mm sólido uniplanar 8945540 PRECEPT Tornillo, 
--	--	--

		<p>5.5x40mm sólido uniplanar  8945545 PRECEPT Tornillo,  5.5x45mm sólido uniplanar  8945550 PRECEPT Tornillo,  5.5x50mm sólido uniplanar  8945555 PRECEPT Tornillo,  5.5x55mm sólido uniplanar  8945560 PRECEPT Tornillo,  5.5x60mm sólido uniplanar  8945565 PRECEPT Tornillo,  5.5x65mm sólido uniplanar  8945570 PRECEPT Tornillo,  5.5x70mm sólido uniplanar  8945575 PRECEPT Tornillo,  5.5x75mm sólido uniplanar  8945580 PRECEPT Tornillo,  5.5x80mm sólido uniplanar  8945585 PRECEPT Tornillo,  5.5x85mm sólido uniplanar  8945590 PRECEPT Tornillo,  5.5x90mm sólido uniplanar  8945595 PRECEPT Tornillo,  5.5x95mm sólido uniplanar  8946010 PRECEPT Tornillo,  6.0x100mm sólido uniplanar  8946011 PRECEPT Tornillo,  6.0x110mm sólido uniplanar  8946012 PRECEPT Tornillo,  6.0x120mm sólido uniplanar  8946025 PRECEPT Tornillo,  6.0x25mm sólido uniplanar  8946030 PRECEPT Tornillo,  6.0x30mm sólido uniplanar  8946035 PRECEPT Tornillo,  6.0x35mm sólido uniplanar  8946040 PRECEPT Tornillo,  6.0x40mm sólido uniplanar  8946045 PRECEPT Tornillo,  6.0x45mm sólido uniplanar  8946050 PRECEPT Tornillo,  6.0x50mm sólido uniplanar  8946055 PRECEPT Tornillo,</p>
--	--	--

		<p>6.0x55mm sólido uniplanar  8946060 PRECEPT Tornillo,  6.0x60mm sólido uniplanar  8946065 PRECEPT Tornillo,  6.0x65mm sólido uniplanar  8946070 PRECEPT Tornillo,  6.0x70mm sólido uniplanar  8946075 PRECEPT Tornillo,  6.0x75mm sólido uniplanar  8946080 PRECEPT Tornillo,  6.0x80mm sólido uniplanar  8946085 PRECEPT Tornillo,  6.0x85mm sólido uniplanar  8946090 PRECEPT Tornillo,  6.0x90mm sólido uniplanar  8946095 PRECEPT Tornillo,  6.0x95mm sólido uniplanar  8871001994 PRECEPT  Tornillo, 10.5x100mm  fenestrado  8871010994 PRECEPT  Tornillo, 10.5x110mm  fenestrado  8871020994 PRECEPT  Tornillo, 10.5x120mm  fenestrado  8871030994 PRECEPT  Tornillo, 10.5x30mm  fenestrado  8871035994 PRECEPT  Tornillo, 10.5x35mm  fenestrado  8871040994 PRECEPT  Tornillo, 10.5x40mm  fenestrado  8871045994 PRECEPT  Tornillo, 10.5x45mm  fenestrado  8871050994 PRECEPT  Tornillo, 10.5x50mm  fenestrado  8871050994 PRECEPT  Tornillo, 10.5x55mm  fenestrado  8871060994 PRECEPT</p>
--	--	--

		<p>Tornillo, 10.5x60mm fenestrado 8871070994 PRECEPT Tornillo, 10.5x70mm fenestrado 8871080994 PRECEPT Tornillo, 10.5x80mm fenestrado 8871090994 PRECEPT Tornillo, 10.5x90mm fenestrado 8875530994 PRECEPT Tornillo, 5.5x30mm fenestrado 8876030994 PRECEPT Tornillo, 6.0x30mm fenestrado 8876035994 PRECEPT Tornillo, 6.0x35mm fenestrado 8876040994 PRECEPT Tornillo, 6.0x40mm fenestrado 8876045994 PRECEPT Tornillo, 6.0x45mm fenestrado 8876050994 PRECEPT Tornillo, 6.0x50mm fenestrado 8876055994 PRECEPT Tornillo, 6.0x55mm fenestrado 8876060994 PRECEPT Tornillo, 6.0x60mm fenestrado 8876510994 PRECEPT Tornillo, 6.5x100mm fenestrado 8876512994 PRECEPT Tornillo, 6.5x120mm fenestrado 8876520994 PRECEPT Tornillo, 6.5x110mm fenestrado 8876530994 PRECEPT</p>
--	--	--

		<p>Tornillo, 6.5x30mm fenestrado 8876570994 PRECEPT Tornillo, 6.5x70mm fenestrado 8876580994 PRECEPT Tornillo, 6.5x80mm fenestrado 8876590994 PRECEPT Tornillo, 6.5x90mm fenestrado 8877030994 PRECEPT Tornillo, 7.0x30mm fenestrado 8877035994 PRECEPT Tornillo, 7.0x35mm fenestrado 8877040994 PRECEPT Tornillo, 7.0x40mm fenestrado 8877045994 PRECEPT Tornillo, 7.0x45mm fenestrado 8877050994 PRECEPT Tornillo, 7.0x50mm fenestrado 8877055994 PRECEPT Tornillo, 7.0x55mm fenestrado 8877060994 PRECEPT Tornillo, 7.0x60mm fenestrado 8877070994 PRECEPT Tornillo, 7.0x70mm fenestrado 8877080994 PRECEPT Tornillo, 7.0x80mm fenestrado 8877090994 PRECEPT Tornillo, 7.0x90mm fenestrado 8877100994 PRECEPT Tornillo, 7.0x100mm fenestrado 8877110994 PRECEPT</p>
--	--	--



		<p>Tornillo, 7.0x110mm fenestrado 8877120994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.0x120mm fenestrado 8877510994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x100mm fenestrado 8877512994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x120mm fenestrado 8877520994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x110mm fenestrado 8877530994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x30mm fenestrado 8877570994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x70mm fenestrado 8877580994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x80mm fenestrado 8877590994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 7.5x90mm fenestrado 8878530994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 8.5x30mm fenestrado 8878570994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 8.5x70mm fenestrado 8879530994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 9.5x30mm fenestrado 8879535994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 9.5x35mm fenestrado 8879540994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 9.5x40mm fenestrado 8879545994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 9.5x45mm fenestrado 8879550994 PRECEPT</p>
--	--	--

		<p>Tornillo, 9.5x50mm fenestrado 8879555994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 9.5x55mm fenestrado 8879560994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 9.5x60mm fenestrado 8879570994 PRECEPT</p> <p>Tornillo, 9.5x70mm fenestrado 8890500 PRECEPT Vástago de tornillo, 10.5x100mm modular</p> <p>8890510 PRECEPT Vástago de tornillo, 10.5x110mm modular</p> <p>8890520 PRECEPT Vástago de tornillo, 10.5x120mm modular</p> <p>8890525 PRECEPT Vástago de tornillo, 10.5x25mm modular</p> <p>8890530 PRECEPT Vástago de tornillo, 10.5x30mm modular</p> <p>8890535 PRECEPT Vástago de tornillo, 10.5x35mm modular</p> <p>8890540 PRECEPT Vástago de tornillo, 10.5x40mm modular</p> <p>8890545 PRECEPT Vástago de tornillo, 10.5x45mm modular</p> <p>8890550 PRECEPT Vástago de tornillo, 10.5x50mm modular</p> <p>8890555 PRECEPT Vástago de tornillo, 10.5x55mm modular</p> <p>8890560 PRECEPT Vástago de tornillo, 10.5x60mm modular</p> <p>8890570 PRECEPT Vástago</p>
--	--	---

		<p>de tornillo, 10.5x70mm modular 8890580 PRECEPT Vástago de tornillo, 10.5x80mm modular 8890590 PRECEPT Vástago de tornillo, 10.5x90mm modular 8894555 PRECEPT Vástago de tornillo, 4.5x55mm modular 8894560 PRECEPT Vástago de tornillo, 4.5x60mm modular 8895025 PRECEPT Vástago de tornillo, 5.0x25mm modular 8895030 PRECEPT Vástago de tornillo, 5.0x30mm modular 8895035 PRECEPT Vástago de tornillo, 5.0x35mm modular 8895060 PRECEPT Vástago de tornillo, 5.0x60mm modular 8895525 PRECEPT Vástago de tornillo, 5.5x25mm modular 8896025 PRECEPT Vástago de tornillo, 6.0x25mm modular 8896030 PRECEPT Vástago de tornillo, 6.0x30mm modular 8896035 PRECEPT Vástago de tornillo, 6.0x35mm modular 8896060 PRECEPT Vástago de tornillo, 6.0x60mm modular 8896500 PRECEPT Vástago de tornillo, 6.5x100mm modular 8896510 PRECEPT Vástago</p>
--	--	--

		<p>de tornillo, 6.5x110mm modular 8896520 PRECEPT Vástago de tornillo, 6.5x120mm modular 8896525 PRECEPT Vástago de tornillo, 6.5x25mm modular 8896570 PRECEPT Vástago de tornillo, 6.5x70mm modular 8896580 PRECEPT Vástago de tornillo, 6.5x80mm modular 8896590 PRECEPT Vástago de tornillo, 6.5x90mm modular 8897000 PRECEPT Vástago de tornillo, 7.0x100mm modular 8897010 PRECEPT Vástago de tornillo, 7.0x110mm modular 8897020 PRECEPT Vástago de tornillo, 7.0x120mm modular 8897025 PRECEPT Vástago de tornillo, 7.0x25mm modular 8897030 PRECEPT Vástago de tornillo, 7.0x30mm modular 8897035 PRECEPT Vástago de tornillo, 7.0x35mm modular 8897040 PRECEPT Vástago de tornillo, 7.0x40mm modular 8897060 PRECEPT Vástago de tornillo, 7.0x60mm modular 8897070 PRECEPT Vástago de tornillo, 7.0x70mm modular 8897080 PRECEPT Vástago</p>
--	--	---

		de tornillo, 7.0x80mm modular 8897090 PRECEPT Vástago de tornillo, 7.0x90mm modular 8897525 PRECEPT Vástago de tornillo, 7.5x25mm modular 8898525 PRECEPT Vástago de tornillo, 8.5x25mm modular 8898560 PRECEPT Vástago de tornillo, 8.5x60mm modular 8899500 PRECEPT Vástago de tornillo, 9.5x100mm modular 8899510 PRECEPT Vástago de tornillo, 9.5x110mm modular 8899520 PRECEPT Vástago de tornillo, 9.5x120mm modular 8899525 PRECEPT Vástago de tornillo, 9.5x25mm modular 8899530 PRECEPT Vástago de tornillo, 9.5x30mm modular 8899535 PRECEPT Vástago de tornillo, 9.5x35mm modular 8899540 PRECEPT Vástago de tornillo, 9.5x40mm modular 8899545 PRECEPT Vástago de tornillo, 9.5x45mm modular 8899550 PRECEPT Vástago de tornillo, 9.5x50mm modular 8899555 PRECEPT Vástago de tornillo, 9.5x55mm modular 8899560 PRECEPT Vástago
--	--	--

		<p>de tornillo, 9.5x60mm modular 8899570 PRECEPT Vástago de tornillo, 9.5x70mm modular 8899580 PRECEPT Vástago de tornillo, 9.5x80mm modular 8899590 PRECEPT Vástago de tornillo, 9.5x90mm modular 7200501 SpheRx Cable K, corto 7200503 SpheRx Tornillo de seguridad 7214145 SpheRx Conector, 45-50mm transversal 7214150 SpheRx Conector, 50-60mm transversal 7214160 SpheRx Conector, 60-70mm transversal 7214170 SpheRx Conector, 70-85mm transversal 7214185 SpheRx Conector, 85-100mm transversal 7216025 SpheRx Varilla, 25mm 7216030 SpheRx Varilla, 30mm 7216035 SpheRx Varilla, 35mm 7216040 SpheRx Varilla, 40mm 7216045 SpheRx Varilla, 45mm 7216050 SpheRx Varilla, 50mm 7216055 SpheRx Varilla, 55mm 7216060 SpheRx Varilla, 60mm 7216065 SpheRx Varilla, 65mm 7216070 SpheRx Varilla, 70mm</p>
--	--	---

		<p>7216080 SpheRx Varilla, 80mm</p> <p>7216090 SpheRx Varilla, 90mm</p> <p>7216110 SpheRx Varilla, 110mm</p> <p>7216130 SpheRx Varilla, 130mm</p> <p>7216150 SpheRx Varilla, 150mm</p> <p>7216200 SpheRx Varilla, 200mm</p> <p>7216300 SpheRx Varilla, 300mm</p> <p>7216545 SpheRx Tornillo, 6.5x45mm poliaxial</p> <p>7216550 SpheRx Tornillo, 6.5x50mm poliaxial</p> <p>7225530 SpheRx Tornillo, 5.5x30mm ángulo fijo</p> <p>7225535 SpheRx Tornillo, 5.5x35mm ángulo fijo</p> <p>7225540 SpheRx Tornillo, 5.5x40mm ángulo fijo</p> <p>7225545 SpheRx Tornillo, 5.5x45mm ángulo fijo</p> <p>7225550 SpheRx Tornillo, 5.5x50mm ángulo fijo</p> <p>7226530 SpheRx Tornillo, 6.5x30mm ángulo fijo</p> <p>7226535 SpheRx Tornillo, 6.5x35mm eje fijo</p> <p>7226540 SpheRx Tornillo, 6.5x40mm eje fijo</p> <p>7226545 SpheRx Tornillo, 6.5x45mm eje fijo</p> <p>7226550 SpheRx Tornillo, 6.5x50mm eje fijo</p> <p>7227530 SpheRx Tornillo, 7.5x30mm eje fijo</p> <p>7227535 SpheRx Tornillo, 7.5x35mm eje fijo</p> <p>7227540 SpheRx Tornillo, 7.5x40mm eje fijo</p> <p>7227545 SpheRx Tornillo,</p>
--	--	--

		<p> 7.5x45mm eje fijo  7227550 SpheRx Tornillo,  7.5x50mm eje fijo  7228530 SpheRx Tornillo,  8.5x30mm eje fijo  7228535 SpheRx Tornillo,  8.5x35mm eje fijo  7228540 SpheRx Tornillo,  8.5x40mm eje fijo  7228545 SpheRx Tornillo,  8.5x45mm eje fijo  7228550 SpheRx Tornillo,  8.5x50mm eje fijo  7228555 SpheRx Tornillo,  8.5x55mm eje fijo  7244525 SpheRx Tornillo,  4.5x25mm poliaxial  7244530 SpheRx Tornillo,  4.5x30mm poliaxial  7244535 SpheRx Tornillo,  4.5x35mm poliaxial  7244540 SpheRx Tornillo,  4.5x40mm poliaxial  7244545 SpheRx Tornillo,  4.5x45mm poliaxial  7244550 SpheRx Tornillo,  4.5x50mm poliaxial  7244555 SpheRx Tornillo,  4.5x55mm poliaxial  7275540 SpheRx DBR II  Tornillo, 5.5x40mm  canulado, poliaxial  7276535 SpheRx DBR II  Tornillo, 6.5x35mm  canulado, poliaxial  7276540 6.5mm X 40mm  TORNILLO POLIAXIAL  CANULADO  7276545 SpheRx DBR II  Tornillo, 6.5x45mm  canulado poliaxial  7370100 SpheRx DBR II  Tornillo de seguridad  7375530 SpheRx DBR II  Tornillo, 5.5x30mm </p>
--	--	---



		<p>canulado, poliaxial 7375535 SpheRx DBR II Tornillo, 5.5x35mm</p> <p>canulado, poliaxial 7375540 SpheRx DBR II Tornillo, 5.5x40mm</p> <p>canulado, poliaxial 7375545 SpheRx DBR II Tornillo, 5.5x45mm</p> <p>canulado, poliaxial 7375550 SpheRx DBR II Tornillo, 5.5x50mm</p> <p>canulado, poliaxial 7375555 SpheRx DBR II Tornillo, 5.5x55mm</p> <p>canulado, poliaxial 7376530 SpheRx DBR II Tornillo, 6.5x30mm</p> <p>canulado, poliaxial 7376535 SpheRx DBR II Tornillo, 6.5x35mm</p> <p>canulado, poliaxial 7376540 SpheRx DBR II Tornillo, 6.5x40mm</p> <p>canulado, poliaxial 7376545 SpheRx DBR II Tornillo, 6.5x45mm</p> <p>canulado, poliaxial 7376550 SpheRx DBR II Tornillo, 6.5x50mm</p> <p>canulado, poliaxial 7376555 SpheRx DBR II Tornillo, 6.5x55mm</p> <p>canulado, poliaxial 7377530 SpheRx DBR II Tornillo, 7.5x30mm</p> <p>canulado, poliaxial 7377535 SpheRx DBR II Tornillo, 7.5x35mm</p> <p>canulado, poliaxial 7377540 SpheRx DBR II Tornillo, 7.5x40mm</p> <p>canulado, poliaxial 7377545 SpheRx DBR II Tornillo, 7.5x45mm</p>
--	--	---

		<p>canulado, poliaxial  7377550 SpheRx DBR II  Tornillo, 7.5x50mm  canulado, poliaxial  7377555 SpheRx DBR II  Tornillo, 7.5x55mm  canulado, poliaxial  7200502 SpheRx Cable K,  largo  7217020 SpheRx DBR III  Varilla, 20mm pre-curva  7217025 SpheRx DBR III  Varilla, 25mm pre-curva  7217030 SpheRx DBR III  Varilla, 30mm pre-curva  7217035 SpheRx DBR III  Varilla, 35mm pre-curva  7217040 SpheRx DBR III  Varilla, 40mm pre-curva  7217045 SpheRx DBR III  Varilla, 45mm pre-curva  7217050 SpheRx DBR III  Varilla, 50mm pre-curva  7217055 SpheRx DBR III  Varilla, 55mm pre-curva  7217060 SpheRx DBR III  Varilla, 60mm pre-curva  7217065 SpheRx DBR III  Varilla, 65mm pre-curva  7217070 SpheRx DBR III  Varilla, 70mm pre-curva  7217075 SpheRx DBR III  Varilla, 75mm pre-curva  7217080 SpheRx DBR III  Varilla, 80mm pre-curva  7217085 SpheRx DBR III  Varilla, 85mm pre-curva  7217090 SpheRx DBR III  Varilla, 90mm pre-curva  7217095 SpheRx DBR III  Varilla, 95mm pre-curva  7217100 SpheRx DBR III  Varilla, 100mm pre-curva  7217105 SpheRx DBR III  Varilla, 105mm pre-curva</p>
--	--	--

		<p>7217110 SpheRx DBR III Varilla, 110mm pre-curva</p> <p>7217120 SpheRx DBR III Varilla, 120mm pre-curva</p> <p>7217130 SpheRx DBR III Varilla, 130mm pre-curva</p> <p>7217140 SpheRx DBR III Varilla, 140mm pre-curva</p> <p>7217150 SpheRx DBR III Varilla, 150mm pre-curva</p> <p>7236175 SpheRx DBR III Varilla, 17.5mm doble esfera</p> <p>7236200 SpheRx DBR III Varilla, 20mm doble esfera</p> <p>7236225 SpheRx DBR III Varilla, 22.5mm doble esfera</p> <p>7237250 SpheRx DBR III Varilla, 25mm doble esfera, pre-curva</p> <p>7237275 SpheRx DBR III Varilla, 27.5mm doble esfera, pre-curva</p> <p>7237300 SpheRx DBR III Varilla, 30mm doble esfera, pre-curva</p> <p>7237325 SpheRx DBR III Varilla, 32.5mm doble esfera, pre-curva</p> <p>7237350 SpheRx DBR III Varilla, 35mm doble esfera, pre-curva</p> <p>7237375 SpheRx DBR III Varilla, 37.5mm doble esfera, pre-curva</p> <p>7237400 SpheRx DBR III Varilla, 40mm doble esfera, pre-curva</p> <p>7237425 SpheRx DBR III Varilla, 42.5mm doble esfera, pre-curva</p> <p>7237450 SpheRx DBR III Varilla, 45mm doble esfera, pre-curva</p>
--	--	---

		<p>7237475 SpheRx DBR III Varilla, 47.5mm doble esfera, pre-curva</p> <p>7237500 SpheRx DBR III Varilla, 50mm doble esfera, pre-curva</p> <p>7237525 SpheRx DBR III Varilla, 52.5mm doble esfera, pre-curva</p> <p>7237550 SpheRx DBR III Varilla, 55mm doble esfera, pre-curva</p> <p>7237575 SpheRx DBR III Varilla, 57.5mm doble esfera, pre-curva</p> <p>7237600 SpheRx DBR III Varilla, 60.0mm doble esfera, pre-curva</p> <p>7237625 SpheRx DBR III Varilla, 62.5mm doble esfera, pre-curva</p> <p>7237650 SpheRx DBR III Varilla, 65.0mm doble esfera, pre-curva</p> <p>7237675 SpheRx DBR III Varilla, 67.5mm doble esfera, pre-curva</p> <p>7237700 SpheRx DBR III Varilla, 70.0mm doble esfera, pre-curva</p> <p>7237725 SpheRx DBR III Varilla, 72.5mm doble esfera</p> <p>7237750 SpheRx DBR III Varilla, 75mm doble esfera</p> <p>7237775 SpheRx DBR III Varilla, 77.5mm doble esfera</p> <p>7237800 SpheRx DBR III Varilla, 80mm doble esfera</p> <p>7270100 SpheRx DBR II Cable K, punta roma</p> <p>7772001 PPS Tornillo de seguridad, 6.25mm varilla</p> <p>7754525 PPS Vástago de</p>
--	--	---

		<p>tornillo, 4.5x25mm canulado 7754530 PPS Vástago de tornillo, 4.5x30mm canulado 7754535 PPS Vástago de tornillo, 4.5x35mm canulado 7754540 PPS Vástago de tornillo, 4.5x40mm canulado 7754545 PPS Vástago de tornillo, 4.5x45mm canulado 7754550 PPS Vástago señalizado, 4.5x50mm canulado 7755525 PPS Vástago de tornillo, 5.5x25mm canulado 7755530 PPS Vástago de tornillo, 5.5x30mm canulado 7755535 PPS Vástago de tornillo, 5.5x35mm canulado 7755540 PPS Vástago de tornillo, 5.5x40mm canulado 7755545 PPS Vástago de tornillo, 5.5x45mm canulado 7755550 PPS Vástago de tornillo, 5.5x50mm canulado 7755555 PPS Vástago de tornillo, 5.5x55mm canulado 7755560 PPS Vástago de tornillo, 5.5x60mm canulado 7755565 PPS Vástago de tornillo, 5.5x65mm canulado 7755570 PPS Vástago de</p>
--	--	--

		<p>tornillo, 5.5x70mm canulado 775575 PPS Vástago de tornillo, 5.5x75mm canulado 775580 PPS Vástago de tornillo, 5.5x80mm canulado 7756510 PPS Vástago de tornillo, 6.5x100mm canulado 7756511 PPS Vástago de tornillo, 6.5x105mm canulado 7756512 PPS Vástago de tornillo, 6.5x110mm canulado 7756513 PPS Vástago de tornillo, 6.5x115mm canulado 7756514 PPS Vástago de tornillo, 6.5x120mm canulado 7756525 PPS Vástago de tornillo, 6.5x25mm canulado 7756530 PPS Vástago de tornillo, 6.5x30mm canulado 7756535 PPS Vástago de tornillo, 6.5x35mm canulado 7756540 PPS Vástago de tornillo, 6.5x40mm canulado 7756545 PPS Vástago de tornillo, 6.5x45mm canulado 7756550 PPS Vástago de tornillo, 6.5x50mm canulado 7756555 PPS Vástago de tornillo, 6.5x55mm canulado 7756560 PPS Vástago de</p>
--	--	--

		<p>tornillo, 6.5x60mm canulado 7756565 PPS Vástago de tornillo, 6.5x65mm canulado 7756570 PPS Vástago de tornillo, 6.5x70mm canulado 7756575 PPS Vástago de tornillo, 6.5x75mm canulado 7756580 PPS Vástago de tornillo, 6.5x80mm canulado 7756585 PPS Vástago de tornillo, 6.5x85mm canulado 7756590 PPS Vástago de tornillo, 6.5x90mm canulado 7756595 PPS Vástago de tornillo, 6.5x95mm canulado 7757510 PPS Vástago de tornillo, 7.5x100mm canulado 7757511 PPS Vástago de tornillo, 7.5x105mm canulado 7757512 PPS Vástago de tornillo, 7.5x110mm canulado 7757513 PPS Vástago de tornillo, 7.5x115mm canulado 7757514 PPS Vástago de tornillo, 7.5x120mm canulado 7757525 PPS Vástago de tornillo, 7.5x25mm canulado 7757530 PPS Vástago de tornillo, 7.5x30mm canulado 7757535 PPS Vástago de</p>
--	--	--

		<p>tornillo, 7.5x35mm canulado</p> <p>7757540 PPS Vástago de tornillo, 7.5x40mm canulado</p> <p>7757545 PPS Vástago de tornillo, 7.5x45mm canulado</p> <p>7757550 PPS Vástago de tornillo, 7.5x50mm canulado</p> <p>7757555 PPS Vástago de tornillo, 7.5x55mm canulado</p> <p>7757560 PPS Vástago de tornillo, 7.5x60mm canulado</p> <p>7757565 PPS Vástago de tornillo, 7.5x65mm canulado</p> <p>7757570 PPS Vástago de tornillo, 7.5x70mm canulado</p> <p>7757575 PPS Vástago de tornillo, 7.5x75mm canulado</p> <p>7757580 PPS Vástago de tornillo, 7.5x80mm canulado</p> <p>7757585 PPS Vástago de tornillo, 7.5x85mm canulado</p> <p>7757590 PPS Vástago de tornillo, 7.5x90mm canulado</p> <p>7757595 PPS Vástago de tornillo, 7.5x95mm canulado</p> <p>7758510 PPS Vástago de tornillo, 8.5x100mm canulado</p> <p>7758511 PPS Vástago de tornillo, 8.5x105mm canulado</p> <p>7758512 PPS Vástago de</p>
--	--	--



		<p>tornillo, 8.5x110mm canulado</p> <p>7758513 PPS Vástago de tornillo, 8.5x115mm canulado</p> <p>7758514 PPS Vástago de tornillo, 8.5x120mm canulado</p> <p>7758525 PPS Vástago de tornillo, 8.5x25mm canulado</p> <p>7758530 PPS Vástago de tornillo, 8.5x30mm canulado</p> <p>7758535 PPS Vástago de tornillo, 8.5x35mm canulado</p> <p>7758540 PPS Vástago de tornillo, 8.5x40mm canulado</p> <p>7758545 PPS Vástago de tornillo, 8.5x45mm canulado</p> <p>7758550 PPS Vástago de tornillo, 8.5x50mm canulado</p> <p>7758555 PPS Vástago de tornillo, 8.5x55mm canulado</p> <p>7758560 PPS Vástago de tornillo, 8.5x60mm canulado</p> <p>7758565 PPS Vástago de tornillo, 8.5x65mm canulado</p> <p>7758570 PPS Vástago de tornillo, 8.5x70mm canulado</p> <p>7758575 PPS Vástago de tornillo, 8.5x75mm canulado</p> <p>7758580 PPS Vástago de tornillo, 8.5x80mm canulado</p> <p>7758585 PPS Vástago de</p>
--	--	---

		<p>tornillo, 8.5x85mm canulado 7758590 PPS Vástago de tornillo, 8.5x90mm canulado 7758595 PPS Vástago de tornillo, 8.5x95mm canulado 7771174 SpheRx PPS Manga protectora 7772000 PPS Tulipa de tornillo, 6.25mm varilla 7772002 PPS Tulipa de tornillo, 6.25mm varilla 7775540 PPS Vástago de tornillo, 5.5x40mm canulado 7775555 PPS Vástago de tornillo, 5.5x55mm canulado 7776555 PPS Vástago de tornillo, 6.5x55mm canulado 7777545 PPS Vástago de tornillo, 7.5x45mm canulado 7782300 SpheRx EXT Varilla, 300mm 7782500 SpheRx EXT Varilla, 500mm 7783025 SpheRx EXT Varilla, 25mm pre-curva 7783030 SpheRx EXT Varilla, 30mm pre-curva 7783035 SpheRx EXT Varilla, 35mm pre-curva 7783040 SpheRx EXT Varilla, 40mm pre-curva 7783045 SpheRx EXT Varilla, 45mm pre-curva 7783050 SpheRx EXT Varilla, 50mm pre-curva 7783055 SpheRx EXT Varilla, 55mm pre-curva 7783060 SpheRx EXT</p>
--	--	--

		<p> Varilla, 60mm pre-curva  7783065 SpheRx EXT  Varilla, 65mm pre-curva  7783070 SpheRx EXT  Varilla, 70mm pre-curva  7783075 SpheRx EXT  Varilla, 75mm pre-curva  7783080 SpheRx EXT  Varilla, 80mm pre-curva  7783085 SpheRx EXT  Varilla, 85mm pre-curva  7783090 SpheRx EXT  Varilla, 90mm pre-curva  7783095 SpheRx EXT  Varilla, 95mm pre-curva  7783100 SpheRx EXT  Varilla, 100mm pre-curva  7783110 SpheRx EXT  Varilla, 110mm pre-curva  7783120 SpheRx EXT  Varilla, 120mm pre-curva  7783150 SpheRx EXT  Varilla, 150mm pre-curva  7783300 SpheRx EXT  Varilla, 300mm pre-curva  7783500 SpheRx EXT  Varilla, 500mm pre-curva  7195535 SpheRx II Tornillo,  5.5x35mm doble conexión  7195540 SpheRx II Tornillo,  5.5x40mm doble conexión  7195545 SpheRx II Tornillo,  5.5x45mm doble conexión  7195550 SpheRx II Tornillo,  5.5x50mm doble conexión  7195555 SpheRx II Tornillo,  5.5x55mm doble conexión  7196535 SpheRx II Tornillo,  6.5x35mm doble conexión  7196540 SpheRx II Tornillo,  6.5x40mm doble conexión  7196545 SpheRx II Tornillo,  6.5 x 45mm doble conexión  7196550 SpheRx II Tornillo,  6.5 x 50mm doble conexión </p>
--	--	---

		<p>7196555 SpheRx II Tornillo, 6.5 x 55mm doble conexión</p> <p>7197535 SpheRx II Tornillo, 7.5 x 35mm doble conexión</p> <p>7197540 SpheRx II Tornillo, 7.5 x 40mm doble conexión</p> <p>7197545 SpheRx II Tornillo, 7.5 x 45mm doble conexión</p> <p>7197550 SpheRx II Tornillo, 7.5 x 50mm doble conexión</p> <p>7197555 SpheRx II Tornillo, 7.5 x 55mm doble conexión</p> <p>7240033 SpheRx II Plantilla, 250mm varilla</p> <p>7240034 SpheRx II Plantilla, 500mm varilla</p> <p>7241040 SpheRx II Conector, 40-45mm transversal ajustable</p> <p>7241045 SpheRx II Conector, 45-54mm transversal ajustable</p> <p>7241055 SpheRx II Conector, 55-73mm transversal ajustable</p> <p>7241075 SpheRx II Conector, 74-85mm transversal ajustable</p> <p>7241100 SpheRx II Tornillo de seguridad</p> <p>7241102 SpheRx II Gancho, 6mm pedicular pequeño</p> <p>7241103 SpheRx II Gancho, 8mm pedicular mediano</p> <p>7241104 SpheRx II Gancho, 6mm laminar angosto</p> <p>7241105 SpheRx II Gancho, 8mm laminar angosto</p> <p>7241106 SpheRx II Gancho, 10mm laminar angosto</p>
--	--	--

		<p>7241107 SpheRx II Gancho, 6mm laminar ancho</p> <p>7241108 SpheRx II Gancho, 8mm laminar ancho</p> <p>7241109 SpheRx II Gancho, 10mm laminar ancho</p> <p>7241110 SpheRx II Gancho, 6mm punta reducida angosto</p> <p>7241111 SpheRx II Gancho, 8mm punta reducida angosto</p> <p>7241112 SpheRx II Gancho, 10mm punta reducida angosto</p> <p>7241113 SpheRx II Gancho, 6mm punta reducida ancho</p> <p>7241114 SpheRx II Gancho, 8mm punta reducida ancho</p> <p>7241115 SpheRx II Gancho, 10mm punta reducida ancho</p> <p>7241116 SpheRx II Gancho, 6mm laminar ángulo inferior</p> <p>7241117 SpheRx II Gancho, 8mm laminar ángulo inferior</p> <p>7241118 SpheRx II Gancho, 10mm laminar ángulo inferior</p> <p>7241119 SpheRx II Gancho laminar, 6mm Ext angosto</p> <p>7241120 SpheRx II Gancho laminar, 8mm Ext angosto</p> <p>7241121 SpheRx II Gancho, 45° torácico angosto</p> <p>7241122 SpheRx II Gancho, angosto angular</p>
--	--	--

		derecho 7241123 SpheRx II Gancho, angosto angular izquierdo 7241124 SpheRx II Gancho, angosto compensación derecha 7241125 SpheRx II Gancho, angosto compensación izquierda 7241131 SpheRx II Gancho, 6mm laminar angular hacia arriba 7241132 SpheRx II Gancho, 8mm laminar angular hacia arriba 7241133 SpheRx II Gancho, 10mm laminar angular hacia arriba 7241150 SpheRx II Conector, 15mm transversal fijo 7241200 SpheRx II Conector, 20mm transversal fijo 7241225 SpheRx II Conector, 22.5mm transversal fijo 7241250 SpheRx II Conector, 25mm transversal fijo 7241275 SpheRx II Conector, 27.5mm transversal fijo 7241300 SpheRx II Conector, 30mm transversal fijo 7241325 SpheRx II Conector, 32.5mm transversal fijo 7241350 SpheRx II Conector, 35mm transversal fijo 7241375 SpheRx II Conector, 37.5mm
--	--	--

		transversal fijo 7241400 SpheRx II Conector, 40mm transversal fijo 7241425 SpheRx II Conector, 42.5mm transversal fijo 7241450 SpheRx II Conector, 45mm transversal fijo 7241475 SpheRx II Conector, 47.5mm transversal fijo 7241500 SpheRx II Conector, 50mm transversal fijo 7241550 SpheRx II Conector, 55mm transversal fijo 7241600 SpheRx II Conector, 60mm transversal fijo 7243045 SpheRxII Conector, 45-50mm, Arch Adj. Trans 7243050 SpheRxII Conector, 50-60mm, Arch Adj. Trans 7243060 SpheRxII Conector, 60-70mm, Arch Adj. Trans 7243070 SpheRxII Conector, 70-85mm, Arch Adj. Trans 7245530 SpheRx II Tornillo, 5.5x30mm poliaxial 7245535 SpheRx II Tornillo, 5.5x35mm poliaxial 7245540 SpheRx II Tornillo, 5.5x40mm poliaxial 7245545 SpheRx II Tornillo, 5.5x45mm poliaxial 7245550 SpheRx II Tornillo, 5.5x50mm poliaxial 7245555 SpheRx II Tornillo,
--	--	---

		5.5x55mm poliaxial 7245560 SpheRx II Tornillo, 5.5x60mm poliaxial 7246510 SpheRx II Tornillo, 6.5x100mm poliaxial ilíaco 7246530 SpheRx II Tornillo, 6.5x30mm poliaxial 7246535 SpheRx II Tornillo, 6.5x35mm poliaxial 7246540 SpheRx II Tornillo, 6.5x40mm poliaxial 7246545 SpheRx II Tornillo, 6.5x45mm poliaxial 7246550 SpheRx II Tornillo, 6.5x50mm poliaxial 7246555 SpheRx II Tornillo, 6.5x55mm poliaxial 7246560 SpheRx II Tornillo, 6.5x60mm poliaxial 7246565 SpheRx II Tornillo, 6.5x65mm poliaxial 7246570 SpheRx II Tornillo, 6.5x70mm poliaxial 7246575 SpheRx II Tornillo, 6.5x75mm poliaxial 7246580 SpheRx II Tornillo, 6.5x80mm poliaxial 7246585 SpheRx II Tornillo, 6.5x85mm poliaxial ilíaco 7246590 SpheRx II Tornillo, 6.5x90mm poliaxial ilíaco 7246595 SpheRx II Tornillo, 6.5x95mm poliaxial ilíaco 7247510 SpheRx II Tornillo, 7.5x100mm poliaxial ilíaco 7247530 SpheRx II Tornillo, 7.5x30mm poliaxial 7247535 SpheRx II Tornillo, 7.5x35mm poliaxial 7247540 SpheRx II Tornillo, 7.5x40mm poliaxial 7247545 SpheRx II Tornillo, 7.5x45mm poliaxial 7247550 SpheRx II Tornillo, 7.5x50mm poliaxial
--	--	---



		<p>7247555 SpheRx II Tornillo, 7.5x55mm poliaxial</p> <p>7247560 SpheRx II Tornillo, 7.5x60mm poliaxial</p> <p>7247565 SpheRx II Tornillo, 7.5x65mm poliaxial</p> <p>7247570 SpheRx II Tornillo, 7.5x70mm poliaxial</p> <p>7247575 SpheRx II Tornillo, 7.5x75mm poliaxial</p> <p>7247580 SpheRx II Tornillo, 7.5x80mm poliaxial</p> <p>7247585 SpheRx II Tornillo, 7.5x85mm poliaxial iliaco</p> <p>7247590 SpheRx II Tornillo, 7.5x90mm poliaxial iliaco</p> <p>7247595 SpheRx II Tornillo, 7.5x95mm poliaxial iliaco</p> <p>7248025 SpheRx II Varilla, 25mm convencional</p> <p>7248035 SpheRx II Varilla, 35mm convencional</p> <p>7248040 SpheRx II Varilla, 40mm convencional</p> <p>7248055 SpheRx II Varilla, 55mm convencional</p> <p>7248070 SpheRx II Varilla, 70mm convencional</p> <p>7248085 SpheRx II Varilla, 85mm convencional</p> <p>7248095 SpheRx II Varilla, 95mm convencional</p> <p>7248105 SpheRx II Varilla, 5.5x105mm convencional</p> <p>7248115 SpheRx II Varilla, 5.5x115mm convencional</p> <p>7248125 SpheRx II Varilla, 5.5x125mm convencional</p> <p>7248130 SpheRx II Varilla, 5.5x130mm convencional</p> <p>7248135 SpheRx II Varilla, 5.5x135mm convencional</p> <p>7248145 SpheRx II Varilla, 5.5x145mm convencional</p> <p>7248150 SpheRx II Varilla,</p>
--	--	--

		<p>5.5x150mm convencional  7248300 SpheRx II Varilla,  300mm convencional  7248500 SpheRx II Varilla,  500mm convencional  7248510 SpheRx II Tornillo,  8.5x100mm poliaxial ilíaco  7248530 SpheRx II Tornillo,  8.5x30mm poliaxial  7248535 SpheRx II Tornillo,  8.5x35mm poliaxial  7248540 SpheRx II Tornillo,  8.5x40mm poliaxial  7248545 SpheRx II Tornillo,  8.5x45mm poliaxial  7248550 SpheRx II Tornillo,  8.5x50mm poliaxial  7248555 SpheRx II Tornillo,  8.5x55mm poliaxial  7248560 SpheRx II Tornillo,  8.5x60mm poliaxial  7248565 SpheRx II Tornillo,  8.5x65mm poliaxial  7248570 SpheRx II Tornillo,  8.5x70mm poliaxial  7248575 SpheRx II Tornillo,  8.5x75mm poliaxial  7248580 SpheRx II Tornillo,  8.5x80mm poliaxial  7248585 SpheRx II Tornillo,  8.5x85mm poliaxial ilíaco  7248590 SpheRx II Tornillo,  8.5x90mm poliaxial ilíaco  7248595 SpheRx II Tornillo,  8.5x95mm poliaxial ilíaco  7249310 SpheRx II  Conector, 100mm  compensación  7249335 SpheRx II  Conector, 35mm  compensación  7249350 SpheRx II  Conector, 50mm  compensación  7254525 SpheRx II Tornillo,</p>
--	--	--

		4.5x25mm fijo 7254530 SpheRx II Tornillo, 4.5x30mm fijo 7254535 SpheRx II Tornillo, 4.5x35mm fijo 7254540 SpheRx II Tornillo, 4.5x40mm fijo 7254545 SpheRx II Tornillo, 4.5x45mm fijo 7254550 SpheRx II Tornillo, 4.5x50mm fijo 7255530 SpheRx II Tornillo, 5.5x30mm fijo 7255535 SpheRx II Tornillo, 5.5x35mm fijo 7255540 SpheRx II Tornillo, 5.5x40mm fijo 7255545 SpheRx II Tornillo, 5.5x45mm fijo 7255550 SpheRx II Tornillo, 5.5x50mm fijo 7255555 SpheRx II Tornillo, 5.5x55mm fijo 7255560 SpheRx II Tornillo, 5.5x60mm fijo 7256530 SpheRx II Tornillo, 6.5x30mm fijo 7256535 SpheRx II Tornillo, 6.5x35mm fijo 7256540 SpheRx II Tornillo, 6.5x40mm fijo 7256545 SpheRx II Tornillo, 6.5x45mm fijo 7256550 SpheRx II Tornillo, 6.5x50mm fijo 7256555 SpheRx II Tornillo, 6.5x55mm fijo 7256560 SpheRx II Tornillo, 6.5x60mm fijo 7257530 SpheRx II Tornillo, 7.5x30mm fijo 7257535 SpheRx II Tornillo, 7.5x35mm fijo 7257540 SpheRx II Tornillo, 7.5x40mm fijo
--	--	---

		<p>7257545 SpheRx II Tornillo, 7.5x45mm fijo</p> <p>7257550 SpheRx II Tornillo, 7.5x50mm fijo</p> <p>7257555 SpheRx II Tornillo, 7.5x55mm fijo</p> <p>7257560 SpheRx II Tornillo, 7.5x60mm fijo</p> <p>7258530 SpheRx II Tornillo, 8.5x30mm fijo</p> <p>7258535 SpheRx II Tornillo, 8.5x35mm fijo</p> <p>7258540 SpheRx II Tornillo, 8.5x40mm fijo</p> <p>7258545 SpheRx II Tornillo, 8.5x45mm fijo</p> <p>7258550 SpheRx II Tornillo, 8.5x50mm fijo</p> <p>7258555 SpheRx II Tornillo, 8.5x55mm fijo</p> <p>7258560 SpheRx II Tornillo, 8.5x60mm fijo</p> <p>7265535 SpheRx II Tornillo, 5.5x35mm varilla de reducción</p> <p>7265540 SpheRx II Tornillo, 5.5x40mm varilla de reducción</p> <p>7265545 SpheRx II Tornillo, 5.5x45mm varilla de reducción</p> <p>7265550 SpheRx II Tornillo, 5.5x50mm varilla de reducción</p> <p>7265555 SpheRx II Tornillo, 5.5x55mm varilla de reducción</p> <p>7266535 SpheRx II Tornillo, 6.5x35mm varilla de reducción</p> <p>7266540 SpheRx II Tornillo, 6.5x40mm varilla de reducción</p> <p>7266545 SpheRx II Tornillo, 6.5x45mm varilla de</p>
--	--	--

		reducción 7266550 SpheRx II Tornillo, 6.5x50mm varilla de reducción 7266555 SpheRx II Tornillo, 6.5x55mm varilla de reducción 7267535 SpheRx II Tornillo, 7.5x35mm varilla de reducción 7267540 SpheRx II Tornillo, 7.5x40mm varilla de reducción 7267545 SpheRx II Tornillo, 7.5x45mm varilla de reducción 7267550 SpheRx II Tornillo, 7.5x50mm varilla de reducción 7267555 SpheRx II Tornillo, 7.5x55mm varilla de reducción 7284525 SpheRx II Tornillo, 4.5x25mm poliaxial 7284530 SpheRx II Tornillo, 4.5x30mm poliaxial 7284535 SpheRx II Tornillo, 4.5x35mm poliaxial 7284540 SpheRx II Tornillo, 4.5x40mm poliaxial 7284545 SpheRx II Tornillo, 4.5x45mm poliaxial 7284550 SpheRx II Tornillo, 4.5x50mm poliaxial 7291025 SpheRx II Varilla, 5.5x25mm esfera única 7291030 SpheRx II Varilla, 5.5x30mm esfera única 7291035 SpheRx II Varilla, 5.5x35mm esfera única 7291040 SpheRx II Varilla, 5.5x40mm esfera única 7291045 SpheRx II Varilla, 5.5x45mm esfera única 7291050 SpheRx II Varilla,
--	--	---

		<p> 5.5x50mm esfera única  7291055 SpheRx II Varilla,  5.5x55mm esfera única  7291060 SpheRx II Varilla,  5.5x60mm esfera única  7291065 SpheRx II Varilla,  5.5x65mm esfera única  7291070 SpheRx II Varilla,  5.5x70mm esfera única  7291075 SpheRx II Varilla,  5.5x75mm esfera única  7291080 SpheRx II Varilla,  5.5x80mm esfera única  7291085 5.5mm VARILLA  DE ESFERA ÚNICA, 85mm  7291090 SpheRx II Varilla,  5.5x90mm esfera única  7291095 5.5mm VARILLA  DE ESFERA ÚNICA, 95mm  7291100 SpheRx II Varilla,  5.5x100mm esfera única  7291110 5.5mm VARILLA  DE ESFERA ÚNICA, 110mm  7291120 SpheRx II Varilla,  5.5x120mm esfera única  7291130 SpheRx II Varilla,  5.5x130mm  7291140 SpheRx II Varilla,  5.5x140mm esfera única  7291150 SpheRx II Varilla,  5.5x150mm esfera única  7291160 SpheRx II Varilla,  5.5x160mm esfera única  7291180 SpheRx II Varilla,  5.5x180mm esfera única  7291200 SpheRx II Varilla,  5.5x200mm esfera única  7291300 SpheRx II Varilla,  5.5x300mm esfera única  7291500 SpheRx II Varilla,  5.5x500mm esfera única  7292025 SpheRx II Varilla,  5.5x25mm pre-curva  7292030 SpheRx II Varilla,  5.5x30mm pre-curva </p>
--	--	---

		7292035 SpheRx II Varilla, 5.5x35mm pre-curva 7292040 SpheRx II Varilla, 5.5x40mm pre-curva 7292045 SpheRx II Varilla, 5.5x45mm pre-curva 7292050 SpheRx II Varilla, 5.5x50mm pre-curva 7292055 SpheRx II Varilla, 5.5x55mm pre-curva 7292060 SpheRx II Varilla, 5.5x60mm pre-curva 7292065 SpheRx II Varilla, 5.5x65mm pre-curva 7292070 SpheRx II Varilla, 5.5x70mm pre-curva 7292075 SpheRx II Varilla, 5.5x75mm pre-curva 7292080 SpheRx II Varilla, 5.5x80mm pre-curva 7292085 SpheRx II Varilla, 5.5x85mm pre-curva 7292090 SpheRx II Varilla, 5.5x90mm pre-curva 7292095 SpheRx II Varilla, 5.5x95mm pre-curva 7292100 SpheRx II Varilla, 5.5x100mm pre-curva 7292110 SpheRx II Varilla, 5.5x110mm pre-curva 7292120 SpheRx II Varilla, 120mm pre-curva 7248025 SpheRx II Varilla, 25mm convencional 7248035 SpheRx II Varilla, 35mm convencional 7248040 SpheRx II Varilla, 40mm convencional 7248055 SpheRx II Varilla, 55mm convencional 7248070 SpheRx II Varilla, 70mm convencional 7248085 SpheRx II Varilla, 85mm convencional 7248095 SpheRx II Varilla,
--	--	---

		95mm convencional 7248105 SpheRx II Varilla, 5.5x105mm convencional 7248115 SpheRx II Varilla, 5.5x115mm convencional 7248125 SpheRx II Varilla, 5.5x125mm convencional 7248130 SpheRx II Varilla, 5.5x130mm convencional 7248135 SpheRx II Varilla, 5.5x135mm convencional 7248145 SpheRx II Varilla, 5.5x145mm convencional 7248150 SpheRx II Varilla, 5.5x150mm convencional 7248300 SpheRx II Varilla, 300mm convencional 7248500 SpheRx II Varilla, 500mm convencional 7245525 SpheRx II Tornillo, 5.5x25mm poliaxial 7248030 SpheRx II Varilla, 30mm convencional 7248045 SpheRx II Varilla, 45mm convencional 7248050 SpheRx II Varilla, 50mm convencional 7248060 SpheRx II Varilla, 60mm convencional 7248065 SpheRx II Varilla, 65mm convencional 7248075 SpheRx II Varilla, 75mm convencional 7248080 SpheRx II Varilla, 80mm convencional 7248090 SpheRx II Varilla, 90mm convencional 7248100 SpheRx II Varilla, 100mm convencional 7248110 SpheRx II Varilla, 5.5x110mm convencional 7248120 SpheRx II Varilla, 5.5x120mm convencional 7248140 SpheRx II Varilla, 5.5x140mm convencional
--	--	--



		<p>7251526 SpheRx II Grapa, pequeña inferior</p> <p>7251528 SpheRx II Grapa, mediana inferior</p> <p>7251530 SpheRx II Grapa, grande inferior</p> <p>7251626 SpheRx II Grapa, pequeña superior</p> <p>7251628 SpheRx II Grapa, mediana superior</p> <p>7251630 SpheRx II Grapa, grande superior</p> <p>7253012 SpheRx II Grapa, pequeña orificio único</p> <p>7253014 SpheRx II Grapa, mediana orificio único</p> <p>7253016 SpheRx II Grapa, grande orificio único</p> <p>7253112 SpheRx II arandela, pequeña</p> <p>7253114 SpheRx II arandela, mediana</p> <p>7253116 SpheRx II arandela, grande</p> <p>7255525 SpheRx II Tornillo, 5.5x25mm fijo</p> <p>7256012 SpheRx II Conector anterior, 12mm fijo</p> <p>7256013 SpheRx II Conector anterior, 13mm fijo</p> <p>7256014 SpheRx II Conector anterior, 14mm fijo</p> <p>7256015 SpheRx II Conector anterior, 15mm fijo</p> <p>7256016 SpheRx II Conector anterior, 16mm fijo</p> <p>7256017 SpheRx II Conector anterior, 17mm fijo</p> <p>7256018 SpheRx II</p>
--	--	---

		<p>Conector anterior, 18mm fijo 7256019 SpheRx II</p> <p>Conector anterior, 19mm fijo 7256020 SpheRx II</p> <p>Conector anterior, 20mm fijo 7256021 SpheRx II</p> <p>Conector anterior, 21mm fijo 7256022 SpheRx II</p> <p>Conector anterior, 22mm fijo 7248030 SpheRx II Varilla, 30mm convencional</p> <p>7248045 SpheRx II Varilla, 45mm convencional</p> <p>7248050 SpheRx II Varilla, 50mm convencional</p> <p>7248060 SpheRx II Varilla, 60mm convencional</p> <p>7248065 SpheRx II Varilla, 65mm convencional</p> <p>7248075 SpheRx II Varilla, 75mm convencional</p> <p>7248080 SpheRx II Varilla, 80mm convencional</p> <p>7248090 SpheRx II Varilla, 90mm convencional</p> <p>7248100 SpheRx II Varilla, 100mm convencional</p> <p>7248110 SpheRx II Varilla, 5.5x110mm convencional</p> <p>7764525 SpheRx PPS Vástago, 4.5x25mm no canulado</p> <p>7764530 SpheRx PPS Vástago, 4.5x30mm no canulado</p> <p>7764535 SpheRx PPS Vástago, 4.5x35mm no canulado</p> <p>7764540 SpheRx PPS Vástago, 4.5x40mm no</p>
--	--	---

		<p>canulado</p> <p>7764545 SpheRx PPS Vástago, 4.5x45mm no canulado</p> <p>7764550 SpheRx PPS Vástago, 4.5x50mm no canulado</p> <p>7764555 SpheRx PPS Vástago, 4.5x55mm no canulado</p> <p>7764560 SpheRx PPS Vástago, 4.5x60mm no canulado</p> <p>7765525 SpheRx PPS Vástago, 5.5x25mm no canulado</p> <p>7765530 SpheRx PPS Vástago, 5.5x30mm no canulado</p> <p>7765535 SpheRx PPS Vástago, 5.5x35mm no canulado</p> <p>7765540 SpheRx PPS Vástago, 5.5x40mm no canulado</p> <p>7765545 SpheRx PPS Vástago, 5.5x45mm no canulado</p> <p>7765550 SpheRx PPS Vástago, 5.5x50mm no canulado</p> <p>7765555 SpheRx PPS Vástago, 5.5x55mm no canulado</p> <p>7765560 SpheRx PPS Vástago, 5.5x60mm no canulado</p> <p>7766530 SpheRx PPS Vástago, 6.5x30mm no canulado</p> <p>7766535 SpheRx PPS Vástago, 6.5x35mm no canulado</p> <p>7766540 SpheRx PPS Vástago, 6.5x40mm no</p>
--	--	--

		<p>canulado 7766545 SpheRx PPS Vástago, 6.5x45mm no canulado 7766550 SpheRx PPS Vástago, 6.5x50mm no canulado 7766555 SpheRx PPS Vástago, 6.5x55mm no canulado 7766560 SpheRx PPS Vástago, 6.5x60mm no canulado 7766565 SpheRx PPS Vástago, 6.5x65mm no canulado 7766570 SpheRx PPS Vástago, 6.5x70mm no canulado 7766580 SpheRx PPS Vástago, 6.5x80mm no canulado 7767510 SpheRx PPS Vástago, 7.5x100mm no canulado 7767530 SpheRx PPS Vástago, 7.5x30mm no canulado 7767535 SpheRx PPS Vástago, 7.5x35mm no canulado 7767540 SpheRx PPS Vástago, 7.5x40mm no canulado 7767545 SpheRx PPS Vástago, 7.5x45mm no canulado 7767550 SpheRx PPS Vástago, 7.5x50mm no canulado 7767555 SpheRx PPS Vástago, 7.5x55mm no canulado 7767560 SpheRx PPS Vástago, 7.5x60mm no</p>
--	--	--

		<p>canulado</p> <p>7767565 SpheRx PPS Vástago, 7.5x65mm no canulado</p> <p>7767570 SpheRx PPS Vástago, 7.5x70mm no canulado</p> <p>7767575 SpheRx PPS Vástago, 7.5x75mm no canulado</p> <p>7767585 SpheRx PPS Vástago, 7.5x85mm no canulado</p> <p>7768510 SpheRx PPS Vástago, 8.5x100mm no canulado</p> <p>7768535 SpheRx PPS Vástago, 8.5x35mm no canulado</p> <p>7768540 SpheRx PPS Vástago, 8.5x40mm no canulado</p> <p>7768545 SpheRx PPS Vástago, 8.5x45mm no canulado</p> <p>7768550 SpheRx PPS Vástago, 8.5x50mm no canulado</p> <p>7768585 SpheRx PPS Vástago, 8.5x85mm no canulado</p> <p>7782001 SpheRx PPS Tornillo de seguridad, 5.5mm varilla</p> <p>7782002 SpheRx PPS Tornillo tulipa, 5.5mm varilla</p> <p>7782004 SpheRx PPS Tulipa, 5.5mm varilla</p> <p>1577340 MAS PLIF Taladro de fijación, 4.5mm</p> <p>1577341 MAS PLIF Taladro de fijación, 5.0mm</p> <p>1594520 MAS PLIF Vástago de fijación, 4.5x20mm 3Z</p> <p>1594525 MAS PLIF Vástago</p>
--	--	---

		<p>de fijación, 4.5x25mm 3Z  1594530 MAS PLIF Vástago  de fijación, 4.5x30mm 3Z  1594535 MAS PLIF Vástago  de fijación, 4.5x35mm 3Z  1594540 MAS PLIF Vástago  de fijación, 4.5x40mm 3Z  1595020 MAS PLIF Vástago  de fijación, 5.0x20mm 3Z  1595025 MAS PLIF Vástago  de fijación, 5.0x25mm 3Z  1595030 MAS PLIF Vástago  de fijación, 5.0x30mm 3Z  1595035 MAS PLIF Vástago  de fijación, 5.0x35mm 3Z  1595040 MAS PLIF Vástago  de fijación, 5.0x40mm 3Z  1595520 MAS PLIF Vástago  de fijación, 5.5x20mm 3Z  1595525 MAS PLIF Vástago  de fijación, 5.5x25mm 3Z  1595530 MAS PLIF Vástago  de fijación, 5.5x30mm 3Z  1595535 MAS PLIF Vástago  de fijación, 5.5x35mm 3Z  1595540 MAS PLIF Vástago  de fijación, 5.5x40mm 3Z  1615030 MAS PLIF Vástago  de fijación, 5.0x30mm FC  1615035 MAS PLIF Vástago  de fijación, 5.0x35mm FC  1615530 MAS PLIF Vástago  de fijación, 5.5x30mm FC  1615535 MAS PLIF Vástago  de fijación, 5.5x35mm FC  6040823 CoRoent Grande  MP, 8x9x23 4°  6040828 CoRoent Grande  MP, 8x9x28 4°  6040923 CoRoent Grande  MP, 9x9x23 4°  6040928 CoRoent Grande  MP, 9x9x28 4°  6041023 CoRoent Grande  MP, 10x9x23 4°</p>
--	--	---

		6041028 CoRoent Grande MP, 10x9x28 4° 6041123 CoRoent Grande MP, 11x9x23 4° 6041128 CoRoent Grande MP, 11x9x28 4° 6041223 CoRoent Grande MP, 12x9x23 4° 6041228 CoRoent Grande MP, 12x9x28 4° 6041323 CoRoent Grande MP, 13x9x23 4° 6041328 CoRoent Grande MP, 13x9x28 4° 6041423 CoRoent Grande MP, 14x9x23 4° 6041428 CoRoent Grande MP, 14x9x28 4° 6080823 CoRoent Grande MP, 8x9x23 8° 6080828 CoRoent Grande MP, 8x9x28 8° 6080923 CoRoent Grande MP, 9x9x23 8° 6080928 CoRoent Grande MP, 9x9x28 8° 6081023 CoRoent Grande MP, 10x9x23 8° 6081028 CoRoent Grande MP, 10x9x28 8° 6081123 CoRoent Grande MP, 11x9x23 8° 6081128 CoRoent Grande MP, 11x9x28 8° 6081223 CoRoent Grande MP, 12x9x23 8° 6081228 CoRoent Grande MP, 12x9x28 8° 6081323 CoRoent Grande MP, 13x9x23 8° 6081328 CoRoent Grande MP, 13x9x28 8° 6081423 CoRoent Grande MP, 14x9x23 8° 6081428 CoRoent Grande
--	--	--

		MP, 14x9x28 8° 6120823 CoRoent Grande MP, 8x9x23 12° 6120828 CoRoent Grande MP, 8x9x28 12° 6121023 CoRoent Grande MP, 10x9x23 12° 6121028 CoRoent Grande MP, 10x9x28 12° 6121223 CoRoent Grande MP, 12x9x23 12° 6121228 CoRoent Grande MP, 12x9x28 12° 7070000 MAS PLIF Tulipa, Modular 7070002 MAS PLIF Ti Tornillo de seguridad 7070003 MAS PLIF Tornillo de seguridad de fijación 7070501 MAS PLIF Taladro, 4.5mm descartable 7070502 MAS PLIF Taladro, 5.0mm descartable 7070503 MAS PLIF Taladro, 5.5mm descartable 7074525 MAS PLIF Vástago, 4.5x25mm 3Z detonante 7074530 MAS PLIF Vástago, 4.5x30mm 3Z detonante 7074535 MAS PLIF Vástago, 4.5x35mm 3Z detonante 7074540 MAS PLIF Vástago, 4.5x40mm 3Z detonante 7075025 MAS PLIF Vástago, 5.0x25mm 3Z detonante 7075030 MAS PLIF Vástago, 5.0x30mm 3Z detonante 7075035 MAS PLIF Vástago, 5.0x35mm 3Z
--	--	--



		<p> detonante  7075040 MAS PLIF  Vástago, 5.0x40mm 3Z  detonante  7075525 MAS PLIF  Vástago, 5.5x25mm 3Z  detonante  7075530 MAS PLIF  Vástago, 5.5x30mm 3Z  detonante  7075535 MAS PLIF  Vástago, 5.5x35mm 3Z  detonante  7075540 MAS PLIF  Vástago, 5.5x40mm 3Z  detonante  7076530 MAS PLIF  Vástago, 6.5x30mm 3Z  detonante  7076535 MAS PLIF  Vástago, 6.5x35mm 3Z  detonante  7076540 MAS PLIF  Vástago, 6.5x40mm 3Z  detonante  7076545 MAS PLIF  Vástago, 6.5x45mm 3Z  detonante  7094525 MAS PLIF  Vástago, 4.5x25mm 3Z  7094530 MAS PLIF  Vástago, 4.5x30mm 3Z  7094535 MAS PLIF  Vástago, 4.5x35mm 3Z  7094540 MAS PLIF  Vástago, 4.5x40mm 3Z  7094545 MAS PLIF  Vástago, 4.5x45mm 3Z  7095025 MAS PLIF  Vástago, 5.0x25mm 3Z  7095030 MAS PLIF  Vástago, 5.0x30mm 3Z  7095035 MAS PLIF  Vástago, 5.0x35mm 3Z  7095040 MAS PLIF </p>
--	--	---

		Vástago, 5.0x40mm 3Z 7095045 MAS PLIF Vástago, 5.0x45mm 3Z 7095050 MAS PLIF Vástago, 5.0x50mm 3Z 7095525 MAS PLIF Vástago, 5.5x25mm 3Z 7095530 MAS PLIF Vástago, 5.5x30mm 3Z 7095535 MAS PLIF Vástago, 5.5x35mm 3Z 7095540 MAS PLIF Vástago, 5.5x40mm 3Z 7095545 MAS PLIF Vástago, 5.5x45mm 3Z 7095550 MAS PLIF Vástago, 5.5x50mm 3Z 7095555 MAS PLIF Vástago, 5.5x55mm 3Z 7096525 MAS PLIF Vástago, 6.5x25mm 3Z 7096530 MAS PLIF Vástago, 6.5x30mm 3Z 7096535 MAS PLIF Vástago, 6.5x35mm 3Z 7096540 MAS PLIF Vástago, 6.5x40mm 3Z 7096545 MAS PLIF Vástago, 6.5x45mm 3Z 7096550 MAS PLIF Vástago, 6.5x50mm 3Z 7096555 MAS PLIF Vástago, 6.5x55mm 3Z 7124525 MAS PLIF Tornillo, 4.5x25mm poliaxial 3Z 7124530 MAS PLIF Tornillo, 4.5x30mm poliaxial 3Z 7124535 MAS PLIF Tornillo, 4.5x35mm poliaxial 3Z 7124540 MAS PLIF Tornillo, 4.5x40mm poliaxial 3Z 7125025 MAS PLIF Tornillo, 5.0x25mm poliaxial 3Z 7125030 MAS PLIF Tornillo, 5.0x30mm poliaxial 3Z
--	--	--

		<p>7125035 MAS PLIF Tornillo, 5.0x35mm poliaxial 3Z  7125040 MAS PLIF Tornillo, 5.0x40mm poliaxial 3Z  7125525 MAS PLIF Tornillo, 5.5x25mm poliaxial 3Z  7125530 MAS PLIF Tornillo, 5.5x30mm poliaxial 3Z  7125535 MAS PLIF Tornillo, 5.5x35mm poliaxial 3Z  7125540 MAS PLIF Tornillo, 5.5x40mm poliaxial 3Z  7242020 MAS PLIF Varilla de fijación, 20mm pre-curva  7242025 MAS PLIF Varilla de fijación, 25mm pre-curva  7242030 MAS PLIF Varilla de fijación, 30mm pre-curva  7242035 MAS PLIF Varilla de fijación, 35mm pre-curva  7242040 MAS PLIF Varilla de fijación, 40mm pre-curva  7242045 MAS PLIF Varilla de fijación, 45mm pre-curva  7242050 MAS PLIF Varilla de fijación, 50mm pre-curva  7242055 MAS PLIF Varilla de fijación, 55mm pre-curva  7242060 MAS PLIF Varilla de fijación, 60mm pre-curva  7242065 MAS PLIF Varilla de fijación, 65mm pre-curva  7242070 MAS PLIF Varilla de fijación, 70mm pre-curva  7242075 MAS PLIF Varilla de fijación, 75mm pre-curva  7242080 MAS PLIF Varilla de fijación, 80mm pre-curva  7242085 MAS PLIF Varilla de fijación, 85mm pre-curva  7242090 MAS PLIF Varilla de fijación, 90mm pre-curva  7242095 MAS PLIF Varilla de fijación, 95mm pre-curva  7242100 MAS PLIF Varilla</p>
--	--	---

		de fijación, 100mm pre- curva 7242110 MAS PLIF Varilla de fijación, 110mm pre- curva 7242120 MAS PLIF Varilla de fijación, 120mm pre- curva 7291020 MAS PLIF Varilla, 20mm 7292020 MAS PLIF Varilla, 20mm pre-curva 7292130 MAS PLIF Varilla, 130mm pre-curva 7292140 MAS PLIF Varilla, 140mm pre-curva 7292150 MAS PLIF Varilla, 150mm pre-curva 7292300 MAS PLIF Varilla, 300mm pre-curva 7884525 MAS PLIF Tornillo, 4.5 x 25mm poliaxial 3Z 7884530 MAS PLIF Tornillo, 4.5 x 30mm poliaxial 3Z 7884535 MAS PLIF Tornillo, 4.5 x 35mm poliaxial 3Z 7884540 MAS PLIF Tornillo, 4.5 x 40mm poliaxial 3Z 7885025 MAS PLIF Tornillo, 5.0 x 25mm poliaxial 3Z 7885030 MAS PLIF Tornillo, 5.0 x 30mm poliaxial 3Z 7885035 MAS PLIF Tornillo, 5.0 x 35mm poliaxial 3Z 7885040 MAS PLIF Tornillo, 5.0 x 40mm poliaxial 3Z 7885525 MAS PLIF Tornillo, 5.5 x 25mm poliaxial 3Z 7885530 MAS PLIF Tornillo, 5.5 x 30mm poliaxial 3Z 7885535 MAS PLIF Tornillo, 5.5 x 35mm poliaxial 3Z 7885540 MAS PLIF Tornillo, 5.5 x 40mm poliaxial 3Z 7070000006 MAS PLIF
--	--	---

		<p>Tulipa, modular  7070003006 MAS PLIF  Tornillo de seguridad de fijación  7094525006 MAS PLIF  Vástago, 4.5x25mm 3Z  7094530006 MAS PLIF  Vástago, 4.5x30mm 3Z  7094535006 MAS PLIF  Vástago, 4.5x35mm 3Z  7094540006 MAS PLIF  Vástago, 4.5x40mm 3Z  7095025006 MAS PLIF  Vástago, 5.0x25mm 3Z  7095030006 MAS PLIF  Vástago, 5.0x30mm 3Z  7095035006 MAS PLIF  Vástago, 5.0x35mm 3Z  7095040006 MAS PLIF  Vástago, 5.0x40mm 3Z  7095525006 MAS PLIF  Vástago, 5.5x25mm 3Z  7095530006 MAS PLIF  Vástago, 5.5x30mm 3Z  7095535006 MAS PLIF  Vástago, 5.5x35mm 3Z  7095540006 MAS PLIF  Vástago, 5.5x40mm 3Z  7095545006 MAS PLIF  Vástago, 5.5x45mm 3Z  7095550006 MAS PLIF  Vástago, 5.5x50mm 3Z  7096530006 MAS PLIF  Vástago, 6.5x30mm 3Z  7096535006 MAS PLIF  Vástago, 6.5x35mm 3Z  7096540006 MAS PLIF  Vástago, 6.5x40mm 3Z  7096545006 MAS PLIF  Vástago, 6.5x45mm 3Z  7096550006 MAS PLIF  Vástago, 6.5x50mm 3Z  7096555006 MAS PLIF  Vástago, 6.5x55mm 3Z  7097530006 MAS PLIF</p>
--	--	---

		Vástago, 7.5x30mm 3Z 7097535006 MAS PLIF Vástago, 7.5x35mm 3Z 7097540006 MAS PLIF Vástago, 7.5x40mm 3Z 7097545006 MAS PLIF Vástago, 7.5x45mm 3Z 7097550006 MAS PLIF Vástago, 7.5x50mm 3Z 7097555006 MAS PLIF Vástago, 7.5x55mm 3Z 7097560006 MAS PLIF Vástago, 7.5x60mm 3Z 7098535006 MAS PLIF Vástago, 8.5x35mm 3Z 7098540006 MAS PLIF Vástago, 8.5x40mm 3Z 7098545006 MAS PLIF Vástago, 8.5x45mm 3Z 7098550006 MAS PLIF Vástago, 8.5x50mm 3Z 7098555006 MAS PLIF Vástago, 8.5x55mm 3Z 7098560006 MAS PLIF Vástago, 8.5x60mm 3Z 7125535006 MAS PLIF Tornillo, 5.5x35mm poliaxial 3Z 7125540006 MAS PLIF Tornillo, 5.5x40mm poliaxial 3Z 7125545006 MAS PLIF Tornillo, 5.5x45mm poliaxial 3Z 7126535006 MAS PLIF Tornillo, 6.5x35mm poliaxial 3Z 7126540006 MAS PLIF Tornillo, 6.5x40mm poliaxial 3Z 7126545006 MAS PLIF Tornillo, 6.5x45mm poliaxial 3Z 7126550006 MAS PLIF Tornillo, 6.5x50mm poliaxial
--	--	---

		<p>3Z</p> <p><i>Productos Esteriles</i></p> <p>8052025P ARM15T Varilla, 25mm convencional pre-curva</p> <p>8052030P ARM15T Varilla, 30mm convencional pre-curva</p> <p>8052035P ARM15T Varilla, 35mm convencional pre-curva</p> <p>8052040P ARM15T Varilla, 40mm convencional pre-curva</p> <p>8052045P ARM15T Varilla, 45mm convencional pre-curva</p> <p>8052050P ARM15T Varilla, 50mm convencional pre-curva</p> <p>8052055P ARM15T Varilla, 55mm convencional pre-curva</p> <p>8052060P ARM15T Varilla, 60mm convencional pre-curva</p> <p>8052065P ARM15T Varilla, 65mm convencional pre-curva</p> <p>8052070P ARM15T Varilla, 70mm convencional pre-curva</p> <p>8052075P ARM15T Varilla, 75mm convencional pre-curva</p> <p>8052080P ARM15T Varilla, 80mm convencional pre-curva</p> <p>8052085P ARM15T Varilla, 85mm convencional pre-curva</p> <p>8052090P ARM15T Varilla, 90mm convencional pre-curva</p>
--	--	---

		<p>curva</p> <p>8052095P ARM15T Varilla, 95mm convencional pre-curva</p> <p>8052100P ARM15T Varilla, 100mm convencional pre-curva</p> <p>8052110P ARM15T Varilla, 110mm convencional pre-curva</p> <p>8052120P ARM15T Varilla, 120mm convencional pre-curva</p> <p>8252300P ARM15T CoCr Varilla, 300mm recta</p> <p>8252500P ARM15T CoCr Varilla, 500mm reta</p> <p>8255030P ARM15T Tornillo, 5.0x30mm PLS</p> <p>8255035P ARM15T Tornillo, 5.0x35mm PLS</p> <p>8255040P ARM15T Tornillo, 5.0x40mm PLS</p> <p>8255045P ARM15T Tornillo, 5.0x45mm PLS</p> <p>8255525P ARM15T Tornillo, 5.5x25mm PLS</p> <p>8255530P ARM15T Tornillo, 5.5x30mm PLS</p> <p>8255535P ARM15T Tornillo, 5.5x35mm PLS</p> <p>8255540P ARM15T Tornillo, 5.5x40mm PLS</p> <p>8255545P ARM15T Tornillo, 5.5x45mm PLS</p> <p>8256535P ARM15T Tornillo, 6.5x35mm PLS</p> <p>8256540P ARM15T Tornillo, 6.5x40mm PLS</p> <p>8256545P ARM15T Tornillo, 6.5x45mm PLS</p> <p>8256550P ARM15T Tornillo, 6.5x50mm PLS</p> <p>8256555P ARM15T Tornillo, 6.5x55mm PLS</p>
--	--	--



		8275530P ARM15T Tornillo, 5.5x30mm reducción 8275535P ARM15T Tornillo, 5.5x35mm reducción 8275540P ARM15T Tornillo, 5.5x40mm reducción 8275545P ARM15T Tornillo, 5.5x45mm reducción 8276530P ARM15T Tornillo, 6.5x30mm reducción 8276535P ARM15T Tornillo, 6.5x35mm reducción 8276540P ARM15T Tornillo, 6.5x40mm reducción 8276545P ARM15T Tornillo, 6.5x45mm reducción 8276550P ARM15T Tornillo, 6.5x50mm reducción 8276555P ARM15T Tornillo, 6.5x55mm reducción 8277540P ARM15T Tornillo, 7.5x40mm reducción 8277545P ARM15T Tornillo, 7.5x45mm reducción 8405535001P Armada Tornillo, 5.5x35mm poliaxial fenestrado 8405540001P Armada Tornillo, 5.5x40mm poliaxial fenestrado 8405545001P Armada Tornillo, 5.5x45mm poliaxial fenestrado 8406540001P Armada Tornillo, 6.5x40mm poliaxial fenestrado 8406545001P Armada Tornillo, 6.5x45mm poliaxial fenestrado 8406550001P Armada Tornillo, 6.5x50mm poliaxial fenestrado 8406555001P Armada Tornillo, 6.5x55mm poliaxial fenestrado
--	--	--

		<p>8407545001P Armada Tornillo, 7.5x45mm poliaxial fenestrado</p> <p>8407550001P Armada Tornillo, 7.5x50mm poliaxial fenestrado</p> <p>8407555001P Armada Tornillo, 7.5x55mm poliaxial fenestrado</p> <p>8450122P Armada Ti Conector, 22.5mm en cruz fijo</p> <p>8450125P Armada Ti Conector, 25mm en cruz fijo</p> <p>8450127P Armada Ti Conector, 27.5mm en cruz fijo</p> <p>8450130P Armada Ti Conector, 30mm en cruz fijo</p> <p>8450132P Armada Ti Conector, 32.5mm en cruz fijo</p> <p>8450135P Armada Ti Conector, 35mm en cruz fijo</p> <p>8450137P Armada Ti Conector, 37.5mm en cruz fijo</p> <p>8450140P Armada Ti Conector, 40mm en cruz fijo</p> <p>8450145P Armada Ti Conector, 45mm en cruz fijo</p> <p>8450150P Armada Ti Conector, 50mm en cruz fijo</p> <p>8450155P Armada Ti Conector, 55mm en cruz fijo</p> <p>8450160P Armada Ti Conector, 60mm en cruz fijo</p>
--	--	---

		8450245P ARM15T Conector en cruz, 45-50mm 8450250P ARM15T Conector en cruz, 50-60mm 8450260P ARM15T Conector en cruz, 60-70mm 8451302P ASF15T Conector, varilla en línea 8451402P ARM15T Conector, varilla paralelo 8452025P ARM15T Varilla, 25mm 8452030P ARM15T Varilla, 30mm 8452035P ARM15T Varilla, 35mm 8452040P ARM15T Varilla, 40mm 8452045P ARM15T Varilla, 45mm 8452050P ARM15T Varilla, 50mm 8452055P ARM15T Varilla, 55mm 8452060P ARM15T Varilla, 60mm 8452065P ARM15T Varilla, 65mm 8452070P ARM15T Varilla, 70mm 8452080P ARM15T Varilla, 80mm 8452090P ARM15T Varilla, 90mm 8452100P ARM15T Varilla, 100mm 8452120P ARM15T Varilla, 120mm 8452200P ARM15T Varilla, 200mm 8452300P ARM15T Varilla, 300mm
--	--	--

		8452500P ARM15T Varilla, 500mm 8453101P ARM15T Gancho, pedicular pequeño 8453102P ARM15T Gancho, pedicular mediano 8453128P ARM15T Gancho, 6mm proceso transversal 8453129P ARM15T Gancho, 8mm proceso transversal 8453130P ARM15T Gancho, 10mm proceso transversal 8453131P ARM15T Gancho, 6mm proceso transversal angosto 8453132P ARM15T Gancho, 8mm proceso transversal angosto 8453133P ARM15T Gancho, 10mm proceso transversal angosto 8453134P ARM15T Gancho, 6mm ángulo hacia abajo 8453135P ARM15T Gancho, 8mm ángulo hacia abajo 8453136P ARM15T Gancho, 10mm ángulo hacia abajo 8453137P ARM15T Gancho, 6mm ángulo hacia abajo angosto 8453138P ARM15T Gancho, 8mm ángulo hacia abajo angosto 8453139P ARM15T Gancho, 10mm ángulo hacia abajo angosto 8455530P ARM15T Tornillo, 5.5x30mm poliaxial 8455535P ARM15T Tornillo,
--	--	---

		5.5x35mm poliaxial 8455540P ARM15T Tornillo, 5.5x40mm poliaxial 8455545P ARM15T Tornillo, 5.5x45mm poliaxial 8455550P ARM15T Tornillo, 5.5x50mm poliaxial 8455555P ARM15T Tornillo, 5.5x55mm poliaxial 8456530P ARM15T Tornillo, 6.5x30mm poliaxial 8456535P ARM15T Tornillo, 6.5x35mm poliaxial 8456540P ARM15T Tornillo, 6.5x40mm poliaxial 8456545P ARM15T Tornillo, 6.5x45mm poliaxial 8456550P ARM15T Tornillo, 6.5x50mm poliaxial 8456555P ARM15T Tornillo, 6.5x55mm poliaxial 8457530P ARM15T Tornillo, 7.5x30mm poliaxial 8457535P ARM15T Tornillo, 7.5x35mm poliaxial 8457540P ARM15T Tornillo, 7.5x40mm poliaxial 8457545P ARM15T Tornillo, 7.5x45mm poliaxial 8457550P ARM15T Tornillo, 7.5x50mm poliaxial 8457555P ARM15T Tornillo, 7.5x55mm poliaxial 8458530P ARM15T Tornillo, 8.5x30mm poliaxial 8458535P ARM15T Tornillo, 8.5x35mm poliaxial 8458540P ARM15T Tornillo, 8.5x40mm poliaxial 8458545P ARM15T Tornillo, 8.5x45mm poliaxial 8458550P ARM15T Tornillo, 8.5x50mm poliaxial 8461100P Armada Ti Tornillo de seguridad, tulipa
--	--	--

		abierto 8461302P ASF16T Conector varilla, 5.5mm en línea 8461402P ASF Conector, 5.5-6.25mm paralelo 8635030P ARM15T Tornillo, 5.0x30mm reducción uniplanar 8635035P ARM15T Tornillo, 5.0x35mm reducción uniplanar 8635040P ARM15T Tornillo, 5.0x40mm reducción uniplanar 8636035P ARM15T Tornillo, 6.0x35mm reducción uniplanar 8636040P ARM15T Tornillo, 6.0x40mm reducción uniplanar 8636045P ARM15T Tornillo, 6.0x45mm reducción uniplanar 8645030P ARM15T Tornillo, 5.0x30mm uniplanar 8645035P ARM15T Tornillo, 5.0x35mm uniplanar 8645040P ARM15T Tornillo, 5.0x40mm uniplanar 8645045P ARM15T Tornillo, 5.0x45mm uniplanar 8646030P ARM15T Tornillo, 6.0x30mm uniplanar 8646035P ARM15T Tornillo, 6.0x35mm uniplanar 8646040P ARM15T Tornillo, 6.0x40mm uniplanar 8646045P ARM15T Tornillo, 6.0x45mm uniplanar 8650520P ARM15T Conector, 20mm compensación abierto 8650530P ARM15T Conector, 30mm
--	--	---

		<p>compensación abierto  8650560P ARM15T  Conector, 60mm  compensación abierto  8855530P ARM15T Tornillo,  5.5x30mm fijo  8855535P ARM15T Tornillo,  5.5x35mm fijo  8855540P ARM15T Tornillo,  5.5x40mm fijo  8855545P ARM15T Tornillo,  5.5x45mm fijo  8856530P ARM15T Tornillo,  6.5x30mm fijo  8856535P ARM15T Tornillo,  6.5x35mm fijo  8856540P ARM15T Tornillo,  6.5x40mm fijo  8856545P ARM15T Tornillo,  6.5x45mm fijo  8856550P ARM15T Tornillo,  6.5x50mm fijo  8856555P ARM15T Tornillo,  6.5x55mm fijo  8857535P ARM15T Tornillo,  7.5x35mm fijo  8857540P ARM15T Tornillo,  7.5x40mm fijo  8857545P ARM15T Tornillo,  7.5x45mm fijo  8857550P ARM15T Tornillo,  7.5x50mm fijo  8857555P ARM15T Tornillo,  7.5x55mm fijo  8801279 PRECEPT Cuchilla,  disp. Separador facial  8800000P PRECEPT Tornillo  fijo  8804525AP PRECEPT  Tornillo, 4.5x25mm poliaxial  S.R.  8804530AP PRECEPT  Tornillo, 4.5x30mm poliaxial  S.R.  8804535AP PRECEPT</p>
--	--	---

		<p>Tornillo, 4.5x35mm poliaxial S.R. 8804540AP PRECEPT Tornillo, 4.5x40mm poliaxial S.R. 8804545AP PRECEPT Tornillo, 4.5x45mm poliaxial S.R. 8805530AP PRECEPT Tornillo, 5.5x30mm poliaxial S.R. 8805535AP PRECEPT Tornillo, 5.5x35mm poliaxial S.R. 8805540AP PRECEPT Tornillo, 5.5x40mm poliaxial S.R. 8805545AP PRECEPT Tornillo, 5.5x45mm poliaxial S.R. 8805550AP PRECEPT Tornillo, 5.5x50mm poliaxial S.R. 8806530AP PRECEPT Tornillo, 6.5x30mm poliaxial S.R. 8806535AP PRECEPT Tornillo, 6.5x35mm poliaxial S.R. 8806540AP PRECEPT Tornillo, 6.5x40mm poliaxial S.R. 8806545AP PRECEPT Tornillo, 6.5x45mm poliaxial S.R. 8806550AP PRECEPT Tornillo, 6.5x50mm poliaxial S.R. 8806555AP PRECEPT Tornillo, 6.5x55mm poliaxial S.R. 8807500AP PRECEPT Tornillo, 7.5x100mm poliaxial C.R. 8807530AP PRECEPT</p>
--	--	---



		<p>Tornillo, 7.5x30mm poliaxial C.R.  8807535AP PRECEPT  Tornillo, 7.5x35mm poliaxial C.R.  8807540AP PRECEPT  Tornillo, 7.5x40mm poliaxial C.R.  8807545AP PRECEPT  Tornillo, 7.5x45mm poliaxial C.R.  8807550AP PRECEPT  Tornillo, 7.5x50mm poliaxial C.R.  8807555AP PRECEPT  Tornillo, 7.5x55mm poliaxial C.R.  8807560AP PRECEPT  Tornillo, 7.5x60mm poliaxial C.R.  8807570AP PRECEPT  Tornillo, 7.5x70mm poliaxial C.R.  8807580AP PRECEPT  Tornillo, 7.5x80mm poliaxial C.R.  8807590AP PRECEPT  Tornillo, 7.5x90mm poliaxial C.R.  8808500AP PRECEPT  Tornillo, 8.5x100mm poliaxial C.R.  8808535AP PRECEPT  Tornillo, 8.5x35mm poliaxial C.R.  8808540AP PRECEPT  Tornillo, 8.5x40mm poliaxial C.R.  8808545AP PRECEPT  Tornillo, 8.5x45mm poliaxial C.R.  8808555AP PRECEPT  Tornillo, 8.5x55mm poliaxial C.R.  8808560AP PRECEPT</p>
--	--	--

		<p>Tornillo, 8.5x60mm poliaxial C.R.  8808570AP PRECEPT  Tornillo, 8.5x70mm poliaxial C.R.  8808580AP PRECEPT  Tornillo, 8.5x80mm poliaxial C.R.  8808590AP PRECEPT  Tornillo, 8.5x90mm poliaxial C.R.  8845300P PRECEPT CoCr  Varilla, 300mm recta  8845500P PRECEPT CoCr  Varilla, 500mm recta  8847020P PRECEPT Ti  Varilla, 20mm precurva  8847025P PRECEPT Ti  Varilla, 25mm precurva  8847030P PRECEPT Ti  Varilla, 30mm precurva  8847035P PRECEPT Ti  Varilla, 35mm precurva  8847040P PRECEPT Ti  Varilla, 40mm precurva  8847045P PRECEPT Ti  Varilla, 45mm precurva  8847050P PRECEPT Ti  Varilla, 50mm precurva  8847055P PRECEPT Ti  Varilla, 55mm precurva  8847060P PRECEPT Ti  Varilla, 60mm precurva  8847065P PRECEPT Ti  Varilla, 65mm precurva  8847070P PRECEPT Ti  Varilla, 70mm precurva  8847075P PRECEPT Ti  Varilla, 75mm precurva  8847080P PRECEPT Ti  Varilla, 80mm precurva  8847085P PRECEPT Ti  Varilla, 85mm precurva  8847090P PRECEPT Ti  Varilla, 90mm precurva</p>
--	--	---

		8847095P PRECEPT Ti Varilla, 95mm precurva 8847100P PRECEPT Ti Varilla, 100mm precurva 8847110P PRECEPT Ti Varilla, 110mm precurva 8847120P PRECEPT Ti Varilla, 120mm precurva 8847130P PRECEPT Ti Varilla, 130mm precurva 8847140P PRECEPT Ti Varilla, 140mm precurva 8847150P PRECEPT Ti Varilla, 150mm precurva 8847160P PRECEPT Ti Varilla, 160mm precurva 8848160P PRECEPT Ti Varilla, 160mm recta 8848170P PRECEPT Ti Varilla, 170mm recta 8848180P PRECEPT Ti Varilla, 180mm recta 8848190P PRECEPT Ti Varilla, 190mm recta 8848200P PRECEPT Ti Varilla, 200mm recta 8848210P PRECEPT Ti Varilla, 210mm recta 8848220P PRECEPT Ti Varilla, 220mm recta 8848230P PRECEPT Ti Varilla, 230mm recta 8848300P PRECEPT Ti Varilla, 300mm recta 8848500P PRECEPT Ti Varilla, 500mm recta 8890000P PRECEPT Tulipa, modular 8895530P PRECEPT Vástago de tornillo, 5.5x30mm modular 8895535P PRECEPT Vástago de tornillo, 5.5x35mm modular 8895540P PRECEPT
--	--	--

		Vástago de tornillo, 5.5x40mm modular 8895545P PRECEPT Vástago de tornillo, 5.5x45mm modular 8895550P PRECEPT Vástago de tornillo, 5.5x50mm modular 8895555P PRECEPT Vástago de tornillo, 5.5x55mm modular 8896535P PRECEPT Vástago de tornillo, 6.5x35mm modular 8896540P PRECEPT Vástago de tornillo, 6.5x40mm modular 8896545P PRECEPT Vástago de tornillo, 6.5x45mm modular 8896550P PRECEPT Vástago de tornillo, 6.5x50mm modular 8896555P PRECEPT Vástago de tornillo, 6.5x55mm modular 8897530P PRECEPT Vástago de tornillo, 7.5x30mm modular 8897535P PRECEPT Vástago de tornillo, 7.5x35mm modular 8897540P PRECEPT Vástago de tornillo, 7.5x40mm modular 8897545P PRECEPT Vástago de tornillo, 7.5x45mm modular 8897550P PRECEPT Vástago de tornillo, 7.5x50mm modular 8897555P PRECEPT Vástago de tornillo, 7.5x55mm modular 8805555AP PRECEPT
--	--	---

		<p>Tornillo, 5.5x55mm poliaxial S.R.  8894525P PRECEPT  Vástago de tornillo, 4.5x25mm modular  8894530P PRECEPT  Vástago de tornillo, 4.5x30mm modular  8894535P PRECEPT  Vástago de tornillo, 4.5x35mm modular  8894540P PRECEPT  Vástago de tornillo, 4.5x40mm modular  8894545P PRECEPT  Vástago de tornillo, 4.5x45mm modular  8894550P PRECEPT  Vástago de tornillo, 4.5x50mm modular  8895560P PRECEPT  Vástago de tornillo, 5.5x60mm modular  8896530P PRECEPT  Vástago de tornillo, 6.5x30mm modular  8896560P PRECEPT  Vástago de tornillo, 6.5x60mm modular  8897560P PRECEPT  Vástago de tornillo, 7.5x60mm modular  8898530P PRECEPT  Vástago de tornillo, 8.5x30mm modular  8898535P PRECEPT  Vástago de tornillo, 8.5x35mm modular  8898540P PRECEPT  Vástago de tornillo, 8.5x40mm modular  8898545P PRECEPT  Vástago de tornillo, 8.5x45mm modular  8898550P PRECEPT</p>
--	--	--

		<p>Vástago de tornillo, 8.5x50mm modular 8898555P PRECEPT</p> <p>Vástago de tornillo, 8.5x55mm modular 8898560P PRECEPT</p> <p>Vástago de tornillo, 8.5x60mm modular 7070000P MAS PLIF Tulipa, modular</p> <p>7070003P MAS PLIF Tornillo de seguridad de fijación</p> <p>7094525P MAS PLIF</p> <p>Vástago, 4.5x25mm 3Z 7094530P MAS PLIF</p> <p>Vástago, 4.5x30mm 3Z 7094535P MAS PLIF</p> <p>Vástago, 4.5x35mm 3Z 7094540P MAS PLIF</p> <p>Vástago, 4.5x40mm 3Z 7095025P MAS PLIF</p> <p>Vástago, 5.0x25mm 3Z 7095030P MAS PLIF</p> <p>Vástago, 5.0x30mm 3Z 7095035P MAS PLIF</p> <p>Vástago, 5.0x35mm 3Z 7095040P MAS PLIF</p> <p>Vástago, 5.0x40mm 3Z 7095525P MAS PLIF</p> <p>Vástago, 5.5x25mm 3Z 7095530P MAS PLIF</p> <p>Vástago, 5.5x30mm 3Z 7095535P MAS PLIF</p> <p>Vástago, 5.5x35mm 3Z 7095540P MAS PLIF</p> <p>Vástago, 5.5x40mm 3Z 7096530P MAS PLIF</p> <p>Vástago, 6.5x30mm 3Z 7096535P MAS PLIF</p> <p>Vástago, 6.5x35mm 3Z 7096540P MAS PLIF</p> <p>Vástago, 6.5x40mm 3Z 7096545P MAS PLIF</p> <p>Vástago, 6.5x45mm 3Z 7124525P MAS PLIF</p>
--	--	--

		Tornillo, 4.5x25mm poliaxial 3Z 7124530P MAS PLIF Tornillo, 4.5x30mm poliaxial 3Z 7124535P MAS PLIF Tornillo, 4.5x35mm poliaxial 3Z 7124540P MAS PLIF Tornillo, 4.5x40mm poliaxial 3Z 7125025P MAS PLIF Tornillo, 5.0x25mm poliaxial 3Z 7125030P MAS PLIF Tornillo, 5.0x30mm poliaxial 3Z 7125035P MAS PLIF Tornillo, 5.0x35mm poliaxial 3Z 7125040P MAS PLIF Tornillo, 5.0x40mm poliaxial 3Z 7125525P MAS PLIF Tornillo, 5.5x25mm poliaxial 3Z 7125530P MAS PLIF Tornillo, 5.5x30mm poliaxial 3Z 7125535P MAS PLIF Tornillo, 5.5x35mm poliaxial 3Z 7125540P MAS PLIF Tornillo, 5.5x40mm poliaxial 3Z INSTRUMENTAL ASOCIADO
--	--	--

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

Expediente N° 1-47-3409-19-2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** 1-47-3409-19-2

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 165 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2019.08.21 14:57:23 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2019.08.21 14:57:24 -03'00'