



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Disposición

Número:

Referencia: 1-47-3110-1997-19-1

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-1997-19-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma OSTEOLIFE S.R.L. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-940-127, denominado: SISTEMA DE GAMA DE TORNILLOS AUTOCOMPRESIVOS E INSTRUMENTAL, marca DYNAFITSYSTEM.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que el Instituto Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-940-127,

denominado: SISTEMA DE GAMA DE TORNILLOS AUTOCOMPRESIVOS E INSTRUMENTAL, marca DYNAFITSYSTEM según Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 8675/15 y tramitado por expediente N° 1-47-3110-820-15-3.

ARTÍCULO 2°.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2019-78445921-APN-DNPM#ANMAT el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-940-127.

ARTICULO 3°.- En los rótulos e instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-1997-19-1

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma OSTEOLIFE S.R.L. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM 940-127 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo: SISTEMA DE GAMA DE TORNILLOS AUTOCOMPRESIVOS E INSTRUMENTAL

Nombre comercial: DYNAFITSYSTEM

Clase: III

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 8675/15

Tramitado por expediente N° 1-47-3110-820-15-3

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN/ RECTIFICACION AUTORIZADA
Modelos	INS- 101 Pieza de destornillador hexagonal canulado 1,8mm con el sistema AO QC INS- 102 Pieza de destornillador 1,5mm hexagonal con función autosujetante y sistema AO QC INS- 104 Pieza de destornillador hexagonal canulado de 1,8mm con función autosujetante y sistema AO QC INS- 106 Pinza de hueso bufanda INS- 107 Bandeja de instrumentos de esterilización 1 Tornillos 3,2mm diám. INS- 108 Bandeja de instrumentos de esterilización 1 Tornillos 2,6mm diám. INS- 109 Bandeja de	S10TL10-Tornillo canulado auto-compresivo Ø3,2mm Long. 10mm S10TL12-Tornillo canulado auto-compresivo Ø 3,2mm Long. 12mm S10TL14-Tornillo canulado auto-compresivo Ø 3,2mm Long.14mm S10TL16-Tornillo canulado auto-compresivo Ø 3,2mm Long.16mm S10TL18-Tornillo canulado auto-compresivo Ø 3,2mm Long.18mm S10TL20-Tornillo canulado auto-compresivo Ø 3,2mm Long. 20mm S10TL22-Tornillo

	<p>instrumentos de esterilización 1 Tornillos 2,0mm diám. INS- 110 Medidor de profundidad 6-40mm INS- 111 Mango anclaje rápido AO 4,5mm diám. INS- 112 Sonda de medición directa para Kirschner cables 1,0 mm diám.; 80mm long. INS- 113 Palanca ósea Weil INS- 115 Tubo dispensador de pernos de Kirschner INS- 117 Porta tornillos de 3,2mm diám INS- 118 Porta tornillos de 2,6mm diám. INS- 119 Porta tornillos de 2,0mm diám. INS- 120 Bandeja de instrumental de esterilización para tornillos de auto compresión INS- 121 Plantilla tornillo 3,2mm diám. INS- 122 Plantilla tornillo 2,6mm diám. INS- 123 Plantilla tornillo 2,0mm diám. INS- 124 Bandeja de instrumental 1 Tornillos 2,4mm diám INS- 125 Porta tornillos de 2,4mm diám. INS- 126 Bandeja de Instrumental y grapas de varización INS- 128 Percutor de grapas de varización 90° INS- 129 Percutor de grapas de varización 26° INS- 133 Plantilla</p>	<p>canulado auto-compresivo Ø 3,2mm Long. 22mm S10TL24-Tornillo canulado auto-compresivo Ø 3,2mm Long. 24mm S10TL26-Tornillo canulado auto-compresivo Ø 3,2mm Long. 26mm S10TL28-Tornillo canulado auto-compresivo Ø 3,2mm Long. 28mm S10TL30-Tornillo canulado auto-compresivo Ø 3,2mm Long. 30mm S10TL32-Tornillo canulado auto-compresivo Ø 3,2mm Long. 32mm S10TL34-Tornillo canulado auto-compresivo Ø 3,2mm Long. 34mm S10TL36-Tornillo canulado auto-compresivo Ø 3,2mm Long. 36mm S10TL38-Tornillo canulado auto-compresivo Ø 3,2mm Long. 38mm S10TL40-Tornillo canulado auto-compresivo Ø 3,2mm Long. 40mm S11TL10-Tornillo canulado auto-compresivo Ø 2,6mm Long. 10mm S11TL12-Tornillo canulado auto-compresivo Ø 2,6mm Long. 12mm S11TL14-Tornillo</p>
--	--	--

	<p>tornillo 2,4mm diám. INS- 142 Guía de perforación para grapas de varización 90° INS- 143 Guía de perforación para grapas de varización 26° INS- 144 Adaptador de anclaje rápido AO para tornillos divisibles INS- 147 Destornillador para tornillos divisibles INS- 148 Sonda de medición percutánea de 1,0mm diám. Y 80mm long. INS- 154 Bastidor de implantes INS- 103 Broca Avellanadora con sistema AO a presión INS- 105 Broca Canulada 2,5mm diám. con sistema AO a presión INS- 114 Broca Canulada graduada 1,9mm diám. con sistema AO a presión INS- 116 Broca Graduada 1,9mm diám. con sistema AO a presión INS- 145 Broca avellanadora canulada larga con sistema AO a presión INS- 146 Broca larga con sistema AO a presión. INS- 150 Broca avellanadora con sistema AO a presión - 3,2 mm diám. INS- 151 Broca avellanadora canulada con sistema AO a presión - 3,2 mm diám.</p>	<p>canulado auto-compresivo Ø 2,6mm Long. 14mm S11TL16-Tornillo canulado auto-compresivo Ø 2,6mm Long. 16mm S11TL18-Tornillo canulado auto-compresivo Ø 2,6mm Long. 18mm S11TL20-Tornillo canulado auto-compresivo Ø 2,6mm Long. 20mm S11TL22-Tornillo canulado auto-compresivo Ø 2,6mm Long. 22mm S11TL24-Tornillo canulado auto-compresivo Ø 2,6mm Long. 24mm S11TL26-Tornillo canulado auto-compresivo Ø 2,6mm Long. 26mm S11TL28-Tornillo canulado auto-compresivo Ø 2,6mm Long. 28mm S11TL30-Tornillo canulado auto-compresivo Ø 2,6mm Long. 30mm S11TL32-Tornillo canulado auto-compresivo Ø 2,6mm Long. 40mm S11TL34-Tornillo canulado auto-compresivo Ø 2,6mm Long. 34mm S11TL36-Tornillo canulado auto-compresivo Ø 2,6mm Long. 36mm S11TL38-Tornillo</p>
--	---	--

	<p>INS- 152 Broca avellanadora canulada larga con sistema AO a presión - 3,2 mm diám.</p> <p>INS- 153 Broca avellanadora larga con sistema AO a presión - 3,2 mm diám.</p> <p>S10TL10 Tornillo canulado autocompresivo 3,2mm diám. longitud 10mm</p> <p>S10TL12 Tornillo canulado autocompresivo 3,2mm diám. longitud 12mm</p> <p>S10TL14 Tornillo canulado autocompresivo 3,2mm diám. longitud 14mm</p> <p>S10TL16 Tornillo canulado autocompresivo 3,2mm diám. longitud 16mm</p> <p>S10TL18 Tornillo canulado autocompresivo 3,2mm diám. longitud 18mm</p> <p>S13TL20 Tornillo autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 20mm</p> <p>S13TL22 Tornillo autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 22mm</p> <p>S13TL24 Tornillo autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 24mm</p> <p>S13TL26 Tornillo autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 26mm</p> <p>S13TL28 Tornillo autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 28mm</p>	<p>canulado auto-compresivo Ø 2,6mm Long. 38mm</p> <p>S11TL40-Tornillo canulado auto-compresivo Ø 2,6mm Long. 32mm</p> <p>S12TL10-Tornillo auto-compresivo Ø 2,0mm Long. 10mm</p> <p>S12TL11-Tornillo auto-compresivo Ø 2,0mm Long. 11mm</p> <p>S12TL12-Tornillo auto-compresivo Ø 2,0mm Long. 12mm</p> <p>S12TL13-Tornillo auto-compresivo Ø 2,0mm Long. 13mm</p> <p>S12TL14-Tornillo auto-compresivo Ø 2,0mm Long. 14mm</p> <p>S12TL15-Tornillo auto-compresivo Ø 2,0mm Long. 15mm</p> <p>S12TL16-Tornillo auto-compresivo Ø 2,0mm Long. 16mm</p> <p>S12TL17-Tornillo auto-compresivo Ø 2,0mm Long. 17mm</p> <p>S12TL18-Tornillo auto-compresivo Ø 2,0mm Long. 18mm</p> <p>S12TL19-Tornillo auto-compresivo Ø 2,0mm Long. 19mm</p> <p>S12TL20-Tornillo auto-compresivo Ø 2,0mm Long. 20mm</p> <p>S12TL22-Tornillo auto-compresivo Ø 2,0mm Long. 22mm</p> <p>S12TL24-Tornillo auto-compresivo Ø 2,0mm Long. 24mm</p> <p>S12TL26-Tornillo auto-compresivo Ø 2,0mm</p>
--	--	---

	<p>S13TL30 Tornillo autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 30mm</p> <p>S13TL32 Tornillo autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 32mm</p> <p>S13TL34 Tornillo autocompresivo 3,2mm diám. longitud 34mm</p> <p>S13TL36 Tornillo autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 36mm</p> <p>S13TL38 Tornillo autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 38mm</p> <p>S13TL40 Tornillo autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 40mm</p> <p>S14TL10 Tornillo autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 10mm</p> <p>S14TL12 Tornillo autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 12mm</p> <p>S14TL14 Tornillo autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 14mm</p> <p>S14TL16 Tornillo autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 16mm</p> <p>S14TL18 Tornillo autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 18mm</p> <p>S14TL20 Tornillo autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 20mm</p> <p>S14TL22 Tornillo</p>	<p>Long. 26mm</p> <p>S12TL28-Tornillo autocompresivo Ø 2,0mm Long. 28mm</p> <p>S12TL30- Tornillo autocompresivo Ø 2,0mm Long. 30mm</p> <p>S13TL10-Tornillo autocompresivo Ø 3,2mm Long. 10mm</p> <p>S13TL12-Tornillo autocompresivo Ø 3,2mm Long. 12mm</p> <p>S13TL14-Tornillo autocompresivo Ø 3,2mm Long. 14mm</p> <p>S13TL16-Tornillo autocompresivo Ø 3,2mm Long. 16mm</p> <p>S13TL18-Tornillo autocompresivo Ø 3,2mm Long. 18mm</p> <p>S13TL20-Tornillo autocompresivo Ø 3,2mm Long. 20mm</p> <p>S13TL22-Tornillo autocompresivo Ø 3,2mm Long. 22mm</p> <p>S13TL24-Tornillo autocompresivo Ø 3,2mm Long. 24mm</p> <p>S13TL26-Tornillo autocompresivo Ø 3,2mm Long. 26mm</p> <p>S13TL28-Tornillo autocompresivo Ø 3,2mm Long. 28mm</p> <p>S13TL30-Tornillo autocompresivo Ø 3,2mm Long. 30mm</p> <p>S13TL32-Tornillo autocompresivo Ø 3,2mm Long. 32mm</p> <p>S13TL34-Tornillo autocompresivo Ø 3,2mm Long. 34mm</p> <p>S13TL36-Tornillo autocompresivo Ø 3,2mm</p>
--	--	---

	<p>autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 22mm S14TL24 Tornillo autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 24mm S14TL26 Tornillo autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 26mm S14TL28 Tornillo autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 28mm S14TL30 Tornillo autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 30mm S14TL32 Tornillo autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 32mm S14TL34 Tornillo autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 34mm S14TL36 Tornillo autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 36mm S14TL38 Tornillo autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 38mm S14TL40 Tornillo autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 40mm S15TL10 Tornillo canulado autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 10mm ESTERIL S15TL12 Tornillo canulado autocompresivo 3,2</p>	<p>Long. 36mm S13TL38-Tornillo autocompresivo Ø 3,2mm Long. 38mm S13TL40-Tornillo autocompresivo Ø 3,2mm Long. 40mm S14TL10-Tornillo autocompresivo Ø 2,6mm Long. 10mm S14TL12-Tornillo autocompresivo Ø 2,6mm Long. 12mm S14TL14-Tornillo autocompresivo Ø 2,6mm Long. 14mm S14TL16-Tornillo autocompresivo Ø 2,6mm Long. 16mm S14TL18-Tornillo autocompresivo Ø 2,6mm Long. 18mm S14TL20-Tornillo autocompresivo Ø 2,6mm Long. 20mm S14TL22-Tornillo autocompresivo Ø 2,6mm Long. 22mm S14TL24-Tornillo autocompresivo Ø 2,6mm Long. 24mm S14TL26-Tornillo autocompresivo Ø 2,6mm Long. 26mm S14TL28-Tornillo autocompresivo Ø 2,6mm Long. 28mm S14TL30-Tornillo autocompresivo Ø 2,6mm Long. 30mm S14TL32-Tornillo autocompresivo Ø 2,6mm Long. 32mm S14TL34-Tornillo autocompresivo Ø 2,6mm Long. 34mm S14TL36-Tornillo autocompresivo Ø 2,6mm</p>
--	--	--

<p>mm diám. longitud 12mm ESTERIL S15TL14 Tornillo canulado autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 14mm ESTERIL S15TL16 Tornillo canulado autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 16mm ESTERIL S15TL18 Tornillo canulado autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 18mm ESTERIL S15TL20 Tornillo canulado autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 20mm ESTERIL S15TL22 Tornillo canulado autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 22mm ESTERIL S15TL24 Tornillo canulado autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 24mm ESTERIL S15TL26 Tornillo canulado autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 26mm ESTERIL S15TL28 Tornillo canulado autocompresivo 3,2</p>	<p>Long. 36mm S14TL38-Tornillo auto- compresivo Ø 2,6mm Long. 38mm S14TL40-Tornillo auto- compresivo Ø 2,6mm Long. 40mm S15TL10-Tornillo canulado auto- compresivo Ø3,2mm Long. 10mm ESTÈRIL S15TL12-Tornillo canulado auto- compresivo Ø3,2mm Long. 12mm ESTÈRIL S15TL14-Tornillo canulado auto- compresivo Ø3,2mm Long. 14mm ESTÈRIL S15TL16-Tornillo canulado auto- compresivo Ø3,2mm Long. 16mm ESTÈRIL S15TL18-Tornillo canulado auto- compresivo Ø3,2mm Long. 18mm ESTÈRIL S15TL20-Tornillo canulado auto- compresivo Ø3,2mm Long. 20mm ESTÈRIL S15TL22-Tornillo canulado auto- compresivo Ø3,2mm Long. 22mm ESTÈRIL S15TL24-Tornillo canulado auto- compresivo Ø3,2mm Long. 24mm ESTÈRIL S15TL26-Tornillo canulado auto- compresivo Ø3,2mm Long. 26mm ESTÈRIL S15TL28-Tornillo canulado auto- compresivo Ø3,2mm Long. 28mm ESTÈRIL S15TL30-Tornillo</p>
--	--

<p>mm diám. longitud 28mm ESTERIL S15TL30 Tornillo canulado autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 30mm ESTERIL S15TL32 Tornillo canulado autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 32mm ESTERIL S15TL34 Tornillo canulado autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 34mm ESTERIL S15TL36 Tornillo canulado autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 36mm ESTERIL S15TL38 Tornillo canulado autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 38mm ESTERIL S15TL40 Tornillo canulado autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 40mm ESTERIL S16TL10 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 10mm ESTERIL S16TL12 Tornillo canulado autocompresivo 2,6</p>	<p>canulado auto- compresivo Ø3,2mm Long. 30mm ESTÈRIL S15TL32-Tornillo canulado auto- compresivo Ø3,2mm Long. 32mm ESTÈRIL S15TL34-Tornillo canulado auto- compresivo Ø3,2mm Long. 34mm ESTÈRIL S15TL36-Tornillo canulado auto- compresivo Ø3,2mm Long. 36mm ESTÈRIL S15TL38-Tornillo canulado auto- compresivo Ø3,2mm Long. 38mm ESTÈRIL S15TL40-Tornillo canulado auto- compresivo Ø3,2mm Long. 40mm ESTÈRIL S16TL10-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,6mm Long. 10mm ESTÈRIL S16TL12-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,6mm Long. 12mm ESTÈRIL S16TL14-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,6mm Long. 14mm ESTÈRIL S16TL16-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,6mm Long. 16mm ESTÈRIL S16TL18-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,6mm Long. 18mm ESTÈRIL S16TL20-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,6mm Long. 20mm ESTÈRIL S16TL22-Tornillo</p>
--	--

mm diám. longitud 12mm ESTERIL S16TL14 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 14mm ESTERIL S10TL20 Tornillo canulado autocompresivo 3,2mm diám. longitud 20mm S10TL22 Tornillo canulado autocompresivo 3,2mm diám. longitud 22mm S10TL24 Tornillo canulado autocompresivo 3,2mm diám. longitud 24mm S10TL26 Tornillo canulado autocompresivo 3,2mm diám. longitud 26mm S10TL28 Tornillo canulado autocompresivo 3,2mm diám. longitud 28mm S10TL30 Tornillo canulado autocompresivo 3,2mm diám. longitud 30mm S10TL32 Tornillo canulado autocompresivo 3,2mm diám. longitud 32mm S10TL34 Tornillo canulado autocompresivo 3,2mm diám. longitud 34mm S10TL36 Tornillo canulado autocompresivo 3,2mm diám. longitud 36mm S10TL38 Tornillo canulado autocompresivo 3,2mm	canulado auto- compresivo Ø2,6mm Long. 22mm ESTÈRIL S16TL24-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,6mm Long. 24mm ESTÈRIL S16TL26-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,6mm Long. 26mm ESTÈRIL S16TL28-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,6mm Long. 28mm ESTÈRIL S16TL30-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,6mm Long. 30mm ESTÈRIL S16TL32-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,6mm Long. 32mm ESTÈRIL S16TL34-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,6mm Long. 34mm ESTÈRIL S16TL36-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,6mm Long. 36mm ESTÈRIL S16TL38-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,6mm Long. 38mm ESTÈRIL S16TL40-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,6mm Long. 40mm ESTÈRIL S17TL10-Tornillo auto- compresivo Ø2,0mm Long. 10mm ESTÈRIL S17TL11-Tornillo auto- compresivo Ø2,0mm Long. 11mm ESTÈRIL S17TL12-Tornillo auto- compresivo Ø2,0mm Long. 12mm ESTÈRIL
---	---

<p>diám. longitud 38mm S10TL40 Tornillo canulado autocompresivo 3,2mm diám. longitud 40mm S11TL10 Tornillo canulado autocompresivo 2,6mm diám. longitud 10mm S11TL12 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 12mm S11TL14 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 14mm S11TL16 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 16mm S11TL18 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 18mm S11TL20 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 20mm S11TL22 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 22mm S11TL24 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 24mm S11TL26 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud</p>	<p>S17TL13-Tornillo auto- compresivo Ø2,0mm Long. 13mm ESTÈRIL S17TL14-Tornillo auto- compresivo Ø2,0mm Long. 14mm ESTÈRIL S17TL15-Tornillo auto- compresivo Ø2,0mm Long. 15mm ESTÈRIL S17TL16-Tornillo auto- compresivo Ø2,0mm Long. 16mm ESTÈRIL S17TL17-Tornillo auto- compresivo Ø2,0mm Long. 17mm ESTÈRIL S17TL18-Tornillo auto- compresivo Ø2,0mm Long. 18mm ESTÈRIL S17TL19-Tornillo auto- compresivo Ø2,0mm Long. 19mm ESTÈRIL S17TL20-Tornillo auto- compresivo Ø2,0mm Long. 20mm ESTÈRIL S17TL22-Tornillo auto- compresivo Ø2,0mm Long. 22mm ESTÈRIL S17TL24-Tornillo auto- compresivo Ø2,0mm Long. 24mm ESTÈRIL S17TL26-Tornillo auto- compresivo Ø2,0mm Long. 26mm ESTÈRIL S17TL28-Tornillo auto- compresivo Ø2,0mm Long. 28mm ESTÈRIL S17TL30-Tornillo auto- compresivo Ø2,0mm Long. 30mm ESTÈRIL S18TL10-Tornillo auto- compresivo Ø3,2mm Long. 10mm ESTÈRIL S18TL12-Tornillo auto- compresivo Ø3,2mm Long. 12mm ESTÈRIL S18TL14-Tornillo auto- compresivo Ø3,2mm Long. 14mm ESTÈRIL</p>
---	--

<p>26mm 511TL28 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 28mm 511TL30 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 30mm S11TL32 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 32mm 511TL34 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 34mm S11TL36 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 36mm S11TL38 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 38mm S11TL40 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 40mm 512TL10 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 10mm S12TL11 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 11mm S12TL12 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 12mm</p>	<p>S18TL16-Tornillo auto- compresivo Ø3,2mm Long. 16mm ESTÈRIL S18TL18-Tornillo auto- compresivo Ø3,2mm Long. 18mm ESTÈRIL S18TL20-Tornillo auto- compresivo Ø3,2mm Long. 20mm ESTÈRIL S18TL22-Tornillo auto- compresivo Ø3,2mm Long. 22mm ESTÈRIL S18TL24-Tornillo auto- compresivo Ø3,2mm Long. 24mm ESTÈRIL S18TL26-Tornillo auto- compresivo Ø3,2mm Long. 26mm ESTÈRIL S18TL28-Tornillo auto- compresivo Ø3,2mm Long. 28mm ESTÈRIL S18TL30-Tornillo auto- compresivo Ø3,2mm Long. 30mm ESTÈRIL S18TL32-Tornillo auto- compresivo Ø3,2mm Long. 32mm ESTÈRIL S18TL34-Tornillo auto- compresivo Ø3,2mm Long. 34mm ESTÈRIL S18TL36-Tornillo auto- compresivo Ø3,2mm Long. 36mm ESTÈRIL S18TL38-Tornillo auto- compresivo Ø3,2mm Long. 38mm ESTÈRIL S18TL40-Tornillo auto- compresivo Ø3,2mm Long. 40mm ESTÈRIL S19TL10-Tornillo auto- compresivo Ø2,6mm Long. 10mm ESTÈRIL S19TL12-Tornillo auto- compresivo Ø2,6mm Long. 12mm ESTÈRIL S19TL14-Tornillo auto- compresivo Ø2,6mm Long. 14mm ESTÈRIL</p>
--	--

	<p>S12TL13 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 13mm</p> <p>512TL14 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 14mm</p> <p>S12TL15 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 15mm</p> <p>S12TL16 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 16mm</p> <p>S12TL17 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 17mm</p> <p>S12TL18 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 18mm</p> <p>512TL19 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 19mm</p> <p>S12TL20 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 20mm</p> <p>512TL22 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 22mm</p> <p>S12TL24 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 24mm</p> <p>512TL26 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 26mm</p> <p>S12TL28 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 28mm</p>	<p>S19TL16-Tornillo auto-compresivo Ø2,6mm Long. 16mm ESTÈRIL</p> <p>S19TL18-Tornillo auto-compresivo Ø2,6mm Long. 18mm ESTÈRIL</p> <p>S19TL20-Tornillo auto-compresivo Ø2,6mm Long. 20mm ESTÈRIL</p> <p>S19TL22-Tornillo auto-compresivo Ø2,6mm Long. 22mm ESTÈRIL</p> <p>S19TL24-Tornillo auto-compresivo Ø2,6mm Long. 24mm ESTÈRIL</p> <p>S19TL26-Tornillo auto-compresivo Ø2,6mm Long. 26mm ESTÈRIL</p> <p>S19TL28-Tornillo auto-compresivo Ø2,6mm Long. 28mm ESTÈRIL</p> <p>S19TL30-Tornillo auto-compresivo Ø2,6mm Long. 30mm ESTÈRIL</p> <p>S19TL32-Tornillo auto-compresivo Ø2,6mm Long. 32mm ESTÈRIL</p> <p>S19TL34-Tornillo auto-compresivo Ø2,6mm Long. 34mm ESTÈRIL</p> <p>S19TL36-Tornillo auto-compresivo Ø2,6mm Long. 36mm ESTÈRIL</p> <p>S19TL38-Tornillo auto-compresivo Ø2,6mm Long. 38mm ESTÈRIL</p> <p>S19TL40-Tornillo auto-compresivo Ø2,6mm Long. 40mm ESTÈRIL</p> <p>S20TL10-Tornillo auto-compresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 10mm</p> <p>S20TL12-Tornillo auto-compresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 12mm</p> <p>S20TL14-Tornillo auto-</p>
--	---	---

	<p>S12TL30 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 30mm</p> <p>S13TL10 Tornillo autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 10mm</p> <p>S13TL12 Tornillo autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 12mm</p> <p>S13TL14 Tornillo autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 14mm</p> <p>S13TL16 Tornillo autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 16mm</p> <p>S13TL18 Tornillo autocompresivo 3,2 mm diám. longitud 18mm</p> <p>S16TL16 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 16mm ESTERIL</p> <p>S16TL18 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 18mm ESTERIL</p> <p>S16TL20 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 20mm ESTERIL</p> <p>S16TL22 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 22mm ESTERIL</p> <p>S16TL24 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud</p>	<p>compresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 14mm</p> <p>S20TL16-Tornillo autocompresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 16mm</p> <p>S20TL18-Tornillo autocompresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 18mm</p> <p>S20TL20-Tornillo autocompresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 20mm</p> <p>S20TL22-Tornillo autocompresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 22mm</p> <p>S20TL24-Tornillo autocompresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 24mm</p> <p>S20TL26-Tornillo autocompresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 26mm</p> <p>S20TL28-Tornillo autocompresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 28mm</p> <p>S20TL30-Tornillo autocompresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 30mm</p> <p>S20TL32-Tornillo autocompresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 32mm</p> <p>S20TL34-Tornillo autocompresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 34mm</p> <p>S20TL36-Tornillo autocompresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 36mm</p> <p>S20TL38-Tornillo auto-</p>
--	---	--

	<p>24mm ESTERIL S16TL26 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 26mm ESTERIL S16TL28 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 28mm ESTERIL S16TL30 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 30mm ESTERIL S16TL32 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 32mm ESTERIL S16TL34 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 34mm ESTERIL S16TL36 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 36mm ESTERIL S16TL38 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 38mm ESTERIL S16TL40 Tornillo canulado autocompresivo 2,6 mm diám. longitud 40mm ESTERIL S17TL10 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 10mm ESTERIL S17TL11 Tornillo autocompresivo 2,0</p>	<p>compresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 38mm S20TL40-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 40mm S21TL10-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 10mm ESTERIL S21TL12-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 12mm ESTERIL S21TL14-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 14mm ESTERIL S21TL16-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 16mm ESTERIL S21TL18-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 18mm ESTERIL S21TL20-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 20mm ESTERIL S21TL22-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 22mm ESTERIL S21TL24-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 24mm ESTERIL S21TL26-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 26mm ESTERIL S21TL28-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 28mm ESTERIL S21TL30-Tornillo auto-</p>
--	--	--

<p>mm diám. longitud 11mm ESTERIL S17TL12 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 12mm ESTERIL S17TL13 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 13mm ESTERIL S17TL14 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 14mm ESTERIL S17TL15 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 15mm ESTERIL S17TL16 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 16mm ESTERIL S17TL17 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 17mm ESTERIL S17TL18 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 18mm ESTERIL S17TL19 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 19mm ESTERIL S17TL20 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 20mm ESTERIL S17TL22 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 22mm ESTERIL S17TL24 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 24mm ESTERIL S17TL26 Tornillo autocompresivo 2,0</p>	<p>compresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 30mm ESTERIL S21TL32-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 32mm ESTERIL S21TL34-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 34mm ESTERIL S21TL36-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 36mm ESTERIL S21TL38-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 38mm ESTERIL S21TL40-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,4mm Long. 40mm ESTERIL S22TL10-Tornillo auto- compresivo separable Ø2,0mm Long. 10mm S22TL11-Tornillo auto- compresivo separable Ø2,0mm Long. 11mm S22TL12-Tornillo auto- compresivo separable Ø2,0mm Long. 12mm S22TL13-Tornillo auto- compresivo separable Ø2,0mm Long. 13mm S22TL14-Tornillo auto- compresivo separable Ø2,0mm Long. 14mm S23TL10-Tornillo auto- compresivo separable Ø2,0mm Long. 10mm ESTERIL S23TL11-Tornillo auto- compresivo separable Ø2,0mm Long. 11mm ESTERIL S23TL12-Tornillo auto- compresivo separable</p>
--	---

<p>mm diám. longitud 26mm ESTERIL S17TL28 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 28mm ESTERIL S17TL30 Tornillo autocompresivo 2,0 mm diám. longitud 30mm ESTERIL S18TL10 Tornillo autocompresivo 3,2mm diám longitud 10mm ESTERIL S18TL12 Tornillo autocompresivo 3,2mm diám.longitud 12mm ESTERIL S18TL14 Tornillo autocompresivo 3,2mm diám.longitud 14mm ESTERIL S18TL16 Tornillo autocompresivo 3,2mm diám.longitud 16mm ESTERIL S18TL18 Tornillo autocompresivo 3,2mm diám.longitud 18mm ESTERIL S18TL20 Tornillo autocompresivo 3,2mm diám.longitud 20mm ESTERIL S18TL22 Tornillo autocompresivo 3,2mm diám.longitud 22mm ESTERIL S18TL24 Tornillo autocompresivo 3,2mm diám.longitud 24mm ESTERIL S18TL26 Tornillo autocompresivo 3,2mm diám.longitud 26mm ESTERIL S18TL28 Tornillo autocompresivo 3,2mm</p>	<p>Ø2,0mm Long. 12mm ESTERIL S23TL13-Tornillo auto- compresivo separable Ø2,0mm Long. 13mm ESTERIL S23TL14-Tornillo auto- compresivo separable Ø2,0mm Long. 14mm ESTERIL S24TL10-Tornillo auto- compresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 10mm S24TL12-Tornillo auto- compresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 12mm S24TL14-Tornillo auto- compresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 14mm S24TL16-Tornillo auto- compresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 16mm S24TL18-Tornillo auto- compresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 18mm S24TL20-Tornillo auto- compresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 20mm S24TL22-Tornillo auto- compresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 22mm S24TL24-Tornillo auto- compresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 24mm S24TL26-Tornillo auto- compresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 26mm S24TL28-Tornillo auto- compresivo canulado</p>
--	---

<p>diám.longitud 28mm ESTERIL S18TL30 Tornillo autocompresivo 3,2mm diám.longitud 30mm ESTERIL S18TL32 Tornillo autocompresivo 3,2mm diám.longitud 32mm ESTERIL S18TL34 Tornillo autocompresivo 3,2mm diám.longitud 34mm ESTERIL S18TL36 Tornillo autocompresivo 3,2mm diám.longitud 36mm ESTERIL S18TL38 Tornillo autocompresivo 3,2mm diám.longitud 38mm ESTERIL S18TL40 Tornillo autocompresivo 3,2mm diám.longitud 40mm ESTERIL S21TL38Tornillo roscado autocompresivo 2,4mm diám. longitud 38mm ESTERIL S21TL40 Tornillo roscado autocompresivo 2,4mm diám. longitud 40mm ESTERIL S22TL10 Tornillo autocompresivo divisible 2,0mm diám. longitud 10mm S22TL11 Tornillo autocompresivo divisible 2,0mm diám. longitud 11mm S22TL12 Tornillo autocompresivo divisible 2,0mm diám. longitud 12mm</p>	<p>totalmente roscado Ø3,2mm Long. 28mm S24TL30-Tornillo auto- compresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 30mm S24TL32-Tornillo auto- compresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 32mm S24TL34-Tornillo auto- compresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 34mm S24TL36-Tornillo auto- compresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 36mm S24TL38-Tornillo auto- compresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 38mm S24TL40-Tornillo auto- compresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 40mm S25TL10-Tornillo auto- compresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 10mm ESTERIL S25TL12-Tornillo auto- compresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 12mm ESTERIL S25TL14-Tornillo auto- compresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 14mm ESTERIL S25TL16-Tornillo auto- compresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 16mm ESTERIL S25TL18-Tornillo auto- compresivo canulado</p>
--	--

	<p>S22TL13 Tornillo autocompresivo divisible 2,0mm diám. longitud 13mm</p> <p>S22TL14 Tornillo autocompresivo divisible 2,0mm diám. longitud 14mm</p> <p>S23TL10 Tornillo autocompresivo divisible 2,0mm diám. longitud 10mm ESTERIL</p> <p>S23TL11 Tornillo autocompresivo divisible 2,0mm diám. longitud 11mm ESTERIL</p> <p>S23TL12 Tornillo autocompresivo divisible 2,0mm diám. longitud 12mm ESTERIL</p> <p>S23TL13 Tornillo autocompresivo divisible 2,0mm diám. longitud 13mm ESTERIL</p> <p>S23TL14 Tornillo autocompresivo divisible 2,0mm diám. longitud 14mm ESTERIL</p> <p>S24TL10 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 10mm</p> <p>S24TL12 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 12mm</p> <p>S24TL14 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 14mm</p> <p>S24TL16 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 16mm</p> <p>S24TL18 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 18mm</p>	<p>totalmente roscado Ø3,2mm Long. 18mm ESTERIL</p> <p>S25TL20-Tornillo autocompresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 20mm ESTERIL</p> <p>S25TL22-Tornillo autocompresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 22mm ESTERIL</p> <p>S25TL24-Tornillo autocompresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 24mm ESTERIL</p> <p>S25TL26-Tornillo autocompresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 26mm ESTERIL</p> <p>S25TL28-Tornillo autocompresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 28mm ESTERIL</p> <p>S25TL30-Tornillo autocompresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 30mm ESTERIL</p> <p>S25TL32-Tornillo autocompresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 32mm ESTERIL</p> <p>S25TL34-Tornillo autocompresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 34mm ESTERIL</p> <p>S25TL36-Tornillo autocompresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 36mm ESTERIL</p>
--	--	--

	<p>S24TL20 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 20mm</p> <p>S24TL22 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 22mm</p> <p>S24TL24 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 24mm</p> <p>S24TL26 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 26mm</p> <p>S24TL28 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 28mm</p> <p>S24TL30 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 30mm</p> <p>S24TL32 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 32mm</p> <p>S24TL34 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 34mm</p> <p>S24TL36 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 36mm</p> <p>S24TL38 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 38mm</p> <p>S24TL40 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 40mm</p> <p>S25TL10 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 10mm</p>	<p>S25TL38-Tornillo auto-compresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 38mm ESTERIL</p> <p>S25TL40-Tornillo auto-compresivo canulado totalmente roscado Ø3,2mm Long. 40mm ESTERIL</p> <p>S26TL10-Tornillo auto-compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 10mm</p> <p>S26TL12-Tornillo auto-compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 12mm</p> <p>S26TL14-Tornillo auto-compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 14mm</p> <p>S26TL16-Tornillo auto-compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 16mm</p> <p>S26TL18-Tornillo auto-compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 18mm</p> <p>S26TL20-Tornillo auto-compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 20mm</p> <p>S26TL22-Tornillo auto-compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 22mm</p> <p>S26TL24-Tornillo auto-compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 24mm</p> <p>S26TL26-Tornillo auto-compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 26mm</p> <p>S26TL28-Tornillo auto-compresivo totalmente</p>
--	---	---

<p>ESTERIL S25TL12 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 12mm ESTERIL S25TL14 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 14mm ESTERIL S25TL16 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 16mm ESTERIL S25TL18 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 18mm ESTERIL S25TL20 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 20mm ESTERIL S25TL22 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 22mm ESTERIL S25TL24 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 24mm ESTERIL S25TL26 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 26mm ESTERIL S25TL28 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 28mm ESTERIL S25TL30 Tornillo roscado canulado</p>	<p>roscado Ø2,6mm Long. 28mm S26TL30-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 30mm S26TL32-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 32mm S26TL34-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 34mm S26TL36-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 36mm S26TL38-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 38mm S26TL40-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 40mm S27TL10-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 10mm ESTERIL S27TL12-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 12mm ESTERIL S27TL14-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 14mm ESTERIL S27TL16-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 16mm ESTERIL S27TL18-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 18mm ESTERIL S27TL20-Tornillo auto- compresivo totalmente</p>
---	--

	autocompresivo 3,2 diám. longitud 30mm ESTERIL S25TL32 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 32mm ESTERIL S25TL34 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 34mm ESTERIL S25TL36 Tornillo roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 36mm ESTERIL S19TL10 Tornillo autocompresivo 2,6mm diám. longitud 10mm ESTERIL S19TL12 Tornillo autocompresivo 2,6mm diám. longitud 12mm ESTERIL S19TL14 Tornillo autocompresivo 2,6mm diám. longitud 14mm ESTERIL S19TL16 Tornillo autocompresivo 2,6mm diám. longitud 16mm ESTERIL S19TL18 Tornillo autocompresivo 2,6mm diám. longitud 18mm ESTERIL S19TL20 Tornillo autocompresivo 2,6mm diám. longitud 20mm ESTERIL S19TL22 Tornillo autocompresivo 2,6mm diám. longitud 22mm ESTERIL S19TL24 Tornillo autocompresivo 2,6mm	roscado Ø2,6mm Long. 20mm ESTERIL S27TL22-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 22mm ESTERIL S27TL24-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 24mm ESTERIL S27TL26-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 26mm ESTERIL S27TL28-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 28mm ESTERIL S27TL30-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 30mm ESTERIL S27TL32-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 32mm ESTERIL S27TL34-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 34mm ESTERIL S27TL36-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 36mm ESTERIL S27TL38-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 38mm ESTERIL S27TL40-Tornillo auto- compresivo totalmente roscado Ø2,6mm Long. 40mm ESTERIL S28SL10-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 10mm S28SL12-Tornillo canulado auto-
--	--	---

<p>diám.longitud 24mm ESTERIL S19TL26 Tornillo autocompresivo 2,6mm diám.longitud 26mm ESTERIL S19TL28 Tornillo autocompresivo 2,6mm diám.longitud 28mm ESTERIL S19TL30 Tornillo autocompresivo 2,6mm diám.longitud 30mm ESTERIL S19TL32 Tornillo autocompresivo 2,6mm diám.longitud 32mm'ESTERIL S19TL34 Tornillo autocompresivo 2,6mm diám.longitud 34mm ESTERIL S19TL36 Tornillo autocompresivo 2,6mm diám.longitud 36mm ESTERIL S19TL38 Tornillo autocompresivo 2,6mm diám.longitud 38mm ESTERIL S19TL40 Tornillo autocompresivo 2,6mm diám. longitud 40mm ESTERIL S20TL10 Tornillo roscado autocompresivo 2,4mm diám. longitud 10mm S20TL12 Tornillo roscado autocompresivo 2,4mm diám. longitud 12mm S20TL14 Tornillo roscado autocompresivo 2,4mm diám. longitud 14mm S20TL16 Tornillo roscado</p>	<p>compresivo Ø2,8mm Long. 12mm S28SL14-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 14mm S28SL16-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 16mm S28SL18-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 18mm S28SL20-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 20mm S28SL22-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 22mm S28SL24-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 24mm S28SL26-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 26mm S28SL28-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 28mm S28SL30-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 30mm S28SL32-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 32mm S28SL34-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 34mm S28SL36-Tornillo canulado auto-</p>
---	--

autocompresivo 2,4mm diám. longitud 16mm S20TL18 Tornillo roscado	compresivo Ø2,8mm Long. 36mm S28SL38-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 38mm
autocompresivo 2,4mm diám. longitud 18mm S20TL20 Tornillo roscado	S28SL40-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 40mm
autocompresivo 2,4mm diám. longitud 20mm S20TL22 Tornillo roscado	S29SL10-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 10mm ESTERIL
autocompresivo 2,4mm diám. longitud 22mm S20TL24 Tornillo roscado	S29SL12-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 12mm ESTERIL
autocompresivo 2,4mm diám. longitud 24mm S20TL26 Tornillo roscado	S29SL14-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 14mm ESTERIL
autocompresivo 2,4mm diám. longitud 26mm S20TL28 Tornillo roscado	S29SL16-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 16mm ESTERIL
autocompresivo 2,4mm diám. longitud 28mm S20TL30 Tornillo roscado	S29SL18-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 18mm ESTERIL
autocompresivo 2,4mm diám. longitud 30mm S20TL32 Tornillo roscado	S29SL20-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 20mm ESTERIL
autocompresivo 2,4mm diám. longitud 32mm S20TL34 Tornillo roscado	S29SL22-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 22mm ESTERIL
autocompresivo 2,4mm diám. longitud 34mm S20TL36 Tornillo roscado	S29SL24-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 24mm ESTERIL
autocompresivo 2,4mm diám. longitud 36mm S20TL38 Tornillo roscado	S29SL26-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 26mm ESTERIL
autocompresivo 2,4mm diám. longitud 38mm S20TL40 Tornillo roscado	S29SL28-Tornillo canulado auto-

autocompresivo 2,4mm diám. longitud 40mm S21TL10Tornillo roscado	compresivo Ø2,8mm Long. 28mm ESTERIL S29SL30-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 30mm ESTERIL
autocompresivo 2,4mm diám. longitud 10mm ESTERIL 521TL12Tornillo roscado	S29SL32-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 32mm ESTERIL
autocompresivo 2,4mm diám. longitud 12m m ESTERIL 521TL14Tornillo roscado	S29SL34-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 34mm ESTERIL
autocompresivo 2,4mm diám. longitud 14m m ESTERIL S21TL16 Tornillo roscado	S29SL36-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 36mm ESTERIL
autocompresivo 2,4mm diám. longitud 16mm ESTERIL S21TL18Tornillo roscado	S29SL38-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 38mm ESTERIL
autocompresivo 2,4mm diám. longitud 18mm ESTERIL S21TL20Tornillo roscado	S29SL40-Tornillo canulado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 40mm ESTERIL
autocompresivo 2,4mm diám. longitud 20mm ESTERIL S21TL22 Tornillo roscado	S30SL10-Tornillo canulado totalmente roscado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 10mm
autocompresivo 2,4mm diám. longitud 22mm ESTERIL S21TL24 Tornillo roscado	S30SL12-Tornillo canulado totalmente roscado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 12mm
autocompresivo 2,4mm diám. longitud 24mm ESTERIL S21TL26Tornillo roscado	S30SL14-Tornillo canulado totalmente roscado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 14mm
autocompresivo 2,4mm diám. longitud 26mm ESTERIL S21TL28Tornillo	S30SL16-Tornillo canulado totalmente roscado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 16mm S30SL18-Tornillo canulado totalmente

<p>roscado autocompresivo 2,4mm diám. longitud 28mm ESTERIL S21TL30Tornillo</p> <p>roscado autocompresivo 2,4mm diám. longitud 30mm ESTERIL S21TL32 Tornillo</p> <p>roscado autocompresivo 2,4mm diám. longitud 32mm ESTERIL S21TL34Tornillo</p> <p>roscado autocompresivo 2,4mm diám. longitud 34mm ESTERIL S21TL36Tornillo</p> <p>roscado autocompresivo 2,4mm diám. longitud 36mm ESTERIL S25TL38 Tornillo</p> <p>roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 38mm ESTERIL S25TL40 Tornillo</p> <p>roscado canulado autocompresivo 3,2 diám. longitud 40mm ESTERIL S26TL10 Tornillo</p> <p>roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 10mm S26TL12 Tornillo</p> <p>roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 12mm S26TL14 Tornillo</p> <p>roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 14mm S26TL16 Tornillo</p> <p>roscado canulado</p>	<p>roscado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 18mm S30SL20-Tornillo canulado totalmente</p> <p>roscado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 20mm S30SL22-Tornillo canulado totalmente</p> <p>roscado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 22mm S30SL24-Tornillo canulado totalmente</p> <p>roscado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 24mm S30SL26-Tornillo canulado totalmente</p> <p>roscado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 26mm S30SL28-Tornillo canulado totalmente</p> <p>roscado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 28mm S30SL30-Tornillo canulado totalmente</p> <p>roscado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 30mm S30SL32-Tornillo canulado totalmente</p> <p>roscado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 32mm S30SL34-Tornillo canulado totalmente</p> <p>roscado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 34mm S30SL36-Tornillo canulado totalmente</p> <p>roscado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 36mm</p>
---	--

	autocompresivo 2,6 diám. longitud 16mm S26TL18 Tornillo roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 18mm S26TL20 Tornillo roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 20mm S26TL22 Tornillo roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 22mm S26TL24 Tornillo roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 24mm S26TL26 Tornillo roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 26mm S26TL28 Tornillo roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 28mm S26TL30 Tornillo roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 30mm S26TL32 Tornillo roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 32mm S26TL34 Tornillo roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 34mm S26TL36 Tornillo roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 36mm S26TL38 Tornillo roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 38mm S26TL40 Tornillo roscado canulado	S30SL38-Tornillo canulado totalmente roscado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 38mm S30SL40-Tornillo canulado totalmente roscado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 40mm S31SL10-Tornillo canulado totalmente roscado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 10mm ESTERIL S31SL12-Tornillo canulado totalmente roscado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 12mm ESTERIL S31SL14-Tornillo canulado totalmente roscado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 14mm ESTERIL S31SL16-Tornillo canulado totalmente roscado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 16mm ESTERIL S31SL18-Tornillo canulado totalmente roscado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 18mm ESTERIL S31SL20-Tornillo canulado totalmente roscado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 20mm ESTERIL S31SL22-Tornillo canulado totalmente roscado auto- compresivo Ø2,8mm Long. 22mm ESTERIL S31SL24-Tornillo canulado totalmente roscado auto-
--	--	---

	<p>autocompresivo 2,6 diám. longitud 40mm S27TL10 Tornillo roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 10mm ESTERIL S27TL12 Tornillo roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 12mm ESTERIL S27TL14 Tornillo roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 14mm ESTERIL S27TL16 Tornillo roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 16mm ESTERIL S27TL18 Tornillo roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 18mm ESTERIL S27TL20 Tornillo roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 20mm ESTERIL S27TL22 Tornillo roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 22mm estéril S27TL24 Tornillo roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 24mm ESTERIL S27TL26 Tornillo roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 26mm ESTERIL S27TL28 Tornillo</p>	<p>compresivo Ø2,8mm Long. 24mm ESTERIL S31SL26-Tornillo canulado totalmente roscado auto-compresivo Ø2,8mm Long. 26mm ESTERIL S31SL28-Tornillo canulado totalmente roscado auto-compresivo Ø2,8mm Long. 28mm ESTERIL S31SL30-Tornillo canulado totalmente roscado auto-compresivo Ø2,8mm Long. 30mm ESTERIL S31SL32-Tornillo canulado totalmente roscado auto-compresivo Ø2,8mm Long. 32mm ESTERIL S31SL34-Tornillo canulado totalmente roscado auto-compresivo Ø2,8mm Long. 34mm ESTERIL S31SL36-Tornillo canulado totalmente roscado auto-compresivo Ø2,8mm Long. 36mm ESTERIL S31SL38-Tornillo canulado totalmente roscado auto-compresivo Ø2,8mm Long. 38mm ESTERIL S31SL40-Tornillo canulado totalmente roscado auto-compresivo Ø2,8mm Long. 40mm ESTERIL Instrumental asociado</p>
--	---	---

	roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 28mm ESTERIL S27TL30 Tornillo roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 30mm ESTERIL S27TL32 Tornillo roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 32mm ESTERIL S27TL34 Tornillo roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 34mm ESTERIL S27TL36 Tornillo roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 36mm ESTERIL S27TL38 Tornillo roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 38mm ESTERIL S27TL40 Tornillo roscado canulado autocompresivo 2,6 diám. longitud 40mm ESTERIL	
Marca	DYNAFITSYSTEM	NEOSTEO

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

EXPEDIENTE N° 1-47-3110-1997-19-1



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: 1-47-3110-1997-19-1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 28 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR, ou=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.08.30 12:42:26 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR, ou=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.08.30 12:42:27 -03'00'