



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Disposición

Número:

Referencia: 1-0047-3110-002380-22-3

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-002380-22-3 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y:

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca CDH nombre descriptivo SISTEMA DE CLAVOS ACERROJADOS ENDOMEDULARES DE TITANIO y nombre técnico Clavos, para huesos , de acuerdo con lo solicitado por CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento GEDO N° IF-2023-115040798-APN-INPM#ANMAT .

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM 1006-21 ", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º.

Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente.

Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 1006-21

Nombre descriptivo: SISTEMA DE CLAVOS ACERROJADOS ENDOMEDULARES DE TITANIO

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):

16-078 - Clavos, para huesos

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): CDH

Modelos:

111-122020 RT DELTA FEM NAIL 10 x 320mm TITANIO
111-122021 RT DELTA FEM NAIL 10 x 340mm TITANIO
111-122031 RT DELTA FEM NAIL 11 x 380mm TITANIO
111-122028 RT DELTA FEM NAIL 11 x 320mm TITANIO
111-122130 INTERLOC FEM NAIL 12mm x 38cm TITANIO
111-122132 INTERLOC FEM NAIL 12mm x 42cm TITANIO
312-122050 TIB NAIL 8 x 27 mm TITANIO
312-122051 TIB NAIL 8 x 28.5 mm TITANIO
312-122052 TIB NAIL 8 x 30.0 mm TITANIO
312-122053 TIB NAIL 8 x 31.5mm TITANIO
312-122054 TIB NAIL 8 x 33 mm TITANIO
312-122055 TIB NAIL 8 x 34.5 mm TITANIO
312-122056 TIB NAIL 8 x 36 mm TITANIO
312-122171 TIB NAIL 9 x 28.5 mm TITANIO
312-122170 TIB NAIL 9 x 27 mm TITANIO
312-122178 TIB NAIL 10 x 28.5 mm TITANIO
312-122181 TIB NAIL 10 x 33 mm TITANIO
312-122183 TIB NAIL 10 x 36mm TITANIO
312-122186 TIB NAIL 11 x 31.5 mm TITANIO
111-122033 RT DELTA FEM NAIL 11 x 420mm TITANIO
111-122128 INTERLOC FEM NAIL 12mm x 34cm TITANIO
312-122182 TIB NAIL 10 x 34.5 mm TITANIO
312-122180 TIB NAIL 10 x 31.5 mm TITANIO
217-7112-4001 CUB/RAD FORESIGHT NAIL 4 mm x 20 cm TITANIO
217-7112-4002 CUB/RAD FORESIGHT NAIL 4 mm x 22 cm TITANIO
217-7112-4003 CUB/RAD FORESIGHT NAIL 4 mm x 24 cm TITANIO
217-7112-4004 CUB/RAD FORESIGHT NAIL 4 mm x 26 cm TITANIO
217-7112-4005 CUB/RAD FORESIGHT NAIL 5 mm x 20 cm TITANIO
217-7112-4006 CUB/RAD FORESIGHT NAIL 5 mm x 22 cm TITANIO
217-7112-4007 CUB/RAD FORESIGHT NAIL 5 mm x 24 cm TITANIO
217-7112-4008 CUB/RAD FORESIGHT NAIL 5 mm x 26 cm TITANIO
215-12-2450 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 7mm x 18cm TITANIO
215-12-2451 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 7mm x 20cm TITANIO
215-12-2452 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 7mm x 22cm TITANIO
215-12-2453 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 7mm x 24cm TITANIO
215-12-2454 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 7mm x 26cm TITANIO
215-12-2455 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 7mm x 28cm TITANIO
215-12-2456 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 7mm x 30cm TITANIO
215-12-2460 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 8mm x 18cm TITANIO
215-12-2461 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 8mm x 20cm TITANIO
215-12-2462 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 8mm x 22cm TITANIO
215-12-2463 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 8mm x 24cm TITANIO
215-12-2464 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 8mm x 26cm TITANIO
215-12-2465 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 8mm x 28cm TITANIO
215-12-2466 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 8mm x 30cm TITANIO

215-12-2470 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 9mm x 18cm TITANIO
215-12-2471 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 9mm x 20cm TITANIO
215-12-2472 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 9mm x 22cm TITANIO
215-12-2473 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 9mm x 24cm TITANIO
215-12-2474 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 9mm x 26cm TITANIO
215-12-2475 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 9mm x 28cm TITANIO
215-12-2476 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 9mm x 30cm TITANIO
111-10340-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø10 x 340mm
111-10360-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø10 x 360mm
111-10380-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø10 x 380mm
111-10400-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø10 x 400mm
111-10420-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø10 x 420mm
111-10440-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø10 x 440mm
111-11340-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø11 x 340mm
111-11360-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø11 x 360mm
111-11380-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø11 x 380mm
111-11400-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø11 x 400mm
111-11420-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø11 x 420mm
111-11440-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø11 x 440mm
111-12340-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø12 x 340mm
111-12360-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø12 x 360mm
111-12380-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø12 x 380mm
111-12400-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø12 x 400mm
111-12420-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø12 x 420mm
111-12440-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø12 x 440mm
312-09285-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø9 x 285mm
312-09300-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø9 x 300mm
312-09315-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø9 x 315mm
312-09330-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø9 x 330mm
312-09345-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø9 x 345mm
312-09360-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø9 x 360mm
312-10285-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø10 x 285mm
312-10300-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø10 x 300mm
312-10315-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø10 x 315mm
312-10330-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø10 x 330mm
312-10345-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø10 x 345mm
312-10360-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø10 x 360mm
312-11285-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø11 x 285mm
312-11300-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø11 x 300mm
312-11315-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø11 x 315mm
312-11330-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø11 x 330mm
312-11345-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø11 x 345mm
312-11360-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø11 x 360mm
CLESPMEDRX-T CLAVO ESPECIAL DE MEDIDA SOBRE RX TITANIO
215-67190-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø6,7 x 190mm
215-67205-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø6,7 x 205mm

215-67220-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø6,7 x 220mm
215-67230-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø6,7 x 230mm
215-67240-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø6,7 x 240mm
215-67250-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø6,7 x 250mm
215-67260-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø6,7 x 260mm
215-67270-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø6,7 x 270mm
215-67280-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø6,7 x 280mm
215-75190-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø7,5 x 190mm
215-75205-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø7,5 x 205mm
215-75220-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø7,5 x 220mm
215-75230-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø7,5 x 230mm
215-75240-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø7,5 x 240mm
215-75250-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø7,5 x 250mm
215-75260-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø7,5 x 260mm
215-75270-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø7,5 x 270mm
215-75280-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø7,5 x 280mm
113-11130-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 CORTO TITANIO 130°
113-360130-D-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 DER. TITANIO 130° x 360 mm
113-360130-I-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 IZQ. TITANIO 130° x 360 mm
113-380130-D-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 DER. TITANIO 130° x 380 mm
113-380130-I-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 IZQ. TITANIO 130° x 380 mm
113-400130-D-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 DER. TITANIO 130° x 400 mm
113-420130-D-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 DER. TITANIO 130° x 420 mm
113-400130-I-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 IZQ. TITANIO 130° x 400 mm
113-420130-I-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 IZQ. TITANIO 130° x 420 mm
312-09315-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø9 x 315mm
312-09285-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø9 x 285mm
312-09300-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø9 x 300mm
312-09330-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø9 x 330mm
312-09345-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø9 x 345mm
312-09360-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø9 x 360mm
312-10285-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø10 x 285mm
312-10300-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø10 x 300mm
312-10315-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø10 x 315mm
312-10330-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø10 x 330mm
312-10345-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø10 x 345mm
312-10360-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø10 x 360mm
312-11360-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø11 x 360mm
312-11345-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø11 x 345mm
312-11330-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø11 x 330mm
312-11315-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø11 x 315mm
312-11300-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø11 x 300mm
312-11285-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø11 x 285mm
113-340130-D-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 DER. TITANIO 130° x 340 mm
113-340130-I-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 IZQ. TITANIO 130° x 340 mm
312-10270-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø10 x 270mm

312-10380-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø10 x 380mm
312-10400-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø10 x 400mm
312-10420-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø10 x 420mm
312-11380-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø11 x 380mm
312-11400-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø11 x 400mm
312-12270-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø12 x 270mm
312-12285-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø12 x 285mm
312-12300-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø12 x 300mm
312-12315-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø12 x 315mm
312-12330-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø12 x 330mm
312-12345-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø12 x 345mm
312-12360-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø12 x 360mm
312-12380-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø12 x 380mm
312-12400-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø12 x 400mm
312-13270-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø13 x 270mm
312-13285-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø13 x 285mm
312-13300-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø13 x 300mm
312-13315-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø13 x 315mm
312-13330-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø13 x 330mm
312-13345-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø13 x 345mm
312-13360-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø13 x 360mm
312-13380-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø13 x 380mm
312-13400-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø13 x 400mm
312-11270-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø11 x 270mm
111-11460-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø11 x 460mm
111-12460-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø12 x 460mm
111-13340-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø13 x 340mm
111-13360-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø13 x 360mm
111-13380-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø13 x 380mm
111-13400-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø13 x 400mm
111-13420-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø13 x 420mm
111-13440-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø13 x 440mm
111-13460-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø13 x 460mm
111-10460-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø10 x 460mm
1311-15300-T CLAVO ENDOM. ELASTICO TIPO TEN Ø1.5 x 300mm TIT.
1311-20440-T CLAVO ENDOM. ELASTICO TIPO TEN Ø2.0 x 440mm TIT.
1311-25440-T CLAVO ENDOM. ELASTICO TIPO TEN Ø2.5 x 440mm TIT.
1311-30440-T CLAVO ENDOM. ELASTICO TIPO TEN Ø3.0 x 440mm TIT.
1311-35440-T CLAVO ENDOM. ELASTICO TIPO TEN Ø3.5 x 440mm TIT.
1311-40440-T CLAVO ENDOM. ELASTICO TIPO TEN Ø4.0 x 440mm TIT.
113-10320130-D-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 DER. TIT. 130° Ø10 x 320mm
113-10340130-D-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 DER. TIT. 130° Ø10 x 340mm
113-10360130-D-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 DER. TIT. 130° Ø10 x 360mm
113-10380130-D-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 DER. TIT. 130° Ø10 x 380mm
113-10400130-D-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 DER. TIT. 130° Ø10 x 400mm
113-10420130-D-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 DER. TIT. 130° Ø10 x 420mm

113-10320130-I-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 IZQ. TIT. 130° Ø10 x 320mm
113-10340130-I-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 IZQ. TIT. 130° Ø10 x 340mm
113-10360130-I-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 IZQ. TIT. 130° Ø10 x 360mm
113-10380130-I-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 IZQ. TIT. 130° Ø10 x 380mm
113-10400130-I-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 IZQ. TIT. 130° Ø10 x 400mm
113-10420130-I-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 IZQ. TIT. 130° Ø10 x 420mm

TAPON DE BLOQUEO

123-T TAPON DE BLOQUEO TROCANT. TIPO G3 TITANIO

TAPON FINAL

131-13-T TAPON FINAL FEMORAL TITANIO 13mm
131-15-T TAPON FINAL FEMORAL TITANIO 15mm
332-T TAPON FINAL TIBIAL TITANIO
235-00-T/Y TAPON FINAL HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. 0 mm
235-05-T/Y TAPON FINAL HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. 5 mm
235-10-T/Y TAPON FINAL HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. 10 mm
235-15-T/Y TAPON FINAL HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. 15 mm
133F-T TAPON FINAL TROCANTERICO TIPO G3 TITANIO
332-00-T/E TAPON FINAL TIBIAL 0mm TITANIO MULTIAXIAL
332-05-T/E TAPON FINAL TIBIAL 5mm TITANIO MULTIAXIAL
332-10-T/E TAPON FINAL TIBIAL 10mm TITANIO MULTIAXIAL
133F-TE TAPON FINAL TROCANTERICO TIPO G3 TITANIO EXT.

TAPON DE CIERRE

1311-1525-T TAPON P/CLAVO ENDOM. ELASTICO TIPO TEN Ø1.5 - Ø2.5 TIT.
1311-3040-T TAPON P/CLAVO ENDOM. ELASTICO TIPO TEN Ø3.0 - Ø4.0 TIT.

TORNILLO CEFÁLICO

773-105075-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 75 mm
773-11080-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 80 mm
773-11085-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 85 mm
773-11090-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 90 mm
773-11095-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 95 mm
773-11100-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 100 mm
773-11105-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 105 mm
773-11110-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 110 mm
773-11115-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 115 mm

TORNILLO HUMERAL

725-12-2912-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 12mm
725-12-2914-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 14mm
725-12-2916-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 16mm
725-12-2918-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 18mm
725-12-2920-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 20mm
725-12-2922-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 22mm
725-12-2924-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 24mm
725-12-2926-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 26mm
725-12-2928-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 28mm
725-12-2930-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 30mm
725-12-2932-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 32mm
725-12-2934-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 34mm
725-12-2936-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 36mm
725-12-2938-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 38mm
725-12-2940-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 40mm
725-12-2942-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 42mm
725-12-2944-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 44mm
725-12-2946-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 46mm
725-12-2948-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 48mm
725-12-2950-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 50mm
725-12-2952-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 52mm
725-12-2954-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 54mm
725-12-2956-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 56mm
725-12-2958-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 58mm
725-12-2960-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 60mm
725-03418-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 18 mm
725-03420-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 20 mm
725-03422-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 22 mm
725-03424-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 24 mm
725-03426-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 26 mm
725-03428-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 28 mm
725-03430-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 30 mm
725-03435-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 35 mm
725-03440-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 40 mm
725-03445-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 45 mm
725-03450-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 50 mm

TORNILLO TIBIA-FEMUR

721-122276-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 70 mm TITANIO
721-122277-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 75 mm TITANIO
721-122278-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 80 mm TITANIO

721-122279-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 85 mm TITANIO
721-122280-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 25 mm TITANIO
721-122281-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 30 mm TITANIO
721-122282-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 35 mm TITANIO
721-122283-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 40 mm TITANIO
721-122284-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 45 mm TITANIO
721-122285-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 50 mm TITANIO
721-122286-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 55 mm TITANIO
721-122287-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 60 mm TITANIO
721-122288-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 65 mm TITANIO
721-122289-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 90 mm TITANIO
722-05030-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 30mm
722-05035-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 35mm
722-05040-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 40mm
722-05045-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 45mm
722-05050-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 50mm
722-05055-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 55mm
722-05060-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 60mm
722-05065-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 65mm
722-05070-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 70mm
722-05075-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 75mm
722-05080-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 80mm
722-05085-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 85mm
722-05090-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 90mm
722-05095-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 95mm
722-05100-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 100mm
722-05025-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 25mm

INSTRUMENTAL ASOCIADO

CDH-I-2081 ACOPLER RAPIDO PARA AESCULAP DRIVE CONN.
CDH-I-2014 ACOPLER SYNTHES
CDH-I-7201 ALAMBRE GUIA 1,2 x 200mm
CDH-I-2018 ALAMBRE GUIA Ø2mm CON OLIVA HUMERO (0.7M)
CDH-I-2053A ALAMBRE GUIA Ø2mm SIN OLIVA HUMERO (0.7M)
CDH-I-3331 ALAMBRE GUIA DESLIZANTE DHS-DCS Ø2 x 230mm
CDH-I-2004 ALAMBRE GUIA CON OJAL Ø2 x 300mm
CDH-I-2006 ALAMBRE GUIA CON OJAL Ø2,5 x 300mm
CDH-I-2016 ALAMBRE GUIA CEFALICO ROSC. TROCANT. Ø2,5 x 400mm
CDH-I-2054 ALAMBRE GUIA Ø3mm CON OLIVA 1metro
CDH-I-2053 ALAMBRE GUIA Ø3mm SIN OLIVA 1metro
CDH-I-2039 ALESADOR CERVICAL TROCANTERICO
CDH-I-2039/U ALESADOR CERVICAL TROCANTERICO UR
CDH-I-2037 BARRA DE REGULACION TROCANTERICO
CDH-I-2036 BULON DE SUJECION CLAVO TROCANT. TIPO G #1

CDH-I-2036/1 BULON DE SUJECION CLAVO TROCANT. TIPO G #2
CDH-I-5020 CAMISA GUIA DISPOSITIVO FEMUR PROXIMAL
CDH-I-3352 CAMISA GUIA DISPOSITIVO DE HUMERO
CDH-I-2030 CAMISA GUIA INTRODUTOR DEL CEFALICO
CDH-I-5019 CAMISA GUIA DISPOSITIVO TIBIA FEMUR
CDH-I-5018/2 CAMISA PARA ALAMBRE GUIA
CDH-I-2034/1 CAMISA GUIA DISTAL DISPOSITIVO TROCANTERICO
CDH-I-5012 CANULA INTERCAMBIADORA PLASTICA
CDH-I-2019 CANULA PLASTICA
CDH-I-3351 CANULA INTERCAMBIADORA PLASTICA HUMERO
CDH-I-2023/5 CLAVO STEINMANN Ø5.0 x 245mm
CDH-I-6208 CURETA INTERSOMATICA 8mm
CDH-I-6209 CURETA INTERSOMATICA 9mm
CDH-I-6210 CURETA INTERSOMATICA 10mm
CDH-I-6211 CURETA INTERSOMATICA 11mm
CDH-I-6212 CURETA INTERSOMATICA 12mm
CDH-I-6213 CURETA INTERSOMATICA 13mm
CDH-I-6214 CURETA INTERSOMATICA 14mm
CDH-I-6215 CURETA INTERSOMATICA 15mm
CDH-I-6216 CURETA INTERSOMATICA 16mm
CDH-I-5027 ATORNILLADOR EN T - 5.0mm (FEMUR)
CDH-I-5028 ATORNILLADOR EN T - 3.5mm (TIBIA)
CDH-I-7009 ATORNILLADOR HEXAG. P/TORN. 3,5 (HEX.2,5)
CDH-I-2075 ATORNILLADOR HEXAG. P/TORN. 4,5 (HEX.3,5)
CDH-I-2077 ATORNILLADOR HEXAGONAL CORTO
CDH-I-2076 ATORNILLADOR HEXAGONAL FEMORAL CANULADO
CDH-I-1005 ATORNILLADOR HEXAGONAL CANULADO LC TIT.
CDH-I-2042 ATORNILLADOR CARD. HEX. MAC. P/BLOQUEO TROCANTERICO
CDH-I-2029 ATORNILLADOR EN T P/TORNILLOS DISTALES HEX. 5,0 mm
CDH-I-7012 ATORNILLADOR PUNTA CUAD. P/TORN. VAST. EXPANSIVO(
CDH-I-6002 ATORNILLADOR POLIAXIAL
CDH-I-2041 DISPOSITIVO DE PUNTERIA 125°/135° TROCANTERICO
CDH-I-2040 DISPOSITIVO DE PUNTERIA 130° TROCANTERICO
CDH-I-3348 DISPOSITIVO DE PUNTERIA HUMERO LARGO
CDH-I-3349 DISPOSITIVO DE PUNTERIA HUMERO CORTO
CDH-I-5036 DISPOSITIVO DE PUNTERIA SUPERIOR FEMUR
CDH-I-2020H DISPOSITIVO DE PUNTERIA SUPERIOR FEMUR HMC
CDH-I-5035 DISPOSITIVO DE PUNTERIA TIBIA
CDH-I-5040 DISPOSITIVO PUNTERIA FEMUR ANTEROGRADO
CDH-I-2022 DISPOSITIVO RADIOLUCIDO PUNTERIA INF. TROCANTERICO
CDH-I-5033 DISPOSITIVO RADIOLUCIDO PUNTERIA INF. FEMUR
CDH-I-5034 DISPOSITIVO RADIOLUCIDO PUNTERIA INF. TIBIA
CDH-I-6201 DISPOSITIVO SUJECIÓN CUBO TLIF
CDH-I-6301 DISPOSITIVO SUJECION CUBO LUMBAR
CDH-I-3344 DIVULSOR PARTES BLANDAS HUMERO
CDH-I-6006 EMPUJADOR DE BARRA

CDH-I-3345 EXTREMO SUJECION CON CHAVETERO DISP. HUMERO
CDH-I-3000 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 8,0 mm HUMERO
CDH-I-5039/8 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 8,0mm x 480mm
CDH-I-5039/8.5 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 8.5mm x 480mm
CDH-I-3001 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 9,0 mm HUMERO
CDH-I-5039/9 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 9,0mm x 480mm
CDH-I-5039/9.5 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 9.5mm x 480mm
CDH-I-5039/10 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 10mm x 480mm
CDH-I-5039/10.5 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 10.5mm x 480mm
CDH-I-5039/11 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 11mm x 480mm
CDH-I-5039/11.5 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 11.5mm x 480mm
CDH-I-5039/12 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 12mm x 480mm
CDH-I-5039/12.5 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 12.5mm x 480mm
CDH-I-5039/13 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 13mm x 480mm
CDH-I-5039/13.5 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 13.5mm x 480mm
CDH-I-5039/14 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 14mm x 480mm
CDH-I-5039/14,5 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 14,5mm x 480mm
CDH-I-5039/15 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 15mm x 480mm
CDH-I-5039/16 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 16mm x 480mm
CDH-I-5039/17 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 17mm x 480mm
CDH-I-5039/18 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 18mm x 480mm
CDH-I-2213/01 MACHO CORTICAL EN T Ø 4.5mm
CDH-I-7013 GRIFA DOBLADORA PLACAS 3,5
CDH-I-2211 GUIA ANGULADA 135°
CDH-I-2201 GUIA ANGULADA 95°
CDH-I-7018/20B GUIA BLOQUEADA 1/8" - Ø2,0 x 50mm
CDH-I-7035/3505B GUIA BLOQUEADA 3,5 - Ø3,5 x 50mm
CDH-I-7035/3510B GUIA BLOQUEADA 3,5 - Ø3,5 x 100mm
CDH-I-7045/3510B GUIA BLOQUEADA 4,5 - Ø3,5 x 100mm
CDH-I-7045/4710B GUIA BLOQUEADA 4,5 - Ø4,7 x 100mm
CDH-I-1013 GUIA CON OLIVA SYNTHES
CDH-I-7206 GUIA DE ALAMBRE
CDH-I-7005/25 GUIA DE MECHA DIAM 2,5mm
CDH-I-2096 GUIA DE MECHA DIAM 3,5mm
CDH-I-2097 GUIA DE MECHA DIAM 5,0mm
CDH-I-1008 GUIA DE MECHA DIAM 8,0mm
CDH-I-1009 GUIA DE MECHA DIAM 9,0mm
CDH-I-1010 GUIA DE MECHA DIAM 10,0mm
CDH-I-1011 GUIA DE MECHA DIAM 11,0mm
CDH-I-7014 GUIA DE MECHA NEUTRO EXCENTRICO 3,5 mm
CDH-I-2074 GUIA DE MECHA NEUTRO EXCENTRICO 4,5 mm
CDH-I-6015 LLAVE DE CONTRATORQUE
CDH-I-3336 GUIA DE LLAVE T DHS-DCS
CDH-I-7208 GUIA DE MACHO P/ TORNILLOS CANULADOS
CDH-I-3333 GUIA DE MACHO DHS-DCS
CDH-I-3334 GUIA DE PLACA DHS-DCS /A

CDH-I-5043 GUIA LATERAL P/ RETROGRADO /T
CDH-I-1006 GUIA DE LIGAMENTO CRUZADO
CDH-I-7204 GUIA MULTIPLE P/ TORNILLOS CANULADOS
CDH-I-3343 GUIA RECTA SUJECION DISP. HUMERO
CDH-I-1014 GUIA SIN OLIVA SYNTHES
CDH-I-5016 HAND DRILL CANULADO
CDH-I-2209 IMPACTOR DE PLACA
CDH-I-5031 IMPACTOR SIMPLE
CDH-I-4004-6 IMPACTOR TIPO DIAPASON
CDH-I-3353 INTRACANULA HUMERO Ø 4,0 mm
CDH-I-5018/3.5 INTRACANULA TIBIA FEMUR Ø3.5 mm
CDH-I-5018/4 INTRACANULA TIBIA FEMUR Ø4,0 mm
CDH-I-5018/4.5 INTRACANULA TIBIA FEMUR Ø4.5 mm
CDH-I-5018/5 INTRACANULA TIBIA FEMUR Ø5,0 mm
CDH-I-2035/1 INTRACANULA TROCANTERICO Ø 5,0 mm
CDH-I-2027 INTRODUTOR DEL CEFALICO
CDH-I-2027/U INTRODUTOR DEL CEFALICO UR
CDH-I-5050 LIMITADOR DE TORQUE
CDH-I-6000 LLAVE ACOPLA UNIVERSAL PARA HUDSON DRIVE
CDH-I-2038 LLAVE HEXAGONAL DE 12mm EN T CARDANICA
CDH-I-3346/22 LLAVE DE BOCA de 22mm
CDH-I-3346/95 LLAVE DE BOCA de 9,5mm
CDH-I-3340 LLAVE DE BOCA DE 12mm
CDH-I-5014 LLAVE DE BOCA DE 14mm - 17mm
CDH-I-3346 LLAVE DE BOCA de 9,5mm - 25,5mm
CDH-I-3337 LLAVE EN T DHS-DCS /A
CDH-I-6001 ATORNILLADOR MONOAXIAL
CDH-I-5013 LLAVE HEXAGONAL DE 17mm EN T CARDANICA
CDH-I-6005 LLAVE POSICIONADORA
CDH-I-6004 ATORNILLADOR CROSS-LINK
CDH-I-6009 ATORNILLADOR BLOQUEADOR TORN. MONO/POLIAXIAL
CDH-I-7205 MACHO CANULADO P/ TORNILLOS CANULADOS
CDH-I-7007 MACHO CORTICAL EN T Ø 3,5mm
CDH-I-2206 MACHO DESLIZANTE DHS-DCS
CDH-I-2213/03 MACHO ESPONJOSO EN T Ø 6,5 mm
CDH-I-5044 MANGO DISPOSITIVO RETROGRADO
CDH-I-2067 MARTILLO DESLIZANTE TROCANTERICO
CDH-I-2080 MARTILLO DESLIZANTE HUMERAL
CDH-I-5030 MARTILLO DIAPASON TIBIA / FEMUR
CDH-I-7015/35 MECHA DIAM. 3,5 x 200mm
CDH-I-7015/45 MECHA DIAM. 4,5 x 200mm
CDH-I-7209 MECHA INICIAL CANULADA P/ TORNILLOS CANULADOS
CDH-I-2217/35 MECHA DIAM. 3,5 x 150mm
CDH-I-1012 MECHA DIAM. 2,0 x 150mm
CDH-I-2217/50 MECHA DIAM. 5,0 x 150mm
CDH-I-7020/20 MECHA DIAM. 2,0 x 110mm

CDH-I-7020/25 MECHA DIAM. 2,5 x 110mm
CDH-I-7020/35 MECHA DIAM. 3,5 x 110mm
CDH-I-2010 MECHA CANULADA LIG. CRUZADO Ø5 x 230mm
CDH-I-1001 MECHA CANULADA LIG. CRUZADO Ø8 x 175mm
CDH-I-1002 MECHA CANULADA LIG. CRUZADO Ø9 x 175mm
CDH-I-1003 MECHA CANULADA LIG. CRUZADO Ø10 x 175mm
CDH-I-1004 MECHA CANULADA LIG. CRUZADO Ø11 x 175mm
CDH-I-2208/02 FRESA DCS 95°
CDH-I-3360 MECHA DIAM. 4.0 x 200mm
CDH-I-2208/01 FRESA DHS 135°
CDH-I-2073 MECHA OVAL INICIADORA TROCANTERICO
CDH-I-5017/3.0 MECHA DIAM. 3.0 x 300mm
CDH-I-5017/3.5 MECHA DIAM. 3,5 x 300mm
CDH-I-5017/4 MECHA DIAM. 4,0 x 300mm
CDH-I-5017/4.5 MECHA DIAM. 4,5 x 300mm
CDH-I-5017/5 MECHA DIAM. 5,0 x 300mm
CDH-I-5042/35 MECHA DIAM. 3,5 x 150mm
CDH-I-5042/40 MECHA DIAM. 4,0 x 150mm
CDH-I-5042/45 MECHA DIAM. 4,5 x 150mm
CDH-I-5042/50 MECHA DIAM. 5,0 x 150mm
CDH-I-7203 MECHA Ø7 x 158mm P/ TORNILLOS CANULADOS
CDH-I-2028 MECHA PARA TORNILLOS DISTALES
CDH-I-7207 MEDIDOR TORNILLOS CANULADOS
CDH-I-7019 MEDIDOR TORNILLOS CAJA PL.BLOQ.4,5
CDH-I-1007 MEDIDOR DE INJERTOS
CDH-I-3332 MEDIDOR TORNILLOS DESLIZANTES CAJA DHS-DCS
CDH-I-5023 MEDIDOR TORNILLOS CAJA TIBIA/FEMUR #1
CDH-I-5024 MEDIDOR TORNILLOS CAJA TIBIA/FEMUR #2
CDH-I-2086 MEDIDOR TORNILLOS CAJA DHS/DCS
CDH-I-2024 MEDIDOR TORN. CEFALICOS CAJA TROCANT.
CDH-I-7006 MEDIDOR TORNILLOS CAJA PL. VOLAR / PL.BLOQ. 3,5
CDH-I-3347 MEDIDOR TORNILLOS CAJA HUMERO
CDH-I-7011 MEDIDOR TORNILLOS CAJA PLACA VOLAR
CDH-I-2069 MEDIDOR TORNILLOS DISTALES CAJA TROCANTERICO
CDH-I-6020 PALANCA BAJA BARRA
CDH-I-6017 PALPADOR DE PEDICULO RECTO
CDH-I-6016 PALPADOR MEDIDOR DE STEFFE
CDH-I-6016/U PALPADOR MEDIDOR DE STEFFE UR
CDH-I-5022 DIVULSOR PARTES BLANDAS FEMUR PROXIMAL
CDH-I-5021 DIVULSOR PARTES BLANDAS TIBIA FEMUR
CDH-I-2051/1 PERNO DE INSERCIÓN/IMPACTACIÓN
CDH-I-5038 BULON DE SUJECION CLAVO FEMUR
CDH-I-2042/2 BULON DE SUJECION CLAVO RETROGRADO
CDH-I-5037 BULON DE SUJECION CLAVO TIBIA
CDH-I-3341 BULON DE SUJECION CLAVO HUMERO
CDH-I-2212/1 BULON DE SUJECION DEL DESLIZANTE

CDH-I-3342 PERNO EXTRACTOR CLAVO HUMERAL
CDH-I-5032 PERNO EXTRACTOR CLAVO TIB-FEM-RET P/ DIAP.
CDH-I-5041 BULON DE SUJECION DE FEMUR LARGO
CDH-I-6011 PINZA DISTRACCION PEDICULARES
CDH-I-6014 PINZA TRASBALADORA PARA BARRA Ø6mm
CDH-I-5026 PLANTILLA MEDIDORA DE DIAMETROS
CDH-I-5010 PROTECTOR DE PARTES BLANDAS
CDH-I-2021 PUNTA CUADRADA
CDH-I-5015 PUNTA CUADRADA INICIADORA
CDH-I-2025 PUNTA CUADRADA INICIADORA TORNILLO DISTAL
CDH-I-2032 PUNTA CUADRADA INICIADORA CEFALICO TROCAN.
CDH-I-6019 PUNTA INICIADORA PEDICULO CON TOPE
CDH-I-6018 PUNTA INICIADORA PEDICULO SIN TOPE
CDH-I-5025 REGLA MEDICION LONG. CLAVO TIBIA / FEMUR
CDH-I-6003 ROTADOR DE BARRA
CDH-I-3335 SUJETADOR DE GUIA DE PLACA /A
CDH-I-3338 SUJETADOR DE DESLIZANTE CANULADO /A
CDH-I-3358 TOMA DESLIZANTE
CDH-I-2031 TROCAR DEL CEFALICO
CDH-I-2033/1 DIVULSOR PARTES BLANDAS TROCANTERICO
CDH-I-3350 TUERCA SUJECIÓN DISPOSITIVO DE HUMERO
CDH-I-3361 REGLA MEDICIÓN LONG. CLAVO HUMERO
CDH-I-2036/U BULON DE SUJECION CLAVO TROCANTERICO #1 UR
CDH-I-5027/C ATORNILLADOR EN T CANULADO - 5.0 (FEMUR)
CDH-I-5039/8-U FRESA FLEXIBLE ACOUPLE SYNTHES DIAMETRO 8mm
CDH-I-5039/9-U FRESA FLEXIBLE ACOUPLE SYNTHES DIAMETRO 9mm
CDH-I-5039/10-U FRESA FLEXIBLE ACOUPLE SYNTHES DIAMETRO 10mm
CDH-I-5039/11-U FRESA FLEXIBLE ACOUPLE SYNTHES DIAMETRO 11mm
CDH-I-5039/12-U FRESA FLEXIBLE ACOUPLE SYNTHES DIAMETRO 12mm
CDH-I-5039/13-U FRESA FLEXIBLE ACOUPLE SYNTHES DIAMETRO 13mm
CDH-I-5039/14-U FRESA FLEXIBLE ACOUPLE SYNTHES DIAMETRO 14mm
CDH-I-5039/15-U FRESA FLEXIBLE ACOUPLE SYNTHES DIAMETRO 15mm
CDH-I-5039/16-U FRESA FLEXIBLE ACOUPLE SYNTHES DIAMETRO 16mm
CDH-I-5039/17-U FRESA FLEXIBLE ACOUPLE SYNTHES DIAMETRO 17mm
CDH-I-5039/18-U FRESA FLEXIBLE ACOUPLE SYNTHES DIAMETRO 18mm
CDH-I-5016/U HAND DRILL CANULADO UR
CDH-I-5045 REGLA MEDICIÓN LONG. CLAVO RETROGRADO
CDH-I-5029 MARTILLO DESLIZANTE TIBIA-FEMUR
CDH-I-6017/U PALPADOR DE PEDICULO RECTO UR
CDH-I-3000/U FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 8 mm HUMERO UR
CDH-I-3001/U FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 9 mm HUMERO UR
CDH-I-7010/25 MECHA DIAM, 2,5 x 155mm
CDH-I-7010/35 MECHA DIAM. 3,5 x 155mm
CDH-I-2023/35 CLAVO STEINMANN Ø3.5 x 245mm
CDH-I-7101 ATORNILLADOR EN T CALCANEEO STOP
CDH-I-7102 MECHA CALCANEEO STOP Ø 4mm

CDH-I-5046 PERNO IMPACTOR TIBIA
CDH-I-3334/T GUIA DE PLACA DHS-DCS /T
CDH-I-3335/T SUJETADOR DE GUIA DE PLACA /T
CDH-I-6916 MEDIDOR GRADUADO
CDH-I-3002 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 8,5 mm HUMERO
CDH-I-3003 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 9,5 mm HUMERO
CDH-I-3004 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 10 mm HUMERO
CDH-I-3002/U FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 8,5 mm HUMERO UR
CDH-I-3003/U FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 9,5 mm HUMERO UR
CDH-I-3004/U FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 10 mm HUMERO UR
CDH-I-3338/T SUJETADOR DE DESLIZANTE CANULADO /T
CDH-I-6022/U PALPADOR DE PEDICULO ANGULADO UR
CDH-I-1211 PROBADOR CUÑA
CDH-I-1213 GUIA DE CORTE
CDH-I-1215 IMPACTOR DE PLACA P/ OSTEOTOMIA
CDH-I-1214 MARTILLO 250 gr.
CDH-I-1216 GRIFA DOBLADORA PLACAS DE OSTEOTOMIA
CDH-I-7015/50 MECHA DIAM. 5,0 x 200mm
CDH-I-6220/R RASPA DERECHA
CDH-I-6220/L RASPA IZQUIERDA
CDH-I-6221/7 ESCOPLA 7mm
CDH-I-6221/10 ESCOPLA 10mm
CDH-I-6226/R CURETA DE VOLKMAN DERECHA
CDH-I-6226/L CURETA DE VOLKMAN IZQUIERDA
CDH-I-6226/T CURETA DE VOLKMAN INCLINADA
CDH-I-6227/R CURETA RECAMIER N°1 - DERECHA
CDH-I-6227/L CURETA RECAMIER N°1 - IZQUIERDA
CDH-I-6405 CURETA DOBLE CUBO CERVICAL
CDH-I-6413/9 PROBADOR CUBO CERVICAL 13 x 9mm
CDH-I-1020 ATORNILLADOR ESTRIADO CANULADO LC PEEK
CDH-I-6022 PALPADOR DE PEDICULO ANGULADO
CDH-I-11-5059 ATORNILLADOR S & N C/ ACOPLA HUDSON HEX. 4,0mm
CDH-I-11-2096 ATORNILLADOR S & N C/ ACOPLA HUDSON HEX. 3,5mm
CDH-I-3342/N PERNO EXTRACTOR CLAVO HUMERAL S & N
CDH-I-71170036 ATORNILLADOR S & N C/ ACOPLA HUDSON HEX. 1,5mm
CDH-I-11-5126 PERNO EXTRACTOR HUMERAL S & N
CDH-I-71173418 MECHA CON ACOPLA OMNES Ø2,7 x 292mm
CDH-I-71173502 MECHA CON ACOPLA OMNES Ø2,7 x 155mm
CDH-I-2036/A BULON DE SUJECION CLAVO TROCANT. BINAIL #1
CDH-I-2036/A-1 BULON DE SUJECION CLAVO TROCANT. BINAIL #2
CDH-I-1206/5 INTRACANULA FEMUR PROXIMAL Ø 5,0 mm
CDH-I-1206/35 INTRACANULA FEMUR PROXIMAL Ø 3,5 mm
CDH-I-1205 DISPOSITIVO GUIA PLACA FEMUR PROXIMAL
CDH-I-1019 MEDIDOR TORNILLOS FEMUR PROXIMAL
CDH-I-5039FF10 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 10,0mm x 480mm
CDH-I-5039FF10,5 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 10,5mm x 480mm

CDH-I-5039FF11 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 11,0mm x 480mm
CDH-I-5039FF11,5 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 11,5mm x 480mm
CDH-I-5039FF12 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 12,0mm x 480mm
CDH-I-5039FF12,5 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 12,5mm x 480mm
CDH-I-5039FF13 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 13,0mm x 480mm
CDH-I-5039FF13,5 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 13,5mm x 480mm
CDH-I-5039FF14 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 14,0mm x 480mm
CDH-I-5039FF14,5 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 14,5mm x 480mm
CDH-I-3005 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 7 mm HUMERO
I-6009/U/13 CUERPO P/ATORN. EN T BLOQ. TORN. MONO/POLIAXIAL
CDH-I-9135/1XX CUERPO ATOR. C/ACOPLE HUDSON HEX. 3,5mm P/TORQ.3,5Nm
CDH-I-9125/1XX CUERPO ATOR. C/ACOPLE HUDSON HEX. 2,5mm P/TORQ.1,5Nm
CDH-I-4481-L PLANTILLA PLACA HUMERO PROXIMAL
CDH-I-4482-L CAMISA P/ PLANTILLA PLACA HUMERO PROXIMAL
CDH-I-4483-L CANULA P/ PLANTILLA PLACA HUMERO PROXIMAL
CDH-I-4484-L INTRACANULA P/ PLANTILLA PLACA HUMERO PROXIMAL
I-4481-L-1/4 CUERPO P/ PLANTILLA PLACA HUM. PROX.
I-4481-L-2/4 TORNILLO P/ PLANTILLA PLACA HUM. PROX.
I-4481-L-3/4 PERNO P/ PLANTILLA PLACA HUM. PROX.
I-4481-L-4/4 PIN P/ PLANTILLA PLACA HUM. PROX.
CDH-I-3006 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 7,5 mm HUMERO
CDH-I-7015/32 MECHA DIAM. 3,2 x 200mm
CDH-I-3400 DISPOSITIVO ALINEACION FRACTURA HUMERO
CDH-I-6315 CURETA RECAMIER N°1
CDH-I-7021 MEDIDOR TORNILLOS CAJA PLACA HUMERO PROXIMAL
CDH-I-5037/N BULON DE SUJECION CLAVO TIBIA S & N
CDH-I-11-2025 DISPOSITIVO DE PUNTERIA TIBIAL S & N
CDH-I-3337/T LLAVE EN T DHS-DCS /T
CDH-I-16026 LLAVE DINAMOMETRICA 1-12 Nm
CDH-I-71173504 MECHA CON ACOUPLE OMNES Ø3,5 x 155mm
CDH-I-7010/27/AC MECHA CON ACOUPLE Ø2,7 x 155mm
CDH-I-7010/35/AC MECHA CON ACOUPLE Ø3,5 x 155mm
CDH-I-3337/C LLAVE EN T DHS-DCS /C
CDH-I-5039FF15 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 15,0 mm x 480mm
727-35000-L ESPACIADOR LCP TORN. CORT. BLOQ. Ø3,5 mm
727-45000-L ESPACIADOR LCP TORN. CORT. BLOQ. Ø4,5 mm
CDH-I-5012-T CANULA INTERCAMBIADORA PLASTICA C/ MARCADOR DE Ti
CDH-I-5047 DISPOSITIVO PUNTERIA FEMUR ANTEROGRADO
CDH-I-5048 BULON P/DISPOSITIVO PUNTERIA FEMUR ANTEROGRADO
CDH-I-1015 MECHA AGUJA PASA TENDON / CLC DE DIAM. 2.5mm
CDH-I-1016 TENOTOMO ABIERTO Ø7mm
CDH-I-31001 DISPOSITIVO DE PUNTERIA HUMERO TIPO UNIV.
CDH-I-31002 MARTILLO DIAPASON HUMERAL TIPO UNIV.
CDH-I-31003 PERNO EXTRACTOR CLAVO HUMERAL P/ DIAP.
CDH-I-31004 BULON DE SUJECION CLAVO HUMERO TIPO UNIV.
CDH-I-31005 PERNO EXTRACTOR CLAVO HUMERAL TIPO UNIV.

CDH-I-31006 FRESA PROYECTIL DE ANCLAJE RAPIDO
CDH-I-31007 FRESA CONICA DE ANCLAJE RAPIDO Ø8,5 x 80mm
CDH-I-31008 FRESA CONICA DE ANCLAJE RAPIDO Ø8,5 x 110mm
CDH-I-31009 REGLA MEDICION LONG. CLAVO HUMERO TIPO UNIV.
CDH-I-31010 PUNTA CUADRADA RECTA CON MANGO EN T
CDH-I-31011 LLAVE DE BOCA 11mm
CDH-I-31012 INTRACANULA HUMERO Ø2,7mm
CDH-I-31013 MECHA DIAM. 2,7 x 100mm
CDH-I-31014 MECHA DIAM. 2,7 x 210mm
CDH-I-0182.11014 ACOPLERAPIDO PARA PLACAS CERVICALES PCA (C)
CDH-I-0182.11020 ADAPTADOR P/ ACOPLERAPIDO PCA (C)
CDH-I-A20.101322 ATORN. P/TORN. POLIAX. P/MANGO AC.RAP.DIR.COL.FUT.BP
CDH-I-5049 BULON DE SUJECION G3
CDH-I-2026 INTRODUTOR DEL CEFALICO G3
CDH-I-2043 ATORNILLADOR CARD. HEX. HEM. P/BLOQ. TROCANTERICO G3
CDH-I-18060 ACOPLERAPIDO PORTA CAPTURADOR TORNILLOS P/ VASTAGO Ø5,5mm
CDH-I-18061 ACOPLERAPIDO PORTA CAPTURADOR TORNILLOS P/ VASTAGO Ø8,0mm
CDH-I-18062 ACOPLERAPIDO PORTA CAPTURADOR TORNILLOS P/ VASTAGO Ø4,5mm
CDH-I-2016-1 ALAMBRE GUIA CEFALICO ROSC. TROCANT. Ø3,0 x 400mm
CDH-I-2208/01/U FRESA DHS 135° c/acople Hex. Synthes
CDH-I-3007/U FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 11 mm HUMERO UR
CDH-I-3007 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 11 mm HUMERO
CDH-I-7022-D GRIFA DOBLADORA PLACAS 4,5 DERECHA.
CDH-I-7022-I GRIFA DOBLADORA PLACAS 4,5 IZQUIERDA.
CDH-I-2055 ALAMBRE GUIA Ø2,5mm SIN OLIVA 1metro
CDH-I-2053/U ALAMBRE GUIA Ø3mm SIN OLIVA 1metro UR
CDH-I-2054/U ALAMBRE GUIA Ø3mm CON OLIVA 1metro UR
CDH-I-5012-RO CANULA INTERCAMBIAD. PLASTICA RO
CDH-I-3351-RO CANULA INTERCAMBIAD. PLASTICA HUMERO RO
CDH-I-7009/1 ATORNILLADOR HEXAG. P/TORN. 3,5 (HEX.2,5) x 150mm
CDH-I-3338/C SUJETADOR DE DESLIZANTE CANULADO /C
CDH-I-3334/C GUIA DE PLACA DHS-DCS /C
CDH-I-3335/C SUJETADOR DE GUIA DE PLACA /C
CDH-I-2074-1 GUIA DE MECHA NEUTRO EXCENTRICO 4,5 mm (C)
CDH-I-5040-1 DISPOSITIVO PUNTERIA FEMUR RETROGRADO
CDH-I-5043-1 GUIA LATERAL P/ RETROGRADO
CDH-I-5041-1 BULON DE SUJECION FEMUR RETROGRADO
CDH-I-7009/S ATORNILLADOR HEXAG. P/TORN. 3,5 (HEX.2,5) SILICONA
CDH-I-2075/S ATORNILLADOR HEXAG. P/TORN. 4,5 (HEX.3,5) SILICONA
CDH-I-2078 ATORNILLADOR EN T MULTID. G3 (HEX. 8.0)
CDH-I-1020/S ATORNILLADOR ESTRIADO CANULADO LC PEEK SILICONA
CDH-I-1005/S ATORNILLADOR HEXAGONAL CANULADO LC TIT. SILICONA
CDH-I-2040-FC DISPOSITIVO PUNT. 130° TROCANT. TIPO G FC
CDH-I-2041-FC DISPOSIT. PUNT. 125°/135° TROCANT. TIPO G FC
CDH-I-5049-FC BULON SUJECION CLAVO TROCANT. TIPO G FC
CDH-I-10210 MANGO EN T EXTRACTOR UNIVERSAL P/ CLAVOS

CDH-I-6505 VALVA SEPARADORA DE RAIZ PLANA
CDH-I-6506 VALVA SEPARADORA DE RAIZ ACANALADA
CDH-I-1218 GRIFA DOBLADORA PLACAS CLAVICULA
CDH-I-2208/02/U FRESA DCS 95° c/acople Hex. Synthes
CDH-I-35000-R PROTECTOR DE ROSCA Ø3,5 mm TIT.
CDH-I-6315/S CURETA RECAMIER N°1 SILICONA
CDH-I-6314/S CURETA POSTERIOR LUMBAR N° 1 SILICONA
CDH-I-6421 MANGO ATORNILLADOR ACOPLA HUD.
CDH-I-6431 MECHA C/TOPE Y AH Ø2,5mm PROF.12mm CCB
CDH-I-6432 MECHA C/TOPE Y AH Ø2,5mm PROF.14mm CCB
CDH-I-6433 MECHA C/TOPE Y AH Ø2,5mm PROF.16mm CCB
CDH-I-6434 MECHA C/TOPE Y AH Ø2,5mm PROF.18mm CCB
CDH-I-6435 ATORNILLADOR HEXAG. AH CCB (HEX. 2,0mm)
CDH-I-6436 ATORNILLADOR CARDANICO AH HEX. MAC. 2,0mm CCB
CDH-I-2208/01-1U FRESA DHS 135° (C) c/acople Hex. Synthes
CDH-I-2208/02-1U FRESA DCS 95° (C) c/acople Hex. Synthes
I-6436-3/3 UNION P/ATORNILLADOR CARDANICO AH HEX. MAC. 2,0mm CCB
I-6436-1/3 CUERPO P/ATORNILLADOR CARDANICO AH HEX. MAC. 2,0mm CCB
I-6436-2/3 PUNTA P/ATORNILLADOR CARDANICO AH HEX. MAC. 2,0mm CCB
I-6422 PUNTA P/PROBADOR CCB 13 x 5mm
I-6423 PUNTA P/PROBADOR CCB 13 x 6mm
I-6424 PUNTA P/PROBADOR CCB 13 x 7mm
I-6425 PUNTA P/PROBADOR CCB 13 x 8mm
I-6426 PUNTA P/PROBADOR CCB 15 x 5mm
I-6427 PUNTA P/PROBADOR CCB 15 x 6mm
I-6428 PUNTA P/PROBADOR CCB 15 x 7mm
I-6429 PUNTA P/PROBADOR CCB 15 x 8mm
CDH-I-2036/1-FC BULON EXTRACCION CLAVO TROCANT. TIPO G FC
CDH-I-2081-1 ACOPLA RAPIDO AT DRIVE CONN. (C)
CDH-I-2018/U ALAMBRE GUIA Ø2mm CON OLIVA HUMERO (0.7M) UR
CDH-I-1007/1 MEDIDOR DE INJERTOS
CDH-I-87.03110/U MECHA CANULADA CEFALICA G3 C/TOPE UR (C)
I-7035/3501B GUIA BLOQUEADA 3,5 - Ø3,5 x 10mm
I-7035/3501B-T GUIA BLOQUEADA 3,5 - Ø3,5 x 10mm TIT.
I-7025/2005B-T GUIA BLOQUEADA RAD.DIST./CLAV. 2,5 - Ø2,0 x 5mm TIT.
CDH-I-2075/1 ATORNILLADOR P/GUIA ROSCADA 3,5mm (HEX.3,5)
CDH-I-1025 MECHA CANULADA LIG. CRUZADO Ø12 x 175mm
CDH-I-EP17501-70 ALAMBRE EXTR. P/FRAGM. DISTAL Ø3mm P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN.
CDH-I-EP17501-71 ALAMBRE EXTR. P/FRAGM. DISTAL Ø4mm P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN.
I-2081-1/14 VASTAGO ACOPLA P/ACOPLO RAPIDO AT DRIVE CONN. (C)
I-2081-1/24 CAMISA P/ACOPLO RAPIDO AT DRIVE CONN. (C)
I-2081-1/34 RESORTE P/ACOPLO RAPIDO AT DRIVE CONN. (C)
I-2081-1/44 ARO SEGUER P/ACOPLO RAPIDO AT DRIVE CONN. (C)
CDH-I-45000-R PROTECTOR DE ROSCA Ø4,5 mm TIT.
CDH-I-1017 GUIA DE MECHA DIAM 7,0mm
CDH-I-45PT PROTECTOR DE ROSCA Ø4,5mm

CDH-I-2031-G3 TROCAR DEL CEFALICO CLAVO TROCANT. G3
CDH-I-2037-G3 BARRA DE REGULACION CLAVO TROCANT. TIPO G3
CDH-I-2036/1-G3 BULON EXTRACCION CLAVO TROCANT. TIPO G3
CDH-I-2032-G3 PUNTA CUAD. INICIADORA CEFALICA CLAVO TROCANT. G3
CDH-I-2025-G3 PUNTA CUAD. INICIADORA TORN. DISTAL CLAVO TROCANT. G3
CDH-I-2022-G3 DISPOSITIVO RADIOLUCIDO PUNTERIA INF. TROCANT. G3
CDH-I-2030-G3 CAMISA GUIA INTROD. DEL CEF. CLAVO TROCANT. G3
CDH-I-2040-G3 DISPOSITIVO PUNT. 130° TROCANT. G3
CDH-I-5049-G3 BULON SUJECION CLAVO TROCANT. G3
CDH-I-2024-G3 MEDIDOR TORN. CEFALICOS CAJA TROCANT. G3
CDH-I-2069-G3 MEDIDOR TORNILLOS DISTALES CAJA TROCANT. G3
CDH-I-2042-G3 ATORNILLADOR CARD. HEX. MAC. P/BLOQUEO TROCANT. G3
CDH-I-87.02030 ACOPLA DESLIZANTE G3
CDH-I-87.02040 MANGO IMPACTOR P/ACOPLE DESLIZANTE G3
CDH-I-87.010020 GUIA DE ALAMBRE CEFALICO G3
CDH-I-87.010010 PROTECTOR DE PARTES BLANDAS P/FRESADO PROXIMAL
CDH-I-87.03080 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD CEFALICO G3
CDH-I-87.01001 REGLA MEDICION LONG. CLAVO TROCANT. TIPO G3
CDH-I-87.02050 MARTILLO TROCANT. TIPO G3
CDH-I-87.06020 GUIA ANGULADA G3
CDH-I-81.12001 ALAMBRE GUIA Ø2,5mm CON OLIVA 1metro
CDH-I-87.03110 MECHA CANULADA CEFALICA G3 C/TOPE
CDH-I-5015-2 PUNTA CUADRADA INICIADORA CANULADA RECTA
CDH-I-81.010032 PUNTA CUADRADA INICIADORA CANULADA CURVA
CDH-I-81.12050 EMPUJADOR ALAMBRE GUIA ROSCADO TROCANT.
CDH-I-16075-1 ESCOPLA CURVO PARA TROCLEA #6 -8
CDH-I-81.06011 GRIFA DOBLADORA PLACAS 4,5 IZQUIERDA
CDH-I-81.06012 GRIFA DOBLADORA PLACAS 4,5 DERECHA
CDH-I-6087 MECHA C/TOPE Ø2.7 P/ARPON PEEK Ø3.0 POR IMPACTO
CDH-I-7545-13 ATORNILLADOR HEX. P/TORN. CAN 4,0 (HEX. 2,5)
CDH-I-3331-U ALAMBRE GUIA DESLIZANTE DHS-DCS Ø2 x 225mm UR ROSCADO
CDH-I-9724-12 LLAVE ALLEN HEX. 2.5mm
CDH-I-16001-1 CALISUAR Ø8 x 410mm
CDH-I-87.07030 IMPACTOR ROSCADO G3
CDH-I-87.02070 LLAVE DE BOCA Y ESTRIADA 11mm
CDH-I-87.07020 MARTILLO DIAPASON G3
CDH-I-35PT PROTECTOR DE ROSCA Ø3,5mm
CDH-I-1023 GUIA DE MECHA FEMORAL LC DE PORTAL MEDIAL Ø7,0mm
CDH-I-1022 GUIA DE MECHA FEMORAL LC DE PORTAL MEDIAL Ø6,0mm
CDH-I-7008 DAVIER VERBRUGGE 190 mm
CDH-I-7017 DAVIER VERBRUGGE 260 mm
CDH-I-7005 PALANCA HOHMANN 8 x 22 mm
CDH-I-7018 PALANCA HOHMANN 24 x 240 mm
CDH-I-1212 OSTEOTOMO LAMINAR 24cm x 25mm
CDH-I-9115 ATORNILLADOR DINAMOMETRICO 1,5Nm
CDH-I-9135 ATORNILLADOR DINAMOMETRICO 3,5Nm

CDH-I-6023 PINZA CORTA BARRA Ti Ø6mm
1997 CURETA VOLKMAN 3 PARA HUESO
1991 CURETA VOLKMAN 0 PARA HUESO
1992 CURETA VOLKMAN 00 PARA HUESO
2024 CURETA RECAMIER / SIMS N°1 (7 mm)
CDH-I-18001 CURETA DELICADA CURVA 00
CDH-I-18002 ATORNILLADOR HEXAGONAL 2,5
CDH-I-18003 MACHO TORNILLO 3,5 CERVICALES
CDH-I-18004 MECHA CON MANGO Ø2,5mm
CDH-I-18005 MECHA CON TOPE Ø2,5 x 156mm COL
CDH-I-18010 PINES POSICIONADORES
CDH-I-18011 GUIA DE MECHA ANGULADA
CDH-I-18013 ACOPLA PORTA CAPTURADOR DE TORNILLOS
CDH-I-18014 VALVAS SEPARADORAS
CDH-I-18015 DISTRACTOR DE CASPAR
CDH-I-18016 GUIA DE TORNILLOS DE CASPAR
CDH-I-18017 DOBLADORA DE PLACA TRES PUNTOS
CDH-I-18020 BARRA DE PRUEBA MALEABLE
CDH-I-18021 ATORNILLADOR DIAPASON HEX. 3,5
CDH-I-18022 ATORNILLADOR DIAPASON HEX. 5,0
CDH-I-18023 LLAVE ROTADORA DE BARRA
CDH-I-18024 ATORNILLADOR EN T LARGO HEX. 5,0
CDH-I-18025 ATORNILLADOR EN T CORTO HEX. 5,0
CDH-I-18026 PUNTA INICIADORA CORTA
CDH-I-18027 EMPUJADOR DE BARRA ACOPLA RAPIDO
CDH-I-18028 ATORNILLADOR ACOPLA RAPIDO HEX. 3,5
CDH-I-18037 MANGO ACOPLA RAPIDO RECTO
CDH-I-18038 MANGO ACOPLA RAPIDO EN T
CDH-I-18041 DISPOSITIVO PORTA PINES MARCADORES
CDH-I-18042 PINES MARCADORES
CDH-I-18043 DOBLADORA DE BARRA 3 PUNTOS
CDH-I-18046 PINZA BALLENA
CDH-I-18047 PINZA ROTADORA DE BARRA
CDH-I-18051 ATORNILLADOR DINAMOMETRICO 12 N m
CDH-I-18052 PERSUADER DE SISTEMA
CDH-I-1184.07011 ATORNILLADOR HEXAGONAL 2,5 PCA (C)
CDH-I-0182.07032 ATORNILLADOR HEXAGONAL C/ ACOPLA 2,5 PCA (C)
CDH-I-1182.01051 MECHA Ø2,5 LONGITUD FIJA PCA (C)
CDH-I-1182.01052 MECHA Ø2,4 x 15mm PCA (C)
CDH-I-1182.01053 MECHA Ø2,4 x 17mm PCA (C)
CDH-I-1184.15010 DISPOSITIVO PORTA PINES (C)
CDH-I-1184.02030 GUIA DE MECHA ANGULADA 1 PCA (C)
CDH-I-1181.02030 GUIA DE MECHA ANGULADA 2 PCA (C)
CDH-I-0181.05020 ACOPLA PORTA CAPTURADOR DE TORNILLOS PCA (C)
CDH-I-1181.17010 DISTRACTOR DE CASPAR PCA (C)
CDH-I-1181.06010 DOBLADORA DE PLACA TRES PUNTOS PCA (C)

CDH-I-1181.05030 FORCEPS SOSTENEDOR PCA (C)
CDH-I-1182.01050 MECHA AJUSTABLE PCA (C)
CDH-I-A20.101113 PUNTA INICIADORA CORTA SC
CDH-I-0881.15034 PINES MARCADORES 2 SC
CDH-I-1683.51010 FLEXIBLE P/ FRESA ENDOMEDULAR
CDH-I-1683.51011 PUNTA DE FRESA ENDOMEDULAR 8,5
CDH-I-1683.51012 PUNTA DE FRESA ENDOMEDULAR 9,0
CDH-I-1683.51013 PUNTA DE FRESA ENDOMEDULAR 9,5
CDH-I-1683.51014 PUNTA DE FRESA ENDOMEDULAR 10,0
CDH-I-1683.51015 PUNTA DE FRESA ENDOMEDULAR 10,5
CDH-I-1683.51016 PUNTA DE FRESA ENDOMEDULAR 11,0
CDH-I-1683.51017 PUNTA DE FRESA ENDOMEDULAR 11,5
CDH-I-1683.51018 PUNTA DE FRESA ENDOMEDULAR 12,0
CDH-I-1683.51019 PUNTA DE FRESA ENDOMEDULAR 12,5
CDH-I-1683.51020 PUNTA DE FRESA ENDOMEDULAR 13,0
CDH-I-1681.12021 LLAVE ALLEN EN L 5,0 mm (C)
CDH-I-2187.08020 DISPOSITIVO DE PUNTERIA DISTAL P1 (C)
CDH-I-2187.08010 DISPOSITIVO DE PUNTERIA DISTAL P2 (C)
CDH-I-1681.09010 CAMISA GUIA PARTES BLANDAS G3 (C)
CDH-I-1681.02071 INTRACANULA DENTADA (C)
CDH-I-1681.12100 POMELA A P/ DISPOSITIVO DE PUNTERIA DISTAL (C)
CDH-I-1681.12104 POMELA B P/ DISPOSITIVO DE PUNTERIA DISTAL (C)
CDH-I-2187.08030 BRAZO ANTERIOR P/DISPOSITIVO DE PUNTERIA DISTAL (C)
CDH-I-1681.12002 GUIA DE ALAMBRE CON OLIVA G3 (C)
CDH-I-1681.01091 FRESA CORTE FRONTAL 5,2mm G3 C/MANGO EN T (C)
CDH-I-1681.01101 MECHA DIAM. 5,2mm (C)
CDH-I-1783.60110 MANGO EN T POSICIONADOR DISTAL (C)
CDH-I-1783.60090 ACOUPLE ADAPTADOR DISTAL G3 (C)
CDH-I-1681.12090 HAND DRILL EN L (C)
CDH-I-1681.12102 POMELA C P/DISPOSITIVO DE PUNTERIA DISTAL (C)
CDH-I-1681.02011 CAMISA GUIA P/BLOQUEO G3 LARGO (C)
CDH-I-2187.05040 CAMISA GUIA P/BLOQUEO G3 CORTO (C)
CDH-I-2187.05051 GUIA DE MECHA 4,0 G3 (C)
CDH-I-2187.05071 PIN INICIADOR DE BLOQUEO G3 (C)
CDH-I-1681.12031 LLAVE ALLEN EN L 3,0 mm (C)
CDH-I-2187.06020 GUIA ANGULADA G3 (C)
CDH-I-2187.05090 ATORNILLADOR HEXAGONAL 3,5mm G3 (C)
CDH-I-2187.06010 ATORNILLADOR EN T MULTIDIRECCIONAL AVELLANADO G3 (C)
CDH-I-2187.02050 MARTILLO G3 (C)
CDH-I-2187.07030 IMPACTOR ROSCADO G3 (C)
CDH-I-2187.01011 MECHA CON TOPE 4,0 x 300mm G3 (C)
CDH-I-1681.12050 EMPUJADOR ALAMBRE GUIA ROSCADO TROCANT. (C)
CDH-I-2187.01030 MECHA CANULADA PROXIMAL G3 (C)
CDH-I-2187.01001 REGLA MEDICION LONG. CLAVO TROCANT. TIPO G3 (C)
CDH-I-2187.01041 ACOUPLE RAPIDO EN T (C)
CDH-I-2187.02011 DISPOSITIVO DE SUJECION G3 (C)

CDH-I-2187010010 PROTECTOR DE PARTES BLANDAS P/FRESADO PROXIMAL (C)
CDH-I-2187010020 GUIA DE ALAMBRE CEFALICO G3 (C)
CDH-I-2187.03060 GUIA DE ALAMBRE CEFALICO ROSCADO G3 (C)
CDH-I-2187.02070 LLAVE DE BOCA Y ESTRIADA 11mm (C)
CDH-I-2187.07020 MARTILLO DIAPASON G3 (C)
CDH-I-2187.01051 PROTECTOR DE PARTES BLANDAS G3 (C)
CDH-I-2187.03040 PIN INICIADOR CEFALICO G3 (C)
CDH-I-2187.03030 LLAVE DE COMPRESION G3 (C)
CDH-I-2187.03050 CAMISA GUIA P/ALAMBRE CEFALICO G3 (C)
CDH-I-2187.03080 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD CEFALICO G3 (C)
CDH-I-2187.05061 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD DISTAL G3 (C)
CDH-I-2187.03110 MECHA CANULADA CEFALICA G3 (C)
CDH-I-2187.03100 TOPE DE MECHA CANULADA CEFALICA G3 (C)
CDH-I-2187.03070 ALAMBRE GUIA CEFALICO ROSC. TROCANT 3,2 x 400mm
CDH-I-2187.02030 ACOUPLE DESLIZANTE G3 (C)
CDH-I-2187.02040 MANGO IMPACTOR P/ ACOUPLE DESLIZANTE G3 (C)
CDH-I-2187.03015 DISPOSITIVO DE PUNTERIA CEFALICO G3 (C)
CDH-I-2187.03020 BULON DE SUJECION P/ DISPOSITIVO DE PUNTERIA G3 (C)
CDH-I-1681010032 PUNTA CUADRADA INICIADORA CANULADA CURVA (C)
CDH-I-1681.12001 ALAMBRE GUIA Ø2,5mm CON OLIVA 1metro (C)
CDH-I-2187.05011 DISPOSITIVO DE PUNTERIA DISTAL CORTO G3 (C)
CDH-I-218706010G LLAVE EN T HEX. 8,00 G3 (C)
CDH-I-2208/01-1 FRESA DHS 135° (C) (0383.01012)
CDH-I-2208/02-1 FRESA DCS 95° (C) (0383.01022)
CDH-I-7017-1 DAVIER VERBRUGGE 260 mm (C) (0281.10030)
CDH-I-7008-1 DAVIER VERBRUGGE 190 mm (C) (0181.10030)
CDH-I-7006-1 MED. TORN. PL.RD/PL.BLOQ. 3,5/PL.CLAV.-60mm (C) (0181.03030)
CDH-I-2201-1 GUIA ANGULADA 95° (C) (0383.02010)
CDH-I-2211-1 GUIA ANGULADA 135° (C) (0383.02030)
CDH-I-5015-1 PUNTA CUADRADA INICIADORA CANULADA (C) (1681.01032)
CDH-I-7014-1 GUIA DE MECHA NEUTRO EXCENTRICO 3,5 mm (C) (0181.02070)
CDH-I-2086-1 MEDIDOR TORN. DHS/DCS-PL.BLOQ. 4,5-90mm (C) (0281.03041)
CDH-I-9999.99998 MECHA Ø2,4 mm SIN TOPE (C)
CDH-I-9999.99997 MECHA Ø2,4 x 15 mm CON TOPE REGULABLE (C)
CDH-I-9999.99999 CURETA DELICADA BALLONETA (C)
CDH-I-A20.999999 ATORNILLADOR DIAPASON HEX. 3,5 COL.FUT.BP (C)
CDH-I-A20.999998 MANGO ACOUPLE RAPIDO DIRECTO COL.FUT.BP (C)
CDH-I-A20.999997 LLAVE BAJA BARRA EN L COL.FUT.BP (C)
CDH-I-EX0001 FRESA ANCLAJE RAPIDO CANULADA PROX. Ø12mm
CDH-I-EX0002 PERNO DE SUJECION TIBIA EXP.
CDH-I-EX0003 MANGO EN T POSICIONADOR DISTAL EXP.
CDH-I-EX0004 GUIA DE ALAMBRE CANULADA EN T
CDH-I-EX0005 REGLA DE MEDICION TIBIA EXP.
CDH-I-EX0006 ALAMBRE GUIA ROSCADO TIBIA EXP. Ø3,0mm (C)
CDH-I-EX0007 MECHA CORTE FRONTAL EN T TIBIA EXP.
CDH-I-EX0008 LLAVE EN T HEX. AVELLANADA TIBIA EXP.

CDH-I-EX0009 LLAVE DE BOCA DOBLE AJUSTE HEX. Ø11mm
CDH-I-EX0010 ATORNILLADOR ACOPLERAPIDO HEX. 3,5mm
CDH-I-EX0011 ATORNILLADOR EN T HEX. 3,5mm
CDH-I-EX0012 ATORNILLADOR DIAPASON HEX. 3,5mm
CDH-I-EX0013 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD TIBIA EXP.
CDH-I-EX0014 MECHA 4,0 x 300mm TIBIA EXP.
CDH-I-EX0015 TOPE P/ MECHA 4,0 TIBIA EXP.
CDH-I-EX0016 FLEXIBLE P/ MECHAS ENDOMEDULARES TIBIA EXP.
CDH-I-EX0017 CAMISA GUIA CERROJO PROXIMAL
CDH-I-EX0018 GUIA DE MECHA DENTADA P/ FRESA PROXIMAL
CDH-I-EX0019 LLAVE ALLEN 5mm
CDH-I-EX0020 LLAVE ALLEN 3mm
CDH-I-EX0021 SEPARADOR DE PARTES BLANDAS TIBIA EXP.
CDH-I-EX0022 BARRA DE AJUSTE OBLICUA
CDH-I-EX0023 LLAVE EN T HEX. 6,5 TIBIA EXP.
CDH-I-EX0024 PROTECTOR DE PARTES BLANDAS TIBIA EXP.
CDH-I-EX0025 CAMISA GUIA 5,2mm. TIBIA EXP.
CDH-I-EX0026 GUIA DE MECHA 5,2mm
CDH-I-EX0027 GUIA DE MECHA DISTAL 4,0mm TIBIA EXP.
CDH-I-EX0028 MECHA 5,2mm TIBIA EXP.
CDH-I-EX0029 PUNTA CUADRADA INICIADORA CANULADA TIBIA EXP.
CDH-I-EX0030 ESCOPLA ACANALADO CANULADO
CDH-I-EX0031 HAND DRILL EN L TIBIA EXP.
CDH-I-EX0032 MARTILLO DIAPASON TIBIA EXP.
CDH-I-EX0033 REGLA DISTAL TIBIA EXP.
CDH-I-EX0034 ACOPLER ADAPTADOR DISTAL TIBIA EXP.
CDH-I-EX0035 ACOPLER IMPACTOR DESLIZANTE PROXIMAL TIBIA EXP.
CDH-I-EX0036 DISPOSITIVO DE PUNTERIA TIBIA EXP.
CDH-I-EX0037 BRAZO GUIA PROX. EXP. C. LAT.
CDH-I-EX0038 BRAZO GUIA PROX. EXP. C. OBLIC.
CDH-I-EX0039 MANGO EN T ACOPLER RAPIDO TIBIA EXP.
CDH-I-EX0040 IMPACTOR-EXTRACTOR TIBIA EXP.
CDH-I-EX0041 PERNO P/ IMPACTOR DESLIZANTE
CDH-I-EX0042 POMELA DE AJUSTE TIBIA EXP. Ø9mm
CDH-I-EX0043 POMELA DE AJUSTE TIBIA EXP. Ø8mm
CDH-I-EX0044 POMELA DE AJUSTE TIBIA EXP. Ø6mm
CDH-I-EX0045 PUNTA DE FRESA FLEXIBLE TIBIA EXP. 7,5mm
CDH-I-EX0046 PUNTA DE FRESA FLEXIBLE TIBIA EXP. 8,0mm
CDH-I-EX0047 PUNTA DE FRESA FLEXIBLE TIBIA EXP. 8,5mm
CDH-I-EX0048 PUNTA DE FRESA FLEXIBLE TIBIA EXP. 9,0mm
CDH-I-EX0049 PUNTA DE FRESA FLEXIBLE TIBIA EXP. 9,5mm
CDH-I-EX0050 PUNTA DE FRESA FLEXIBLE TIBIA EXP. 10,0mm
CDH-I-EX0051 PUNTA DE FRESA FLEXIBLE TIBIA EXP. 10,5mm
CDH-I-EX0052 PUNTA DE FRESA FLEXIBLE TIBIA EXP. 11,0mm
CDH-I-EX0053 PUNTA DE FRESA FLEXIBLE TIBIA EXP. 11,5mm
CDH-I-EX0054 PUNTA DE FRESA FLEXIBLE TIBIA EXP. 12,0mm

CDH-I-EX0055 ALAMBRE GUIA CON OLIVA TIBIA EXP. Ø2,5mm (C)
CDH-I-EX0056 ALAMBRE GUIA SIN OLIVA TIBIA EXP. Ø2,5mm (C)
CDH-I-2016-1-C ALAMBRE GUIA CEFALICO ROSC. TROCANT. 3,2 x 400mm
1995 CURETA VOLKMAN N° 1
CDH-I-34054210-2 DOBLADORA DE PLACA DE CLAVICULA (C) (34.05.4210-02)
CDH-I-2005421502 MANGO DINAMOMETRICO 1,5 Nm (C) (05.4215-02)
CDH-I-2005421602 CUERPO ATORN C/ACOPLE HUD. HEX. 2,5 mm P/MANGO DIN. 1,5 Nm
CDH-I-2005421603 CUERPO ATORN C/ACOPLE HUD. HEX. 3,5 mm P/MANGO DIN. 3,5 Nm
CDH-I-2005421503 MANGO DINAMOMETRICO 3,5 Nm (C) (05.4215-03)
CDH-I-EX0057 BRAZO GUIA DISTAL EXP.
CDH-I-0006 MECHA CANULADA TORN. CAN. CON TOPE Ø 2.5mm (C)
CDH-I-0002 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD TORN. CANULADOS (C)
CDH-I-0007 MACHO CANULADO 4,0mm TORN. CANULADOS (C)
CDH-I-0012 ACOPLA PORTA CAPTURADOR DE TORNILLOS TORN. CAN. (C)
CDH-I-0004 GUIA DE MECHA P/ TORN. CANULADOS (C)
CDH-I-0005 LLAVE ALLEN P/ TORN. CANULADOS (C)
CDH-I-0011 ATORNILLADOR HEX. P/TORN. CAN 4,0 (HEX. 2,5) (C)
CDH-I-0003 CAMISA GUIA DE MECHA 4,0 TORN. CANULADOS (C)
CDH-I-0008 AVELLANADOR CANULADO TORN. CANULADOS (C)
CDH-I-0013 ATORNILLADOR CANUL. HEX. P/ TORN. CANUL. 4,0 (HEX. 2,5) (C)
CDH-I-0014 EMPUJADOR ALAMBRE / EXTRACTOR PIN (C)
CDH-I-17079 CABEZAS DE PRUEBA 32mm +6
CDH-I-17080 CABEZAS DE PRUEBA 32mm +3
CDH-I-17081 CABEZAS DE PRUEBA 32mm 0
CDH-I-17082 CABEZAS DE PRUEBA 32mm -3
CDH-I-17083 CABEZAS DE PRUEBA 32mm -6
CDH-I-17084 IMPACTOR ESFERICO 32mm
CDH-I-17085 LINNER DE PRUEBA 54mm p/ cabeza 32mm
CDH-I-17086 LINNER DE PRUEBA 56mm p/ cabeza 32mm
CDH-I-17087 LINNER DE PRUEBA 58mm p/ cabeza 32mm
CDH-I-17088 LINNER DE PRUEBA 60mm p/ cabeza 32mm
CDH-I-17089 LINNER DE PRUEBA 62mm p/ cabeza 32mm
CDH-I-2981.100SC FRESA FLEXIBLE AT Ø10,0mm SC (C)
CDH-I-2981.080FC FRESA FLEXIBLE AT Ø8,0mm FC (C)
CDH-I-2981.085FC FRESA FLEXIBLE AT Ø8,5mm FC (C)
CDH-I-2981.090FC FRESA FLEXIBLE AT Ø9,0mm FC (C)
CDH-I-2981.095FC FRESA FLEXIBLE AT Ø9,5mm FC (C)
CDH-I-2981.070SC FRESA FLEXIBLE AT Ø7,0mm SC (C)
CDH-I-2981.080SC FRESA FLEXIBLE AT Ø8,0mm SC (C)
CDH-I-2981.090SC FRESA FLEXIBLE AT Ø9,0mm SC (C)
CDH-I-1681.20150 MECHA DIAM. 2,0 x 150mm TIT (C)
CDH-I-1681.25150 MECHA DIAM. 2,5 x 150mm TIT (C)
CDH-I-1681.27210 MECHA DIAM. 2,7 x 210mm TIT (C)
CDH-I-1681.30300 MECHA DIAM. 3,0 x 300mm TIT (C)
CDH-I-1681.35300 MECHA DIAM. 3,5 x 300mm TIT (C)
CDH-I-1681.40300 MECHA DIAM. 4,0 x 300mm TIT (C)

CDH-I-1681.45300 MECHA DIAM. 4,5 x 300mm TIT (C)
CDH-I-1681.50300 MECHA DIAM. 5,0 x 300mm TIT (C)
CDH-I-2981.105SC FRESA FLEXIBLE AT Ø10,5mm SC (C)
CDH-I-2981.110SC FRESA FLEXIBLE AT Ø11,0mm SC (C)
CDH-I-2981.115SC FRESA FLEXIBLE AT Ø11,5mm SC (C)
CDH-I-2981.120SC FRESA FLEXIBLE AT Ø12,0mm SC (C)
CDH-I-2981.125SC FRESA FLEXIBLE AT Ø12,5mm SC (C)
CDH-I-2981.130SC FRESA FLEXIBLE AT Ø13,0mm SC (C)
CDH-I-2981.135SC FRESA FLEXIBLE AT Ø13,5mm SC (C)
CDH-I-2981.140SC FRESA FLEXIBLE AT Ø14,0mm SC (C)
CDH-I-2981.145SC FRESA FLEXIBLE AT Ø14,5mm SC (C)
CDH-I-2981.150SC FRESA FLEXIBLE AT Ø15,0mm SC (C)
CDH-I-2981.160SC FRESA FLEXIBLE AT Ø16,0mm SC (C)
CDH-I-2981.170SC FRESA FLEXIBLE AT Ø17,0mm SC (C)
CDH-I-2981.180SC FRESA FLEXIBLE AT Ø18,0mm SC (C)
CDH-I-080FC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SYNTHES Ø8,0mm FC (C)
CDH-I-090FC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SYNTHES Ø9,0mm FC (C)
CDH-I-100SC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SYNTHES Ø10,0mm SC (C)
CDH-I-110SC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SYNTHES Ø11,0mm SC (C)
CDH-I-120SC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SYNTHES Ø12,0mm SC (C)
CDH-I-130SC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SYNTHES Ø13,0mm SC (C)
CDH-I-140SC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SYNTHES Ø14,0mm SC (C)
CDH-I-150SC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SYNTHES Ø15,0mm SC (C)
CDH-I-1681.35150 MECHA DIAM. 3,5 x 150mm TIT (C)
CDH-I-1681.50150 MECHA DIAM. 5,0 x 150mm TIT (C)
CDH-I-1681.20110 MECHA DIAM. 2,0 x 110mm TIT (C)
CDH-I-1681.25110 MECHA DIAM. 2,5 x 110mm TIT (C)
CDH-I-1681.25155 MECHA DIAM. 2,5 x 155mm TIT (C)
CDH-I-1681.27100 MECHA DIAM. 2,7 x 100mm TIT (C)
CDH-I-1681.35110 MECHA DIAM. 3,5 x 110mm TIT (C)
CDH-I-1681.35155 MECHA DIAM. 3,5 x 155mm TIT (C)
CDH-I-1681.40150 MECHA DIAM. 4,0 x 150mm TIT (C)
CDH-I-1681.45150 MECHA DIAM. 4,5 x 150mm TIT (C)
CDH-I-1681.45200 MECHA DIAM. 4,5 x 200mm TIT (C)
CDH-I-1681.40200 MECHA DIAM. 4,0 x 200mm TIT (C)
CDH-I-1681.35200 MECHA DIAM. 3,5 x 200mm TIT (C)
CDH-I-1681.50200 MECHA DIAM. 5,0 x 200mm TIT (C)
CDH-I-160SC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SYNTHES Ø16,0mm SC (C)
CDH-I-170SC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SYNTHES Ø17,0mm SC (C)
CDH-I-180SC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SYNTHES Ø18,0mm SC (C)
CDH-I-05.9724-08 GUIA DE MECHA P/TORN. CANUL. HER./BAR. (C)
CDH-I-05.9724-07 CAMISA GUIA DE MECHA P/TORN. CANUL. HER./BAR. (C)
CDH-I-05.9724-13 PINZA PORTA TORNILLOS HER./BAR. (C)
CDH-I-05.9724-12 LLAVE ALLEN HEX. 2.5mm (C)
CDH-I-05.9724-03 MECHA CANUL. C/TOPE FIJO Ø2.8x150mm P/TORN.CANUL.HER/BAR (C)
CDH-I-05.9724-11 MECHA CANUL. C/TOPE FIJO Ø2mm x 120mm P/TORN. CANUL. HER/BAR

CDH-I-05.9724-16 ATORNILLADOR CANUL.HEX. P/TORN. CANUL.HER./BAR.(HEX 2mm) (C)
CDH-I-05.9724-17 ATORNILLADOR HEX. P/TORN. CANUL. HER./BAR. (HEX. 2.0mm) (C)
CDH-I-05.9724-10 EMPUJADOR ALAMBRE / EXTRACTOR PIN (HER./BAR.) (C)
CDH-I-05.9724-09 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD HER./BAR. (C)
CDH-I-05.9724-04 MECCHA CANUL. REG. Ø2,2mm x 150mm P/TORN. CANUL. HER/BAR (C)
CDH-I-A20.101323 ATORN. P/TORN. POLIAX. C/ MANGO T COL. FUT. BP (C)
CDH-I-A20.999996 BAJABARRA CANULADO COL.FUT.BP (C)
CDH-I-97547-12 EMPUJADOR ALAMBRE / EXTRACTOR PIN Ø2,0mm (C)
CDH-I-97547-06 GUIA DE MECCHA DIRECTA 4 PIEZAS (C)
CDH-I-97547-13 MANGO ACOPLA RAPIDO CANULADO (C)
CDH-I-97547-01 MECCHA CANULADA Ø5,0mm CON TOPE (C)
CDH-I-97547-05 LLAVE ALLEN 2,5mm AJUSTE DE TOPE (C)
CDH-I-97547-04 AVELLANADOR CANULADO (C)
CDH-I-97547-17 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD (C)
CDH-I-97547-14 MANGO EN T ACOPLA RAPIDO (C)
CDH-I-97547-03 MACHO CANULADO Ø7,0mm ACOPLA RAPIDO (C)
CDH-I-97547-09 EXTRACTOR DE EMERGENCIA ACOPLA RAPIDO (C)
CDH-I-97547-07 GUIA - PLANTILLA DE PINES MULTIPERFORADA (C)
CDH-I-97547-08 GUIA - PLANTILLA DE PINES PARALELA (C)
CDH-I-085FC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SYNTHES Ø8,5mm FC (C)
CDH-I-095FC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SYNTHES Ø9,5mm FC (C)
CDH-I-105SC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SYNTHES Ø10,5mm SC (C)
CDH-I-115SC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SYNTHES Ø11,5mm SC (C)
CDH-I-125SC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SYNTHES Ø12,5mm SC (C)
CDH-I-81.01101/U MECCHA DIAM. 5,2mm UR (C)
CDH-I-87.01011/U MECCHA CON TOPE 4,3 x 300mm G3 UR (C)
CDH-I-87.01030/U MECCHA CANULADA PROXIMAL G3 UR (C)
CDH-I-81.50300/U MECCHA DIAM. 5,0 x 300mm TIT (C) C/ ACOPLA AO
CDH-I-0281.06011 GRIFA DOBLADORA PLACAS 4,5 IZQUIERDA (C)
CDH-I-0281.06012 GRIFA DOBLADORA PLACAS 4,5 DERECHA (C)
CDH-I-0881.18001 BAJABARRA CANULADO COL.FUT.BP (C)
CDH-I-A20.300502 MANGO ACOPLA RAPIDO DIRECTO COL.FUT.BP (C)
CDH-I-A20.968432 LLAVE BAJA BARRA EN L COL.FUT.BP (C)
S05.4215-03 S MANGO DINAMOMETRICO 3,5 Nm (C) (CDH-I-2005421503)
CDH-I-97547-02 TOPE P/MECCHA CANULADA Ø5,0mm (C)
CDH-I-7006-2 MED. TORN. PL.BLOQ.MIEM.INF.DISTAL -60mm (C) (0181.03030)
CDH-I-97545-02 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD TORN. CANULADOS (C)
CDH-I-97545-03 CAMISA GUIA DE MECCHA 4,0 TORN. CANULADOS (C)
CDH-I-97545-04 GUIA DE MECCHA P/ TORN. CANULADOS (C)
CDH-I-97545-05 LLAVE ALLEN P/ TORN. CANULADOS (C)
CDH-I-97545-06 MECCHA CANULADA TORN. CAN. CON TOPE Ø 2.5mm (C)
CDH-I-97545-07 MACHO CANULADO 4,0mm TORN. CANULADOS (C)
CDH-I-97545-08 AVELLANADOR CANULADO TORN. CANULADOS (C)
CDH-I-97545-13 ATORNILLADOR HEX. P/TORN. CAN 4,0 (HEX. 2,5) (C)
CDH-I-97545-10 ACOPLA PORTA CAPTURADOR DE TORNILLOS TORN. CAN. (C)
CDH-I-97545-09 ATORNILLADOR CANUL. HEX. P/ TORN. CANUL. 4,0 (HEX. 2,5) (C)

CDH-I-97545-14 EMPUJADOR ALAMBRE / EXTRACTOR PIN (C)
CDH-I-EP17501-01 PERNO DE EXT. ROSCA M4 x 0,7 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-02 PERNO DE EXT. ROSCA M5 x 0,8 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-03 PERNO DE EXT. ROSCA M6 x 1,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-04 PERNO DE EXT. ROSCA M7 x 1,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-05 PERNO DE EXT. ROSCA M8 x 1,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-06 PERNO DE EXT. ROSCA M9 x 1,25 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-07 PERNO DE EXT. ROSCA M10 x 1,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-08 PERNO DE EXT. ROSCA M11 x 1,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-09 PERNO DE EXT. ROSCA M12 x 1,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-10 PERNO DE EXT. ROSCA CONICA 1 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-11 PERNO DE EXT. ROSCA CONICA 2 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-12 DEST. P/DESLIZ. PFNA ROSCA IZQ. P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-13 DEST. P/DESLIZ. PFNA ROSCA DER. P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-14 ESCOPIO ACANALADO Ø6mm P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-15 MANGO EXTRAC. C/BARRA DE CONEX. P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-16 MARTILLO DESLIZANTE P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-17 FORCEPS SOST. P/EXTRACCION P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-18 LLAVE EN L DE AJUSTE P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-19 EXTRACTOR EN T ROSCA IZQ. 400mm P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-20 DEST. UNIV. CARDANICO SW5.0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-21 DEST. CRUCIFORME P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-22 DEST. PLANO PEQUEÑO 3mm P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-23 DEST. PLANO GRANDE 6mm P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-24 DEST. PUNTA CUADRADA 1,2 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-25 DEST. PUNTA CUADRADA 1,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-26 ACOPLERAPIDO CIRCULAR 6,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-27 ACOPLERAPIDO CIRCULAR 5,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-28 ACOPLERAPIDO CIRCULAR 4,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-29 DEST. HEXAGONAL 1,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-30 DEST. HEXAGONAL 2,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-31 DEST. HEXAGONAL 2,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-32 DEST. HEXAGONAL 3,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-33 DEST. HEXAGONAL 3,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-34 DEST. HEXAGONAL 4,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-35 DEST. HEXAGONAL 4,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-36 DEST. HEXAGONAL 5,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-37 DEST. HEXAGONAL 5,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-38 ATORNILLADOR EN T P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-39 TREFINA 2,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-40 TREFINA 2,7 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-41 EXTRACTOR CONICO ROS. INV. SW2,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN.(C)
CDH-I-EP17501-42 EXTRACTOR CONICO ROS. INV. SW2,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN.(C)
CDH-I-EP17501-43 EXTRACTOR CONICO ROS. INV. SW2,7 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN.(C)
CDH-I-EP17501-44 EXTRACTOR CONICO ROS. INV. SW3,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN.(C)
CDH-I-EP17501-45 EXTRACTOR CONICO ROS. INV. SW4,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN.(C)

CDH-I-EP17501-46 DEST. TORX T8 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-47 DEST. TORX T9 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-48 DEST. TORX T10 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-49 DEST. TORX T15 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-50 DEST. TORX T18 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-51 DEST. TORX T20 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-52 DEST. TORX T25 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-53 DEST. TORX T30 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-54 TREFINA 4,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-55 TREFINA 5,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-56 TREFINA 6,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-57 TREFINA 8,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-58 MECHA AC INOX. Ø4,0mm P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-59 MECHA AC INOX. Ø5,0mm P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-60 MECHA AC INOX. Ø6,0mm P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-61 PUNTA CUADRADA P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-62 EXTRACTOR DE HOOK P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-63 ACOPLERAPIDO EN T P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-64 ACOPLERAPIDO RECTO P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-65 EXTRACTOR DE TORN. FRACT. 3,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-66 EXTRACTOR DE TORN. FRACT. 4,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-67 EXTRACTOR AUTOESTATICO DE TORN. P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-68 DEST. TORX T6 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-69 DEST. TORX T7 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-72 PERNO EXT. M12x1,75 P/FRAGM.DIST. P/CAJA EXT.CLAV.YTORN. (C)
CDH-I-17010-02 TORNILLO TEMPORAL (C)
CDH-I-17010-01 TORNILLO DISTRATOR (C)
CDH-I-1184.40053 CURETA DELICADA BALLONETA (C)
CDH-I-EP17501-73 PERNO DE EXT. ROSCA M10 x 1,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-74 PERNO DE EXT. ROSCA M11 x 1,25 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-81.40300/U MECHA DIAM. 4,0 x 300mm TIT (C) C/ ACOPLERAO
CDH-I-81.40150/U MECHA DIAM. 4,0 x 150mm TIT (C) C/ ACOPLERAO
CDH-I-81.50150/U MECHA DIAM. 5,0 x 150mm TIT (C) C/ ACOPLERAO
CDH-I-11870023 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD LCA-LCP (C)
CDH-I-11870024 PUNTA CUADRADA MICRO FRACTURA 30° LCA-LCP (C)
CDH-I-11870025 PUNTA CUADRADA MICRO FRACTURA 45° LCA-LCP (C)
CDH-I-11870026 PUNTA CUADRADA MICRO FRACTURA 90° LCA-LCP (C)
CDH-I-11870035 PLANTILLA DE MEDICION ORIF. Ø8mm - Ø9mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870036 PLANTILLA DE MEDICION ORIF. Ø7mm - Ø8mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870040 MECHA CANULADA REGLADA Ø4,5mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870041 MECHA CANULADA REGLADA Ø6mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870042 MECHA CANULADA REGLADA Ø7mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870043 MECHA CANULADA REGLADA Ø8mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870044 MECHA CANULADA REGLADA Ø9mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870045 MECHA CANULADA REGLADA Ø10mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870046 MECHA CANULADA REGLADA Ø11mm LCA-LCP (C)

CDH-I-11870047 MECHA CANULADA ESCALONADA Ø6mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870048 MECHA CANULADA ESCALONADA Ø8mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870049 MECHA CANULADA ESCALONADA Ø9mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870050 MECHA CANULADA ESCALONADA Ø10mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870051 MECHA CANULADA ESCALONADA Ø11mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870052 MECHA AC INOX. Ø2,5 x 230mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870053 MECHA AC INOX. Ø2,4 LCA-LCP (C)
CDH-I-11870054 MANGO ACOPLERAPIDO EN T LCA-LCP (C)
CDH-I-11870057 GUIA DE LIGAMENTOS CRUZADOS LCA-LCP (C)
CDH-I-11870031 RASPA CURVA LCA-LCP (C)
CDH-I-11870032 RASPA RECTA LCA-LCP (C)
CDH-I-11870055 IMPACTOR DE GRAPAS LCA-LCP (C)
CDH-I-11870037 BARRA DE PRUEBA C/REGLA 7mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870038 BARRA DE PRUEBA C/REGLA 8mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870039 BARRA DE PRUEBA C/REGLA 9mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870021 TENOTOMO ABIERTO Ø7mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870022 TENOTOMO CERRADO Ø6mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870034 MEDIDOR DE INJERTOS LCA-LCP (C)
CDH-I-11870030 ATORN. HEX. CANUL. P/TORN. INTERF. TIT. LCA-LCP (C)
CDH-I-11870028 GUIA DE MECHA Ø7mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870029 GUIA DE MECHA Ø5mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870027 PALPADOR ANGULADO LCA-LCP (C)
CDH-I-11870033 ELEVADOR LCA-LCP (C)
CDH-I-11870056 MESA PREPARACION DE INJERTOS LCA-LCP (C)
SA20.101214 S DESTORNILLADOR SW5.0 LARGO COL.FUT.BP (C)
S0881.15014 S STEFFE RECTO COL.FUT.BP (C)
SA20.0300502 S MANGO ACOPLERAPIDO DIR COL.FUT.BP (C)
S97545-06 S MECHA CANULADA TORN. CAN. CON TOPE Ø 2.5mm (C)
S2187.03110 S MECHA CANULADA CEFALICA G3 (C)
CDH-I-81.45200/U MECHA DIAM. 4,5 x 200mm TIT (C) C/ ACOPLERAO
CDH-I-81.45300/U MECHA DIAM. 4,5 x 300mm TIT (C) C/ ACOPLERAO
CDH-I-1681.30155 MECHA DIAM. 3,0 x 155mm TIT (C)
CDH-I-5717-01 IMPACTOR EN L P/CAJA CLAVO TEN (C)
CDH-I-5717-02 INTRODUTOR CLAVO TEN RECTO (C)
CDH-I-5717-03 INTRODUTOR CLAVO TEN OBLICUO (C)
CDH-I-5717-04 HAND DRILL CANULADO P/CAJA CLAVO TEN (C)
CDH-I-5717-05 GUIA DE MECHA DOBLE TEN P/CAJA CLAVO TEN (C)
CDH-I-5717-06 PUNTA CUADR. RECTA ACANALADA P/CAJA CLAVO TEN (C)
CDH-I-5717-07 LAVE CORTADOR P/CAJA CLAVO TEN (C)
CDH-I-5717-08 CORTADOR P/CAJA CLAVO TEN (C)
CDH-I-5717-09 PINZA FORCEP P/CAJA CLAVO TEN (C)
CDH-I-5717-10 IMPACTOR DE TAPON PEQUEÑO P/CAJA CLAVO TEN (C)
CDH-I-5717-11 IMPACTOR DE TAPON GRANDE P/CAJA CLAVO TEN (C)
CDH-I-5717-12 BARRA IMPACTORA P/CAJA CLAVO TEN (C)
CDH-I-5717-13 MARTILLO DESLIZANTE P/CAJA CLAVO TEN (C)
CDH-I-5717-14 LLAVE AJUSTE P/HAND DRILL CANULADO CLAVO TEN (C)

CDH-I-5717-15 MECHA Ø2.7mm P/CAJA CLAVO TEN (C)
CDH-I-5717-16 MECHA Ø3.2mm P/CAJA CLAVO TEN (C)
CDH-I-5717-17 MECHA Ø4.5mm P/CAJA CLAVO TEN (C)
CDH-I-212017-2 DAVIER DE REDUCCION PERIARTICULAR
CDH-I-1681.27150 MECHA DIAM. 2,7 x 150mm TIT (C)
CDH-I-QXK01R GUIA DE CORTE TIBIAL DERECHA 2G (C)
CDH-I-QXK01L GUIA DE CORTE TIBIAL IZQUIERDA 2G (C)
CDH-I-QXK02 PALPADOR DE CORTE TIBIAL 2-9mm 2G (C)
CDH-I-QXK03A GUIA DE ALINEACION TIBIAL A 2G (C)
CDH-I-QXK03B GUIA DE ALINEACION TIBIAL B 2G (C)
CDH-I-QXK05 SUJETADOR TOBILLO P/GUIA ALINEACION TIBIAL 2G (C)
CDH-I-QXK07 MEDIDOR DE PLANO DE CORTE 2G (C)
CDH-I-QXK11-2 GUIA DE CORTE FEMORAL DEFINITIVO #2 2G (C)
CDH-I-QXK11-4 GUIA DE CORTE FEMORAL DEFINITIVO #4 2G (C)
CDH-I-QXK11-6 GUIA DE CORTE FEMORAL DEFINITIVO #6 2G (C)
CDH-I-QXK11-8 GUIA DE CORTE FEMORAL DEFINITIVO #8 2G (C)
CDH-I-QXK11-10 GUIA DE CORTE FEMORAL DEFINITIVO #10 2G (C)
CDH-I-QXK12 IMPACTOR FEMORAL AUTOESTATICO 2G (C)
CDH-I-QXK13 IMPACTOR - EXTRACTOR PROT. RODILLA 2G (C)
CDH-I-QXK14A VARILLA DE ALINEACION A 2G (C)
CDH-I-QXK14B VARILLA DE ALINEACION B 2G (C)
CDH-I-QXK15A GUIA P/ QUILLA TIBIAL #2 - 4 2G (C)
CDH-I-QXK15B GUIA P/ QUILLA TIBIAL #6 - 8 - 10 2G (C)
CDH-I-QXK16A GUIA DE MECHA P/ PLATILLO TIBIAL #2 - 4 2G (C)
CDH-I-QXK16B GUIA DE MECHA P/ PLATILLO TIBIAL #6 - 8 - 10 2G (C)
CDH-I-QXK17A IMPACTOR DE QUILLA TIBIAL #2 - #4 2G (C)
CDH-I-QXK17B IMPACTOR DE QUILLA TIBIAL #6 - #8 - #10 2G (C)
CDH-I-QXK18-09 ESPACIADOR FEMORO-TIBIAL 9mm 2G (C)
CDH-I-QXK19-11 ESPACIADOR FEMORO-TIBIAL 11mm 2G (C)
CDH-I-QXK19-13 ESPACIADOR FEMORO-TIBIAL 13mm 2G (C)
CDH-I-QXK19-15 ESPACIADOR FEMORO-TIBIAL 15mm 2G (C)
CDH-I-QXK19-17 ESPACIADOR FEMORO-TIBIAL 17mm 2G (C)
CDH-I-QXK20-25 PINES CON CABEZA CORTOS 25mm 2G (C)
CDH-I-QXK20-40 PINES CON CABEZA MEDIANOS 40mm 2G (C)
CDH-I-QXK20-60 PINES CON CABEZA LARGOS 60mm 2G (C)
CDH-I-QXK21-56 PINES SIN CABEZA MEDIANOS 56mm 2G (C)
CDH-I-QXK21-76 PINES SIN CABEZA LARGOS 76mm 2G (C)
CDH-I-QXK22-15 MECHA ENDOMED. TIBIAL #2 - #4 2G (C)
CDH-I-QXK22-14 MECHA ENDOMED. TIBIAL #6 - #8 - #10 2G (C)
CDH-I-QXK23 MECHA CON TOPE Ø5,0 mm ROD 2G (C)
CDH-I-QXK24 MECHA CON TOPE Ø6,0 mm ROD 2G (C)
CDH-I-QXK25-8 MECHA CON TOPE Ø8,0 mm ROD 2G (C)
CDH-I-QXK25-3 MECHA Ø3,0 x 100mm 2G (C)
CDH-I-QXK26 PORTA VARILLA DE ALINEACION 2G (C)
CDH-I-QXK27-A ESCOPLA CURVO PARA TROClea #2 - #4 2G (C)
CDH-I-QXK27-B ESCOPLA CURVO PARA TROClea #6 - #8 2G (C)

CDH-I-QXK27-C ESCOPLA CURVA PARA TROCLEA #10 2G (C)
CDH-I-QXK28-2 ESCOPLA INTERCONDILEA #2 2G (C)
CDH-I-QXK28-4 ESCOPLA INTERCONDILEA #4 2G (C)
CDH-I-QXK28-6 ESCOPLA INTERCONDILEA #6 2G (C)
CDH-I-QXK28-8 ESCOPLA INTERCONDILEA #8 2G (C)
CDH-I-QXK28-10 ESCOPLA INTERCONDILEA #10 2G (C)
CDH-I-QXK29-2 COMPACTADOR INTERCONDILEA #2 2G (C)
CDH-I-QXK29-4 COMPACTADOR INTERCONDILEA #4 2G (C)
CDH-I-QXK29-6 COMPACTADOR INTERCONDILEA #6 2G (C)
CDH-I-QXK29-8 COMPACTADOR INTERCONDILEA #8 2G (C)
CDH-I-QXK29-10 COMPACTADOR INTERCONDILEA #10 2G (C)
CDH-I-QXK30-A PALANCA BIFIDA 2G (C)
CDH-I-QXK30-B PALANCA DE HOFFMAN ANGOSTA 2G (C)
CDH-I-QXK31 PINZA EXTRACTORA DE PINES 2G (C)
CDH-I-QXK32 GUIA DE MECHA INTERCONDILEA 2G (C)
CDH-I-QXK33 IMPACTOR FEMORAL 2G (C)
CDH-I-QXK34 IMPACTOR DE PLATILLO TIBIAL 2G (C)
CDH-I-QXK35 IMPACTOR DE INSERTO 2G (C)
CDH-I-QXK36-A PLANTILLA DE MEDICION FEMUR #2 - #4 2G (C)
CDH-I-QXK36-B PLANTILLA DE MEDICION FEMUR #6 - #8 2G (C)
CDH-I-QXK36-C PLANTILLA DE MEDICION FEMUR #10 2G (C)
CDH-I-QXK37-A PLANTILLA PATELAR 26 - 29mm 2G (C)
CDH-I-QXK37-B PLANTILLA PATELAR 32 - 35mm 2G (C)
CDH-I-QXK38 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD PATELAR 2G (C)
CDH-I-QXK39 CLAMP PATELAR (2 PIEZAS) 2G (C)
CDH-I-QXK41 ESCOFINA 2G (C)
CDH-I-QXK42-A MANGO IMPACTOR ROSCADO 2G (C)
CDH-I-QXK42-B MANGO ACOPLA RAPIDO P/GUIAS 2G (C)
CDH-I-QXK44-2 GUIA DE CORTE INTERCONDILEA #2 2G (C)
CDH-I-QXK44-4 GUIA DE CORTE INTERCONDILEA #4 2G (C)
CDH-I-QXK44-6 GUIA DE CORTE INTERCONDILEA #6 2G (C)
CDH-I-QXK44-8 GUIA DE CORTE INTERCONDILEA #8 2G (C)
CDH-I-QXK44-10 GUIA DE CORTE INTERCONDILEA #10 2G (C)
CDH-I-QXK45-R2 COMPONENTE DE PRUEBA FEMORAL DER. #2 2G (C)
CDH-I-QXK45-R4 COMPONENTE DE PRUEBA FEMORAL DER. #4 2G (C)
CDH-I-QXK45-R6 COMPONENTE DE PRUEBA FEMORAL DER. #6 2G (C)
CDH-I-QXK45-R8 COMPONENTE DE PRUEBA FEMORAL DER. #8 2G (C)
CDH-I-QXK45-R10 COMPONENTE DE PRUEBA FEMORAL DER. #10 2G (C)
CDH-I-QXK45-L2 COMPONENTE DE PRUEBA FEMORAL IZQ. #2 2G (C)
CDH-I-QXK45-L4 COMPONENTE DE PRUEBA FEMORAL IZQ. #4 2G (C)
CDH-I-QXK45-L6 COMPONENTE DE PRUEBA FEMORAL IZQ. #6 2G (C)
CDH-I-QXK45-L8 COMPONENTE DE PRUEBA FEMORAL IZQ. #8 2G (C)
CDH-I-QXK45-L10 COMPONENTE DE PRUEBA FEMORAL IZQ. #10 2G (C)
CDH-I-QXK46-A BLOQUE DE PRUEBA ESTAB. POSTERIOR #2 - #4 2G (C)
CDH-I-QXK46-B BLOQUE DE PRUEBA ESTAB. POSTERIOR #6 - #8 - #10 2G (C)
CDH-I-QXK47-2 PLATILLO TIBIAL DE PRUEBA #2 2G (C)

CDH-I-QXK47-4 PLATILLO TIBIAL DE PRUEBA #4 2G (C)
CDH-I-QXK47-6 PLATILLO TIBIAL DE PRUEBA #6 2G (C)
CDH-I-QXK47-10 PLATILLO TIBIAL DE PRUEBA #10 2G (C)
CDH-I-QXK48 SUJETADOR DE PLATILLO TIBIAL DE PRUEBA 2G (C)
CDH-I-QXK4910-09 INSERTO DE PRUEBA ESTAB. POSTERIOR #10 x 9mm 2G (C)
CDH-I-QXK4910-11 INSERTO DE PRUEBA ESTAB. POSTERIOR #10 x 11mm 2G (C)
CDH-I-QXK4910-13 INSERTO DE PRUEBA ESTAB. POSTERIOR #10 x 13mm 2G (C)
CDH-I-QXK4910-15 INSERTO DE PRUEBA ESTAB. POSTERIOR #10 x 15mm 2G (C)
CDH-I-QXK4910-17 INSERTO DE PRUEBA ESTAB. POSTERIOR #10 x 17mm 2G (C)
CDH-I-QXK50-26 COMPONENTE DE PRUEBA PATELAR 26mm 2G (C)
CDH-I-QXK50-29 COMPONENTE DE PRUEBA PATELAR 29mm 2G (C)
CDH-I-QXK50-32 COMPONENTE DE PRUEBA PATELAR 32mm 2G (C)
CDH-I-QXK50-35 COMPONENTE DE PRUEBA PATELAR 35mm 2G (C)
CDH-I-QXK54 GUIA DE CORTE PATELAR 2G (C)
CDH-I-QXK06A GUIA MEDULAR FEMORAL 2G (C)
CDH-I-QXK06B GUIA MEDULAR FEMORAL (Tamaño A y B) 2G (C)
CDH-I-QXK08 BLOQUE DE CORTE DEL FEMUR DISTAL 2G (C)
CDH-I-QXK09 GUIA DE TAMAÑO FEMORAL 2G (C)
CDH-I-QXK40 GUIA DE UÑAS 2G (C)
CDH-I-QXK51 LLAVE EN T HEX. 3.5 2G (C)
CDH-I-QXK52 TORN. ESTABILIZADOR P/BLOQUE 4 EN 1 2G (C)
CDH-I-QXK53 ADAPTADOR 2G (C)
CDH-I-800101-200 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD MENISCAL (C)
CDH-I-800101-300 RASPA DIAMANTADA 45° (C)
CDH-I-800101-400 RASPA DIAMANTADA 90° (C)
CDH-I-800612-100 CANULA RANURADA #2 (C)
CDH-I-800101-100 CANULA RANURADA #1 (C)

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Tratamiento de fracturas diáfisarias de huesos largos.

Período de vida útil: 5 (cinco) años.

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/A

Forma de presentación: Clavos x 1 Unidad; Tornillos x 5 Unidades; Instrumental x 1 Unidad.

Método de esterilización: Radiación Gamma

Nombre del fabricante:

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.

Lugar de elaboración:

JUAN CANALS 2235, ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA

Expediente N° 1-0047-3110-002380-22-3

N° Identificador Trámite: 38521

AM

Digitally signed by GARAY Valéria Teresa
Date: 2023.10.10 15:39:19 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.10.10 15:39:22 -03:00

ANEXO III. B
PROYECTO DE ROTULO

REGISTRO:

CLAVO ACERROJADO ENDOMEDULAR DE TITANIO

 FABRICADO POR: CDH PRÓTESIS E IMPLANTES S.R.L JUAN CANALS 2235 CP 2000-ROSARIO Antes de su utilización leer las instrucciones en el interior del envase.	SISTEMA DE CLAVOS ACERROJADOS DE TITANIO CDH	NO USAR SI EL CIERRE ESTA DANADO INDUSTRIA ARGENTINA
	COMPONENTE: MEDIDAS:	
REF CODIGO  codigo	 XXXX-XX ESTERIL R  XXXX-XX DIRECTOR TECNICO NORA OLEAGA Farmacéutica - M.P. 1750	
LOT LOTE  lote	 Unico uso USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS ALMACENAR EN LUGAR FRESCO, OSCURO Y LIBRE DE POLVO AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. PM 1006-21	

CDH PRÓTESIS E IMPLANTES S.R.L.
HORACIO DOMÍNGUEZ
SOCIO GERENTE

Dr. HORACIO DOMÍNGUEZ
SOCIO GERENTE

CDH PRÓTESIS E IMPLANTES S.R.L.
NORA OLEAGA
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA

Farmacéutica NORA OLEAGA
Mat. Pcial. 1750
DIRECTOR TECNICO



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Rot, e, inst, de uso- CDH PROTESIS E IMPLANTES SRL.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.09.28 10:23:59 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.09.28 10:24:00 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Certificado - Redacción libre

Número:

Referencia: 1-0047-3110-002380-22-3

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente Nº 1-0047-3110-002380-22-3

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 1006-21

Nombre descriptivo: SISTEMA DE CLAVOS ACERROJADOS ENDOMEDULARES DE TITANIO

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
16-078 - Clavos, para huesos

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): CDH

Modelos:
111-122020 RT DELTA FEM NAIL 10 x 320mm TITANIO

111-122021 RT DELTA FEM NAIL 10 x 340mm TITANIO
111-122031 RT DELTA FEM NAIL 11 x 380mm TITANIO
111-122028 RT DELTA FEM NAIL 11 x 320mm TITANIO
111-122130 INTERLOC FEM NAIL 12mm x 38cm TITANIO
111-122132 INTERLOC FEM NAIL 12mm x 42cm TITANIO
312-122050 TIB NAIL 8 x 27 mm TITANIO
312-122051 TIB NAIL 8 x 28.5 mm TITANIO
312-122052 TIB NAIL 8 x 30.0 mm TITANIO
312-122053 TIB NAIL 8 x 31.5mm TITANIO
312-122054 TIB NAIL 8 x 33 mm TITANIO
312-122055 TIB NAIL 8 x 34.5 mm TITANIO
312-122056 TIB NAIL 8 x 36 mm TITANIO
312-122171 TIB NAIL 9 x 28.5 mm TITANIO
312-122170 TIB NAIL 9 x 27 mm TITANIO
312-122178 TIB NAIL 10 x 28.5 mm TITANIO
312-122181 TIB NAIL 10 x 33 mm TITANIO
312-122183 TIB NAIL 10 x 36mm TITANIO
312-122186 TIB NAIL 11 x 31.5 mm TITANIO
111-122033 RT DELTA FEM NAIL 11 x 420mm TITANIO
111-122128 INTERLOC FEM NAIL 12mm x 34cm TITANIO
312-122182 TIB NAIL 10 x 34.5 mm TITANIO
312-122180 TIB NAIL 10 x 31.5 mm TITANIO
217-7112-4001 CUB/RAD FORESIGHT NAIL 4 mm x 20 cm TITANIO
217-7112-4002 CUB/RAD FORESIGHT NAIL 4 mm x 22 cm TITANIO
217-7112-4003 CUB/RAD FORESIGHT NAIL 4 mm x 24 cm TITANIO
217-7112-4004 CUB/RAD FORESIGHT NAIL 4 mm x 26 cm TITANIO
217-7112-4005 CUB/RAD FORESIGHT NAIL 5 mm x 20 cm TITANIO
217-7112-4006 CUB/RAD FORESIGHT NAIL 5 mm x 22 cm TITANIO
217-7112-4007 CUB/RAD FORESIGHT NAIL 5 mm x 24 cm TITANIO
217-7112-4008 CUB/RAD FORESIGHT NAIL 5 mm x 26 cm TITANIO
215-12-2450 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 7mm x 18cm TITANIO
215-12-2451 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 7mm x 20cm TITANIO
215-12-2452 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 7mm x 22cm TITANIO
215-12-2453 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 7mm x 24cm TITANIO
215-12-2454 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 7mm x 26cm TITANIO
215-12-2455 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 7mm x 28cm TITANIO
215-12-2456 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 7mm x 30cm TITANIO
215-12-2460 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 8mm x 18cm TITANIO
215-12-2461 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 8mm x 20cm TITANIO
215-12-2462 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 8mm x 22cm TITANIO
215-12-2463 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 8mm x 24cm TITANIO
215-12-2464 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 8mm x 26cm TITANIO
215-12-2465 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 8mm x 28cm TITANIO
215-12-2466 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 8mm x 30cm TITANIO
215-12-2470 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 9mm x 18cm TITANIO
215-12-2471 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 9mm x 20cm TITANIO

215-12-2472 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 9mm x 22cm TITANIO
215-12-2473 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 9mm x 24cm TITANIO
215-12-2474 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 9mm x 26cm TITANIO
215-12-2475 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 9mm x 28cm TITANIO
215-12-2476 R-T HUMERAL INTERLOCKING NAILS 9mm x 30cm TITANIO
111-10340-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø10 x 340mm
111-10360-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø10 x 360mm
111-10380-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø10 x 380mm
111-10400-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø10 x 400mm
111-10420-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø10 x 420mm
111-10440-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø10 x 440mm
111-11340-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø11 x 340mm
111-11360-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø11 x 360mm
111-11380-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø11 x 380mm
111-11400-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø11 x 400mm
111-11420-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø11 x 420mm
111-11440-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø11 x 440mm
111-12340-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø12 x 340mm
111-12360-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø12 x 360mm
111-12380-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø12 x 380mm
111-12400-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø12 x 400mm
111-12420-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø12 x 420mm
111-12440-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø12 x 440mm
312-09285-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø9 x 285mm
312-09300-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø9 x 300mm
312-09315-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø9 x 315mm
312-09330-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø9 x 330mm
312-09345-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø9 x 345mm
312-09360-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø9 x 360mm
312-10285-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø10 x 285mm
312-10300-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø10 x 300mm
312-10315-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø10 x 315mm
312-10330-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø10 x 330mm
312-10345-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø10 x 345mm
312-10360-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø10 x 360mm
312-11285-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø11 x 285mm
312-11300-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø11 x 300mm
312-11315-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø11 x 315mm
312-11330-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø11 x 330mm
312-11345-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø11 x 345mm
312-11360-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø11 x 360mm
CLESPMEDRX-T CLAVO ESPECIAL DE MEDIDA SOBRE RX TITANIO
215-67190-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø6,7 x 190mm
215-67205-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø6,7 x 205mm
215-67220-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø6,7 x 220mm
215-67230-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø6,7 x 230mm

215-67240-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø6,7 x 240mm
215-67250-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø6,7 x 250mm
215-67260-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø6,7 x 260mm
215-67270-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø6,7 x 270mm
215-67280-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø6,7 x 280mm
215-75190-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø7,5 x 190mm
215-75205-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø7,5 x 205mm
215-75220-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø7,5 x 220mm
215-75230-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø7,5 x 230mm
215-75240-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø7,5 x 240mm
215-75250-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø7,5 x 250mm
215-75260-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø7,5 x 260mm
215-75270-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø7,5 x 270mm
215-75280-T/Y CLAVO ENDOM. HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø7,5 x 280mm
113-11130-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 CORTO TITANIO 130°
113-360130-D-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 DER. TITANIO 130° x 360 mm
113-360130-I-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 IZQ. TITANIO 130° x 360 mm
113-380130-D-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 DER. TITANIO 130° x 380 mm
113-380130-I-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 IZQ. TITANIO 130° x 380 mm
113-400130-D-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 DER. TITANIO 130° x 400 mm
113-420130-D-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 DER. TITANIO 130° x 420 mm
113-400130-I-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 IZQ. TITANIO 130° x 400 mm
113-420130-I-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 IZQ. TITANIO 130° x 420 mm
312-09315-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø9 x 315mm
312-09285-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø9 x 285mm
312-09300-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø9 x 300mm
312-09330-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø9 x 330mm
312-09345-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø9 x 345mm
312-09360-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø9 x 360mm
312-10285-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø10 x 285mm
312-10300-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø10 x 300mm
312-10315-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø10 x 315mm
312-10330-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø10 x 330mm
312-10345-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø10 x 345mm
312-10360-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø10 x 360mm
312-11360-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø11 x 360mm
312-11345-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø11 x 345mm
312-11330-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø11 x 330mm
312-11315-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø11 x 315mm
312-11300-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø11 x 300mm
312-11285-T/E CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO MULTIAXIAL Ø11 x 285mm
113-340130-D-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 DER. TITANIO 130° x 340 mm
113-340130-I-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 IZQ. TITANIO 130° x 340 mm
312-10270-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø10 x 270mm
312-10380-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø10 x 380mm
312-10400-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø10 x 400mm

312-10420-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø10 x 420mm
312-11380-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø11 x 380mm
312-11400-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø11 x 400mm
312-12270-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø12 x 270mm
312-12285-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø12 x 285mm
312-12300-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø12 x 300mm
312-12315-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø12 x 315mm
312-12330-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø12 x 330mm
312-12345-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø12 x 345mm
312-12360-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø12 x 360mm
312-12380-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø12 x 380mm
312-12400-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø12 x 400mm
312-13270-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø13 x 270mm
312-13285-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø13 x 285mm
312-13300-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø13 x 300mm
312-13315-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø13 x 315mm
312-13330-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø13 x 330mm
312-13345-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø13 x 345mm
312-13360-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø13 x 360mm
312-13380-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø13 x 380mm
312-13400-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø13 x 400mm
312-11270-T CLAVO ENDOM. TIBIAL TITANIO Ø11 x 270mm
111-11460-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø11 x 460mm
111-12460-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø12 x 460mm
111-13340-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø13 x 340mm
111-13360-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø13 x 360mm
111-13380-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø13 x 380mm
111-13400-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø13 x 400mm
111-13420-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø13 x 420mm
111-13440-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø13 x 440mm
111-13460-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø13 x 460mm
111-10460-T CLAVO ENDOM. FEMUR TITANIO Ø10 x 460mm
1311-15300-T CLAVO ENDOM. ELASTICO TIPO TEN Ø1.5 x 300mm TIT.
1311-20440-T CLAVO ENDOM. ELASTICO TIPO TEN Ø2.0 x 440mm TIT.
1311-25440-T CLAVO ENDOM. ELASTICO TIPO TEN Ø2.5 x 440mm TIT.
1311-30440-T CLAVO ENDOM. ELASTICO TIPO TEN Ø3.0 x 440mm TIT.
1311-35440-T CLAVO ENDOM. ELASTICO TIPO TEN Ø3.5 x 440mm TIT.
1311-40440-T CLAVO ENDOM. ELASTICO TIPO TEN Ø4.0 x 440mm TIT.
113-10320130-D-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 DER. TIT. 130° Ø10 x 320mm
113-10340130-D-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 DER. TIT. 130° Ø10 x 340mm
113-10360130-D-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 DER. TIT. 130° Ø10 x 360mm
113-10380130-D-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 DER. TIT. 130° Ø10 x 380mm
113-10400130-D-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 DER. TIT. 130° Ø10 x 400mm
113-10420130-D-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 DER. TIT. 130° Ø10 x 420mm
113-10320130-I-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 IZQ. TIT. 130° Ø10 x 320mm
113-10340130-I-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 IZQ. TIT. 130° Ø10 x 340mm

113-10360130-I-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 IZQ. TIT. 130° Ø10 x 360mm
113-10380130-I-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 IZQ. TIT. 130° Ø10 x 380mm
113-10400130-I-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 IZQ. TIT. 130° Ø10 x 400mm
113-10420130-I-T CLAVO TROCAN. TIPO G3 IZQ. TIT. 130° Ø10 x 420mm

TAPON DE BLOQUEO

123-T TAPON DE BLOQUEO TROCANT. TIPO G3 TITANIO

TAPON FINAL

131-13-T TAPON FINAL FEMORAL TITANIO 13mm
131-15-T TAPON FINAL FEMORAL TITANIO 15mm
332-T TAPON FINAL TIBIAL TITANIO
235-00-T/Y TAPON FINAL HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. 0 mm
235-05-T/Y TAPON FINAL HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. 5 mm
235-10-T/Y TAPON FINAL HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. 10 mm
235-15-T/Y TAPON FINAL HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. 15 mm
133F-T TAPON FINAL TROCANTERICO TIPO G3 TITANIO
332-00-T/E TAPON FINAL TIBIAL 0mm TITANIO MULTIAXIAL
332-05-T/E TAPON FINAL TIBIAL 5mm TITANIO MULTIAXIAL
332-10-T/E TAPON FINAL TIBIAL 10mm TITANIO MULTIAXIAL
133F-TE TAPON FINAL TROCANTERICO TIPO G3 TITANIO EXT.

TAPON DE CIERRE

1311-1525-T TAPON P/CLAVO ENDOM. ELASTICO TIPO TEN Ø1.5 - Ø2.5 TIT.
1311-3040-T TAPON P/CLAVO ENDOM. ELASTICO TIPO TEN Ø3.0 - Ø4.0 TIT.

TORNILLO CEFÁLICO

773-105075-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 75 mm
773-11080-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 80 mm
773-11085-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 85 mm
773-11090-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 90 mm
773-11095-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 95 mm
773-11100-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 100 mm
773-11105-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 105 mm
773-11110-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 110 mm
773-11115-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 115 mm

TORNILLO HUMERAL

725-12-2912-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 12mm
725-12-2914-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 14mm
725-12-2916-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 16mm
725-12-2918-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 18mm
725-12-2920-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 20mm
725-12-2922-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 22mm
725-12-2924-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 24mm
725-12-2926-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 26mm
725-12-2928-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 28mm
725-12-2930-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 30mm
725-12-2932-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 32mm
725-12-2934-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 34mm
725-12-2936-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 36mm
725-12-2938-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 38mm
725-12-2940-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 40mm
725-12-2942-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 42mm
725-12-2944-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 44mm
725-12-2946-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 46mm
725-12-2948-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 48mm
725-12-2950-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 50mm
725-12-2952-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 52mm
725-12-2954-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 54mm
725-12-2956-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 56mm
725-12-2958-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 58mm
725-12-2960-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 60mm
725-03418-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 18 mm
725-03420-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 20 mm
725-03422-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 22 mm
725-03424-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 24 mm
725-03426-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 26 mm
725-03428-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 28 mm
725-03430-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 30 mm
725-03435-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 35 mm
725-03440-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 40 mm
725-03445-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 45 mm
725-03450-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 50 mm

TORNILLO TIBIA-FEMUR

721-122276-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 70 mm TITANIO
721-122277-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 75 mm TITANIO
721-122278-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 80 mm TITANIO
721-122279-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 85 mm TITANIO
721-122280-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 25 mm TITANIO

721-122281-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 30 mm TITANIO
721-122282-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 35 mm TITANIO
721-122283-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 40 mm TITANIO
721-122284-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 45 mm TITANIO
721-122285-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 50 mm TITANIO
721-122286-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 55 mm TITANIO
721-122287-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 60 mm TITANIO
721-122288-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 65 mm TITANIO
721-122289-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 90 mm TITANIO
722-05030-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 30mm
722-05035-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 35mm
722-05040-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 40mm
722-05045-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 45mm
722-05050-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 50mm
722-05055-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 55mm
722-05060-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 60mm
722-05065-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 65mm
722-05070-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 70mm
722-05075-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 75mm
722-05080-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 80mm
722-05085-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 85mm
722-05090-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 90mm
722-05095-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 95mm
722-05100-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 100mm
722-05025-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 25mm

INSTRUMENTAL ASOCIADO

CDH-I-2081 ACOPLER RAPIDO PARA AESCULAP DRIVE CONN.
CDH-I-2014 ACOPLER SYNTHES
CDH-I-7201 ALAMBRE GUIA 1,2 x 200mm
CDH-I-2018 ALAMBRE GUIA Ø2mm CON OLIVA HUMERO (0.7M)
CDH-I-2053A ALAMBRE GUIA Ø2mm SIN OLIVA HUMERO (0.7M)
CDH-I-3331 ALAMBRE GUIA DESLIZANTE DHS-DCS Ø2 x 230mm
CDH-I-2004 ALAMBRE GUIA CON OJAL Ø2 x 300mm
CDH-I-2006 ALAMBRE GUIA CON OJAL Ø2,5 x 300mm
CDH-I-2016 ALAMBRE GUIA CEFALICO ROSC. TROCANT. Ø2,5 x 400mm
CDH-I-2054 ALAMBRE GUIA Ø3mm CON OLIVA 1metro
CDH-I-2053 ALAMBRE GUIA Ø3mm SIN OLIVA 1metro
CDH-I-2039 ALESADOR CERVICAL TROCANTERICO
CDH-I-2039/U ALESADOR CERVICAL TROCANTERICO UR
CDH-I-2037 BARRA DE REGULACION TROCANTERICO
CDH-I-2036 BULON DE SUJECION CLAVO TROCANT. TIPO G #1
CDH-I-2036/1 BULON DE SUJECION CLAVO TROCANT. TIPO G #2
CDH-I-5020 CAMISA GUIA DISPOSITIVO FEMUR PROXIMAL

CDH-I-3352 CAMISA GUIA DISPOSITIVO DE HUMERO
CDH-I-2030 CAMISA GUIA INTRODUTOR DEL CEFALICO
CDH-I-5019 CAMISA GUIA DISPOSITIVO TIBIA FEMUR
CDH-I-5018/2 CAMISA PARA ALAMBRE GUIA
CDH-I-2034/1 CAMISA GUIA DISTAL DISPOSITIVO TROCANTERICO
CDH-I-5012 CANULA INTERCAMBIADORA PLASTICA
CDH-I-2019 CANULA PLASTICA
CDH-I-3351 CANULA INTERCAMBIADORA PLASTICA HUMERO
CDH-I-2023/5 CLAVO STEINMANN Ø5.0 x 245mm
CDH-I-6208 CURETA INTERSOMATICA 8mm
CDH-I-6209 CURETA INTERSOMATICA 9mm
CDH-I-6210 CURETA INTERSOMATICA 10mm
CDH-I-6211 CURETA INTERSOMATICA 11mm
CDH-I-6212 CURETA INTERSOMATICA 12mm
CDH-I-6213 CURETA INTERSOMATICA 13mm
CDH-I-6214 CURETA INTERSOMATICA 14mm
CDH-I-6215 CURETA INTERSOMATICA 15mm
CDH-I-6216 CURETA INTERSOMATICA 16mm
CDH-I-5027 ATORNILLADOR EN T - 5.0mm (FEMUR)
CDH-I-5028 ATORNILLADOR EN T - 3.5mm (TIBIA)
CDH-I-7009 ATORNILLADOR HEXAG. P/TORN. 3,5 (HEX.2,5)
CDH-I-2075 ATORNILLADOR HEXAG. P/TORN. 4,5 (HEX.3,5)
CDH-I-2077 ATORNILLADOR HEXAGONAL CORTO
CDH-I-2076 ATORNILLADOR HEXAGONAL FEMORAL CANULADO
CDH-I-1005 ATORNILLADOR HEXAGONAL CANULADO LC TIT.
CDH-I-2042 ATORNILLADOR CARD. HEX. MAC. P/BLOQUEO TROCANTERICO
CDH-I-2029 ATORNILLADOR EN T P/TORNILLOS DISTALES HEX. 5,0 mm
CDH-I-7012 ATORNILLADOR PUNTA CUAD. P/TORN. VAST. EXPANSIVO(
CDH-I-6002 ATORNILLADOR POLIAXIAL
CDH-I-2041 DISPOSITIVO DE PUNTERIA 125°/135° TROCANTERICO
CDH-I-2040 DISPOSITIVO DE PUNTERIA 130° TROCANTERICO
CDH-I-3348 DISPOSITIVO DE PUNTERIA HUMERO LARGO
CDH-I-3349 DISPOSITIVO DE PUNTERIA HUMERO CORTO
CDH-I-5036 DISPOSITIVO DE PUNTERIA SUPERIOR FEMUR
CDH-I-2020H DISPOSITIVO DE PUNTERIA SUPERIOR FEMUR HMC
CDH-I-5035 DISPOSITIVO DE PUNTERIA TIBIA
CDH-I-5040 DISPOSITIVO PUNTERIA FEMUR ANTEROGRADO
CDH-I-2022 DISPOSITIVO RADIOLUCIDO PUNTERIA INF. TROCANTERICO
CDH-I-5033 DISPOSITIVO RADIOLUCIDO PUNTERIA INF. FEMUR
CDH-I-5034 DISPOSITIVO RADIOLUCIDO PUNTERIA INF. TIBIA
CDH-I-6201 DISPOSITIVO SUJECIÓN CUBO TLIF
CDH-I-6301 DISPOSITIVO SUJECION CUBO LUMBAR
CDH-I-3344 DIVULSOR PARTES BLANDAS HUMERO
CDH-I-6006 EMPUJADOR DE BARRA
CDH-I-3345 EXTREMO SUJECION CON CHAVETERO DISP. HUMERO
CDH-I-3000 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 8,0 mm HUMERO

CDH-I-5039/8 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 8,0mm x 480mm
CDH-I-5039/8.5 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 8.5mm x 480mm
CDH-I-3001 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 9,0 mm HUMERO
CDH-I-5039/9 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 9,0mm x 480mm
CDH-I-5039/9.5 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 9.5mm x 480mm
CDH-I-5039/10 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 10mm x 480mm
CDH-I-5039/10.5 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 10.5mm x 480mm
CDH-I-5039/11 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 11mm x 480mm
CDH-I-5039/11.5 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 11.5mm x 480mm
CDH-I-5039/12 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 12mm x 480mm
CDH-I-5039/12.5 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 12.5mm x 480mm
CDH-I-5039/13 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 13mm x 480mm
CDH-I-5039/13.5 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 13.5mm x 480mm
CDH-I-5039/14 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 14mm x 480mm
CDH-I-5039/14,5 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 14,5mm x 480mm
CDH-I-5039/15 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 15mm x 480mm
CDH-I-5039/16 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 16mm x 480mm
CDH-I-5039/17 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 17mm x 480mm
CDH-I-5039/18 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 18mm x 480mm
CDH-I-2213/01 MACHO CORTICAL EN T Ø 4.5mm
CDH-I-7013 GRIFA DOBLADORA PLACAS 3,5
CDH-I-2211 GUIA ANGULADA 135°
CDH-I-2201 GUIA ANGULADA 95°
CDH-I-7018/20B GUIA BLOQUEADA 1/8" - Ø2,0 x 50mm
CDH-I-7035/3505B GUIA BLOQUEADA 3,5 - Ø3,5 x 50mm
CDH-I-7035/3510B GUIA BLOQUEADA 3,5 - Ø3,5 x 100mm
CDH-I-7045/3510B GUIA BLOQUEADA 4,5 - Ø3,5 x 100mm
CDH-I-7045/4710B GUIA BLOQUEADA 4,5 - Ø4,7 x 100mm
CDH-I-1013 GUIA CON OLIVA SYNTHES
CDH-I-7206 GUIA DE ALAMBRE
CDH-I-7005/25 GUIA DE MECHA DIAM 2,5mm
CDH-I-2096 GUIA DE MECHA DIAM 3,5mm
CDH-I-2097 GUIA DE MECHA DIAM 5,0mm
CDH-I-1008 GUIA DE MECHA DIAM 8,0mm
CDH-I-1009 GUIA DE MECHA DIAM 9,0mm
CDH-I-1010 GUIA DE MECHA DIAM 10,0mm
CDH-I-1011 GUIA DE MECHA DIAM 11,0mm
CDH-I-7014 GUIA DE MECHA NEUTRO EXCENTRICO 3,5 mm
CDH-I-2074 GUIA DE MECHA NEUTRO EXCENTRICO 4,5 mm
CDH-I-6015 LLAVE DE CONTRATORQUE
CDH-I-3336 GUIA DE LLAVE T DHS-DCS
CDH-I-7208 GUIA DE MACHO P/ TORNILLOS CANULADOS
CDH-I-3333 GUIA DE MACHO DHS-DCS
CDH-I-3334 GUIA DE PLACA DHS-DCS /A
CDH-I-5043 GUIA LATERIAL P/ RETROGRADO /T
CDH-I-1006 GUIA DE LIGAMENTO CRUZADO

CDH-I-7204 GUIA MULTIPLE P/ TORNILLOS CANULADOS
CDH-I-3343 GUIA RECTA SUJECION DISP. HUMERO
CDH-I-1014 GUIA SIN OLIVA SYNTHES
CDH-I-5016 HAND DRILL CANULADO
CDH-I-2209 IMPACTOR DE PLACA
CDH-I-5031 IMPACTOR SIMPLE
CDH-I-4004-6 IMPACTOR TIPO DIAPASON
CDH-I-3353 INTRACANULA HUMERO Ø 4,0 mm
CDH-I-5018/3.5 INTRACANULA TIBIA FEMUR Ø3.5 mm
CDH-I-5018/4 INTRACANULA TIBIA FEMUR Ø4,0 mm
CDH-I-5018/4.5 INTRACANULA TIBIA FEMUR Ø4.5 mm
CDH-I-5018/5 INTRACANULA TIBIA FEMUR Ø5,0 mm
CDH-I-2035/1 INTRACANULA TROCANTERICO Ø 5,0 mm
CDH-I-2027 INTRODUTOR DEL CEFALICO
CDH-I-2027/U INTRODUTOR DEL CEFALICO UR
CDH-I-5050 LIMITADOR DE TORQUE
CDH-I-6000 LLAVE ACOPLA UNIVERSAL PARA HUDSON DRIVE
CDH-I-2038 LLAVE HEXAGONAL DE 12mm EN T CARDANICA
CDH-I-3346/22 LLAVE DE BOCA de 22mm
CDH-I-3346/95 LLAVE DE BOCA de 9,5mm
CDH-I-3340 LLAVE DE BOCA DE 12mm
CDH-I-5014 LLAVE DE BOCA DE 14mm - 17mm
CDH-I-3346 LLAVE DE BOCA de 9,5mm - 25,5mm
CDH-I-3337 LLAVE EN T DHS-DCS /A
CDH-I-6001 ATORNILLADOR MONOAXIAL
CDH-I-5013 LLAVE HEXAGONAL DE 17mm EN T CARDANICA
CDH-I-6005 LLAVE POSICIONADORA
CDH-I-6004 ATORNILLADOR CROSS-LINK
CDH-I-6009 ATORNILLADOR BLOQUEADOR TORN. MONO/POLIAXIAL
CDH-I-7205 MACHO CANULADO P/ TORNILLOS CANULADOS
CDH-I-7007 MACHO CORTICAL EN T Ø 3,5mm
CDH-I-2206 MACHO DESLIZANTE DHS-DCS
CDH-I-2213/03 MACHO ESPONJOSO EN T Ø 6,5 mm
CDH-I-5044 MANGO DISPOSITIVO RETROGRADO
CDH-I-2067 MARTILLO DESLIZANTE TROCANTERICO
CDH-I-2080 MARTILLO DESLIZANTE HUMERAL
CDH-I-5030 MARTILLO DIAPASON TIBIA / FEMUR
CDH-I-7015/35 MECHA DIAM. 3,5 x 200mm
CDH-I-7015/45 MECHA DIAM. 4,5 x 200mm
CDH-I-7209 MECHA INICIAL CANULADA P/ TORNILLOS CANULADOS
CDH-I-2217/35 MECHA DIAM. 3,5 x 150mm
CDH-I-1012 MECHA DIAM. 2,0 x 150mm
CDH-I-2217/50 MECHA DIAM. 5,0 x 150mm
CDH-I-7020/20 MECHA DIAM. 2,0 x 110mm
CDH-I-7020/25 MECHA DIAM. 2,5 x 110mm
CDH-I-7020/35 MECHA DIAM. 3,5 x 110mm

CDH-I-2010 MECHA CANULADA LIG. CRUZADO Ø5 x 230mm
CDH-I-1001 MECHA CANULADA LIG. CRUZADO Ø8 x 175mm
CDH-I-1002 MECHA CANULADA LIG. CRUZADO Ø9 x 175mm
CDH-I-1003 MECHA CANULADA LIG. CRUZADO Ø10 x 175mm
CDH-I-1004 MECHA CANULADA LIG. CRUZADO Ø11 x 175mm
CDH-I-2208/02 FRESA DCS 95°
CDH-I-3360 MECHA DIAM. 4.0 x 200mm
CDH-I-2208/01 FRESA DHS 135°
CDH-I-2073 MECHA OVAL INICIADORA TROCANTERICO
CDH-I-5017/3.0 MECHA DIAM. 3.0 x 300mm
CDH-I-5017/3.5 MECHA DIAM. 3,5 x 300mm
CDH-I-5017/4 MECHA DIAM. 4,0 x 300mm
CDH-I-5017/4.5 MECHA DIAM. 4,5 x 300mm
CDH-I-5017/5 MECHA DIAM. 5,0 x 300mm
CDH-I-5042/35 MECHA DIAM. 3,5 x 150mm
CDH-I-5042/40 MECHA DIAM. 4,0 x 150mm
CDH-I-5042/45 MECHA DIAM. 4,5 x 150mm
CDH-I-5042/50 MECHA DIAM. 5,0 x 150mm
CDH-I-7203 MECHA Ø7 x 158mm P/ TORNILLOS CANULADOS
CDH-I-2028 MECHA PARA TORNILLOS DISTALES
CDH-I-7207 MEDIDOR TORNILLOS CANULADOS
CDH-I-7019 MEDIDOR TORNILLOS CAJA PL.BLOQ.4,5
CDH-I-1007 MEDIDOR DE INJERTOS
CDH-I-3332 MEDIDOR TORNILLOS DESLIZANTES CAJA DHS-DCS
CDH-I-5023 MEDIDOR TORNILLOS CAJA TIBIA/FEMUR #1
CDH-I-5024 MEDIDOR TORNILLOS CAJA TIBIA/FEMUR #2
CDH-I-2086 MEDIDOR TORNILLOS CAJA DHS/DCS
CDH-I-2024 MEDIDOR TORN. CEFALICOS CAJA TROCANT.
CDH-I-7006 MEDIDOR TORNILLOS CAJA PL. VOLAR / PL.BLOQ. 3,5
CDH-I-3347 MEDIDOR TORNILLOS CAJA HUMERO
CDH-I-7011 MEDIDOR TORNILLOS CAJA PLACA VOLAR
CDH-I-2069 MEDIDOR TORNILLOS DISTALES CAJA TROCANTERICO
CDH-I-6020 PALANCA BAJA BARRA
CDH-I-6017 PALPADOR DE PEDICULO RECTO
CDH-I-6016 PALPADOR MEDIDOR DE STEFFE
CDH-I-6016/U PALPADOR MEDIDOR DE STEFFE UR
CDH-I-5022 DIVULSOR PARTES BLANDAS FEMUR PROXIMAL
CDH-I-5021 DIVULSOR PARTES BLANDAS TIBIA FEMUR
CDH-I-2051/1 PERNO DE INSERCIÓN/IMPACTACIÓN
CDH-I-5038 BULON DE SUJECIÓN CLAVO FEMUR
CDH-I-2042/2 BULON DE SUJECIÓN CLAVO RETROGRADO
CDH-I-5037 BULON DE SUJECIÓN CLAVO TIBIA
CDH-I-3341 BULON DE SUJECIÓN CLAVO HUMERO
CDH-I-2212/1 BULON DE SUJECIÓN DEL DESLIZANTE
CDH-I-3342 PERNO EXTRACTOR CLAVO HUMERAL
CDH-I-5032 PERNO EXTRACTOR CLAVO TIB-FEM-RET P/ DIAP.

CDH-I-5041 BULON DE SUJECION DE FEMUR LARGO
CDH-I-6011 PINZA DISTRACCION PEDICULARES
CDH-I-6014 PINZA TRASBALADORA PARA BARRA Ø6mm
CDH-I-5026 PLANTILLA MEDIDORA DE DIAMETROS
CDH-I-5010 PROTECTOR DE PARTES BLANDAS
CDH-I-2021 PUNTA CUADRADA
CDH-I-5015 PUNTA CUADRADA INICIADORA
CDH-I-2025 PUNTA CUADRADA INICIADORA TORNILLO DISTAL
CDH-I-2032 PUNTA CUADRADA INICIADORA CEFALICO TROCAN.
CDH-I-6019 PUNTA INICIADORA PEDICULO CON TOPE
CDH-I-6018 PUNTA INICIADORA PEDICULO SIN TOPE
CDH-I-5025 REGLA MEDICION LONG. CLAVO TIBIA / FEMUR
CDH-I-6003 ROTADOR DE BARRA
CDH-I-3335 SUJETADOR DE GUIA DE PLACA /A
CDH-I-3338 SUJETADOR DE DESLIZANTE CANULADO /A
CDH-I-3358 TOMA DESLIZANTE
CDH-I-2031 TROCAR DEL CEFALICO
CDH-I-2033/1 DIVULSOR PARTES BLANDAS TROCANTERICO
CDH-I-3350 TUERCA SUJECIÓN DISPOSITIVO DE HUMERO
CDH-I-3361 REGLA MEDICIÓN LONG. CLAVO HUMERO
CDH-I-2036/U BULON DE SUJECION CLAVO TROCANTERICO #1 UR
CDH-I-5027/C ATORNILLADOR EN T CANULADO - 5.0 (FEMUR)
CDH-I-5039/8-U FRESA FLEXIBLE ACOUPLE SYNTHES DIAMETRO 8mm
CDH-I-5039/9-U FRESA FLEXIBLE ACOUPLE SYNTHES DIAMETRO 9mm
CDH-I-5039/10-U FRESA FLEXIBLE ACOUPLE SYNTHES DIAMETRO 10mm
CDH-I-5039/11-U FRESA FLEXIBLE ACOUPLE SYNTHES DIAMETRO 11mm
CDH-I-5039/12-U FRESA FLEXIBLE ACOUPLE SYNTHES DIAMETRO 12mm
CDH-I-5039/13-U FRESA FLEXIBLE ACOUPLE SYNTHES DIAMETRO 13mm
CDH-I-5039/14-U FRESA FLEXIBLE ACOUPLE SYNTHES DIAMETRO 14mm
CDH-I-5039/15-U FRESA FLEXIBLE ACOUPLE SYNTHES DIAMETRO 15mm
CDH-I-5039/16-U FRESA FLEXIBLE ACOUPLE SYNTHES DIAMETRO 16mm
CDH-I-5039/17-U FRESA FLEXIBLE ACOUPLE SYNTHES DIAMETRO 17mm
CDH-I-5039/18-U FRESA FLEXIBLE ACOUPLE SYNTHES DIAMETRO 18mm
CDH-I-5016/U HAND DRILL CANULADO UR
CDH-I-5045 REGLA MEDICIÓN LONG. CLAVO RETROGRADO
CDH-I-5029 MARTILLO DESLIZANTE TIBIA-FEMUR
CDH-I-6017/U PALPADOR DE PEDICULO RECTO UR
CDH-I-3000/U FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 8 mm HUMERO UR
CDH-I-3001/U FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 9 mm HUMERO UR
CDH-I-7010/25 MECHA DIAM, 2,5 x 155mm
CDH-I-7010/35 MECHA DIAM. 3,5 x 155mm
CDH-I-2023/35 CLAVO STEINMANN Ø3.5 x 245mm
CDH-I-7101 ATORNILLADOR EN T CALCANEOS STOP
CDH-I-7102 MECHA CALCANEOS STOP Ø 4mm
CDH-I-5046 PERNO IMPACTOR TIBIA
CDH-I-3334/T GUIA DE PLACA DHS-DCS /T

CDH-I-3335/T SUJETADOR DE GUIA DE PLACA /T
CDH-I-6916 MEDIDOR GRADUADO
CDH-I-3002 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 8,5 mm HUMERO
CDH-I-3003 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 9,5 mm HUMERO
CDH-I-3004 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 10 mm HUMERO
CDH-I-3002/U FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 8,5 mm HUMERO UR
CDH-I-3003/U FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 9,5 mm HUMERO UR
CDH-I-3004/U FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 10 mm HUMERO UR
CDH-I-3338/T SUJETADOR DE DESLIZANTE CANULADO /T
CDH-I-6022/U PALPADOR DE PEDICULO ANGULADO UR
CDH-I-1211 PROBADOR CUÑA
CDH-I-1213 GUIA DE CORTE
CDH-I-1215 IMPACTOR DE PLACA P/ OSTEOTOMIA
CDH-I-1214 MARTILLO 250 gr.
CDH-I-1216 GRIFA DOBLADORA PLACAS DE OSTEOTOMIA
CDH-I-7015/50 MECHA DIAM. 5,0 x 200mm
CDH-I-6220/R RASPA DERECHA
CDH-I-6220/L RASPA IZQUIERDA
CDH-I-6221/7 ESCOPLO 7mm
CDH-I-6221/10 ESCOPLO 10mm
CDH-I-6226/R CURETA DE VOLKMAN DERECHA
CDH-I-6226/L CURETA DE VOLKMAN IZQUIERDA
CDH-I-6226/T CURETA DE VOLKMAN INCLINADA
CDH-I-6227/R CURETA RECAMIER N°1 - DERECHA
CDH-I-6227/L CURETA RECAMIER N°1 - IZQUIERDA
CDH-I-6405 CURETA DOBLE CUBO CERVICAL
CDH-I-6413/9 PROBADOR CUBO CERVICAL 13 x 9mm
CDH-I-1020 ATORNILLADOR ESTRIADO CANULADO LC PEEK
CDH-I-6022 PALPADOR DE PEDICULO ANGULADO
CDH-I-11-5059 ATORNILLADOR S & N C/ ACOPLA HUDSON HEX. 4,0mm
CDH-I-11-2096 ATORNILLADOR S & N C/ ACOPLA HUDSON HEX. 3,5mm
CDH-I-3342/N PERNO EXTRACTOR CLAVO HUMERAL S & N
CDH-I-71170036 ATORNILLADOR S & N C/ ACOPLA HUDSON HEX. 1,5mm
CDH-I-11-5126 PERNO EXTRACTOR HUMERAL S & N
CDH-I-71173418 MECHA CON ACOPLA OMNES Ø2,7 x 292mm
CDH-I-71173502 MECHA CON ACOPLA OMNES Ø2,7 x 155mm
CDH-I-2036/A BULON DE SUJECION CLAVO TROCANT. BINAIL #1
CDH-I-2036/A-1 BULON DE SUJECION CLAVO TROCANT. BINAIL #2
CDH-I-1206/5 INTRACANULA FEMUR PROXIMAL Ø 5,0 mm
CDH-I-1206/35 INTRACANULA FEMUR PROXIMAL Ø 3,5 mm
CDH-I-1205 DISPOSITIVO GUIA PLACA FEMUR PROXIMAL
CDH-I-1019 MEDIDOR TORNILLOS FEMUR PROXIMAL
CDH-I-5039FF10 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 10,0mm x 480mm
CDH-I-5039FF10,5 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 10,5mm x 480mm
CDH-I-5039FF11 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 11,0mm x 480mm
CDH-I-5039FF11,5 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 11,5mm x 480mm

CDH-I-5039FF12 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 12,0mm x 480mm
CDH-I-5039FF12,5 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 12,5mm x 480mm
CDH-I-5039FF13 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 13,0mm x 480mm
CDH-I-5039FF13,5 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 13,5mm x 480mm
CDH-I-5039FF14 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 14,0mm x 480mm
CDH-I-5039FF14,5 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 14,5mm x 480mm
CDH-I-3005 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 7 mm HUMERO
I-6009/U/13 CUERPO P/ATORN. EN T BLOQ. TORN. MONO/POLIAXIAL
CDH-I-9135/1XX CUERPO ATOR. C/ACOPLE HUDSON HEX. 3,5mm P/TORQ.3,5Nm
CDH-I-9125/1XX CUERPO ATOR. C/ACOPLE HUDSON HEX. 2,5mm P/TORQ.1,5Nm
CDH-I-4481-L PLANTILLA PLACA HUMERO PROXIMAL
CDH-I-4482-L CAMISA P/ PLANTILLA PLACA HUMERO PROXIMAL
CDH-I-4483-L CANULA P/ PLANTILLA PLACA HUMERO PROXIMAL
CDH-I-4484-L INTRACANULA P/ PLANTILLA PLACA HUMERO PROXIMAL
I-4481-L-1/4 CUERPO P/ PLANTILLA PLACA HUM. PROX.
I-4481-L-2/4 TORNILLO P/ PLANTILLA PLACA HUM. PROX.
I-4481-L-3/4 PERNO P/ PLANTILLA PLACA HUM. PROX.
I-4481-L-4/4 PIN P/ PLANTILLA PLACA HUM. PROX.
CDH-I-3006 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 7,5 mm HUMERO
CDH-I-7015/32 MECHA DIAM. 3,2 x 200mm
CDH-I-3400 DISPOSITIVO ALINEACION FRACTURA HUMERO
CDH-I-6315 CURETA RECAMIER Nº1
CDH-I-7021 MEDIDOR TORNILLOS CAJA PLACA HUMERO PROXIMAL
CDH-I-5037/N BULON DE SUJECION CLAVO TIBIA S & N
CDH-I-11-2025 DISPOSITIVO DE PUNTERIA TIBIAL S & N
CDH-I-3337/T LLAVE EN T DHS-DCS /T
CDH-I-16026 LLAVE DINAMOMETRICA 1-12 Nm
CDH-I-71173504 MECHA CON ACOUPLE OMNES Ø3,5 x 155mm
CDH-I-7010/27/AC MECHA CON ACOUPLE Ø2,7 x 155mm
CDH-I-7010/35/AC MECHA CON ACOUPLE Ø3,5 x 155mm
CDH-I-3337/C LLAVE EN T DHS-DCS /C
CDH-I-5039FF15 FRESA FLEXIBLE FILO FRONTAL Ø 15,0 mm x 480mm
727-35000-L ESPACIADOR LCP TORN. CORT. BLOQ. Ø3,5 mm
727-45000-L ESPACIADOR LCP TORN. CORT. BLOQ. Ø4,5 mm
CDH-I-5012-T CANULA INTERCAMBIADORA PLASTICA C/ MARCADOR DE Ti
CDH-I-5047 DISPOSITIVO PUNTERIA FEMUR ANTEROGRADO
CDH-I-5048 BULON P/DISPOSITIVO PUNTERIA FEMUR ANTEROGRADO
CDH-I-1015 MECHA AGUJA PASA TENDON / CLC DE DIAM. 2.5mm
CDH-I-1016 TENOTOMO ABIERTO Ø7mm
CDH-I-31001 DISPOSITIVO DE PUNTERIA HUMERO TIPO UNIV.
CDH-I-31002 MARTILLO DIAPASON HUMERAL TIPO UNIV.
CDH-I-31003 PERNO EXTRACTOR CLAVO HUMERAL P/ DIAP.
CDH-I-31004 BULON DE SUJECION CLAVO HUMERO TIPO UNIV.
CDH-I-31005 PERNO EXTRACTOR CLAVO HUMERAL TIPO UNIV.
CDH-I-31006 FRESA PROYECTIL DE ANCLAJE RAPIDO
CDH-I-31007 FRESA CONICA DE ANCLAJE RAPIDO Ø8,5 x 80mm

CDH-I-31008 FRESA CONICA DE ANCLAJE RAPIDO Ø8,5 x 110mm
CDH-I-31009 REGLA MEDICION LONG. CLAVO HUMERO TIPO UNIV.
CDH-I-31010 PUNTA CUADRADA RECTA CON MANGO EN T
CDH-I-31011 LLAVE DE BOCA 11mm
CDH-I-31012 INTRACANULA HUMERO Ø2,7mm
CDH-I-31013 MECCHA DIAM. 2,7 x 100mm
CDH-I-31014 MECCHA DIAM. 2,7 x 210mm
CDH-I-0182.11014 ACOPLERAPIDO PARA PLACAS CERVICALES PCA (C)
CDH-I-0182.11020 ADAPTADOR P/ ACOPLERAPIDO PCA (C)
CDH-I-A20.101322 ATORN. P/TORN. POLIAX. P/MANGO AC.RAP.DIR.COL.FUT.BP
CDH-I-5049 BULON DE SUJECION G3
CDH-I-2026 INTRODUTOR DEL CEFALICO G3
CDH-I-2043 ATORNILLADOR CARD. HEX. HEM. P/BLOQ. TROCANTERICO G3
CDH-I-18060 ACOPLERAPIDO PORTA CAPTURADOR TORNILLOS P/ VASTAGO Ø5,5mm
CDH-I-18061 ACOPLERAPIDO PORTA CAPTURADOR TORNILLOS P/ VASTAGO Ø8,0mm
CDH-I-18062 ACOPLERAPIDO PORTA CAPTURADOR TORNILLOS P/ VASTAGO Ø4,5mm
CDH-I-2016-1 ALAMBRE GUIA CEFALICO ROSC. TROCANT. Ø3,0 x 400mm
CDH-I-2208/01/U FRESA DHS 135° c/acople Hex. Synthes
CDH-I-3007/U FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 11 mm HUMERO UR
CDH-I-3007 FRESA FLEXIBLE DIAMETRO 11 mm HUMERO
CDH-I-7022-D GRIFA DOBLADORA PLACAS 4,5 DERECHA.
CDH-I-7022-I GRIFA DOBLADORA PLACAS 4,5 IZQUIERDA.
CDH-I-2055 ALAMBRE GUIA Ø2,5mm SIN OLIVA 1metro
CDH-I-2053/U ALAMBRE GUIA Ø3mm SIN OLIVA 1metro UR
CDH-I-2054/U ALAMBRE GUIA Ø3mm CON OLIVA 1metro UR
CDH-I-5012-RO CANULA INTERCAMBIAD. PLASTICA RO
CDH-I-3351-RO CANULA INTERCAMBIAD. PLASTICA HUMERO RO
CDH-I-7009/1 ATORNILLADOR HEXAG. P/TORN. 3,5 (HEX.2,5) x 150mm
CDH-I-3338/C SUJETADOR DE DESLIZANTE CANULADO /C
CDH-I-3334/C GUIA DE PLACA DHS-DCS /C
CDH-I-3335/C SUJETADOR DE GUIA DE PLACA /C
CDH-I-2074-1 GUIA DE MECCHA NEUTRO EXCENTRICO 4,5 mm (C)
CDH-I-5040-1 DISPOSITIVO PUNTERIA FEMUR RETROGRADO
CDH-I-5043-1 GUIA LATERAL P/ RETROGRADO
CDH-I-5041-1 BULON DE SUJECION FEMUR RETROGRADO
CDH-I-7009/S ATORNILLADOR HEXAG. P/TORN. 3,5 (HEX.2,5) SILICONA
CDH-I-2075/S ATORNILLADOR HEXAG. P/TORN. 4,5 (HEX.3,5) SILICONA
CDH-I-2078 ATORNILLADOR EN T MULTID. G3 (HEX. 8.0)
CDH-I-1020/S ATORNILLADOR ESTRIADO CANULADO LC PEEK SILICONA
CDH-I-1005/S ATORNILLADOR HEXAGONAL CANULADO LC TIT. SILICONA
CDH-I-2040-FC DISPOSITIVO PUNT. 130° TROCANT. TIPO G FC
CDH-I-2041-FC DISPOSIT. PUNT. 125°/135° TROCANT. TIPO G FC
CDH-I-5049-FC BULON SUJECION CLAVO TROCANT. TIPO G FC
CDH-I-10210 MANGO EN T EXTRACTOR UNIVERSAL P/ CLAVOS
CDH-I-6505 VALVA SEPARADORA DE RAIZ PLANA
CDH-I-6506 VALVA SEPARADORA DE RAIZ ACANALADA

CDH-I-1218 GRIFA DOBLADORA PLACAS CLAVICULA
CDH-I-2208/02/U FRESA DCS 95° c/acople Hex. Synthes
CDH-I-35000-R PROTECTOR DE ROSCA Ø3,5 mm TIT.
CDH-I-6315/S CURETA RECAMIER N°1 SILICONA
CDH-I-6314/S CURETA POSTERIOR LUMBAR N° 1 SILICONA
CDH-I-6421 MANGO ATORNILLADOR ACOPLA HUD.
CDH-I-6431 MECHE C/TOPE Y AH Ø2,5mm PROF.12mm CCB
CDH-I-6432 MECHE C/TOPE Y AH Ø2,5mm PROF.14mm CCB
CDH-I-6433 MECHE C/TOPE Y AH Ø2,5mm PROF.16mm CCB
CDH-I-6434 MECHE C/TOPE Y AH Ø2,5mm PROF.18mm CCB
CDH-I-6435 ATORNILLADOR HEXAG. AH CCB (HEX. 2,0mm)
CDH-I-6436 ATORNILLADOR CARDANICO AH HEX. MAC. 2,0mm CCB
CDH-I-2208/01-1U FRESA DHS 135° (C) c/acople Hex. Synthes
CDH-I-2208/02-1U FRESA DCS 95° (C) c/acople Hex. Synthes
I-6436-3/3 UNION P/ATORNILLADOR CARDANICO AH HEX. MAC. 2,0mm CCB
I-6436-1/3 CUERPO P/ATORNILLADOR CARDANICO AH HEX. MAC. 2,0mm CCB
I-6436-2/3 PUNTA P/ATORNILLADOR CARDANICO AH HEX. MAC. 2,0mm CCB
I-6422 PUNTA P/PROBADOR CCB 13 x 5mm
I-6423 PUNTA P/PROBADOR CCB 13 x 6mm
I-6424 PUNTA P/PROBADOR CCB 13 x 7mm
I-6425 PUNTA P/PROBADOR CCB 13 x 8mm
I-6426 PUNTA P/PROBADOR CCB 15 x 5mm
I-6427 PUNTA P/PROBADOR CCB 15 x 6mm
I-6428 PUNTA P/PROBADOR CCB 15 x 7mm
I-6429 PUNTA P/PROBADOR CCB 15 x 8mm
CDH-I-2036/1-FC BULON EXTRACCION CLAVO TROCANT. TIPO G FC
CDH-I-2081-1 ACOPLA RAPIDO AT DRIVE CONN. (C)
CDH-I-2018/U ALAMBRE GUIA Ø2mm CON OLIVA HUMERO (0.7M) UR
CDH-I-1007/1 MEDIDOR DE INJERTOS
CDH-I-87.03110/U MECHE CANULADA CEFALICA G3 C/TOPE UR (C)
I-7035/3501B GUIA BLOQUEADA 3,5 - Ø3,5 x 10mm
I-7035/3501B-T GUIA BLOQUEADA 3,5 - Ø3,5 x 10mm TIT.
I-7025/2005B-T GUIA BLOQUEADA RAD.DIST./CLAV. 2,5 - Ø2,0 x 5mm TIT.
CDH-I-2075/1 ATORNILLADOR P/GUIA ROSCADA 3,5mm (HEX.3,5)
CDH-I-1025 MECHE CANULADA LIG. CRUZADO Ø12 x 175mm
CDH-I-EP17501-70 ALAMBRE EXTR. P/FRAGM. DISTAL Ø3mm P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN.
CDH-I-EP17501-71 ALAMBRE EXTR. P/FRAGM. DISTAL Ø4mm P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN.
I-2081-1/14 VASTAGO ACOPLA P/ACOPLA RAPIDO AT DRIVE CONN. (C)
I-2081-1/24 CAMISA P/ACOPLA RAPIDO AT DRIVE CONN. (C)
I-2081-1/34 RESORTE P/ACOPLA RAPIDO AT DRIVE CONN. (C)
I-2081-1/44 ARO SEGUER P/ACOPLA RAPIDO AT DRIVE CONN. (C)
CDH-I-45000-R PROTECTOR DE ROSCA Ø4,5 mm TIT.
CDH-I-1017 GUIA DE MECHE DIAM 7,0mm
CDH-I-45PT PROTECTOR DE ROSCA Ø4,5mm
CDH-I-2031-G3 TROCAR DEL CEFALICO CLAVO TROCANT. G3
CDH-I-2037-G3 BARRA DE REGULACION CLAVO TROCANT. TIPO G3

CDH-I-2036/1-G3 BULON EXTRACCION CLAVO TROCANT. TIPO G3
CDH-I-2032-G3 PUNTA CUAD. INICIADORA CEFALICA CLAVO TROCANT. G3
CDH-I-2025-G3 PUNTA CUAD. INICIADORA TORN. DISTAL CLAVO TROCANT. G3
CDH-I-2022-G3 DISPOSITIVO RADIOLUCIDO PUNTERIA INF. TROCANT. G3
CDH-I-2030-G3 CAMISA GUIA INTROD. DEL CEF. CLAVO TROCANT. G3
CDH-I-2040-G3 DISPOSITIVO PUNT. 130° TROCANT. G3
CDH-I-5049-G3 BULON SUJECION CLAVO TROCANT. G3
CDH-I-2024-G3 MEDIDOR TORN. CEFALICOS CAJA TROCANT. G3
CDH-I-2069-G3 MEDIDOR TORNILLOS DISTALES CAJA TROCANT. G3
CDH-I-2042-G3 ATORNILLADOR CARD. HEX. MAC. P/BLOQUEO TROCANT. G3
CDH-I-87.02030 ACOPLA DESLIZANTE G3
CDH-I-87.02040 MANGO IMPACTOR P/ACOPLE DESLIZANTE G3
CDH-I-87.010020 GUIA DE ALAMBRE CEFALICO G3
CDH-I-87.010010 PROTECTOR DE PARTES BLANDAS P/FRESADO PROXIMAL
CDH-I-87.03080 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD CEFALICO G3
CDH-I-87.01001 REGLA MEDICION LONG. CLAVO TROCANT. TIPO G3
CDH-I-87.02050 MARTILLO TROCANT. TIPO G3
CDH-I-87.06020 GUIA ANGULADA G3
CDH-I-81.12001 ALAMBRE GUIA Ø2,5mm CON OLIVA 1metro
CDH-I-87.03110 MECHA CANULADA CEFALICA G3 C/TOPE
CDH-I-5015-2 PUNTA CUADRADA INICIADORA CANULADA RECTA
CDH-I-81.010032 PUNTA CUADRADA INICIADORA CANULADA CURVA
CDH-I-81.12050 EMPUJADOR ALAMBRE GUIA ROSCADO TROCANT.
CDH-I-16075-1 ESCOPLA CURVO PARA TROCLEA #6 -8
CDH-I-81.06011 GRIFA DOBLADORA PLACAS 4,5 IZQUIERDA
CDH-I-81.06012 GRIFA DOBLADORA PLACAS 4,5 DERECHA
CDH-I-6087 MECHA C/TOPE Ø2.7 P/ARON PEEK Ø3.0 POR IMPACTO
CDH-I-7545-13 ATORNILLADOR HEX. P/TORN. CAN 4,0 (HEX. 2,5)
CDH-I-3331-U ALAMBRE GUIA DESLIZANTE DHS-DCS Ø2 x 225mm UR ROSCADO
CDH-I-9724-12 LLAVE ALLEN HEX. 2.5mm
CDH-I-16001-1 CALISUAR Ø8 x 410mm
CDH-I-87.07030 IMPACTOR ROSCADO G3
CDH-I-87.02070 LLAVE DE BOCA Y ESTRIADA 11mm
CDH-I-87.07020 MARTILLO DIAPASON G3
CDH-I-35PT PROTECTOR DE ROSCA Ø3,5mm
CDH-I-1023 GUIA DE MECHA FEMORAL LC DE PORTAL MEDIAL Ø7,0mm
CDH-I-1022 GUIA DE MECHA FEMORAL LC DE PORTAL MEDIAL Ø6,0mm
CDH-I-7008 DAVIER VERBRUGGE 190 mm
CDH-I-7017 DAVIER VERBRUGGE 260 mm
CDH-I-7005 PALANCA HOHMANN 8 x 22 mm
CDH-I-7018 PALANCA HOHMANN 24 x 240 mm
CDH-I-1212 OSTEOTOMO LAMINAR 24cm x 25mm
CDH-I-9115 ATORNILLADOR DINAMOMETRICO 1,5Nm
CDH-I-9135 ATORNILLADOR DINAMOMETRICO 3,5Nm
CDH-I-6023 PINZA CORTA BARRA Ti Ø6mm
1997 CURETA VOLKMAN 3 PARA HUESO

1991 CURETA VOLKMAN 0 PARA HUESO
1992 CURETA VOLKMAN 00 PARA HUESO
2024 CURETA RECAMIER / SIMS N°1 (7 mm)
CDH-I-18001 CURETA DELICADA CURVA 00
CDH-I-18002 ATORNILLADOR HEXAGONAL 2,5
CDH-I-18003 MACHO TORNILLO 3,5 CERVICALES
CDH-I-18004 MECHA CON MANGO Ø2,5mm
CDH-I-18005 MECHA CON TOPE Ø2,5 x 156mm COL
CDH-I-18010 PINES POSICIONADORES
CDH-I-18011 GUIA DE MECHA ANGULADA
CDH-I-18013 ACOPLA PORTA CAPTURADOR DE TORNILLOS
CDH-I-18014 VALVAS SEPARADORAS
CDH-I-18015 DISTRACTOR DE CASPAR
CDH-I-18016 GUIA DE TORNILLOS DE CASPAR
CDH-I-18017 DOBLADORA DE PLACA TRES PUNTOS
CDH-I-18020 BARRA DE PRUEBA MALEABLE
CDH-I-18021 ATORNILLADOR DIAPASON HEX. 3,5
CDH-I-18022 ATORNILLADOR DIAPASON HEX. 5,0
CDH-I-18023 LLAVE ROTADORA DE BARRA
CDH-I-18024 ATORNILLADOR EN T LARGO HEX. 5,0
CDH-I-18025 ATORNILLADOR EN T CORTO HEX. 5,0
CDH-I-18026 PUNTA INICIADORA CORTA
CDH-I-18027 EMPUJADOR DE BARRA ACOPLA RAPIDO
CDH-I-18028 ATORNILLADOR ACOPLA RAPIDO HEX. 3,5
CDH-I-18037 MANGO ACOPLA RAPIDO RECTO
CDH-I-18038 MANGO ACOPLA RAPIDO EN T
CDH-I-18041 DISPOSITIVO PORTA PINES MARCADORES
CDH-I-18042 PINES MARCADORES
CDH-I-18043 DOBLADORA DE BARRA 3 PUNTOS
CDH-I-18046 PINZA BALLENA
CDH-I-18047 PINZA ROTADORA DE BARRA
CDH-I-18051 ATORNILLADOR DINAMOMETRICO 12 N m
CDH-I-18052 PERSUADER DE SISTEMA
CDH-I-1184.07011 ATORNILLADOR HEXAGONAL 2,5 PCA (C)
CDH-I-0182.07032 ATORNILLADOR HEXAGONAL C/ ACOPLA 2,5 PCA (C)
CDH-I-1182.01051 MECHA Ø2,5 LONGITUD FIJA PCA (C)
CDH-I-1182.01052 MECHA Ø2,4 x 15mm PCA (C)
CDH-I-1182.01053 MECHA Ø2,4 x 17mm PCA (C)
CDH-I-1184.15010 DISPOSITIVO PORTA PINES (C)
CDH-I-1184.02030 GUIA DE MECHA ANGULADA 1 PCA (C)
CDH-I-1181.02030 GUIA DE MECHA ANGULADA 2 PCA (C)
CDH-I-0181.05020 ACOPLA PORTA CAPTURADOR DE TORNILLOS PCA (C)
CDH-I-1181.17010 DISTRACTOR DE CASPAR PCA (C)
CDH-I-1181.06010 DOBLADORA DE PLACA TRES PUNTOS PCA (C)
CDH-I-1181.05030 FORCEPS SOSTENEDOR PCA (C)
CDH-I-1182.01050 MECHA AJUSTABLE PCA (C)

CDH-I-A20.101113 PUNTA INICIADORA CORTA SC
CDH-I-0881.15034 PINES MARCADORES 2 SC
CDH-I-1683.51010 FLEXIBLE P/ FRESA ENDOMEDULAR
CDH-I-1683.51011 PUNTA DE FRESA ENDOMEDULAR 8,5
CDH-I-1683.51012 PUNTA DE FRESA ENDOMEDULAR 9,0
CDH-I-1683.51013 PUNTA DE FRESA ENDOMEDULAR 9,5
CDH-I-1683.51014 PUNTA DE FRESA ENDOMEDULAR 10,0
CDH-I-1683.51015 PUNTA DE FRESA ENDOMEDULAR 10,5
CDH-I-1683.51016 PUNTA DE FRESA ENDOMEDULAR 11,0
CDH-I-1683.51017 PUNTA DE FRESA ENDOMEDULAR 11,5
CDH-I-1683.51018 PUNTA DE FRESA ENDOMEDULAR 12,0
CDH-I-1683.51019 PUNTA DE FRESA ENDOMEDULAR 12,5
CDH-I-1683.51020 PUNTA DE FRESA ENDOMEDULAR 13,0
CDH-I-1681.12021 LLAVE ALLEN EN L 5,0 mm (C)
CDH-I-2187.08020 DISPOSITIVO DE PUNTERIA DISTAL P1 (C)
CDH-I-2187.08010 DISPOSITIVO DE PUNTERIA DISTAL P2 (C)
CDH-I-1681.09010 CAMISA GUIA PARTES BLANDAS G3 (C)
CDH-I-1681.02071 INTRACANULA DENTADA (C)
CDH-I-1681.12100 POMELA A P/ DISPOSITIVO DE PUNTERIA DISTAL (C)
CDH-I-1681.12104 POMELA B P/ DISPOSITIVO DE PUNTERIA DISTAL (C)
CDH-I-2187.08030 BRAZO ANTERIOR P/DISPOSITIVO DE PUNTERIA DISTAL (C)
CDH-I-1681.12002 GUIA DE ALAMBRE CON OLIVA G3 (C)
CDH-I-1681.01091 FRESA CORTE FRONTAL 5,2mm G3 C/MANGO EN T (C)
CDH-I-1681.01101 MECHA DIAM. 5,2mm (C)
CDH-I-1783.60110 MANGO EN T POSICIONADOR DISTAL (C)
CDH-I-1783.60090 ACOUPLE ADAPTADOR DISTAL G3 (C)
CDH-I-1681.12090 HAND DRILL EN L (C)
CDH-I-1681.12102 POMELA C P/DISPOSITIVO DE PUNTERIA DISTAL (C)
CDH-I-1681.02011 CAMISA GUIA P/BLOQUEO G3 LARGO (C)
CDH-I-2187.05040 CAMISA GUIA P/BLOQUEO G3 CORTO (C)
CDH-I-2187.05051 GUIA DE MECHA 4,0 G3 (C)
CDH-I-2187.05071 PIN INICIADOR DE BLOQUEO G3 (C)
CDH-I-1681.12031 LLAVE ALLEN EN L 3,0 mm (C)
CDH-I-2187.06020 GUIA ANGULADA G3 (C)
CDH-I-2187.05090 ATORNILLADOR HEXAGONAL 3,5mm G3 (C)
CDH-I-2187.06010 ATORNILLADOR EN T MULTIDIRECCIONAL AVELLANADO G3 (C)
CDH-I-2187.02050 MARTILLO G3 (C)
CDH-I-2187.07030 IMPACTOR ROSCADO G3 (C)
CDH-I-2187.01011 MECHA CON TOPE 4,0 x 300mm G3 (C)
CDH-I-1681.12050 EMPUJADOR ALAMBRE GUIA ROSCADO TROCANT. (C)
CDH-I-2187.01030 MECHA CANULADA PROXIMAL G3 (C)
CDH-I-2187.01001 REGLA MEDICION LONG. CLAVO TROCANT. TIPO G3 (C)
CDH-I-2187.01041 ACOUPLE RAPIDO EN T (C)
CDH-I-2187.02011 DISPOSITIVO DE SUJECION G3 (C)
CDH-I-2187010010 PROTECTOR DE PARTES BLANDAS P/FRESADO PROXIMAL (C)
CDH-I-2187010020 GUIA DE ALAMBRE CEFALICO G3 (C)

CDH-I-2187.03060 GUIA DE ALAMBRE CEFALICO ROSCADO G3 (C)
CDH-I-2187.02070 LLAVE DE BOCA Y ESTRIADA 11mm (C)
CDH-I-2187.07020 MARTILLO DIAPASON G3 (C)
CDH-I-2187.01051 PROTECTOR DE PARTES BLANDAS G3 (C)
CDH-I-2187.03040 PIN INICIADOR CEFALICO G3 (C)
CDH-I-2187.03030 LLAVE DE COMPRESION G3 (C)
CDH-I-2187.03050 CAMISA GUIA P/ALAMBRE CEFALICO G3 (C)
CDH-I-2187.03080 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD CEFALICO G3 (C)
CDH-I-2187.05061 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD DISTAL G3 (C)
CDH-I-2187.03110 MECHA CANULADA CEFALICA G3 (C)
CDH-I-2187.03100 TOPE DE MECHA CANULADA CEFALICA G3 (C)
CDH-I-2187.03070 ALAMBRE GUIA CEFALICO ROSC. TROCANT 3,2 x 400mm
CDH-I-2187.02030 ACOPLE DESLIZANTE G3 (C)
CDH-I-2187.02040 MANGO IMPACTOR P/ ACOPLE DESLIZANTE G3 (C)
CDH-I-2187.03015 DISPOSITIVO DE PUNTERIA CEFALICO G3 (C)
CDH-I-2187.03020 BULON DE SUJECION P/ DISPOSITIVO DE PUNTERIA G3 (C)
CDH-I-1681010032 PUNTA CUADRADA INICIADORA CANULADA CURVA (C)
CDH-I-1681.12001 ALAMBRE GUIA Ø2,5mm CON OLIVA 1metro (C)
CDH-I-2187.05011 DISPOSITIVO DE PUNTERIA DISTAL CORTO G3 (C)
CDH-I-218706010G LLAVE EN T HEX. 8,00 G3 (C)
CDH-I-2208/01-1 FRESA DHS 135° (C) (0383.01012)
CDH-I-2208/02-1 FRESA DCS 95° (C) (0383.01022)
CDH-I-7017-1 DAVIER VERBRUGGE 260 mm (C) (0281.10030)
CDH-I-7008-1 DAVIER VERBRUGGE 190 mm (C) (0181.10030)
CDH-I-7006-1 MED. TORN. PL.RD/PL.BLOQ. 3,5/PL.CLAV.-60mm (C) (0181.03030)
CDH-I-2201-1 GUIA ANGULADA 95° (C) (0383.02010)
CDH-I-2211-1 GUIA ANGULADA 135° (C) (0383.02030)
CDH-I-5015-1 PUNTA CUADRADA INICIADORA CANULADA (C) (1681.01032)
CDH-I-7014-1 GUIA DE MECHA NEUTRO EXCENTRICO 3,5 mm (C) (0181.02070)
CDH-I-2086-1 MEDIDOR TORN. DHS/DCS-PL.BLOQ. 4,5-90mm (C) (0281.03041)
CDH-I-9999.99998 MECHA Ø2,4 mm SIN TOPE (C)
CDH-I-9999.99997 MECHA Ø2,4 x 15 mm CON TOPE REGULABLE (C)
CDH-I-9999.99999 CURETA DELICADA BALLONETA (C)
CDH-I-A20.999999 ATORNILLADOR DIAPASON HEX. 3,5 COL.FUT.BP (C)
CDH-I-A20.999998 MANGO ACOPLE RAPIDO DIRECTO COL.FUT.BP (C)
CDH-I-A20.999997 LLAVE BAJA BARRA EN L COL.FUT.BP (C)
CDH-I-EX0001 FRESA ANCLAJE RAPIDO CANULADA PROX. Ø12mm
CDH-I-EX0002 PERNO DE SUJECION TIBIA EXP.
CDH-I-EX0003 MANGO EN T POSICIONADOR DISTAL EXP.
CDH-I-EX0004 GUIA DE ALAMBRE CANULADA EN T
CDH-I-EX0005 REGLA DE MEDICION TIBIA EXP.
CDH-I-EX0006 ALAMBRE GUIA ROSCADO TIBIA EXP. Ø3,0mm (C)
CDH-I-EX0007 MECHA CORTE FRONTAL EN T TIBIA EXP.
CDH-I-EX0008 LLAVE EN T HEX. AVELLANADA TIBIA EXP.
CDH-I-EX0009 LLAVE DE BOCA DOBLE AJUSTE HEX. Ø11mm
CDH-I-EX0010 ATORNILLADOR ACOPLE RAPIDO HEX. 3,5mm

CDH-I-EX0011 ATORNILLADOR EN T HEX. 3,5mm
CDH-I-EX0012 ATORNILLADOR DIAPASON HEX. 3,5mm
CDH-I-EX0013 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD TIBIA EXP.
CDH-I-EX0014 MECHA 4,0 x 300mm TIBIA EXP.
CDH-I-EX0015 TOPE P/ MECHA 4,0 TIBIA EXP.
CDH-I-EX0016 FLEXIBLE P/ MECHAS ENDOMEDULARES TIBIA EXP.
CDH-I-EX0017 CAMISA GUIA CERROJO PROXIMAL
CDH-I-EX0018 GUIA DE MECHA DENTADA P/ FRESA PROXIMAL
CDH-I-EX0019 LLAVE ALLEN 5mm
CDH-I-EX0020 LLAVE ALLEN 3mm
CDH-I-EX0021 SEPARADOR DE PARTES BLANDAS TIBIA EXP.
CDH-I-EX0022 BARRA DE AJUSTE OBLICUA
CDH-I-EX0023 LLAVE EN T HEX. 6,5 TIBIA EXP.
CDH-I-EX0024 PROTECTOR DE PARTES BLANDAS TIBIA EXP.
CDH-I-EX0025 CAMISA GUIA 5,2mm. TIBIA EXP.
CDH-I-EX0026 GUIA DE MECHA 5,2mm
CDH-I-EX0027 GUIA DE MECHA DISTAL 4,0mm TIBIA EXP.
CDH-I-EX0028 MECHA 5,2mm TIBIA EXP.
CDH-I-EX0029 PUNTA CUADRADA INICIADORA CANULADA TIBIA EXP.
CDH-I-EX0030 ESCOPLA ACANALADO CANULADO
CDH-I-EX0031 HAND DRILL EN L TIBIA EXP.
CDH-I-EX0032 MARTILLO DIAPASON TIBIA EXP.
CDH-I-EX0033 REGLA DISTAL TIBIA EXP.
CDH-I-EX0034 ACOPLA ADAPTADOR DISTAL TIBIA EXP.
CDH-I-EX0035 ACOPLA IMPACTOR DESLIZANTE PROXIMAL TIBIA EXP.
CDH-I-EX0036 DISPOSITIVO DE PUNTERIA TIBIA EXP.
CDH-I-EX0037 BRAZO GUIA PROX. EXP. C. LAT.
CDH-I-EX0038 BRAZO GUIA PROX. EXP. C. OBLIC.
CDH-I-EX0039 MANGO EN T ACOPLA RAPIDO TIBIA EXP.
CDH-I-EX0040 IMPACTOR-EXTRACTOR TIBIA EXP.
CDH-I-EX0041 PERNO P/ IMPACTOR DESLIZANTE
CDH-I-EX0042 POMELA DE AJUSTE TIBIA EXP. Ø9mm
CDH-I-EX0043 POMELA DE AJUSTE TIBIA EXP. Ø8mm
CDH-I-EX0044 POMELA DE AJUSTE TIBIA EXP. Ø6mm
CDH-I-EX0045 PUNTA DE FRESA FLEXIBLE TIBIA EXP. 7,5mm
CDH-I-EX0046 PUNTA DE FRESA FLEXIBLE TIBIA EXP. 8,0mm
CDH-I-EX0047 PUNTA DE FRESA FLEXIBLE TIBIA EXP. 8,5mm
CDH-I-EX0048 PUNTA DE FRESA FLEXIBLE TIBIA EXP. 9,0mm
CDH-I-EX0049 PUNTA DE FRESA FLEXIBLE TIBIA EXP. 9,5mm
CDH-I-EX0050 PUNTA DE FRESA FLEXIBLE TIBIA EXP. 10,0mm
CDH-I-EX0051 PUNTA DE FRESA FLEXIBLE TIBIA EXP. 10,5mm
CDH-I-EX0052 PUNTA DE FRESA FLEXIBLE TIBIA EXP. 11,0mm
CDH-I-EX0053 PUNTA DE FRESA FLEXIBLE TIBIA EXP. 11,5mm
CDH-I-EX0054 PUNTA DE FRESA FLEXIBLE TIBIA EXP. 12,0mm
CDH-I-EX0055 ALAMBRE GUIA CON OLIVA TIBIA EXP. Ø2,5mm (C)
CDH-I-EX0056 ALAMBRE GUIA SIN OLIVA TIBIA EXP. Ø2,5mm (C)

CDH-I-2016-1-C ALAMBRE GUIA CEFALICO ROSC. TROCANT. 3,2 x 400mm
1995 CURETA VOLKMAN N° 1
CDH-I-34054210-2 DOBLADORA DE PLACA DE CLAVICULA (C) (34.05.4210-02)
CDH-I-2005421502 MANGO DINAMOMETRICO 1,5 Nm (C) (05.4215-02)
CDH-I-2005421602 CUERPO ATORN C/ACOPLE HUD. HEX. 2,5 mm P/MANGO DIN. 1,5 Nm
CDH-I-2005421603 CUERPO ATORN C/ACOPLE HUD. HEX. 3,5 mm P/MANGO DIN. 3,5 Nm
CDH-I-2005421503 MANGO DINAMOMETRICO 3,5 Nm (C) (05.4215-03)
CDH-I-EX0057 BRAZO GUIA DISTAL EXP.
CDH-I-0006 MECHA CANULADA TORN. CAN. CON TOPE Ø 2.5mm (C)
CDH-I-0002 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD TORN. CANULADOS (C)
CDH-I-0007 MACHO CANULADO 4,0mm TORN. CANULADOS (C)
CDH-I-0012 ACOUPLE PORTA CAPTURADOR DE TORNILLOS TORN. CAN. (C)
CDH-I-0004 GUIA DE MECHA P/ TORN. CANULADOS (C)
CDH-I-0005 LLAVE ALLEN P/ TORN. CANULADOS (C)
CDH-I-0011 ATORNILLADOR HEX. P/TORN. CAN 4,0 (HEX. 2,5) (C)
CDH-I-0003 CAMISA GUIA DE MECHA 4,0 TORN. CANULADOS (C)
CDH-I-0008 AVELLANADOR CANULADO TORN. CANULADOS (C)
CDH-I-0013 ATORNILLADOR CANUL. HEX. P/ TORN. CANUL. 4,0 (HEX. 2,5) (C)
CDH-I-0014 EMPUJADOR ALAMBRE / EXTRACTOR PIN (C)
CDH-I-17079 CABEZAS DE PRUEBA 32mm +6
CDH-I-17080 CABEZAS DE PRUEBA 32mm +3
CDH-I-17081 CABEZAS DE PRUEBA 32mm 0
CDH-I-17082 CABEZAS DE PRUEBA 32mm -3
CDH-I-17083 CABEZAS DE PRUEBA 32mm -6
CDH-I-17084 IMPACTOR ESFERICO 32mm
CDH-I-17085 LINNER DE PRUEBA 54mm p/ cabeza 32mm
CDH-I-17086 LINNER DE PRUEBA 56mm p/ cabeza 32mm
CDH-I-17087 LINNER DE PRUEBA 58mm p/ cabeza 32mm
CDH-I-17088 LINNER DE PRUEBA 60mm p/ cabeza 32mm
CDH-I-17089 LINNER DE PRUEBA 62mm p/ cabeza 32mm
CDH-I-2981.100SC FRESA FLEXIBLE AT Ø10,0mm SC (C)
CDH-I-2981.080FC FRESA FLEXIBLE AT Ø8,0mm FC (C)
CDH-I-2981.085FC FRESA FLEXIBLE AT Ø8,5mm FC (C)
CDH-I-2981.090FC FRESA FLEXIBLE AT Ø9,0mm FC (C)
CDH-I-2981.095FC FRESA FLEXIBLE AT Ø9,5mm FC (C)
CDH-I-2981.070SC FRESA FLEXIBLE AT Ø7,0mm SC (C)
CDH-I-2981.080SC FRESA FLEXIBLE AT Ø8,0mm SC (C)
CDH-I-2981.090SC FRESA FLEXIBLE AT Ø9,0mm SC (C)
CDH-I-1681.20150 MECHA DIAM. 2,0 x 150mm TIT (C)
CDH-I-1681.25150 MECHA DIAM. 2,5 x 150mm TIT (C)
CDH-I-1681.27210 MECHA DIAM. 2,7 x 210mm TIT (C)
CDH-I-1681.30300 MECHA DIAM. 3,0 x 300mm TIT (C)
CDH-I-1681.35300 MECHA DIAM. 3,5 x 300mm TIT (C)
CDH-I-1681.40300 MECHA DIAM. 4,0 x 300mm TIT (C)
CDH-I-1681.45300 MECHA DIAM. 4,5 x 300mm TIT (C)
CDH-I-1681.50300 MECHA DIAM. 5,0 x 300mm TIT (C)

CDH-I-2981.105SC FRESA FLEXIBLE AT Ø10,5mm SC (C)
CDH-I-2981.110SC FRESA FLEXIBLE AT Ø11,0mm SC (C)
CDH-I-2981.115SC FRESA FLEXIBLE AT Ø11,5mm SC (C)
CDH-I-2981.120SC FRESA FLEXIBLE AT Ø12,0mm SC (C)
CDH-I-2981.125SC FRESA FLEXIBLE AT Ø12,5mm SC (C)
CDH-I-2981.130SC FRESA FLEXIBLE AT Ø13,0mm SC (C)
CDH-I-2981.135SC FRESA FLEXIBLE AT Ø13,5mm SC (C)
CDH-I-2981.140SC FRESA FLEXIBLE AT Ø14,0mm SC (C)
CDH-I-2981.145SC FRESA FLEXIBLE AT Ø14,5mm SC (C)
CDH-I-2981.150SC FRESA FLEXIBLE AT Ø15,0mm SC (C)
CDH-I-2981.160SC FRESA FLEXIBLE AT Ø16,0mm SC (C)
CDH-I-2981.170SC FRESA FLEXIBLE AT Ø17,0mm SC (C)
CDH-I-2981.180SC FRESA FLEXIBLE AT Ø18,0mm SC (C)
CDH-I-080FC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SINTESIS Ø8,0mm FC (C)
CDH-I-090FC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SINTESIS Ø9,0mm FC (C)
CDH-I-100SC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SINTESIS Ø10,0mm SC (C)
CDH-I-110SC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SINTESIS Ø11,0mm SC (C)
CDH-I-120SC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SINTESIS Ø12,0mm SC (C)
CDH-I-130SC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SINTESIS Ø13,0mm SC (C)
CDH-I-140SC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SINTESIS Ø14,0mm SC (C)
CDH-I-150SC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SINTESIS Ø15,0mm SC (C)
CDH-I-1681.35150 MECHE DIAM. 3,5 x 150mm TIT (C)
CDH-I-1681.50150 MECHE DIAM. 5,0 x 150mm TIT (C)
CDH-I-1681.20110 MECHE DIAM. 2,0 x 110mm TIT (C)
CDH-I-1681.25110 MECHE DIAM. 2,5 x 110mm TIT (C)
CDH-I-1681.25155 MECHE DIAM. 2,5 x 155mm TIT (C)
CDH-I-1681.27100 MECHE DIAM. 2,7 x 100mm TIT (C)
CDH-I-1681.35110 MECHE DIAM. 3,5 x 110mm TIT (C)
CDH-I-1681.35155 MECHE DIAM. 3,5 x 155mm TIT (C)
CDH-I-1681.40150 MECHE DIAM. 4,0 x 150mm TIT (C)
CDH-I-1681.45150 MECHE DIAM. 4,5 x 150mm TIT (C)
CDH-I-1681.45200 MECHE DIAM. 4,5 x 200mm TIT (C)
CDH-I-1681.40200 MECHE DIAM. 4,0 x 200mm TIT (C)
CDH-I-1681.35200 MECHE DIAM. 3,5 x 200mm TIT (C)
CDH-I-1681.50200 MECHE DIAM. 5,0 x 200mm TIT (C)
CDH-I-160SC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SINTESIS Ø16,0mm SC (C)
CDH-I-170SC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SINTESIS Ø17,0mm SC (C)
CDH-I-180SC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SINTESIS Ø18,0mm SC (C)
CDH-I-05.9724-08 GUIA DE MECHE P/TORN. CANUL. HER./BAR. (C)
CDH-I-05.9724-07 CAMISA GUIA DE MECHE P/TORN. CANUL. HER./BAR. (C)
CDH-I-05.9724-13 PINZA PORTA TORNILLOS HER./BAR. (C)
CDH-I-05.9724-12 LLAVE ALLEN HEX. 2.5mm (C)
CDH-I-05.9724-03 MECHE CANUL. C/TOPE FIJO Ø2.8x150mm P/TORN.CANUL.HER/BAR (C)
CDH-I-05.9724-11 MECHE CANUL. C/TOPE FIJO Ø2mm x 120mm P/TORN. CANUL. HER/BAR
CDH-I-05.9724-16 ATORNILLADOR CANUL.HEX. P/TORN. CANUL.HER./BAR.(HEX 2mm) (C)
CDH-I-05.9724-17 ATORNILLADOR HEX. P/TORN. CANUL. HER./BAR. (HEX. 2.0mm) (C)

CDH-I-05.9724-10 EMPUJADOR ALAMBRE / EXTRACTOR PIN (HER./BAR.) (C)
CDH-I-05.9724-09 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD HER./BAR. (C)
CDH-I-05.9724-04 MECCHA CANUL. REG. Ø2,2mm x 150mm P/TORN. CANUL. HER/BAR (C)
CDH-I-A20.101323 ATORN. P/TORN. POLIAX. C/ MANGO T COL. FUT. BP (C)
CDH-I-A20.999996 BAJABARRA CANULADO COL.FUT.BP (C)
CDH-I-97547-12 EMPUJADOR ALAMBRE / EXTRACTOR PIN Ø2,0mm (C)
CDH-I-97547-06 GUIA DE MECCHA DIRECTA 4 PIEZAS (C)
CDH-I-97547-13 MANGO ACOPLA RAPIDO CANULADO (C)
CDH-I-97547-01 MECCHA CANULADA Ø5,0mm CON TOPE (C)
CDH-I-97547-05 LLAVE ALLEN 2,5mm AJUSTE DE TOPE (C)
CDH-I-97547-04 AVELLANADOR CANULADO (C)
CDH-I-97547-17 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD (C)
CDH-I-97547-14 MANGO EN T ACOPLA RAPIDO (C)
CDH-I-97547-03 MACHO CANULADO Ø7,0mm ACOPLA RAPIDO (C)
CDH-I-97547-09 EXTRACTOR DE EMERGENCIA ACOPLA RAPIDO (C)
CDH-I-97547-07 GUIA - PLANTILLA DE PINES MULTIPERFORADA (C)
CDH-I-97547-08 GUIA - PLANTILLA DE PINES PARALELA (C)
CDH-I-085FC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SYNTHES Ø8,5mm FC (C)
CDH-I-095FC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SYNTHES Ø9,5mm FC (C)
CDH-I-105SC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SYNTHES Ø10,5mm SC (C)
CDH-I-115SC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SYNTHES Ø11,5mm SC (C)
CDH-I-125SC-U FRESA FLEXIBLE ACOPLA SYNTHES Ø12,5mm SC (C)
CDH-I-81.01101/U MECCHA DIAM. 5,2mm UR (C)
CDH-I-87.01011/U MECCHA CON TOPE 4,3 x 300mm G3 UR (C)
CDH-I-87.01030/U MECCHA CANULADA PROXIMAL G3 UR (C)
CDH-I-81.50300/U MECCHA DIAM. 5,0 x 300mm TIT (C) C/ ACOPLA AO
CDH-I-0281.06011 GRIFA DOBLADORA PLACAS 4,5 IZQUIERDA (C)
CDH-I-0281.06012 GRIFA DOBLADORA PLACAS 4,5 DERECHA (C)
CDH-I-0881.18001 BAJABARRA CANULADO COL.FUT.BP (C)
CDH-I-A20.300502 MANGO ACOPLA RAPIDO DIRECTO COL.FUT.BP (C)
CDH-I-A20.968432 LLAVE BAJA BARRA EN L COL.FUT.BP (C)
S05.4215-03 S MANGO DINAMOMETRICO 3,5 Nm (C) (CDH-I-2005421503)
CDH-I-97547-02 TOPE P/MECCHA CANULADA Ø5,0mm (C)
CDH-I-7006-2 MED. TORN. PL.BLOQ.MIEM.INF.DISTAL -60mm (C) (0181.03030)
CDH-I-97545-02 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD TORN. CANULADOS (C)
CDH-I-97545-03 CAMISA GUIA DE MECCHA 4,0 TORN. CANULADOS (C)
CDH-I-97545-04 GUIA DE MECCHA P/ TORN. CANULADOS (C)
CDH-I-97545-05 LLAVE ALLEN P/ TORN. CANULADOS (C)
CDH-I-97545-06 MECCHA CANULADA TORN. CAN. CON TOPE Ø 2.5mm (C)
CDH-I-97545-07 MACHO CANULADO 4,0mm TORN. CANULADOS (C)
CDH-I-97545-08 AVELLANADOR CANULADO TORN. CANULADOS (C)
CDH-I-97545-13 ATORNILLADOR HEX. P/TORN. CAN 4,0 (HEX. 2,5) (C)
CDH-I-97545-10 ACOPLA PORTA CAPTURADOR DE TORNILLOS TORN. CAN. (C)
CDH-I-97545-09 ATORNILLADOR CANUL. HEX. P/ TORN. CANUL. 4,0 (HEX. 2,5) (C)
CDH-I-97545-14 EMPUJADOR ALAMBRE / EXTRACTOR PIN (C)
CDH-I-EP17501-01 PERNO DE EXT. ROSCA M4 x 0,7 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)

CDH-I-EP17501-02 PERNO DE EXT. ROSCA M5 x 0,8 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-03 PERNO DE EXT. ROSCA M6 x 1,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-04 PERNO DE EXT. ROSCA M7 x 1,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-05 PERNO DE EXT. ROSCA M8 x 1,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-06 PERNO DE EXT. ROSCA M9 x 1,25 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-07 PERNO DE EXT. ROSCA M10 x 1,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-08 PERNO DE EXT. ROSCA M11 x 1,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-09 PERNO DE EXT. ROSCA M12 x 1,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-10 PERNO DE EXT. ROSCA CONICA 1 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-11 PERNO DE EXT. ROSCA CONICA 2 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-12 DEST. P/DESLIZ. PFNA ROSCA IZQ. P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-13 DEST. P/DESLIZ. PFNA ROSCA DER. P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-14 ESCOPIO ACANALADO Ø6mm P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-15 MANGO EXTRAC. C/BARRA DE CONEX. P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-16 MARTILLO DESLIZANTE P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-17 FORCEPS SOST. P/EXTRACCION P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-18 LLAVE EN L DE AJUSTE P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-19 EXTRACTOR EN T ROSCA IZQ. 400mm P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-20 DEST. UNIV. CARDANICO SW5.0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-21 DEST. CRUCIFORME P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-22 DEST. PLANO PEQUEÑO 3mm P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-23 DEST. PLANO GRANDE 6mm P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-24 DEST. PUNTA CUADRADA 1,2 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-25 DEST. PUNTA CUADRADA 1,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-26 ACOPLERAPIDO CIRCULAR 6,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-27 ACOPLERAPIDO CIRCULAR 5,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-28 ACOPLERAPIDO CIRCULAR 4,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-29 DEST. HEXAGONAL 1,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-30 DEST. HEXAGONAL 2,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-31 DEST. HEXAGONAL 2,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-32 DEST. HEXAGONAL 3,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-33 DEST. HEXAGONAL 3,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-34 DEST. HEXAGONAL 4,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-35 DEST. HEXAGONAL 4,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-36 DEST. HEXAGONAL 5,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-37 DEST. HEXAGONAL 5,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-38 ATORNILLADOR EN T P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-39 TREFINA 2,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-40 TREFINA 2,7 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-41 EXTRACTOR CONICO ROS. INV. SW2,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN.(C)
CDH-I-EP17501-42 EXTRACTOR CONICO ROS. INV. SW2,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN.(C)
CDH-I-EP17501-43 EXTRACTOR CONICO ROS. INV. SW2,7 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN.(C)
CDH-I-EP17501-44 EXTRACTOR CONICO ROS. INV. SW3,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN.(C)
CDH-I-EP17501-45 EXTRACTOR CONICO ROS. INV. SW4,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN.(C)
CDH-I-EP17501-46 DEST. TORX T8 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-47 DEST. TORX T9 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)

CDH-I-EP17501-48 DEST. TORX T10 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-49 DEST. TORX T15 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-50 DEST. TORX T18 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-51 DEST. TORX T20 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-52 DEST. TORX T25 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-53 DEST. TORX T30 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-54 TREFINA 4,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-55 TREFINA 5,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-56 TREFINA 6,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-57 TREFINA 8,0 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-58 MECHA AC INOX. Ø4,0mm P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-59 MECHA AC INOX. Ø5,0mm P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-60 MECHA AC INOX. Ø6,0mm P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-61 PUNTA CUADRADA P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-62 EXTRACTOR DE HOOK P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-63 ACOPLERAPIDO EN T P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-64 ACOPLERAPIDO RECTO P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-65 EXTRACTOR DE TORN. FRACT. 3,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-66 EXTRACTOR DE TORN. FRACT. 4,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-67 EXTRACTOR AUTOESTATICO DE TORN. P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-68 DEST. TORX T6 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-69 DEST. TORX T7 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-72 PERNO EXT. M12x1,75 P/FRAGM.DIST. P/CAJA EXT.CLAV.YTORN. (C)
CDH-I-17010-02 TORNILLO TEMPORAL (C)
CDH-I-17010-01 TORNILLO DISTRATOR (C)
CDH-I-1184.40053 CURETA DELICADA BALLONETA (C)
CDH-I-EP17501-73 PERNO DE EXT. ROSCA M10 x 1,5 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-EP17501-74 PERNO DE EXT. ROSCA M11 x 1,25 P/CAJA EXT.CLAV. Y TORN. (C)
CDH-I-81.40300/U MECHA DIAM. 4,0 x 300mm TIT (C) C/ ACOPLERAO
CDH-I-81.40150/U MECHA DIAM. 4,0 x 150mm TIT (C) C/ ACOPLERAO
CDH-I-81.50150/U MECHA DIAM. 5,0 x 150mm TIT (C) C/ ACOPLERAO
CDH-I-11870023 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD LCA-LCP (C)
CDH-I-11870024 PUNTA CUADRADA MICRO FRACTURA 30° LCA-LCP (C)
CDH-I-11870025 PUNTA CUADRADA MICRO FRACTURA 45° LCA-LCP (C)
CDH-I-11870026 PUNTA CUADRADA MICRO FRACTURA 90° LCA-LCP (C)
CDH-I-11870035 PLANTILLA DE MEDICION ORIF. Ø8mm - Ø9mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870036 PLANTILLA DE MEDICION ORIF. Ø7mm - Ø8mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870040 MECHA CANULADA REGLADA Ø4,5mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870041 MECHA CANULADA REGLADA Ø6mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870042 MECHA CANULADA REGLADA Ø7mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870043 MECHA CANULADA REGLADA Ø8mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870044 MECHA CANULADA REGLADA Ø9mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870045 MECHA CANULADA REGLADA Ø10mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870046 MECHA CANULADA REGLADA Ø11mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870047 MECHA CANULADA ESCALONADA Ø6mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870048 MECHA CANULADA ESCALONADA Ø8mm LCA-LCP (C)

CDH-I-11870049 MECHA CANULADA ESCALONADA Ø9mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870050 MECHA CANULADA ESCALONADA Ø10mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870051 MECHA CANULADA ESCALONADA Ø11mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870052 MECHA AC INOX. Ø2,5 x 230mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870053 MECHA AC INOX. Ø2,4 LCA-LCP (C)
CDH-I-11870054 MANGO ACOPLERAPIDO EN T LCA-LCP (C)
CDH-I-11870057 GUIA DE LIGAMENTOS CRUZADOS LCA-LCP (C)
CDH-I-11870031 RASPA CURVA LCA-LCP (C)
CDH-I-11870032 RASPA RECTA LCA-LCP (C)
CDH-I-11870055 IMPACTOR DE GRAPAS LCA-LCP (C)
CDH-I-11870037 BARRA DE PRUEBA C/REGLA 7mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870038 BARRA DE PRUEBA C/REGLA 8mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870039 BARRA DE PRUEBA C/REGLA 9mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870021 TENOTOMO ABIERTO Ø7mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870022 TENOTOMO CERRADO Ø6mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870034 MEDIDOR DE INJERTOS LCA-LCP (C)
CDH-I-11870030 ATORN. HEX. CANUL. P/TORN. INTERF. TIT. LCA-LCP (C)
CDH-I-11870028 GUIA DE MECHA Ø7mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870029 GUIA DE MECHA Ø5mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870027 PALPADOR ANGULADO LCA-LCP (C)
CDH-I-11870033 ELEVADOR LCA-LCP (C)
CDH-I-11870056 MESA PREPARACION DE INJERTOS LCA-LCP (C)
SA20.101214 S DESTORNILLADOR SW5.0 LARGO COL.FUT.BP (C)
S0881.15014 S STEFFE RECTO COL.FUT.BP (C)
SA20.0300502 S MANGO ACOPLERAPIDO DIR COL.FUT.BP (C)
S97545-06 S MECHA CANULADA TORN. CAN. CON TOPE Ø 2.5mm (C)
S2187.03110 S MECHA CANULADA CEFALICA G3 (C)
CDH-I-81.45200/U MECHA DIAM. 4,5 x 200mm TIT (C) C/ ACOPLERAO
CDH-I-81.45300/U MECHA DIAM. 4,5 x 300mm TIT (C) C/ ACOPLERAO
CDH-I-1681.30155 MECHA DIAM. 3,0 x 155mm TIT (C)
CDH-I-5717-01 IMPACTOR EN L P/CAJA CLAVO TEN (C)
CDH-I-5717-02 INTRODUTOR CLAVO TEN RECTO (C)
CDH-I-5717-03 INTRODUTOR CLAVO TEN OBLICUO (C)
CDH-I-5717-04 HAND DRILL CANULADO P/CAJA CLAVO TEN (C)
CDH-I-5717-05 GUIA DE MECHA DOBLE TEN P/CAJA CLAVO TEN (C)
CDH-I-5717-06 PUNTA CUADR. RECTA ACANALADA P/CAJA CLAVO TEN (C)
CDH-I-5717-07 LAVE CORTADOR P/CAJA CLAVO TEN (C)
CDH-I-5717-08 CORTADOR P/CAJA CLAVO TEN (C)
CDH-I-5717-09 PINZA FORCEP P/CAJA CLAVO TEN (C)
CDH-I-5717-10 IMPACTOR DE TAPON PEQUEÑO P/CAJA CLAVO TEN (C)
CDH-I-5717-11 IMPACTOR DE TAPON GRANDE P/CAJA CLAVO TEN (C)
CDH-I-5717-12 BARRA IMPACTORA P/CAJA CLAVO TEN (C)
CDH-I-5717-13 MARTILLO DESLIZANTE P/CAJA CLAVO TEN (C)
CDH-I-5717-14 LLAVE AJUSTE P/HAND DRILL CANULADO CLAVO TEN (C)
CDH-I-5717-15 MECHA Ø2.7mm P/CAJA CLAVO TEN (C)
CDH-I-5717-16 MECHA Ø3.2mm P/CAJA CLAVO TEN (C)

CDH-I-5717-17 MECCHA Ø4.5mm P/CAJA CLAVO TEN (C)
CDH-I-212017-2 DAVIER DE REDUCCION PERIARTICULAR
CDH-I-1681.27150 MECCHA DIAM. 2,7 x 150mm TIT (C)
CDH-I-QXK01R GUIA DE CORTE TIBIAL DERECHA 2G (C)
CDH-I-QXK01L GUIA DE CORTE TIBIAL IZQUIERDA 2G (C)
CDH-I-QXK02 PALPADOR DE CORTE TIBIAL 2-9mm 2G (C)
CDH-I-QXK03A GUIA DE ALINEACION TIBIAL A 2G (C)
CDH-I-QXK03B GUIA DE ALINEACION TIBIAL B 2G (C)
CDH-I-QXK05 SUJETADOR TOBILLO P/GUIA ALINEACION TIBIAL 2G (C)
CDH-I-QXK07 MEDIDOR DE PLANO DE CORTE 2G (C)
CDH-I-QXK11-2 GUIA DE CORTE FEMORAL DEFINITIVO #2 2G (C)
CDH-I-QXK11-4 GUIA DE CORTE FEMORAL DEFINITIVO #4 2G (C)
CDH-I-QXK11-6 GUIA DE CORTE FEMORAL DEFINITIVO #6 2G (C)
CDH-I-QXK11-8 GUIA DE CORTE FEMORAL DEFINITIVO #8 2G (C)
CDH-I-QXK11-10 GUIA DE CORTE FEMORAL DEFINITIVO #10 2G (C)
CDH-I-QXK12 IMPACTOR FEMORAL AUTOESTATICO 2G (C)
CDH-I-QXK13 IMPACTOR - EXTRACTOR PROT. RODILLA 2G (C)
CDH-I-QXK14A VARILLA DE ALINEACION A 2G (C)
CDH-I-QXK14B VARILLA DE ALINEACION B 2G (C)
CDH-I-QXK15A GUIA P/ QUILLA TIBIAL #2 - 4 2G (C)
CDH-I-QXK15B GUIA P/ QUILLA TIBIAL #6 - 8 - 10 2G (C)
CDH-I-QXK16A GUIA DE MECCHA P/ PLATILLO TIBIAL #2 - 4 2G (C)
CDH-I-QXK16B GUIA DE MECCHA P/ PLATILLO TIBIAL #6 - 8 - 10 2G (C)
CDH-I-QXK17A IMPACTOR DE QUILLA TIBIAL #2 - #4 2G (C)
CDH-I-QXK17B IMPACTOR DE QUILLA TIBIAL #6 - #8 - #10 2G (C)
CDH-I-QXK18-09 ESPACIADOR FEMORO-TIBIAL 9mm 2G (C)
CDH-I-QXK19-11 ESPACIADOR FEMORO-TIBIAL 11mm 2G (C)
CDH-I-QXK19-13 ESPACIADOR FEMORO-TIBIAL 13mm 2G (C)
CDH-I-QXK19-15 ESPACIADOR FEMORO-TIBIAL 15mm 2G (C)
CDH-I-QXK19-17 ESPACIADOR FEMORO-TIBIAL 17mm 2G (C)
CDH-I-QXK20-25 PINES CON CABEZA CORTOS 25mm 2G (C)
CDH-I-QXK20-40 PINES CON CABEZA MEDIANOS 40mm 2G (C)
CDH-I-QXK20-60 PINES CON CABEZA LARGOS 60mm 2G (C)
CDH-I-QXK21-56 PINES SIN CABEZA MEDIANOS 56mm 2G (C)
CDH-I-QXK21-76 PINES SIN CABEZA LARGOS 76mm 2G (C)
CDH-I-QXK22-15 MECCHA ENDOMED. TIBIAL #2 - #4 2G (C)
CDH-I-QXK22-14 MECCHA ENDOMED. TIBIAL #6 - #8 - #10 2G (C)
CDH-I-QXK23 MECCHA CON TOPE Ø5,0 mm ROD 2G (C)
CDH-I-QXK24 MECCHA CON TOPE Ø6,0 mm ROD 2G (C)
CDH-I-QXK25-8 MECCHA CON TOPE Ø8,0 mm ROD 2G (C)
CDH-I-QXK25-3 MECCHA Ø3,0 x 100mm 2G (C)
CDH-I-QXK26 PORTA VARILLA DE ALINEACION 2G (C)
CDH-I-QXK27-A ESCOPLO CURVO PARA TROCLEA #2 - #4 2G (C)
CDH-I-QXK27-B ESCOPLO CURVO PARA TROCLEA #6 - #8 2G (C)
CDH-I-QXK27-C ESCOPLO CURVO PARA TROCLEA #10 2G (C)
CDH-I-QXK28-2 ESCOPLO INTERCONDILEO #2 2G (C)

CDH-I-QXK28-4 ESCOPLA INTERCONDILEO #4 2G (C)
CDH-I-QXK28-6 ESCOPLA INTERCONDILEO #6 2G (C)
CDH-I-QXK28-8 ESCOPLA INTERCONDILEO #8 2G (C)
CDH-I-QXK28-10 ESCOPLA INTERCONDILEO #10 2G (C)
CDH-I-QXK29-2 COMPACTADOR INTERCONDILEO #2 2G (C)
CDH-I-QXK29-4 COMPACTADOR INTERCONDILEO #4 2G (C)
CDH-I-QXK29-6 COMPACTADOR INTERCONDILEO #6 2G (C)
CDH-I-QXK29-8 COMPACTADOR INTERCONDILEO #8 2G (C)
CDH-I-QXK29-10 COMPACTADOR INTERCONDILEO #10 2G (C)
CDH-I-QXK30-A PALANCA BIFIDA 2G (C)
CDH-I-QXK30-B PALANCA DE HOFFMAN ANGOSTA 2G (C)
CDH-I-QXK31 PINZA EXTRACTORA DE PINES 2G (C)
CDH-I-QXK32 GUIA DE MECHA INTERCONDILEA 2G (C)
CDH-I-QXK33 IMPACTOR FEMORAL 2G (C)
CDH-I-QXK34 IMPACTOR DE PLATILLO TIBIAL 2G (C)
CDH-I-QXK35 IMPACTOR DE INSERTO 2G (C)
CDH-I-QXK36-A PLANTILLA DE MEDICION FEMUR #2 - #4 2G (C)
CDH-I-QXK36-B PLANTILLA DE MEDICION FEMUR #6 - #8 2G (C)
CDH-I-QXK36-C PLANTILLA DE MEDICION FEMUR #10 2G (C)
CDH-I-QXK37-A PLANTILLA PATELAR 26 - 29mm 2G (C)
CDH-I-QXK37-B PLANTILLA PATELAR 32 - 35mm 2G (C)
CDH-I-QXK38 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD PATELAR 2G (C)
CDH-I-QXK39 CLAMP PATELAR (2 PIEZAS) 2G (C)
CDH-I-QXK41 ESCOFINA 2G (C)
CDH-I-QXK42-A MANGO IMPACTOR ROSCADO 2G (C)
CDH-I-QXK42-B MANGO ACOPLA RAPIDO P/GUIAS 2G (C)
CDH-I-QXK44-2 GUIA DE CORTE INTERCONDILEA #2 2G (C)
CDH-I-QXK44-4 GUIA DE CORTE INTERCONDILEA #4 2G (C)
CDH-I-QXK44-6 GUIA DE CORTE INTERCONDILEA #6 2G (C)
CDH-I-QXK44-8 GUIA DE CORTE INTERCONDILEA #8 2G (C)
CDH-I-QXK44-10 GUIA DE CORTE INTERCONDILEA #10 2G (C)
CDH-I-QXK45-R2 COMPONENTE DE PRUEBA FEMORAL DER. #2 2G (C)
CDH-I-QXK45-R4 COMPONENTE DE PRUEBA FEMORAL DER. #4 2G (C)
CDH-I-QXK45-R6 COMPONENTE DE PRUEBA FEMORAL DER. #6 2G (C)
CDH-I-QXK45-R8 COMPONENTE DE PRUEBA FEMORAL DER. #8 2G (C)
CDH-I-QXK45-R10 COMPONENTE DE PRUEBA FEMORAL DER. #10 2G (C)
CDH-I-QXK45-L2 COMPONENTE DE PRUEBA FEMORAL IZQ. #2 2G (C)
CDH-I-QXK45-L4 COMPONENTE DE PRUEBA FEMORAL IZQ. #4 2G (C)
CDH-I-QXK45-L6 COMPONENTE DE PRUEBA FEMORAL IZQ. #6 2G (C)
CDH-I-QXK45-L8 COMPONENTE DE PRUEBA FEMORAL IZQ. #8 2G (C)
CDH-I-QXK45-L10 COMPONENTE DE PRUEBA FEMORAL IZQ. #10 2G (C)
CDH-I-QXK46-A BLOQUE DE PRUEBA ESTAB. POSTERIOR #2 - #4 2G (C)
CDH-I-QXK46-B BLOQUE DE PRUEBA ESTAB. POSTERIOR #6 - #8 - #10 2G (C)
CDH-I-QXK47-2 PLATILLO TIBIAL DE PRUEBA #2 2G (C)
CDH-I-QXK47-4 PLATILLO TIBIAL DE PRUEBA #4 2G (C)
CDH-I-QXK47-6 PLATILLO TIBIAL DE PRUEBA #6 2G (C)

CDH-I-QXK47-10 PLATILLO TIBIAL DE PRUEBA #10 2G (C)
CDH-I-QXK48 SUJETADOR DE PLATILLO TIBIAL DE PRUEBA 2G (C)
CDH-I-QXK4910-09 INSERTO DE PRUEBA ESTAB. POSTERIOR #10 x 9mm 2G (C)
CDH-I-QXK4910-11 INSERTO DE PRUEBA ESTAB. POSTERIOR #10 x 11mm 2G (C)
CDH-I-QXK4910-13 INSERTO DE PRUEBA ESTAB. POSTERIOR #10 x 13mm 2G (C)
CDH-I-QXK4910-15 INSERTO DE PRUEBA ESTAB. POSTERIOR #10 x 15mm 2G (C)
CDH-I-QXK4910-17 INSERTO DE PRUEBA ESTAB. POSTERIOR #10 x 17mm 2G (C)
CDH-I-QXK50-26 COMPONENTE DE PRUEBA PATELAR 26mm 2G (C)
CDH-I-QXK50-29 COMPONENTE DE PRUEBA PATELAR 29mm 2G (C)
CDH-I-QXK50-32 COMPONENTE DE PRUEBA PATELAR 32mm 2G (C)
CDH-I-QXK50-35 COMPONENTE DE PRUEBA PATELAR 35mm 2G (C)
CDH-I-QXK54 GUIA DE CORTE PATELAR 2G (C)
CDH-I-QXK06A GUIA MEDULAR FEMORAL 2G (C)
CDH-I-QXK06B GUIA MEDULAR FEMORAL (Tamaño A y B) 2G (C)
CDH-I-QXK08 BLOQUE DE CORTE DEL FEMUR DISTAL 2G (C)
CDH-I-QXK09 GUIA DE TAMAÑO FEMORAL 2G (C)
CDH-I-QXK40 GUIA DE UÑAS 2G (C)
CDH-I-QXK51 LLAVE EN T HEX. 3.5 2G (C)
CDH-I-QXK52 TORN. ESTABILIZADOR P/BLOQUE 4 EN 1 2G (C)
CDH-I-QXK53 ADAPTADOR 2G (C)
CDH-I-800101-200 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD MENISCAL (C)
CDH-I-800101-300 RASPA DIAMANTADA 45° (C)
CDH-I-800101-400 RASPA DIAMANTADA 90° (C)
CDH-I-800612-100 CANULA RANURADA #2 (C)
CDH-I-800101-100 CANULA RANURADA #1 (C)

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Tratamiento de fracturas diáfisarias de huesos largos.

Período de vida útil: 5 (cinco) años.

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/A

Forma de presentación: Clavos x 1 Unidad; Tornillos x 5 Unidades; Instrumental x 1 Unidad.

Método de esterilización: Radiación Gamma

Nombre del fabricante:

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.

Lugar de elaboración:

JUAN CANALS 2235, ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 1006-21 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente N° 1-0047-3110-002380-22-3

N° Identificadorio Trámite: 38521

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.10.10 15:25:04 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.10.10 15:25:05 -03:00