



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** 1-0047-3110-006969-23-7

---

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-006969-23-7 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y:

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones AXMEC SRL solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

## DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca AXM nombre descriptivo Sistema de Placas y Tornillos para Huesos e Instrumental Asociado y nombre técnico, Sistemas ortopédicos de fijación interna , de acuerdo con lo solicitado por AXMEC SRL , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2024-40831714-APN-DVPCYAR#ANMAT .

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM 2494-1 ", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente.

Cumplido, archívese.

## DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 2494-1

Nombre descriptivo: Sistema de Placas y Tornillos para Huesos e Instrumental Asociado

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):  
16-027 Sistemas ortopédicos de fijación interna

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): AXM

Modelos:

AXM 4012RT-2 PLACA RECTA DIAM 1.2 MM TITANIO DE 2 ORIFICIOS

AXM4012RT-4 PLACA RECTA DIAM 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4012RT-5 PLACA RECTA DIAM. 1.2 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4012RT-6 PLACA RECTA DIAM. 1,2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012RT-7 PLACA RECTA DIAM 1.2 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4012RT-8 PLACA RECTA DIAM. 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012RT-9 PLACA RECTA DIAM 1.2 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4012RT-10 PLACA RECTA DIAM. 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012RT-11 PLACA RECTA DIAM. 1,2 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4012RT-12 PLACA RECTA DIAM 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012RT-13 PLACA RECTA DIAM. 1.2 MM TITANIO DE 13ORIFICIOS  
AXM4012RT-14 PLACA RECTA DIAM. 1,2 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4012RT-15 PLACA RECTA DIAM. 1,2 MM TITANIO DE 15 ORIFICIOS  
AXM4012RT-16 PLACA RECTA DIAM. 1,2 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4012RT-17 PLACA RECTA DIAM. 1,2 MM TITANIO DE 17 ORIFICIOS  
AXM4012RTC-4 PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM.1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012RTC-6 PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-2 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1.2 MM TITANIO DE 2 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-4 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-5 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.2 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-6 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-7 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.2 MM TITANIO DE 7ORIFICIOS  
AXM4012RTP-8 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-9 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-10 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-11 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2 TITANIO MM DE 11 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-12 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.2 TITANIO MM DE 12 RIFICIOS  
AXM4012RTP-13 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2 TITANIO MM DE13 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-14 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.2 TITANIOMM DE 14 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-15 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2 TITANIO MM DE 15 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-16 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.2 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-16 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2 MM TITANIO DE 17 ORIFICIOS  
AXM4012LT-4 PLACA EN “L” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICOS  
AXM4012LT-5 PLACA EN “L “ DIAMETRO 1.2MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4012LT-6 PLACA EN “L” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFIICIOS  
AXM4012LT-7 PLACA EN “L” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4012LT-8 PLACA EN “L” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012LOT-4 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012LOT-5 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4012LOT-6 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012LOT-7 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4012LOT-8 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012LP-4 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM 4 ORIFICIOS  
AXM4012LP-5 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM 5 ORIFICIOS  
AXM4012LP-6 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012LP-7 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM DE 7 ORIFICIOS  
AXM4012LP-8 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO DE 1.2 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012LOP-4 PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE DIAMETRO DE 1.2 MM 4 ORIFICIOS

AXM4012LOP-5 PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM DE 5 ORIFICIOS  
AXM4012LOP-6 PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012LOP-7 PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM DE 7 ORIFICIOS  
AXM4012LOP-8 PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012TT-4 PLACA EN “T” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012TT-5 PLACA EN “T” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4012TT-6 PLACA EN “T” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012TT-7 PLACA EN “T” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4012TT-8 PLACA EN “T” DIAMETRO 1,2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012TT-9 PLACA EN “T” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4012TT-10 PLACA EN “T” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012TT-11 PLACA EN “T” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4012TT-12 PLACA EN “T” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012TT-13 PLACA EN “T” DIAMTRO 1.2 MM TITANIO DE 13 ORIFICIOS  
AXM4012TTC-10 PLACA EN “T” COMPRESION PREFORMADA DIAM 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012TTC-12 PLACA EN “T” COMPRESION PREFORMADA DIAM 1,2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012YT-4 PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICOS  
AXM4012YT-5 PLACA EN “Y” DIAMTERO 1.2 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4012YT-6 PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012YT-7 PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4012YT-8 PLACA EN “ Y” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012YT-9 PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4012YT-10 PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012YT-11 PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4012YT-12 PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012YT-13 PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 13 ORIFICOS  
AXM4012YTPR-10 PLACA EN “Y” PRESION PREFORMADA DIAM 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012XT-4 PLACA EN “X” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012XT-6 PLACA EN “X” DIAMTERO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012XT-8 PLACA EN “X” DIAMTERO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012XT-10 PLACA EN “X” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012XT-12 PLACA EN “X” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012XPT-4 PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012XPT-6 PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012XPT-8 PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012XPT-10 PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012XPT-12 PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012CT-4 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012CT-6 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012CT-8 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1,2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012CT-10 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012CT-12 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1,2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012CRT-4 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012CRT-6 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4012CRT-8 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012CRT-10 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012CRT-12 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012HT-6 PLACA EN "H" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012HT-8 PLACA EN "H" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012HT-10 PLACA EN "H" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012HT-12 PLACA EN "H" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012HPT-6 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012HPT-8 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012HPT-10 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012HPT-12 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012ZT-4 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012ZT-6 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012ZT-8 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012ZT-10 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012ZT-12 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012ZPT-4 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012ZPT-6 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012ZPT-8 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012ZPT-10 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012ZPT-12 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012CUT-4 PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012CUT-5 PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4012CUT-6 PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012CUT-7 PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4012CUT-8 PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012CUT-9 PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4012CUT-10 PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012CUT-11 PLACA CURVA DIAMETRO 1,2 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4012CUT-12 PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012ABT-8 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012ABT-10 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012ABT-12 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012ABT-14 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4012ABT-16 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4012ABT-18 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 18 ORIFICIOS  
AXM4012ABT-20 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 20 ORIFICIOS  
AXM4012ABT-22 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 22 ORIFICIOS  
AXM4012RCT-6 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4012RCT-8 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012RCT-10 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012RCT-12 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1,2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012RCT-14 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4012RCT-16 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4012RCT-18 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 18 ORIFICIOS  
AXM4012OVMT-6 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012OVMT-8 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012OVMT-10 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT3-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT3-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT3-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT3-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT5-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT5-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT5-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT5-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT7-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT7-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT7-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT7-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT9-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT9-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT9-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT9-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT10-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT10-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT10-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10MM DIAMETRO 1.2 MM

TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4012PRPT10-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4012PRPT12-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4012PRPT12-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4012PRPT12-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4012PRPT12-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4012SLT-4 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4012SLT-6 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4012SLT-8 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4012SLT-10 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4012SLT-12 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4012ANT-4 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4012ANT-6 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4012ANT-8 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4012ANT-10 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4012ANT-12 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4012RCT-4 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4012RCT-6 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4012RCT-8 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4012RCT-10 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4012RCT-12 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4012RCT-14 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4012RCPT-4 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.2 MM TITANIO DE 4  
ORIFICIOS

AXM4012RCPT-6 -PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.2 MM TITANIO DE 6  
ORIFICIOS

AXM4012RCPT-8 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.2 MM TITANIO DE 8  
ORIFICIOS

AXM4012RCPT-10 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.2 MM TITANIO DE 10  
ORIFICIOS

AXM4012RCPT-12 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.2 MM TITANIO DE 12  
ORIFICIOS

AXM4012RCPT-14 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.2 MM TITANIO DE 14  
ORIFICIOS

AXM4012RCST-4 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4  
ORIFICIOS

AXM4012RCST-6 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6  
ORIFICIOS

AXM4012RCST-8 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8  
ORIFICIOS

AXM4012RCST-10 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10

## ORIFICIOS

AXM4012RCST-12 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4012RCST-14 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-4+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-4+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-4+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-4+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-4+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-4+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-4+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-5+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 5 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-5+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 5 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-5+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 5 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-5+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 5 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-5+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 5 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-5+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 5 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-5+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 5 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-6+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-6+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-6+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-6+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-6+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-6+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-6+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6



MAS 24 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-7+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 7 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-7+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 7 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-7+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 7 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-7+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 7 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-7+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 7 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-7+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 7 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-7+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 7 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-8+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-8+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-8+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-8+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-8+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-8+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-8+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-10+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-10+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-10+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-10+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-10+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-10+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-10+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-12+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-12+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM

TITANIO DE 12 MAS 14 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-12+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 12MAS 16 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-12+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 12MAS 18 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-12+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 12MAS 20 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-12+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 12 MAS 22 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-12+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 12MAS 24 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-14+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 14MAS 12 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-14+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 14 MAS 14 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-14+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 14MAS 16 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-14+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 14MAS 18 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-14+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 14MAS 20 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-14+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 14MAS 22 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-14+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 14MAS 24 ORIFICIOS  
AXM4012P3DIT-8 PLACA 3 D IZQUIERDA DIAM 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012P3DDT-8 PLACA 3 D DERECHA DIAM 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012CONPREIT-5 PLACA CONDILAR IZQUIERDA PREFORMADA DIAM 1.2 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4012CONPREDT-5 PLACA CONDILAR DERECHA PREFORMADA DIAM. 1.2 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM 4013RT-2 PLACA RECTA DIAM 1.3 MM TITANIO 2 ORIFICIOS  
AXM4013RT-4 PLACA RECTA DIAM 1.3 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4013RT-5 PLACA RECTA DIAM. 1.3 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4013RT-6 PLACA RECTA DIAM. 1,3 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4013RT-7 PLACA RECTA DIAM 1.3 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4013RT-8 PLACA RECTA DIAM. 1.3 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4013RT-9 PLACA RECTA DIAM 1.3MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4013RT-10 PLACA RECTA DIAM. 1.3 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4013RT-11 PLACA RECTA DIAM. 1,3 MM TITANIO 11 ORIFICIOS  
AXM4013RT-12 PLACA RECTA DIAM 1.3 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4013RT-13 PLACA RECTA DIAM. 1.3 MM TITANIO 13ORIFICIOS  
AXM4013RT-14 PLACA RECTA DIAM. 1,3 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4013RT-15 PLACA RECTA DIAM. 1,3 MM TITANIO 15 ORIFICIOS  
AXM4013RT-16 PLACA RECTA DIAM. 1,3 MM TITANIO 16 ORIFICIOS  
AXM4013RT-17 PLACA RECTA DIAM. 1,3 MM TITANIO 17 ORIFICIOS

AXM4013RTC-4 PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM.1.3 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4013RTC-6 PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM 1.3 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-2 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM.1.3 MM TITANIO DE 2 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-4 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-5 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.3 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-6 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-7 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.3 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-8 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-9 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-10 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.3MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-11 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3 TITANIO MM DE 11 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-12 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.3 TITANIO MM DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-13 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3 TITANIO MM DE 13 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-14 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.3 TITANIO MM DE 14 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-15 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3 TITANIO MM DE 15 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-16 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.3 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-17 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3 MM TITANIO DE 17 ORIFICIOS  
AXM4013LT-4 PLACA EN "L" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013LT-5 PLACA EN "L" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4013LT-6 PLACA EN "L" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013LT-7 PLACA EN "L" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4013LT-8 PLACA EN "L" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013LOT-4 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013LOT-5 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4013LOT-6 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013LOT-7 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4013LOT-8 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013LP-4 PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013LP-5 PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM DE 5 ORIFICIOS  
AXM4013LP-6 PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013LP-7 PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM DE 7 ORIFICIOS  
AXM4013LP-8 PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO DE 1.3 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013LOP-4 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.3 MM DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013LOP-5 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.3 MM DE 5 ORIFICIOS  
AXM4013LOP-6 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.3 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013LOP-7 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.3 MM DE 7 ORIFICIOS  
AXM4013LOP-8 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.3 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013TT-4 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013TT-5 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4013TT-6 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013TT-7 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4013TT-8 PLACA EN "T" DIAMETRO 1,3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013TT-9 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4013TT-10 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013TT-11 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4013TT-12 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4013TT-13 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3MM TITANIO DE 13 ORIFICIOS  
AXM4013TTC-10 PLACA EN "T" COMPRESION PREFORMADA DIAM 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013TTC-12 PLACA EN "T" COMPRESION PREFORMADA DIAM 1,3MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013YT-4 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013YT-5 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1,3 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4013YT-6 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013YT-7 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4013YT-8 PLACA EN " Y" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013YT-9 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4013YT-10 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013YT-11 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.3MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4013YT-12 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013YT-13 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 13 ORIFICIOS  
AXM4013YTPR-10 PLACA EN "Y" PRESION PREFORMADA DIAM 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013XT-4 PLACA EN "X" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013XT-6 PLACA EN "X" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013XT-8 PLACA EN "X" DIAMTERO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013XT-10 PLACA EN "X" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXMP4013XT-12 LACA EN "X" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013XPT-4 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013XPT-6 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013XPT-8 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013XPT-10 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013XPT-12 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013CT-4 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013CT-6 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013CT-8 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1,3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013CT-10 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013CT-12 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1,3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013CRT-4 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013CRT-6 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013CRT-8 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013CRT-10 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013CRT-12 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013HT-6 PLACA EN "H" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013HT-8 PLACA EN "H" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013HT-10 PLACA EN "H" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013HT-12 PLACA EN "H" DIAMETRO 1.3MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013HPT-6 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013HPT-8 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013HPT-10 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MMTITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013HPT-12 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013ZT-4 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013ZT-6 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4013ZT-8 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013ZT-10 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013ZT-12 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013ZPT-4 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013ZPT-6 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013ZPT-8 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013ZPT-10 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013ZPT-12 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013CUT-4 PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013CUT-5 PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4013CUT-6 PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013CUT-7 PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4013CUT-8 PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013CUT-9 PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4013CUT-10 PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013CUT-11 PLACA CURVA DIAMETRO 1,3 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4013CUT-12 PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013ABT-8 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013ABT-10 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013ABT-12 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013ABT-14 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4013ABT-16 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4013ABT-18 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 18 ORIFICIOS  
AXM4013ABT-20 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 20 ORIFICIOS  
AXM4013ABT-22 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 22 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-6 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-8 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-10 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-12 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1,3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-14 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-16 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-18 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 18 ORIFICIOS  
AXM4013OVMT-6 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013OVMT-8 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013OVMT-10 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013PRPT3-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013PRPT3-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4013PRPT3-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4013PRPT3-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4013PRPT5-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4013PRPT5-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4013PRPT5-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4013PRPT5-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4013PRPT7-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4013PRPT7-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4013PRPT7-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4013PRPT7-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4013PRPT9-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4013PRPT9-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4013PRPT9-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4013PRPT9-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4013PRPT10-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4013PRPT10-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4013PRPT10-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10MM DIAMETRO 1.3MM TITANIO DE10 ORIFICIOS

AXM4013PRPT10-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIODE12 ORIFICIOS

AXM4013PRPT12-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12MM DIAMETRO 1.3MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4013PRPT12-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE12 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4013PRPT12-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE12 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE10 ORIFICIOS

AXM4013PRPT12-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE D 12 MM DIAMETRO 1.3MM TITANIO DE12 ORIFICIOS

AXM4013SLT-4 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4013SLT-6 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4013SLT-8 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013SLT-10 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013SLT-12 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013ANT-4 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.3MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013ANT-6 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013ANT-8 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013ANT-10 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.3MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013ANT-12 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-4 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-6 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-8 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-10 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-12 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1,3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-14 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4013 RCPT-4 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013RCPT-6 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013RCPT-8 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013RCPT-10 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013RCPT-12 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013RCPT-14 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.3 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4013RCST-4 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013RCST-6 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013RCST-8 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013RCST-10 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013RCST-12 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013RCST-14 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4013RCAT-4+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3MM TITANIO DE 4 MAS 12 ORIFICIOS  
AXM4013RCAT-4+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 MAS 14 ORIFICIOS  
AXM4013RCAT-4+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 MAS 16 ORIFICIOS  
AXM4013RCAT-4+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-4+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-4+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-4+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-5+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 5 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-5+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 5 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-5+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 5 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-5+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 5 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-5+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 5 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-5+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 5 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-5+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 5 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-6+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-6+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-6+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-6+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-6+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-6+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-6+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-7+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 7 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-7+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 7 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-7+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 7 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-7+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 7 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-7+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 7 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-7+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 7 MAS 22 ORIFICIOS



AXM4013RCAT-7+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 7 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-8+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-8+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-8+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-8+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3MM TITANIO DE 8 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-8+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-8+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-8+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-10+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-10+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10MAS 14 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-10+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE10MAS 16 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-10+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE10MAS 18 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-10+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE10MAS 20 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-10+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE10MAS 22 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-10+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIODE10 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-12+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12MAS 12 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-12+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12MAS 14 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-12+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12MAS 16 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-12+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12MAS 18 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-12+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE12MAS 20 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-12+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIODE12 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-12+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12MAS 24 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-14+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 14MAS 12 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-14+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO DE 14 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-14+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO DE 14 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-14+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO DE 14 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-14+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO DE 14 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-14+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO DE 14 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-14+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO DE 14 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4013P3DIT-8 PLACA 3 D IZQUIERDA DIAM 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4013P3DDT-8 PLACA 3 D DERECHA DIAM 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4013CONPREIT-5 PLACA CONDILAR IZQUIERDA PREFORMADA DIAM 1.3 MM TITANIO DE 5  
ORIFICIOS

AXMCONPREDT-5 PLACA CONDILAR DERECHA PREFORMADA DIAM. 1.3 MM TITANIO DE 5  
ORIFICIOS

AXM4015RT-2 PLACA RECTA DIAM 1.5 MM TITANIO 2 ORIFICIOS

AXM4015RT-4 PLACA RECTA DIAM 1.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS

AXM4015RT-5 PLACA RECTA DIAM. 1.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS

AXM4015RT-6 PLACA RECTA DIAM. 1,5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS

AXM4015RT-7 PLACA RECTA DIAM 1.5MM TITANIO 7 ORIFICIOS

AXM4015RT-8 PLACA RECTA DIAM. 1.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS

AXM4015RT-9 PLACA RECTA DIAM 1.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS

AXM4015RT-10 PLACA RECTA DIAM. 1.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS

AXM4015RT-11 PLACA RECTA DIAM. 1,5 MM TITANIO 11 ORIFICIOS

AXM4015RT-12 PLACA RECTA DIAM 1.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS

AXM4015RT-13 PLACA RECTA DIAM. 1.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS

AXM4015RT-14 PLACA RECTA DIAM. 1,5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS

AXM4015RT-15 PLACA RECTA DIAM. 1,5 MM TITANIO 15 ORIFICIOS

AXM4015RT-16 PLACA RECTA DIAM. 1,5 MM TITANIO 16 ORIFICIOS

AXM4015RT-17 PLACA RECTA DIAM. 1,5 MM TITANIO 17 ORIFICIOS

AXM4015RTC-4 PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM.1.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS

AXM4015RTC-6 PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM 1.5MM TITANIO 6 ORIFICIOS

AXM4015RTP-2 PLACA RECTA CON PUETE DIAM .1.5 MM TITANIO DE 2 ORIFICIOS

AXM4015RTP-4 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4015RTP-5 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.5 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS

AXM4015RTP-6 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4015RTP-7 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.5 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS

AXM4015RTP-8 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4015RTP-9 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,5 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS

AXM4015RTP-10 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4015RTP-11 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,5 MM TITANIO MM DE 11 ORIFICIOS

AXM4015RTP-12 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.5 MM TITANIO MM DE 12 RIFICIOS

AXM4015RTP-13 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,5 MM TITANIO MM DE 13 ORIFICIOS

AXM4015RTP-14 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.5 MM TITANIOMM DE 14 ORIFICIOS  
AXM4015RTP-15 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,5 MM TITAI0 MM DE 15 ORIFICIOS  
AXM4015RTP-16 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.5 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4015RTP-17 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,5 MM TITANIO DE 17 ORIFICIOS  
AXM4015LT-4 PLACA EN “L” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015LT-5 PLACA EN “L “ DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4015LT-6 PLACA EN “L” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015LT-7 PLACA EN “L” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4015LT-8 PLACA EN “L” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015LOT-4 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015LOT-5 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4015LOT-6 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015LOT-7 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4015LOT-8 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015LP-4 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015LP-5 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM DE 5 ORIFICIOS  
AXM4015LP-6 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015LP-7 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM DE 7 ORIFICIOS  
AXM4015LP-8 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO DE 1.5 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015LOT-4 PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 1.5 MM DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015LOT-5 PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 1.5 MM DE 5 ORIFICIOS  
AXM4015LOT-6 PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 1.5 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015LOT-7 PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 1.5 MM DE 7 ORIFICIOS  
AXM4015LOT-8 PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 1.5 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015TT-4 PLACA EN “T” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015TT-5 PLACA EN “T” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4015TT-6 PLACA EN “T” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015TT-7 PLACA EN “T” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4015TT-8 PLACA EN “T” DIAMETRO 1,5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015TT-9 PLACA EN “T” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4015TT-10 PLACA EN “T” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015TT-11 PLACA EN “T” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4015TT-12 PLACA EN “T” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015TT-13 PLACA EN “T” DIAMTRO 1.5 MM TITANIO DE 13 ORIFICIOS  
AXM4015TTC-10 PLACA EN “T” COMPRESION PREFORMADA DIAM 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015TTC-12 PLACA EN “T” COMPRESION PREFORMADA DIAM 1,5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015YT-5 PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4015YT-6 PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015YT-7 PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4015YT-8 PLACA EN “ Y” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015YT-9 PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4015YT-10 PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015YT-11 PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4015YT-12 PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4015YT-13 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 13 ORIFICIOS  
AXM4015YTPM-10 PLACA EN "Y" PRESION PREFORMADA DIAM 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015XT-4 PLACA EN "X" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015XT-6 PLACA EN "X" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015XT-8 PLACA EN "X" DIAMTERO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015XT-10 PLACA EN "X" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015XT-12 PLACA EN "X" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015XPT-4 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015XPT-6 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015XPT-8 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015XPT-10 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015XPT-12 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015CT-4 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015CT-6 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015CT-8 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1,5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015CT-10 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015CT-12 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1,5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015CRT-4 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015CRT-6 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015CRT-8 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015CRT-10 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015CRT-12 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015HT-6 PLACA EN "H" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015HT-8 PLACA EN "H" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015HT-10 PLACA EN "H" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015HT-12 PLACA EN "H" DIAMETRO 1.5MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015HPT-6 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015HPT-8 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015HPT-10 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MMTITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015HPT-12 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015ZT-4 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015ZT-6 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015ZT-8 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015ZT-10 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015ZT-12 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015ZPT-4 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015ZPT-6 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015ZPT-8 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015ZPT-10 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015ZPT-12 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-4 PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-5 PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-6 PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-7 PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-8 PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-9 PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS

AXM4015CUT-10 PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-11 PLACA CURVA DIAMETRO 1,5 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-12 PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015ABT-8 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015ABT-10 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015ABT-12 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015ABT-14 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4015ABT-16 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4015ABT-18 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 18 ORIFICIOS  
AXM4015ABT-20 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 20 ORIFICIOS  
AXM4015ABT-22 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 22 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-6 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-8 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-10 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-12 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1,5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-14 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-16 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-18 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 18 ORIFICIOS  
AXM4015OVMT-6 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015OVMT-8 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015OVMT-10 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015PRPT3-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 1.5 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015PRPT3-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015PRPT3-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015PRPT3-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015PRPT5-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015PRPT5-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015PRPT5-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015PRPT5-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015PRPT7-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4015PRPT7-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4015PRPT7-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4015PRPT7-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4015PRPT9-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4015PRPT9-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4015PRPT9-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4015PRPT9-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4015PRPT10-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4015PRPT10-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4015PRPT10-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE10 ORIFICIOS

AXM4015PRPT10-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIODE12 ORIFICIOS

AXM4015PRPT12-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4015PRPT12-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE12 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4015PRPT12-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE12 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE10 ORIFICIOS

AXM4015PRPT12-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE D 12 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE12 ORIFICIOS

AXM4015SLT-4 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4015SLT-6 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4015SLT-8 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4015SLT-10 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4015SLT-12 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4015ANT-4 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4015ANT-6 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4015ANT-8 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4015ANT-10 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4015ANT-12 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4015RCT-4 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4015RCT-6 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4015RCT-8 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4015RCT-10 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4015RCT-12 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1,5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4015ECT-14 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4015RCPT-4 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4015RCPT-6 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4015RCPT-8 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4015RCPT-10 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4015RCPT-12 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4015RCPT-14 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.5 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4015RCST-4 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4015RCST-6 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4015RCST-8 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4015RCST-10 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4015RCST-12 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4015RCST-14 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-4+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5MM TITANIO DE 4 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-4+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-4+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-4+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-4+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-4+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-4+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-5+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-5+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-5+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-5+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-5+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-5+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-5+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-6+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-6+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-6+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-6+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-6+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-6+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-6+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-7+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 7 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-7+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 7 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-7+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 7 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-7+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 7 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-7+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 7 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-7+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 7 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-7+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 7 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-8+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-8+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-8+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-8+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5MM TITANIO DE 8 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-8+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-8+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 MAS 22 ORIFICIOS



AXM4015RCDAT-8+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO DE 8 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-10+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO DE 10 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-10+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO DE 10 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-10+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO DE 10 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-10+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO DE 10 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-10+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO DE 10 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-10+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO DE 10 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-10+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO DE 10 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-12+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO DE 12 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-12+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO DE 12 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-12+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO DE 12 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-12+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO DE 12 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-12+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO DE 12 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-12+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO DE 12 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-12+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO DE 12 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-14+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO DE 14 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-14+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO DE 14 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-14+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO DE 14 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-14+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO DE 14 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-14+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO DE 14 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-14+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO DE 14 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-14+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO DE 14 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015P3DIT-8 PLACA 3 D IZQUIERDA DIAM 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4015P3DDT-8 PLACA 3 D DERECHA DIAM 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4015CONPREIT-5 PLACA CONDILAR IZQUIERDA PREFORMADA DIAM 1.5 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS

AXM4015CONPREDT-5 PLACA CONDILAR DERECHA PREFORMADA DIAM. 1.5 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS

AXM4020RT-2 PLACA RECTA DIAM 2.0 MM TITANIO DE 2 ORIFICIOS

AXM4020RT-4 PLACA RECTA DIAM 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4020RT-5 PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS

AXM4020RT-6 PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM DE 6 ORIFICIOS

AXM4020RT-7 PLACA RECTA DIAM 2.0MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS

AXM4020RT-8 PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020RT-9 PLACA RECTA DIAM 2.0 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS

AXM4020RT-10 PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4020RT-11 PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS

AXM4020RT-12 PLACA RECTA DIAM 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4020RT-13 PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 13ORIFICIOS

AXM4020RT-14 PLACA RECTA DIAM. 2.0MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4020RT-15 PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 15 ORIFICIOS

AXM4020RT-16 PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS

AXM4020RT-17 PLACA RECTA DIAM. 2,0 MM TITANIO DE 17 ORIFICIOS

AXM4020RTC-4 PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4020RTC-6 PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM 2.0MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4020RTP-2 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.0 MM TITANIO DE 2 ORIFICIOS

AXM4020RTP-4 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4020RTP-5 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.0 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS

AXM4020RTP-6 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4020RTP-7 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.0 MM TITANIO DE 7ORIFICIOS

AXM4020RTP-8 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020RTP-9 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS

AXM4020RTP-10 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4020RTP-11 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2,0MM TITANIO MM DE 11 ORIFICIOS

AXM4020RTP-12 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.0 MM TITANIO MM DE 12 RIFICIOS

AXM4020RTP-13 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.0 MM TITANIO MM DE13 ORIFICIOS

AXM4020RTP-14 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.0 MM TITANIOMM DE 14 ORIFICIOS

AXM4020RTP-15 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.0 TITANIO MM DE 15 ORIFICIOS

AXM4020RTP-16 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.0 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS

AXM4020RTP-17 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 17 ORIFICIOS

AXM4020LT-2 PLACA EN "L" DIAMTERO 2.0 MM TITANIO DE 2 ORIFICIOS

AXM4020LT-3 PLACA EN "L" DIAMTERO 2.0 MM TITANIO DE 3 ORIFICIOS

AXM4020LT-4 PLACA EN "L" DIAMTERO 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4020LT-5 PLACA EN " L " DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS

AXM4020LT-6 PLACA EN "L" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4020LT-7 PLACA EN "L" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS

AXM4020LT-8 PLACA EN "L" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020LOT-2 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMTRO 2.0 MM TITANIO DE 2 ORIFICIOS

AXM4020LOT-3 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMTRO 2.0 MM TITANIO DE 3 ORIFICIOS

AXM4020LOT-4 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMTRO 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4020LOT-5 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4020LOT-6 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020LOT-7 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4020LOT-8 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020LP-4 PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020LP-5 PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM DE 5 ORIFICIOS  
AXM4020LP-6 PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020LP-7 PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM DE 7 ORIFICIOS  
AXM4020LP-8 PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO DE 2.0 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020LOP-4 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2.0 MM DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020LOP-5 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2.0 MM DE 5 ORIFICIOS  
AXM4020LOP-6 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2.0 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020LOP-7 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2.0 MM DE 7 ORIFICIOS  
AXM4020LOP-8 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2,0 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020TT-2 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 2 ORIFICIOS  
AXM4020TT-3 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 3 ORIFICIOS  
AXM4020TT-4 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020TT-5 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4020TT-6 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020TT-7 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4020TT-8 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020TT-9 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4020TT-10 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020TT-11 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4020TT-12 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020TT-13 PLACA EN "T" DIAMTRO 2.0 MM TITANIO DE 13 ORIFICIOS  
AXM4020TTC-10 PLACA EN "T" COMPRESION PREFORMADA DIAM 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020TTC-12 PLACA EN "T" COMPRESION PREFORMADA DIAM 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020YT-5 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4020YT-6 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020YT-7 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4020YT-8 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020YT-9 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4020YT-10 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020YT-11 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4020YT-12 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020YT-13 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 13 ORIFICIOS  
AXM4020YTPR-10 PLACA EN "Y" PRESION PREFORMADA DIAM 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020XT-4 PLACA EN "X" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020XT-6 PLACA EN "X" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020XT-8 PLACA EN "X" DIAMTERO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020XT-10 PLACA EN "X" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020XT-12 PLACA EN "X" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020XPT-4 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4020XPT-6 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2,0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020XPT-8 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020XPT-10 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020XPT-12 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020CT-4 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020CT-6 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020CT-8 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020CT-10 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020CT-12 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020CRT-4 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020CRT-6 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020CRT-8 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020CRT-10 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020CRT-12 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020HT-6 PLACA EN "H" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020HT-8 PLACA EN "H" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020HT-10 PLACA EN "H" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020HT-12 PLACA EN "H" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020HPT-6 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020HPT-8 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020HPT-10 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MMTITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020HPT-12 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020ZT-4 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020ZT-6 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020ZT-8 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020ZT-10 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020ZT-12 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020ZPT-4 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020ZPT-6 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020ZPT-8 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020ZPT-10 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020ZPT-12 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020CUT-4 PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020CUT-5 PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4020CUT-6 PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020CUT-7 PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4020CUT-8 PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020CUT-9 PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4020CUT-10 PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020CUT-11 PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4020CUT-12 PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020ABT-8 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020ABT-10 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10  
ORIFICIOS  
AXM4020ABT-12 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12  
ORIFICIOS

AXM4020ABT-14 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4020ABT-16 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS

AXM4020ABT-18 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 18 ORIFICIOS

AXM4020ABT-20 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 20 ORIFICIOS

AXM4020ABT-22 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 22 ORIFICIOS

AXM4020RCT-6 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4020RCT-8 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020RCT-10 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4020RCT-12 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4020RCT-14 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4020RCT-16 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS

AXM4020RCT-18 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 18 ORIFICIOS

AXM4015OVMT-6 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM DE 6 ORIFICIOS

AXM4020OVMT-8 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM DE 8 ORIFICIOS

AXM4020OVMT-10 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM DE 10 ORIFICIOS

AXM4020PRPT3-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4020PRPT3-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020PRPT3-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4020PRPT3-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4020PRPT5-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4020PRPT5-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020PRPT5-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4020PRPT5-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4020PRPT7-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4020PRPT7-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020PRPT7-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4020PRPT7-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4020PRPT9-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4020PRPT9-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020PRPT9-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4020PRPT9-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4020PRPT10-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MMDIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4020PRPT10-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020PRPT10-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE10 ORIFICIOS

AXM4020PRPT10-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIODE12 ORIFICIOS

AXM4020PRPT12-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12MM DIAMETRO 2.0MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4020PRPT12-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE12 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020PRPT12-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE12 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE10 ORIFICIOS

AXM4020PRPT12-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE D 12 MM DIAMETRO 2.0MM TITANIO DE12 ORIFICIOS

AXM4020SLT-4 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4020SLT-6 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4020SLT-8 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020SLT-10 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4020SLT-12 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4020ANT-4 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.0MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4020ANT-6 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4020ANT-8 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020ANT-10 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.0MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4020ANT-12 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4020RCT-4 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4020RCT-6 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4020RCT-8 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020RCT-10 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4020RCT-12 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4020RCT-14 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4020RCPT-6 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4020RCPT-6 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4020RCPT-8 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020RCPT-10 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4020RCPT-12 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4020RCPT-14 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.0 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4020RCST-4 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4020RCST-6 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4020RCST-8 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020RCST-10 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4020RCST-12 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4020RCST-14 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-4+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0MM TITANIO DE 4 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-4+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-4+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-4+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-4+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-4+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-4+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-5+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 5 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-5+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 5 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-5+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 5 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-5+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 5 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-5+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 5 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-5+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 5 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-5+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 5 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-6+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-6+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-6+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-6+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-6+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-6+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-6+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0MM TITANIO DE 6 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-7+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 7 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-7+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 7 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-7+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 7 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-7+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 7 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-7+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 7 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-7+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 7 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-7+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 7 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-8+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-8+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-8+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-8+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-8+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-8+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-8+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-10+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE10 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-10+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE10MAS 14 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-10+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE10MAS 16 ORIFICIOS



AXM4020RCDAT-10PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE10MAS 18 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-10+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE10MAS 20 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-10+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0MM TITANIO DE10MAS 22 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-10+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIODE10 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-12+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12MAS 12 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-12+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0MM TITANIO DE 12MAS 14 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-12+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12MAS 16 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-12+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12MAS 18 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-12+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE12MAS 20 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-12+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIODE12 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-12+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12MAS 24 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-14+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 14MAS 12 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-14+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE14 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-14+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 14MAS 16 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-14+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE14MAS 18 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-14+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE14MAS 20 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-14+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 14MAS 22 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-14+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 14MAS 24 ORIFICIOS

AXM4020P3DIT-8 PLACA 3 D IZQUIERDA DIAM 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020P3DDT-8 PLACA 3 D DERECHA DIAM 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020CONPREIT-5 PLACA CONDILAR IZQUIERDA PREFORMADA DIAM 2.0 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS

AXM4020CONPEDT-5 PLACA CONDILAR DERECHA PREFORMADA DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS

AXM4024RT-2 PLACA RECTA DIAM 2.4 MM TITANIO DE 2 ORIFICIOS

AXM4024RT-4 PLACA RECTA DIAM 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4024RT-5 PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS

AXM4024RT-6 PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4024RT-7 PLACA RECTA DIAM 2.4 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4024RT-8 PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024RT-9 PLACA RECTA DIAM 2.4MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4024RT-10 PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024RT-11 PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4024RT-12 PLACA RECTA DIAM 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024RT-13 PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 13ORIFICIOS  
AXM4024RT-14 PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4024RT-15 PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 15 ORIFICIOS  
AXM4024RT-16 PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4024RT-17 PLACA RECTA DIAM. 2,4 MM TITANIO DE 17 ORIFICIOS  
AXM4024RTC-4 PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024RTC-6 PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-2 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 2 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-4 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-5 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.4 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-6 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-7 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.4 MM TITANIO DE 7ORIFICIOS  
AXM4024RTP-8 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITAIIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-9 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITAIIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-10 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-11 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2,4 MM TITANIO MM DE 11 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-12 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.4 MM TITANIO MM DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-13 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITANIO MM DE13 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-14 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.4 MM TITANIOMM DE 14 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-14 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITANIO MM DE 15 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-16 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.4 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-17 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 17 ORIFICIOS  
AXM4024LT-4 PLACA E “L” DIAMETRO DE 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024LT-5 PLACA EN “ L “ DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4024LT-6 PLACA EN “L” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFIIOCOS  
AXM4024LT-7 PLACA EN “L” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4024LT-8 PLACA EN “L” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024LOT-4 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024LOT-5 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4024LOT-6 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 2.4MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024LOT-7 PLACA EN “ L” OBLICUA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4024LOT-8 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024LP-4 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024LP-5 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM DE 5 ORIFICIOS  
AXM4024LP-6 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024LP-7 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM DE 7 ORIFICIOS  
AXM4024LP-8 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO DE 2.4 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024LOP-4 PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 2.4 MM DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024LOP-4 PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 2.4 MM DE 5 ORIFICIOS  
AXM4024LOP-6 PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 2.4 MM DE 6 ORIFICIOS

AXM4024LOP-7 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2.4 MM DE 7 ORIFICIOS  
AXM4024LOP-8 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2,4 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024TT-4 PLACA EN " T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024TT-5 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4024TT-6 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024TT-7 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4024TT-8 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024TT-9 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4024TT-10 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024TT-11 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4024TT-12 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024TT-13 PLACA EN "T" DIAMTRO 2.4 MM TITANIO DE 13 ORIFICIOS  
AXM4024TTC-10 PLACA EN "T" COMPRESION PREFORMADA DIAM 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024TTC-12 PLACA EN "T" COMPRESION PREFORMADA DIAM 2.4MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024YT-6 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024YT-7 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4024YT-8 PLACA EN " Y" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024YT-9 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4024YT-10 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024YT-11 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4024YT-12 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024YT-13 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 13 ORIFICIOS  
AXM4024YTPR-10 PLACA EN "Y" PRESION PREFORMADA DIAM 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024XT-4 PLACA EN "X" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024XT-6 PLACA EN "X" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024XT-8 PLACA EN "X" DIAMTERO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024XT-10 PLACA EN "X" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024XT-12 PLACA EN "X" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024XPT-4 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024XPT-8 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024XPT-12 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024CT-4 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024CT-6 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024CT-8 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024CT-10 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024CT-12 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024CRT-4 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024CRT-6 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024CRT-8 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024CRT-10 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024CRT-12 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024HT-6 PLACA EN "H" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024HT-8 PLACA EN "H" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024HT-10 PLACA EN "H" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4024HY-12 PLACA EN "H" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024HPT-6 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024HPT-8 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024HPT-10 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024HPT-12 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024ZT-4 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024ZT-6 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024ZT-8 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024ZT-10 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024ZT-12 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024ZPT-4 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024ZPT-6 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024ZPT-8 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024ZPT-10 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024ZPT-12 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-4 PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-5 PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-6 PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-7 PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-8 PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-9 PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-10 PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-11 PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-12 PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-8 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-10 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-12 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-14 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-16 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-18 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 18 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-20 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 20 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-22 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 22 ORIFICIOS  
AXM4024RCT-6 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024RCT-8 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024RCT-10 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024RCT-12 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024RCT-14 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4024RCT-18 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 18 ORIFICIOS  
AXM4024OVMT-6 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM DE 6 ORIFICIOS

AXM4024OVMT-8 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024OVMT-10 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT3-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT3-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT3-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT3-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT5-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT5-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT5-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT5-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT7-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT7-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT7-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT7-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT9-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT9-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT9-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT9-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT10-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MMDIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT10-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT10-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10MM DIAMETRO 2.4MM  
TITANIO DE10 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT10-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIODE12 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT12-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT12-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE12 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4024PRPT12-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4024PRPT12-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE D 12 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4024SLT-4 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4024SLT-6 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4024SLT-8 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4024SLT-10 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4024SLT-12 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4024ANT-4 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4024ANT-6 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4024ANT-8 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4024ANT-10 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4024ANT-12 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4024RCT-4 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4024RCT-6 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4024RCT-8 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4024RCT-10 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4024RCT-12 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4024RCT-14 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4024RCPT-4 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4024RCPT-6 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4024RCPT-8 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4024RCPT-10 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4024RCPT-12 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4024RCPT-14 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.4 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4024RCST-4 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4024RCST-6 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4024RCST-8 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4024RCST-10 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4024RCST-12 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4024RCST-14 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4024RCAT-4+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4MM TITANIO DE 4 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCAT-4+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCAT-4+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCAT-4+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCAT-4+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCAT-4+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024RCAT-4+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-5+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 5 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-5+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 5 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-5+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 5 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-5+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 5 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-5+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 5 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-5+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 5 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-5+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 5 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-6+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-6+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-6+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-6+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-6+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-6+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-6+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4MM TITANIO DE 6 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-7+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 7 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-7+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 7 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-7+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 7 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-7+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 7 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-7+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 7 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-7+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 7 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024-RCTA-7+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 7 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-8+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-8+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-8+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-8+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-8+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-8+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-8+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-10+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-10+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-10+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-10+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-10+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-10+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE10MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-10+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-12+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-12+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-12+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-12+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-12+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 MAS 20 ORIFICIOS



AXM4024RCDAT-12+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 12 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-12+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 12 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-14+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 14 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-14+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 14 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-14+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 14 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-14+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 14 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-14+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 14 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-14+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 14 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-14+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 14 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024P3DIT-8 PLACA 3 D IZQUIERDA DIAM 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4024P3DDT-8 PLACA 3 D DERECHA DIAM 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4024CONPREIT-5 PLACA CONDILAR IZQUIERDA PREFORMADA DIAM 2.4 MM TITANIO DE 5  
ORIFICIOS

AXM4024CONPREDT-5 PLACA CONDILAR DERECHA PREFORMADA DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 5  
ORIFICIOS

AXM4027RT-2 PLACA RECTA DIAM 2.7 MM TITANIO 4 ORIFICIOS

AXM4027RT-3 PLACA RECTA DIAM 2.7 MM TITANIO 4 ORIFICIOS

AXM4027RT-4 PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO 5 ORIFICIOS

AXM4027RT-6 PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO 6 ORIFICIOS

AXM4027RT-7 PLACA RECTA DIAM 2.7 MM TITANIO 7 ORIFICIOS

AXM4027RT-8 PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO 8 ORIFICIOS

AXM4027RT-9 PLACA RECTA DIAM 2.7MM TITANIO 9 ORIFICIOS

AXM4027RT-10 PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO 10 ORIFICIOS

AXM4027RT-11 PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO 11 ORIFICIOS

AXM4027RT-12 PLACA RECTA DIAM 2.7MM TITANIO 12 ORIFICIOS

AXM4027RT-13 PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO 13ORIFICIOS

AXM4027RT-14 PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO 14 ORIFICIOS

AXM4027RT-15 PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO 15 ORIFICIOS

AXM4027RT-16 PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO 16 ORIFICIOS

AXM4027RT-17 PLACA RECTA DIAM. 2,7 MM TITANIO 17 ORIFICIOS

AXM4027RTC-4 PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM. 2.7 MM TITANIO 4 ORIFICIOS

AXM4027RTC-6 PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM 2.7 MM TITANIO 6 ORIFICIOS

AXM4027RTP-4 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4027RTP-5 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.7 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS

AXM4027RTP-6 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4027RTP-7 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.7 MM TITANIO DE 7ORIFICIOS

AXM4027RTP-8 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.7 MM TITAIIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4027RTP-9 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.7 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4027RTP-10 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027RTP-11 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2,7 MM TITANIO MM DE 11 ORIFICIOS  
AXM4027RTC-12 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.7 MM TITANIO MM DE 12 RIFICIOS  
AXM4027RTC-13 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.7 MM TITANIO MM DE13 ORIFICIOS  
AXM4027RTC-14 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.7 MM TITANIOMM DE 14 ORIFICIOS  
AXM4027RTC-15 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.7 MM TITANIO MM DE 15 ORIFICIOS  
AXM4027RTC-16 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.7 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4027RTC-17 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.7 MM TITANIO DE 17 ORIFICIOS  
AXM4027LT-2 PLACA EN “ L “ DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 2 ORIFICIOS  
AXM4027LT-3 PLACA EN “ L “ DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 3 ORIFICIOS  
AXM4027LT-4 PLACA EN “ L “ DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027LT-5 PLACA EN “ L “ DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027LT-6 PLACA EN “L” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFIICIOS  
AXM4027LT-7 PLACA EN “L” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4027LT-8 PLACA EN “L” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027LOT-2 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027LOT-3 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027LOT-4 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027LOT-5 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027LOT-6 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027LOT-7 PLACA EN “ L” OBLICUA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4027LOT-8 PLACA EN “ L” OBLICUA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027TuT-3 PLACA 1/3 tubo 2.7 MM TITANIO DE 3 ORIFICIOS  
AXM4027TuT-4 PLACA 1/3 tubo 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027TuT-5 PLACA 1/3 tubo 2.7 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027TuT-6 PLACA 1/3 tubo 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027TuT-7 PLACA 1/3 tubo 2.7 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4027TuT-8 PLACA 1/3 tubo 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027TuT-9 PLAC8A 1/3 tubo 2.7 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4027TuT-10 PLACA 1/3 tubo 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-3 tubo 2.7 MM TITANIO DE 3 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-4 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-5 2.7 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-6 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-7 2.7 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-8 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-9 2.7 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-10 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-11 2.7 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-12 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-13 2.7 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-14 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-15 PLACA RECONSTRUCCIÓN 2.7 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-16 PLACA RECONSTRUCCIÓN 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-17 PLACA RECONSTRUCCIÓN 2.7 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS

AXM4027ReT-18 PLACA RECONSTRUCCIÓN 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-19 PLACA RECONSTRUCCIÓN 2.7 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-20 PLACA RECONSTRUCCIÓN 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027LP-5 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM 5 ORIFICIOS  
AXM4027LP-6 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027LP-7 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM DE 7 ORIFICIOS  
AXM4027LP-8 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO DE 2.7 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027LOP-5 PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 2.7 MM DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027LOP-6 PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 2.7 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027LOP-7 PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 2.7MM DE 7 ORIFICIOS  
AXM4027LOP-8 PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 2,7 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027TT-2 PLACA EN “ T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027TT-3 PLACA EN “ T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027TT-4 PLACA EN “ T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027TT-5 PLACA EN “T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027TT-6 PLACA EN “T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027TT-7 PLACA EN “T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4027TT-8 PLACA EN “T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027TT-9 PLACA EN “T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4027TT-10 PLACA EN “T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027TT-11 PLACA EN “T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4027TT-12 PLACA EN “T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027TT-13 PLACA EN “T” DIAMTRO 2.7 MM TITANIO DE 13 ORIFICIOS  
AXM4027TTC-10 PLACA EN “T” COMPRESION PREFORMADA DIAM 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027TTC-12 PLACA EN “T” COMPRESION PREFORMADA DIAM 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027YT-6 PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027YT-7 PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4027YT-8 PLACA EN “ Y” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027YT-9 PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4027YT-10 PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027YT-11 PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4027YT-12 PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027YT-13 PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 13 ORIFICOS  
AXM4027YTPM-10 PLACA EN “Y” PRESION PREFORMADA DIAM 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027XT-4 PLACA EN “X” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027XT-6 PLACA EN “X” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027XT-8 PLACA EN “X” DIAMTERO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027XT-10 PLACA EN “X” DIAMTERO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027XT-12 PLACA EN “X” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-4 PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-6 PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AX AXM4027XPT-8 PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 2.7MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-10 PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 2.7MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-12 PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4027XPT-4 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-6 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-8 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-10 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-12 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027CRT-4 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027CRT-6 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027CRT-8 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027CRT-10 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027CRT-12 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027CRT-6 PLACA EN "H" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027HT-8 PLACA EN "H" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027HT-10 PLACA EN "H" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027HT-12 PLACA EN "H" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027HPT-6 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027HPT-8 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027HPT-10 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027HPT-12 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027ZT-4 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027ZT-6 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027ZT-8 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027ZT-10 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027ZT-12 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027ZPT-4 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027ZPT-6 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027ZPT-8 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027ZPT-10 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027ZPT-12 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027CUT-4 PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027CUT-5 PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027CUT-6 PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027CUT-7 PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4027CUT-8 PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027CUT-9 PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4027CUT-10 PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027CUT-11 PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4027CUT-12 PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027ABT-8 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027ABT-10 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027ABT-12 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027ABT-14 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4027ABT-16 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS

AXM4027ABT-18 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 18 ORIFICIOS

AXM4027ABT-20 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 20 ORIFICIOS

AXM4027ABT-22 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 22 ORIFICIOS

AXM4027 RCT-6 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4027RCT-8 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4027RCT-10 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4027RCT-12 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4027RCT4027-14 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4027RCT4027-18 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 18 ORIFICIOS

AXM4027OVMT-6 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM DE 6 ORIFICIOS

AXM4027OVMT-8 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM DE 8 ORIFICIOS

AXM4027OVMT-10 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM DE 10 ORIFICIOS

AXM4027PRPT3-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4027PRPT3-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4027PRPT3-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4027PRPT3-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4027PRPT5-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4027PRPT5-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4027PRPT5-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4027PRPT5-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4027PRPT7-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4027PRPT7-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4027PRPT7-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4027PRPT7-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4027PRPT9-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4027PRPT9-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4027PRPT9-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4027PRPT9-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.7 MM

TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4027PRPT10-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MMDIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4027PRPT10-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4027PRPT10-10PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10MM DIAMETRO 2.7MM  
TITANIO DE10 ORIFICIOS

AXM4027PRPT10-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIODE12 ORIFICIOS

AXM4027RPTP12-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12MM DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4027PRPT12-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE12 MM DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4027PRPT12-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE12 MM DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4027PRPT12-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE D 12 MM DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO DE12 ORIFICIOS

AXM4027SLT-4 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4027SLT-6 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4027SLT-8 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4027SLT-10 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4027SLT-12 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4027ANT-4 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4027ANT-6 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4027ANT-8 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4027ANT-10 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4027ANT-12 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4027RCT-4 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4027RCT-6 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4027RCT-8 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4027RCT-10 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4027RCT-12 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4027RCT-14 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4027RCPT-4 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.7 MM TITANIO DE 4  
ORIFICIOS

AXM4027RCPT-6 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.7 MM TITANIO DE 6  
ORIFICIOS

AXM4027RCPT-8 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.7 MM TITANIO DE 8  
ORIFICIOS

AXM4027RCPT-10 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.7 MM TITANIO DE 10  
ORIFICIOS

AXM4027RCPT-12 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.7 MM TITANIO DE 12  
ORIFICIOS

AXM4027RCPT-14 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.7 MM TITANIO DE 14  
ORIFICIOS

AXM4027RCST-4 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4

## ORIFICIOS

AXM4027RCST-6 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4027RCST-8 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4027RCST-10 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4027RCST-12 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4027RCST-14 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4027RCAT-4+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7MM TITANIO DE 4 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4027RCAT-4+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4027RCAT-4+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4027RCAT-4+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4027RCAT-4+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-4+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-4+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-5+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 5 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-5+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 5 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-5+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 5 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-5+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 5 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-5+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 5 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-5+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 5 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-5+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 5 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-6+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-6+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-6+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-6+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6

MAS 18 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-6+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-6+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-6+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7MM TITANIO DE 6 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-7+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 7 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-7+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 7 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-7+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 7 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-7+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 7 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-7+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 7 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-7+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 7 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-7+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 7 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-8+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-8+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-8+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-8+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-8+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-8+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-8+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-10+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-10+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-10+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-10+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-10+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-10+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM



TITANIO DE 10MAS 22 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-10+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM

TITANIO DE 10 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-12+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM

TITANIO DE 12 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-12+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM

TITANIO DE 12 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-12+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM

TITANIO DE 12 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-12+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM

TITANIO DE 12 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-12+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM

TITANIO DE 12 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-12+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM

TITANIO DE 12 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-12+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM

TITANIO DE 12 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-14+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM

TITANIO DE 14 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-14+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM

TITANIO DE 14 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-14+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM

TITANIO DE 14 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-14+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM

TITANIO DE 14 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-14+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM

TITANIO DE 14 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-14+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM

TITANIO DE 14 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-14+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM

TITANIO DE 14 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4027P3DIT-8 PLACA 3 D IZQUIERDA DIAM 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4027P3DDT-8 PLACA 3 D DERECHA DIAM 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4027CONPREIT-5 PLACA CONDILAR IZQUIERDA PREFORMADA DIAM 2.7 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS

AXM4027CONPREDT-5 PLACA CONDILAR DERECHA PREFORMADA DIAM. 2.7 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS

AXM 4012RT-2B PLACA RECTA DIAM 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 2 ORIFICIOS

AXM4012RT-4B PLACA RECTA DIAM 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4012RT-5B PLACA RECTA DIAM. 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4012RT-6B PLACA RECTA DIAM. 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012RT-7B PLACA RECTA DIAM 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4012RT-8B PLACA RECTA DIAM. 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012RT-9B PLACA RECTA DIAM 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4012RT-10B PLACA RECTA DIAM. 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012RT-11B PLACA RECTA DIAM. 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4012RT-12B PLACA RECTA DIAM 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012RT-13B PLACA RECTA DIAM. 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13ORIFICIOS  
AXM4012RT-14B PLACA RECTA DIAM. 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS  
AXM4012RT-15B PLACA RECTA DIAM. 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 15 ORIFICIOS  
AXM4012RT-16B PLACA RECTA DIAM. 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS  
AXM4012RT-17B PLACA RECTA DIAM. 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 17 ORIFICIOS  
AXM4012RTC-4B PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4  
ORIFICIOS  
AXM4012RTC-6B PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6  
ORIFICIOS  
AXM4012RTP-2B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 2  
ORIFICIOS  
AXM4012RTP-4B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4  
ORIFICIOS  
AXM4012RTP-5B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5  
ORIFICIOS  
AXM4012RTP-6B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6  
ORIFICIOS  
AXM4012RTP-7B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7  
ORIFICIOS  
AXM4012RTP-8B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8  
ORIFICIOS  
AXM4012RTP-9B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9  
ORIFICIOS  
AXM4012RTP-10B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10  
ORIFICIOS  
AXM4012RTP-11B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2MM TITANIO BLOQUEADA DE 11  
ORIFICIOS  
AXM4012RTP-12B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.2MM TITANIO BLOQUEADA DE 12  
RIFICIOS  
AXM4012RTP-13B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2MM TITANIO BLOQUEADA DE 13  
ORIFICIOS  
AXM4012RTP-14B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.2MM TITANIO BLOQUEADA DE 14  
ORIFICIOS  
AXM4012RTP-15B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2MM TITANIO BLOQUEADA DE 15  
ORIFICIOS  
AXM4012RTP-16B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16  
ORIFICIOS  
AXM4012RTP-16B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 17  
ORIFICIOS  
AXM4012LT-4B PLACA EN “L” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICOS  
AXM4012LT-5B PLACA EN “ L “ DIAMETRO 1.2MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4012LT-6B PLACA EN “L” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012LT-7B PLACA EN “L” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS  
AXM4012LT-8B PLACA EN “L” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012LOT-4B PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4

## ORIFICIOS

AXM4012LOT-5B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4012LOT-6B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012LOT-7B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4012LOT-8B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012LP-4B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4012LP-5B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4012LP-6B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012LP-7B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4012LP-8B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO DE 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012LOP-4B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE DIAMETRO DE 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS

AXM4012LOP-5B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4012LOP-6B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012LOP-7B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4012LOP-8B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012TT-4B PLACA EN "T" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4012TT-5B PLACA EN "T" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4012TT-6B PLACA EN "T" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012TT-7B PLACA EN "T" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4012TT-8B PLACA EN "T" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012TT-9B PLACA EN "T" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4012TT-10B PLACA EN "T" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012TT-11B PLACA EN "T" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4012TT-12B PLACA EN "T" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012TT-13B PLACA EN "T" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS

AXM4012TTC-10B PLACA EN "T" COMPRESION PREFORMADA DIAM 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012TTC-12B PLACA EN "T" COMPRESION PREFORMADA DIAM 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012YT-4B PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4012YT-5B PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4012YT-6B PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012YT-7B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS  
AXM4012YT-8B PLACA EN “ Y” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012YT-9B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS  
AXM4012YT-10B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012YT-11B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS  
AXM4012YT-12B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012YT-13B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS  
AXM4012YTPR-10B PLACA EN “Y” PRESION PREFORMADA DIAM 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012XT-4B PLACA EN “X” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 0RIFICIOS  
AXM4012XT-6B PLACA EN “X” DIAMTERO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012XT-8B PLACA EN “X” DIAMTERO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012XT-10B PLACA EN “X” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012XT-12B PLACA EN “X” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012XPT-4B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012XPT-6B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012XPT-8B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012XPT-10B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012XPT-12B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012CT-4B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012CT-6B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012CT-8B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012CT-10B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012CT-12B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012CRT-4B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012CRT-6B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012CRT-8B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012CRT-10B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012CRT-12B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012HT-6B PLACA EN “H” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012HT-8B PLACA EN “H” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012HT-10B PLACA EN “H” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012HT-12B PLACA EN “H” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012HPT-6B PLACA EN “H” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012HPT-8B PLACA EN “H” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8

## ORIFICIOS

AXM4012HPT-10B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012HPT-12B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012ZT-4B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4012ZT-6B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012ZT-8B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012ZT-10B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012ZT-12B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012ZPT-4B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4012ZPT-6B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012ZPT-8B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012ZPT-10B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012ZPT-12B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012CUT-4B PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4012CUT-5B PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4012CUT-6B PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012CUT-7B PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4012CUT-8B PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012CUT-9B PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4012CUT-10B PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012CUT-11B PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4012CUT-12B PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012ABT-8B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012ABT-10B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012ABT-12B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012ABT-14B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4012ABT-16B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS

AXM4012ABT-18B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 18 ORIFICIOS

AXM4012ABT-20B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 20 ORIFICIOS

AXM4012ABT-22B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 22 ORIFICIOS

AXM4012RCBT-6B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6

## ORIFICIOS

AXM4012RCT-8B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012RCT-10B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012RCT-12B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012RCT-14B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4012RCT-16B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS

AXM4012RCT-18B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 18 ORIFICIOS

AXM4012OVMT-6B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012OVMT-8B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012OVMT-10B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012PRPT3-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012PRPT3-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012PRPT3-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012PRPT3-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012PRPT5-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012PRPT5-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012PRPT5-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012PRPT5-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012PRPT7-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012PRPT7-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012PRPT7-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012PRPT7-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012PRPT9-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012PRPT9-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.2 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT9-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT9-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT10-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT10-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT10-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE10 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT10-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT12-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT12-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE12 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT12-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE12 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE10 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT12-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE D 12 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE12 ORIFICIOS  
AXM4012SLT-4B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012SLT-6B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012SLT-8B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012SLT-10B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012SLT-12B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012ANT-4B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012ANT-6B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012ANT-8B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012ANT-10B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012ANT-12B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012RCT-4B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE  
4 ORIFICIOS  
AXM4012RCT-6B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE  
6 ORIFICIOS  
AXM4012RCT-8B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE  
8 ORIFICIOS  
AXM4012RCT-10B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA  
DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012RCT-12B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA  
DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012RCT-14B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA  
DE 14 ORIFICIOS  
AXM4012RCPT-4B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.2 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012RCPT-6B -PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012RCPT-8B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012RCPT-10B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012RCPT-12B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012RCPT-14B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4012RCST-4B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4012RCST-6B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012RCST-8B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012RCST-10B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012RCST-12B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012RCST-14B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-4+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-4+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-4+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-4+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-4+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-4+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-4+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-5+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-5+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-5+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-5+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-5+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-5+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO



BLOQUEADA DE 5 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-5+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-6+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-6+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-6+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-6+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-6+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-6+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-6+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-7+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 7 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-7+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 7 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-7+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 7 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-7+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 7 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-7+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 7 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-7+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 7 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-7+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 7 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-8+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-8+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-8+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-8+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-8+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-8+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-8+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-10+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 12 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-10+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10MAS 14 ORIFICIOS  
AXM4012RCAT-10+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10MAS 16 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-10+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 18 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-10+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10MAS 20 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-10+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10MAS 22 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-10+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 24 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-12+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 12 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-12+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 14 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-12+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12MAS 16 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-12+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12MAS 18 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-12+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12MAS 20 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-12+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 22 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-12+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12MAS 24 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-14+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14MAS 12 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-14+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 14 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-14+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14MAS 16 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-14+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14MAS 18 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-14+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14MAS 20 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-14+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14MAS 22 ORIFICIOS  
AXM4012RCDAT-14+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14MAS 24 ORIFICIOS  
AXM4012P3DIT-8B PLACA 3 D IZQUIERDA DIAM 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012P3DDT-8B PLACA 3 D DERECHA DIAM 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012CONPREIT-5B PLACA CONDILAR IZQUIERDA PREFORMADA DIAM 1.2 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4012CONPREDT-5B PLACA CONDILAR DERECHA PREFORMADA DIAM. 1.2 MM TITANIO

## BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM 4013RT-2B PLACA RECTA DIAM 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA 2 ORIFICIOS  
AXM4013RT-4B PLACA RECTA DIAM 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS  
AXM4013RT-5B PLACA RECTA DIAM. 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA 5 ORIFICIOS  
AXM4013RT-6B PLACA RECTA DIAM. 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4013RT-7B PLACA RECTA DIAM 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA 7 ORIFICIOS  
AXM4013RT-8B PLACA RECTA DIAM. 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4013RT-9B PLACA RECTA DIAM 1.3MM TITANIO BLOQUEADA 9 ORIFICIOS  
AXM4013RT-10B PLACA RECTA DIAM. 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA 10 ORIFICIOS  
AXM4013RT-11B PLACA RECTA DIAM. 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA 11 ORIFICIOS  
AXM4013RT-12B PLACA RECTA DIAM 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS  
AXM4013RT-13B PLACA RECTA DIAM. 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA 13ORIFICIOS  
AXM4013RT-14B PLACA RECTA DIAM. 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4013RT-15B PLACA RECTA DIAM. 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA 15 ORIFICIOS  
AXM4013RT-16B PLACA RECTA DIAM. 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4013RT-17B PLACA RECTA DIAM. 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA 17 ORIFICIOS  
AXM4013RTC-4B PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS  
AXM4013RTC-6B PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-2B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 2 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-4B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-5B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-6B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-7B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-8B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-9B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-10B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.3MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-11B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-12B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.3MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 RIFICIOS  
AXM4013RTP-13B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3MM TITANIO BLOQUEADA DE13 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-14B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.3MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-15B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3MM TITANIO BLOQUEADA DE 15 ORIFICIOS

AXM4013RTP-16B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS

AXM4013RTP-17B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 17 ORIFICIOS

AXM4013LT-4B PLACA EN "L" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4013LT-5B PLACA EN "L" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4013LT-6B PLACA EN "L" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013LT-7B PLACA EN "L" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4013LT-8B PLACA EN "L" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013LOT-4B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4013LOT-5B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4013LOT-6B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013LOT-7B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4013LOT-8B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013LP-4B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4013LP-5B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4013LP-6B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013LP-7B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4013LP-8B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO DE 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013LOP-4B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4013LOP-5B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4013LOP-6B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013LOP-7B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4013LOP-8B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013TT-4B PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4013TT-5B PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4013TT-6B PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013TT-7B PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4013TT-8B PLACA EN "T" DIAMETRO 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013TT-9B PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4013TT-10B PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013TT-11B PLACA EN “T” DIAMETRO 1.3MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS  
AXM4013TT-12B PLACA EN “T” DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013TT-13B PLACA EN “T” DIAMTRO 1.3MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS  
AXM4013TTC-10B PLACA EN “T” COMPRESION PREFORMADA DIAM 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013TTC-12B PLACA EN “T” COMPRESION PREFORMADA DIAM 1,3MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013YT-4B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013YT-5B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4013YT-6B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013YT-7B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4013YT-8B PLACA EN “ Y” DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013YT-9B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS  
AXM4013YT-10B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013YT-11B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.3MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS  
AXM4013YT-12B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013YT-13B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICOS  
AXM4013YTPR-10B PLACA EN “Y” PRESION PREFORMADA DIAM 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013XT-4B PLACA EN “X” DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013XT-6B PLACA EN “X” DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013XT-8B PLACA EN “X” DIAMTERO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013XT-10B PLACA EN “X” DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXMP4013XT-12B PLACA EN “X” DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013XPT-4B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013XPT-6B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013XPT-8B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013XPT-10B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013XPT-12B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013CT-4B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013CT-6B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013CT-8B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013CT-10B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013CT-12B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013CRT-4B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013CRT-6B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013CRT-8B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013CRT-10B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10

## ORIFICIOS

AXM4013CRT-12B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013HT-6B PLACA EN "H" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013HT-8B PLACA EN "H" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013HT-10B PLACA EN "H" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013HT-12B PLACA EN "H" DIAMETRO 1.3MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013HPT-6B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013HPT-8B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013HPT-10B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013HPT-12B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013ZT-4B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4013ZT-6B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013ZT-8B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013ZT-10B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013ZT-12B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013ZPT-4B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4013ZPT-6B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013ZPT-8B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013ZPT-10B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013ZPT-12B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013CUT-4B PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4013CUT-5B PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4013CUT-6B PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013CUT-7B PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4013CUT-8B PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013CUT-9B PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4013CUT-10B PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013CUT-11B PLACA CURVA DIAMETRO 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4013CUT-12B PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013ABT-8B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013ABT-10B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013ABT-12B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013ABT-14B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4013ABT-16B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS

AXM4013ABT-18B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 18 ORIFICIOS

AXM4013ABT-20B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 20 ORIFICIOS

AXM4013ABT-22B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 22 ORIFICIOS

AXM4013RCT-6B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013RCT-8B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013RCT-10B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013RCT-12B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013RCT-14B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4013RCT-16B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS

AXM4013RCT-18B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 18 ORIFICIOS

AXM4013OVMT-6B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013OVMT-8B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013OVMT-10B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013PRPT3-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013PRPT3-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013PRPT3-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013PRPT3-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013PRPT5-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013PRPT5-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013PRPT5-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013PRPT5-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013PRPT7-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013PRPT7-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013PRPT7-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013PRPT7-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013PRPT9-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013PRPT9-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013PRPT9-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013PRPT9-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013PRPT10-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013PRPT10-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013PRPT10-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10MM DIAMETRO 1.3MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013PRPT10-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013PRPT12-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12MM DIAMETRO 1.3MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013PRPT12-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12 MM DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013PRPT12-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12 MM DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013PRPT12-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE D 12 MM DIAMETRO 1.3MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013SLT-4B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013SLT-6B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013SLT-8B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013SLT-10B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013SLT-12B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013ANT-4B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.3MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013ANT-6B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013ANT-8B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013ANT-10B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.3MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013ANT-12B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-4B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-6B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-8B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE



## 8 ORIFICIOS

AXM4013RCT-10B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013RCT-12B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013RCT-14B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4013 RCPT-4B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4013RCPT-6B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013RCPT-8B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013RCPT-10B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013RCPT-12B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013RCPT-14B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4013RCST-4B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4013RCST-6B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013RCST-8B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013RCST-10B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013RCST-12B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013RCST-14B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-4+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-4+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-4+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-4+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-4+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-4+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-4+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-5+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-5+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-5+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-5+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-5+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-5+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-5+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-6+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-6+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-6+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-6+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-6+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-6+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-6+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-7+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 7 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-7+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 7 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-7+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 7 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-7+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 7 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-7+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 7 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-7+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 7 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-7+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 7 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-8+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-8+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-8+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 16 ORIFICIOS  
AXM4013RCDAT-8+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 18 ORIFICIOS  
AXM4013RCDAT-8+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 20 ORIFICIOS  
AXM4013RCDAT-8+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 22 ORIFICIOS  
AXM4013RCDAT-8+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 24 ORIFICIOS  
AXM4013RCDAT-10+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 12 ORIFICIOS  
AXM4013RCDAT-10+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 14 ORIFICIOS  
AXM4013RCDAT-10+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 16 ORIFICIOS  
AXM4013RCDAT-10+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 18 ORIFICIOS  
AXM4013RCDAT-10+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 20 ORIFICIOS  
AXM4013RCDAT-10+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 22 ORIFICIOS  
AXM4013RCDAT-10+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 24 ORIFICIOS  
AXM4013RCDAT-12+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 12 ORIFICIOS  
AXM4013RCDAT-12+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 14 ORIFICIOS  
AXM4013RCDAT-12+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 16 ORIFICIOS  
AXM4013RCDAT-12+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 18 ORIFICIOS  
AXM4013RCDAT-12+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 20 ORIFICIOS  
AXM4013RCDAT-12+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 22 ORIFICIOS  
AXM4013RCDAT-12+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 24 ORIFICIOS  
AXM4013RCDAT-14+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 12 ORIFICIOS  
AXM4013RCDAT-14+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 14 ORIFICIOS  
AXM4013RCDAT-14+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 16 ORIFICIOS  
AXM4013RCDAT-14+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 18 ORIFICIOS  
AXM4013RCDAT-14+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 20 ORIFICIOS  
AXM4013RCDAT-14+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 22 ORIFICIOS  
AXM4013RCDAT-14+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 24 ORIFICIOS  
AXM4013P3DIT-8B PLACA 3 D IZQUIERDA DIAM 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013P3DDT-8B PLACA 3 D DERECHA DIAM 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013CONPREIT-5B PLACA CONDILAR IZQUIERDA PREFORMADA DIAM 1.3 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXMCONPREDT-5B PLACA CONDILAR DERECHA PREFORMADA DIAM. 1.3 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4015RT-2B PLACA RECTA DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA 2 ORIFICIOS  
AXM4015RT-4B PLACA RECTA DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS  
AXM4015RT-5B PLACA RECTA DIAM. 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA 5 ORIFICIOS  
AXM4015RT-6B PLACA RECTA DIAM. 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4015RT-7B PLACA RECTA DIAM 1.5MM TITANIO BLOQUEADA 7 ORIFICIOS  
AXM4015RT-8B PLACA RECTA DIAM. 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4015RT-9B PLACA RECTA DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA 9 ORIFICIOS  
AXM4015RT-10B PLACA RECTA DIAM. 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA 10 ORIFICIOS  
AXM4015RT-11B PLACA RECTA DIAM. 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA 11 ORIFICIOS  
AXM4015RT-12B PLACA RECTA DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS  
AXM4015RT-13B PLACA RECTA DIAM. 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA 13 ORIFICIOS  
AXM4015RT-14B PLACA RECTA DIAM. 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4015RT-15B PLACA RECTA DIAM. 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA 15 ORIFICIOS  
AXM4015RT-16B PLACA RECTA DIAM. 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4015RT-17B PLACA RECTA DIAM. 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA 17 ORIFICIOS  
AXM4015RTC-4B PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM.1.5 MM TITANIO BLOQUEADA 4  
ORIFICIOS  
AXM4015RTC-6B PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM 1.5MM TITANIO BLOQUEADA 6  
ORIFICIOS  
AXM4015RTP-2B PLACA RECTA CON PUETE DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 2 ORIFICIOS  
AXM4015RTP-4B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4  
ORIFICIOS  
AXM4015RTP-5B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5  
ORIFICIOS  
AXM4015RTP-6B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6  
ORIFICIOS  
AXM4015RTP-7B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7  
ORIFICIOS  
AXM4015RTP-8B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8  
ORIFICIOS  
AXM4015RTP-9B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9  
ORIFICIOS  
AXM4015RTP-10B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10  
ORIFICIOS  
AXM4015RTP-11B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11

## ORIFICIOS

AXM4015RTP-12B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4015RTP-13B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS

AXM4015RTP-14B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4015RTP-15B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 15 ORIFICIOS

AXM4015RTP-16B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS

AXM4015RTP-17B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 17 ORIFICIOS

AXM4015LT-4B PLACA EN "L" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4015LT-5B PLACA EN "L" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4015LT-6B PLACA EN "L" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015LT-7B PLACA EN "L" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4015LT-8B PLACA EN "L" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015LOT-4B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4015LOT-5B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4015LOT-6B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015LOT-7B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4015LOT-8B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015LP-4B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4015LP-5B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4015LP-6B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015LP-7B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4015LP-8B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO DE 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015LOT-4B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4015LOT-5B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4015LOT-6B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015LOT-7B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4015LOT-8B PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015TT-4B PLACA EN “ T” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4015TT-5B PLACA EN “T” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4015TT-6B PLACA EN “T” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015TT-7B PLACA EN “T” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4015TT-8B PLACA EN “T” DIAMETRO 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015TT-9B PLACA EN “T” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4015TT-10B PLACA EN “T” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015TT-11B PLACA EN “T” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4015TT-12B PLACA EN “T” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4015TT-13B PLACA EN “T” DIAMTRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS

AXM4015TTC-10B PLACA EN “T” COMPRESION PREFORMADA DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015TTC-12B PLACA EN “T” COMPRESION PREFORMADA DIAM 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4015YT-5B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4015YT-6B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015YT-7B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4015YT-8B PLACA EN “ Y” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015YT-9B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS

AXM4015YT-10B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015YT-11B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4015YT-12B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4015YT-13B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS

AXM4015YTPM-10B PLACA EN “Y” PRESION PREFORMADA DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015XT-4B PLACA EN “X” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4015XT-6B PLACA EN “X” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015XT-8B PLACA EN “X” DIAMTERO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015XT-10B PLACA EN “X” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015XT-12B PLACA EN “X” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4015XPT-4B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4015XPT-6B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015XPT-8B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015XPT-10B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015XPT-12B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4015CT-4B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4015CT-6B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015CT-8B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015CT-10B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015CT-12B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015CRT-4B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015CRT-6B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015CRT-8B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015CRT-10B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015CRT-12B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015HT-6B PLACA EN "H" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015HT-8B PLACA EN "H" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015HT-10B PLACA EN "H" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015HT-12B PLACA EN "H" DIAMETRO 1.5MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015HPT-6B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015HPT-8B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015HPT-10B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015HPT-12B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015ZT-4B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015ZT-6B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015ZT-8B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015ZT-10B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015ZT-12B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015ZPT-4B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015ZPT-6B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015ZPT-8B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015ZPT-10B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015ZPT-12B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-4B PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-5B PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-6B PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-7B PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-8B PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-9B PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-10B PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-11B PLACA CURVA DIAMETRO 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-12B PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4015ABT-8B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015ABT-10B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015ABT-12B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4015ABT-14B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4015ABT-16B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS

AXM4015ABT-18B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 18 ORIFICIOS

AXM4015ABT-20B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 20 ORIFICIOS

AXM4015ABT-22B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 22 ORIFICIOS

AXM4015RCT-6B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015RCT-8B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015RCT-10B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015RCT-12B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4015RCT-14B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4015RCT-16B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS

AXM4015RCT-18B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 18 ORIFICIOS

AXM4015OVMT-6B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015OVMT-8B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015OVMT-10B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015PRPT3-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 1.5 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015PRPT3-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015PRPT3-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015PRPT3-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4015PRPT5-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS



AXM4015PRPT5-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015PRPT5-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015PRPT5-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4015PRPT7-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015PRPT7-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015PRPT7-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015PRPT7-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4015PRPT9-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015PRPT9-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015PRPT9-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015PRPT9-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4015PRPT10-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015PRPT10-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015PRPT10-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10MM DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015PRPT10-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4015PRPT12-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12MM DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015PRPT12-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12 MM DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015PRPT12-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12 MM DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015PRPT12-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE D 12 MM DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4015SLT-4B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4015SLT-6B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015SLT-8B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015SLT-10B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015SLT-12B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4015ANT-4B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4015ANT-6B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015ANT-8B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015ANT-10B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015ANT-12B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-4B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-6B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-8B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-10B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-12B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015ECT-14B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS  
AXM4015RCPT-4B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015RCPT-6B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015RCPT-8B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015RCPT-10B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015RCPT-12B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015RCPT-14B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS  
AXM4015RCST-4B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015RCST-6B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015RCST-8B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015RCST-10B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015RCST-12B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015RCST-14B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS  
AXM4015RCAT-4+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 MAS 12 ORIFICIOS  
AXM4015RCAT-4+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 MAS 14 ORIFICIOS  
AXM4015RCAT-4+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 MAS 16 ORIFICIOS  
AXM4015RCAT-4+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-4+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 4 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-4+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 4 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-4+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 4 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-5+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-5+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-5+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-5+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-5+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-5+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-5+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-6+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 6 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-6+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 6 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-6+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 6 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-6+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 6 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-6+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 6 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-6+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 6 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-6+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 6 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-7+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 7 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-7+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 7 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-7+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 7 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-7+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 7 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-7+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 7 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-7+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 7 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-7+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-8+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-8+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-8+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-8+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-8+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-8+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-8+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-10+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-10+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-10+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-10+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-10+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-10+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-10+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-12+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-12+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12MAS 14 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-12+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-12+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-12+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEDA DE 12 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-12+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEDA DE 12 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-12+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-14+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-14+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-14+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-14+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-14+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-14+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-14+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015P3DIT-8B PLACA 3 D IZQUIERDA DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015P3DDT-8B PLACA 3 D DERECHA DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015CONPREIT-5B PLACA CONDILAR IZQUIERDA PREFORMADA DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4015CONPREDT-5B PLACA CONDILAR DERECHA PREFORMADA DIAM. 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4015DCVT-1-11B PLACA DOBLE CIRCULAR AUTOBLOQUEANTE 11 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA CON VASTAGO DE UN ORIFICIO CENTRAL

AXM4015DCVT-1-16B PLACA DOBLE CIRCULAR AUTOBLOQUEANTE 16 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA CON VASTAGO DE UN ORIFICIO CENTRAL

AXM4015DCVT-1-20B PLACA DOBLE CIRCULAR AUTOBLOQUEANTE 20 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA CON VASTAGO DE UN ORIFICIO CENTRAL

AXM4015EST-5-11B PLACA 11 MM ESTRELLA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5 ORIFICO

AXM4015EST-5-16B PLACA 16 MM ESTRELLA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5 ORIFICO

AXM4015EST-5-20B PLACA 20 MM ESTRELLA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5 ORIFICO

AXM4020RT-2B PLACA RECTA DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 2 ORIFICIOS

AXM4020RT-4B PLACA RECTA DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020RT-5B PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4020RT-6B PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020RT-7B PLACA RECTA DIAM 2.0MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4020RT-8B PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020RT-9B PLACA RECTA DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4020RT-10B PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020RT-11B PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4020RT-12B PLACA RECTA DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020RT-13B PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13ORIFICIOS

AXM4020RT-14B PLACA RECTA DIAM. 2.0MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4020RT-15B PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 15 ORIFICIOS

AXM4020RT-16B PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS

AXM4020RT-17B PLACA RECTA DIAM. 2,0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 17 ORIFICIOS

AXM4020RTC-4B PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4020RTC-6B PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM 2.0MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020RTP-2B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 2

## ORIFICIOS

AXM4020RTP-4B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020RTP-5B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4020RTP-6B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020RTP-7B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7ORIFICIOS

AXM4020RTP-8B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020RTP-9B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4020RTP-10B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020RTP-11B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2,0MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4020RTP-12B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 RIFICIOS

AXM4020RTP-13B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE13 ORIFICIOS

AXM4020RTP-14B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4020RTP-15B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.0 TITANIO BLOQUEADA DE 15 ORIFICIOS

AXM4020RTP-16B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS

AXM4020RTP-17B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 17 ORIFICIOS

AXM4020LT-4B PLACA EN "L" DIAMTERO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020LT-5B PLACA EN " L " DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4020LT-6B PLACA EN "L" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020LT-7B PLACA EN "L" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4020LT-8B PLACA EN "L" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020LOT-4B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMTRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020LOT-5B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4020LOT-6B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020LOT-7B PLACA EN " L " OBLICUA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4020LOT-8B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020LP-4B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020LP-5B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4020LP-6B PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020LP-7B PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4020LP-8B PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO DE 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020LOP-4B PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020LOP-5B PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4020LOP-6B PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020LOP-7B PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4020LOP-8B PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 2,0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020TT-4B PLACA EN “ T” DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020TT-5B PLACA EN “T” DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4020TT-6B PLACA EN “T” DIAMETRO 2.0MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020TT-7B PLACA EN “T” DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4020TT-8B PLACA EN “T” DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020TT-9B PLACA EN “T” DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4020TT-10B PLACA EN “T” DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020TT-11B PLACA EN “T” DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4020TT-12B PLACA EN “T” DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020TT-13B PLACA EN “T” DIAMTRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS

AXM4020TTC-10B PLACA EN “T” COMPRESION PREFORMADA DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020TTC-12B PLACA EN “T” COMPRESION PREFORMADA DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020YT-5B PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4020YT-6B PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020YT-7B PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4020YT-8B PLACA EN “ Y” DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020YT-9B PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4020YT-10B PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020YT-11B PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4020YT-12B PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020YT-13B PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS

AXM4020YTPR-10B PLACA EN “Y” PRESION PREFORMADA DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020XT-4B PLACA EN “X” DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020XT-6B PLACA EN “X” DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020XT-8B PLACA EN “X” DIAMTERO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020XT-10B PLACA EN “X” DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020XT-12B PLACA EN “X” DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020XPT-4B PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020XPT-6B PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020XPT-8B PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020XPT-10B PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020XPT-12B PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020CT-4B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020CT-6B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020CT-8B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020CT-10B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020CT-12B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020CRT-4B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020CRT-6B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020CRT-8B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020CRT-10B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020CRT-12B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020HT-6B PLACA EN "H" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020HT-8B PLACA EN "H" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020HT-10B PLACA EN "H" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020HT-12B PLACA EN "H" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020HPT-6B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020HPT-8B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020HPT-10B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020HPT-12B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020ZT-4B PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020ZT-6B PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020ZT-8B PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020ZT-10B PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020ZT-12B PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020ZPT-4B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020ZPT-6B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS



AXM4020ZPT-8B PLACA EN “Z” CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020ZPT-10B PLACA EN “Z” CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020ZPT-12B PLACA EN “Z” CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020CUT-4B PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020CUT-5B PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4020CUT-6B PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020CUT-7B PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4020CUT-8B PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020CUT-9B PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4020CUT-10B PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020CUT-11B PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4020CUT-12B PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020ABT-8B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020ABT-10B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020ABT-12B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020ABT-14B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4020ABT-16B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS

AXM4020ABT-18B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 18 ORIFICIOS

AXM4020ABT-20B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 20 ORIFICIOS

AXM4020ABT-22B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 22 ORIFICIOS

AXM4020RCT-6B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020RCT-8B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020RCT-10B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020RCT-12B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020RCT-14B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4020RCT-16B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS

AXM4020RCT-18B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 18 ORIFICIOS

AXM4015OVMT-6B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA

DE 6 ORIFICIOS

AXM4020OVMT-8B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020OVMT-10B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020PRPT3-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020PRPT3-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020PRPT3-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020PRPT3-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020PRPT5-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020PRPT5-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020PRPT5-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020PRPT5-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020PRPT7-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020PRPT7-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020PRPT7-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020PRPT7-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020PRPT9-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020PRPT9-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020PRPT9-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020PRPT9-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020PRPT10-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020PRPT10-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020PRPT10-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020PRPT10-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020PRPT12-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12MM DIAMETRO 2.0MM

TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020PRPT12-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12 MM DIAMETRO 2.0 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020PRPT12-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12 MM DIAMETRO 2.0 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020PRPT12-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE D 12 MM DIAMETRO 2.0MM

TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020SLT-4B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020SLT-6B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020SLT-8B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020SLT-10B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020SLT-12B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020ANT-4B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.0MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020ANT-6B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020ANT-8B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020ANT-10B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.0MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020ANT-12B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020RCT-4B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020RCT-6B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020RCT-8B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020RCT-10B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020RCT-12B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020RCT-14B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4020RCPT-6B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020RCPT-6B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020RCPT-8B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020RCPT-10B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020RCPT-12B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020RCPT-14B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4020RCST-4B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020RCST-6B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020RCST-8B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020RCST-10B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020RCST-12B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020RCST-14B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-4+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-4+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-4+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-4+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-4+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-4+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-4+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-5+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-5+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-5+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-5+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-5+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-5+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-5+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-6+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-6+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-6+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-6+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-6+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-6+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 22 ORIFICIOS  
AXM4020RCAT-6+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 6 MAS 24 ORIFICIOS  
AXM4020RCAT-7+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 7 MAS 12 ORIFICIOS  
AXM4020RCAT-7+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 7 MAS 14 ORIFICIOS  
AXM4020RCAT-7+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 7 MAS 16 ORIFICIOS  
AXM4020RCAT-7+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 7 MAS 18 ORIFICIOS  
AXM4020RCAT-7+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 7 MAS 20 ORIFICIOS  
AXM4020RCAT-7+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 7 MAS 22 ORIFICIOS  
AXM4020RCAT-7+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 7 MAS 24 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-8+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 12 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-8+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 14 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-8+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 16 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-8+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 18 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-8+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO DE 8 MAS 20 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-8+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 22 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-8+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 24 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-10+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 12 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-10+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 14 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-10+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 16 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-10B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 10 MAS 18 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-10+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 20 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-10+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 22 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-10+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 24 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-12+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 12 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-12+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 14 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-12+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 16 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-12+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 18 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-12+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 20 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-12+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 22 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-12+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO DE 12MAS 24 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-14+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 12 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-14+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 14 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-14+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 16 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-14+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO DE 14 MAS 18 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-14+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 20 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-14+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO DE 14 MAS 22 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-14+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14MAS 24 ORIFICIOS  
AXM4020P3DIT-8B PLACA 3 D IZQUIERDA DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020P3DDT-8B PLACA 3 D DERECHA DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020CONPREIT-5B PLACA CONDILAR IZQUIERDA PREFORMADA DIAM 2.0 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4020CONPEDT-5B PLACA CONDILAR DERECHA PREFORMADA DIAM. 2.0 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4024RT-2B PLACA RECTA DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 2 ORIFICIOS  
AXM4024RT-4B PLACA RECTA DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024RT-5B PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4024RT-6B PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024RT-7B PLACA RECTA DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS  
AXM4024RT-8B PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024RT-9B PLACA RECTA DIAM 2.4MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS  
AXM4024RT-10B PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024RT-11B PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS  
AXM4024RT-12B PLACA RECTA DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024RT-13B PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS  
AXM4024RT-14B PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4024RT-15B PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 15 ORIFICIOS  
AXM4024RT-16B PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS  
AXM4024RT-17B PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 17 ORIFICIOS  
AXM4024RTC-4B PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024RTC-6B PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-2B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 2 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-4B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-5B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-6B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-7B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-8B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-9B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-10B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-11B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2,4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-12B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-13B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-14B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-14B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 15 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-16B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-17B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 17 ORIFICIOS  
AXM4024LT-4B PLACA E “L” DIAMETRO DE 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024LT-5B PLACA EN “L “ DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4024LT-6B PLACA EN “L” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFIICIOS  
AXM4024LT-7B PLACA EN “L” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS  
AXM4024LT-8B PLACA EN “L” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024LOT-4B PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024LOT-5B PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4024LOT-6B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 2.4MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024LOT-7B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4024LOT-8B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024LP-4B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4024LP-5B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4024LP-6B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024LP-7B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4024LP-8B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO DE 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024LOP-4B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4024LOP-4B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4024LOP-6B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024LOP-7B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4024LOP-8B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2,4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024TT-4B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4024TT-5B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4024TT-6B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024TT-7B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4024TT-8B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024TT-9B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4024TT-10B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4024TT-11B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4024TT-12B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4024TT-13 PLACAB EN "T" DIAMTRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS

AXM4024TTC-10B PLACA EN "T" COMPRESION PREFORMADA DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4024TTC-12B PLACA EN "T" COMPRESION PREFORMADA DIAM 2.4MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4024YT-6B PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024YT-7B PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4024YT-8B PLACA EN " Y" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024YT-9B PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4024YT-10B PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4024YT-11B PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS



AXM4024YT-12B PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024YT-13B PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS  
AXM4024YTPR-10B PLACA EN “Y” PRESION PREFORMADA DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024XT-4B PLACA EN “X” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024XT-6B PLACA EN “X” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024XT-8B PLACA EN “X” DIAMTERO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024XT-10B PLACA EN “X” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024XT-12B PLACA EN “X” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024XPT-4B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024XPT-8B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024XPT-12B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024CT-4B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024CT-6B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024CT-8B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024CT-10B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024CT-12B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024CRT-4B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024CRT-6B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024CRT-8B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024CRT-10B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024CRT-12B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024HT-6B PLACA EN “H” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024HT-8B PLACA EN “H” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024HT-10B PLACA EN “H” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024HY-12B PLACA EN “H” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024HPT-6B PLACA EN “H” CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024HPT-8B PLACA EN “H” CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024HPT-10B PLACA EN “H” CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024HPT-12B PLACA EN “H” CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024ZT-4B PLACA EN “Z” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024ZT-6B PLACA EN “Z” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024ZT-8B PLACA EN “Z” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024ZT-10B PLACA EN “Z” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4024ZT-12B PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024ZPT-4B PLACA E "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024ZPT-6B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024ZPT-8B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024ZPT-10B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024ZPT-12B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-4B PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-5B PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-6B PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-7B PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-8B PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-9B PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-10B PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-11B PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-12B PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-8B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-10B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-12B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-14B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-16B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-18B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 18 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-20B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 20 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-22B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 22 ORIFICIOS  
AXM4024RCT-6B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024RCT-8B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024RCT-10B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024RCT-12B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024RCT-14B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4024RCT-18B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 18 ORIFICIOS

AXM4024OVMT-6B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024OVMT-8B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024OVMT-10B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4024PRPT3-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024PRPT3-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024PRPT3-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4024PRPT3-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4024PRPT5-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024PRPT5-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024PRPT5-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4024PRPT5-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4024PRPT7-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024PRPT7-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024PRPT7-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4024PRPT7-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4024PRPT9-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024PRPT9-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024PRPT9-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4024PRPT9-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4024PRPT10-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MMDIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024PRPT10-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024PRPT10-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10MM DIAMETRO 2.4MM TITANIO DE10 ORIFICIOS

AXM4024PRPT10-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4024PRPT12-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024PRPT12-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE12 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024PRPT12-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE12 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE10 ORIFICIOS

AXM4024PRPT12-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE D 12 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE12 ORIFICIOS

AXM4024SLT-4B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4024SLT-6B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024SLT-8B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024SLT-10B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4024SLT-12B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4024ANT-4B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4024ANT-6B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024ANT-8B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024ANT-10B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4024ANT-12B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4024RCT-4B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4024RCT-6B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024RCT-8B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024RCT-10B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4024RCT-12B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4024RCT-14B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4024RCPT-4B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4024RCPT-6B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024RCPT-8B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024RCPT-10B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4024RCPT-12B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4024RCPT-14B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4024RCST-4B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4024RCST-6B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024RCST-8B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024RCST-10B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4024RCST-12B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4024RCST-14B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4024RCAT-4+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 4 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCAT-4+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 4 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCAT-4+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 4 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCAT-4+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4  
MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCAT-4+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 4 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCAT-4+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 4 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024RCAT-4+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 4 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-5+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-5+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-5+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-5+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-5+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-5+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-5+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-6+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 6 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-6+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 6 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-6+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 6 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-6+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 6 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-6+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-6+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-6+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-7+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 7 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-7+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-7+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-7+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-7+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-7+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024-RCTA-7+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-8+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-8+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-8+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-8+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-8+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-8+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-8+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-10+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-10+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-10+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-10+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-10+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-10+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-10+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-12+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-12+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-12+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-12+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-12+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-12+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-12+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-14+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-14+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-14+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-14+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 14 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-14+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-14+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-14+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024P3DIT-8B PLACA 3 D IZQUIERDA DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024P3DDT-8B PLACA 3 D DERECHA DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024CONPREIT-5B PLACA CONDILAR IZQUIERDA PREFORMADA DIAM 2.4 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4024CONPREDT-5B PLACA CONDILAR DERECHA PREFORMADA DIAM. 2.4 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4027RT-2B PLACA RECTA DIAM 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS

AXM4027RT-4B PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA 5 ORIFICIOS

AXM4027RT-6B PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS

AXM4027RT-7B PLACA RECTA DIAM 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA 7 ORIFICIOS

AXM4027RT-8B PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS

AXM4027RT-9B PLACA RECTA DIAM 2.7MM TITANIO BLOQUEADA 9 ORIFICIOS

AXM4027RT-10B PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA 10 ORIFICIOS

AXM4027RT-11B PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA 11 ORIFICIOS

AXM4027RT-12B PLACA RECTA DIAM 2.7MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS

AXM4027RT-13B PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA 13ORIFICIOS

AXM4027RT-14B PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4027RT-15B PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA 15 ORIFICIOS  
AXM4027RT-16B PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4027RT-17B PLACA RECTA DIAM. 2,7 MM TITANIO BLOQUEADA 17 ORIFICIOS  
AXM4027RTC-4B PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS  
AXM4027RTC-6B PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4027RTP-4B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027RTP-5B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027RTP-6B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027RTP-7B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS  
AXM4027RTP-8B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027RTP-9 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS  
AXM4027RTP-10B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027RTP-11B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2,7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS  
AXM4027RTC-12B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 RIFICIOS  
AXM4027RTC-13B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE13 ORIFICIOS  
AXM4027RTC-14B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS  
AXM4027RTC-15B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 15 ORIFICIOS  
AXM4027RTC-16B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS  
AXM4027RTC-17B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 17 ORIFICIOS  
AXM4027LT-4B PLACA EN “ L “ DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027LT-5B PLACA EN “ L “ DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027LT-6B PLACA EN “L” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFIICIOS  
AXM4027LT-7B PLACA EN “L” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS  
AXM4027LT-8B PLACA EN “L” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027LOT-5B PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027LOT-6B PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027LOT-7B PLACA EN “ L” OBLICUA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS



AXM4027LOT-8B PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027LP-5B PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA 5 ORIFICIOS

AXM4027LP-6B PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027LP-7B PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4027LP-8B PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO DE 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027LOP-5B PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4027LOP-6B PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027LOP-7B PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 2.7MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4027LOP-8B PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 2,7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027TT-4B PLACA EN “ T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4027TT-5B PLACA EN “T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4027TT-6B PLACA EN “T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027TT-7B PLACA EN “T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4027TT-8B PLACA EN “T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027TT-9B PLACA EN “T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4027TT-10B PLACA EN “T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027TT-11B PLACA EN “T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4027TT-12B PLACA EN “T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027TT-13B PLACA EN “T” DIAMTRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS

AXM4027TTC-10B PLACA EN “T” COMPRESION PREFORMADA DIAM 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027TTC-12B PLACA EN “T” COMPRESION PREFORMADA DIAM 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027YT-6B PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027YT-7B PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4027YT-8B PLACA EN “ Y” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027YT-9B PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4027YT-10B PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027YT-11B PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4027YT-12B PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027YT-13B PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS

AXM4027YTPM-10B PLACA EN “Y” PRESION PREFORMADA DIAM 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027XT-4B PLACA EN “X” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4027XT-6B PLACA EN “X” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027XT-8B PLACA EN “X” DIAMTERO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027XT-10B PLACA EN “X” DIAMTERO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027XT-12B PLACA EN "X" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-4B PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-6B PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-8B PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.7MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-10B PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.7MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-12B PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-4B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-6B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-8B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-10B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-12B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027CRT-4B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027CRT-6B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027CRT-8B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027CRT-10B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027CRT-12B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027CRT-6B PLACA EN "H" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027HT-8B PLACA EN "H" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027HT-10B PLACA EN "H" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027HT-12B PLACA EN "H" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027HPT-6B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027HPT-8B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027HPT-10 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027HPT-12 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027ZT-4B PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027ZT-6B PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027ZT-8B PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027ZT-10B PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027ZT-12B PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027ZPT-4B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027ZPT-6B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6

## ORIFICIOS

AXM4027ZPT-8B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027ZPT-10B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027ZPT-12B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027CUT-4B PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4027CUT-5B PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4027CUT-6B PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027CUT-7B PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4027CUT-8B PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027CUT-9B PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4027CUT-10B PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027CUT-11B PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4027CUT-12B PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027ABT-8B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027ABT-10B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027ABT-12B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027ABT-14B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4027ABT-16B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS

AXM4027ABT-18B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 18 ORIFICIOS

AXM4027ABT-20B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 20 ORIFICIOS

AXM4027ABT-22B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 22 ORIFICIOS

AXM4027 RCT-6B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027RCT-8B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027RCT-10B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027RCT-12B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027RCT4027-14B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4027RCT4027-18B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 18 ORIFICIOS

AXM4027OVMT-6B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027OVMT-8B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027OVMT-10B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027PRPT3-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027PRPT3-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027PRPT3-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027PRPT3-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027PRPT5-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027PRPT5-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027PRPT5-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027PRPT5-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027PRPT7-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027PRPT7-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027PRPT7-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027PRPT7-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027PRPT9-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027PRPT9-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027PRPT9-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027PRPT9-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027PRPT10-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MMDIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027PRPT10-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027PRPT10-10BPLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10MM DIAMETRO 2.7MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027PRPT10-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027RPTP12-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4027PRPT12-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027PRPT12-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027PRPT12-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE D 12 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027SLT-4B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4027SLT-6B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027SLT-8B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027SLT-10B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027SLT-12B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027ANT-4B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4027ANT-6B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027ANT-8B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027ANT-10B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027ANT-12B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027RCT-4B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4027RCT-6B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027RCT-8B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027RCT-10B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027RCT-12B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027RCT-14B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4027RCPT-4B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4027RCPT-6B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027RCPT-8B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027RCPT-10B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027RCPT-12B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4027RCPT-14B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4027RCST-4B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4027RCST-6B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027RCST-8B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027RCST-10B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027RCST-12B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027RCST-14B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4027RCAT-4+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 4 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4027RCAT-4+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 4 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4027RCAT-4+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 4 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4027RCAT-4+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 4 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4027RCAT-4+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 4 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-4+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 4 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-4+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 4 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-5+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-5+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-5+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-5+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-5+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-5+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-5+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-6+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 6 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-6+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 6 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-6+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 6 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-6+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 6 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-6+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 6 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-6+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 6 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-6+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7MM TITANIO DE 6 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-7+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-7+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-7+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-7+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-7+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-7+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 7 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-7+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-8+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-8+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-8+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-8+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-8+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-8+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-8+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-10+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-10+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-10+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-10+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-10+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-10+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-10+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-12+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-12+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-12+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-12+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-12+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-12+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-12+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-14+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-14+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-14+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO DE 14 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-14+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-14+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-14+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-14+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4027P3DIT-8B PLACA 3 D IZQUIERDA DIAM 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027P3DDT-8B PLACA 3 D DERECHA DIAM 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027CONPREIT-5B PLACA CONDILAR IZQUIERDA PREFORMADA DIAM 2.7 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4027CONPREDT-5B PLACA CONDILAR DERECHA PREFORMADA DIAM. 2.7 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4035RT-3B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEQDA 3 ORIFICIOS

AXM4035RT-4B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEQDA 4 ORIFICIOS

AXM4035RT-5B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEQDA 5 ORIFICIOS

AXM4035RT-6B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEQDA 6 ORIFICIOS

AXM4035RT-7B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEQDA 7 ORIFICIOS

AXM4035RT-8B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEQDA 8 ORIFICIOS

AXM4035RT-9B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEQDA 9 ORIFICIOS

AXM4035RT-10B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEQDA 10 ORIFICIOS

AXM4035RT-11B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEQDA 11 ORIFICIOS

AXM4035RT-12B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEQDA 12 ORIFICIOS

AXM4035RT-13B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEQDA 13 ORIFICIOS

AXM4035RT-14B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEQDA 14 ORIFICIOS

AXM4035RCT-4 PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4035RCT-5 PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS



AXM4035RCT-6 PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-7 PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-8 PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-9 PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-10 PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-11 PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-12 PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-13 PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO DE 13 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-14 PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-16 PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-4B PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-5B PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-6B PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-7B PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-8B PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-9B PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-10B PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-11B PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-12B PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-13B PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-14B PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-3 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO 3 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-4 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-5 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-6 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-7 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-8 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-9 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-10 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-11 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO 11 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-12 PLACA RECONSTRUCCION RECTA 3.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-13 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-14 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-16 PLACA RECONSTRUCCION RECTA 3.5 MM TITANIO 16 ORIFICIOS  
AXM4035TT-4 PLACA T 3.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS

AXM4035TT-5 PLACA T 3.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4035TT-6 PLACA T 3.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4035TT-7 PLACA T 3.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4035TT-8 PLACA T 3.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4035TT-9 PLACA T 3.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4035TT-10 PLACA T 3.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4035TT-4B PLACA T 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS  
AXM4035TT-5B PLACA T 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 5 ORIFICIOS  
AXM4035TT-6B PLACA T 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4035TT-7B PLACA T 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 7 ORIFICIOS  
AXM4035TT-8B PLACA T 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4035TT-9B PLACA T 3.5 MM TITANIO 9 BLOQUEADA ORIFICIOS  
AXM4035TT-10B PLACA T 3.5 MM TITANIO 10 BLOQUEADA ORIFICIOS  
AXM4035LT-4 PLACA L 3.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4035LT-5 PLACA L 3.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4035LT-6 PLACA L 3.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4035LT-7 PLACA L 3.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4035LT-8 PLACA L 3.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4035LT-9 PLACA L 3.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4035LT-10 PLACA L 3.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4035LT-4B PLACA L 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS  
AXM4035LT-5B PLACA L 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 5 ORIFICIOS  
AXM4035LT-6B PLACA L 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4035LT-7B PLACA L 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 7 ORIFICIOS  
AXM4035LT-8B PLACA L 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4035LT-9B PLACA L 3.5 MM TITANIO 9 BLOQUEADA ORIFICIOS  
AXM4035LT-10B PLACA L 3.5 MM TITANIO 10 BLOQUEADA ORIFICIOS  
AXM4035LoT-4 PLACA T OBLICUA 3.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4035LoT-5 PLACA T OBLICUA 3.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4035LoT-6 PLACA T OBLICUA 3.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4035LoT-7 PLACA T OBLICUA 3.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4035LoT-8 PLACA T OBLICUA 3.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4035LoT-9 PLACA T OBLICUA 3.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4035LoT-10 PLACA T OBLICUA 3.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4035LoT-4B PLACA T OBLICUA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS  
AXM4035LoT-5B PLACA T OBLICUA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 5 ORIFICIOS  
AXM4035LoT-6B PLACA T OBLICUA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4035LoT-7B PLACA T OBLICUA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 7 ORIFICIOS  
AXM4035LoT-8B PLACA T OBLICUA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4035LoT-9B PLACA T OBLICUA 3.5 MM TITANIO 9 BLOQUEADA ORIFICIOS  
AXM4035LoT-10B PLACA T OBLICUA 3.5 MM TITANIO 10 BLOQUEADA ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-8 PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-9 PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-10 PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-11 PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO 11 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-12 PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS

AXM4035CaIT-13 PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-14 PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-15 PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO 15 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-16 PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO 16 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-8B PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-9B PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 9 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-10B PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 10 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-11B PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 11 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-12B PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-13B PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 13 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-14B PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-15B PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 15 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-16B PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4035TreT-4 PLACA TREBOLAR 3.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4035TreT-5 PLACA TREBOLAR 3.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4035TreT-6 PLACA TREBOLAR 3.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4035TreT-7 PLACA TREBOLAR 3.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4035TreT-8 PLACA TREBOLAR 3.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4035TreT-9 PLACA TREBOLAR 3.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4035TreT-10 PLACA TREBOLAR 3.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4035TreT-4B PLACA TREBOLAR 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS  
AXM4035TreT-5B PLACA TREBOLAR 3.5 MM TITANIO 5 BLOQUEADA ORIFICIOS  
AXM4035TreT-6B PLACA TREBOLAR 3.5 MM TITANIO 6 BLOQUEADA ORIFICIOS  
AXM4035TreT-7B PLACA TREBOLAR 3.5 MM TITANIO 7 BLOQUEADA ORIFICIOS  
AXM4035TreT-8B PLACA TREBOLAR 3.5 MM TITANIO 8 BLOQUEADA ORIFICIOS  
AXM4035TreT-9B PLACA TREBOLAR 3.5 MM TITANIO 9 BLOQUEADA ORIFICIOS  
AXM4035TreT-10B PLACA TREBOLAR 3.5 MM TITANIO 10 BLOQUEADA ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-4 PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-5 PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-6 PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-7 PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-8 PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-9 PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-10 PLACA PERONÉ DISTAL DI3.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-11 PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO 11 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-12 PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-13 PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-14 PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-4B PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 4 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-5B PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 5 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-6B PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 6 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-7B PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 7 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-8B PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 8 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-9B PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 9 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-10B PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 10 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-11B PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 11 ORIFICIOS

AXM4035PeDT-12B PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 12 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-13B PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 13 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-14B PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 14 ORIFICIOS  
AXM4035TiDT-5B PLACA TIBIA DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 5 ORIFICIOS  
AXM4035TiDT-6B PLACA TIBIA DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4035TiDT-7B PLACA TIBIA DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 7ORIFICIOS  
AXM4035TiDT-8B PLACA TIBIA DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4035TiDT-9B PLACA TIBIA DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 9 ORIFICIOS  
AXM4035TiDT-10B PLACA TIBIA DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 10 ORIFICIOS  
AXM4035TiDT-11B PLACA TIBIA DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 11 ORIFICIOS  
AXM4035TiDT-12B PLACA TIBIA DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS  
AXM4035TiDT-13B PLACA TIBIA DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 13 ORIFICIOS  
AXM4035TiDT-14B PLACA TIBIA DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4035TiDT-15B PLACA TIBIA DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 15 ORIFICIOS  
AXM4035TiDT-16B PLACA TIBIA DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4035ClaT-3 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 3 ORIFICIOS  
AXM4035ClaT-4 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4035ClaT-5 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4035ClaT-6 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4035ClaT-7 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4035ClaT-8 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4035ClaT-3B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 3 ORIFICIOS  
AXM4035ClaT-4B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS  
AXM4035ClaT-5B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 5 ORIFICIOS  
AXM4035ClaT-6B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4035ClaT-7B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 7 ORIFICIOS  
AXM4035ClaT-8B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-4 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-5 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-6 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-7 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-8 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-9 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-10 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 10ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-11 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 11 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-12 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4035TiPT-5 PLACA TIBIA PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4035TiPT-7 PLACA TIBIA PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4035TiPT-9 PLACA TIBIA PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4035TiPT-11 PLACA TIBIA PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 11 ORIFICIOS  
AXM4035TiPT-5B PLACA TIBIA PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4035TiPT-7B PLACA TIBIA PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4035TiPT-9B PLACA TIBIA PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4035TiPT-11B PLACA TIBIA PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 11 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-8 PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-9 PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO 9ORIFICIOS

AXM4035HuDT-10 PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-11 PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO 11 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-12 PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-13 PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-14 PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-15 PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO 15 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-16 PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO 16 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-17 PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO 17 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-18 PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO 18 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-19 PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO 19 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-20 PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO 20 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-8B PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-9B PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 9 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-10B PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 10 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-11B PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 11 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-12B PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-13B PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 13 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-14B PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-15B PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 15 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-16B PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-17B PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 17 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-18B PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 18 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-19B PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 19 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-20B PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 20 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-4 PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-5 PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-6 PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-7 PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-8 PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-9 PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-10 PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-11 PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 11 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-12 PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-4B PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 4 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-5B PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 5 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-6B PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 6 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-7B PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 7 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-8B PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 8 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-9B PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 9 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-10B PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 10 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-11B PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 11 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-12B PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 12 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-4B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-5B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 5 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-6B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-7B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 7 ORIFICIOS

AXM4035RaDT-8B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-9B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 9 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-10B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 10 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-11B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 11 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-12B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-3B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 3 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-4 B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-5 B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 5 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-6 B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-7B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 7 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-8B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-9B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 9 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-10B PLACA RECONSTRURCCIÓ N RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 10  
ORIFICIOS

AXM4035RRT-11B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 11 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-12B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-13B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 13 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-14 BPLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-16B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS

AXM4035RT-3 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 3 ORIFICIOS  
AXM4035RT-4 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4035RT-5 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4035RT-6 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4035RT-7 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4035RT-8 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4035RT-9 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4035RT-10 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4035RT-11 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 11ORIFICIOS  
AXM4035RT-12 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4035RT-13 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS  
AXM4035RT-14 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS

AXM4035TuT-3 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 3 ORIFICIOS  
AXM4035 TuT -4 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4035 TuT -5 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4035 TuT -6 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4035 TuT -7 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4035 TuT -8 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4035TuT-9 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4035TuT-10 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4035TuT-11 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 11ORIFICIOS  
AXM4035TuT-12 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4035TuT-13 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS  
AXM4035TuT-15 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS  
AXM4035TuT-16 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS

AXM4035TuT-3B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 3 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4035 TuT -4B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS BLOQUEADA

AXM4035 TuT -5B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4035 TuT -6B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4035 TuT -7B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4035 TuT -8B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4035TuT-9B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4035TuT-10B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4035TuT-11B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 11ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4035TuT-12B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4035TuT-13B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4035TuT-14B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4035TuT-15B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4035TuT-16B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4035RRBPT-3 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 3 ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-4 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 4 ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-5 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 5 ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-6 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 6 ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-7 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 7 ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-8 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 8 ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-9 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 9 ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-10 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 10  
ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-11 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 11  
ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-12 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 12  
ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-13 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 13  
ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-14 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 14  
ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-15 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 15  
ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-16 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 16  
ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-18 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 18  
ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-20 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 20  
ORIFICIOS  
AXM4035RCBPCT-6 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL CURVA 6 ORIFICIOS  
AXM4035RCBPCT-8 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL CURVA 8 ORIFICIOS  
AXM4035RCBPCT-6 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL CURVA 10  
ORIFICIOS  
AXM4035RCBPCT-8 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL CURVA 12  
ORIFICIOS  
AXM4035RCBPCT-6 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL CURVA 14  
ORIFICIOS  
AXM4035RCBPCT-8 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL CURVA 16

## ORIFICIOS

AXM4035RCBPJT-6 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL EN JOTA 6 ORIFICIOS

AXM4035RCBPJT-8 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL EN JOTA 8 ORIFICIOS

AXM4035RCBPJT-6 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL EN JOTA 10 ORIFICIOS

AXM4035RCBPJT-8 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL EN JOTA 12 ORIFICIOS

AXM4035RCBPJT-6 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL EN JOTA 14 ORIFICIOS

AXM4035RCBPJT-8 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL EN JOTA 16 ORIFICIOS

AXM4035SCP-4 PLACA PARA SINFISIS DE 3.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS

AXM4035SCP-6 PLACA PARA SINFISIS DE 3.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS

AXM4035RGT-2 PLACA CON GARRA 3.5 MM TITANIO DE 2 ORIFICIOS

AXM4035RGT-3 PLACA CON GARRA 3.5 MM TITANIO DE 3 ORIFICIOS

AXM4035RGT-4 PLACA CON GARRA 3.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4035RGT-5 PLACA CON GARRA 3.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4035RGT-7 PLACA CON GARRA 3.5 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS

AXM4035RGT-8 PLACA CON GARRA 3.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4035RGT-2B PLACA CON GARRA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 2 ORIFICIOS

AXM4035RGT-3B PLACA CON GARRA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 3 ORIFICIOS

AXM4035RGT-4B PLACA CON GARRA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4035RGT-5B PLACA CON GARRA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4035RGT-7B PLACA CON GARRA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4035RGT-8B PLACA CON GARRA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4035/25RADVDT-3+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR DERECHA 3.5/2.5 MM TITANIO BLOQUEADO DE 3 +6 ORIFICIOS

AXM4035/25RADVDT-4+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR DERECHA 3.5/2.5 MM TITANIO BLOQUEADO DE 4 +6 ORIFICIOS

AXM4035/25RADVDT-5+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR DERECHA 3.5/2.5 MM TITANIO BLOQUEADO DE 5 +6 ORIFICIOS

AXM4035/25RADVDT-6+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR DERECHA 3.5/2.5 MM TITANIO BLOQUEADO DE 6 +6 ORIFICIOS

AXM4035/25RADVDT-7+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR DERECHA 3.5/2.5 MM TITANIO BLOQUEADO DE 7 +6 ORIFICIOS

AXM4035/25RADVIT-3+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR IZQUIERDA 3.5/2.5 MM TITANIO BLOQUEADO DE 3 +6 ORIFICIOS

AXM4035/25RADVIT-4+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR IZQUIERDA 3.5/2.5 MM TITANIO BLOQUEADO DE 4 +6 ORIFICIOS

AXM4035/25RADVIT-5+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR IZQUIERDA 3.5/2.5 MM TITANIO BLOQUEADO DE 5 +6 ORIFICIOS

AXM4035/25RADVIT-6+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR IZQUIERDA 3.5/2.5 MM TITANIO BLOQUEADO DE 6 +6 ORIFICIOS



AXM4035/25RADVIT-7+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR IZQUIERDA 3.5/2.5 MM TITANIO  
BLOQUEADO DE 7 +6 ORIFICIOS

AXM4035/25RADVTHDT-3+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR DERECHA 3.5/2.5 MM POLIAXIALES  
TITANIO BLOQUEADO DE 3 +6 ORIFICIOS TRIPLE HILERA

AXM4035/25RADVTHDT-4+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR DERECHA 3.5/2.5 MM POLIAXIALES  
TITANIO BLOQUEADO DE 4 +6 ORIFICIOS TRIPLE HILERA

AXM4035/25RADVTHDT-5+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR DERECHA 3.5/2.5 MM TITANIO  
BLOQUEADO DE 5 +6 ORIFICIOS TRIPLE HILERA ANGULOS VARIABLES

AXM4035/25RADVTHDT-6+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR DERECHA 3.5/2.5 MM TITANIO  
BLOQUEADO DE 6 +6 ORIFICIOS TRIPLE HILERA ANGULOS VARIABLES

AXM4035/25RADVTHDT-7+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR DERECHA 3.5/2.5 MM TITANIO  
BLOQUEADO DE 7 +6 ORIFICIOS TRIPLE HILERA ANGULO VARIABLES

AXM4035/25RADVTHIT-3+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR IZQUIERDA 3.5/2.5 MM TITANIO  
BLOQUEADO DE 3 +6 ORIFICIOS TRIPLE HILERA ANGULO VARIABLES

AXM4035/25RADVTHIT-4+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR IZQUIERDA 3.5/2.5 MM TITANIO  
BLOQUEADO DE 4 +6 ORIFICIOS TRIPLE HILERA ANGULO VARIABLE

AXM4035/25RADVTHIT-5+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR IZQUIERDA 3.5/2.5 MM TITANIO  
BLOQUEADO DE 5 +6 ORIFICIOS TRIPLE HILERA ANGULO VARIABLE

AXM4035/25RADVTHIT-6+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR IZQUIERDA 3.5/2.5 MM TITANIO  
BLOQUEADO DE 6 +6 ORIFICIOS TRIPLE HILERA ANGULO VARIABLE

AXM4035/25RADVTHIT-7+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR IZQUIERDA 3.5/2.5 MM TITANIO  
BLOQUEADO DE 7 +6 ORIFICIOS TRIPLE HILERA ANGULO VARIABLE

  

AXM4035/27CLADT-3+6B PLACA CLAVICULA ANATOMICA DERECHA 3.5/2.7MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 3+6 ORIFICIOS

AXM4035/27CLADT-5+6B PLACA CLAVICULA ANATOMICA DERECHA 3.5/2.7MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5+6 ORIFICIOS

AXM4035/27CLADT-6+6B PLACA CLAVICULA ANATOMICA DERECHA 3.5/2.7MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 6+6 ORIFICIOS

AXM4035/27CLAIT-3+6B PLACA CLAVICULA ANATOMICA IZQUIERDA 3.5/2.7MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 3+6 ORIFICIOS

AXM4035/27CLAIT-5+6B PLACA CLAVICULA ANATOMICA IZQUIERDA 3.5/2.7MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5+6 ORIFICIOS

AXM4035/27CLAIT-6+6B PLACA CLAVICULA ANATOMICA IZQUIERDA 3.5/2.7MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 6+6 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACDT4+5B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA DERECHA 3.5/4.5MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 4+5 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACDT4+6B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA DERECHA 3.5/4.5MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 4+6 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACDT4+7B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA DERECHA 3.5/4.5MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 6+7 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACDT4+8B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA DERECHA 3.5/4.5MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 6+8 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACDT4+9B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA DERECHA 3.5/4.5MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 4+9 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACDT4+10B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA DERECHA 3.5/4.5MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5+10 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACDT4+11B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA DERECHA 3.5/4.5MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6+11 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACDT4+12B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA DERECHA 3.5/4.5MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6+12 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACIT4+5B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 3.5/4.5MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4+5 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACIT4+6B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 3.5/4.5MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4+6 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACIT4+7B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 3.5/4.5MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6+7 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACIT4+8B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 3.5/4.5MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6+8 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACIT4+9B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 3.5/4.5MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4+9 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACIT4+10B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 3.5/4.5MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5+10 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACIT4+11B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 3.5/4.5MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6+11 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACIT4+12B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 3.5/4.5MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6+12 ORIFICIOS

AXM4035ALTDIT-10B PLACA ANTEROLATERAL TIBIA DISTAL ANATOMICA DERECHA 3.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS BLOQUEADA

AXM4035ALTDIT-12B PLACA ANTEROLATERAL TIBIA DISTAL ANATOMICA DERECHA 3.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS BLOQUEADA

AXM4035ALTDIT-14B PLACA ANTEROLATERAL TIBIA DISTAL ANATOMICA DERECHA 3.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS BLOQUEADA

AXM4035ALTDIT-16B PLACA ANTEROLATERAL TIBIA DISTAL ANATOMICA DERECHA 3.5 MM TITANIO 16 ORIFICIOS BLOQUEADA

AXM4035ALTDIT-18B PLACA ANTEROLATERAL TIBIA DISTAL ANATOMICA DERECHA 3.5 MM TITANIO 18 ORIFICIOS BLOQUEADA

AXM4035ALTDIT-20B PLACA ANTEROLATERAL TIBIA DISTAL ANATOMICA DERECHA 3.5 MM TITANIO 20 ORIFICIOS BLOQUEADA

AXM4035ALTDIT-10B PLACA ANTEROLATERAL TIBIA DISTAL ANATOMICA IZQUIERDA 3.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS BLOQUEADA

AXM4035ALTDIT-12B PLACA ANTEROLATERAL TIBIA DISTAL ANATOMICA IZQUIERDA 3.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS BLOQUEADA

AXM4035ALTDIT-14B PLACA ANTEROLATERAL TIBIA DISTAL ANATOMICA IZQUIERDA 3.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS BLOQUEADA

AXM4035ALTDIT-16B PLACA ANTEROLATERAL TIBIA DISTAL ANATOMICA IZQUIERDA 3.5 MM TITANIO 16 ORIFICIOS BLOQUEADA

AXM4035ALTDIT-18B PLACA ANTEROLATERAL TIBIA DISTAL ANATOMICA IZQUIERDA 3.5 MM TITANIO 18 ORIFICIOS BLOQUEADA

AXM4035ALTDIT-20B PLACA ANTEROLATERAL TIBIA DISTAL ANATOMICA IZQUIERDA 3.5 MM TITANIO 20 ORIFICIOS BLOQUEADA

AXM4045RT-3 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 3 ORIFICIOS

AXM4045RT-4 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4045RT-5 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4045RT-6 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4045RT-7 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4045RT-8 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4045RT-9 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4045RT-10 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4045RT-11 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 11 ORIFICIOS  
AXM4045RT-12 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4045RT-13 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS  
AXM4045RT-14 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4045RT-15 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4045RT-16 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4045RT-17 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4045RT-18 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4045RT-19 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4045RT-20 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4045RT-3B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 3 ORIFICIOS  
AXM4045RT-4B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS  
AXM4045RT-5B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 5 ORIFICIOS  
AXM4045RT-6B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4045RT-7B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 7 ORIFICIOS  
AXM4045RT-8B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4045RT-9B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 9 ORIFICIOS  
AXM4045RT-10B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 10 ORIFICIOS  
AXM4045RT-11B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 11 ORIFICIOS  
AXM4045RT-12B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS  
AXM4045RT-13B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 13 ORIFICIOS  
AXM4045RT-14B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4045RT-15B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4045RT-16B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4045RT-17B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4045RT-18B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4045RT-19B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4045RT-20B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4045TuT-3 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 3 ORIFICIOS  
AXM4045 TuT -4 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4045 TuT -5 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4045 TuT -6 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4045 TuT -7 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4045 TuT -8 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4045TuT-9 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4045TuT-10 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4045TuT-11 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 11 ORIFICIOS  
AXM4045TuT-12 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4045TuT-13 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS

AXM4045TuT-15 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS  
AXM4045TuT-16 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4045TuT-3B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 3 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4045 TuT -4B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4045 TuT -5B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4045 TuT -6B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4045 TuT -7B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4045 TuT -8B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4045TuT-9B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4045TuT-10B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4045TuT-11B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 11ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4045TuT-12B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4045TuT-13B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4045TuT-14B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4045TuT-15B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4045TuT-16B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4045RRT-3 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO 3 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-4 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-5 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-6 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-7 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-8 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-9 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-10 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-11 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO 11 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-12 PLACA RECONSTRUCCION RECTA 4.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-13 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-14 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-15 PLACA RECONSTRUCCION RECTA 4.5 MM TITANIO 15 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-16 PLACA RECONSTRUCCION RECTA 4.5 MM TITANIO 16 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-17 PLACA RECONSTRUCCION RECTA 4.5 MM TITANIO 17 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-18 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO 18 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-19 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO 19 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-20 PLACA RECONSTRUCCION RECTA 4.5 MM TITANIO 20 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-3B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 3 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-4B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-5 B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 5 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-6 B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-7B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 7 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-8B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 43.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-9B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 9 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-10B PLACA RECONSTRURCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 10  
ORIFICIOS  
AXM4045RRT-11B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 11 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-12B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-13B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 13 ORIFICIOS

AXM4045RRT-14 BPLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-16B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-17B PLACA RECONSTRUCCION RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 17 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-18B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 18 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-19B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 19 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-20B PLACA RECONSTRUCCION RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 20 ORIFICIOS  
AXM4045TT-6 PLACA T 4.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4045TT-7 PLACA T 4.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4045TT-8 PLACA T 4.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4045TT-9 PLACA T 4.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4045TT-10 PLACA T 4.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4045TT-11 PLACA T 4.5 MM TITANIO 11 ORIFICIOS  
AXM4045TT-12 PLACA T 4.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4045TT-13 PLACA T 4.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS  
AXM4045TT-14 PLACA T 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4045TT-15 PLACA T 4.5 MM TITANIO 15 ORIFICIOS  
AXM4045TT-16PLACA T 4.5 MM TITANIO 16 ORIFICIOS  
AXM4045TT-6B PLACA T 4.5 MM TITANIO BLOQUEDA 6 ORIFICIOS  
AXM4045TT-7B PLACA T 4.5 MM TITANIO BLOQUEDA 7 ORIFICIOS  
AXM4045TT-8B PLACA T 4.5 MM TITANIO BLOQUEDA 8 ORIFICIOS  
AXM4045TT-9B PLACA T 4.5 MM TITANIO BLOQUEDA 9 ORIFICIOS  
AXM4045TT-10B PLACA T 4.5 MM TITANIO BLOQUEDA 10 ORIFICIOS  
AXM4045TT-11B PLACA T 4.5 MM TITANIO BLOQUEDA 11 ORIFICIOS  
AXM4045TT-12B PLACA T 4.5 MM TITANIO BLOQUEDA 12 ORIFICIOS  
AXM4045TT-13B PLACA T 4.5 MM TITANIO BLOQUEDA 13 ORIFICIOS  
AXM4045TT-14B PLACA T 4.5 MM TITANIO BLOQUEDA 14 ORIFICIOS  
AXM4045TT-15B PLACA T 4.5 MM TITANIO BLOQUEDA 15 ORIFICIOS  
AXM4045TT-16B PLACA T 4.5 MM TITANIO BLOQUEDA 16 ORIFICIOS  
AXM4045LT-6 PLACA L 4.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4045LT-7 PLACA L 4.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4045LT-8 PLACA L 4.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4045LT-9 PLACA L 4.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4045LT-10 PLACA L 4.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4045LT-11 PLACA L 4.5 MM TITANIO 11 ORIFICIOS  
AXM4045LT-12 PLACA L 4.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4045LT-13 PLACA L 4.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS  
AXM4045LT-14 PLACA L 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4045LT-15PLACA L 4.5 MM TITANIO 15 ORIFICIOS  
AXM4045LT-16 PLACA L 4.5 MM TITANIO 16 ORIFICIOS  
AXM4045LT-6B PLACA L 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4045LT-7BPLACA L 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 7 ORIFICIOS  
AXM4045LT-8B PLACA L 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4045LT-9B PLACA L 4.5 MM TITANIO 9 BLOQUEADA 9 ORIFICIOS  
AXM4045LT-10B PLACA L 4.5 MM TITANIO 10 BLOQUEADA 10 ORIFICIOS  
AXM4045LT-11B PLACA L 4.5 MM TITANIO 10 BLOQUEADA 11 ORIFICIOS  
AXM4045LT-12B PLACA L 4.5 MM TITANIO 10 BLOQUEADA 12 ORIFICIOS

AXM4045LT-13B PLACA L 4.5 MM TITANIO 10 BLOQUEADA 13 ORIFICIOS  
AXM4045LT-14B PLACA L 4.5 MM TITANIO 10 BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4045LT-15B PLACA L 4.5 MM TITANIO 10 BLOQUEADA 15 ORIFICIOS  
AXM4045LT-16B PLACA L 4.5 MM TITANIO 10 BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT-6 PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT -8 PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT -10 PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT -12 PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT -14 PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT -16 PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO 16 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT -18 PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO 16 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT -20 PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO 16 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT-6B PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT -8B PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT -10B PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 10 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT -12B PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT -14B PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT -16B PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT -18B PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT -20B PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4045COT-6B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4045COT-8B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4045COT-10B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 10 ORIFICIOS  
AXM4045COT-12B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS  
AXM4045COT-14B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4045COT-16B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4045COT-18B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4045COT-20B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4045COT-6B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4045COT-8B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4045COT-10B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 10 ORIFICIOS  
AXM4045COT-12B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS  
AXM4045COT-14B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4045COT-16B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4045COT-18B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4045COT-20B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4045CZT-6 PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4045CZT -8 PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4045CZT -10 PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4045CZT-12 PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4045CZT-14 PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4045CZT-16 PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO 16 ORIFICIOS  
AXM4045CZT-18 PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO 18 ORIFICIOS  
AXM4045CZT -20 PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO 20 ORIFICIOS  
AXM4045CZT-6B PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4045CZT-8B PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS

AXM4045CZT-10B PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO BLOQUEDA 10 ORIFICIOS  
AXM4045CZT-12B PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS  
AXM4045CZT-14B PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4045CZT-16B PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4045CZT-18B PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 18 ORIFICIOS  
AXM4045CZT-20B PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 20 ORIFICIOS  
AXM4045PHT-6 PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4045PHT -8 PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4045 PHT-10 PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4045 PHT-12 PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4045 PHT-14 PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4045 PHT-16 PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO 16 ORIFICIOS  
AXM4045 PHT-18 PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO 18 ORIFICIOS  
AXM4045 PHT-20 PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO 20 ORIFICIOS  
AXM4045PHT-6B PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4045PHT -8B PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4045 PHT-10B PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO BLOQUEDA 10 ORIFICIOS  
AXM4045 PHT-12B PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS  
AXM4045 PHT-14B PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4045 PHT-16B PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4045 PHT-18B PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 18 ORIFICIOS  
AXM4045 PHT-20B PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 20 ORIFICIOS  
AXM4112CT-3B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADO 3 MM  
AXM4112CT-4B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADO 4 MM  
AXM4112CT-5B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADO 5 MM  
AXM4112CT-6B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADO 6 MM  
AXM4112CT-7B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADO 7 MM  
AXM4112CT-8B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADO 8 MM  
AXM4112CT-9B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADO 9 MM  
AXM4112CT-10B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADO 10 MM  
AXM4112CT-12B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADO 12 MM  
AXM4112CT-14B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADO 14 MM  
AXM4112CT-16B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADO 16 MM  
AXM4112CT-18B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADO 18 MM  
AXM4112CT-20B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADO 20 MM  
AXM4112CT-22B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADO 22 MM  
AXM4113CT-3 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO 3 MM  
AXM4113CT-4 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO 4 MM  
AXM4113CT-5 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO 5 MM  
AXM4113CT-6 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO 6 MM  
AXM4113CT-7 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO 7 MM  
AXM4113CT-8 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO 8 MM  
AXM4113CT-9 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO 9 MM  
AXM4113CT-10 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO 10 MM  
AXM4113CT-12 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO 12 MM  
AXM4113CT-14 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO 14 MM

AXM4113CT-16 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO 16 MM  
AXM4113CT-18 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO 18 MM  
AXM4113CT-20 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO 20 MM  
AXM4113CT-22 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO 22 MM  
AXM4113CT-3B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADO 3 MM  
AXM4113CT-4B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADO 4 MM  
AXM4113CT-5B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3MM TITANIO BLOQUEADO 5 MM  
AXM4113CT-6B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADO 6 MM  
AXM4113CT-7B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADO 7 MM  
AXM4113CT-8B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADO 8 MM  
AXM4113CT-9B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADO 9 MM  
AXM4113CT-10B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADO 10 MM  
AXM4113CT-12B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADO 12 MM  
AXM4113CT-14B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADO 14 MM  
AXM4113CT-16B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADO 16 MM  
AXM4113CT-18B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADO 18 MM  
AXM4113CT-20B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADO 20 MM  
AXM4113CT-22B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADO 22 MM  
AXM4115CT-3 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 3 MM  
AXM4115CT-4 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 4 MM  
AXM4115CT-5 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 5 MM  
AXM4115CT-6 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 6 MM  
AXM4115CT-7 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 7 MM  
AXM4115CT-8 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 8 MM  
AXM4115CT-9 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 9 MM  
AXM4115CT-10 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 10 MM  
AXM4115CT-12 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 12 MM  
AXM4115CT-14 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 14 MM  
AXM4115CT-16 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 16 MM  
AXM4115CT-18 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 18 MM  
AXM4115CT-20 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 20 MM  
AXM4115CT-22 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 22 MM  
AXM4115CT-24 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 24 MM  
AXM4115CT-26 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 26 MM  
AXM4115CT-28 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 28 MM  
AXM4115CT-3B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO BLOQUEADO 3 MM  
AXM4115CT-4B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO BLOQUEADO 4 MM  
AXM4115CT-5B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5MM TITANIO BLOQUEADO 5 MM  
AXM4115CT-6B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO BLOQUEADO 6 MM  
AXM4115CT-7B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO BLOQUEADO 7 MM  
AXM4115CT-8B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO BLOQUEADO 8 MM  
AXM4115CT-9B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO BLOQUEADO 9 MM  
AXM4115CT-10B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO BLOQUEADO 10 MM  
AXM4115CT-12B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO BLOQUEADO 12 MM  
AXM4115CT-14B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO BLOQUEADO 14 MM  
AXM4115CT-16B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO BLOQUEADO 16 MM



AXM4115CT-18B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO BLOQUEADO 18 MM  
AXM4115CT-20B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO BLOQUEADO 20 MM  
AXM4115CT-22B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO BLOQUEADO 22 MM  
AXM4120CT-3 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO 3 MM  
AXM4120CT-4 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO 4 MM  
AXM4120CT-5 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO 5 MM  
AXM4120CT-6 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO 6 MM  
AXM4120CT-7 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO 7 MM  
AXM4120CT-8 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO 8 MM  
AXM4120CT-9 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO 9 MM  
AXM4120CT-10 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO 10 MM  
AXM4120CT-12 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO 12 MM  
AXM4120CT-14 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO 14 MM  
AXM4120CT-16 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO 16 MM  
AXM4120CT-18 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO 18 MM  
AXM4120CT-20 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO 20 MM  
AXM4120CT-22 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO 22 MM  
AXM4120CT-3B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO BLOQUEADO 3 MM  
AXM4120CT-4B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO BLOQUEADO 4 MM  
AXM4120CT-5B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0MM TITANIO BLOQUEADO 5 MM  
AXM4120CT-6B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO BLOQUEADO 6 MM  
AXM4120CT-7B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO BLOQUEADO 7 MM  
AXM4120CT-8B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO BLOQUEADO 8 MM  
AXM4120CT-9B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO BLOQUEADO 9 MM  
AXM4120CT-10B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO BLOQUEADO 10 MM  
AXM4120CT-12B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO BLOQUEADO 12 MM  
AXM4120CT-14B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO BLOQUEADO 14 MM  
AXM4120CT-16B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO BLOQUEADO 16 MM  
AXM4120CT-18B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO BLOQUEADO 18 MM  
AXM4120CT-20B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO BLOQUEADO 20 MM  
AXM4120CT-22B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO BLOQUEADO 22 MM  
AXM4124CT-3 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 3 MM  
AXM4124CT-4 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 4 MM  
AXM4124CT-5 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 5 MM  
AXM4124CT-6 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 6 MM  
AXM4124CT-7 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 7 MM  
AXM4124CT-8 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 8 MM  
AXM4124CT-9 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 9 MM  
AXM4124CT-10 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 10 MM  
AXM4124CT-12 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 12 MM  
AXM4124CT-14 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 14 MM  
AXM4124CT-16 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 16 MM  
AXM4124CT-18 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 18 MM  
AXM4124CT-20 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 20 MM  
AXM4124CT-22 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 22 MM  
AXM4124CT-3B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO BLOQUEADO 3 MM

AXM4124CT-4B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO BLOQUEADO 4 MM  
AXM4124CT-5B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO BLOQUEADO 5 MM  
AXM4124CT-6B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO BLOQUEADO 6 MM  
AXM4124CT-7B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO BLOQUEADO 7 MM  
AXM4124CT-8B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO BLOQUEADO 8 MM  
AXM4124CT-9B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO BLOQUEADO 9 MM  
AXM4124CT-10B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO BLOQUEADO 10 MM  
AXM4124CT-12B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO BLOQUEADO 12 MM  
AXM4124CT-14B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO BLOQUEADO 14 MM  
AXM4124CT-16B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO BLOQUEADO 16 MM  
AXM4124CT-18B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO BLOQUEADO 18 MM  
AXM4124CT-20B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO BLOQUEADO 20 MM  
AXM4124CT-22B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO BLOQUEADO 22 MM  
AXM4125CT-3 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 3 MM  
AXM4125CT-4 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 4 MM  
AXM4125CT-5 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 5 MM  
AXM4125CT-6 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 6 MM  
AXM4125CT-7 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 7 MM  
AXM4125CT-8 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 8 MM  
AXM4125CT-9 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 9 MM  
AXM4125CT-10 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 10 MM  
AXM4125CT-12 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 12 MM  
AXM4125CT-14 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 14 MM  
AXM4125CT-16 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 16 MM  
AXM4125CT-18 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 18 MM  
AXM4125CT-20 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 20 MM  
AXM4125CT-22 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 22 MM  
AXM4125CT-24 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 24 MM  
AXM4125CT-26 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 26 MM  
AXM4125CT-28 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 28 MM  
AXM4125CT-30 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 30 MM  
AXM4135BT-12 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 12 MM  
AXM4135BT-14 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 14 MM  
AXM4135BT-16 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 16 MM  
AXM4135BT-18 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 18 MM  
AXM4135BT-20 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 20 MM  
AXM4135BT-22 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 22 MM  
AXM4135BT-24 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 24 MM  
AXM4135BT-26 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 26 MM  
AXM4135BT-28 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 28 MM  
AXM4135BT-30 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 30 MM  
AXM4135BT-32 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 32 MM  
AXM4135BT-34 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 34 MM  
AXM4135BT-36 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 36 MM  
AXM4135BT-38 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 38 MM  
AXM4135BT-40 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 40 MM

AXM4135BT-42 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 42 MM  
AXM4135BT-44 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 44 MM  
AXM4135BT-46 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 46 MM  
AXM4135BT-48 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 48 MM  
AXM4135BT-50 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 50 MM  
AXM4135BT-52 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 52 MM  
AXM4135BT-54 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 54 MM  
AXM4135BT-56 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 56 MM  
AXM4135BT-58 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 58 MM  
AXM4135BT-60 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 60 MM  
AXM4135BT-62 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 62 MM  
AXM4135BT-64 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 64 MM  
AXM4135BT-66 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 66 MM  
AXM4135BT-68 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 68 MM  
AXM4135BT-70 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 70 MM  
AXM4145BT-14 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 14 MM  
AXM4145BT-16 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 16 MM  
AXM4145BT-18 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 18 MM  
AXM4145BT-20 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 22 MM  
AXM4145BT-24 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 24 MM  
AXM4145BT-26 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 26 MM  
AXM4145BT-28 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 28 MM  
AXM4145BT-30 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 30 MM  
AXM4145BT-32 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 32 MM  
AXM4145BT-34 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 34 MM  
AXM4145BT-36 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 36 MM  
AXM4145BT-38 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 38 MM  
AXM4145BT-40 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 40 MM  
AXM4145BT-42 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 42 MM  
AXM4145BT-44 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 44 MM  
AXM4145BT-46 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 46 MM  
AXM4145BT-48 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 48 MM  
AXM4145BT-50 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 50 MM  
AXM4145BT-55 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 55 MM  
AXM4145BT-60 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 60 MM  
AXM4145BT-65 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 65 MM  
AXM4145BT-70 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 70 MM  
AXM4145BT-75 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 75 MM  
AXM4145BT-80 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 80 MM  
AXM4145BT-85 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 85 MM  
AXM4145BT-90 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 90 MM  
AXM4145BT-95 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 95 MM  
AXM4145BT-100 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 100 MM  
AXM4125CT-3B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO BLOQUEADO 3 MM  
AXM4125CT-4B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO BLOQUEADO 4 MM  
AXM4125CT-5B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO BLOQUEADO 5 MM

AXM4125CT-6B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO BLOQUEADO 6 MM  
AXM4125CT-7B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO BLOQUEADO 7 MM  
AXM4125CT-8B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO BLOQUEADO 8 MM  
AXM4125CT-9B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO BLOQUEADO 9 MM  
AXM4125CT-10B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO BLOQUEADO 10 MM  
AXM4125CT-12B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO BLOQUEADO 12 MM  
AXM4125CT-14B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO BLOQUEADO 14 MM  
AXM4125CT-16B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO BLOQUEADO 16 MM  
AXM4125CT-18B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO BLOQUEADO 18 MM  
AXM4125CT-20B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO BLOQUEADO 20 MM  
AXM4125CT-22B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO BLOQUEADO 22 MM  
AXM4125CT-24B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO BLOQUEADO 24 MM  
AXM4125CT-26B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO BLOQUEADO 26 MM  
AXM4125CT-28B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO BLOQUEADO 28 MM  
AXM4125CT-30B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO BLOQUEADO 30 MM  
AXM4165CT-20 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 20 MM  
AXM4165CT-22 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 22 MM  
AXM4165CT-24 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 24 MM  
AXM4165CT-26 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 26 MM  
AXM4165CT-28 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 28 MM  
AXM4165CT-30 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 30 MM  
AXM4165CT-32 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 32MM  
AXM4165CT-34 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 34 MM  
AXM4165CT-36 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 36 MM  
AXM4165CT-38 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 38MM  
AXM4165CT-40 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 40 MM  
AXM4165CT-42 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 42 MM  
AXM4165CT-44 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 44 MM  
AXM4165CT-46 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 46 MM  
AXM4165CT-48 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 48 MM  
AXM4165CT-50 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 50 MM  
AXM4165CT-55 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 55 MM  
AXM4165CT-60 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 60 MM  
AXM4165CT-65 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 65 MM  
AXM4165CT-70 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 70 MM  
AXM4165CT-75 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 75 MM  
AXM4165CT-80 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 80 MM  
AXM4165CT-85 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 85 MM  
AXM4165CT-90 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 90 MM  
AXM4165CT-95 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 95 MM  
AXM4165CT-100 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 100 MM  
AXM4165CT-105 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 105 MM  
AXM4165CT-110 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 110 MM  
AXM4165CT-115 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 115 MM  
AXM4165CT-120 TORNILLO CORTICAL DIAM.6.5 MM TITANIO BLOQUEADO 120MM  
AXM4165ET-20 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 20 MM

AXM4165ET-22 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 22 MM  
AXM4165ET-24 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 24 MM  
AXM4165ET-26 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 26 MM  
AXM4165ET-28 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 28 MM  
AXM4165ET-30 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 30 MM  
AXM4165ET-32 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 32 MM  
AXM4165ET-34 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 34MM  
AXM4165ET-36 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 36 MM  
AXM4165ET-38 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 38 MM  
AXM4165ET-40 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 40 MM  
AXM4165ET-42 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 42 MM  
AXM4165ET-44 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 44 MM  
AXM4165ET-46 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 46 MM  
AXM4165ET-48 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 48 MM  
AXM4165ET-50 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 50 MM  
AXM4165ET-52 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 52 MM  
AXM4165ET-54 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 54 MM  
AXM4165ET-56 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 56 MM  
AXM4165ET-58 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 58 MM  
AXM4165ET-60 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 60 MM  
AXM4165ET-65 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 65 MM  
AXM4165ET-70 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 70 MM  
AXM4165ET-75 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 75 MM  
AXM4165ET-80 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 80 MM  
AXM4165ET-85 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 85 MM  
AXM4165ET-90 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 90 MM  
AXM4165ET-95 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 95 MM  
AXM4165ET-100 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 100 MM  
AXM4165ET-105 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 105 MM  
AXM4165ET-110 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 110 MM  
AXM4165ET-115 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 115MM  
AXM4165ET-120 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 120MM  
AXM4165EPT-20 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 20 MM  
AXM4165EPT-22 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 22 MM  
AXM4165EPT-24 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 24 MM  
AXM4165EPT-26 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 26MM  
AXM4165EPT-28 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 28 MM  
AXM4165EPT-30 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 30 MM  
AXM4165EPT-32 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 32 MM  
AXM4165EPT-34 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 34 MM  
AXM4165EPT-36 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 36 MM  
AXM4165EPT-38 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 38 MM  
AXM4165EPT-40 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 40 MM  
AXM4165EPT-42 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 42 MM  
AXM4165EPT-44 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 44 MM  
AXM4165EPT-46 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 46 MM

AXM4165EPT-48 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 48 MM  
AXM4165EPT-50TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 50 MM  
AXM4165EPT-55 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 55MM  
AXM4165EPT-60 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 60 MM  
AXM4165EPT-65TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 65 MM  
AXM4165EPT-70 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 70 MM  
AXM4165EPT-75 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 75 MM  
AXM4165EPT-80 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 80 MM  
AXM4165EPT-85TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 85 MM  
AXM4165EPT-90 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 90 MM  
AXM4165EPT-95TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 95 MM  
AXM4165EPT-100 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 100 MM  
AXM4165EPT-105 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 105 MM  
AXM4165EPT-110TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 110 MM  
AXM4165EPT-115 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 115 MM  
AXM4165EPT-120 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 120 MM  
AXM4165BT-20 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 20 MM  
AXM4165BT-22 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 22 MM  
AXM4165BT-24 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 24 MM  
AXM4165BT-26 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 26 MM  
AXM4165BT-28 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 28MM  
AXM4165BT-30 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 30 MM  
AXM4165BT-32 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 32 MM  
AXM4165BT-34 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 34 MM  
AXM4165BT-35 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 36 MM  
AXM4165BT-38 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 38 MM  
AXM4165BT-40TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 40 MM  
AXM4165BT-42 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 42 MM  
AXM4165BT-44TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 44 MM  
AXM4165BT-46 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 46 MM  
AXM4165BT-48 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 48 MM  
AXM4165BT-50TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 50 MM  
AXM4165BT-55 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 55MM  
AXM4165BT-60 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 60 MM  
AXM4165BT-65 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 65 MM  
AXM4165BT-70TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 70 MM  
AXM4165BT-75 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 75 MM  
AXM4165BT-80 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 80 MM  
AXM4165BT-85 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 85 MM  
AXM4165BT-90 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 90 MM  
AXM4165BT-95 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 95 MM  
AXM4165BT-100 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 100MM  
AXM4165BT-105TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 105 MM  
AXM4165BT-110 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 110 MM  
AXM4165BT-115 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 115 MM  
AXM4165BT-120 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 120 MM

AXM4127CT-3 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 3 MM  
AXM4127CT-4 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 4 MM  
AXM4127CT-5 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 5 MM  
AXM4127CT-6 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 6 MM  
AXM4127CT-7 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 7 MM  
AXM4127CT-8 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 8 MM  
AXM4127CT-9 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 9 MM  
AXM4127CT-10 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 10 MM  
AXM4127CT-12 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 12 MM  
AXM4127CT-14 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 14 MM  
AXM4127CT-16 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 16 MM  
AXM4127CT-18 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 18 MM  
AXM4127CT-20 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 20 MM  
AXM4127CT-22 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 22 MM  
AXM4127CT-24 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 24 MM  
AXM4127CT-26 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 26 MM  
AXM4127CT-28 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 28 MM  
AXM4127CT-30 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 30 MM  
AXM4127CT-32 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 32 MM  
AXM4127CT-34 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 34 MM  
AXM4127CT-36 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 36 MM  
AXM4127CT-38 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 38 MM  
AXM4127CT-40 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 40 MM  
AXM4145CT-14 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 14 MM  
AXM4145CT-16 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 16 MM  
AXM4145CT-18 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 18 MM  
AXM4145CT-20 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 20 MM  
AXM4145CT-22 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 22 MM  
AXM4145CT-24 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 24 MM  
AXM4145CT-26 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 26 MM  
AXM4145CT-28 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 28 MM  
AXM4145CT-30 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 30 MM  
AXM4145CT-32 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 32MM  
AXM4145CT-34TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 34 MM  
AXM4145CT-36 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 36MM  
AXM4145CT-38 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 38 MM  
AXM4145CT-40 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 40 MM  
AXM4145CT-42 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 42MM  
AXM4145CT-44 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 44 MM  
AXM4145CT-46 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 46 MM  
AXM4145CT-48 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 48 MM  
AXM4145CT-50 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 50 MM  
AXM4145CT-55 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 55MM  
AXM4145CT-60 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 60 MM  
AXM4145CT-65 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 65 MM  
AXM4145CT-70 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 70 MM

AXM4145CT-75 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 75 MM  
AXM4145CT-80 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 80 MM  
AXM4145CT-85 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 85 MM  
AXM4145CT-90 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 90 MM  
AXM4145CT-95TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 95 MM  
AXM4145CT-100 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 100 MM  
AXM4127CT-3B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 3 MM  
AXM4127CT-4B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 4 MM  
AXM4127CT-5B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 5 MM  
AXM4127CT-6B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 6 MM  
AXM4127CT-7B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 7 MM  
AXM4127CT-8B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 8 MM  
AXM4127CT-9B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 9 MM  
AXM4127CT-10B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 10 MM  
AXM4127CT-12B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 12 MM  
AXM4127CT-14B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 14 MM  
AXM4127CT-16B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 16 MM  
AXM4127CT-18B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 18 MM  
AXM4127CT-20B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 20 MM  
AXM4127CT-22B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 22 MM  
AXM4127CT-24B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 24 MM  
AXM4127CT-26B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 26 MM  
AXM4127CT-28B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 28 MM  
AXM4127CT-30B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 30 MM  
AXM4127CT-32B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 32 MM  
AXM4127CT-34B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 34 MM  
AXM4127CT-36B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 36 MM  
AXM4127CT-38B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 38 MM  
AXM4127CT-40B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 40 MM  
AXM4127ET-10 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.2.7 MM TITANIO 10 MM  
AXM4127ET-12 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.2.7 MM TITANIO 12 MM  
AXM4127ET-14 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.2.7 MM TITANIO 14 MM  
AXM4127ET-16 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.2.7 MM TITANIO 16 MM  
AXM4127ET-18 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.2.7 MM TITANIO 18 MM  
AXM4127ET-20 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.2.7 MM TITANIO 20 MM  
AXM4127ET-22 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.2.7 MM TITANIO 22 MM  
AXM4127ET-24TORNILLO ESPONJOSO DIAM.2.7 MM TITANIO 24MM  
AXM4127ET-26 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.2.7 MM TITANIO 26 MM  
AXM4127ET-28TORNILLO ESPONJOSO DIAM.2.7 MM TITANIO 28 MM  
AXM4127ET-30 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.2.7 MM TITANIO 30 MM  
AXM4140ET-12 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 12 MM  
AXM4140ET-14 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 14 MM  
AXM4140ET-16 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 16 MM  
AXM4140ET-18 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 18 MM  
AXM4140ET-20TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 20 MM  
AXM4140ET-22TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 22 MM



AXM4140ET-24 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 24 MM  
AXM4140ET-26 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 26 MM  
AXM4140ET-28 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 28 MM  
AXM4140ET-30 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 30MM  
AXM4140ET-34 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 34 MM  
AXM4140ET-36 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 36 MM  
AXM4140ET-38 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 38 MM  
AXM4140ET-40 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 40 MM  
AXM4140ET-42 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 42 MM  
AXM4140ET-44 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 44 MM  
AXM4140ET- 46 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 46 MM  
AXM4140ET-48 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 48 MM  
AXM4140ET-50 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 50 MM  
AXM4140ET-52 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 52 MM  
AXM4140ET-54 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 54 MM  
AXM4140ET-56 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 56 MM  
AXM4140ET-58 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 58 MM  
AXM4140ET-60 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 60 MM  
AXM4140ET-62 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 62 MM  
AXM4140ET-64 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 64 MM  
AXM4140ET-66 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 66 MM  
AXM4140ET-68 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 68 MM  
AXM4140ET-70 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 70 MM  
AXM4140EPT-12 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 12 MM  
AXM4140EPT-14 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 14 MM  
AXM4140EPT-16 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 16 MM  
AXM4140EPT-18 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 18 MM  
AXM4140EPT-20 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 20 MM  
AXM4140EPT-22 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 22 MM  
AXM4140EPT-24 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 24 MM  
AXM4140EPT-26 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 26 MM  
AXM4140EPT-28 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 28 MM  
AXM4140EPT-30 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 30MM  
AXM4140EPT-34 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 34 MM  
AXM4140EPT-36 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 36 MM  
AXM4140EPT-38 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 38 MM  
AXM4140EPT-40 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 40 MM  
AXM4140EPT-42 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 42 MM  
AXM4140EPT-44 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 44 MM  
AXM4140EPT- 46 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 46 MM  
AXM4140EPT-48 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 48 MM  
AXM4140EPT-50 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 50 MM  
AXM4140EPT-52 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 52 MM  
AXM4140EPT-54 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 54 MM  
AXM4140EPT-56 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 56 MM  
AXM4140EPT-58 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 58 MM

AXM4140EPT-60 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 60 MM  
AXM4140EPT-62 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 62 MM  
AXM4140EPT-64 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 64 MM  
AXM4140EPT-66TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 66 MM  
AXM4140EPT-68 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 68 MM  
AXM4140EPT-70 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 70 MM  
AXM4145EPT-14 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 14 MM  
AXM4145EPT-16 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 16 MM  
AXM4145EPT-18 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 18 MM  
AXM4145EPT-20 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 20 MM  
AXM4145EPT-22 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 22 MM  
AXM4145EPT-24 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 24 MM  
AXM4145EPT-26 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 26 MM  
AXM4145EPT-28 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 28 MM  
AXM4145EPT-30 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 30MM  
AXM4145EPT-32 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 32 MM  
AXM4145EPT-34 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 34 MM  
AXM4145EPT-36 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 36 MM  
AXM4145EPT-38 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 38 MM  
AXM4145EPT-40 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 40 MM  
AXM4145EPT-42 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 42 MM  
AXM4145EPT-44 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 44 MM  
AXM4145EPT-46 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 46 MM  
AXM4145EPT-48 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 48 MM  
AXM4145EPT-50 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 50 MM  
AXM4145EPT-55 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 52 MM  
AXM4145EPT-60 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 60 MM  
AXM4145EPT-65 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 62 MM  
AXM4145EPT-70 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 70 MM  
AXM4145EPT-75 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 75 MM  
AXM4145EPT-80 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 80 MM  
AXM4145EPT-85 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 85 MM  
AXM4145EPT-90 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 90 MM  
AXM4145EPT-95 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 95 MM  
AXM4145EPT-100 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 100 MM  
AXM4145ET-14 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 14 MM  
AXM4145ET-16 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 16 MM  
AXM4145ET-18TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 18 MM  
AXM4145ET-20 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 20 MM  
AXM4145ET-22 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 22 MM  
AXM4145ET-24 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 24 MM  
AXM4145ET-26 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 26 MM  
AXM4145ET-28 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 28 MM  
AXM4145ET-30 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 30 MM  
AXM4145ET-32TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 32MM  
AXM4145ET-34 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 34 MM

AXM4145ET-36 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 36 MM  
AXM4145ET-38 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 38 MM  
AXM4145ET-40 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 40 MM  
AXM4145ET-42 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 42 MM  
AXM4145ET-44 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 44 MM  
AXM4145ET-46 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 46 MM  
AXM4145ET-48 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 48 MM  
AXM4145ET-50 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 50 MM  
AXM4145ET-52 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 52 MM  
AXM4145ET-54 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 54 MM  
AXM4145ET-56 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 56 MM  
AXM4145ET-58 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 58MM  
AXM4145ET-60 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 60 MM  
AXM4145ET-62 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 62 MM  
AXM4145ET-64 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 64 MM  
AXM4145ET-66 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 66 MM  
AXM4145ET-68 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 68 MM  
AXM4145ET-70 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 70 MM  
AXM4145ET-75 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 75 MM  
AXM4145ET-80 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 80 MM  
AXM4145ET-85 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 85 MM  
AXM4145ET-90 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 90 MM  
AXM4145ET-95 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 95 MM  
AXM4145ET-100 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 100 MM  
AXM4135CT-12 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 12 MM  
AXM4135CT-14 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 14 MM  
AXM4135CT-16 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 16 MM  
AXM4135CT-18 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 18 MM  
AXM4135CT-20 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 20 MM  
AXM4135CT-22 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 22 MM  
AXM4135CT-24 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 24 MM  
AXM4135CT-26 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 26 MM  
AXM4135CT-28 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 28 MM  
AXM4135CT-30 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 30 MM  
AXM4135CT-32 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 32 MM  
AXM4135CT-34 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 34 MM  
AXM4135CT-36 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 36 MM  
AXM4135CT-38 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 38 MM  
AXM4135CT-40 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 40 MM  
AXM4135CT-42 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 42 MM  
AXM4135CT-44 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 44 MM  
AXM4135CT-46 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 46 MM  
AXM4135CT-48 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 48 MM  
AXM4135CT-50 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 50 MM  
AXM4135CT-52 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 52 MM  
AXM4135CT-54 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 54 MM

AXM4135CT-56 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 56 MM  
AXM4135CT-58 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 58 MM  
AXM4135CT-60 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 60 MM  
AXM4135CT-62 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 62 MM  
AXM4135CT-64 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 64 MM  
AXM4135CT-66 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 66 MM  
AXM4135CT-68 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 68 MM  
AXM4135CT-70 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 70 MM  
AXM4135CT-75 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 75 MM  
AXM4135CT-80 TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO 80 MM  
AXM4135CT-85 TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO 85 MM  
AXM4135CT-90 TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO 90 MM  
AXM4135CT-95 TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO 95 MM  
AXM4135CT-100 TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO 100 MM  
AXM4135CT-105 TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO 105 MM  
AXM4135CT-110 TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO 110 MM  
AXM4125CT-115 TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO 115 MM  
AXM4125CT-120 TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO 120 MM  
AXM4135CT-125 TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO 125 MM  
AXM4125CT-130 TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO 130 MM  
AXM4135CT-75B TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO BLOQUEADO 75 MM  
AXM4135CT-80B TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO BLOQUEADO 80 MM  
AXM4135CT-85B TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO BLOQUEADO 85 MM  
AXM4135CT-90B TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO BLOQUEADO 90 MM  
AXM4135CT-95B TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO BLOQUEADO 95 MM  
AXM4135CT-100B TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO BLOQUEADO 100 MM  
AXM4125CT-105B TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO BLOQUEADO 105 MM  
AXM4135CT-110B TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO BLOQUEADO 110 MM  
AXM4125CT-115B TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO BLOQUEADO 115 MM  
AXM4125CT-120B TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO BLOQUEADO 120 MM  
AXM4135CT-125B TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO BLOQUEADO 125 MM  
AXM4125CT-130B TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO BLOQUEADO 130 MM  
AXM4140CT-10B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 10 MM  
AXM4140CT-12B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 12 MM  
AXM4140CT-14B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 14 MM  
AXM4140CT-16B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 16 MM  
AXM4140CT-18B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 18 MM  
AXM4140CT-20B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 20 MM  
AXM4140CT-22B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 22 MM  
AXM4140CT-24B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 24 MM  
AXM4140CT-26B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 26 MM  
AXM4140CT-28B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 28 MM  
AXM4140CT-30B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 30 MM  
AXM4140CT-32B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 32 MM  
AXM4140CT-34B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 34 MM  
AXM4140CT-36B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 36 MM

AXM4140CT-38B TORNILLO CORTICAL DIAM. 40 MM TITANIO BLOQUEADO 38 MM  
AXM4140CT-40B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 40 MM  
AXM4140CT-42B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 42 MM  
AXM4140CT-44B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 44 MM  
AXM4140CT-46B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 46 MM  
AXM4140CT-48B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 48 MM  
AXM4140CT-50B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 50 MM  
AXM4140CT-55B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 55 MM  
AXM4140CT-60B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 60 MM  
AXM4140CT-65B TORNILLO CORTICAL DIAM. 40 MM TITANIO BLOQUEADO 65 MM  
AXM4140CT-70B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 70 MM  
AXM4140CT-75B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 75 MM  
AXM4140CT-80B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 80 MM  
AXM4140CT-85B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 85 MM  
AXM4140CT-90B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 90 MM  
AXM4140CT-95B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 95 MM  
AXM4140CT-100B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 100 MM  
AXM4140CT-105B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 105 MM  
AXM4140CT-115B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 115 MM  
AXM4140CT-120B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 120 MM  
AXM7100-27-XX TORNILLO CANULADO TITANIO DIAMETRO 2.7 LARGO 25-50MM  
AXM7100-35-XX TORNILLO CANULADO TITANIO DIAMETRO 3.5 LARGO 30-80MM  
AXM7100-40-XX TORNILLO CANULADO TITANIO DIAMETRO 4.0 LARGO 30-80MM  
AXM7100-45-XX TORNILLO CANULADO TITANIO DIAMETRO 4.5 LARGO 30-100MM  
AXM7100-65-XX TORNILLO CANULADO TITANIO DIAMETRO 6.5 LARGO 50-130MM  
AXM7200-27-XX TORNILLO CANULADO TITANIO DOBLE ROSCA DIAMETRO 2.7 LARGO 20-50MM  
AXM7200-35-XX TORNILLO CANULADO TITANIO DOBLE ROSCA DIAMETRO 3.5 LARGO 30-80MM  
AXM7200-45-XX TORNILLO CANULADO TITANIO DOBLE ROSCA DIAMETRO 4.5 LARGO 30-80MM  
AXM7200-65-XX TORNILLO CANULADO TITANIO DOBLE ROSCA DIAMETRO 6.5 LARGO 50-110MM  
AXM7300-27 ARANDELA DE TITANIO PARA TORNILLO DIAMETRO 2.7 MM  
AXM7300-35 ARANDELA DE TITANIO PARA TORNILLO DIAMETRO 3.5MM  
AXM7300-40 ARANDELA DE TITANIO PARA TORNILLO DIAMETRO 4.0MM  
AXM7300-45 ARANDELA DE TITANIO PARA TORNILLO DIAMETRO 4.5MM  
AXM7300-65 ARANDELA DE TITANIO PARA TORNILLO DIAMETRO 6.5MM  
AXM7400-KR-XX TRONILLO KUROSAKA ROMO  
AXM7400-KF-XX TRONILLO KUROSAKA FILOSO  
AXM7400-TL-XX TRONILLO TRANSVERSAL LIGAMENTARIO  
AXM7500-27-XX TRONILLO MALEOLAR DIAMETRO 2.7MM  
AXM7500-35-XX TRONILLO MALEOLAR DIAMETRO 3.5MM  
AXM7500-40-XX TRONILLO MALEOLAR DIAMETRO 4.0MM  
AXM7500-45-XX TRONILLO MALEOLAR DIAMETRO 4.5MM  
AXM7500-65-XX TRONILLO MALEOLAR DIAMETRO 6.5MM  
AXM5102-140 CLAVO SCHANZ TITANIO DIAMETRO 6MMX140MM  
AXM5102-170 CLAVO SCHANZ TITANIO DIAMETRO 6MMX170MM  
AXM5102-200 CLAVO SCHANZ TITANIO DIAMETRO 6MMX140MM  
AXM5102-5140 CLAVO SCHANZ TITANIO DIAMETRO 5MMX140MM

AXM5102-5170CLAVO SCHANZ TITANIO DIAMETRO 5MMX170MM  
AXM5102-4140 CLAVO SCHANZ TITANIO DIAMETRO 4MMX140MM  
AXM5102-3140 CLAVO SCHANZ TITANIO DIAMETRO 3MMX140MM  
AXM5102-2120 CLAVO SCHANZ TITANIO DIAMETRO 2MMX140MM  
I-1101 GUIADE MECHA DOBLE  
I-1102 GUIA DE MECHA DIAMETRO 6.5 MM  
I-1103 GUIA DE MECHA DIAMETRO 4.5 MM  
I-1104 GUIA DE MECHA DIAMETRO 3.5 MM  
I-1105 GUIA DE MECHA DIAMETRO 2.7 MM  
I-1106 GUIA DE MECHA DIAMETRO 2.0 MM  
I-1107 GUIA DE MECHA BLOQUEDA DIAMETRO 6.5 MM  
I-1107 GUIA DE MECHA BLOQUEDA DIAMETRO 4.5 MM  
I-1108 GUIA DE MECHA BLOQUEDA DIAMETRO 4.0 MM  
I-1107 GUIA DE MECHA BLOQUEDA DIAMETRO 3.5 MM  
I-1107 GUIA DE MECHA BLOQUEDA DIAMETRO 2.7 MM

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Fijar, alinear o corregir patologías en diferentes huesos del cuerpo humano.

Período de vida útil: No aplica

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: No aplica

Forma de presentación: Unitaria

Método de esterilización: No estéril

Nombre del fabricante:

AXMEC SRL

Lugar de elaboración:

Linneo N° 1936, CP 1416, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

N° 1-0047-3110-006969-23-7

N° Identificadorio Trámite: 53785

AM

Digitally signed by PEARSON Enriqueta María  
Date: 2024.05.02 16:31:49 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2024.05.02 16:31:51 -03:00

## **ANEXO III B-Disp. 2318/02 TO.2004**

### **INSTRUCCIONES DE USO**

#### **SISTEMA DE PLACAS Y TORNILLOS E INSTRUMENTAL ASOCIADO**

**Fabricado por: AXMEC S.R.L.**

Linneo 1934/36, CP 1416

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

**PM 2494-1**

**PLACAS Y TORNILLOS PARA HUESOS**

**MARCA: AXM**

**Código, Componente**

Nº Lote: XXXX

Fecha de Fabricación: XXXX

No estéril. Esterilizar antes de su uso.

De un solo uso.

Conservar en su envase original.

Almacenar en lugar limpio y seco.

No exponer a temperaturas extremas.

No exponer el producto a gases corrosivos y/o sustancias oxidantes.

No utilizar si el envase no está íntegro.

Al sacar los implantes de su envase, comprobar si los mismos poseen rayaduras o han sido dañados durante el manipuleo.

No utilizar si el producto posee rayaduras o está dañado.

#### **Indicación:**

Las placas y tornillos para huesos han sido desarrollados para fijar, alinear o corregir patologías en diferentes huesos del cuerpo humano.

El instrumental tiene como finalidad guiar al profesional médico durante la colocación de las placas y tornillos para el hueso.



**Instrucciones de uso:**

No reutilizar los dispositivos, mientras que el dispositivo puede aparecer en buen estado, el estrés previo puede haber creado imperfecciones que podrían reducir la vida útil del implante / dispositivo.

No tratar a los pacientes con dispositivos que han sido colocados, aunque sea momentáneamente a un paciente diferente.

Manipular siempre el producto con cuidado y evitar el roce del material con objetos que pudieran causar defectos.

El sistema de fijación debe colocarse con los instrumentos adecuados y no deben ser martillados ni maltratados directamente.

**Contraindicaciones:**

- Pacientes con trastornos mentales o neurólogos que no están dispuestos o son incapaces de seguir las instrucciones de cuidado postoperatorio.
- Pacientes con alergia conocida al material.
- La incorrecta selección o fijación del implante y la orientación del mismo, podría dar lugar a inusuales condiciones de trabajo con la consecuente reducción de la esperanza de vida del producto.
- Hueso, Piel o estado neurovascular inadecuado
- Infecciones sistémicas o locales
- Destrucción ósea. Pérdida o baja calidad ósea que pueda afectar la sujeción del implante.

**Esterilización:**

Las placas y tornillos para hueso se suministran limpios y no estériles. Los mismos deben conservarse en su envase original hasta el momento de la esterilización.

Tanto las placas y tornillos para hueso como el instrumental se pueden esterilizar con los mismos métodos.

Se aconseja seguir las prácticas de esterilización hospitalarias recomendadas en la norma ISO 8828:1988 Implantes para cirugía - Orientación sobre cuidado y manejo de los implantes ortopédicos, para todos los componentes.

Esterilización por vapor de Agua:

- Ciclo: Vacío Previo
- Temperatura: 132°C
- Tiempo de exposición: 6 Minutos

- Ciclo: Desplazamiento por gravedad
- Temperatura: 121°C
- Tiempo de exposición: 3 Minutos

Los implantes son de un solo uso y por lo tanto no deben ser lavados y re-esterilizados. El fabricante no garantiza el producto si el mismo ha sido abierto de su envase original, han sido expuestos a contaminantes como sangre o sustancias infecciosas, y luego es lavado y re-esterilizado.

### **Precauciones Generales**

- Las placas y tornillos para hueso deben ser utilizados por profesionales capacitados y familiarizados con las técnicas brindadas por la empresa a fin de la correcta utilización de los mismos.
- AXMEC SRL no se responsabiliza por cualquier efecto adverso o consecuencia resultante del mal uso o cualquier técnica quirúrgica que se aparte de la indicada por la empresa. Como así también, no se responsabiliza por los efectos ocasionados por mala asepsia del implante y/o lugar de utilización, y cualquier manipulación o técnica incorrecta.
- La técnica quirúrgica a utilizar por el profesional actuante, como así también el instrumental a utilizar por el procedimiento quirúrgico debe ser evaluados previamente en base a la propia formación y experiencia del mismo. Debe aplicarse los principios generales y el sano juicio quirúrgico para la selección del paciente y la técnica quirúrgica.
- Los productos no podrán combinarse con productos fabricados por otras empresas ya que no puede garantizarse el correcto funcionamiento del mismo con partes provenientes de otro fabricante.
- Cualquier situación o anomalía debe asentarse en el parte quirúrgico y/o historia clínica comunicándose al paciente y a nuestra empresa para la rápida resolución.
- El profesional debe tener en cuenta que el producto no debe sustituir a la propia estructura ósea del paciente si la misma esta sana.
- Al seleccionar el producto a utilizar debe tenerse en cuenta el peso y/o contextura física del paciente como así también la actividad que realiza el mismo (deportista de alto rendimiento o si realiza deportes extremos).

### **Advertencias:**

- Tanto las placas como los tornillos para huesos no deben ser reutilizados, a pesar de que aparentemente no esté dañado, ya que las cargas y tensiones a las que ha sido sometido previamente el conjunto placa-tornillo, pueden ocasionar fisuras microscópicas que acorten su esperanza de vida del mismo al ser reutilizado. Los implantes son de un solo uso y por lo tanto **NO** deben **REUTILIZARSE**.
- El cirujano debe estar familiarizado con el producto, su instrumentación y técnica antes de realizar la intervención.

### **Precauciones:**

**Preoperatorias:**

- Evaluar correctamente al paciente y diseñar la técnica quirúrgica.
- Chequear todos los componentes e instrumental.
- El cirujano debe estar familiarizado con el implante, su instrumentación y técnica antes de realizar la intervención.
- El paciente debe ser advertido de las limitaciones, cuidados y controles a los que debe someterse una vez implantado.
- Verificar la integridad del envase, que no posea suciedad, marcas, golpes o rayaduras que muestren que el mismo haya sido utilizado previamente o muestren deficiencias en el producto.
- La correcta elección del paciente, implante y técnica quirúrgica es responsabilidad del profesional a cargo. Cada cirujano debe seleccionar el procedimiento a seguir sobre la base de su experiencia y formación.

**Intraoperatorias:**

- Corroborar la estabilidad de la fijación.
- Controlar con radioscopia las partes óseas y la correcta colocación del implante y alineación de los fragmentos óseos.
- Evitar el daño del implante durante la operación.
- En todos los casos la zona operativa debe ser limpiada correctamente para asegurarse de que no queden partículas de hueso, etc. Ya que tales partículas podrían causar complicaciones postoperatorias como infecciones u otros.

**Postoperatorias:**

- Informar al paciente sobre las limitaciones de la movilidad.
- Evitar movimientos bruscos de flexión, extensión y rotación.
- Antes de salir del hospital el cirujano debe dar al paciente las instrucciones apropiadas, preferiblemente por escrito, con respecto a los cuidados a tener durante el período de uso del autor, a fin de proteger al mismo contra tensiones o cargas excesivas.
- El cirujano deberá informar a los pacientes que reciban un implante de este fabricante que la longevidad del mismo puede depender del nivel de actividad del paciente.
- Deberá evitarse todo tipo de actividades de grandes cargas y contactos.
- El paciente debe visitar al cirujano a intervalos regulares para su revisión operatoria. Debe alentarse al paciente para que informe al cirujano de cualquier complicación postoperatoria.

**Contraindicaciones:**

- Pacientes con trastornos mentales o neurológicos que no están dispuestos o son incapaces de seguir las instrucciones de cuidado postoperatorio.
- Pacientes con alergia conocida al material.

- La incorrecta selección o fijación del implante y la orientación del mismo, podría dar lugar a inusuales condiciones de trabajo con la consecuente reducción de la esperanza de vida del implante.
- Hueso, piel o estado neurovascular inadecuado.
- Infecciones sistémicas o locales.
- Destrucción ósea. Pérdida o baja calidad ósea que pueda afectar la sujeción del implante.

**Posibles efectos adversos:**

- Daño en los nervios o vasos.
- Infección de tornillos, hueso superficial o profunda infección, osteomielitis y artritis séptica.
- Edema, síndrome compartimental.
- Contracturas en las articulaciones, subluxación, luxación o pérdida de rango de movimiento.
- Fractura a través de orificios de los tornillos de hueso después de la eliminación del dispositivo.
- El aflojamiento o rotura de los tornillos.
- El daño óseo debido a la selección inadecuada del tornillo.
- Deformidad ósea.
- La persistencia o recurrencia de la condición inicial que requiere tratamiento.
- La reintervención quirúrgica para reemplazar un componente o la configuración de todo el encuadre.
- El crecimiento del desarrollo de placa en los pacientes que tienen esqueleto inmaduro.
- Reacción a cuerpo extraño ante la inserción del tornillo o los componentes del sistema.
- Necrosis de la tisular secundaria frente a la inserción del tornillo.
- Presión sobre la piel causada por el exterior.
- Drenaje crónico de los sitios de los tornillos de hueso luego de la remoción.
- Diferencia de longitudes.
- Sangrado operatorio excesivo.
- Riesgo intrínseco asociado con la anestesia
- Dolor intratable.
- Necrosis ósea producida por la perforación rápida de la corteza ósea.
- Trastornos vasculares incluyendo tromboflebitis, embolia pulmonar, heridas, hematomas, necrosis vascular.
- Consolidación ósea durante la osteogénesis por distracción.
- La falta de hueso a regenerarse de manera satisfactoria, el desarrollo o falta de unión o pseudoartrosis.

**Almacenamiento:**

- Almacenar en lugar seco y limpio con el envase original.
- No someter a temperaturas extremas.
- No exponer el producto a gases corrosivos y/o sustancias oxidantes

**ANEXO III B-Disp. 2318/02 TO.2004**

**PROYECTO DE RÓTULO**

**Tornillos /Placas para huesos (según corresponda)**

**Marca: AXM**

**Código, Descripción**

N° de lote: XXXX

Fecha de Fabricación: XX-XX-XX

No estéril. Esterilizar antes de su uso.

No exponer a temperaturas extremas.

No exponer el producto a gases corrosivos y/o sustancias oxidantes.

No utilizar si el envase no está íntegro.

**Director Técnico:** FARM. ANDRES DENIZ (MN 16595)

**Autorizado por ANMAT PM 2494-1**

**Condición de uso:** Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

**Fabricado por: AXMEC S.R.L.**

Linneo 1934/36,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** AXMEC S.R.L.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2024.04.22 12:41:28 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2024.04.22 12:41:29 -03:00



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

**Certificado - Redacción libre**

**Número:**

**Referencia:** 1-0047-3110-006969-23-7

---

**CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN**

Expediente Nº 1-0047-3110-006969-23-7

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por AXMEC SRL ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

**DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS**

PM: 2494-1

Nombre descriptivo: Sistema de Placas y Tornillos para Huesos e Instrumental Asociado

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):  
16-027 Sistemas ortopédicos de fijación interna

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): AXM

Modelos:

AXM 4012RT-2 PLACA RECTA DIAM 1.2 MM TITANIO DE 2 ORIFICIOS

AXM4012RT-4 PLACA RECTA DIAM 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012RT-5 PLACA RECTA DIAM. 1.2 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4012RT-6 PLACA RECTA DIAM. 1,2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012RT-7 PLACA RECTA DIAM 1.2 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4012RT-8 PLACA RECTA DIAM. 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012RT-9 PLACA RECTA DIAM 1.2 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4012RT-10 PLACA RECTA DIAM. 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012RT-11 PLACA RECTA DIAM. 1,2 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4012RT-12 PLACA RECTA DIAM 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012RT-13 PLACA RECTA DIAM. 1.2 MM TITANIO DE 13ORIFICIOS  
AXM4012RT-14 PLACA RECTA DIAM. 1,2 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4012RT-15 PLACA RECTA DIAM. 1,2 MM TITANIO DE 15 ORIFICIOS  
AXM4012RT-16 PLACA RECTA DIAM. 1,2 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4012RT-17 PLACA RECTA DIAM. 1,2 MM TITANIO DE 17 ORIFICIOS  
AXM4012RTC-4 PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM.1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012RTC-6 PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-2 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1.2 MM TITANIO DE 2 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-4 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-5 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.2 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-6 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-7 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.2 MM TITANIO DE 7ORIFICIOS  
AXM4012RTP-8 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2 MM TITAIIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-9 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-10 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-11 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2 TITANIO MM DE 11 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-12 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.2 TITANIO MM DE 12 RIFICIOS  
AXM4012RTP-13 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2 TITANIO MM DE13 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-14 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.2 TITANIOMM DE 14 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-15 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2 TITANIO MM DE 15 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-16 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.2 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-16 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2 MM TITANIO DE 17 ORIFICIOS  
AXM4012LT-4 PLACA EN “L” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICOS  
AXM4012LT-5 PLACA EN “ L “ DIAMETRO 1.2MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4012LT-6 PLACA EN “L” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFIIOCIOS  
AXM4012LT-7 PLACA EN “L” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4012LT-8 PLACA EN “L” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012LOT-4 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012LOT-5 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4012LOT-6 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012LOT-7 PLACA EN “ L” OBLICUA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4012LOT-8 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012LP-4 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM 4 ORIFICIOS  
AXM4012LP-5 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM 5 ORIFICIOS  
AXM4012LP-6 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012LP-7 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM DE 7 ORIFICIOS  
AXM4012LP-8 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO DE 1.2 MM DE 8 ORIFICIOS



AXM4012LOP-4 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE DIAMETRO DE 1.2 MM 4 ORIFICIOS  
AXM4012LOP-5 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM DE 5 ORIFICIOS  
AXM4012LOP-6 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012LOP-7 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM DE 7 ORIFICIOS  
AXM4012LOP-8 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012TT-4 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012TT-5 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4012TT-6 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012TT-7 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4012TT-8 PLACA EN "T" DIAMETRO 1,2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012TT-9 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4012TT-10 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012TT-11 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4012TT-12 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012TT-13 PLACA EN "T" DIAMTRO 1.2 MM TITANIO DE 13 ORIFICIOS  
AXM4012TTC-10 PLACA EN "T" COMPRESION PREFORMADA DIAM 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012TTC-12 PLACA EN "T" COMPRESION PREFORMADA DIAM 1,2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012YT-4 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICOS  
AXM4012YT-5 PLACA EN "Y" DIAMTERO 1.2 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4012YT-6 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012YT-7 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4012YT-8 PLACA EN " Y" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012YT-9 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4012YT-10 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012YT-11 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4012YT-12 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012YT-13 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 13 ORIFICOS  
AXM4012YTPR-10 PLACA EN "Y" PRESION PREFORMADA DIAM 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012XT-4 PLACA EN "X" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012XT-6 PLACA EN "X" DIAMTERO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012XT-8 PLACA EN "X" DIAMTERO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012XT-10 PLACA EN "X" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012XT-12 PLACA EN "X" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012XPT-4 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012XPT-6 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012XPT-8 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012XPT-10 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012XPT-12 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012CT-4 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012CT-6 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012CT-8 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1,2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012CT-10 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012CT-12 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1,2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012CRT-4 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4012CRT-6 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012CRT-8 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012CRT-10 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012CRT-12 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012HT-6 PLACA EN "H" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012HT-8 PLACA EN "H" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012HT-10 PLACA EN "H" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012HT-12 PLACA EN "H" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012HPT-6 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012HPT-8 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012HPT-10 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012HPT-12 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012ZT-4 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012ZT-6 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012ZT-8 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012ZT-10 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012ZT-12 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012ZPT-4 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012ZPT-6 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012ZPT-8 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012ZPT-10 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012ZPT-12 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012CUT-4 PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012CUT-5 PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4012CUT-6 PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012CUT-7 PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4012CUT-8 PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012CUT-9 PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4012CUT-10 PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012CUT-11 PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4012CUT-12 PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012ABT-8 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012ABT-10 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012ABT-12 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012ABT-14 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4012ABT-16 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4012ABT-18 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 18 ORIFICIOS  
AXM4012ABT-20 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 20 ORIFICIOS  
AXM4012ABT-22 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 22 ORIFICIOS

AXM4012RCT-6 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012RCT-8 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012RCT-10 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012RCT-12 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1,2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012RCT-14 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4012RCT-16 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4012RCT-18 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 18 ORIFICIOS  
AXM4012OVMT-6 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012OVMT-8 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012OVMT-10 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT3-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT3-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT3-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT3-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT5-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT5-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT5-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT5-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT7-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT7-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT7-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT7-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT9-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT9-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT9-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT9-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT10-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012PRPT10-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4012PRPT10-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4012PRPT10-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4012PRPT12-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4012PRPT12-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4012PRPT12-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4012PRPT12-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4012SLT-4 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4012SLT-6 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4012SLT-8 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4012SLT-10 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4012SLT-12 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4012ANT-4 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4012ANT-6 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4012ANT-8 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4012ANT-10 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4012ANT-12 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4012RCT-4 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4012RCT-6 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4012RCT-8 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4012RCT-10 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4012RCT-12 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1,2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4012RCT-14 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4012RCPT-4 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4012RCPT-6 -PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4012RCPT-8 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4012RCPT-10 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4012RCPT-12 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4012RCPT-14 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.2 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4012RCST-4 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4012RCST-6 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4012RCST-8 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4012RCST-10 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4012RCST-12 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4012RCST-14 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-4+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-4+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-4+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-4+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-4+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-4+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-4+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 4 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-5+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 5 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-5+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 5 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-5+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 5 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-5+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 5 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-5+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 5 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-5+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 5 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-5+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 5 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-6+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-6+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-6+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-6+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-6+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-6+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-6+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 6 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-7+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 7 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-7+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 7 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-7+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 7 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-7+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 7 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-7+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 7 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-7+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 7 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-7+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 7 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-8+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-8+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-8+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-8+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-8+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-8+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-8+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 8 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-10+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-10+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-10+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-10+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-10+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-10+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-10+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 10 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-12+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO DE 12 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-12+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 12 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-12+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 12MAS 16 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-12+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 12MAS 18 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-12+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE12MAS 20 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-12+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE12 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-12+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 12MAS 24 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-14+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 14MAS 12 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-14+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE14 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-14+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 14MAS 16 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-14+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE14MAS 18 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-14+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 14MAS 20 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-14+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 14MAS 22 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-14+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO DE 14MAS 24 ORIFICIOS

AXM4012P3DIT-8 PLACA 3 D IZQUIERDA DIAM 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4012P3DDT-8 PLACA 3 D DERECHA DIAM 1.2 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4012CONPREIT-5 PLACA CONDILAR IZQUIERDA PREFORMADA DIAM 1.2 MM TITANIO DE 5  
ORIFICIOS

AXM4012CONPREDT-5 PLACA CONDILAR DERECHA PREFORMADA DIAM. 1.2 MM TITANIO DE 5  
ORIFICIOS

AXM 4013RT-2 PLACA RECTA DIAM 1.3 MM TITANIO 2 ORIFICIOS

AXM4013RT-4 PLACA RECTA DIAM 1.3 MM TITANIO 4 ORIFICIOS

AXM4013RT-5 PLACA RECTA DIAM. 1.3 MM TITANIO 5 ORIFICIOS

AXM4013RT-6 PLACA RECTA DIAM. 1,3 MM TITANIO 6 ORIFICIOS

AXM4013RT-7 PLACA RECTA DIAM 1.3 MM TITANIO 7 ORIFICIOS

AXM4013RT-8 PLACA RECTA DIAM. 1.3 MM TITANIO 8 ORIFICIOS

AXM4013RT-9 PLACA RECTA DIAM 1.3MM TITANIO 9 ORIFICIOS

AXM4013RT-10 PLACA RECTA DIAM. 1.3 MM TITANIO 10 ORIFICIOS

AXM4013RT-11 PLACA RECTA DIAM. 1,3 MM TITANIO 11 ORIFICIOS

AXM4013RT-12 PLACA RECTA DIAM 1.3 MM TITANIO 12 ORIFICIOS

AXM4013RT-13 PLACA RECTA DIAM. 1.3 MM TITANIO 13ORIFICIOS

AXM4013RT-14 PLACA RECTA DIAM. 1,3 MM TITANIO 14 ORIFICIOS

AXM4013RT-15 PLACA RECTA DIAM. 1,3 MM TITANIO 15 ORIFICIOS

AXM4013RT-16 PLACA RECTA DIAM. 1,3 MM TITANIO 16 ORIFICIOS

AXM4013RT-17 PLACA RECTA DIAM. 1,3 MM TITANIO 17 ORIFICIOS  
AXM4013RTC-4 PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM.1.3 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4013RTC-6 PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM 1.3 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-2 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM.1.3 MM TITANIO DE 2 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-4 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-5 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.3 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-6 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-7 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.3 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-8 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-9 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-10 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.3MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-11 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3 TITANIO MM DE 11 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-12 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.3 TITANIO MM DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-13 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3 TITANIO MM DE 13 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-14 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.3 TITANIO MM DE 14 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-15 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3 TITANIO MM DE 15 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-16 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.3 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4013RTP-17 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3 MM TITANIO DE 17 ORIFICIOS  
AXM4013LT-4 PLACA EN "L" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013LT-5 PLACA EN "L" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4013LT-6 PLACA EN "L" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013LT-7 PLACA EN "L" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4013LT-8 PLACA EN "L" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013LOT-4 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013LOT-5 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4013LOT-6 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013LOT-7 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4013LOT-8 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013LP-4 PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013LP-5 PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM DE 5 ORIFICIOS  
AXM4013LP-6 PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013LP-7 PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM DE 7 ORIFICIOS  
AXM4013LP-8 PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO DE 1.3 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013LOP-4 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.3 MM DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013LOP-5 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.3 MM DE 5 ORIFICIOS  
AXM4013LOP-6 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.3 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013LOP-7 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.3 MM DE 7 ORIFICIOS  
AXM4013LOP-8 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.3 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013TT-4 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013TT-5 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4013TT-6 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013TT-7 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4013TT-8 PLACA EN "T" DIAMETRO 1,3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013TT-9 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4013TT-10 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013TT-11 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS



AXM4013TT-12 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013TT-13 PLACA EN "T" DIAMTRO 1.3MM TITANIO DE 13 ORIFICIOS  
AXM4013TTC-10 PLACA EN "T" COMPRESION PREFORMADA DIAM 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013TTC-12 PLACA EN "T" COMPRESION PREFORMADA DIAM 1,3MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013YT-4 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013YT-5 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1,3 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4013YT-6 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013YT-7 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4013YT-8 PLACA EN " Y" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013YT-9 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4013YT-10 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013YT-11 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.3MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4013YT-12 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013YT-13 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 13 ORIFICOS  
AXM4013YTPR-10 PLACA EN "Y" PRESION PREFORMADA DIAM 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013XT-4 PLACA EN "X" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013XT-6 PLACA EN "X" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013XT-8 PLACA EN "X" DIAMTERO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013XT-10 PLACA EN "X" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXMP4013XT-12 LACA EN "X" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013XPT-4 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013XPT-6 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013XPT-8 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013XPT-10 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013XPT-12 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013CT-4 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013CT-6 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013CT-8 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1,3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013CT-10 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013CT-12 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1,3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013CRT-4 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013CRT-6 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013CRT-8 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013CRT-10 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013CRT-12 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013HT-6 PLACA EN "H" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013HT-8 PLACA EN "H" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013HT-10 PLACA EN "H" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013HT-12 PLACA EN "H" DIAMETRO 1.3MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013HPT-6 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013HPT-8 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013HPT-10 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MMTITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013HPT-12 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013ZT-4 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4013ZT-6 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013ZT-8 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013ZT-10 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013ZT-12 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013ZPT-4 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013ZPT-6 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013ZPT-8 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013ZPT-10 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013ZPT-12 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013CUT-4 PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013CUT-5 PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4013CUT-6 PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013CUT-7 PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4013CUT-8 PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013CUT-9 PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4013CUT-10 PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013CUT-11 PLACA CURVA DIAMETRO 1,3 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4013CUT-12 PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013ABT-8 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013ABT-10 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013ABT-12 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013ABT-14 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4013ABT-16 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4013ABT-18 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 18 ORIFICIOS  
AXM4013ABT-20 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 20 ORIFICIOS  
AXM4013ABT-22 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 22 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-6 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-8 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-10 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-12 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1,3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-14 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-16 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-18 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 18 ORIFICIOS  
AXM4013OVMT-6 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013OVMT-8 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013OVMT-10 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013PRPT3-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013PRPT3-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4013PRPT3-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4013PRPT3-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4013PRPT5-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4013PRPT5-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4013PRPT5-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4013PRPT5-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4013PRPT7-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4013PRPT7-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4013PRPT7-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4013PRPT7-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4013PRPT9-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4013PRPT9-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4013PRPT9-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4013PRPT9-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4013PRPT10-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4013PRPT10-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4013PRPT10-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10MM DIAMETRO 1.3MM

TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4013PRPT10-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4013PRPT12-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12MM DIAMETRO 1.3MM

TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4013PRPT12-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12 MM DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4013PRPT12-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12 MM DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4013PRPT12-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12 MM DIAMETRO 1.3MM

TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4013SLT-4 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4013SLT-6 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013SLT-8 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013SLT-10 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013SLT-12 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013ANT-4 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.3MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013ANT-6 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013ANT-8 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013ANT-10 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.3MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013ANT-12 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-4 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-6 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-8 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-10 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-12 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1,3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013RCT-14 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4013 RCPT-4 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013RCPT-6 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013RCPT-8 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013RCPT-10 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013RCPT-12 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013RCPT-14 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.3 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4013RCST-4 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013RCST-6 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013RCST-8 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013RCST-10 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013RCST-12 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013RCST-14 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4013RCAT-4+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3MM TITANIO DE 4 MAS 12 ORIFICIOS  
AXM4013RCAT-4+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 MAS 14 ORIFICIOS  
AXM4013RCAT-4+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4 MAS 16 ORIFICIOS  
AXM4013RCAT-4+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4

MAS 18 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-4+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4  
MAS 20 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-4+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4  
MAS 22 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-4+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 4  
MAS 24 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-5+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 5  
MAS 12 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-5+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 5  
MAS 14 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-5+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 5  
MAS 16 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-5+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 5  
MAS 18 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-5+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 5  
MAS 20 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-5+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 5  
MAS 22 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-5+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 5  
MAS 24 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-6+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6  
MAS 12 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-6+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6  
MAS 14 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-6+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6  
MAS 16 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-6+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6  
MAS 18 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-6+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6  
MAS 20 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-6+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6  
MAS 22 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-6+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 6  
MAS 24 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-7+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 7  
MAS 12 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-7+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 7  
MAS 14 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-7+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 7  
MAS 16 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-7+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 7  
MAS 18 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-7+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 7  
MAS 20 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-7+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 7

MAS 22 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-7+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 7 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-8+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-8+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-8+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-8+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3MM TITANIO DE 8 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-8+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-8+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-8+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 8 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-10+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-10+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 10MAS 14 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-10+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE10MAS 16 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-10+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE10MAS 18 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-10+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE10MAS 20 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-10+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE10MAS 22 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-10+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIODE10 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-12+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12MAS 12 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-12+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12MAS 14 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-12+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12MAS 16 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-12+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12MAS 18 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-12+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE12MAS 20 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-12+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIODE12 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-12+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO DE 12MAS 24 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-14+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO DE 14MAS 12 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-14+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO DE14 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-14+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO DE 14MAS 16 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-14+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO DE14MAS 18 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-14+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO DE14MAS 20 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-14+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO DE 14MAS 22 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-14+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM

TITANIO DE 14MAS 24 ORIFICIOS

AXM4013P3DIT-8 PLACA 3 D IZQUIERDA DIAM 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4013P3DDT-8 PLACA 3 D DERECHA DIAM 1.3 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4013CONPREIT-5 PLACA CONDILAR IZQUIERDA PREFORMADA DIAM 1.3 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS

AXMCONPREDT-5 PLACA CONDILAR DERECHA PREFORMADA DIAM. 1.3 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS

AXM4015RT-2 PLACA RECTA DIAM 1.5 MM TITANIO 2 ORIFICIOS

AXM4015RT-4 PLACA RECTA DIAM 1.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS

AXM4015RT-5 PLACA RECTA DIAM. 1.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS

AXM4015RT-6 PLACA RECTA DIAM. 1,5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS

AXM4015RT-7 PLACA RECTA DIAM 1.5MM TITANIO 7 ORIFICIOS

AXM4015RT-8 PLACA RECTA DIAM. 1.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS

AXM4015RT-9 PLACA RECTA DIAM 1.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS

AXM4015RT-10 PLACA RECTA DIAM. 1.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS

AXM4015RT-11 PLACA RECTA DIAM. 1,5 MM TITANIO 11 ORIFICIOS

AXM4015RT-12 PLACA RECTA DIAM 1.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS

AXM4015RT-13 PLACA RECTA DIAM. 1.5 MM TITANIO 13ORIFICIOS

AXM4015RT-14 PLACA RECTA DIAM. 1,5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS

AXM4015RT-15 PLACA RECTA DIAM. 1,5 MM TITANIO 15 ORIFICIOS

AXM4015RT-16 PLACA RECTA DIAM. 1,5 MM TITANIO 16 ORIFICIOS

AXM4015RT-17 PLACA RECTA DIAM. 1,5 MM TITANIO 17 ORIFICIOS

AXM4015RTC-4 PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM.1.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS

AXM4015RTC-6 PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM 1.5MM TITANIO 6 ORIFICIOS

AXM4015RTP-2 PLACA RECTA CON PUETE DIAM .1.5 MM TITANIO DE 2 ORIFICIOS

AXM4015RTP-4 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4015RTP-5 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.5 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS

AXM4015RTP-6 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4015RTP-7 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.5 MM TITANIO DE 7ORIFICIOS

AXM4015RTP-8 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,5 MM TITAIIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4015RTP-9 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,5 MM TITAIIO DE 9 ORIFICIOS

AXM4015RTP-10 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4015RTP-11 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,5 MM TITANIO MM DE 11 ORIFICIOS

AXM4015RTP-12 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.5 MM TITANIO MM DE 12 RIFICIOS

AXM4015RTP-13 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,5 MM TITANIO MM DE 13 ORIFICIOS  
AXM4015RTP-14 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.5 MM TITANIO MM DE 14 ORIFICIOS  
AXM4015RTP-15 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,5 MM TITANIO MM DE 15 ORIFICIOS  
AXM4015RTP-16 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.5 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4015RTP-17 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,5 MM TITANIO DE 17 ORIFICIOS  
AXM4015LT-4 PLACA EN "L" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015LT-5 PLACA EN "L" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4015LT-6 PLACA EN "L" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015LT-7 PLACA EN "L" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4015LT-8 PLACA EN "L" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015LOT-4 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015LOT-5 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4015LOT-6 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015LOT-7 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4015LOT-8 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015LP-4 PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015LP-5 PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM DE 5 ORIFICIOS  
AXM4015LP-6 PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015LP-7 PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM DE 7 ORIFICIOS  
AXM4015LP-8 PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO DE 1.5 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015LOT-4 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.5 MM DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015LOT-5 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.5 MM DE 5 ORIFICIOS  
AXM4015LOT-6 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.5 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015LOT-7 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.5 MM DE 7 ORIFICIOS  
AXM4015LOT-8 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.5 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015TT-4 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015TT-5 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4015TT-6 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015TT-7 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4015TT-8 PLACA EN "T" DIAMETRO 1,5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015TT-9 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4015TT-10 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015TT-11 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4015TT-12 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015TT-13 PLACA EN "T" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 13 ORIFICIOS  
AXM4015TTC-10 PLACA EN "T" COMPRESION PREFORMADA DIAM 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015TTC-12 PLACA EN "T" COMPRESION PREFORMADA DIAM 1,5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015YT-5 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4015YT-6 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015YT-7 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4015YT-8 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015YT-9 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4015YT-10 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015YT-11 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS



AXM4015YT-12 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015YT-13 PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 13 ORIFICIOS  
AXM4015YTPM-10 PLACA EN "Y" PRESION PREFORMADA DIAM 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015XT-4 PLACA EN "X" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015XT-6 PLACA EN "X" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015XT-8 PLACA EN "X" DIAMTERO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015XT-10 PLACA EN "X" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015XT-12 PLACA EN "X" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015XPT-4 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015XPT-6 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015XPT-8 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015XPT-10 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015XPT-12 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015CT-4 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015CT-6 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015CT-8 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1,5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015CT-10 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015CT-12 PLACA CUADRADA DIAMETRO 1,5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015CRT-4 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015CRT-6 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015CRT-8 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015CRT-10 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015CRT-12 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015HT-6 PLACA EN "H" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015HT-8 PLACA EN "H" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015HT-10 PLACA EN "H" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015HT-12 PLACA EN "H" DIAMETRO 1.5MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015HPT-6 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015HPT-8 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015HPT-10 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MMTITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015HPT-12 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015ZT-4 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015ZT-6 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015ZT-8 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015ZT-10 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015ZT-12 PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015ZPT-4 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015ZPT-6 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015ZPT-8 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015ZPT-10 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015ZPT-12 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-4 PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-5 PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-6 PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-7 PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-8 PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4015CUT-9 PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-10 PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-11 PLACA CURVA DIAMETRO 1,5 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-12 PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015ABT-8 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015ABT-10 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015ABT-12 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015ABT-14 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4015ABT-16 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4015ABT-18 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 18 ORIFICIOS  
AXM4015ABT-20 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 20 ORIFICIOS  
AXM4015ABT-22 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 22 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-6 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-8 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-10 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-12 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1,5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-14 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-16 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-18 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 18 ORIFICIOS  
AXM4015OVMT-6 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015OVMT-8 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015OVMT-10 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015PRPT3-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 1.5 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015PRPT3-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015PRPT3-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015PRPT3-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015PRPT5-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015PRPT5-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015PRPT5-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015PRPT5-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015PRPT7-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4015PRPT7-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4015PRPT7-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4015PRPT7-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4015PRPT9-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4015PRPT9-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4015PRPT9-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4015PRPT9-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4015PRPT10-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4015PRPT10-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4015PRPT10-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4015PRPT10-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4015PRPT12-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4015PRPT12-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4015PRPT12-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4015PRPT12-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4015SLT-4 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4015SLT-6 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4015SLT-8 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4015SLT-10 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4015SLT-12 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4015ANT-4 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4015ANT-6 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4015ANT-8 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4015ANT-10 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4015ANT-12 PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4015RCT-4 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4015RCT-6 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4015RCT-8 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4015RCT-10 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4015RCT-12 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1,5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4015ECT-14 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4015RCPT-4 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015RCPT-6 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015RCPT-8 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015RCPT-10 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015RCPT-12 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015RCPT-14 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.5 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4015RCST-4 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015RCST-6 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015RCST-8 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015RCST-10 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015RCST-12 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015RCST-14 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4015RCAT-4+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5MM TITANIO DE 4 MAS 12 ORIFICIOS  
AXM4015RCAT-4+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 MAS 14 ORIFICIOS  
AXM4015RCAT-4+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 MAS 16 ORIFICIOS  
AXM4015RCAT-4+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 MAS 18 ORIFICIOS  
AXM4015RCAT-4+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 MAS 20 ORIFICIOS  
AXM4015RCAT-4+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 MAS 22 ORIFICIOS  
AXM4015RCAT-4+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 4 MAS 24 ORIFICIOS  
AXM4015RCAT-5+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5 MAS 12 ORIFICIOS  
AXM4015RCAT-5+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5 MAS 14 ORIFICIOS  
AXM4015RCAT-5+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5 MAS 16 ORIFICIOS  
AXM4015RCAT-5+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5 MAS 18 ORIFICIOS

MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-5+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5  
MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-5+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5  
MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-5+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5  
MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-6+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6  
MAS 12 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-6+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6  
MAS 14 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-6+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6  
MAS 16 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-6+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6  
MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-6+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6  
MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-6+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6  
MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-6+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6  
MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-7+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 7  
MAS 12 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-7+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 7  
MAS 14 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-7+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 7  
MAS 16 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-7+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 7  
MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-7+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 7  
MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-7+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 7  
MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-7+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 7  
MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-8+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO DE 8 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-8+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO DE 8 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-8+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO DE 8 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-8+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5MM TITANIO  
DE 8 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-8+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO DE 8 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-8+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE 8 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-8+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE 8 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-10+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE10 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-10+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE10MAS 14 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-10+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE10MAS 16 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-10+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE10MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-10+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE10MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-10+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE10MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-10+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIODE10 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-12+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE 12MAS 12 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-12+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE 12MAS 14 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-12+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE 12MAS 16 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-12+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE 12MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-12+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE12MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-12+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIODE12 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-12+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE 12MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-14+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE 14MAS 12 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-14+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE14 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-14+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE 14MAS 16 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-14+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5MM

TITANIO DE14MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-14+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE14MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-14+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE 14 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-14+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO DE 14 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015P3DIT-8 PLACA 3 D IZQUIERDA DIAM 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4015P3DDT-8 PLACA 3 D DERECHA DIAM 1.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015CONPREIT-5 PLACA CONDILAR IZQUIERDA PREFORMADA DIAM 1.5 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4015CONPREDT-5 PLACA CONDILAR DERECHA PREFORMADA DIAM. 1.5 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4020RT-2 PLACA RECTA DIAM 2.0 MM TITANIO DE 2 ORIFICIOS  
AXM4020RT-4 PLACA RECTA DIAM 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020RT-5 PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4020RT-6 PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020RT-7 PLACA RECTA DIAM 2.0MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4020RT-8 PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020RT-9 PLACA RECTA DIAM 2.0 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4020RT-10 PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020RT-11 PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4020RT-12 PLACA RECTA DIAM 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020RT-13 PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 13ORIFICIOS  
AXM4020RT-14 PLACA RECTA DIAM. 2.0MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4020RT-15 PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 15 ORIFICIOS  
AXM4020RT-16 PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4020RT-17 PLACA RECTA DIAM. 2,0 MM TITANIO DE 17 ORIFICIOS  
AXM4020RTC-4 PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020RTC-6 PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM 2.0MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020RTP-2 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.0 MM TITANIO DE 2 ORIFICIOS  
AXM4020RTP-4 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020RTP-5 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.0 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4020RTP-6 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020RTP-7 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.0 MM TITANIO DE 7ORIFICIOS  
AXM4020RTP-8 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020RTP-9 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4020RTP-10 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020RTP-11 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2,0MM TITANIO MM DE 11 ORIFICIOS  
AXM4020RTP-12 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.0 MM TITANIO MM DE 12 RIFICIOS  
AXM4020RTP-13 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.0 MM TITANIO MM DE13 ORIFICIOS  
AXM4020RTP-14 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.0 MM TITANIOMM DE 14 ORIFICIOS  
AXM4020RTP-15 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.0 TITANIO MM DE 15 ORIFICIOS  
AXM4020RTP-16 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.0 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4020RTP-17 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 17 ORIFICIOS  
AXM4020LT-2 PLACA EN "L" DIAMTERO 2.0 MM TITANIO DE 2 ORIFICIOS  
AXM4020LT-3 PLACA EN "L" DIAMTERO 2.0 MM TITANIO DE 3 ORIFICIOS  
AXM4020LT-4 PLACA EN "L" DIAMTERO 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020LT-5 PLACA EN " L " DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4020LT-6 PLACA EN "L" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020LT-7 PLACA EN "L" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4020LT-8 PLACA EN "L" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020LOT-2 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMTRO 2.0 MM TITANIO DE 2 ORIFICIOS  
AXM4020LOT-3 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMTRO 2.0 MM TITANIO DE 3 ORIFICIOS

AXM4020LOT-4 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMTRO 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020LOT-5 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4020LOT-6 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020LOT-7 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4020LOT-8 PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020LP-4 PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020LP-5 PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM DE 5 ORIFICIOS  
AXM4020LP-6 PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020LP-7 PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM DE 7 ORIFICIOS  
AXM4020LP-8 PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO DE 2.0 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020LOP-4 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2.0 MM DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020LOP-5 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2.0 MM DE 5 ORIFICIOS  
AXM4020LOP-6 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2.0 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020LOP-7 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2.0 MM DE 7 ORIFICIOS  
AXM4020LOP-8 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2,0 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020TT-2 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 2 ORIFICIOS  
AXM4020TT-3 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 3 ORIFICIOS  
AXM4020TT-4 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020TT-5 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4020TT-6 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020TT-7 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4020TT-8 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020TT-9 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4020TT-10 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020TT-11 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4020TT-12 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020TT-13 PLACA EN "T" DIAMTRO 2.0 MM TITANIO DE 13 ORIFICIOS  
AXM4020TTC-10 PLACA EN "T" COMPRESION PREFORMADA DIAM 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020TTC-12 PLACA EN "T" COMPRESION PREFORMADA DIAM 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020YT-5 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4020YT-6 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020YT-7 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4020YT-8 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020YT-9 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4020YT-10 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020YT-11 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4020YT-12 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020YT-13 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 13 ORIFICOS  
AXM4020YTPR-10 PLACA EN "Y" PRESION PREFORMADA DIAM 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020XT-4 PLACA EN "X" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020XT-6 PLACA EN "X" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020XT-8 PLACA EN "X" DIAMTERO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020XT-10 PLACA EN "X" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020XT-12 PLACA EN "X" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS



AXM4020XPT-4 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020XPT-6 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2,0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020XPT-8 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020XPT-10 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020XPT-12 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020CT-4 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020CT-6 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020CT-8 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020CT-10 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020CT-12 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020CRT-4 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020CRT-6 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020CRT-8 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020CRT-10 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020CRT-12 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020HT-6 PLACA EN "H" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020HT-8 PLACA EN "H" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020HT-10 PLACA EN "H" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020HT-12 PLACA EN "H" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020HPT-6 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020HPT-8 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020HPT-10 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MMTITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020HPT-12 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020ZT-4 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020ZT-6 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020ZT-8 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020ZT-10 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020ZT-12 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020ZPT-4 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020ZPT-6 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020ZPT-8 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020ZPT-10 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020ZPT-12 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020CUT-4 PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020CUT-5 PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4020CUT-6 PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020CUT-7 PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4020CUT-8 PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020CUT-9 PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4020CUT-10 PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020CUT-11 PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4020CUT-12 PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020ABT-8 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020ABT-10 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020ABT-12 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12

## ORIFICIOS

AXM4020ABT-14 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4020ABT-16 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS

AXM4020ABT-18 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 18 ORIFICIOS

AXM4020ABT-20 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 20 ORIFICIOS

AXM4020ABT-22 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 22 ORIFICIOS

AXM4020RCT-6 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4020RCT-8 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020RCT-10 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4020RCT-12 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4020RCT-14 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4020RCT-16 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS

AXM4020RCT-18 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 18 ORIFICIOS

AXM4015OVMT-6 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM DE 6 ORIFICIOS

AXM4020OVMT-8 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM DE 8 ORIFICIOS

AXM4020OVMT-10 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM DE 10 ORIFICIOS

AXM4020PRPT3-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4020PRPT3-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020PRPT3-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4020PRPT3-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4020PRPT5-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4020PRPT5-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020PRPT5-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4020PRPT5-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4020PRPT7-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4020PRPT7-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020PRPT7-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4020PRPT7-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4020PRPT9-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.0 MM

TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4020PRPT9-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020PRPT9-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4020PRPT9-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4020PRPT10-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MMDIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4020PRPT10-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020PRPT10-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10MM DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO DE10 ORIFICIOS

AXM4020PRPT10-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIODE12 ORIFICIOS

AXM4020PRPT12-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12MM DIAMETRO 2.0MM  
TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4020PRPT12-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE12 MM DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020PRPT12-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE12 MM DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO DE10 ORIFICIOS

AXM4020PRPT12-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE D 12 MM DIAMETRO 2.0MM  
TITANIO DE12 ORIFICIOS

AXM4020SLT-4 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4020SLT-6 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4020SLT-8 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020SLT-10 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4020SLT-12 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4020ANT-4 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.0MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4020ANT-6 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4020ANT-8 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020ANT-10 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.0MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4020ANT-12 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4020RCT-4 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4020RCT-6 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4020RCT-8 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020RCT-10 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4020RCT-12 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4020RCT-14 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4020RCPT-6 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.0 MM TITANIO DE 4  
ORIFICIOS

AXM4020RCPT-6 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.0 MM TITANIO DE 6  
ORIFICIOS

AXM4020RCPT-8 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.0 MM TITANIO DE 8  
ORIFICIOS

AXM4020RCPT-10 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.0 MM TITANIO DE 10

## ORIFICIOS

AXM4020RCPT-12 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4020RCPT-14 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.0 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4020RCST-4 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4020RCST-6 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4020RCST-8 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020RCST-10 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4020RCST-12 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4020RCST-14 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-4+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0MM TITANIO DE 4 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-4+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-4+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-4+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-4+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-4+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-4+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 4 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-5+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 5 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-5+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 5 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-5+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 5 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-5+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 5 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-5+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 5 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-5+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 5 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-5+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 5 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-6+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6

MAS 12 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-6+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6  
MAS 14 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-6+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6  
MAS 16 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-6+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6  
MAS 18 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-6+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6  
MAS 20 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-6+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 6  
MAS 22 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-6+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0MM TITANIO DE 6  
MAS 24 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-7+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 7  
MAS 12 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-7+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 7  
MAS 14 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-7+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 7  
MAS 16 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-7+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 7  
MAS 18 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-7+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 7  
MAS 20 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-7+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 7  
MAS 22 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-7+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 7  
MAS 24 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-8+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO DE 8 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-8+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO DE 8 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-8+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO DE 8 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-8+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO DE 8 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-8+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO DE 8 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-8+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO DE 8 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-8+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO DE 8 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-10+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO DE10 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-10+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO DE10MAS 14 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-10+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM

TITANIO DE10MAS 16 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-10PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE10MAS 18 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-10+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE10MAS 20 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-10+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0MM TITANIO DE10MAS 22 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-10+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIODE10 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-12+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12MAS 12 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-12+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0MM TITANIO DE 12MAS 14 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-12+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12MAS 16 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-12+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12MAS 18 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-12+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE12MAS 20 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-12+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIODE12 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-12+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 12MAS 24 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-14+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 14MAS 12 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-14+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE14 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-14+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 14MAS 16 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-14+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE14MAS 18 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-14+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE14MAS 20 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-14+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 14MAS 22 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-14+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 14MAS 24 ORIFICIOS

AXM4020P3DIT-8 PLACA 3 D IZQUIERDA DIAM 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020P3DDT-8 PLACA 3 D DERECHA DIAM 2.0 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4020CONPREIT-5 PLACA CONDILAR IZQUIERDA PREFORMADA DIAM 2.0 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS

AXM4020CONPEDT-5 PLACA CONDILAR DERECHA PREFORMADA DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS

AXM4024RT-2 PLACA RECTA DIAM 2.4 MM TITANIO DE 2 ORIFICIOS

AXM4024RT-4 PLACA RECTA DIAM 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4024RT-5 PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS

AXM4024RT-6 PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024RT-7 PLACA RECTA DIAM 2.4 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4024RT-8 PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024RT-9 PLACA RECTA DIAM 2.4MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4024RT-10 PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024RT-11 PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4024RT-12 PLACA RECTA DIAM 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024RT-13 PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 13ORIFICIOS  
AXM4024RT-14 PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4024RT-15 PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 15 ORIFICIOS  
AXM4024RT-16 PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4024RT-17 PLACA RECTA DIAM. 2,4 MM TITANIO DE 17 ORIFICIOS  
AXM4024RTC-4 PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024RTC-6 PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-2 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 2 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-4 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-5 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.4 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-6 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-7 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.4 MM TITANIO DE 7ORIFICIOS  
AXM4024RTP-8 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITAIIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-9 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITAIIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-10 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-11 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2,4 MM TITANIO MM DE 11 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-12 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.4 MM TITANIO MM DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-13 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITANIO MM DE13 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-14 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.4 MM TITANIOMM DE 14 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-14 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITANIO MM DE 15 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-16 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.4 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-17 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 17 ORIFICIOS  
AXM4024LT-4 PLACA E “L” DIAMETRO DE 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024LT-5 PLACA EN “ L “ DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4024LT-6 PLACA EN “L” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFIIOCOS  
AXM4024LT-7 PLACA EN “L” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4024LT-8 PLACA EN “L” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024LOT-4 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024LOT-5 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4024LOT-6 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 2.4MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024LOT-7 PLACA EN “ L” OBLICUA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4024LOT-8 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024LP-4 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024LP-5 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM DE 5 ORIFICIOS  
AXM4024LP-6 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024LP-7 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM DE 7 ORIFICIOS  
AXM4024LP-8 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO DE 2.4 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024LOP-4 PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 2.4 MM DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024LOP-4 PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 2.4 MM DE 5 ORIFICIOS

AXM4024LOP-6 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2.4 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024LOP-7 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2.4 MM DE 7 ORIFICIOS  
AXM4024LOP-8 PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2,4 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024TT-4 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024TT-5 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4024TT-6 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024TT-7 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4024TT-8 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024TT-9 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4024TT-10 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024TT-11 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4024TT-12 PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024TT-13 PLACA EN "T" DIAMTRO 2.4 MM TITANIO DE 13 ORIFICIOS  
AXM4024TTC-10 PLACA EN "T" COMPRESION PREFORMADA DIAM 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024TTC-12 PLACA EN "T" COMPRESION PREFORMADA DIAM 2.4MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024YT-6 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024YT-7 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4024YT-8 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024YT-9 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4024YT-10 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024YT-11 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4024YT-12 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024YT-13 PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 13 ORIFICIOS  
AXM4024YTPR-10 PLACA EN "Y" PRESION PREFORMADA DIAM 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024XT-4 PLACA EN "X" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024XT-6 PLACA EN "X" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024XT-8 PLACA EN "X" DIAMTERO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024XT-10 PLACA EN "X" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024XT-12 PLACA EN "X" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024XPT-4 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024XPT-8 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024XPT-12 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024CT-4 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024CT-6 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024CT-8 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024CT-10 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024CT-12 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024CRT-4 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024CRT-6 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024CRT-8 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024CRT-10 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024CRT-12 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024HT-6 PLACA EN "H" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024HT-8 PLACA EN "H" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS



AXM4024HT-10 PLACA EN "H" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024HY-12 PLACA EN "H" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024HPT-6 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024HPT-8 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024HPT-10 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024HPT-12 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024ZT-4 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024ZT-6 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024ZT-8 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024ZT-10 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024ZT-12 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024ZPT-4 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024ZPT-6 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024ZPT-8 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024ZPT-10 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024ZPT-12 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-4 PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-5 PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-6 PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-7 PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-8 PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-9 PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-10 PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-11 PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-12 PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-8 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-10 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-12 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-14 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-16 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-18 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 18 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-20 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 20 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-22 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 22 ORIFICIOS  
AXM4024RCT-6 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024RCT-8 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024RCT-10 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024RCT-12 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024RCT-14 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4024RCT-18 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 18 ORIFICIOS

AXM4024OVMT-6 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024OVMT-8 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024OVMT-10 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT3-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT3-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT3-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT3-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT5-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT5-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT5-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT5-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT7-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT7-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT7-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT7-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT9-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT9-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT9-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT9-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT10-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MMDIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT10-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT10-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10MM DIAMETRO 2.4MM  
TITANIO DE10 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT10-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIODE12 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT12-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024PRPT12-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE12 MM DIAMETRO 2.4 MM

TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4024PRPT12-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4024PRPT12-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE D 12 MM DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4024SLT-4 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4024SLT-6 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4024SLT-8 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4024SLT-10 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4024SLT-12 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4024ANT-4 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4024ANT-6 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4024ANT-8 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4024ANT-10 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4024ANT-12 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4024RCT-4 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4024RCT-6 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4024RCT-8 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4024RCT-10 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4024RCT-12 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4024RCT-14 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4024RCPT-4 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.4 MM TITANIO DE 4  
ORIFICIOS

AXM4024RCPT-6 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.4 MM TITANIO DE 6  
ORIFICIOS

AXM4024RCPT-8 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.4 MM TITANIO DE 8  
ORIFICIOS

AXM4024RCPT-10 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.4 MM TITANIO DE 10  
ORIFICIOS

AXM4024RCPT-12 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.4 MM TITANIO DE 12  
ORIFICIOS

AXM4024RCPT-14 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.4 MM TITANIO DE 14  
ORIFICIOS

AXM4024RCST-4 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4  
ORIFICIOS

AXM4024RCST-6 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6  
ORIFICIOS

AXM4024RCST-8 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 8  
ORIFICIOS

AXM4024RCST-10 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10  
ORIFICIOS

AXM4024RCST-12 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12  
ORIFICIOS

AXM4024RCST-14 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 14  
ORIFICIOS

AXM4024RCAT-4+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4MM TITANIO DE 4

MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCAT-4+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4  
MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCAT-4+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4  
MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCAT-4+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4  
MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCAT-4+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4  
MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCAT-4+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4  
MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024RCAT-4+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4  
MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-5+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 5  
MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-5+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 5  
MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-5+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 5  
MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-5+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 5  
MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-5+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 5  
MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-5+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 5  
MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-5+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 5  
MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-6+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6  
MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-6+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6  
MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-6+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6  
MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-6+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6  
MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-6+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6  
MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-6+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 6  
MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-6+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4MM TITANIO DE 6  
MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-7+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 7  
MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-7+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 7  
MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-7+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 7

MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-7+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 7  
MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-7+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 7  
MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-7+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 7  
MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024-RCTA-7+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 7  
MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-8+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 8 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-8+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 8 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-8+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 8 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-8+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 8 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-8+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 8 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-8+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 8 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-8+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 8 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-10+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 10 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-10+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 10MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-10+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 10MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-10+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 10MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-10+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 10MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-10+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE10MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-10+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 10 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-12+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 12 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-12+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 12 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-12+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 12 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-12+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 12 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-12+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM

TITANIO DE 12 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-12+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM

TITANIO DE 12 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-12+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM

TITANIO DE 12 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-14+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM

TITANIO DE 14 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-14+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM

TITANIO DE 14 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-14+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM

TITANIO DE 14 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-14+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM

TITANIO DE 14 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-14+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM

TITANIO DE 14 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-14+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM

TITANIO DE 14 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-14+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM

TITANIO DE 14 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024P3DIT-8 PLACA 3 D IZQUIERDA DIAM 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4024P3DDT-8 PLACA 3 D DERECHA DIAM 2.4 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4024CONPREIT-5 PLACA CONDILAR IZQUIERDA PREFORMADA DIAM 2.4 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS

AXM4024CONPREDT-5 PLACA CONDILAR DERECHA PREFORMADA DIAM. 2.4 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS

AXM4027RT-2 PLACA RECTA DIAM 2.7 MM TITANIO 4 ORIFICIOS

AXM4027RT-3 PLACA RECTA DIAM 2.7 MM TITANIO 4 ORIFICIOS

AXM4027RT-4 PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO 5 ORIFICIOS

AXM4027RT-6 PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO 6 ORIFICIOS

AXM4027RT-7 PLACA RECTA DIAM 2.7 MM TITANIO 7 ORIFICIOS

AXM4027RT-8 PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO 8 ORIFICIOS

AXM4027RT-9 PLACA RECTA DIAM 2.7MM TITANIO 9 ORIFICIOS

AXM4027RT-10 PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO 10 ORIFICIOS

AXM4027RT-11 PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO 11 ORIFICIOS

AXM4027RT-12 PLACA RECTA DIAM 2.7MM TITANIO 12 ORIFICIOS

AXM4027RT-13 PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO 13ORIFICIOS

AXM4027RT-14 PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO 14 ORIFICIOS

AXM4027RT-15 PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO 15 ORIFICIOS

AXM4027RT-16 PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO 16 ORIFICIOS

AXM4027RT-17 PLACA RECTA DIAM. 2,7 MM TITANIO 17 ORIFICIOS

AXM4027RTC-4 PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM. 2.7 MM TITANIO 4 ORIFICIOS

AXM4027RTC-6 PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM 2.7 MM TITANIO 6 ORIFICIOS

AXM4027RTP-4 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4027RTP-5 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.7 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS

AXM4027RTP-6 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4027RTP-7 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.7 MM TITANIO DE 7ORIFICIOS

AXM4027RTP-8 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027RTP-9 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.7 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4027RTP-10 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027RTP-11 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2,7 MM TITANIO MM DE 11 ORIFICIOS  
AXM4027RTC-12 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.7 MM TITANIO MM DE 12 RIFICIOS  
AXM4027RTC-13 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.7 MM TITANIO MM DE13 ORIFICIOS  
AXM4027RTC-14 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.7 MM TITANIOMM DE 14 ORIFICIOS  
AXM4027RTC-15 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.7 MM TITANIO MM DE 15 ORIFICIOS  
AXM4027RTC-16 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.7 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4027RTC-17 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.7 MM TITANIO DE 17 ORIFICIOS  
AXM4027LT-2 PLACA EN “ L “ DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 2 ORIFICIOS  
AXM4027LT-3 PLACA EN “ L “ DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 3 ORIFICIOS  
AXM4027LT-4 PLACA EN “ L “ DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027LT-5 PLACA EN “ L “ DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027LT-6 PLACA EN “L” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFIIOCIOS  
AXM4027LT-7 PLACA EN “L” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4027LT-8 PLACA EN “L” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027LOT-2 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027LOT-3 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027LOT-4 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027LOT-5 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027LOT-6 PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027LOT-7 PLACA EN “ L” OBLICUA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4027LOT-8 PLACA EN “ L” OBLICUA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027TuT-3 PLACA 1/3 tubo 2.7 MM TITANIO DE 3 ORIFICIOS  
AXM4027TuT-4 PLACA 1/3 tubo 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027TuT-5 PLACA 1/3 tubo 2.7 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027TuT-6 PLACA 1/3 tubo 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027TuT-7 PLACA 1/3 tubo 2.7 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4027TuT-8 PLACA 1/3 tubo 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027TuT-9 PLAC8A 1/3 tubo 2.7 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4027TuT-10 PLACA 1/3 tubo 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-3 tubo 2.7 MM TITANIO DE 3 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-4 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-5 2.7 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-6 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-7 2.7 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-8 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-9 2.7 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-10 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-11 2.7 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-12 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-13 2.7 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-14 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-15 PLACA RECONSTRUCCIÓN 2.7 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-16 PLACA RECONSTRUCCIÓN 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4027ReT-17 PLACA RECONSTRUCCIÓN 2.7 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-18 PLACA RECONSTRUCCIÓN 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-19 PLACA RECONSTRUCCIÓN 2.7 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4027ReT-20 PLACA RECONSTRUCCIÓN 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027LP-5 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM 5 ORIFICIOS  
AXM4027LP-6 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027LP-7 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM DE 7 ORIFICIOS  
AXM4027LP-8 PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO DE 2.7 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027LOP-5 PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 2.7 MM DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027LOP-6 PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 2.7 MM DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027LOP-7 PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 2.7MM DE 7 ORIFICIOS  
AXM4027LOP-8 PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 2,7 MM DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027TT-2 PLACA EN “ T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027TT-3 PLACA EN “ T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027TT-4 PLACA EN “ T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027TT-5 PLACA EN “T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027TT-6 PLACA EN “T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027TT-7 PLACA EN “T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4027TT-8 PLACA EN “T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027TT-9 PLACA EN “T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4027TT-10 PLACA EN “T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027TT-11 PLACA EN “T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4027TT-12 PLACA EN “T” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027TT-13 PLACA EN “T” DIAMTRO 2.7 MM TITANIO DE 13 ORIFICIOS  
AXM4027TTC-10 PLACA EN “T” COMPRESION PREFORMADA DIAM 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027TTC-12 PLACA EN “T” COMPRESION PREFORMADA DIAM 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027YT-6 PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027YT-7 PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4027YT-8 PLACA EN “ Y” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027YT-9 PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4027YT-10 PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027YT-11 PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4027YT-12 PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027YT-13 PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 13 ORIFICOS  
AXM4027YTPM-10 PLACA EN “Y” PRESION PREFORMADA DIAM 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027XT-4 PLACA EN “X” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027XT-6 PLACA EN “X” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027XT-8 PLACA EN “X” DIAMTERO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027XT-10 PLACA EN “X” DIAMTERO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027XT-12 PLACA EN “X” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-4 PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-6 PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-8 PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 2.7MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-10 PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 2.7MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS



AXM4027XPT-12 PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-4 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-6 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-8 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-10 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-12 PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027CRT-4 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027CRT-6 PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027CRT-8 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027CRT-10 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027CRT-12 PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027CRT-6 PLACA EN "H" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027HT-8 PLACA EN "H" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027HT-10 PLACA EN "H" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027HT-12 PLACA EN "H" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027HPT-6 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027HPT-8 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027HPT-10 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027HPT-12 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027ZT-4 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027ZT-6 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027ZT-8 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027ZT-10 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027ZT-12 PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027ZPT-4 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027ZPT-6 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027ZPT-8 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027ZPT-10 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027ZPT-12 PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027CUT-4 PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027CUT-5 PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027CUT-6 PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027CUT-7 PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4027CUT-8 PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027CUT-9 PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4027CUT-10 PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027CUT-11 PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4027CUT-12 PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027ABT-8 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027ABT-10 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027ABT-12 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027ABT-14 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4027ABT-16 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 16

## ORIFICIOS

AXM4027ABT-18 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 18 ORIFICIOS

AXM4027ABT-20 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 20 ORIFICIOS

AXM4027ABT-22 PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 22 ORIFICIOS

AXM4027 RCT-6 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4027RCT-8 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4027RCT-10 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4027RCT-12 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4027RCT4027-14 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4027RCT4027-18 PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 18 ORIFICIOS

AXM4027OVMT-6 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM DE 6 ORIFICIOS

AXM4027OVMT-8 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM DE 8 ORIFICIOS

AXM4027OVMT-10 PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM DE 10 ORIFICIOS

AXM4027PRPT3-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4027PRPT3-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4027PRPT3-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4027PRPT3-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4027PRPT5-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4027PRPT5-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4027PRPT5-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4027PRPT5-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4027PRPT7-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4027PRPT7-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4027PRPT7-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4027PRPT7-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4027PRPT9-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4027PRPT9-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4027PRPT9-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4027PRPT9-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4027PRPT10-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MMDIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4027PRPT10-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4027PRPT10-10PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10MM DIAMETRO 2.7MM TITANIO DE10 ORIFICIOS

AXM4027PRPT10-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIODE12 ORIFICIOS

AXM4027RPTP12-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4027PRPT12-8 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE12 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4027PRPT12-10 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE12 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4027PRPT12-12 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE D 12 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE12 ORIFICIOS

AXM4027SLT-4 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4027SLT-6 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4027SLT-8 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4027SLT-10 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4027SLT-12 PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4027ANT-4 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4027ANT-6 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4027ANT-8 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4027ANT-10 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4027ANT-12 PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4027RCT-4 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4027RCT-6 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4027RCT-8 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4027RCT-10 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4027RCT-12 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4027RCT-14 PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4027RCPT-4 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4027RCPT-6 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4027RCPT-8 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4027RCPT-10 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4027RCPT-12 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4027RCPT-14 PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.7 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4027RCST-4 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4027RCST-6 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4027RCST-8 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4027RCST-10 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4027RCST-12 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4027RCST-14 PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS

AXM4027RCAT-4+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7MM TITANIO DE 4 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4027RCAT-4+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4027RCAT-4+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4027RCAT-4+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4027RCAT-4+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-4+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-4+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 4 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-5+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 5 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-5+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 5 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-5+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 5 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-5+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 5 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-5+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 5 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-5+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 5 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-5+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 5 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-6+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-6+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-6+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-6+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-6+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-6+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 6 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-6+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7MM TITANIO DE 6 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-7+12 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 7 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-7+14 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 7 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-7+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 7 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-7+18 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 7 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-7+20 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 7 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-7+22 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 7 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-7+24 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 7 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-8+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-8+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-8+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-8+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-8+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-8+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-8+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 8 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-10+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-10+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-10+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-10+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-10+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-10+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
 TITANIO DE 10MAS 22 ORIFICIOS  
 AXM4027RCDAT-10+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
 TITANIO DE 10 MAS 24 ORIFICIOS  
 AXM4027RCDAT-12+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
 TITANIO DE 12 MAS 12 ORIFICIOS  
 AXM4027RCDAT-12+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
 TITANIO DE 12 MAS 14 ORIFICIOS  
 AXM4027RCDAT-12+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
 TITANIO DE 12 MAS 16 ORIFICIOS  
 AXM4027RCDAT-12+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
 TITANIO DE 12 MAS 18 ORIFICIOS  
 AXM4027RCDAT-12+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
 TITANIO DE 12 MAS 20 ORIFICIOS  
 AXM4027RCDAT-12+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
 TITANIO DE 12 MAS 22 ORIFICIOS  
 AXM4027RCDAT-12+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
 TITANIO DE 12 MAS 24 ORIFICIOS  
 AXM4027RCDAT-14+12 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
 TITANIO DE 14 MAS 12 ORIFICIOS  
 AXM4027RCDAT-14+14 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
 TITANIO DE 14 MAS 14 ORIFICIOS  
 AXM4027RCDAT-14+16 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
 TITANIO DE 14 MAS 16 ORIFICIOS  
 AXM4027RCDAT-14+18 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
 TITANIO DE 14 MAS 18 ORIFICIOS  
 AXM4027RCDAT-14+20 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
 TITANIO DE 14 MAS 20 ORIFICIOS  
 AXM4027RCDAT-14+22 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
 TITANIO DE 14 MAS 22 ORIFICIOS  
 AXM4027RCDAT-14+24 PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
 TITANIO DE 14 MAS 24 ORIFICIOS  
 AXM4027P3DIT-8 PLACA 3 D IZQUIERDA DIAM 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
 AXM4027P3DDT-8 PLACA 3 D DERECHA DIAM 2.7 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
 AXM4027CONPREIT-5 PLACA CONDILAR IZQUIERDA PREFORMADA DIAM 2.7 MM TITANIO DE 5  
 ORIFICIOS  
 AXM4027CONPREDT-5 PLACA CONDILAR DERECHA PREFORMADA DIAM. 2.7 MM TITANIO DE 5  
 ORIFICIOS  
 AXM 4012RT-2B PLACA RECTA DIAM 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 2 ORIFICIOS  
 AXM4012RT-4B PLACA RECTA DIAM 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
 AXM4012RT-5B PLACA RECTA DIAM. 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
 AXM4012RT-6B PLACA RECTA DIAM. 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
 AXM4012RT-7B PLACA RECTA DIAM 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS  
 AXM4012RT-8B PLACA RECTA DIAM. 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
 AXM4012RT-9B PLACA RECTA DIAM 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS  
 AXM4012RT-10B PLACA RECTA DIAM. 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012RT-11B PLACA RECTA DIAM. 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS  
AXM4012RT-12B PLACA RECTA DIAM 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012RT-13B PLACA RECTA DIAM. 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13ORIFICIOS  
AXM4012RT-14B PLACA RECTA DIAM. 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS  
AXM4012RT-15B PLACA RECTA DIAM. 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 15 ORIFICIOS  
AXM4012RT-16B PLACA RECTA DIAM. 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS  
AXM4012RT-17B PLACA RECTA DIAM. 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 17 ORIFICIOS  
AXM4012RTC-4B PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012RTC-6B PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-2B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 2 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-4B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-5B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-6B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-7B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-8B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-9B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-10B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-11B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-12B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.2MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 RIFICIOS  
AXM4012RTP-13B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-14B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.2MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-15B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2MM TITANIO BLOQUEADA DE 15 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-16B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS  
AXM4012RTP-16B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 17 ORIFICIOS  
AXM4012LT-4B PLACA EN “L” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICOS  
AXM4012LT-5B PLACA EN “L “ DIAMETRO 1.2MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4012LT-6B PLACA EN “L” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012LT-7B PLACA EN “L” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS  
AXM4012LT-8B PLACA EN “L” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012LOT-4B PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4012LOT-5B PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4012LOT-6B PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012LOT-7B PLACA EN “ L” OBLICUA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4012LOT-8B PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012LP-4B PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4012LP-5B PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4012LP-6B PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012LP-7B PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4012LP-8B PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO DE 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012LOP-4B PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE DIAMETRO DE 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS

AXM4012LOP-5B PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4012LOP-6B PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012LOP-7B PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4012LOP-8B PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012TT-4B PLACA EN “ T” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4012TT-5B PLACA EN “T” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4012TT-6B PLACA EN “T” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012TT-7B PLACA EN “T” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4012TT-8B PLACA EN “T” DIAMETRO 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012TT-9B PLACA EN “T” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4012TT-10B PLACA EN “T” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012TT-11B PLACA EN “T” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4012TT-12B PLACA EN “T” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012TT-13B PLACA EN “T” DIAMTRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS

AXM4012TTC-10B PLACA EN “T” COMPRESION PREFORMADA DIAM 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012TTC-12B PLACA EN “T” COMPRESION PREFORMADA DIAM 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012YT-4B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4012YT-5B PLACA EN “Y” DIAMTERO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS



AXM4012YT-6B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012YT-7B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS  
AXM4012YT-8B PLACA EN “ Y” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012YT-9B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS  
AXM4012YT-10B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012YT-11B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS  
AXM4012YT-12B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012YT-13B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS  
AXM4012YTPR-10B PLACA EN “Y” PRESION PREFORMADA DIAM 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012XT-4B PLACA EN “X” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012XT-6B PLACA EN “X” DIAMTERO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012XT-8B PLACA EN “X” DIAMTERO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012XT-10B PLACA EN “X” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012XT-12B PLACA EN “X” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012XPT-4B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4012XPT-6B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012XPT-8B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012XPT-10B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012XPT-12B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012CT-4B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4012CT-6B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012CT-8B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012CT-10B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012CT-12B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012CRT-4B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4012CRT-6B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012CRT-8B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADO DE 8 ORIFICIOS

AXM4012CRT-10B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012CRT-12B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012HT-6B PLACA EN “H” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4012HT-8B PLACA EN “H” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4012HT-10B PLACA EN “H” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4012HT-12B PLACA EN “H” DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4012HPT-6B PLACA EN “H” CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012HPT-8B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012HPT-10B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012HPT-12B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012ZT-4B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4012ZT-6B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012ZT-8B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012ZT-10B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012ZT-12B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012ZPT-4B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4012ZPT-6B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012ZPT-8B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012ZPT-10B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012ZPT-12B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012CUT-4B PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4012CUT-5B PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4012CUT-6B PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012CUT-7B PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4012CUT-8B PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012CUT-9B PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4012CUT-10B PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012CUT-11B PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4012CUT-12B PLACA CURVA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012ABT-8B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012ABT-10B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012ABT-12B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012ABT-14B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4012ABT-16B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS

AXM4012ABT-18B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 18 ORIFICIOS

AXM4012ABT-20B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 20 ORIFICIOS

AXM4012ABT-22B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 22 ORIFICIOS

AXM4012RCBT-6B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012RCT-8B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012RCT-10B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012RCT-12B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012RCT-14B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4012RCT-16B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS

AXM4012RCT-18B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 18 ORIFICIOS

AXM4012OVMT-6B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012OVMT-8B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012OVMT-10B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012PRPT3-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012PRPT3-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012PRPT3-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012PRPT3-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012PRPT5-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012PRPT5-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012PRPT5-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012PRPT5-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012PRPT7-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012PRPT7-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012PRPT7-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012PRPT7-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012PRPT9-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012PRPT9-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012PRPT9-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012PRPT9-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012PRPT10-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012PRPT10-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012PRPT10-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE10 ORIFICIOS

AXM4012PRPT10-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012PRPT12-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012PRPT12-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE12 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012PRPT12-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE12 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE10 ORIFICIOS

AXM4012PRPT12-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE D 12 MM DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE12 ORIFICIOS

AXM4012SLT-4B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4012SLT-6B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012SLT-8B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012SLT-10B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012SLT-12B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012ANT-4B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4012ANT-6B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012ANT-8B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012ANT-10B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012ANT-12B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012RCT-4B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4012RCT-6B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4012RCT-8B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012RCT-10B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4012RCT-12B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1,2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4012RCT-14B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4012RCPT-4B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4012RCPT-6B	-PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS	1.2	MM	TITANIO
AXM4012RCPT-8B	PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS	1.2	MM	TITANIO
AXM4012RCPT-10B	PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS	1.2	MM	TITANIO
AXM4012RCPT-12B	PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS	1.2	MM	TITANIO
AXM4012RCPT-14B	PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS	1.2	MM	TITANIO
AXM4012RCST-4B	PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS	1.2	MM	TITANIO
AXM4012RCST-6B	PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS	1.2	MM	TITANIO
AXM4012RCST-8B	PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS	1.2	MM	TITANIO
AXM4012RCST-10B	PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS	1.2	MM	TITANIO
AXM4012RCST-12B	PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS	1.2	MM	TITANIO
AXM4012RCST-14B	PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS	1.2	MM	TITANIO
AXM4012RCAT-4+12B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO BLOQUEADA DE 4 MAS 12 ORIFICIOS	1.2	MM	TITANIO
AXM4012RCAT-4+14B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO BLOQUEADA DE 4 MAS 14 ORIFICIOS	1.2	MM	TITANIO
AXM4012RCAT-4+16B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO BLOQUEADA DE 4 MAS 16 ORIFICIOS	1.2	MM	TITANIO
AXM4012RCAT-4+18B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO BLOQUEADA DE 4 MAS 18 ORIFICIOS	1.2	MM	TITANIO
AXM4012RCAT-4+20B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO BLOQUEADA DE 4 MAS 20 ORIFICIOS	1.2	MM	TITANIO
AXM4012RCAT-4+22B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO BLOQUEADA DE 4 MAS 22 ORIFICIOS	1.2	MM	TITANIO
AXM4012RCAT-4+24B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO BLOQUEADA DE 4 MAS 24 ORIFICIOS	1.2	MM	TITANIO
AXM4012RCAT-5+12B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO BLOQUEADA DE 5 MAS 12 ORIFICIOS	1.2	MM	TITANIO
AXM4012RCAT-5+14B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO BLOQUEADA DE 5 MAS 14 ORIFICIOS	1.2	MM	TITANIO
AXM4012RCAT-5+16B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO BLOQUEADA DE 5 MAS 16 ORIFICIOS	1.2	MM	TITANIO
AXM4012RCAT-5+18B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO BLOQUEADA DE 5 MAS 18 ORIFICIOS	1.2	MM	TITANIO
AXM4012RCAT-5+20B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO BLOQUEADA DE 5 MAS 20 ORIFICIOS	1.2	MM	TITANIO

AXM4012RCAT-5+22B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.2	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 5 MAS 22 ORIFICIOS						
AXM4012RCAT-5+24B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.2	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 5 MAS 24 ORIFICIOS						
AXM4012RCAT-6+12B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.2	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 6 MAS 12 ORIFICIOS						
AXM4012RCAT-6+14B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.2	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 6 MAS 14 ORIFICIOS						
AXM4012RCAT-6+16B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.2	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 6 MAS 16 ORIFICIOS						
AXM4012RCAT-6+18B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.2	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 6 MAS 18 ORIFICIOS						
AXM4012RCAT-6+20B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.2	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 6 MAS 20 ORIFICIOS						
AXM4012RCAT-6+22B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.2	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 6 MAS 22 ORIFICIOS						
AXM4012RCAT-6+24B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.2	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 6 MAS 24 ORIFICIOS						
AXM4012RCAT-7+12B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.2	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 7 MAS 12 ORIFICIOS						
AXM4012RCAT-7+14B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.2	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 7 MAS 14 ORIFICIOS						
AXM4012RCAT-7+16B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.2	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 7 MAS 16 ORIFICIOS						
AXM4012RCAT-7+18B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.2	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 7 MAS 18 ORIFICIOS						
AXM4012RCAT-7+20B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.2	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 7 MAS 20 ORIFICIOS						
AXM4012RCAT-7+22B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.2	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 7 MAS 22 ORIFICIOS						
AXM4012RCAT-7+24B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.2	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 7 MAS 24 ORIFICIOS						
AXM4012RCDAT-8+12B	PLACA RECONSTRUCCION	DOBLE	ANGULADA	DIAMETRO	1.2	MM
TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 12 ORIFICIOS						
AXM4012RCDAT-8+14B	PLACA RECONSTRUCCION	DOBLE	ANGULADA	DIAMETRO	1.2	MM
TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 14 ORIFICIOS						
AXM4012RCDAT-8+16B	PLACA RECONSTRUCCION	DOBLE	ANGULADA	DIAMETRO	1.2	MM
TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 16 ORIFICIOS						
AXM4012RCDAT-8+18B	PLACA RECONSTRUCCION	DOBLE	ANGULADA	DIAMETRO	1.2	MM
TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 18 ORIFICIOS						
AXM4012RCDAT-8+20B	PLACA RECONSTRUCCION	DOBLE	ANGULADA	DIAMETRO	1.2	MM
TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 20 ORIFICIOS						
AXM4012RCDAT-8+22B	PLACA RECONSTRUCCION	DOBLE	ANGULADA	DIAMETRO	1.2	MM
TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 22 ORIFICIOS						
AXM4012RCDAT-8+24B	PLACA RECONSTRUCCION	DOBLE	ANGULADA	DIAMETRO	1.2	MM
TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 24 ORIFICIOS						

AXM4012RCDAT-10+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-10+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4012RCAT-10+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-10+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-10+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-10+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-10+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-12+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-12+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-12+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-12+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-12+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-12+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-12+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-14+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-14+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-14+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-14+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-14+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-14+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4012RCDAT-14+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.2 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4012P3DIT-8B PLACA 3 D IZQUIERDA DIAM 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012P3DDT-8B PLACA 3 D DERECHA DIAM 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4012CONPREIT-5B PLACA CONDILAR IZQUIERDA PREFORMADA DIAM 1.2 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4012CONPREDT-5B PLACA CONDILAR DERECHA PREFORMADA DIAM. 1.2 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM 4013RT-2B PLACA RECTA DIAM 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA 2 ORIFICIOS

AXM4013RT-4B PLACA RECTA DIAM 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS

AXM4013RT-5B PLACA RECTA DIAM. 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA 5 ORIFICIOS

AXM4013RT-6B PLACA RECTA DIAM. 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS

AXM4013RT-7B PLACA RECTA DIAM 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA 7 ORIFICIOS

AXM4013RT-8B PLACA RECTA DIAM. 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS

AXM4013RT-9B PLACA RECTA DIAM 1.3MM TITANIO BLOQUEADA 9 ORIFICIOS

AXM4013RT-10B PLACA RECTA DIAM. 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA 10 ORIFICIOS

AXM4013RT-11B PLACA RECTA DIAM. 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA 11 ORIFICIOS

AXM4013RT-12B PLACA RECTA DIAM 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS

AXM4013RT-13B PLACA RECTA DIAM. 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA 13ORIFICIOS

AXM4013RT-14B PLACA RECTA DIAM. 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS

AXM4013RT-15B PLACA RECTA DIAM. 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA 15 ORIFICIOS

AXM4013RT-16B PLACA RECTA DIAM. 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS

AXM4013RT-17B PLACA RECTA DIAM. 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA 17 ORIFICIOS

AXM4013RTC-4B PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS

AXM4013RTC-6B PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS

AXM4013RTP-2B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 2 ORIFICIOS

AXM4013RTP-4B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4013RTP-5B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4013RTP-6B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013RTP-7B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4013RTP-8B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013RTP-9B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4013RTP-10B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.3MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013RTP-11B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4013RTP-12B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.3MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 RIFICIOS

AXM4013RTP-13B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3MM TITANIO BLOQUEADA DE13 ORIFICIOS

AXM4013RTP-14B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.3MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4013RTP-15B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3MM TITANIO BLOQUEADA DE 15



## ORIFICIOS

AXM4013RTP-16B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS

AXM4013RTP-17B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 17 ORIFICIOS

AXM4013LT-4B PLACA EN "L" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4013LT-5B PLACA EN "L" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4013LT-6B PLACA EN "L" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013LT-7B PLACA EN "L" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4013LT-8B PLACA EN "L" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013LOT-4B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4013LOT-5B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4013LOT-6B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013LOT-7B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4013LOT-8B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013LP-4B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4013LP-5B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4013LP-6B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013LP-7B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4013LP-8B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO DE 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013LOP-4B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4013LOP-5B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4013LOP-6B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013LOP-7B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4013LOP-8B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013TT-4B PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4013TT-5B PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4013TT-6B PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013TT-7B PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4013TT-8B PLACA EN "T" DIAMETRO 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013TT-9B PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4013TT-10B PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013TT-11B PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS  
AXM4013TT-12B PLACA EN "T" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013TT-13B PLACA EN "T" DIAMTRO 1.3MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS  
AXM4013TTC-10B PLACA EN "T" COMPRESION PREFORMADA DIAM 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013TTC-12B PLACA EN "T" COMPRESION PREFORMADA DIAM 1,3MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013YT-4B PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013YT-5B PLACA EN "Y" DIAMETRO 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4013YT-6B PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013YT-7B PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4013YT-8B PLACA EN " Y" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013YT-9B PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS  
AXM4013YT-10B PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013YT-11B PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.3MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS  
AXM4013YT-12B PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013YT-13B PLACA EN "Y" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICOS  
AXM4013YTPR-10B PLACA EN "Y" PRESION PREFORMADA DIAM 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013XT-4B PLACA EN "X" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013XT-6B PLACA EN "X" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013XT-8B PLACA EN "X" DIAMTERO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013XT-10B PLACA EN "X" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXMP4013XT-12B PLACA EN "X" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013XPT-4B PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013XPT-6B PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013XPT-8B PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013XPT-10B PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013XPT-12B PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013CT-4B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013CT-6B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013CT-8B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4013CT-10B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4013CT-12B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4013CRT-4B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4013CRT-6B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4013CRT-8B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013CRT-10B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013CRT-12B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013HT-6B PLACA EN "H" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013HT-8B PLACA EN "H" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013HT-10B PLACA EN "H" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013HT-12B PLACA EN "H" DIAMETRO 1.3MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013HPT-6B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013HPT-8B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013HPT-10B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013HPT-12B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013ZT-4B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4013ZT-6B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013ZT-8B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013ZT-10B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013ZT-12B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013ZPT-4B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4013ZPT-6B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013ZPT-8B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013ZPT-10B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013ZPT-12B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013CUT-4B PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4013CUT-5B PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4013CUT-6B PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013CUT-7B PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4013CUT-8B PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013CUT-9B PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4013CUT-10B PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013CUT-11B PLACA CURVA DIAMETRO 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4013CUT-12B PLACA CURVA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013ABT-8B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013ABT-10B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013ABT-12B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013ABT-14B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4013ABT-16B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS

AXM4013ABT-18B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 18 ORIFICIOS

AXM4013ABT-20B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 20 ORIFICIOS

AXM4013ABT-22B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 22 ORIFICIOS

AXM4013RCT-6B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013RCT-8B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013RCT-10B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013RCT-12B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013RCT-14B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4013RCT-16B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS

AXM4013RCT-18B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 18 ORIFICIOS

AXM4013OVMT-6B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013OVMT-8B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013OVMT-10B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013PRPT3-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013PRPT3-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013PRPT3-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013PRPT3-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013PRPT5-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013PRPT5-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013PRPT5-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013PRPT5-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013PRPT7-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013PRPT7-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013PRPT7-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013PRPT7-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013PRPT9-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013PRPT9-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013PRPT9-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013PRPT9-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013PRPT10-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013PRPT10-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013PRPT10-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10MM DIAMETRO 1.3MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013PRPT10-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013PRPT12-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12MM DIAMETRO 1.3MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013PRPT12-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013PRPT12-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12 MM DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013PRPT12-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12 MM DIAMETRO 1.3MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013SLT-4B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4013SLT-6B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013SLT-8B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013SLT-10B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013SLT-12B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013ANT-4B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.3MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4013ANT-6B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013ANT-8B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013ANT-10B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.3MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013ANT-12B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013RCT-4B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4013RCT-6B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013RCT-8B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013RCT-10B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013RCT-12B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1,3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013RCT-14B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4013 RCPT-4B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4013RCPT-6B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013RCPT-8B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013RCPT-10B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013RCPT-12B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013RCPT-14B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4013RCST-4B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4013RCST-6B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4013RCST-8B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013RCST-10B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4013RCST-12B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4013RCST-14B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-4+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-4+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-4+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-4+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-4+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-4+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-4+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4013RCAT-5+12B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.3	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 5 MAS 12 ORIFICIOS						
AXM4013RCAT-5+14B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.3	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 5 MAS 14 ORIFICIOS						
AXM4013RCAT-5+16B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.3	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 5 MAS 16 ORIFICIOS						
AXM4013RCAT-5+18B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.3	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 5 MAS 18 ORIFICIOS						
AXM4013RCAT-5+20B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.3	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 5 MAS 20 ORIFICIOS						
AXM4013RCAT-5+22B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.3	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 5 MAS 22 ORIFICIOS						
AXM4013RCAT-5+24B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.3	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 5 MAS 24 ORIFICIOS						
AXM4013RCAT-6+12B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.3	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 6 MAS 12 ORIFICIOS						
AXM4013RCAT-6+14B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.3	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 6 MAS 14 ORIFICIOS						
AXM4013RCAT-6+16B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.3	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 6 MAS 16 ORIFICIOS						
AXM4013RCAT-6+18B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.3	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 6 MAS 18 ORIFICIOS						
AXM4013RCAT-6+20B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.3	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 6 MAS 20 ORIFICIOS						
AXM4013RCAT-6+22B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.3	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 6 MAS 22 ORIFICIOS						
AXM4013RCAT-6+24B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.3	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 6 MAS 24 ORIFICIOS						
AXM4013RCAT-7+12B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.3	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 7 MAS 12 ORIFICIOS						
AXM4013RCAT-7+14B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.3	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 7 MAS 14 ORIFICIOS						
AXM4013RCAT-7+16B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.3	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 7 MAS 16 ORIFICIOS						
AXM4013RCAT-7+18B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.3	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 7 MAS 18 ORIFICIOS						
AXM4013RCAT-7+20B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.3	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 7 MAS 20 ORIFICIOS						
AXM4013RCAT-7+22B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.3	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 7 MAS 22 ORIFICIOS						
AXM4013RCAT-7+24B	PLACA RECONSTRUCCION	ANGULADA	DIAMETRO	1.3	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 7 MAS 24 ORIFICIOS						
AXM4013RCDAT-8+12B	PLACA RECONSTRUCCION	DOBLE ANGULADA	DIAMETRO	1.3	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 8 MAS 12 ORIFICIOS						
AXM4013RCDAT-8+14B	PLACA RECONSTRUCCION	DOBLE ANGULADA	DIAMETRO	1.3	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 8 MAS 14 ORIFICIOS						

AXM4013RCDAT-8+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-8+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-8+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-8+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-8+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-10+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-10+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-10+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-10+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-10+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-10+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-10+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-12+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-12+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-12+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-12+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-12+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-12+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-12+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-14+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-14+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-14+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-14+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 18 ORIFICIOS



AXM4013RCDAT-14+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-14+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4013RCDAT-14+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4013P3DIT-8B PLACA 3 D IZQUIERDA DIAM 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013P3DDT-8B PLACA 3 D DERECHA DIAM 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4013CONPREIT-5B PLACA CONDILAR IZQUIERDA PREFORMADA DIAM 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXMCONPREDT-5B PLACA CONDILAR DERECHA PREFORMADA DIAM. 1.3 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4015RT-2B PLACA RECTA DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA 2 ORIFICIOS

AXM4015RT-4B PLACA RECTA DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS

AXM4015RT-5B PLACA RECTA DIAM. 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA 5 ORIFICIOS

AXM4015RT-6B PLACA RECTA DIAM. 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS

AXM4015RT-7B PLACA RECTA DIAM 1.5MM TITANIO BLOQUEADA 7 ORIFICIOS

AXM4015RT-8B PLACA RECTA DIAM. 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS

AXM4015RT-9B PLACA RECTA DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA 9 ORIFICIOS

AXM4015RT-10B PLACA RECTA DIAM. 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA 10 ORIFICIOS

AXM4015RT-11B PLACA RECTA DIAM. 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA 11 ORIFICIOS

AXM4015RT-12B PLACA RECTA DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS

AXM4015RT-13B PLACA RECTA DIAM. 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA 13 ORIFICIOS

AXM4015RT-14B PLACA RECTA DIAM. 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS

AXM4015RT-15B PLACA RECTA DIAM. 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA 15 ORIFICIOS

AXM4015RT-16B PLACA RECTA DIAM. 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS

AXM4015RT-17B PLACA RECTA DIAM. 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA 17 ORIFICIOS

AXM4015RTC-4B PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM.1.5 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS

AXM4015RTC-6B PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM 1.5MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS

AXM4015RTP-2B PLACA RECTA CON PUETE DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 2 ORIFICIOS

AXM4015RTP-4B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4015RTP-5B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4015RTP-6B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015RTP-7B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4015RTP-8B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015RTP-9B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4015RTP-10B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015RTP-11B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4015RTP-12B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 RIFICIOS

AXM4015RTP-13B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS

AXM4015RTP-14B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4015RTP-15B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 15 ORIFICIOS

AXM4015RTP-16B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS

AXM4015RTP-17B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 17 ORIFICIOS

AXM4015LT-4B PLACA EN “L” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4015LT-5B PLACA EN “L” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4015LT-6B PLACA EN “L” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015LT-7B PLACA EN “L” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4015LT-8B PLACA EN “L” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015LOT-4B PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4015LOT-5B PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4015LOT-6B PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015LOT-7B PLACA EN “ L” OBLICUA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4015LOT-8B PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015LP-4B PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4015LP-5B PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4015LP-6B PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015LP-7B PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4015LP-8B PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO DE 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015LOT-4B PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4015LOT-5B PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4015LOT-6B PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015LOT-7B PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7

## ORIFICIOS

AXM4015LOT-8B PLACA EN “L” OBLICUA CON PUENTE 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015TT-4B PLACA EN “T” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4015TT-5B PLACA EN “T” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4015TT-6B PLACA EN “T” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015TT-7B PLACA EN “T” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4015TT-8B PLACA EN “T” DIAMETRO 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015TT-9B PLACA EN “T” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4015TT-10B PLACA EN “T” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015TT-11B PLACA EN “T” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4015TT-12B PLACA EN “T” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4015TT-13B PLACA EN “T” DIAMTRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS

AXM4015TTC-10B PLACA EN “T” COMPRESION PREFORMADA DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015TTC-12B PLACA EN “T” COMPRESION PREFORMADA DIAM 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4015YT-5B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4015YT-6B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015YT-7B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4015YT-8B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015YT-9B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS

AXM4015YT-10B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015YT-11B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4015YT-12B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4015YT-13B PLACA EN “Y” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS

AXM4015YTPM-10B PLACA EN “Y” PRESION PREFORMADA DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015XT-4B PLACA EN “X” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4015XT-6B PLACA EN “X” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015XT-8B PLACA EN “X” DIAMTERO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015XT-10B PLACA EN “X” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015XT-12B PLACA EN “X” DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4015XPT-4B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4015XPT-6B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015XPT-8B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015XPT-10B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015XPT-12B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4015CT-4B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4015CT-6B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015CT-8B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015CT-10B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015CT-12B PLACA CUADRADA DIAMETRO 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015CRT-4B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015CRT-6B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015CRT-8B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015CRT-10B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015CRT-12B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015HT-6B PLACA EN "H" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015HT-8B PLACA EN "H" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015HT-10B PLACA EN "H" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015HT-12B PLACA EN "H" DIAMETRO 1.5MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015HPT-6B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015HPT-8B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015HPT-10B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015HPT-12B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015ZT-4B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015ZT-6B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015ZT-8B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015ZT-10B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015ZT-12B PLACA EN "Z" DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015ZPT-4B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015ZPT-6B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015ZPT-8B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015ZPT-10B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015ZPT-12B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-4B PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-5B PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-6B PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-7B PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-8B PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-9B PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-10B PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015CUT-11B PLACA CURVA DIAMETRO 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4015CUT-12B PLACA CURVA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015ABT-8B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015ABT-10B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015ABT-12B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015ABT-14B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS  
AXM4015ABT-16B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS  
AXM4015ABT-18B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 18 ORIFICIOS  
AXM4015ABT-20B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 20 ORIFICIOS  
AXM4015ABT-22B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 22 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-6B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-8B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-10B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-12B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-14B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-16B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-18B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 18 ORIFICIOS  
AXM4015OVMT-6B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015OVMT-8B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015OVMT-10B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015PRPT3-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 1.5 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015PRPT3-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015PRPT3-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015PRPT3-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015PRPT5-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015PRPT5-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015PRPT5-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015PRPT5-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4015PRPT7-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015PRPT7-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015PRPT7-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015PRPT7-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4015PRPT9-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015PRPT9-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015PRPT9-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015PRPT9-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4015PRPT10-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015PRPT10-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015PRPT10-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015PRPT10-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4015PRPT12-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015PRPT12-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE12 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015PRPT12-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE12 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015PRPT12-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE D 12 MM DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4015SLT-4B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4015SLT-6B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015SLT-8B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4015SLT-10B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4015SLT-12B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4015ANT-4B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4015ANT-6B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4015ANT-8B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015ANT-10B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015ANT-12B PLACA ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-4B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-6B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-8B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-10B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015RCT-12B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1,5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015ECT-14B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS  
AXM4015RCPT-4B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015RCPT-6B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015RCPT-8B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015RCPT-10B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015RCPT-12B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015RCPT-14B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS  
AXM4015RCST-4B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4015RCST-6B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4015RCST-8B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015RCST-10B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4015RCST-12B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4015RCST-14B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS  
AXM4015RCAT-4+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 MAS 12 ORIFICIOS  
AXM4015RCAT-4+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 MAS 14 ORIFICIOS  
AXM4015RCAT-4+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 MAS 16 ORIFICIOS  
AXM4015RCAT-4+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-4+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-4+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-4+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-5+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-5+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-5+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-5+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-5+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-5+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-5+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-6+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-6+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-6+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-6+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-6+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-6+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-6+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-7+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 7 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-7+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 7 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-7+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 7 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-7+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 7 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-7+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 7 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-7+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO



BLOQUEADA DE 7 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCAT-7+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 7 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-8+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-8+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-8+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-8+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5MM

TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-8+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-8+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-8+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-10+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-10+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-10+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-10+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-10+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-10+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-10+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-12+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-12+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 12MAS 14 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-12+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-12+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-12+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEDA DE 12 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-12+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEDA DE 12 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-12+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4015RCDAT-14+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 12 ORIFICIOS  
AXM4015RCDAT-14+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 14 ORIFICIOS  
AXM4015RCDAT-14+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 16 ORIFICIOS  
AXM4015RCDAT-14+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 18 ORIFICIOS  
AXM4015RCDAT-14+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.3 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 20 ORIFICIOS  
AXM4015RCDAT-14+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 22 ORIFICIOS  
AXM4015RCDAT-14+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 24 ORIFICIOS  
AXM4015P3DIT-8B PLACA 3 D IZQUIERDA DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015P3DDT-8B PLACA 3 D DERECHA DIAM 1.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4015CONPREIT-5B PLACA CONDILAR IZQUIERDA PREFORMADA DIAM 1.5 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4015CONPREDT-5B PLACA CONDILAR DERECHA PREFORMADA DIAM. 1.5 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4015DCVT-1-11B PLACA DOBLE CIRCULAR AUTOBLOQUEANTE 11 MM DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO BLOQUEADA CON VASTAGO DE UN ORIFICIO CENTRAL  
AXM4015DCVT-1-16B PLACA DOBLE CIRCULAR AUTOBLOQUEANTE 16 MM DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO BLOQUEADA CON VASTAGO DE UN ORIFICIO CENTRAL  
AXM4015DCVT-1-20B PLACA DOBLE CIRCULAR AUTOBLOQUEANTE 20 MM DIAMETRO 1.5 MM  
TITANIO BLOQUEADA CON VASTAGO DE UN ORIFICIO CENTRAL  
AXM4015EST-5-11B PLACA 11 MM ESTRELLA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5 ORIFICO  
AXM4015EST-5-16B PLACA 16 MM ESTRELLA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5 ORIFICO  
AXM4015EST-5-20B PLACA 20 MM ESTRELLA DIAMETRO 1.5 MM TITANIO DE 5 ORIFICO  
AXM4020RT-2B PLACA RECTA DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 2 ORIFICIOS  
AXM4020RT-4B PLACA RECTA DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020RT-5B PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4020RT-6B PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020RT-7B PLACA RECTA DIAM 2.0MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS  
AXM4020RT-8B PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020RT-9B PLACA RECTA DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS  
AXM4020RT-10B PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020RT-11B PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS  
AXM4020RT-12B PLACA RECTA DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020RT-13B PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13ORIFICIOS  
AXM4020RT-14B PLACA RECTA DIAM. 2.0MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS  
AXM4020RT-15B PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 15 ORIFICIOS  
AXM4020RT-16B PLACA RECTA DIAM. 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS  
AXM4020RT-17B PLACA RECTA DIAM. 2,0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 17 ORIFICIOS  
AXM4020RTC-4B PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM. 2.0 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020RTC-6B PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM 2.0MM TITANIO BLOQUEADA DE 6  
ORIFICIOS

AXM4020RTP-2B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 2 ORIFICIOS

AXM4020RTP-4B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020RTP-5B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4020RTP-6B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020RTP-7B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7ORIFICIOS

AXM4020RTP-8B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020RTP-9B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4020RTP-10B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020RTP-11B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2,0MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4020RTP-12B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 RIFICIOS

AXM4020RTP-13B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE13 ORIFICIOS

AXM4020RTP-14B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4020RTP-15B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.0 TITANIO BLOQUEADA DE 15 ORIFICIOS

AXM4020RTP-16B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS

AXM4020RTP-17B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 17 ORIFICIOS

AXM4020LT-4B PLACA EN “L” DIAMTERO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020LT-5B PLACA EN “ L “ DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4020LT-6B PLACA EN “L” DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020LT-7B PLACA EN “L” DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4020LT-8B PLACA EN “L” DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020LOT-4B PLACA EN “L” OBLICUA DIAMTRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020LOT-5B PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4020LOT-6B PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020LOT-7B PLACA EN “ L” OBLICUA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4020LOT-8B PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020LP-4B PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020LP-5B PLACA EN “L” CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5

## ORIFICIOS

AXM4020LP-6B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020LP-7B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4020LP-8B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO DE 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020LOP-4B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020LOP-5B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4020LOP-6B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020LOP-7B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4020LOP-8B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2,0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020TT-4B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020TT-5B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4020TT-6B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020TT-7B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4020TT-8B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020TT-9B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4020TT-10B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020TT-11B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4020TT-12B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020TT-13B PLACA EN "T" DIAMTRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS

AXM4020TTC-10B PLACA EN "T" COMPRESION PREFORMADA DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020TTC-12B PLACA EN "T" COMPRESION PREFORMADA DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020YT-5B PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4020YT-6B PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020YT-7B PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4020YT-8B PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020YT-9B PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4020YT-10B PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020YT-11B PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4020YT-12B PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020YT-13B PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS

AXM4020YTPR-10B PLACA EN "Y" PRESION PREFORMADA DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020XT-4B PLACA EN "X" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020XT-6B PLACA EN "X" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020XT-8B PLACA EN "X" DIAMTERO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020XT-10B PLACA EN "X" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020XT-12B PLACA EN "X" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020XPT-4B PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020XPT-6B PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020XPT-8B PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020XPT-10B PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020XPT-12B PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020CT-4B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020CT-6B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020CT-8B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020CT-10B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020CT-12B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020CRT-4B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020CRT-6B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020CRT-8B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020CRT-10B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020CRT-12B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020HT-6B PLACA EN "H" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020HT-8B PLACA EN "H" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020HT-10B PLACA EN "H" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020HT-12B PLACA EN "H" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020HPT-6B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020HPT-8B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020HPT-10B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020HPT-12B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020ZT-4B PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020ZT-6B PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4020ZT-8B PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020ZT-10B PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4020ZT-12B PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4020ZPT-4B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4020ZPT-6B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6

## ORIFICIOS

AXM4020ZPT-8B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020ZPT-10B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020ZPT-12B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020CUT-4B PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020CUT-5B PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4020CUT-6B PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020CUT-7B PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4020CUT-8B PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020CUT-9B PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4020CUT-10B PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020CUT-11B PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4020CUT-12B PLACA CURVA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020ABT-8B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020ABT-10B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020ABT-12B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020ABT-14B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4020ABT-16B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS

AXM4020ABT-18B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 18 ORIFICIOS

AXM4020ABT-20B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 20 ORIFICIOS

AXM4020ABT-22B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 22 ORIFICIOS

AXM4020RCT-6B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020RCT-8B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020RCT-10B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020RCT-12B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020RCT-14B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4020RCT-16B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS

AXM4020RCT-18B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 18 ORIFICIOS

AXM4015OVMT-6B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020OVMT-8B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020OVMT-10B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020PRPT3-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020PRPT3-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020PRPT3-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020PRPT3-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020PRPT5-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020PRPT5-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020PRPT5-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020PRPT5-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020PRPT7-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020PRPT7-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020PRPT7-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020PRPT7-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020PRPT9-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020PRPT9-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020PRPT9-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020PRPT9-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020PRPT10-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020PRPT10-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020PRPT10-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020PRPT10-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020PRPT12-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12MM DIAMETRO 2.0MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020PRPT12-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE12 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020PRPT12-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE12 MM DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE10 ORIFICIOS

AXM4020PRPT12-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE D 12 MM DIAMETRO 2.0MM TITANIO BLOQUEADA DE12 ORIFICIOS

AXM4020SLT-4B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020SLT-6B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020SLT-8B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020SLT-10B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020SLT-12B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020ANT-4B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.0MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020ANT-6B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020ANT-8B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020ANT-10B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.0MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020ANT-12B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020RCT-4B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020RCT-6B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020RCT-8B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020RCT-10B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020RCT-12B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020RCT-14B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4020RCPT-6B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020RCPT-6B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4020RCPT-8B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4020RCPT-10B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4020RCPT-12B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4020RCPT-14B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4020RCST-4B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4020RCST-6B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS



AXM4020RCST-8B	PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR	DIAMETRO	2.0	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS					
AXM4020RCST-10B	PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR	DIAMETRO	2.0	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS					
AXM4020RCST-12B	PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR	DIAMETRO	2.0	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS					
AXM4020RCST-14B	PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR	DIAMETRO	2.0	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS					
AXM4020RCAT-4+12B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA	DIAMETRO	2.0MM		TITANIO
BLOQUEADA DE 4 MAS 12 ORIFICIOS					
AXM4020RCAT-4+14B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA	DIAMETRO	2.0	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 4 MAS 14 ORIFICIOS					
AXM4020RCAT-4+16B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA	DIAMETRO	2.0	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 4 MAS 16 ORIFICIOS					
AXM4020RCAT-4+18B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA	DIAMETRO	2.0	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 4 MAS 18 ORIFICIOS					
AXM4020RCAT-4+20B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA	DIAMETRO	2.0	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 4 MAS 20 ORIFICIOS					
AXM4020RCAT-4+22B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA	DIAMETRO	2.0	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 4 MAS 22 ORIFICIOS					
AXM4020RCAT-4+24B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA	DIAMETRO	2.0	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 4 MAS 24 ORIFICIOS					
AXM4020RCAT-5+12B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA	DIAMETRO	2.0	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 5 MAS 12 ORIFICIOS					
AXM4020RCAT-5+14B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA	DIAMETRO	2.0	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 5 MAS 14 ORIFICIOS					
AXM4020RCAT-5+16B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA	DIAMETRO	2.0	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 5 MAS 16 ORIFICIOS					
AXM4020RCAT-5+18B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA	DIAMETRO	2.0	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 5 MAS 18 ORIFICIOS					
AXM4020RCAT-5+20B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA	DIAMETRO	2.0	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 5 MAS 20 ORIFICIOS					
AXM4020RCAT-5+22B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA	DIAMETRO	2.0	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 5 MAS 22 ORIFICIOS					
AXM4020RCAT-5+24B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA	DIAMETRO	2.0	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 5 MAS 24 ORIFICIOS					
AXM4020RCAT-6+12B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA	DIAMETRO	2.0	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 6 MAS 12 ORIFICIOS					
AXM4020RCAT-6+14B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA	DIAMETRO	2.0	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 6 MAS 14 ORIFICIOS					
AXM4020RCAT-6+16B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA	DIAMETRO	2.0	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 6 MAS 16 ORIFICIOS					
AXM4020RCAT-6+18B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA	DIAMETRO	2.0	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 6 MAS 18 ORIFICIOS					
AXM4020RCAT-6+20B	PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA	DIAMETRO	2.0	MM	TITANIO
BLOQUEADA DE 6 MAS 20 ORIFICIOS					

AXM4020RCAT-6+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-6+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-7+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-7+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-7+16 PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-7+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-7+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-7+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4020RCAT-7+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-8+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-8+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-8+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-8+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-8+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO DE 8 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-8+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-8+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-10+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-10+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-10+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-10B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-10+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-10+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-10+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4020RCDAT-12+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 12 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-12+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 14 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-12+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 16 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-12+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 18 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-12+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 20 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-12+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 22 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-12+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO DE 12MAS 24 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-14+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 12 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-14+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 14 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-14+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 16 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-14+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO DE 14 MAS 18 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-14+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 20 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-14+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO DE 14 MAS 22 ORIFICIOS  
AXM4020RCDAT-14+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.0 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14MAS 24 ORIFICIOS  
AXM4020P3DIT-8B PLACA 3 D IZQUIERDA DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020P3DDT-8B PLACA 3 D DERECHA DIAM 2.0 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4020CONPREIT-5B PLACA CONDILAR IZQUIERDA PREFORMADA DIAM 2.0 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4020CONPEDT-5B PLACA CONDILAR DERECHA PREFORMADA DIAM. 2.0 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4024RT-2B PLACA RECTA DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 2 ORIFICIOS  
AXM4024RT-4B PLACA RECTA DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024RT-5B PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4024RT-6B PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024RT-7B PLACA RECTA DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS  
AXM4024RT-8B PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024RT-9B PLACA RECTA DIAM 2.4MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS  
AXM4024RT-10B PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024RT-11B PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS  
AXM4024RT-12B PLACA RECTA DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024RT-13B PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS

AXM4024RT-14B PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS  
AXM4024RT-15B PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 15 ORIFICIOS  
AXM4024RT-16B PLACA RECTA DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS  
AXM4024RT-17B PLACA RECTA DIAM. 2,4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 17 ORIFICIOS  
AXM4024RTC-4B PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024RTC-6B PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-2B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 2 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-4B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-5B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-6B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-7B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-8B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-9B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-10B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-11B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2,4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-12B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-13B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-14B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-14B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 15 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-16B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS  
AXM4024RTP-17B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 17 ORIFICIOS  
AXM4024LT-4B PLACA E "L" DIAMETRO DE 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024LT-5B PLACA EN "L " DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4024LT-6B PLACA EN "L" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFIIOCIOS  
AXM4024LT-7B PLACA EN "L" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS  
AXM4024LT-8B PLACA EN "L" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024LOT-4B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024LOT-5B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5

## ORIFICIOS

AXM4024LOT-6B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 2.4MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024LOT-7B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4024LOT-8B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024LP-4B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4024LP-5B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4024LP-6B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024LP-7B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4024LP-8B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO DE 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024LOP-4B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4024LOP-4B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4024LOP-6B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024LOP-7B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4024LOP-8B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2,4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024TT-4B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4024TT-5B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4024TT-6B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024TT-7B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4024TT-8B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024TT-9B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4024TT-10B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4024TT-11B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4024TT-12B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4024TT-13 PLACAB EN "T" DIAMTRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS

AXM4024TTC-10B PLACA EN "T" COMPRESION PREFORMADA DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4024TTC-12B PLACA EN "T" COMPRESION PREFORMADA DIAM 2.4MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4024YT-6B PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024YT-7B PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4024YT-8B PLACA EN " Y" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024YT-9B PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4024YT-10B PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4024YT-11B PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS  
AXM4024YT-12B PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024YT-13B PLACA EN “Y” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS  
AXM4024YTPR-10B PLACA EN “Y” PRESION PREFORMADA DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024XT-4B PLACA EN “X” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024XT-6B PLACA EN “X” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024XT-8B PLACA EN “X” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024XT-10B PLACA EN “X” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024XT-12B PLACA EN “X” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024XPT-4B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024XPT-8B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024XPT-12B PLACA EN “X” CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024CT-4B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024CT-6B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024CT-8B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024CT-10B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024CT-12B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024CRT-4B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024CRT-6B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024CRT-8B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024CRT-10B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024CRT-12B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024HT-6B PLACA EN “H” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024HT-8B PLACA EN “H” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024HT-10B PLACA EN “H” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024HY-12B PLACA EN “H” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024HPT-6B PLACA EN “H” CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024HPT-8B PLACA EN “H” CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024HPT-10B PLACA EN “H” CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024HPT-12B PLACA EN “H” CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024ZT-4B PLACA EN “Z” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024ZT-6B PLACA EN “Z” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024ZT-8B PLACA EN “Z” DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024ZT-10B PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024ZT-12B PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024ZPT-4B PLACA E "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024ZPT-6B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024ZPT-8B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024ZPT-10B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024ZPT-12B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-4B PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-5B PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-6B PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-7B PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-8B PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-9B PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-10B PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-11B PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS  
AXM4024CUT-12B PLACA CURVA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-8B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-10B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-12B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-14B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-16B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-18B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 18 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-20B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 20 ORIFICIOS  
AXM4024ABT-22B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 22 ORIFICIOS  
AXM4024RCT-6B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4024RCT-8B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024RCT-10B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4024RCT-12B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4024RCT-14B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14

## ORIFICIOS

AXM4024RCT-18B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 18 ORIFICIOS

AXM4024OVMT-6B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024OVMT-8B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024OVMT-10B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4024PRPT3-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024PRPT3-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024PRPT3-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4024PRPT3-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4024PRPT5-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024PRPT5-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024PRPT5-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS

AXM4024PRPT5-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4024PRPT7-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024PRPT7-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024PRPT7-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4024PRPT7-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4024PRPT9-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024PRPT9-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024PRPT9-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4024PRPT9-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4024PRPT10-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MMDIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024PRPT10-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024PRPT10-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10MM DIAMETRO 2.4MM



TITANIO DE10 ORIFICIOS

AXM4024PRPT10-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4024PRPT12-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024PRPT12-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE12 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024PRPT12-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE12 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE10 ORIFICIOS

AXM4024PRPT12-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE D 12 MM DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE12 ORIFICIOS

AXM4024SLT-4B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4024SLT-6B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024SLT-8B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024SLT-10B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4024SLT-12B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4024ANT-4B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4024ANT-6B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024ANT-8B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024ANT-10B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4024ANT-12B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4024RCT-4B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4024RCT-6B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024RCT-8B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024RCT-10B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4024RCT-12B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4024RCT-14B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4024RCPT-4B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4024RCPT-6B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024RCPT-8B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024RCPT-10B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4024RCPT-12B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4024RCPT-14B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4024RCST-4B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4024RCST-6B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4024RCST-8B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4024RCST-10B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4024RCST-12B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4024RCST-14B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4024RCAT-4+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCAT-4+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCAT-4+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCAT-4+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 4 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCAT-4+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCAT-4+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024RCAT-4+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-5+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-5+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-5+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-5+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-5+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-5+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-5+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-6+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-6+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-6+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-6+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-6+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-6+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-6+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-7+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO DE 7 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-7+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 7 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-7+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 7 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-7+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 7 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-7+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 7 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCTA-7+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 7 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024-RCTA-7+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 7 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-8+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-8+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-8+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-8+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-8+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-8+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-8+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-10+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-10+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-10+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10MAS 16 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-10+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10MAS 18 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-10+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10MAS 20 ORIFICIOS

AXM4024RCDAT-10+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 22 ORIFICIOS  
AXM4024RCDAT-10+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 24 ORIFICIOS  
AXM4024RCDAT-12+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 12 ORIFICIOS  
AXM4024RCDAT-12+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 14 ORIFICIOS  
AXM4024RCDAT-12+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 16 ORIFICIOS  
AXM4024RCDAT-12+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 18 ORIFICIOS  
AXM4024RCDAT-12+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 20 ORIFICIOS  
AXM4024RCDAT-12+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 22 ORIFICIOS  
AXM4024RCDAT-12+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 24 ORIFICIOS  
AXM4024RCDAT-14+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 12 ORIFICIOS  
AXM4024RCDAT-14+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 14 ORIFICIOS  
AXM4024RCDAT-14+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 16 ORIFICIOS  
AXM4024RCDAT-14+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO DE 14 MAS 18 ORIFICIOS  
AXM4024RCDAT-14+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 20 ORIFICIOS  
AXM4024RCDAT-14+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 22 ORIFICIOS  
AXM4024RCDAT-14+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.4 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14MAS 24 ORIFICIOS  
AXM4024P3DIT-8B PLACA 3 D IZQUIERDA DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024P3DDT-8B PLACA 3 D DERECHA DIAM 2.4 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4024CONPREIT-5B PLACA CONDILAR IZQUIERDA PREFORMADA DIAM 2.4 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4024CONPREDT-5B PLACA CONDILAR DERECHA PREFORMADA DIAM. 2.4 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027RT-2B PLACA RECTA DIAM 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS  
AXM4027RT-4B PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA 5 ORIFICIOS  
AXM4027RT-6B PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4027RT-7B PLACA RECTA DIAM 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA 7 ORIFICIOS  
AXM4027RT-8B PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4027RT-9B PLACA RECTA DIAM 2.7MM TITANIO BLOQUEADA 9 ORIFICIOS  
AXM4027RT-10B PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA 10 ORIFICIOS  
AXM4027RT-11B PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA 11 ORIFICIOS  
AXM4027RT-12B PLACA RECTA DIAM 2.7MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS

AXM4027RT-13B PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA 13ORIFICIOS  
AXM4027RT-14B PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4027RT-15B PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA 15 ORIFICIOS  
AXM4027RT-16B PLACA RECTA DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4027RT-17B PLACA RECTA DIAM. 2,7 MM TITANIO BLOQUEADA 17 ORIFICIOS  
AXM4027RTC-4B PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA 4  
ORIFICIOS  
AXM4027RTC-6B PLACA RECTA DE COMPRESION DIAM 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA 6  
ORIFICIOS  
AXM4027RTP-4B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4  
ORIFICIOS  
AXM4027RTP-5B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5  
ORIFICIOS  
AXM4027RTP-6B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6  
ORIFICIOS  
AXM4027RTP-7B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7  
ORIFICIOS  
AXM4027RTP-8B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8  
ORIFICIOS  
AXM4027RTP-9 PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS  
AXM4027RTP-10B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10  
ORIFICIOS  
AXM4027RTP-11B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2,7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11  
ORIFICIOS  
AXM4027RTC-12B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12  
RIFICIOS  
AXM4027RTC-13B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE13  
ORIFICIOS  
AXM4027RTC-14B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14  
ORIFICIOS  
AXM4027RTC-15B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 15  
ORIFICIOS  
AXM4027RTC-16B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16  
ORIFICIOS  
AXM4027RTC-17B PLACA RECTA CON PUENTE DIAM. 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 17  
ORIFICIOS  
AXM4027LT-4B PLACA EN “ L “ DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027LT-5B PLACA EN “ L “ DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027LT-6B PLACA EN “L” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFIIOCIOS  
AXM4027LT-7B PLACA EN “L” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS  
AXM4027LT-8B PLACA EN “L” DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027LOT-5B PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5  
ORIFICIOS  
AXM4027LOT-6B PLACA EN “L” OBLICUA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6  
ORIFICIOS  
AXM4027LOT-7B PLACA EN “ L” OBLICUA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7

## ORIFICIOS

AXM4027LOT-8B PLACA EN "L" OBLICUA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027LP-5B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA 5 ORIFICIOS

AXM4027LP-6B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027LP-7B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4027LP-8B PLACA EN "L" CON PUENTE DIAMETRO DE 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027LOP-5B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4027LOP-6B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027LOP-7B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2.7MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4027LOP-8B PLACA EN "L" OBLICUA CON PUENTE 2,7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027TT-4B PLACA EN " T" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4027TT-5B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4027TT-6B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027TT-7B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4027TT-8B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027TT-9B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4027TT-10B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027TT-11B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4027TT-12B PLACA EN "T" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027TT-13B PLACA EN "T" DIAMTRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS

AXM4027TTC-10B PLACA EN "T" COMPRESION PREFORMADA DIAM 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027TTC-12B PLACA EN "T" COMPRESION PREFORMADA DIAM 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027YT-6B PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027YT-7B PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4027YT-8B PLACA EN " Y" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027YT-9B PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4027YT-10B PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027YT-11B PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4027YT-12B PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027YT-13B PLACA EN "Y" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS

AXM4027YTPM-10B PLACA EN "Y" PRESION PREFORMADA DIAM 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027XT-4B PLACA EN "X" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4027XT-6B PLACA EN "X" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027XT-8B PLACA EN "X" DIAMTERO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027XT-10B PLACA EN "X" DIAMTERO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027XT-12B PLACA EN "X" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-4B PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-6B PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AX AXM4027XPT-8B PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.7MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-10B PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.7MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-12B PLACA EN "X" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-4B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-6B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-8B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-10B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027XPT-12B PLACA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027CRT-4B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027CRT-6B PLACA CUADRADA REJILLA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027CRT-8B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027CRT-10B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027CRT-12B PLACA REJILLA CUADRADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027CRT-6B PLACA EN "H" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027HT-8B PLACA EN "H" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027HT-10B PLACA EN "H" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027HT-12B PLACA EN "H" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027HPT-6B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027HPT-8B PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027HPT-10 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027HPT-12 PLACA EN "H" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027ZT-4B PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4027ZT-6B PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4027ZT-8B PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027ZT-10B PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4027ZT-12B PLACA EN "Z" DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4027ZPT-4B PLACA E "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4027ZPT-6B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027ZPT-8B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027ZPT-10B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027ZPT-12B PLACA EN "Z" CON PUENTE DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027CUT-4B PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4027CUT-5B PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS

AXM4027CUT-6B PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027CUT-7B PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4027CUT-8B PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027CUT-9B PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS

AXM4027CUT-10B PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027CUT-11B PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS

AXM4027CUT-12B PLACA CURVA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027ABT-8B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027ABT-10B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027ABT-12B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027ABT-14B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4027ABT-16B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 16 ORIFICIOS

AXM4027ABT-18B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 18 ORIFICIOS

AXM4027ABT-20B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 20 ORIFICIOS

AXM4027ABT-22B PLACA ABANICO MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 22 ORIFICIOS

AXM4027 RCT-6B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027RCT-8B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027RCT-10B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027RCT-12B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027RCT4027-14B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4027RCT4027-18B PLACA RECTANGULAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 18 ORIFICIOS

AXM4027OVMT-6B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA



DE 6 ORIFICIOS

AXM4027OVMT-8B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027OVMT-10B PLACA OVOIDE MULTIPERFORADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027PRPT3-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027PRPT3-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027PRPT3-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027PRPT3-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 3 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027PRPT5-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027PRPT5-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027PRPT5-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027PRPT5-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 5 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027PRPT7-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027PRPT7-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027PRPT7-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027PRPT7-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 7 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027PRPT9-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027PRPT9-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027PRPT9-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027PRPT9-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 9 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027PRPT10-6 PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MMDIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027PRPT10-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027PRPT10-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10MM DIAMETRO 2.7MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027PRPT10-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 10 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027RPTP12-6B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12MM DIAMETRO 2.7 MM

TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4027PRPT12-8B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027PRPT12-10B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027PRPT12-12B PLACA PREMOLDEADA PERFILADA AVANCE DE 12 MM DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027SLT-4B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4027SLT-6B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027SLT-8B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027SLT-10B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027SLT-12B PLACA SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027ANT-4B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4027ANT-6B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027ANT-8B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027ANT-10B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027ANT-12B PLACA ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027RCT-4B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4027RCT-6B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027RCT-8B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027RCT-10B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027RCT-12B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027RCT-14B PLACA RECONSTRUCCION RECTA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4027RCPT-4B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4027RCPT-6B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027RCPT-8B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027RCPT-10B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027RCPT-12B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.7 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS

AXM4027RCPT-14B PLACA RECONSTRUCCION RECTA CON PUENTE DE 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4027RCST-4B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4027RCST-6B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4027RCST-8B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4027RCST-10B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS

AXM4027RCST-12B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS

AXM4027RCST-14B PLACA RECONSTRUCCION SEMILUNAR DIAMETRO 2.7 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS

AXM4027RCAT-4+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4027RCAT-4+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4027RCAT-4+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4027RCAT-4+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4027RCAT-4+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-4+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-4+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-5+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-5+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-5+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-5+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-5+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-5+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-5+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-6+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-6+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-6+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-6+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-6+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-6+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-6+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7MM TITANIO DE 6 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-7+12B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-7+14B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-7+16B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-7+18B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-7+20B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-7+22B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 7 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4027RCTA-7+24B PLACA RECONSTRUCCION ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-8+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-8+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-8+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-8+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-8+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-8+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-8+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-10+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO DE 10 MAS 12 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-10+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 14 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-10+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 16 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-10+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 18 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-10+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 20 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-10+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 22 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-10+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 MAS 24 ORIFICIOS

AXM4027RCDAT-12+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM

TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 12 ORIFICIOS  
AXM4027RCDAT-12+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 14 ORIFICIOS  
AXM4027RCDAT-12+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 16 ORIFICIOS  
AXM4027RCDAT-12+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 18 ORIFICIOS  
AXM4027RCDAT-12+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 20 ORIFICIOS  
AXM4027RCDAT-12+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 22 ORIFICIOS  
AXM4027RCDAT-12+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 12 MAS 24 ORIFICIOS  
AXM4027RCDAT-14+12B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 12 ORIFICIOS  
AXM4027RCDAT-14+14B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 14 ORIFICIOS  
AXM4027RCDAT-14+16B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO DE 14 MAS 16 ORIFICIOS  
AXM4027RCDAT-14+18B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 18 ORIFICIOS  
AXM4027RCDAT-14+20B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 20 ORIFICIOS  
AXM4027RCDAT-14+22B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 22 ORIFICIOS  
AXM4027RCDAT-14+24B PLACA RECONSTRUCCION DOBLE ANGULADA DIAMETRO 2.7 MM  
TITANIO BLOQUEADA DE 14 MAS 24 ORIFICIOS  
AXM4027P3DIT-8B PLACA 3 D IZQUIERDA DIAM 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027P3DDT-8B PLACA 3 D DERECHA DIAM 2.7 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4027CONPREIT-5B PLACA CONDILAR IZQUIERDA PREFORMADA DIAM 2.7 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4027CONPREDT-5B PLACA CONDILAR DERECHA PREFORMADA DIAM. 2.7 MM TITANIO  
BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4035RT-3B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEQDA 3 ORIFICIOS  
AXM4035RT-4B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEQDA 4 ORIFICIOS  
AXM4035RT-5B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEQDA 5 ORIFICIOS  
AXM4035RT-6B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEQDA 6 ORIFICIOS  
AXM4035RT-7B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEQDA 7 ORIFICIOS  
AXM4035RT-8B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEQDA 8 ORIFICIOS  
AXM4035RT-9B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEQDA 9 ORIFICIOS  
AXM4035RT-10B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEQDA 10 ORIFICIOS  
AXM4035RT-11B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEQDA 11 ORIFICIOS  
AXM4035RT-12B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEQDA 12 ORIFICIOS  
AXM4035RT-13B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEQDA 13 ORIFICIOS  
AXM4035RT-14B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEQDA 14 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-4 PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4035RCT-5 PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO DE 5 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-6 PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-7 PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-8 PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-9 PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO DE 9 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-10 PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO DE 10 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-11 PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO DE 11 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-12 PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO DE 12 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-13 PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO DE 13 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-14 PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO DE 14 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-16 PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO DE 16 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-4B PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-5B PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 5 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-6B PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-7B PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-8B PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-9B PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 9 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-10B PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 10 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-11B PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 11 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-12B PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 12 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-13B PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 13 ORIFICIOS  
AXM4035RCT-14B PLACA RECONSTRUCCIÓN CURVA DIAMETRO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 14 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-3 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO 3 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-4 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-5 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-6 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-7 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-8 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-9 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-10 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-11 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO 11 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-12 PLACA RECONSTRUCCION RECTA 3.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-13 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-14 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-16 PLACA RECONSTRUCCION RECTA 3.5 MM TITANIO 16 ORIFICIOS

AXM4035TT-4 PLACA T 3.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4035TT-5 PLACA T 3.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4035TT-6 PLACA T 3.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4035TT-7 PLACA T 3.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4035TT-8 PLACA T 3.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4035TT-9 PLACA T 3.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4035TT-10 PLACA T 3.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4035TT-4B PLACA T 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS  
AXM4035TT-5B PLACA T 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 5 ORIFICIOS  
AXM4035TT-6B PLACA T 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4035TT-7B PLACA T 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 7 ORIFICIOS  
AXM4035TT-8B PLACA T 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4035TT-9B PLACA T 3.5 MM TITANIO 9 BLOQUEADA ORIFICIOS  
AXM4035TT-10B PLACA T 3.5 MM TITANIO 10 BLOQUEADA ORIFICIOS  
AXM4035LT-4 PLACA L 3.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4035LT-5 PLACA L 3.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4035LT-6 PLACA L 3.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4035LT-7 PLACA L 3.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4035LT-8 PLACA L 3.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4035LT-9 PLACA L 3.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4035LT-10 PLACA L 3.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4035LT-4B PLACA L 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS  
AXM4035LT-5B PLACA L 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 5 ORIFICIOS  
AXM4035LT-6B PLACA L 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4035LT-7B PLACA L 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 7 ORIFICIOS  
AXM4035LT-8B PLACA L 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4035LT-9B PLACA L 3.5 MM TITANIO 9 BLOQUEADA ORIFICIOS  
AXM4035LT-10B PLACA L 3.5 MM TITANIO 10 BLOQUEADA ORIFICIOS  
AXM4035LoT-4 PLACA T OBLICUA 3.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4035LoT-5 PLACA T OBLICUA 3.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4035LoT-6 PLACA T OBLICUA 3.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4035LoT-7 PLACA T OBLICUA 3.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4035LoT-8 PLACA T OBLICUA 3.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4035LoT-9 PLACA T OBLICUA 3.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4035LoT-10 PLACA T OBLICUA 3.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4035LoT-4B PLACA T OBLICUA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS  
AXM4035LoT-5B PLACA T OBLICUA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 5 ORIFICIOS  
AXM4035LoT-6B PLACA T OBLICUA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4035LoT-7B PLACA T OBLICUA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 7 ORIFICIOS  
AXM4035LoT-8B PLACA T OBLICUA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4035LoT-9B PLACA T OBLICUA 3.5 MM TITANIO 9 BLOQUEADA ORIFICIOS  
AXM4035LoT-10B PLACA T OBLICUA 3.5 MM TITANIO 10 BLOQUEADA ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-8 PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-9 PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-10 PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-11 PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO 11 ORIFICIOS

AXM4035CaIT-12 PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-13 PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-14 PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-15 PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO 15 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-16 PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO 16 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-8B PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-9B PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 9 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-10B PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 10 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-11B PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 11 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-12B PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-13B PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 13 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-14B PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-15B PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 15 ORIFICIOS  
AXM4035CaIT-16B PLACA CALCÁNEO 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4035TreT-4 PLACA TREBOLAR 3.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4035TreT-5 PLACA TREBOLAR 3.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4035TreT-6 PLACA TREBOLAR 3.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4035TreT-7 PLACA TREBOLAR 3.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4035TreT-8 PLACA TREBOLAR 3.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4035TreT-9 PLACA TREBOLAR 3.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4035TreT-10 PLACA TREBOLAR 3.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4035TreT-4B PLACA TREBOLAR 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS  
AXM4035TreT-5B PLACA TREBOLAR 3.5 MM TITANIO 5 BLOQUEADA ORIFICIOS  
AXM4035TreT-6B PLACA TREBOLAR 3.5 MM TITANIO 6 BLOQUEADA ORIFICIOS  
AXM4035TreT-7B PLACA TREBOLAR 3.5 MM TITANIO 7 BLOQUEADA ORIFICIOS  
AXM4035TreT-8B PLACA TREBOLAR 3.5 MM TITANIO 8 BLOQUEADA ORIFICIOS  
AXM4035TreT-9B PLACA TREBOLAR 3.5 MM TITANIO 9 BLOQUEADA ORIFICIOS  
AXM4035TreT-10B PLACA TREBOLAR 3.5 MM TITANIO 10 BLOQUEADA ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-4 PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-5 PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-6 PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-7 PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-8 PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-9 PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-10 PLACA PERONÉ DISTAL DI3.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-11 PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO 11 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-12 PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-13 PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-14 PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-4B PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 4 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-5B PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 5 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-6B PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 6 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-7B PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 7 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-8B PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 8 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-9B PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 9 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-10B PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 10 ORIFICIOS



AXM4035PeDT-11B PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 11 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-12B PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 12 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-13B PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 13 ORIFICIOS  
AXM4035PeDT-14B PLACA PERONÉ DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 14 ORIFICIOS  
AXM4035TiDT-5B PLACA TIBIA DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 5 ORIFICIOS  
AXM4035TiDT-6B PLACA TIBIA DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4035TiDT-7B PLACA TIBIA DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 7ORIFICIOS  
AXM4035TiDT-8B PLACA TIBIA DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4035TiDT-9B PLACA TIBIA DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 9 ORIFICIOS  
AXM4035TiDT-10B PLACA TIBIA DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 10 ORIFICIOS  
AXM4035TiDT-11B PLACA TIBIA DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 11 ORIFICIOS  
AXM4035TiDT-12B PLACA TIBIA DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS  
AXM4035TiDT-13B PLACA TIBIA DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 13 ORIFICIOS  
AXM4035TiDT-14B PLACA TIBIA DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4035TiDT-15B PLACA TIBIA DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 15 ORIFICIOS  
AXM4035TiDT-16B PLACA TIBIA DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4035ClaT-3 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 3 ORIFICIOS  
AXM4035ClaT-4 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4035ClaT-5 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4035ClaT-6 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4035ClaT-7 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4035ClaT-8 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4035ClaT-3B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 3 ORIFICIOS  
AXM4035ClaT-4B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS  
AXM4035ClaT-5B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 5 ORIFICIOS  
AXM4035ClaT-6B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4035ClaT-7B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 7 ORIFICIOS  
AXM4035ClaT-8B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-4 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-5 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-6 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-7 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-8 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-9 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-10 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 10ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-11 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 11 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-12 PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4035TiPT-5 PLACA TIBIA PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4035TiPT-7 PLACA TIBIA PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4035TiPT-9 PLACA TIBIA PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4035TiPT-11 PLACA TIBIA PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 11 ORIFICIOS  
AXM4035TiPT-5B PLACA TIBIA PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4035TiPT-7B PLACA TIBIA PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4035TiPT-9B PLACA TIBIA PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4035TiPT-11B PLACA TIBIA PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 11 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-8 PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS

AXM4035HuDT-9 PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO 9ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-10 PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-11 PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO 11 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-12 PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-13 PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-14 PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-15 PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO 15 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-16 PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO 16 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-17 PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO 17 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-18 PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO 18 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-19 PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO 19 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-20 PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO 20 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-8B PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-9B PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 9 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-10B PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 10 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-11B PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 11 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-12B PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-13B PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 13 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-14B PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-15B PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 15 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-16B PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-17B PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 17 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-18B PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 18 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-19B PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 19 ORIFICIOS  
AXM4035HuDT-20B PLACA HUMERO DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 20 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-4 PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-5PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-6 PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-7 PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-8 PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-9 PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-10 PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-11 PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 11 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-12PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-4B PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 4 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-5B PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 5 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-6B PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 6 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-7B PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 7 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-8B PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 8 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-9B PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 9 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-10B PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 10 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-11B PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 11 ORIFICIOS  
AXM4035HuPT-12B PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEDA 12 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-4B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-5B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 5ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-6B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS

AXM4035RaDT-7B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 7 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-8B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-9B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 9 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-10B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 10 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-11B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 11 ORIFICIOS  
AXM4035RaDT-12B PLACA CLAVICULAR DISTAL 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-3B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 3 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-4 B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-5 B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 5 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-6 B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-7B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 7 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-8B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-9B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 9 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-10B PLACA RECONSTRURCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 10 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-11B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 11 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-12B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-13B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 13 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-14 BPLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4035RRT-16B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4035RT-3 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 3 ORIFICIOS  
AXM4035RT-4 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4035RT-5 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4035RT-6 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4035RT-7 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4035RT-8 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4035RT-9 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4035RT-10 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4035RT-11 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 11ORIFICIOS  
AXM4035RT-12 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4035RT-13 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS  
AXM4035RT-14 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4035TuT-3 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 3 ORIFICIOS  
AXM4035 TuT -4 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4035 TuT -5 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4035 TuT -6 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4035 TuT -7 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4035 TuT -8 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4035TuT-9 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4035TuT-10 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4035TuT-11 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 11ORIFICIOS  
AXM4035TuT-12 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4035TuT-13 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS  
AXM4035TuT-15 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS  
AXM4035TuT-16 PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4035TuT-3B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 3 ORIFICIOS BLOQUEADA

AXM4035 TuT -4B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4035 TuT -5B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4035 TuT -6B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4035 TuT -7B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4035 TuT -8B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4035TuT-9B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4035TuT-10B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4035TuT-11B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 11ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4035TuT-12B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4035TuT-13B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4035TuT-14B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4035TuT-15B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4035TuT-16B PLACA RECTA 3.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4035RRBPT-3 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 3 ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-4 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 4 ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-5 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 5 ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-6 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 6 ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-7 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 7 ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-8 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 8 ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-9 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 9 ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-10 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 10  
ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-11 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 11  
ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-12 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 12  
ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-13 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 13  
ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-14 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 14  
ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-15 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 15  
ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-16 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 16  
ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-18 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 18  
ORIFICIOS  
AXM4035RRBPT-20 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL RECTA 20  
ORIFICIOS  
AXM4035RCBPCT-6 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL CURVA 6 ORIFICIOS  
AXM4035RCBPCT-8 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL CURVA 8 ORIFICIOS  
AXM4035RCBPCT-6 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL CURVA 10  
ORIFICIOS  
AXM4035RCBPCT-8 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL CURVA 12  
ORIFICIOS  
AXM4035RCBPCT-6 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL CURVA 14  
ORIFICIOS

AXM4035RCBPCT-8 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL CURVA 16 ORIFICIOS

AXM4035RCBPJT-6 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL EN JOTA 6 ORIFICIOS

AXM4035RCBPJT-8 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL EN JOTA 8 ORIFICIOS

AXM4035RCBPJT-6 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL EN JOTA 10 ORIFICIOS

AXM4035RCBPJT-8 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL EN JOTA 12 ORIFICIOS

AXM4035RCBPJT-6 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL EN JOTA 14 ORIFICIOS

AXM4035RCBPJT-8 PLACA RECONSTRUCCION 3.5 MM TITANIO BAJO PERFIL EN JOTA 16 ORIFICIOS

AXM4035SCP-4 PLACA PARA SINFISIS DE 3.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS

AXM4035SCP-6 PLACA PARA SINFISIS DE 3.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS

AXM4035RGT-2 PLACA CON GARRA 3.5 MM TITANIO DE 2 ORIFICIOS

AXM4035RGT-3 PLACA CON GARRA 3.5 MM TITANIO DE 3 ORIFICIOS

AXM4035RGT-4 PLACA CON GARRA 3.5 MM TITANIO DE 4 ORIFICIOS

AXM4035RGT-5 PLACA CON GARRA 3.5 MM TITANIO DE 6 ORIFICIOS

AXM4035RGT-7 PLACA CON GARRA 3.5 MM TITANIO DE 7 ORIFICIOS

AXM4035RGT-8 PLACA CON GARRA 3.5 MM TITANIO DE 8 ORIFICIOS

AXM4035RGT-2B PLACA CON GARRA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 2 ORIFICIOS

AXM4035RGT-3B PLACA CON GARRA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 3 ORIFICIOS

AXM4035RGT-4B PLACA CON GARRA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 4 ORIFICIOS

AXM4035RGT-5B PLACA CON GARRA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 6 ORIFICIOS

AXM4035RGT-7B PLACA CON GARRA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 7 ORIFICIOS

AXM4035RGT-8B PLACA CON GARRA 3.5 MM TITANIO BLOQUEADA DE 8 ORIFICIOS

AXM4035/25RADVDT-3+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR DERECHA 3.5/2.5 MM TITANIO BLOQUEADO DE 3 +6 ORIFICIOS

AXM4035/25RADVDT-4+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR DERECHA 3.5/2.5 MM TITANIO BLOQUEADO DE 4 +6 ORIFICIOS

AXM4035/25RADVDT-5+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR DERECHA 3.5/2.5 MM TITANIO BLOQUEADO DE 5 +6 ORIFICIOS

AXM4035/25RADVDT-6+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR DERECHA 3.5/2.5 MM TITANIO BLOQUEADO DE 6 +6 ORIFICIOS

AXM4035/25RADVDT-7+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR DERECHA 3.5/2.5 MM TITANIO BLOQUEADO DE 7 +6 ORIFICIOS

AXM4035/25RADVIT-3+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR IZQUIERDA 3.5/2.5 MM TITANIO BLOQUEADO DE 3 +6 ORIFICIOS

AXM4035/25RADVIT-4+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR IZQUIERDA 3.5/2.5 MM TITANIO BLOQUEADO DE 4 +6 ORIFICIOS

AXM4035/25RADVIT-5+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR IZQUIERDA 3.5/2.5 MM TITANIO BLOQUEADO DE 5 +6 ORIFICIOS

AXM4035/25RADVIT-6+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR IZQUIERDA 3.5/2.5 MM TITANIO

BLOQUEADO DE 6 +6 ORIFICIOS

AXM4035/25RADVIT-7+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR IZQUIERDA 3.5/2.5 MM TITANIO

BLOQUEADO DE 7 +6 ORIFICIOS

AXM4035/25RADVTHDT-3+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR DERECHA 3.5/2.5 MM POLIAXIALES

TITANIO BLOQUEADO DE 3 +6 ORIFICIOS TRIPLE HILERA

AXM4035/25RADVTHDT-4+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR DERECHA 3.5/2.5 MM POLIAXIALES

TITANIO BLOQUEADO DE 4 +6 ORIFICIOS TRIPLE HILERA

AXM4035/25RADVTHDT-5+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR DERECHA 3.5/2.5 MM TITANIO

BLOQUEADO DE 5 +6 ORIFICIOS TRIPLE HILERA ANGULOS VARIABLES

AXM4035/25RADVTHDT-6+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR DERECHA 3.5/2.5 MM TITANIO

BLOQUEADO DE 6 +6 ORIFICIOS TRIPLE HILERA ANGULOS VARIABLES

AXM4035/25RADVTHDT-7+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR DERECHA 3.5/2.5 MM TITANIO

BLOQUEADO DE 7 +6 ORIFICIOS TRIPLE HILERA ANGULO VARIABLES

AXM4035/25RADVTHIT-3+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR IZQUIERDA 3.5/2.5 MM TITANIO

BLOQUEADO DE 3 +6 ORIFICIOS TRIPLE HILERA ANGULO VARIABLES

AXM4035/25RADVTHIT-4+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR IZQUIERDA 3.5/2.5 MM TITANIO

BLOQUEADO DE 4 +6 ORIFICIOS TRIPLE HILERA ANGULO VARIABLE

AXM4035/25RADVTHIT-5+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR IZQUIERDA 3.5/2.5 MM TITANIO

BLOQUEADO DE 5 +6 ORIFICIOS TRIPLE HILERA ANGULO VARIABLE

AXM4035/25RADVTHIT-6+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR IZQUIERDA 3.5/2.5 MM TITANIO

BLOQUEADO DE 6 +6 ORIFICIOS TRIPLE HILERA ANGULO VARIABLE

AXM4035/25RADVTHIT-7+6B PLACA RADIO DISTAL VOLAR IZQUIERDA 3.5/2.5 MM TITANIO

BLOQUEADO DE 7 +6 ORIFICIOS TRIPLE HILERA ANGULO VARIABLE

AXM4035/27CLADT-3+6B PLACA CLAVICULA ANATOMICA DERECHA 3.5/2.7MM TITANIO

BLOQUEADA DE 3+6 ORIFICIOS

AXM4035/27CLADT-5+6B PLACA CLAVICULA ANATOMICA DERECHA 3.5/2.7MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5+6 ORIFICIOS

AXM4035/27CLADT-6+6B PLACA CLAVICULA ANATOMICA DERECHA 3.5/2.7MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6+6 ORIFICIOS

AXM4035/27CLAIT-3+6B PLACA CLAVICULA ANATOMICA IZQUIERDA 3.5/2.7MM TITANIO

BLOQUEADA DE 3+6 ORIFICIOS

AXM4035/27CLAIT-5+6B PLACA CLAVICULA ANATOMICA IZQUIERDA 3.5/2.7MM TITANIO

BLOQUEADA DE 5+6 ORIFICIOS

AXM4035/27CLAIT-6+6B PLACA CLAVICULA ANATOMICA IZQUIERDA 3.5/2.7MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6+6 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACDT4+5B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA DERECHA 3.5/4.5MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4+5 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACDT4+6B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA DERECHA 3.5/4.5MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4+6 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACDT4+7B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA DERECHA 3.5/4.5MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6+7 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACDT4+8B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA DERECHA 3.5/4.5MM TITANIO

BLOQUEADA DE 6+8 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACDT4+9B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA DERECHA 3.5/4.5MM TITANIO

BLOQUEADA DE 4+9 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACDT4+10B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA DERECHA 3.5/4.5MM TITANIO BLOQUEADA DE 5+10 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACDT4+11B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA DERECHA 3.5/4.5MM TITANIO BLOQUEADA DE 6+11 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACDT4+12B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA DERECHA 3.5/4.5MM TITANIO BLOQUEADA DE 6+12 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACIT4+5B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 3.5/4.5MM TITANIO BLOQUEADA DE 4+5 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACIT4+6B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 3.5/4.5MM TITANIO BLOQUEADA DE 4+6 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACIT4+7B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 3.5/4.5MM TITANIO BLOQUEADA DE 6+7 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACIT4+8B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 3.5/4.5MM TITANIO BLOQUEADA DE 6+8 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACIT4+9B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 3.5/4.5MM TITANIO BLOQUEADA DE 4+9 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACIT4+10B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 3.5/4.5MM TITANIO BLOQUEADA DE 5+10 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACIT4+11B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 3.5/4.5MM TITANIO BLOQUEADA DE 6+11 ORIFICIOS

AXM4035/45MTACIT4+12B PLACA MESETA TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 3.5/4.5MM TITANIO BLOQUEADA DE 6+12 ORIFICIOS

AXM4035ALTDIT-10B PLACA ANTEROLATERAL TIBIA DISTAL ANATOMICA DERECHA 3.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS BLOQUEADA

AXM4035ALTDIT-12B PLACA ANTEROLATERAL TIBIA DISTAL ANATOMICA DERECHA 3.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS BLOQUEADA

AXM4035ALTDIT-14B PLACA ANTEROLATERAL TIBIA DISTAL ANATOMICA DERECHA 3.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS BLOQUEADA

AXM4035ALTDIT-16B PLACA ANTEROLATERAL TIBIA DISTAL ANATOMICA DERECHA 3.5 MM TITANIO 16 ORIFICIOS BLOQUEADA

AXM4035ALTDIT-18B PLACA ANTEROLATERAL TIBIA DISTAL ANATOMICA DERECHA 3.5 MM TITANIO 18 ORIFICIOS BLOQUEADA

AXM4035ALTDIT-20B PLACA ANTEROLATERAL TIBIA DISTAL ANATOMICA DERECHA 3.5 MM TITANIO 20 ORIFICIOS BLOQUEADA

AXM4035ALTDIT-10B PLACA ANTEROLATERAL TIBIA DISTAL ANATOMICA IZQUIERDA 3.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS BLOQUEADA

AXM4035ALTDIT-12B PLACA ANTEROLATERAL TIBIA DISTAL ANATOMICA IZQUIERDA 3.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS BLOQUEADA

AXM4035ALTDIT-14B PLACA ANTEROLATERAL TIBIA DISTAL ANATOMICA IZQUIERDA 3.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS BLOQUEADA

AXM4035ALTDIT-16B PLACA ANTEROLATERAL TIBIA DISTAL ANATOMICA IZQUIERDA 3.5 MM TITANIO 16 ORIFICIOS BLOQUEADA

AXM4035ALTDIT-18B PLACA ANTEROLATERAL TIBIA DISTAL ANATOMICA IZQUIERDA 3.5 MM TITANIO 18 ORIFICIOS BLOQUEADA

AXM4035ALTDIT-20B PLACA ANTEROLATERAL TIBIA DISTAL ANATOMICA IZQUIERDA 3.5 MM TITANIO 20 ORIFICIOS BLOQUEADA

AXM4045RT-3 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 3 ORIFICIOS  
AXM4045RT-4 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4045RT-5 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4045RT-6 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4045RT-7 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4045RT-8 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4045RT-9 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4045RT-10 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4045RT-11 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 11 ORIFICIOS  
AXM4045RT-12 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4045RT-13 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS  
AXM4045RT-14 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4045RT-15 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4045RT-16 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4045RT-17 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4045RT-18 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4045RT-19 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4045RT-20 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4045RT-3B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 3 ORIFICIOS  
AXM4045RT-4B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS  
AXM4045RT-5B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 5 ORIFICIOS  
AXM4045RT-6B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4045RT-7B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 7 ORIFICIOS  
AXM4045RT-8B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4045RT-9B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 9 ORIFICIOS  
AXM4045RT-10B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 10 ORIFICIOS  
AXM4045RT-11B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 11 ORIFICIOS  
AXM4045RT-12B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS  
AXM4045RT-13B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 13 ORIFICIOS  
AXM4045RT-14B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4045RT-15B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4045RT-16B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4045RT-17B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4045RT-18B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4045RT-19B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4045RT-20B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4045TuT-3 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 3 ORIFICIOS  
AXM4045 TuT -4 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4045 TuT -5 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4045 TuT -6 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4045 TuT -7 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4045 TuT -8 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4045TuT-9 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4045TuT-10 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4045TuT-11 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 11 ORIFICIOS  
AXM4045TuT-12 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS



AXM4045TuT-13 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS  
AXM4045TuT-15 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS  
AXM4045TuT-16 PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4045TuT-3B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 3 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4045 TuT -4B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4045 TuT -5B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4045 TuT -6B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4045 TuT -7B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4045 TuT -8B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4045TuT-9B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4045TuT-10B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4045TuT-11B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 11ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4045TuT-12B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4045TuT-13B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4045TuT-14B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4045TuT-15B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4045TuT-16B PLACA RECTA 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS BLOQUEADA  
AXM4045RRT-3 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO 3 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-4 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO 4 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-5 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO 5 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-6 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-7 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-8 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-9 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-10 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-11 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO 11 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-12 PLACA RECONSTRUCCION RECTA 4.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-13 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-14 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-15 PLACA RECONSTRUCCION RECTA 4.5 MM TITANIO 15 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-16 PLACA RECONSTRUCCION RECTA 4.5 MM TITANIO 16 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-17 PLACA RECONSTRUCCION RECTA 4.5 MM TITANIO 17 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-18 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO 18 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-19 PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO 19 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-20 PLACA RECONSTRUCCION RECTA 4.5 MM TITANIO 20 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-3B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 3 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-4B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 4 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-5 B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 5 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-6 B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-7B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 7 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-8B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 43.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-9B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 9 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-10B PLACA RECONSTRURCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 10 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-11B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 11 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-12B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS

AXM4045RRT-13B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 13 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-14 BPLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-16B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-17B PLACA RECONSTRUCCION RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 17 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-18B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 18 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-19B PLACA RECONSTRUCCIÓN RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 19 ORIFICIOS  
AXM4045RRT-20B PLACA RECONSTRUCCION RECTA 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 20 ORIFICIOS  
AXM4045TT-6 PLACA T 4.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4045TT-7 PLACA T 4.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4045TT-8 PLACA T 4.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4045TT-9 PLACA T 4.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4045TT-10 PLACA T 4.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4045TT-11 PLACA T 4.5 MM TITANIO 11 ORIFICIOS  
AXM4045TT-12 PLACA T 4.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4045TT-13 PLACA T 4.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS  
AXM4045TT-14 PLACA T 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4045TT-15 PLACA T 4.5 MM TITANIO 15 ORIFICIOS  
AXM4045TT-16PLACA T 4.5 MM TITANIO 16 ORIFICIOS  
AXM4045TT-6B PLACA T 4.5 MM TITANIO BLOQUEDA 6 ORIFICIOS  
AXM4045TT-7B PLACA T 4.5 MM TITANIO BLOQUEDA 7 ORIFICIOS  
AXM4045TT-8B PLACA T 4.5 MM TITANIO BLOQUEDA 8 ORIFICIOS  
AXM4045TT-9B PLACA T 4.5 MM TITANIO BLOQUEDA 9 ORIFICIOS  
AXM4045TT-10B PLACA T 4.5 MM TITANIO BLOQUEDA 10 ORIFICIOS  
AXM4045TT-11B PLACA T 4.5 MM TITANIO BLOQUEDA 11 ORIFICIOS  
AXM4045TT-12B PLACA T 4.5 MM TITANIO BLOQUEDA 12 ORIFICIOS  
AXM4045TT-13B PLACA T 4.5 MM TITANIO BLOQUEDA 13 ORIFICIOS  
AXM4045TT-14B PLACA T 4.5 MM TITANIO BLOQUEDA 14 ORIFICIOS  
AXM4045TT-15B PLACA T 4.5 MM TITANIO BLOQUEDA 15 ORIFICIOS  
AXM4045TT-16B PLACA T 4.5 MM TITANIO BLOQUEDA 16 ORIFICIOS  
AXM4045LT-6 PLACA L 4.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4045LT-7 PLACA L 4.5 MM TITANIO 7 ORIFICIOS  
AXM4045LT-8 PLACA L 4.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4045LT-9 PLACA L 4.5 MM TITANIO 9 ORIFICIOS  
AXM4045LT-10 PLACA L 4.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4045LT-11 PLACA L 4.5 MM TITANIO 11 ORIFICIOS  
AXM4045LT-12 PLACA L 4.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4045LT-13 PLACA L 4.5 MM TITANIO 13 ORIFICIOS  
AXM4045LT-14 PLACA L 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4045LT-15PLACA L 4.5 MM TITANIO 15 ORIFICIOS  
AXM4045LT-16 PLACA L 4.5 MM TITANIO 16 ORIFICIOS  
AXM4045LT-6B PLACA L 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4045LT-7BPLACA L 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 7 ORIFICIOS  
AXM4045LT-8B PLACA L 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4045LT-9B PLACA L 4.5 MM TITANIO 9 BLOQUEADA 9 ORIFICIOS  
AXM4045LT-10B PLACA L 4.5 MM TITANIO 10 BLOQUEADA 10 ORIFICIOS  
AXM4045LT-11B PLACA L 4.5 MM TITANIO 10 BLOQUEADA 11 ORIFICIOS

AXM4045LT-12B PLACA L 4.5 MM TITANIO 10 BLOQUEADA 12 ORIFICIOS  
AXM4045LT-13B PLACA L 4.5 MM TITANIO 10 BLOQUEADA 13 ORIFICIOS  
AXM4045LT-14B PLACA L 4.5 MM TITANIO 10 BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4045LT-15B PLACA L 4.5 MM TITANIO 10 BLOQUEADA 15 ORIFICIOS  
AXM4045LT-16B PLACA L 4.5 MM TITANIO 10 BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT-6 PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT -8 PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT -10 PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT -12 PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT -14 PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT -16 PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO 16 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT -18 PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO 16 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT -20 PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO 16 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT-6B PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT -8B PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT -10B PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 10 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT -12B PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT -14B PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT -16B PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT -18B PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4045FeDT -20B PLACA FEMUR DISTAL 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4045COT-6B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4045COT-8B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4045COT-10B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 10 ORIFICIOS  
AXM4045COT-12B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS  
AXM4045COT-14B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4045COT-16B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4045COT-18B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4045COT-20B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4045COT-6B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4045COT-8B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4045COT-10B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 10 ORIFICIOS  
AXM4045COT-12B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS  
AXM4045COT-14B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4045COT-16B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4045COT-18B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4045COT-20B PLACA CONDILAR 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4045CZT-6 PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4045CZT -8 PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4045CZT -10 PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4045CZT-12 PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4045CZT-14 PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4045CZT-16 PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO 16 ORIFICIOS  
AXM4045CZT-18 PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO 18 ORIFICIOS  
AXM4045CZT -20 PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO 20 ORIFICIOS  
AXM4045CZT-6B PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS

AXM4045CZT-8B PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4045CZT-10B PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 10 ORIFICIOS  
AXM4045CZT-12B PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS  
AXM4045CZT-14B PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4045CZT-16B PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4045CZT-18B PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 18 ORIFICIOS  
AXM4045CZT-20B PLACA CORAZÓN 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 20 ORIFICIOS  
AXM4045PHT-6 PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO 6 ORIFICIOS  
AXM4045PHT-8 PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO 8 ORIFICIOS  
AXM4045 PHT-10 PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO 10 ORIFICIOS  
AXM4045 PHT-12 PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO 12 ORIFICIOS  
AXM4045 PHT-14 PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO 14 ORIFICIOS  
AXM4045 PHT-16 PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO 16 ORIFICIOS  
AXM4045 PHT-18 PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO 18 ORIFICIOS  
AXM4045 PHT-20 PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO 20 ORIFICIOS  
AXM4045PHT-6B PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 6 ORIFICIOS  
AXM4045PHT-8B PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 8 ORIFICIOS  
AXM4045 PHT-10B PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 10 ORIFICIOS  
AXM4045 PHT-12B PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 12 ORIFICIOS  
AXM4045 PHT-14B PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 14 ORIFICIOS  
AXM4045 PHT-16B PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 16 ORIFICIOS  
AXM4045 PHT-18B PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 18 ORIFICIOS  
AXM4045 PHT-20B PLACA PALO DE HOCKEY 4.5 MM TITANIO BLOQUEADA 20 ORIFICIOS  
AXM4112CT-3B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADO 3 MM  
AXM4112CT-4B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADO 4 MM  
AXM4112CT-5B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADO 5 MM  
AXM4112CT-6B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADO 6 MM  
AXM4112CT-7B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADO 7 MM  
AXM4112CT-8B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADO 8 MM  
AXM4112CT-9B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADO 9 MM  
AXM4112CT-10B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADO 10 MM  
AXM4112CT-12B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADO 12 MM  
AXM4112CT-14B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADO 14 MM  
AXM4112CT-16B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADO 16 MM  
AXM4112CT-18B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADO 18 MM  
AXM4112CT-20B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADO 20 MM  
AXM4112CT-22B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO BLOQUEADO 22 MM  
AXM4113CT-3 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO 3 MM  
AXM4113CT-4 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO 4 MM  
AXM4113CT-5 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO 5 MM  
AXM4113CT-6 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO 6 MM  
AXM4113CT-7 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO 7 MM  
AXM4113CT-8 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO 8 MM  
AXM4113CT-9 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO 9 MM  
AXM4113CT-10 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO 10 MM  
AXM4113CT-12 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO 12 MM

AXM4113CT-14 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO 14 MM  
AXM4113CT-16 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO 16 MM  
AXM4113CT-18 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO 18 MM  
AXM4113CT-20 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO 20 MM  
AXM4113CT-22 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.2 MM TITANIO 22 MM  
AXM4113CT-3B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADO 3 MM  
AXM4113CT-4B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADO 4 MM  
AXM4113CT-5B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3MM TITANIO BLOQUEADO 5 MM  
AXM4113CT-6B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADO 6 MM  
AXM4113CT-7B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADO 7 MM  
AXM4113CT-8B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADO 8 MM  
AXM4113CT-9B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADO 9 MM  
AXM4113CT-10B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADO 10 MM  
AXM4113CT-12B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADO 12 MM  
AXM4113CT-14B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADO 14 MM  
AXM4113CT-16B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADO 16 MM  
AXM4113CT-18B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADO 18 MM  
AXM4113CT-20B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADO 20 MM  
AXM4113CT-22B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.3 MM TITANIO BLOQUEADO 22 MM  
AXM4115CT-3 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 3 MM  
AXM4115CT-4 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 4 MM  
AXM4115CT-5 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 5 MM  
AXM4115CT-6 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 6 MM  
AXM4115CT-7 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 7 MM  
AXM4115CT-8 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 8 MM  
AXM4115CT-9 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 9 MM  
AXM4115CT-10 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 10 MM  
AXM4115CT-12 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 12 MM  
AXM4115CT-14 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 14 MM  
AXM4115CT-16 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 16 MM  
AXM4115CT-18 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 18 MM  
AXM4115CT-20 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 20 MM  
AXM4115CT-22 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 22 MM  
AXM4115CT-24 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 24 MM  
AXM4115CT-26 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 26 MM  
AXM4115CT-28 TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO 28 MM  
AXM4115CT-3B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO BLOQUEADO 3 MM  
AXM4115CT-4B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO BLOQUEADO 4 MM  
AXM4115CT-5B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5MM TITANIO BLOQUEADO 5 MM  
AXM4115CT-6B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO BLOQUEADO 6 MM  
AXM4115CT-7B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO BLOQUEADO 7 MM  
AXM4115CT-8B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO BLOQUEADO 8 MM  
AXM4115CT-9B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO BLOQUEADO 9 MM  
AXM4115CT-10B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO BLOQUEADO 10 MM  
AXM4115CT-12B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO BLOQUEADO 12 MM  
AXM4115CT-14B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO BLOQUEADO 14 MM

AXM4115CT-16B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO BLOQUEADO 16 MM  
AXM4115CT-18B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO BLOQUEADO 18 MM  
AXM4115CT-20B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO BLOQUEADO 20 MM  
AXM4115CT-22B TORNILLO CORTICAL DIAM.1.5 MM TITANIO BLOQUEADO 22 MM  
AXM4120CT-3 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO 3 MM  
AXM4120CT-4 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO 4 MM  
AXM4120CT-5 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO 5 MM  
AXM4120CT-6 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO 6 MM  
AXM4120CT-7 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO 7 MM  
AXM4120CT-8 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO 8 MM  
AXM4120CT-9 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO 9 MM  
AXM4120CT-10 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO 10 MM  
AXM4120CT-12 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO 12 MM  
AXM4120CT-14 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO 14 MM  
AXM4120CT-16 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO 16 MM  
AXM4120CT-18 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO 18 MM  
AXM4120CT-20 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO 20 MM  
AXM4120CT-22 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO 22 MM  
AXM4120CT-3B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO BLOQUEADO 3 MM  
AXM4120CT-4B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO BLOQUEADO 4 MM  
AXM4120CT-5B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0MM TITANIO BLOQUEADO 5 MM  
AXM4120CT-6B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO BLOQUEADO 6 MM  
AXM4120CT-7B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO BLOQUEADO 7 MM  
AXM4120CT-8B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO BLOQUEADO 8 MM  
AXM4120CT-9B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO BLOQUEADO 9 MM  
AXM4120CT-10B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO BLOQUEADO 10 MM  
AXM4120CT-12B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO BLOQUEADO 12 MM  
AXM4120CT-14B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO BLOQUEADO 14 MM  
AXM4120CT-16B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO BLOQUEADO 16 MM  
AXM4120CT-18B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO BLOQUEADO 18 MM  
AXM4120CT-20B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO BLOQUEADO 20 MM  
AXM4120CT-22B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.0 MM TITANIO BLOQUEADO 22 MM  
AXM4124CT-3 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 3 MM  
AXM4124CT-4 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 4 MM  
AXM4124CT-5 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 5 MM  
AXM4124CT-6 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 6 MM  
AXM4124CT-7 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 7 MM  
AXM4124CT-8 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 8 MM  
AXM4124CT-9 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 9 MM  
AXM4124CT-10 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 10 MM  
AXM4124CT-12 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 12 MM  
AXM4124CT-14 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 14 MM  
AXM4124CT-16 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 16 MM  
AXM4124CT-18 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 18 MM  
AXM4124CT-20 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 20 MM  
AXM4124CT-22 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 22 MM

AXM4124CT-3B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO BLOQUEADO 3 MM  
AXM4124CT-4B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO BLOQUEADO 4 MM  
AXM4124CT-5B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO BLOQUEADO 5 MM  
AXM4124CT-6B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO BLOQUEADO 6 MM  
AXM4124CT-7B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO BLOQUEADO 7 MM  
AXM4124CT-8B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO BLOQUEADO 8 MM  
AXM4124CT-9B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO BLOQUEADO 9 MM  
AXM4124CT-10B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO BLOQUEADO 10 MM  
AXM4124CT-12B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO BLOQUEADO 12 MM  
AXM4124CT-14B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO BLOQUEADO 14 MM  
AXM4124CT-16B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO BLOQUEADO 16 MM  
AXM4124CT-18B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO BLOQUEADO 18 MM  
AXM4124CT-20B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO BLOQUEADO 20 MM  
AXM4124CT-22B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO BLOQUEADO 22 MM  
AXM4125CT-3 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 3 MM  
AXM4125CT-4 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 4 MM  
AXM4125CT-5 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 5 MM  
AXM4125CT-6 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 6 MM  
AXM4125CT-7 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 7 MM  
AXM4125CT-8 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 8 MM  
AXM4125CT-9 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 9 MM  
AXM4125CT-10 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 10 MM  
AXM4125CT-12 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 12 MM  
AXM4125CT-14 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 14 MM  
AXM4125CT-16 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 16 MM  
AXM4125CT-18 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.4 MM TITANIO 18 MM  
AXM4125CT-20 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 20 MM  
AXM4125CT-22 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 22 MM  
AXM4125CT-24 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 24 MM  
AXM4125CT-26 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 26 MM  
AXM4125CT-28 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 28 MM  
AXM4125CT-30 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO 30 MM  
AXM4135BT-12 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 12 MM  
AXM4135BT-14 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 14 MM  
AXM4135BT-16 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 16 MM  
AXM4135BT-18 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 18 MM  
AXM4135BT-20 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 20 MM  
AXM4135BT-22 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 22 MM  
AXM4135BT-24 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 24 MM  
AXM4135BT-26 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 26 MM  
AXM4135BT-28 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 28 MM  
AXM4135BT-30 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 30 MM  
AXM4135BT-32 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 32 MM  
AXM4135BT-34 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 34 MM  
AXM4135BT-36 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 36 MM  
AXM4135BT-38 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 38 MM

AXM4135BT-40 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 40 MM  
AXM4135BT-42 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 42 MM  
AXM4135BT-44 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 44 MM  
AXM4135BT-46 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 46 MM  
AXM4135BT-48 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 48 MM  
AXM4135BT-50 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 50 MM  
AXM4135BT-52 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 52 MM  
AXM4135BT-54 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 54 MM  
AXM4135BT-56 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 56 MM  
AXM4135BT-58 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 58 MM  
AXM4135BT-60 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 60 MM  
AXM4135BT-62 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 62 MM  
AXM4135BT-64 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 64 MM  
AXM4135BT-66 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 66 MM  
AXM4135BT-68 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 68 MM  
AXM4135BT-70 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.3.5 MM TITANIO 70 MM  
AXM4145BT-14 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 14 MM  
AXM4145BT-16 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 16 MM  
AXM4145BT-18 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 18 MM  
AXM4145BT-20 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 22 MM  
AXM4145BT-24 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 24 MM  
AXM4145BT-26 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 26 MM  
AXM4145BT-28 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 28 MM  
AXM4145BT-30 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 30 MM  
AXM4145BT-32 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 32 MM  
AXM4145BT-34 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 34 MM  
AXM4145BT-36 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 36 MM  
AXM4145BT-38 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 38 MM  
AXM4145BT-40 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 40 MM  
AXM4145BT-42 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 42 MM  
AXM4145BT-44 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 44 MM  
AXM4145BT-46 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 46 MM  
AXM4145BT-48 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 48 MM  
AXM4145BT-50 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 50 MM  
AXM4145BT-55 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 55 MM  
AXM4145BT-60 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 60 MM  
AXM4145BT-65 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 65 MM  
AXM4145BT-70 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 70 MM  
AXM4145BT-75 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 75 MM  
AXM4145BT-80 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 80 MM  
AXM4145BT-85 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 85 MM  
AXM4145BT-90 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 90 MM  
AXM4145BT-95 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 95 MM  
AXM4145BT-100 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.4.5 MM TITANIO 100 MM  
AXM4125CT-3B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO BLOQUEADO 3 MM  
AXM4125CT-4B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.5 MM TITANIO BLOQUEADO 4 MM





AXM4165ET-20 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 20 MM  
AXM4165ET-22 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 22 MM  
AXM4165ET-24 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 24 MM  
AXM4165ET-26 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 26 MM  
AXM4165ET-28 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 28 MM  
AXM4165ET-30 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 30 MM  
AXM4165ET-32 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 32 MM  
AXM4165ET-34 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 34MM  
AXM4165ET-36 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 36 MM  
AXM4165ET-38 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 38 MM  
AXM4165ET-40 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 40 MM  
AXM4165ET-42 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 42 MM  
AXM4165ET-44 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 44 MM  
AXM4165ET-46 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 46 MM  
AXM4165ET-48 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 48 MM  
AXM4165ET-50 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 50 MM  
AXM4165ET-52 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 52 MM  
AXM4165ET-54 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 54 MM  
AXM4165ET-56 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 56 MM  
AXM4165ET-58 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 58 MM  
AXM4165ET-60 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 60 MM  
AXM4165ET-65 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 65 MM  
AXM4165ET-70 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 70 MM  
AXM4165ET-75 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 75 MM  
AXM4165ET-80 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 80 MM  
AXM4165ET-85 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 85 MM  
AXM4165ET-90 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 90 MM  
AXM4165ET-95 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 95 MM  
AXM4165ET-100 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 100 MM  
AXM4165ET-105 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 105 MM  
AXM4165ET-110 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 110 MM  
AXM4165ET-115 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 115MM  
AXM4165ET-120 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM TITANIO 120MM  
AXM4165EPT-20 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 20 MM  
AXM4165EPT-22 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 22 MM  
AXM4165EPT-24 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 24 MM  
AXM4165EPT-26 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 26MM  
AXM4165EPT-28 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 28 MM  
AXM4165EPT-30 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 30 MM  
AXM4165EPT-32 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 32 MM  
AXM4165EPT-34 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 34 MM  
AXM4165EPT-36 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 36 MM  
AXM4165EPT-38 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 38 MM  
AXM4165EPT-40 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 40 MM  
AXM4165EPT-42 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 42 MM  
AXM4165EPT-44 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 44 MM

AXM4165EPT-46 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 46 MM  
AXM4165EPT-48 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 48 MM  
AXM4165EPT-50TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 50 MM  
AXM4165EPT-55 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 55MM  
AXM4165EPT-60 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 60 MM  
AXM4165EPT-65TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 65 MM  
AXM4165EPT-70 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 70 MM  
AXM4165EPT-75 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 75 MM  
AXM4165EPT-80 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 80 MM  
AXM4165EPT-85TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 85 MM  
AXM4165EPT-90 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 90 MM  
AXM4165EPT-95TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 95 MM  
AXM4165EPT-100 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 100 MM  
AXM4165EPT-105 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 105 MM  
AXM4165EPT-110TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 110 MM  
AXM4165EPT-115 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 115 MM  
AXM4165EPT-120 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 120 MM  
AXM4165BT-20 TORNILLO BLOQUEADO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 20 MM  
AXM4165BT-22 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 22 MM  
AXM4165BT-24 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 24 MM  
AXM4165BT-26 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 26 MM  
AXM4165BT-28 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 28MM  
AXM4165BT-30 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 30 MM  
AXM4165BT-32 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 32 MM  
AXM4165BT-34 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 34 MM  
AXM4165BT-35 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 36 MM  
AXM4165BT-38 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 38 MM  
AXM4165BT-40TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 40 MM  
AXM4165BT-42 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 42 MM  
AXM4165BT-44TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 44 MM  
AXM4165BT-46 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 46 MM  
AXM4165BT-48 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 48 MM  
AXM4165BT-50TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 50 MM  
AXM4165BT-55 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 55MM  
AXM4165BT-60 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 60 MM  
AXM4165BT-65 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 65 MM  
AXM4165BT-70TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 70 MM  
AXM4165BT-75 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 75 MM  
AXM4165BT-80 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 80 MM  
AXM4165BT-85 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 85 MM  
AXM4165BT-90 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 90 MM  
AXM4165BT-95 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 95 MM  
AXM4165BT-100 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 100MM  
AXM4165BT-105TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 105 MM  
AXM4165BT-110 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 110 MM  
AXM4165BT-115 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 115 MM

AXM4165BT-120 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.6.5 MM ROSCA PARCIAL TITANIO 120 MM  
AXM4127CT-3 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 3 MM  
AXM4127CT-4 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 4 MM  
AXM4127CT-5 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 5 MM  
AXM4127CT-6 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 6 MM  
AXM4127CT-7 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 7 MM  
AXM4127CT-8 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 8 MM  
AXM4127CT-9 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 9 MM  
AXM4127CT-10 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 10 MM  
AXM4127CT-12 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 12 MM  
AXM4127CT-14 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 14 MM  
AXM4127CT-16 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 16 MM  
AXM4127CT-18 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 18 MM  
AXM4127CT-20 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 20 MM  
AXM4127CT-22 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 22 MM  
AXM4127CT-24 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 24 MM  
AXM4127CT-26 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 26 MM  
AXM4127CT-28 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 28 MM  
AXM4127CT-30 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 30 MM  
AXM4127CT-32 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 32 MM  
AXM4127CT-34 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 34 MM  
AXM4127CT-36 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 36 MM  
AXM4127CT-38 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 38 MM  
AXM4127CT-40 TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO 40 MM  
AXM4145CT-14 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 14 MM  
AXM4145CT-16 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 16 MM  
AXM4145CT-18 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 18 MM  
AXM4145CT-20 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 20 MM  
AXM4145CT-22 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 22 MM  
AXM4145CT-24 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 24 MM  
AXM4145CT-26 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 26 MM  
AXM4145CT-28 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 28 MM  
AXM4145CT-30 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 30 MM  
AXM4145CT-32 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 32MM  
AXM4145CT-34TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 34 MM  
AXM4145CT-36 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 36MM  
AXM4145CT-38 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 38 MM  
AXM4145CT-40 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 40 MM  
AXM4145CT-42 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 42MM  
AXM4145CT-44 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 44 MM  
AXM4145CT-46 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 46 MM  
AXM4145CT-48 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 48 MM  
AXM4145CT-50 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 50 MM  
AXM4145CT-55 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 55MM  
AXM4145CT-60 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 60 MM  
AXM4145CT-65 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 65 MM

AXM4145CT-70 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 70 MM  
AXM4145CT-75 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 75 MM  
AXM4145CT-80 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 80 MM  
AXM4145CT-85 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 85 MM  
AXM4145CT-90 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 90 MM  
AXM4145CT-95TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 95 MM  
AXM4145CT-100 TORNILLO CORTICAL DIAM.4.05 MM TITANIO 100 MM  
AXM4127CT-3B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 3 MM  
AXM4127CT-4B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 4 MM  
AXM4127CT-5B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 5 MM  
AXM4127CT-6B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 6 MM  
AXM4127CT-7B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 7 MM  
AXM4127CT-8B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 8 MM  
AXM4127CT-9B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 9 MM  
AXM4127CT-10B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 10 MM  
AXM4127CT-12B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 12 MM  
AXM4127CT-14B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 14 MM  
AXM4127CT-16B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 16 MM  
AXM4127CT-18B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 18 MM  
AXM4127CT-20B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 20 MM  
AXM4127CT-22B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 22 MM  
AXM4127CT-24B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 24 MM  
AXM4127CT-26B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 26 MM  
AXM4127CT-28B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 28 MM  
AXM4127CT-30B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 30 MM  
AXM4127CT-32B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 32 MM  
AXM4127CT-34B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 34 MM  
AXM4127CT-36B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 36 MM  
AXM4127CT-38B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 38 MM  
AXM4127CT-40B TORNILLO CORTICAL DIAM.2.7 MM TITANIO BLOQUEADO 40 MM  
AXM4127ET-10 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.2.7 MM TITANIO 10 MM  
AXM4127ET-12 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.2.7 MM TITANIO 12 MM  
AXM4127ET-14 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.2.7 MM TITANIO 14 MM  
AXM4127ET-16 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.2.7 MM TITANIO 16 MM  
AXM4127ET-18 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.2.7 MM TITANIO 18 MM  
AXM4127ET-20 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.2.7 MM TITANIO 20 MM  
AXM4127ET-22 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.2.7 MM TITANIO 22 MM  
AXM4127ET-24TORNILLO ESPONJOSO DIAM.2.7 MM TITANIO 24MM  
AXM4127ET-26 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.2.7 MM TITANIO 26 MM  
AXM4127ET-28TORNILLO ESPONJOSO DIAM.2.7 MM TITANIO 28 MM  
AXM4127ET-30 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.2.7 MM TITANIO 30 MM  
AXM4140ET-12 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 12 MM  
AXM4140ET-14 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 14 MM  
AXM4140ET-16 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 16 MM  
AXM4140ET-18 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 18 MM  
AXM4140ET-20TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 20 MM

AXM4140ET-22TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 22 MM  
AXM4140ET-24 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 24 MM  
AXM4140ET-26 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 26 MM  
AXM4140ET-28TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 28 MM  
AXM4140ET-30TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 30MM  
AXM4140ET-34 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 34 MM  
AXM4140ET-36 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 36 MM  
AXM4140ET-38 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 38 MM  
AXM4140ET-40TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 40 MM  
AXM4140ET-42 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 42 MM  
AXM4140ET-44 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 44 MM  
AXM4140ET- 46 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 46 MM  
AXM4140ET-48 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 48 MM  
AXM4140ET-50TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 50 MM  
AXM4140ET-52 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 52 MM  
AXM4140ET-54 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 54 MM  
AXM4140ET-56 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 56 MM  
AXM4140ET-58 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 58 MM  
AXM4140ET-60 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 60 MM  
AXM4140ET-62 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 62 MM  
AXM4140ET-64 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 64 MM  
AXM4140ET-66TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 66 MM  
AXM4140ET-68 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 68 MM  
AXM4140ET-70 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.0 MM TITANIO 70 MM  
AXM4140EPT-12 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 12 MM  
AXM4140EPT-14 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 14 MM  
AXM4140EPT-16 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 16 MM  
AXM4140EPT-18 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 18 MM  
AXM4140EPT-20TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 20 MM  
AXM4140EPT-22TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 22 MM  
AXM4140EPT-24 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 24 MM  
AXM4140EPT-26 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 26 MM  
AXM4140EPT-28TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 28 MM  
AXM4140EPT-30TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 30MM  
AXM4140EPT-34 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 34 MM  
AXM4140EPT-36 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 36 MM  
AXM4140EPT-38 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 38 MM  
AXM4140EPT-40TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 40 MM  
AXM4140EPT-42 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 42 MM  
AXM4140EPT-44 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 44 MM  
AXM4140EPT- 46 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 46 MM  
AXM4140EPT-48 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 48 MM  
AXM4140EPT-50TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 50 MM  
AXM4140EPT-52 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 52 MM  
AXM4140EPT-54 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 54 MM  
AXM4140EPT-56 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 56 MM

AXM4140EPT-58 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 58 MM  
AXM4140EPT-60 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 60 MM  
AXM4140EPT-62 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 62 MM  
AXM4140EPT-64 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 64 MM  
AXM4140EPT-66TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 66 MM  
AXM4140EPT-68 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 68 MM  
AXM4140EPT-70 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.0 MM TITANIO 70 MM  
AXM4145EPT-14 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 14 MM  
AXM4145EPT-16 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 16 MM  
AXM4145EPT-18 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 18 MM  
AXM4145EPT-20 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 20 MM  
AXM4145EPT-22 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 22 MM  
AXM4145EPT-24 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 24 MM  
AXM4145EPT-26 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 26 MM  
AXM4145EPT-28 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 28 MM  
AXM4145EPT-30 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 30MM  
AXM4145EPT-32 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 32 MM  
AXM4145EPT-34 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 34 MM  
AXM4145EPT-36 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 36 MM  
AXM4145EPT-38 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 38 MM  
AXM4145EPT-40 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 40 MM  
AXM4145EPT-42 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 42 MM  
AXM4145EPT-44 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 44 MM  
AXM4145EPT-46 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 46 MM  
AXM4145EPT-48 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 48 MM  
AXM4145EPT-50 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 50 MM  
AXM4145EPT-55 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 52 MM  
AXM4145EPT-60 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 60 MM  
AXM4145EPT-65 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 62 MM  
AXM4145EPT-70 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 70 MM  
AXM4145EPT-75 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 75 MM  
AXM4145EPT-80 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 80 MM  
AXM4145EPT-85 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 85 MM  
AXM4145EPT-90 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 90 MM  
AXM4145EPT-95 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 95 MM  
AXM4145EPT-100 TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL DIAM.4.5 MM TITANIO 100 MM  
AXM4145ET-14 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 14 MM  
AXM4145ET-16 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 16 MM  
AXM4145ET-18TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 18 MM  
AXM4145ET-20 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 20 MM  
AXM4145ET-22 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 22 MM  
AXM4145ET-24 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 24 MM  
AXM4145ET-26 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 26 MM  
AXM4145ET-28 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 28 MM  
AXM4145ET-30 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 30 MM  
AXM4145ET-32TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 32MM

AXM4145ET-34 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 34 MM  
AXM4145ET-36 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 36 MM  
AXM4145ET-38 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 38 MM  
AXM4145ET-40 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 40 MM  
AXM4145ET-42 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 42 MM  
AXM4145ET-44 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 44 MM  
AXM4145ET-46 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 46 MM  
AXM4145ET-48 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 48 MM  
AXM4145ET-50 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 50 MM  
AXM4145ET-52 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 52 MM  
AXM4145ET-54 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 54 MM  
AXM4145ET-56 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 56 MM  
AXM4145ET-58 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 58MM  
AXM4145ET-60 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 60 MM  
AXM4145ET-62 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 62 MM  
AXM4145ET-64 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 64 MM  
AXM4145ET-66 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 66 MM  
AXM4145ET-68 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 68 MM  
AXM4145ET-70 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 70 MM  
AXM4145ET-75 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 75 MM  
AXM4145ET-80 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 80 MM  
AXM4145ET-85 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 85 MM  
AXM4145ET-90 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 90 MM  
AXM4145ET-95 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 95 MM  
AXM4145ET-100 TORNILLO ESPONJOSO DIAM.4.5 MM TITANIO 100 MM  
AXM4135CT-12 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 12 MM  
AXM4135CT-14 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 14 MM  
AXM4135CT-16 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 16 MM  
AXM4135CT-18 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 18 MM  
AXM4135CT-20 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 20 MM  
AXM4135CT-22 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 22 MM  
AXM4135CT-24 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 24 MM  
AXM4135CT-26 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 26 MM  
AXM4135CT-28 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 28 MM  
AXM4135CT-30 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 30 MM  
AXM4135CT-32 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 32 MM  
AXM4135CT-34 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 34 MM  
AXM4135CT-36 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 36 MM  
AXM4135CT-38 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 38 MM  
AXM4135CT-40 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 40 MM  
AXM4135CT-42 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 42 MM  
AXM4135CT-44 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 44 MM  
AXM4135CT-46 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 46 MM  
AXM4135CT-48 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 48 MM  
AXM4135CT-50 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 50 MM  
AXM4135CT-52 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 52 MM



AXM4135CT-54 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 54 MM  
AXM4135CT-56 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 56 MM  
AXM4135CT-58 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 58 MM  
AXM4135CT-60 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 60 MM  
AXM4135CT-62 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 62 MM  
AXM4135CT-64 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 64 MM  
AXM4135CT-66 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 66 MM  
AXM4135CT-68 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 68 MM  
AXM4135CT-70 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 70 MM  
AXM4135CT-75 TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO 75 MM  
AXM4135CT-80 TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO 80 MM  
AXM4135CT-85 TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO 85 MM  
AXM4135CT-90 TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO 90 MM  
AXM4135CT-95 TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO 95 MM  
AXM4135CT-100 TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO 100 MM  
AXM4135CT-105 TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO 105 MM  
AXM4135CT-110 TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO 110 MM  
AXM4125CT-115 TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO 115 MM  
AXM4125CT-120 TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO 120 MM  
AXM4135CT-125 TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO 125 MM  
AXM4125CT-130 TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO 130 MM  
AXM4135CT-75B TORNILLO CORTICAL DIAM.3.5 MM TITANIO BLOQUEADO 75 MM  
AXM4135CT-80B TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO BLOQUEADO 80 MM  
AXM4135CT-85B TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO BLOQUEADO 85 MM  
AXM4135CT-90B TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO BLOQUEADO 90 MM  
AXM4135CT-95B TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO BLOQUEADO 95 MM  
AXM4135CT-100B TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO BLOQUEADO 100 MM  
AXM4125CT-105B TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO BLOQUEADO 105 MM  
AXM4135CT-110B TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO BLOQUEADO 110 MM  
AXM4125CT-115B TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO BLOQUEADO 115 MM  
AXM4125CT-120B TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO BLOQUEADO 120 MM  
AXM4135CT-125B TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO BLOQUEADO 125 MM  
AXM4125CT-130B TORNILLO CORTICAL DIAM. 3.5 MM TITANIO BLOQUEADO 130 MM  
AXM4140CT-10B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 10 MM  
AXM4140CT-12B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 12 MM  
AXM4140CT-14B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 14 MM  
AXM4140CT-16B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 16 MM  
AXM4140CT-18B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 18 MM  
AXM4140CT-20B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 20 MM  
AXM4140CT-22B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 22 MM  
AXM4140CT-24B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 24 MM  
AXM4140CT-26B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 26 MM  
AXM4140CT-28B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 28 MM  
AXM4140CT-30B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 30 MM  
AXM4140CT-32B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 32 MM  
AXM4140CT-34B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 34 MM

AXM4140CT-36B TORNILLO CORTICAL DIAM. 40 MM TITANIO BLOQUEADO 36 MM  
AXM4140CT-38B TORNILLO CORTICAL DIAM. 40 MM TITANIO BLOQUEADO 38 MM  
AXM4140CT-40B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 40 MM  
AXM4140CT-42B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 42 MM  
AXM4140CT-44B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 44 MM  
AXM4140CT-46B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 46 MM  
AXM4140CT-48B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 48 MM  
AXM4140CT-50B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 50 MM  
AXM4140CT-55B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 55 MM  
AXM4140CT-60B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 60 MM  
AXM4140CT-65B TORNILLO CORTICAL DIAM. 40 MM TITANIO BLOQUEADO 65 MM  
AXM4140CT-70B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 70 MM  
AXM4140CT-75B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 75 MM  
AXM4140CT-80B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 80 MM  
AXM4140CT-85B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 85 MM  
AXM4140CT-90B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 90 MM  
AXM4140CT-95B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 95 MM  
AXM4140CT-100B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 100 MM  
AXM4140CT-105B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 105 MM  
AXM4140CT-115B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 115 MM  
AXM4140CT-120B TORNILLO CORTICAL DIAM. 4.0 MM TITANIO BLOQUEADO 120 MM  
AXM7100-27-XX TORNILLO CANULADO TITANIO DIAMETRO 2.7 LARGO 25-50MM  
AXM7100-35-XX TORNILLO CANULADO TITANIO DIAMETRO 3.5 LARGO 30-80MM  
AXM7100-40-XX TORNILLO CANULADO TITANIO DIAMETRO 4.0 LARGO 30-80MM  
AXM7100-45-XX TORNILLO CANULADO TITANIO DIAMETRO 4.5 LARGO 30-100MM  
AXM7100-65-XX TORNILLO CANULADO TITANIO DIAMETRO 6.5 LARGO 50-130MM  
AXM7200-27-XX TORNILLO CANULADO TITANIO DOBLE ROSCA DIAMETRO 2.7 LARGO 20-50MM  
AXM7200-35-XX TORNILLO CANULADO TITANIO DOBLE ROSCA DIAMETRO 3.5 LARGO 30-80MM  
AXM7200-45-XX TORNILLO CANULADO TITANIO DOBLE ROSCA DIAMETRO 4.5 LARGO 30-80MM  
AXM7200-65-XX TORNILLO CANULADO TITANIO DOBLE ROSCA DIAMETRO 6.5 LARGO 50-110MM  
AXM7300-27 ARANDELA DE TITANIO PARA TORNILLO DIAMETRO 2.7 MM  
AXM7300-35 ARANDELA DE TITANIO PARA TORNILLO DIAMETRO 3.5MM  
AXM7300-40 ARANDELA DE TITANIO PARA TORNILLO DIAMETRO 4.0MM  
AXM7300-45 ARANDELA DE TITANIO PARA TORNILLO DIAMETRO 4.5MM  
AXM7300-65 ARANDELA DE TITANIO PARA TORNILLO DIAMETRO 6.5MM  
AXM7400-KR-XX TRONILLO KUROSACA ROMO  
AXM7400-KF-XX TRONILLO KUROSACA FILOSO  
AXM7400-TL-XX TRONILLO TRANSVERSAL LIGAMENTARIO  
AXM7500-27-XX TRONILLO MALEOLAR DIAMETRO 2.7MM  
AXM7500-35-XX TRONILLO MALEOLAR DIAMETRO 3.5MM  
AXM7500-40-XX TRONILLO MALEOLAR DIAMETRO 4.0MM  
AXM7500-45-XX TRONILLO MALEOLAR DIAMETRO 4.5MM  
AXM7500-65-XX TRONILLO MALEOLAR DIAMETRO 6.5MM  
AXM5102-140 CLAVO SCHANZ TITANIO DIAMETRO 6MMX140MM  
AXM5102-170 CLAVO SCHANZ TITANIO DIAMETRO 6MMX170MM  
AXM5102-200 CLAVO SCHANZ TITANIO DIAMETRO 6MMX140MM

AXM5102-5140 CLAVO SCHANZ TITANIO DIAMETRO 5MMX140MM  
AXM5102-5170CLAVO SCHANZ TITANIO DIAMETRO 5MMX170MM  
AXM5102-4140 CLAVO SCHANZ TITANIO DIAMETRO 4MMX140MM  
AXM5102-3140 CLAVO SCHANZ TITANIO DIAMETRO 3MMX140MM  
AXM5102-2120 CLAVO SCHANZ TITANIO DIAMETRO 2MMX140MM  
I-1101 GUIADE MECHA DOBLE  
I-1102 GUIA DE MECHA DIAMETRO 6.5 MM  
I-1103 GUIA DE MECHA DIAMETRO 4.5 MM  
I-1104 GUIA DE MECHA DIAMETRO 3.5 MM  
I-1105 GUIA DE MECHA DIAMETRO 2.7 MM  
I-1106 GUIA DE MECHA DIAMETRO 2.0 MM  
I-1107 GUIA DE MECHA BLOQUEDA DIAMETRO 6.5 MM  
I-1107 GUIA DE MECHA BLOQUEDA DIAMETRO 4.5 MM  
I-1108 GUIA DE MECHA BLOQUEDA DIAMETRO 4.0 MM  
I-1107 GUIA DE MECHA BLOQUEDA DIAMETRO 3.5 MM  
I-1107 GUIA DE MECHA BLOQUEDA DIAMETRO 2.7 MM

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Fijar, alinear o corregir patologías en diferentes huesos del cuerpo humano.

Período de vida útil: No aplica

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: No aplica

Forma de presentación: Unitaria

Método de esterilización: No estéril

Nombre del fabricante:

AXMEC SRL

Lugar de elaboración:

Linneo N° 1936, CP 1416, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 2494-1 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

N° 1-0047-3110-006969-23-7

N° Identificadorio Trámite: 53785

AM

Digitally signed by PEARSON Enriqueta María  
Date: 2024.05.02 16:31:44 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2024.05.02 16:31:46 -03:00